



Đèn pha LED tin cậy, tiết kiệm năng lượng

Đèn pha LED Essential SmartBright G5

Đèn pha LED Essential SmartBright G5 là sản phẩm kế thừa mới với vỏ nhôm đúc chắc chắn, phù hợp cho ứng dụng ngoài trời nói chung. Nhẹ, có vỏ nhôm đúc chắc chắn và lớp phủ chống ăn mòn, phù hợp cho các ứng dụng ngoài trời nói chung. Ngoài ra, với hiệu suất cao hơn thế hệ trước, sản phẩm còn tiết kiệm năng lượng hơn.

Lợi ích

- Chất lượng và hiệu suất đáng tin cậy
- Tiết kiệm vượt trội
- Dễ dàng lắp đặt và điều chỉnh

Tính năng

- CCT: 3000K, 4000K, 6500K
- Công suất: 10W, 20W, 30W, 50W, 70W, 100W, 150W và 200W
- Điện áp đầu vào: 220V-240V
- Hiệu suất quang thông lên tới 100 lm/w
- Nhiệt độ hoạt động từ: -40°C đến +50°C
- Tuổi thọ 20.000 giờ

Ứng dụng


- Nhà kho
- Cảnh quan
- Sân vận động và khu thể thao
- Bảng quảng cáo
- Chiếu sáng bãi đỗ xe
- Công trình tiện ích

Đèn pha LED Essential SmartBright G5

Phiên bản

	ESSENTIAL SMARTBRIGHT G5 LED FLOODLIGHT		ESSENTIAL SMARTBRIGHT G5 LED FLOODLIGHT
	ESSENTIAL SMARTBRIGHT G5 LED FLOODLIGHT		

Bản vẽ kích thước



Đèn pha LED Essential SmartBright G5

Bản vẽ kích thước



Chi tiết sản phẩm



BVP150 front side

Thông tin chung	
Bao gồm bộ điều khiển	Có
Bộ điều khiển	-
Số lượng bộ điều khiển	1 thiết bị
Thông tin kỹ thuật về đèn	
Sự mở rộng chùm sáng của đèn dạng thanh đèn	110°
Chỉ số hoàn màu (CRI)	80
Số lượng nguồn sáng	1
Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
Độ mở tối đa	Không áp dụng
Cơ khí và vỏ đèn	
Kiểu chụp quang học	Kính cường lực
Màu vỏ đèn	Đen
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK06
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP65
Phê duyệt và ứng dụng	
Đấu CE	Không
Ký hiệu tình dễ cháy	Đề lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
Thử nghiệm sợi dây phát sáng	Nhiệt độ 650 °C, thời gian 30 giây

Thông tin kỹ thuật về đèn

Order Code	Full Product Name	Màu sắc nguồn sáng	Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	Quang thông
911401835286	BVP150 LED70/CW PSU 70W SWB G3 GM	865 ánh sáng ban ngày mát	6500 K	7.000 lm
911401814286	BVP150 LED50/WW PSU 50W SWB G3 GM	830 ánh sáng trắng ấm	3000 K	4.700 lm
911401824286	BVP150 LED50/NW PSU 50W SWB G3 GM	840 trắng trung tính	4000 K	5.000 lm
911401834286	BVP150 LED50/CW PSU 50W SWB G3 GM	865 ánh sáng ban ngày mát	6500 K	5.000 lm
911401812286	BVP150 LED20/WW PSU 20W SWB G3 GM	830 ánh sáng trắng ấm	3000 K	1.880 lm
911401822286	BVP150 LED20/NW PSU 20W SWB G3 GM	840 trắng trung tính	4000 K	2.000 lm
911401832286	BVP150 LED20/CW PSU 20W SWB G3 GM	865 ánh sáng ban ngày mát	6500 K	2.000 lm
911401811286	BVP150 LED10/WW PSU 10W SWB G3 GM	830 ánh sáng trắng ấm	3000 K	940 lm
911401821286	BVP150 LED10/NW PSU 10W SWB G3 GM	840 trắng trung tính	4000 K	1.000 lm
911401831286	BVP150 LED10/CW PSU 10W SWB G3 GM	865 ánh sáng ban ngày mát	6500 K	1.000 lm
911401836286	BVP150 LED100/CW PSU 100W SWB G3 GM	865 ánh sáng ban ngày mát	6500 K	10.000 lm

Đèn pha LED Essential SmartBright G5

Order Code	Full Product Name	Màu sắc nguồn sáng	Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	
			Quang thông	
911401837286	BVP150 LED150/CW PSU 150W SWB G3 GM	865 ánh sáng ban ngày mát	6500 K	15.000 lm

Vận hành và điện

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện	Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện
911401835286	BVP150 LED70/CW PSU 70W SWB G3 GM	70 W	911401832286	BVP150 LED20/CW PSU 20W SWB G3 GM	20 W
911401814286	BVP150 LED50/WW PSU 50W SWB G3 GM	50 W	911401811286	BVP150 LED10/WW PSU 10W SWB G3 GM	10 W
911401824286	BVP150 LED50/NW PSU 50W SWB G3 GM	50 W	911401821286	BVP150 LED10/NW PSU 10W SWB G3 GM	10 W
911401834286	BVP150 LED50/CW PSU 50W SWB G3 GM	50 W	911401831286	BVP150 LED10/CW PSU 10W SWB G3 GM	10 W
911401812286	BVP150 LED20/WW PSU 20W SWB G3 GM	20 W	911401836286	BVP150 LED100/CW PSU 100W SWB G3 GM	100 W
911401822286	BVP150 LED20/NW PSU 20W SWB G3 GM	20 W	911401837286	BVP150 LED150/CW PSU 150W SWB G3 GM	150 W

