



Projecteur LED fiable économe en énergie

SmartBright G3 LED Floodlight

Le projecteur LED SmartBright G3 est une nouvelle version, avec un caisson robuste en aluminium moulé sous pression adapté aux applications en extérieur. Il offre une efficacité élevée et des économies d'énergie exceptionnelles.

Avantages

- Efficacité système élevée
- Une qualité et des performances fiables
- Conception robuste
- Longue durée de vie

Fonctions

- Température de couleur : 6 500 K
- Puissance : 10 W, 20 W, 30 W, 50 W, 70 W, 100 W, 150 W et 200 W
- Tension d'alimentation : 220-240 V
- Efficacité lumineuse : jusqu'à 120 lm/w
- Température de fonctionnement : -25 °C à +40 °C
- Durée de vie de 50 000 heures

Application

- Entrepôts
- Espaces paysagers
- Stades et sport
- Éclairage architectural
- Panneau publicitaire
- Zones de stationnement
- Agrément

SmartBright G3 LED Floodlight

Versions





Schéma dimensionnel




SmartBright G3 LED Floodlight

Schéma dimensionnel



SmartBright G3 LED Floodlight

Détails sur le produit



Informations générales	
Ballast/pilote inclus	Oui
Nombre d'appareillages	1 unité
Données techniques de l'éclairage	
Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	110°
Température de couleur	865 lumière naturelle froide
Température de couleur corrélée (nom.)	6500 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
Nombre de sources lumineuses	1
Commandes et gradation	
Niveau de gradation maximal	Non applicable
Mécanique et boîtier	
Couleur du boîtier	Gris
Code d'indice de protection	IP65
Approbation et application	
Marquage CE	Non
Essai au fil incandescent	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s

Order Code	Full Product Name	Appareillage
911401867286	BVP151 LED180/CW PSU 150W SWB G3 GM	-
911401830987	BVP151 LED300/CW PSU 250W SWB G3 GM	EB
911401864286	BVP151 LED60/CW PSU 50W SWB G3 GM	-
911401868286	BVP151 LED240/CW PSU 200W SWB G3 GM	-
911401866286	BVP151 LED120/CW PSU 100W SWB G3 GM	-
911401861286	BVP151 LED12/CW PSU 10W SWB G3 GM	-
911401865286	BVP151 LED84/CW PSU 70W SWB G3 GM	-
911401863286	BVP151 LED36/CW PSU 30W SWB G3 GM	-
911401862286	BVP151 LED24/CW PSU 20W SWB G3 GM	-

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux
911401867286	BVP151 LED180/CW PSU 150W SWB G3 GM	18 000 lm
911401830987	BVP151 LED300/CW PSU 250W SWB G3 GM	30 000 lm
911401864286	BVP151 LED60/CW PSU 50W SWB G3 GM	6 000 lm
911401868286	BVP151 LED240/CW PSU 200W SWB G3 GM	24 000 lm
911401866286	BVP151 LED120/CW PSU 100W SWB G3 GM	12 000 lm

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux
911401861286	BVP151 LED12/CW PSU 10W SWB G3 GM	1 200 lm
911401865286	BVP151 LED84/CW PSU 70W SWB G3 GM	8 400 lm
911401863286	BVP151 LED36/CW PSU 30W SWB G3 GM	3 600 lm
911401862286	BVP151 LED24/CW PSU 20W SWB G3 GM	2 400 lm

Fonctionnement et électricité

SmartBright G3 LED Floodlight

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
911401867286	BVP151 LED180/CW PSU 150W SWB G3 GM	150 W
911401830987	BVP151 LED300/CW PSU 250W SWB G3 GM	250 W
911401864286	BVP151 LED60/CW PSU 50W SWB G3 GM	50 W
911401868286	BVP151 LED240/CW PSU 200W SWB G3 GM	200 W
911401866286	BVP151 LED120/CW PSU 100W SWB G3 GM	100 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
911401861286	BVP151 LED12/CW PSU 10W SWB G3 GM	10 W
911401865286	BVP151 LED84/CW PSU 70W SWB G3 GM	70 W
911401863286	BVP151 LED36/CW PSU 30W SWB G3 GM	30 W
911401862286	BVP151 LED24/CW PSU 20W SWB G3 GM	20 W

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
911401867286	BVP151 LED180/CW PSU 150W SWB G3 GM	Non
911401830987	BVP151 LED300/CW PSU 250W SWB G3 GM	-
911401864286	BVP151 LED60/CW PSU 50W SWB G3 GM	Non
911401868286	BVP151 LED240/CW PSU 200W SWB G3 GM	Non
911401866286	BVP151 LED120/CW PSU 100W SWB G3 GM	Non

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
911401861286	BVP151 LED12/CW PSU 10W SWB G3 GM	Non
911401865286	BVP151 LED84/CW PSU 70W SWB G3 GM	Non
911401863286	BVP151 LED36/CW PSU 30W SWB G3 GM	Non
911401862286	BVP151 LED24/CW PSU 20W SWB G3 GM	Non

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Type de cache optique/de lentille	Code de protection contre les chocs méca.
911401867286	BVP151 LED180/CW PSU 150W SWB G3 GM	Verre	IK08
911401830987	BVP151 LED300/CW PSU 250W SWB G3 GM	Verre trempé	IK08
911401864286	BVP151 LED60/CW PSU 50W SWB G3 GM	Verre	IK07
911401868286	BVP151 LED240/CW PSU 200W SWB G3 GM	Verre	IK08
911401866286	BVP151 LED120/CW PSU 100W SWB G3 GM	Verre	IK08

Order Code	Full Product Name	Type de cache optique/de lentille	Code de protection contre les chocs méca.
911401861286	BVP151 LED12/CW PSU 10W SWB G3 GM	Verre	IK07
911401865286	BVP151 LED84/CW PSU 70W SWB G3 GM	Verre	IK08
911401863286	BVP151 LED36/CW PSU 30W SWB G3 GM	Verre	IK07
911401862286	BVP151 LED24/CW PSU 20W SWB G3 GM	Verre	IK07

