



可靠、节能的 LED 泛光灯

SmartBright G3 LED Floodlight

SmartBright G3 LED 泛光灯是迭代新品，配备结实耐用的压铸铝外壳，适用于常规室外应用，其效能高，节能效果出色。

优点

- 高系统效能
- 可靠的质量和性能
- 可靠的设计
- 使用寿命长

特点


- CCT : 6500K
- 功率 : 10 瓦、20 瓦、30 瓦、50 瓦、70 瓦、100 瓦、150 瓦和 200 瓦
- 输入电压 : 220 - 240 伏
- 光效高达 120 流明/瓦
- 工作温度 : -25 °C 至 +40 °C
- 使用寿命长达 50,000 小时

应用


- 仓库
- 景观照明
- 体育和运动场所
- 建筑照明
- 布告牌照明
- 停车场照明
- 康乐设施

SmartBright G3 LED Floodlight

Versions




二维绘图



SmartBright G3 LED Floodlight

二维绘图



产品详细



SmartBright G3 LED Floodlight

SmartBright G3 LED Floodlight

一般信息	
包含的驱动器	是
灯技术	
灯具光束扩散	110°
光源颜色	865 冷日光
相关色温 (标称)	6500 K
显色指数 (CRI)	80
光源数量	1
控制和调光	
最高暗淡级别	不适用
机械和外壳	
外壳颜色	灰色
IP 等级	IP65
审批和申请	
CE 标志	否
可燃性标志	适合安装在常规可燃表面上
灼热丝测试	温度 650°C ,持续时间 30 秒

一般信息

Order Code	Full Product Name	装置	设备组件数
911401867186	BVP151 LED180/CW PSU 150W SWB G3 CN	-	1 个单位
911401830787	BVP151 LED300/CW PSU 250W SWB G3 CN	EB	1 个单位
911401864186	BVP151 LED60/CW PSU 50W SWB G3 CN	-	1 个单位
911401868186	BVP151 LED240/CW PSU 200W SWB G3 CN	-	1 个单位
911401866186	BVP151 LED120/CW PSU 100W SWB G3 CN	-	1 个单位
911401865186	BVP151 LED84/CW PSU 70W SWB G3 CN	-	1 个单位
911401830887	BVP151 LED360/CW PSU 300W SWB G3 CN	EB	2 个单位

灯技术

Order Code	Full Product Name	光通量
911401867186	BVP151 LED180/CW PSU 150W SWB G3 CN	18,000 lm
911401830787	BVP151 LED300/CW PSU 250W SWB G3 CN	30,000 lm
911401864186	BVP151 LED60/CW PSU 50W SWB G3 CN	6,000 lm
911401868186	BVP151 LED240/CW PSU 200W SWB G3 CN	24,000 lm

Order Code	Full Product Name	光通量
911401866186	BVP151 LED120/CW PSU 100W SWB G3 CN	12,000 lm
911401865186	BVP151 LED84/CW PSU 70W SWB G3 CN	8,400 lm
911401830887	BVP151 LED360/CW PSU 300W SWB G3 CN	36,000 lm

操作和电气

Order Code	Full Product Name	功耗
911401867186	BVP151 LED180/CW PSU 150W SWB G3 CN	150 W
911401830787	BVP151 LED300/CW PSU 250W SWB G3 CN	250 W
911401864186	BVP151 LED60/CW PSU 50W SWB G3 CN	50 W
911401868186	BVP151 LED240/CW PSU 200W SWB G3 CN	200 W

Order Code	Full Product Name	功耗
911401866186	BVP151 LED120/CW PSU 100W SWB G3 CN	100 W
911401865186	BVP151 LED84/CW PSU 70W SWB G3 CN	70 W
911401830887	BVP151 LED360/CW PSU 300W SWB G3 CN	300 W

控制和调光

Order Code	Full Product Name	可调光
911401867186	BVP151 LED180/CW PSU 150W SWB G3 CN	否
911401830787	BVP151 LED300/CW PSU 250W SWB G3 CN	-
911401864186	BVP151 LED60/CW PSU 50W SWB G3 CN	否
911401868186	BVP151 LED240/CW PSU 200W SWB G3 CN	否

Order Code	Full Product Name	可调光
911401866186	BVP151 LED120/CW PSU 100W SWB G3 CN	否
911401865186	BVP151 LED84/CW PSU 70W SWB G3 CN	否
911401830887	BVP151 LED360/CW PSU 300W SWB G3 CN	-

机械和外壳

Order Code	Full Product Name	光罩类型	机械冲击保护代码
911401867186	BVP151 LED180/CW PSU 150W SWB G3 CN	玻璃	IK08

Order Code	Full Product Name	光罩类型	机械冲击保护代码
911401830787	BVP151 LED300/CW PSU 250W SWB G3 CN	钢化玻璃	IK08

SmartBright G3 LED Floodlight

Order Code	Full Product Name	光罩类型	机械冲击保护代码
911401864186	BVP151 LED60/CW PSU 50W SWB G3 CN	玻璃	IK07
911401868186	BVP151 LED240/CW PSU 200W SWB G3 CN	玻璃	IK08
911401866186	BVP151 LED120/CW PSU 100W SWB G3 CN	玻璃	IK08

Order Code	Full Product Name	光罩类型	机械冲击保护代码
911401865186	BVP151 LED84/CW PSU 70W SWB G3 CN	玻璃	IK08
911401830887	BVP151 LED360/CW PSU 300W SWB G3 CN	钢化玻璃	IK08

