



# Güvenilir, Enerji Tasarruflu LED Projektör, Seçilebilir CCT

## SmartBright Heps Bir Arada Projektör

SmartBright Heps Bir Arada Projektör aydınlatması kompakt ve dayanıklı bir tasarımla sunulur. Genel dış mekan uygulamalarına uygun, sağlam döküm alüminyum gövdeye sahip yeni bir seridir. Müşterilerin farklı gereksinimlerini daha iyi karşılar, ürün seçiminde daha fazla zaman tasarrufu sağlar, seçilebilir CCT özelliği bulunmaktadır.

### Faydaları

- Geniş uygulama yelpazesi
- Güvenilir kalite ve performans
- Olağanüstü enerji tasarrufu imkanları
- Kolay kurulum ve ayarlama
- Stok yönetimi için daha kolay

### Özellikler

- Seçilebilir CCT: Tek pakette Sıcak Beyaz (WW), Nötr Beyaz (NW) ve Soğuk Beyaz (CW)
- Güç: 10W, 20W, 30W, 50W, 70W, 100W, 150W ve 200W
- Giriş voltajı: 220V-240V
- 120 lm/w'a kadar lümen verimliliği
- Çalışma sıcaklığı: -25°C ila +40°C
- 50.000 saat kullanım ömrü

# SmartBright Hepsi Bir Arada Projektör

## Uygulama

- Depolar
- Manzara
- Arena ve Spor
- Mimari ışık
- Reklam panosu
- Otopark aydınlatması
- Tesis



## Versions



SMARTBRIGHT ALL-IN FLOODLIGHT

SMARTBRIGHT ALL-IN FLOODLIGHT

## Boyutlu çizim



## SmartBright Hepsi Bir Arada Projektör

### Genel Bilgiler

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Tertibat dahildir    | Evet    |
| Sürücü               | -       |
| Sürücü birimi sayısı | 1 ünite |

### Işık Teknik Ayrıntıları

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması | 110°                  |
| Işık kaynağı rengi                       | 3000K/4200K/<br>6500K |
| İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)           | 3000 K                |
| Renk oluşturma dizini (CRI)              | 80                    |
| Işık kaynağı sayısı                      | 1                     |

### Kontroller ve Dim Etme

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Dim Edilebilir        | Hayır |
| Maksimum dim seviyesi | Yok   |

### Mekanik ve Muhafaza

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Optik kapak tipi             | Cam  |
| Muhafaza Rengi               | Gri  |
| Mekanik çarpışma koruma kodu | IK08 |
| Girişime Karşı Koruma Sınıfı | IP65 |

### Onay ve Uygulama

|                     |                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|
| CE işareti          | Hayır                                                         |
| Alev alma işareti   | Normal olarak<br>alev alan yüzeyler<br>üzerine montaj<br>için |
| Ateşleme teli testi | Sıcaklık 650 °C,<br>süre 30 sn                                |

### Işık Teknik Ayrıntıları

| Order Code | Full Product Name                      | Işık Akısı |
|------------|----------------------------------------|------------|
| 73276699   | BVP158 LED84/WW_NW_CW PSU 70W SWB GM   | 7.700 lm   |
| 73274299   | BVP158 LED180/WW_NW_CW PSU 150W SWB GM | 16.500 lm  |

### Çalıştırma ve Elektrik

| Order Code | Full Product Name                    | Güç Tüketimi | Order Code | Full Product Name                      | Güç Tüketimi |
|------------|--------------------------------------|--------------|------------|----------------------------------------|--------------|
| 73276699   | BVP158 LED84/WW_NW_CW PSU 70W SWB GM | 70 W         | 73274299   | BVP158 LED180/WW_NW_CW PSU 150W SWB GM | 150 W        |

