



可靠节能的 LED 泛光灯， CCT 可选

SmartBright All-in Floodlight

SmartBright 一体式泛光灯具有紧凑而坚固的设计。该产品是一个新系列，具有坚固的压铸铝外壳，适合一般户外应用。CCT 可选，可以更方便地满足客户的不同需求，节省更多的产品选择时间。

优点

- 应用广泛
- 可靠的质量和性能
- 节能效果出色
- 易于安装、调整
- 库存管理更轻松

特点


- CCT 可选：一个方案可同时提供暖白 (WW)、中性白 (NW) 和冷白 (CW) 选项
- 功率：10 瓦、20 瓦、30 瓦、50 瓦、70 瓦、100 瓦、150 瓦和 200 瓦
- 输入电压：220V-240V
- 光效高达 120 流明/瓦
- 工作温度：-25 °C 至 +40 °C
- 使用寿命长达 50,000 小时

应用


- 仓库
- 景观照明
- 体育和运动场所
- 建筑照明
- 布告牌照明
- 停车场照明
- 康乐设施

SmartBright All-in Floodlight





Versions



二维绘图



二维绘图



一般信息	
包含的驱动器	是
装置	-
设备组件数	1 个单位
灯技术	
灯具光束扩散	110°
光源颜色	3000K/4200K/ 6500K
相关色温（标称）	3000 K
显色指数 (CRI)	80
光源数量	1
控制和调光	
可调光	否
最高暗淡级别	不适用
机械和外壳	
光罩类型	玻璃
外壳颜色	灰色
IP 等级	IP65
审批和申请	
CE 标志	否
可燃性标志	适合安装在常规可燃表面上
灼热丝测试	温度 650°C ,持续时间 30 秒

灯技术

Order Code	Full Product Name	光通量
911401875186	BVP158 LED84/WW_NW_CW PSU 70W SWB CN	7,700 lm
911401873186	BVP158 LED36/WW_NW_CW PSU 30W SWB CN	3,300 lm
911401871186	BVP158 LED12/WW_NW_CW PSU 10W SWB CN	1,100 lm
911401877186	BVP158 LED180/WW_NW_CW PSU 150W SWB CN	16,500 lm
911401876186	BVP158 LED120/WW_NW_CW PSU 100W SWB CN	11,000 lm
911401878186	BVP158 LED240/WW_NW_CW PSU 200W SWB CN	22,000 lm
911401874186	BVP158 LED60/WW_NW_CW PSU 50W SWB CN	5,500 lm
911401872186	BVP158 LED24/WW_NW_CW PSU 20W SWB CN	2,200 lm

操作和电气

Order Code	Full Product Name	功耗
911401875186	BVP158 LED84/WW_NW_CW PSU 70W SWB CN	70 W
911401873186	BVP158 LED36/WW_NW_CW PSU 30W SWB CN	30 W
911401871186	BVP158 LED12/WW_NW_CW PSU 10W SWB CN	10 W
911401877186	BVP158 LED180/WW_NW_CW PSU 150W SWB CN	150 W

Order Code	Full Product Name	功耗
911401876186	BVP158 LED120/WW_NW_CW PSU 100W SWB CN	100 W
911401878186	BVP158 LED240/WW_NW_CW PSU 200W SWB CN	200 W
911401874186	BVP158 LED60/WW_NW_CW PSU 50W SWB CN	50 W
911401872186	BVP158 LED24/WW_NW_CW PSU 20W SWB CN	20 W

机械和外壳

Order Code	Full Product Name	机械冲击保护代码
911401875186	BVP158 LED84/WW_NW_CW PSU 70W SWB CN	IK08
911401873186	BVP158 LED36/WW_NW_CW PSU 30W SWB CN	IK07
911401871186	BVP158 LED12/WW_NW_CW PSU 10W SWB CN	IK07
911401877186	BVP158 LED180/WW_NW_CW PSU 150W SWB CN	IK08

Order Code	Full Product Name	机械冲击保护代码
911401876186	BVP158 LED120/WW_NW_CW PSU 100W SWB CN	IK08
911401878186	BVP158 LED240/WW_NW_CW PSU 200W SWB CN	IK08
911401874186	BVP158 LED60/WW_NW_CW PSU 50W SWB CN	IK07
911401872186	BVP158 LED24/WW_NW_CW PSU 20W SWB CN	IK07

