



Důvěryhodný výkon. Každý den.

Světlomet Ledinaire s vysokým příkonem

Hledáte výkonný a spolehlivý světlomet pro vaše venkovní osvětlení? Odpovědí je světlomet Ledinaire s vysokým příkonem. Se světelným tokem až 60 000 lm má tento světlomet pořádný výkon. Jeho vysoce kvalitní LED technologie s měrným výkonem systému 120 lm/W zajišťuje výjimečnou energetickou úspornost.

Vysokovýkonný světlomet Ledinaire se také pyšní působivou odolností s třídou ochrany I a krytím IP65. Díky robustní konstrukci a krytí IK08 je vhodný i pro ta nejnáročnější venkovní prostředí. Náš venkovní reflektor poskytuje jasné a přirozeně vypadající světlo, které vylepší vzhled a dojem z jakéhokoli venkovního prostoru. A díky symetrickému rozložení světla je ideální pro osvětlení fasád budov a ploch. Můžete si být jisti, že váš osvětlovací systém bude spolehlivý a konzistentní.

Vysokovýkonný světlomet Ledinaire je k dispozici ve čtyřech různých velikostech. Díky nakloněnému univerzálnímu montážnímu držáku a předem namontovanému kabelu je instalace rychlá a snadná. Vylepšete si tedy svůj venkovní osvětlovací systém ještě dnes s vysokovýkonným světlometem Ledinaire – perfektní kombinací výkonu, účinnosti a stylu.

Světlomet Ledinaire s vysokým příkonem

Výhody

- Vysoký světelný tok: Tento světlomet poskytující světelný tok až 60 000 lm s tolerancí +/- 10 % zajišťuje výkonné a spolehlivé osvětlení pro nejrůznější použití v exteriéru.
- Energeticky úsporný: Technologie LED použitá v tomto světlometu zajišťuje výjimečnou energetickou účinnost se systémovým měrným výkonem 120 lm/W a účinníkem 0,9. > To vám pomůže ušetřit peníze za elektřinu a zároveň snížit vaši uhlíkovou stopu.
- Odolná konstrukce: Hliníkové tělo a kryt z tvrzeného skla zajišťují odolnost a dlouhou životnost tohoto světlometu, zatímco třída ochrany I a stupeň krytí IP65 zajišťují spolehlivý výkon i v těch nejnáročnějších povětrnostních podmínkách.
- Všestranné možnosti montáže: Odsazená konzola ve tvaru U s úhlem nastavení v rozsahu celých 360° umožňuje flexibilní a snadnou instalaci. Díky předmontovanému napájecímu kabelu o délce 1 m je instalace hračkou.
- Stylový design: Díky elegantnímu a modernímu designu dodá tento světlomet nádech sofistikovanosti každému venkovnímu prostoru, zatímco šedá barevná varianta RAL 7043 zajišťuje, že se bezproblémově začlení do okolí.
- Široký rozsah provozních teplot: Tento světlomet odolá široké škále podmínek prostředí, takže je vhodný pro použití v různých venkovních prostředích.
- Dlouhá životnost: Světlomet Ledinaire s vysokým příkonem nabízí výjimečný poměr ceny a hodnoty a přináší zákazníkům jistotu a klid.

Vlastnosti

- Vysoký světelný tok až 60 000 lm s tolerancí +/-10 %
- Energeticky úsporná LED technologie s měrným výkonem systému 120 lm/W a účinníkem >0,9
- Odolné tělo z tlakově litého hliníku a kryt z tvrzeného skla s ochranou třídy I a stupněm krytí IP65
- Všestranný 360° otočný U-odsazený držák pro flexibilní a snadnou instalaci
- Stylová šedá barva RAL 7043, která splyne s venkovním prostředím
- Široký rozsah provozních teplot od -25 °C do +40 °C
- Dlouhá životnost až 50 000 hodin (L70B50 při 25 °C) a 3letá záruka

Aplikace

- Mosty, památky, fasády
- Stadiony a sportoviště
- Krajina
- Fasády budov, maloobchody
- Zahrady, podchody
- Billboardy
- Venkovní prostory, parkoviště
- Průčelí maloobchodních prodejen
- Okolí skladů
- Malá rekreační sportoviště nebo víceúčelová obecní sportoviště

Světlomet Ledinaire s vysokým příkonem

Versions

Ledinaire Floodlight BVP166
LED300/840 PSU 250W RTP



Ledinaire Floodlight BVP166
LED480/840 PSU 400W RTP







Ledinaire Floodlight BVP166
LED360/840 PSU 300W RTP



Ledinaire Floodlight BVP166
LED600/840 PSU 500W RTP



Rozměrové výkresy



Světloved Ledinaire s vysokým příkonem

Detaily o výrobku



Ledinaire Floodlight BVP166
LED300/840 PSU 250W Backside
DPP



Ledinaire Floodlight BVP166
LED480/840 PSU 400W Backside
DPP



Ledinaire Floodlight BVP166 Detail
Hinge DDP



Ledinaire Floodlight BVP166
LED360/840 PSU 300W Backside
DPP



Ledinaire Floodlight BVP166
LED600/840 PSU 500W Backside
DPP

Světlo met Ledinaire s vysokým příkonem

Obecné informace	
Včetně předřadníku	Ano
Kód řady svítidel	-
Světelně technické	
Divergence světelného paprsku svítidla	110°
Barva světelného zdroje	840 neutrální bílá
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Index podání barev (CRI)	>80
Typ optiky, exteriéry	Symetrická
Podíl světelného toku vyzařovaného nad vodorovnou rovinu	0
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne
Mechanické a materiály	
Typ optického krytu	Ploché sklo
Barva těla	Hliníková a šedá
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK08
Kód ochrany proti vniknutí	IP65
Standardní úhel sklonu při montáži s bočním vstupem	-
Standardní úhel sklonu v případě montáže na vršek sloupku	-
Certifikace a použití	
Značka CE	Ano
Značka hořlavosti	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy

Obecné informace

Order Code	Full Product Name	Počet předřadниковých jednotek
76647199	BVP166 LED300/840 PSU 250W SWB	1 jednotka
76649599	BVP166 LED480/840 PSU 400W SWB	2 jednotky
76648899	BVP166 LED360/840 PSU 300W SWB	2 jednotky
76650199	BVP166 LED600/840 PSU 500W SWB	2 jednotky

Světelně technické

Order Code	Full Product Name	Světelný tok
76647199	BVP166 LED300/840 PSU 250W SWB	30 000 lm
76649599	BVP166 LED480/840 PSU 400W SWB	48 000 lm

Order Code	Full Product Name	Světelný tok
76648899	BVP166 LED360/840 PSU 300W SWB	36 000 lm
76650199	BVP166 LED600/840 PSU 500W SWB	60 000 lm

Provozní a elektrické

			Přepětová ochrana
Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie	(společná/rozdílová)
76647199	BVP166 LED300/840 PSU 250W SWB	250 W	4/4 kV
76649599	BVP166 LED480/840 PSU 400W SWB	400 W	6/4 kV

			Přepětová ochrana
Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie	(společná/rozdílová)
76648899	BVP166 LED360/840 PSU 300W SWB	300 W	4/4 kV
76650199	BVP166 LED600/840 PSU 500W SWB	500 W	6/4 kV

Světlomet Ledinaire s vysokým příkonem

