



Αξιόπιστη απόδοση. Κάθε μέρα.

Προβολέας Ledinaire υψηλής ισχύος

Αναζητάτε έναν ισχυρό και αξιόπιστο προβολέα για τις ανάγκες φωτισμού εξωτερικών χώρων σας; Σταματήστε να ψάχνετε, υπάρχει ο προβολέας Ledinaire υψηλής ισχύος! Με απόδοση έως και 60.000 lm, αυτός ο προβολέας έχει μια σοβαρή δύναμη. Η υψηλής ποιότητας τεχνολογία LED του εξασφαλίζει εξαιρετική ενεργειακή απόδοση, με απόδοση συστήματος 120 lm/W. Ο προβολέας Ledinaire υψηλής ισχύος διαθέτει επίσης εντυπωσιακή αντοχή, με βαθμούς προστασίας Κλάσης I και IP65. Η στιβαρή του κατασκευή και η βαθμολογία IK08 τον καθιστούν κατάλληλο ακόμα και για τα πιο δύσκολα εξωτερικά περιβάλλοντα. Ο προβολέας μας παρέχει φωτεινό και φυσικό φως που βελτιώνει την εμφάνιση και την αίσθηση οποιουδήποτε εξωτερικού χώρου. Και με τη συμμετρική κατανομή φωτός του, είναι ιδανικός για προσόψεις κτιρίων και φωτισμό υπαίθριων χώρων. Μπορείτε να είστε σίγουροι ότι το σύστημα φωτισμού σας θα είναι αξιόπιστο και συνεπές. Ο προβολέας Ledinaire υψηλής ισχύος διατίθεται σε τέσσερα διαφορετικά μεγέθη. Με την ανακλινόμενη καθολική βάση στερέωσης και το προσυναρμολογημένο καλώδιο, η εγκατάσταση είναι γρήγορη και εύκολη. Αναβαθμίστε λοιπόν σήμερα το σύστημα εξωτερικού φωτισμού σας με τον προβολέα Ledinaire υψηλής ισχύος—τον τέλειο συνδυασμό ισχύος, απόδοσης και στυλ.

Οφέλη

- Υψηλή απόδοση lumen: Με απόδοση έως και 60.000 lm και ανοχή φωτεινής ακτινοβολίας +/-10%, αυτός ο προβολέας παρέχει ισχυρό και αξιόπιστο φωτισμό για μια σειρά εφαρμογών εξωτερικού χώρου.
- Εξοικονόμηση ενέργειας: Η τεχνολογία LED που χρησιμοποιείται σε αυτόν τον προβολέα εξασφαλίζει εξαιρετική εξοικονόμηση ενέργειας, με απόδοση συστήματος 120 lm/W και συντελεστή ισχύος >0,9. Αυτό σας βοηθά να εξοικονομήσετε χρήματα στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, μειώνοντας ταυτόχρονα το αποτύπωμα άνθρακα.
- Ανθεκτική κατασκευή: Το χυτό περίβλημα από αλουμίνιο και το κάλυμμα από σκληρυμένο γυαλί καθιστούν αυτόν τον προβολέα ανθεκτικό και μεγάλης διάρκειας, ενώ οι βαθμοί προστασίας Κλάσης I και IP65 εξασφαλίζουν αξιόπιστη απόδοση ακόμα και στις πιο δύσκολες καιρικές συνθήκες.
- Ευέλικτη τοποθέτηση: Ο βραχίονας μετατόπισης U με δυνατότητα προσανατολισμού 360° επιτρέπει την ευέλικτη και εύκολη εγκατάσταση, ενώ η προσαρμοσμένη σύνδεση ισχύος 1 μέτρου κάνει τη ρύθμιση εύκολη.
- Κομψή σχεδίαση: Με κομψό και μοντέρνο σχεδιασμό, αυτός ο προβολέας προσθέτει μια πινελιά κομψότητας σε κάθε εξωτερικό χώρο, ενώ η γκρι χρωματική επιλογή RAL 7043 διασφαλίζει ότι συνδυάζεται άψογα με το περιβάλλον του.
- Ευρύ εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: Αυτός ο προβολέας μπορεί να αντέξει ένα ευρύ φάσμα περιβαλλοντικών συνθηκών, γεγονός που τον καθιστά κατάλληλο για χρήση σε διάφορα εξωτερικά περιβάλλοντα.
- Μεγάλη διάρκεια ζωής: ο προβολέας Ledinaire υψηλής ισχύος προσφέρει εξαιρετική σχέση ποιότητας/τιμής και ηρεμία.

Χαρακτηριστικά

- Υψηλή απόδοση έως και 60.000 lm με ανοχή φωτεινής ακτινοβολίας +/-10%
- Ενεργειακά αποδοτική τεχνολογία LED με απόδοση συστήματος 120 lm/W και συντελεστή ισχύος >0,9
- Ανθεκτικό περίβλημα από χυτό αλουμίνιο και κάλυμμα από σκληρυμένο γυαλί με προστασία κατηγορίας I και IP65
- Ευέλικτο στήριγμα μετατόπισης U με δυνατότητα προσανατολισμού 360° για ευέλικτη και εύκολη εγκατάσταση
- Κομψή γκρι επιλογή χρώματος RAL 7043 που εναρμονίζεται με το εξωτερικό περιβάλλον
- Ευρύ φάσμα θερμοκρασιών λειτουργίας από -25°C έως +40°C
- Μεγάλη διάρκεια ζωής έως και 50.000 ώρες (L70B50 @25 °C) και 3ετή εγγύηση

Εφαρμογή

- Γέφυρες, μνημεία, προσόψεις
- Γήπεδα και αθλητικοί χώροι
- Τοπίου
- Προσόψεις κτιρίων, καταστήματα
- Κήποι, υπόγειες διαβάσεις
- Πίνακες
- Εξωτερικοί χώροι, χώροι στάθμευσης
- Προσόψεις καταστημάτων
- Περιβάλλοντα χώρος αποθηκών
- Μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις γηπέδων αναψυχής ή δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις πολλαπλής χρήσης

Προβολέας Ledinaire υψηλής ισχύος

Versions

Ledinaire Floodlight BVP166
LED300/840 PSU 250W RTP



Ledinaire Floodlight BVP166
LED480/840 PSU 400W RTP







Ledinaire Floodlight BVP166
LED360/840 PSU 300W RTP



Ledinaire Floodlight BVP166
LED600/840 PSU 500W RTP



Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Προβολέας Ledinaire υψηλής ισχύος

Λεπτομέρειες για το προϊόν



Ledinaire Floodlight BVP166
LED300/840 PSU 250W Backside
DPP



Ledinaire Floodlight BVP166
LED480/840 PSU 400W Backside
DPP



Ledinaire Floodlight BVP166 Detail
Hinge DDP



Ledinaire Floodlight BVP166
LED360/840 PSU 300W Backside
DPP



Ledinaire Floodlight BVP166
LED600/840 PSU 500W Backside
DPP

Προβολέας Ledinaire υψηλής ισχύος

Γενικές πληροφορίες	
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Ναι
Κωδικός σειράς λαμπτήρων	-
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού	110°
Χρώμα πηγής φωτός	840 Ουδέτερο λευκό
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	4000 K
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	>80
Τύπος οπτικού συστήματος εξωτερικού χώρου	Συμμετρικό
Ποσοστό απόδοσης φωτισμού προς τα επάνω	0
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Όχι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Τύπος καλύμματος οπτικού συστήματος	Επίπεδο γυαλί
Χρώμα περιβλήματος	Αλουμίνιο και γκρι
Κωδικός προστασίας από μηχαν. κρούσεις	IK08
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP65
Τυπική γωνία κλίσης σε πλευρική τοποθέτηση	-
Τυπική γωνία κλίσης στην κορυφή του στόλου	-
Έγκριση και Εφαρμογή	
Σήμανση CE	Ναι
Σήμανση ευφλεκτότητας	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες

Γενικές πληροφορίες		
Order Code	Full Product Name	Αριθμός οργάνων
76647199	BVP166 LED300/840 PSU 250W SWB	1 μονάδα
76649599	BVP166 LED480/840 PSU 400W SWB	2 μονάδες
76648899	BVP166 LED360/840 PSU 300W SWB	2 μονάδες
76650199	BVP166 LED600/840 PSU 500W SWB	2 μονάδες

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Order Code	Full Product Name	Φωτεινή ροή
76647199	BVP166 LED300/840 PSU 250W SWB	30.000 lm
76649599	BVP166 LED480/840 PSU 400W SWB	48.000 lm

Order Code	Full Product Name	Φωτεινή ροή
76648899	BVP166 LED360/840 PSU 300W SWB	36.000 lm
76650199	BVP166 LED600/840 PSU 500W SWB	60.000 lm

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

		Κατανάλωση ενέργειας	Surge Protection (Common/Differential)
Order Code	Full Product Name		
76647199	BVP166 LED300/840 PSU 250W SWB	250 W	4/4 kV
76649599	BVP166 LED480/840 PSU 400W SWB	400 W	6/4 kV

		Κατανάλωση ενέργειας	Surge Protection (Common/Differential)
Order Code	Full Product Name		
76648899	BVP166 LED360/840 PSU 300W SWB	300 W	4/4 kV
76650199	BVP166 LED600/840 PSU 500W SWB	500 W	6/4 kV

Προβολέας Ledinaire υψηλής ισχύος

