



# Rendimiento fiable. Todos los días.

## Proyector Ledinaire de alta potencia

¿Buscas un proyector potente y fiable para iluminación exterior? ¡No vas a encontrar nada mejor que la alta potencia del proyector Ledinaire! Con flujo de hasta 60.000 lm, este proyector tiene un gran impacto. Su tecnología LED de alta calidad garantiza una eficiencia energética excepcional, con una eficacia del sistema de 120 lm/W. El proyector Ledinaire de alta potencia también cuenta con una durabilidad impresionante, clase de protección Clase I y clasificación IP65. Su construcción robusta y su calificación IK08 lo hacen adecuado incluso para los entornos de exterior más difíciles. Nuestro proyector proporciona luz brillante y natural que realza el aspecto de cualquier espacio exterior. Además, con su distribución de luz simétrica, es ideal para fachadas e iluminación de áreas de edificios. Puedes estar seguro de que tu sistema de iluminación será fiable y uniforme. El proyector Ledinaire de alta potencia está disponible en cuatro tamaños diferentes. Con su soporte de montaje universal inclinado y cable premontado, la instalación es rápida y fácil. Así que actualiza tu sistema de iluminación exterior hoy mismo con el proyector Ledinaire de alta potencia, la combinación perfecta de potencia, eficiencia y estilo.

# Proyector Ledinaire de alta potencia

## Beneficios

- Alto flujo luminoso: con un flujo de hasta 60.000 lm y una tolerancia lumínica de +/- 10 %, este proyector proporciona una iluminación potente y fiable para una amplia gama de aplicaciones en exteriores.
- Eficiencia energética: La tecnología LED utilizada en este proyector garantiza una eficiencia energética excepcional, con una eficacia del sistema de 120 lm/W y un factor de potencia de >0,9. Esto le ayuda a ahorrar dinero en sus facturas de electricidad mientras reduce su huella de carbono.
- Construcción duradera: la carcasa de aluminio fundido y el cierre de vidrio templado hacen que este proyector sea duradero, mientras que las clasificaciones de protección Clase I e IP65 garantizan un rendimiento fiable incluso en las condiciones climáticas más difíciles.
- Montaje versátil: el brazo de desplazamiento en U orientable 360° permite una instalación flexible y sencilla, mientras que la conexión eléctrica de 1 metro premontada facilita la configuración.
- Diseño elegante: el diseño estilizado y moderno de este proyector dan un toque de sofisticación a cualquier espacio exterior, mientras que la opción de color RAL 7043 gris garantiza que se integre perfectamente en su entorno.
- Amplio rango de temperaturas de funcionamiento: este proyector admite una amplia gama de condiciones ambientales, lo que lo hace adecuado para su uso en varios entornos de exterior.
- Larga duración: el proyector Ledinaire de alta potencia ofrece una excelente relación calidad-precio y tranquilidad.

## Características

- Alta potencia de hasta 60.000 lm con una tolerancia lumínica de +/- 10 %
- Tecnología LED energéticamente eficiente con una eficacia del sistema de 120 lm/W y un factor de potencia de >0,9
- Carcasa duradera de aluminio fundido y cubierta de vidrio templado con protección de clase I e IP65
- Versátil brazo de compensación en U orientable a 360° para una instalación flexible y sencilla
- Elegante opción de color gris RAL 7043 que se integra con el entorno exterior
- Amplio intervalo de temperaturas de funcionamiento de -25 °C a +40 °C
- Larga vida útil de hasta 50.000 horas (L70B50 @25°C) y garantía de 3 años

## Aplicaciones

- Puentes, monumentos y fachadas
- Estadios y deportes
- Paisajismo
- Fachadas de edificios, tiendas
- Jardines, pasos inferiores
- Vallas
- Aparcamientos, zonas exteriores
- Fachadas de comercios
- Entornos de almacenes
- Campos deportivos recreativos de pequeño tamaño o instalaciones deportivas municipales polivalentes

# Proyector Ledinaire de alta potencia

## Versions

Ledinaire Floodlight BVP166  
LED300/840 PSU 250W RTP



Ledinaire Floodlight BVP166  
LED480/840 PSU 400W RTP







Ledinaire Floodlight BVP166  
LED360/840 PSU 300W RTP



Ledinaire Floodlight BVP166  
LED600/840 PSU 500W RTP



## Plano de dimensiones



# Proyector Ledinaire de alta potencia

## Detalles del producto



Ledinaire Floodlight BVP166  
LED300/840 PSU 250W Backside  
DPP



Ledinaire Floodlight BVP166  
LED480/840 PSU 400W Backside  
DPP



Ledinaire Floodlight BVP166 Detail  
Hinge DDP



Ledinaire Floodlight BVP166  
LED360/840 PSU 300W Backside  
DPP



Ledinaire Floodlight BVP166  
LED600/840 PSU 500W Backside  
DPP

# Proyector Ledinaire de alta potencia

## Información general

Driver incluido	Sí
Código de familias de lámparas	-

## Datos técnicos de la luz

Apertura de haz de luz de la luminaria	110°
Color de la fuente de luz	840 blanco neutro
Temperatura de color correlacionada (nom.)	4000 K
Índice de reproducción cromática (IRC)	>80
Tipo de óptica al aire libre	Simétrica
Ratio de potencia lumínica ascendente	0

## Controles y regulación

Regulable	No
-----------	----

## Mecánicos y de carcasa

Tipo de cubierta óptica	Cristal plano
Color de la carcasa	Aluminio y gris
Índice de protección frente a choque mecánico	IK08
Código de protección de entrada	IP65
Entrada lateral en ángulo de inclinación estándar	-
Post-top en ángulo de inclinación estándar	-

## Aprobación y aplicación

Marca CE	Sí
Marca de inflamabilidad	Para su montaje en superficies normalmente inflamables

## Información general

Order Code	Full Product Name	Número de unidades de equipo
76647199	BVP166 LED300/840 PSU 250W SWB	1 unidad
76649599	BVP166 LED480/840 PSU 400W SWB	2 unidades
76648899	BVP166 LED360/840 PSU 300W SWB	2 unidades
76650199	BVP166 LED600/840 PSU 500W SWB	2 unidades

## Datos técnicos de la luz

Order Code	Full Product Name	Flujo luminoso
76647199	BVP166 LED300/840 PSU 250W SWB	30.000 lm
76649599	BVP166 LED480/840 PSU 400W SWB	48.000 lm

Order Code	Full Product Name	Flujo luminoso
76648899	BVP166 LED360/840 PSU 300W SWB	36.000 lm
76650199	BVP166 LED600/840 PSU 500W SWB	60.000 lm

## Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía	Surge Protection (Common/Differential)
76647199	BVP166 LED300/840 PSU 250W SWB	250 W	4/4 kV
76649599	BVP166 LED480/840 PSU 400W SWB	400 W	6/4 kV

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía	Surge Protection (Common/Differential)
76648899	BVP166 LED360/840 PSU 300W SWB	300 W	4/4 kV
76650199	BVP166 LED600/840 PSU 500W SWB	500 W	6/4 kV

## Proyector Ledinaire de alta potencia

