



# Megbízható teljesítmény. Minden nap.

## Ledinaire nagy teljesítményű reflektor

Nagy teljesítményű és megbízható kültéri reflektort keres? Ne keressen tovább: a nagy teljesítményű Ledinaire reflektor a tökéletes választás! Akár 60 000 lm fényerejével ez a reflektor komoly teljesítményt nyújt. Kiváló minőségű LED-technológiája kivételes energiahatékonyságot biztosít, 120 lm/W rendszerhasznosítással. A nagy teljesítményű Ledinaire reflektor lenyűgöző tartóssággal is büszkélkedhet, I. osztályú védelmi osztállyal és IP65-ös besorolással. Robusztus felépítésének és IK08-as besorolásának köszönhetően még a legmostohább kültéri környezetre is alkalmas. Reflektorunk erős és természetes hatású fényt biztosít, amely fokozza bármely kültéri tér megjelenését és érzetét. Szimmetrikus fényeloszlásának köszönhetően ideális épületek homlokzatainak és terek megvilágításához. Biztos lehet benne, hogy a világítási rendszere megbízható és következetes lesz. A nagy teljesítményű Ledinaire reflektor négy különböző méretben kapható. A döntött univerzális rögzítőkonzolnak és az előre összeszerelt kábelnek köszönhetően a telepítés gyors és egyszerű. Frissítse kültéri világítási rendszerét még ma a nagy teljesítményű Ledinaire reflektorral – a teljesítmény, a hatékonyság és a stílus tökéletes kombinációjával.

# Ledinaire nagy teljesítményű reflektor

## Előnyök

- Magas fényáram: Az akár 60 000 lm-es fényáramnak és a +/-10%-os fényáramtűrésnek köszönhetően ez a reflektor nagy teljesítményű és megbízható megvilágítást biztosít számos kültéri alkalmazáshoz.
- Energiatakarékos: Az ebben a reflektorban használt LED-technológia kivételes energiahatékonyságot biztosít, 120 lm/W rendszerhatásfokkal és 0,9-es teljesítménytényezővel. > Így pénzt takaríthat meg az energiaszámlákon, és segít csökkenteni az ökológiai lábnyomát.
- Tartós konstrukció: Az alumíniumöntvény ház és az edzett üvegburkolat tartóssá és hosszú élettartamúvá teszi ezt a reflektort, míg az I. védelmi osztály és az IP65 besorolás megbízható teljesítményt biztosít még a legmostohább időjárási körülmények között is.
- Sokoldalú felszerelési lehetőségek: A 360°-ban elforgatható „U” eltolású oszlopkar rugalmas és egyszerű telepítést tesz lehetővé, míg az előre összeszerelt 1 méteres tápcsatlakozó megkönnyíti a beállítást.
- Stílusos dizájn: Elegáns és modern kialakításával ez a reflektor kifinomultságot kölcsönöz bármilyen kültéri térnek, a szürke RAL 7043 szín pedig biztosítja, hogy zökkenőmentesen illeszkedjen környezetébe.
- Széles működési hőmérséklet-tartomány: Ez a reflektor eltérő környezeti feltételeknek is képes ellenállni, így különféle kültéri környezetekben is használható.
- Hosszú élettartam: a nagy teljesítményű Ledinaire reflektor kivételes ár-érték arányt és nyugalmat kínál.

## Szolgáltatások

- Akár 60 000 lm-es nagy fényerő, +/-10%-os lumen tűréssel
- Energiatakarékos LED technológia 120 lm/W rendszerhatásfokkal és 0,9-es teljesítménytényezővel >
- Tartós alumíniumöntvény ház és hőkezelt üvegbura, I. védelmi osztállyal és IP65-ös besorolással
- Sokoldalú, 360°-ban elforgatható U alakú konzol a rugalmas és egyszerű telepítéshez
- Stílusos szürke RAL 7043 színválaszték, amely beleolvad a kültéri környezetbe
- Széles üzemi hőmérséklet-tartomány -25°C és +40°C között
- Akár 50 000 órás élettartam (L70B50 @25°C) és 3 év garancia

## Alkalmazás

- Hidak, emlékművek és homlokzatok
- Aréna és sportalkalmazások
- Tájkeretek
- Épülethomlokzatok, kiskereskedelmi üzletek
- Kertek, aluljárók
- Hirdetőablak
- Kültéri területek, parkolók
- Kiskereskedelmi üzletek homlokzata
- Raktárak környezete
- Kis szabadidős sportlétesítmények vagy önkormányzatok által üzemeltetett többfunkciós sportlétesítmények

# Ledinaire nagy teljesítményű reflektor

## Versions

Ledinaire Floodlight BVP166  
LED300/840 PSU 250W RTP



Ledinaire Floodlight BVP166  
LED480/840 PSU 400W RTP







Ledinaire Floodlight BVP166  
LED360/840 PSU 300W RTP



Ledinaire Floodlight BVP166  
LED600/840 PSU 500W RTP



## Méretezett rajza



# Ledinaire nagy teljesítményű reflektor

## Termék részletei



Ledinaire Floodlight BVP166  
LED300/840 PSU 250W Backside  
DPP



Ledinaire Floodlight BVP166  
LED480/840 PSU 400W Backside  
DPP



Ledinaire Floodlight BVP166 Detail  
Hinge DDP



Ledinaire Floodlight BVP166  
LED360/840 PSU 300W Backside  
DPP



Ledinaire Floodlight BVP166  
LED600/840 PSU 500W Backside  
DPP

# Ledinaire nagy teljesítményű reflektor

## Általános információ

Előtét mellékelve	Igen
Lámpacsalád kódja	-

## Technikai adatok

Lámpatest fényeloszlása	110°
A fényforrás színe	840 semleges fehér
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	4000 K
Színvisszaadási index (CRI)	>80
Kültéri optika típusa	Szimmetrikus
Felfelé irányuló fényhányados	0

## Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Nem
---------------	-----

## Mechanika és tokozás

Optikai búra típusa	Síküveg
Ház színe	Alumínium és szürke
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK08
Por és víz elleni védelem kódja	IP65
Szabványos dőlésszög oldalsó bevezetésnél	-
Normál dőlésszögű oszlopfej	-

## Tanúsítvány és alkalmazási területek

CE jelölés	Igen
Gyúlékonysági jelzés	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez

## Általános információ

Order Code	Full Product Name	Előtét egységek száma
76647199	BVP166 LED300/840 PSU 250W SWB	1 egység
76649599	BVP166 LED480/840 PSU 400W SWB	2 egység
76648899	BVP166 LED360/840 PSU 300W SWB	2 egység
76650199	BVP166 LED600/840 PSU 500W SWB	2 egység

## Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Fényáram
76647199	BVP166 LED300/840 PSU 250W SWB	30 000 lm
76649599	BVP166 LED480/840 PSU 400W SWB	48 000 lm

Order Code	Full Product Name	Fényáram
76648899	BVP166 LED360/840 PSU 300W SWB	36 000 lm
76650199	BVP166 LED600/840 PSU 500W SWB	60 000 lm

## Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel	Túlfeszültség- védelem (közös/ különbözeti)
76647199	BVP166 LED300/840 PSU 250W SWB	250 W	4/4 kV
76649599	BVP166 LED480/840 PSU 400W SWB	400 W	6/4 kV

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel	Túlfeszültség- védelem (közös/ különbözeti)
76648899	BVP166 LED360/840 PSU 300W SWB	300 W	4/4 kV
76650199	BVP166 LED600/840 PSU 500W SWB	500 W	6/4 kV

## Ledinaire nagy teljesítményű reflektor

