



# Prestazioni affidabili. Ogni giorno.

## Proiettore a wattaggio elevato Ledinaire

Cerchi un proiettore potente e affidabile per le tue esigenze di illuminazione esterna? Non cercare oltre: ecco il proiettore Ledinaire a wattaggio elevato! Con una potenza di emissione fino a 60.000 lm, questo proiettore è davvero potente. La sua tecnologia LED di alta qualità garantisce un'eccezionale efficienza energetica, con un'efficienza del sistema di 120 lm/W. Il proiettore Ledinaire a wattaggio elevato vanta anche una durata impressionante, con una classe di protezione di Classe I e un grado di protezione IP65. La sua struttura robusta e la classificazione IK08 lo rendono adatto anche agli ambienti esterni più difficili. Il nostro proiettore fornisce una luce brillante e naturale che valorizza l'aspetto e l'atmosfera di qualsiasi spazio esterno. Grazie alla distribuzione simmetrica della luce, è ideale per l'illuminazione di facciate di edifici e di spazi aperti. Questo sistema di illuminazione è affidabile e costante. Il proiettore Ledinaire a wattaggio elevato è disponibile in quattro diversi formati. Grazie alla staffa di montaggio universale inclinata e al cavo preassemblato, l'installazione è rapida e semplice. Aggiorna subito il tuo sistema di illuminazione per esterni con il proiettore Ledinaire a wattaggio elevato: la combinazione perfetta di potenza, efficienza e stile.

## Proiettore a wattaggio elevato Ledinaire

### Vantaggi

- Elevata emissione in lumen: con un'emissione fino a 60.000 lm e una tolleranza del lumen di +/-10%, questo proiettore offre un'illuminazione potente e affidabile per una vasta gamma di applicazioni per esterni.
- Efficienza energetica: la tecnologia LED utilizzata in questo proiettore garantisce un'eccezionale efficienza energetica, con un'efficacia del sistema di 120 lm/W e un fattore di potenza di >0,9. Ciò consente di risparmiare sulla bolletta elettrica, riducendo al contempo l'impronta di carbonio.
- Costruzione duratura: il corpo in alluminio pressofuso e la copertura in vetro temprato rendono questo proiettore di lunga durata, mentre la classe di protezione I e il grado di protezione IP65 assicurano prestazioni affidabili anche nelle condizioni atmosferiche più difficili.
- Montaggio versatile: la staffa a U orientabile a 360° consente un'installazione flessibile e semplice, mentre il collegamento di alimentazione preassemblato da 1 metro semplifica l'installazione.
- Design elegante: con un design elegante e moderno, questo proiettore aggiunge un tocco di raffinatezza a qualsiasi spazio esterno, mentre la colorazione grigia RAL 7043 assicura una perfetta integrazione con l'ambiente circostante.
- Ampio intervallo di temperature operative: questo proiettore può resistere a una vasta gamma di condizioni ambientali, rendendolo adatto all'uso in diversi ambienti esterni.
- Maggiore durata: il proiettore Ledinaire con wattaggio elevato offre un rapporto qualità-prezzo eccezionale e garantisce la massima tranquillità.

### Caratteristiche

- Emissione elevata fino a 60.000 lm con tolleranza lumen di +/-10%
- Tecnologia LED a risparmio energetico con un'efficacia di sistema di 120 lm/W e un fattore di potenza di >0,9
- Alloggiamento in alluminio pressofuso resistente e copertura in vetro temperato con protezione di classe I e grado di protezione IP65
- Staffa versatile a U orientabile a 360° per un'installazione flessibile e semplice
- Elegante opzione di colore grigio RAL 7043 che si fonde con gli ambienti esterni
- Ampia gamma di temperature di esercizio da -25°C a +40°C
- Lunga durata fino a 50.000 ore (L70B50 a 25°C) e garanzia di 3 anni

### Applicazione

- Ponti, monumenti, facciate
- Stadi e impianti sportivi
- Paesaggi
- Facciate di edifici, punti vendita
- Giardini, sottopassaggi
- Cartelloni pubblicitari
- Aree sterne, parcheggi
- Vettrine dei punti vendita
- Aree circostanti i magazzini
- Campi sportivi dilettantistici di piccole dimensioni o strutture sportive pubbliche multiuso

# Proiettore a wattaggio elevato Ledinaire

## Versions

Ledinaire Floodlight BVP166  
LED300/840 PSU 250W RTP



Ledinaire Floodlight BVP166  
LED480/840 PSU 400W RTP







Ledinaire Floodlight BVP166  
LED360/840 PSU 300W RTP



Ledinaire Floodlight BVP166  
LED600/840 PSU 500W RTP



## Disegno tecnico



## Proiettore a wattaggio elevato Ledinaire

### Dati del prodotto



Ledinaire Floodlight BVP166  
LED300/840 PSU 250W Backside  
DPP



Ledinaire Floodlight BVP166  
LED480/840 PSU 400W Backside  
DPP



Ledinaire Floodlight BVP166 Detail  
Hinge DDP



Ledinaire Floodlight BVP166  
LED360/840 PSU 300W Backside  
DPP



Ledinaire Floodlight BVP166  
LED600/840 PSU 500W Backside  
DPP

## Proiettore a wattaggio elevato Ledinaire

### Informazioni generali

Driver incluso	Sì
Codice famiglia lampada	-

### Dati tecnici di illuminazione

Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio d'illuminazione	110°
Colore sorgente luminosa	840 bianco neutro
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K
Indice di resa cromatica (CRI)	>80
Tipo di ottica aree esterne	Simmetrica
Rapporto di emissione luminosa verso l'alto	0

### Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
-------------	----

### Meccanica e corpo

Tipo copertura ottica	Vetro piano
Colore alloggiamento	Alluminio e grigio
Codice di protezione dagli impatti meccanici e una gestione termica	IK08 IP65
Angolo di inclinazione standard ingresso laterale	-
Angolo standard di inclinazione testa palo	-

### Approvazione e applicazione

Marchio CE	Sì
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili

### Informazioni generali

Order Code	Full Product Name	Numero di riduttori
76647199	BVP166 LED300/840 PSU 250W SWB	1 unità
76649599	BVP166 LED480/840 PSU 400W SWB	2 unità
76648899	BVP166 LED360/840 PSU 300W SWB	2 unità
76650199	BVP166 LED600/840 PSU 500W SWB	2 unità

### Dati tecnici di illuminazione

Order Code	Full Product Name	Flusso luminoso
76647199	BVP166 LED300/840 PSU 250W SWB	30.000 lm
76649599	BVP166 LED480/840 PSU 400W SWB	48.000 lm

Order Code	Full Product Name	Flusso luminoso
76648899	BVP166 LED360/840 PSU 300W SWB	36.000 lm
76650199	BVP166 LED600/840 PSU 500W SWB	60.000 lm

### Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico	Protezione da sovratensioni (comune/differenziale)
76647199	BVP166 LED300/840 PSU 250W SWB	250 W	4/4 kV
76649599	BVP166 LED480/840 PSU 400W SWB	400 W	6/4 kV

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico	Protezione da sovratensioni (comune/differenziale)
76648899	BVP166 LED360/840 PSU 300W SWB	300 W	4/4 kV
76650199	BVP166 LED600/840 PSU 500W SWB	500 W	6/4 kV

## Proiettore a wattaggio elevato Ledinaire

