



Pålitelig ytelse. Hver dag.

Ledinaire-flomlys med høy effekt

Leter du etter en kraftig og pålitelig lyskaster for utendørsbelysning? Velg det høyeffektive Ledinaire-flomlyset! Med en effekt på opptil 60 000 lm er dette et virkelig kraftig flomlys. Dens høykvalitets LED-teknologi sikrer eksepsjonell energieffektivitet, med en systemeffektivitet på 120 lm/W. Ledinaire-flomlyset med høy effekt er også svært slitesterkt med beskyttelsesklasse I og IP65-klassifisering. Dens robuste konstruksjon og IK08-klassifisering gjør den egnet for selv de tøffeste utendørsmiljøer. Flomlysarmaturen vår gir klart og naturlig lys som får alle uteområder til å se og føles bedre ut. Den symmetriske lysfordelingen passer også perfekt til fasader og områdebelysning. Du kan være sikker på at belysningssystemet ditt vil være pålitelig og konsekvent. Ledinaire-flomlyset med høy effekt er tilgjengelig i fire forskjellige størrelser. Med sin skråstilte universalmonteringsbrakett og forhåndsmonterte kabel, er installasjonen rask og enkel. Oppgrader utebelysningen din i dag med Ledinaire-flomlyset med høy effekt – den perfekte kombinasjonen av kraft, effektivitet og stil.

Ledinaire-flomlys med høy effekt

Fordeler

- Høy lumeneffekt: Med en effekt på opptil 60 000 lm og en lumentoleranse på +/- 10 %, gir denne lyskasteren kraftig og pålitelig belysning for en rekke utendørs bruksområder.
- Energieffektiv: LED-teknologien i denne lyskasteren sikrer eksepsjonell energieffektivitet med systemeffektivitet på 120 lm/W og en strømfaktor på >0,9. Dette hjelper deg med å spare penger på strømregningene dine samtidig som du reduserer karbonavtrykket.
- Slitesterk konstruksjon: Det støpte aluminiumshuset og dekselet i herdet glass gjør denne lyskasteren holdbar og langvarig, mens beskyttelsesklasse I og IP65-klassifiseringene sikrer pålitelig ytelse selv under de tøffeste værforholdene.
- Allsidig montering: U-braketten kan beveges 360° og gir fleksibel og enkel montering – den forhåndsmonterte 1 meter lange strømkoblingen gjør oppsettet til en lek.
- Stilig design: Takket være den slanke, moderne designen gir dette flomlyset alle uteområder et sofistikert preg, og RAL 7043-gråfargen sørger for at lyset passer perfekt inn i omgivelsene.
- Bredt område for driftstemperatur: Dette flomlyset tåler de fleste miljøforhold og passer derfor til en rekke bruksområder utendørs.
- Lang levetid: Ledinaire-flomlyset med høy effekt gir trygghet og eksepsjonell valuta for pengene.

Funksjoner

- Høy lyseffekt på opptil 60 000 lm med en lumentoleranse på +/- 10 %
- Energieffektiv LED-teknologi med en systemeffektivitet på 120 lm/W og en strømfaktor på >0,9
- Slitesterk støpt aluminiumshus og herdet glassdeksel med beskyttelsesklasse I og IP65
- Allsidig 360° orienterbar U offset brakett for fleksibel og enkel installasjon
- Stilig RAL 7043-gråfarge som passer perfekt til utendørsområder
- Stort område for driftstemperatur på -25 °C til +40 °C
- Lang levetid på opptil 50 000 timer (L70B50 @25°C) og 3 års garanti

Søknad

- Broer, monumenter og fasader
- Arenaer og sport
- Landskap
- Bygningsfasader, butikker
- Hager, underganger
- Reklametavler
- Utendørsområder, parkeringsplasser
- Butikkfasader
- Lageromgivelser
- Mindre idrettsbaner eller kommunale flerbruks-idrettsanlegg

Ledinaire-flomlys med høy effekt

Versions

Ledinaire Floodlight BVP166
LED300/840 PSU 250W RTP



Ledinaire Floodlight BVP166
LED480/840 PSU 400W RTP







Ledinaire Floodlight BVP166
LED360/840 PSU 300W RTP



Ledinaire Floodlight BVP166
LED600/840 PSU 500W RTP



Målskisse



Ledinaire-flomlys med høy effekt

Produkt detaljer



Ledinaire Floodlight BVP166
LED300/840 PSU 250W Backside
DPP



Ledinaire Floodlight BVP166
LED480/840 PSU 400W Backside
DPP



Ledinaire Floodlight BVP166 Detail
Hinge DDP



Ledinaire Floodlight BVP166
LED360/840 PSU 300W Backside
DPP



Ledinaire Floodlight BVP166
LED600/840 PSU 500W Backside
DPP

Ledinaire-flomlys med høy effekt

Generell informasjon	
Driver inkludert	Ja
Lampefamiliekode	-
Teknisk belysning	
Lysstrålespredning fra armatur	110°
Lyskildefarge	840 nøytralhvit
Korrelet fargetemperatur (nom.)	4000 K
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Utendørs optikktype	Symmetrisk
Oppover lyseffektforhold	0
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Type optisk deksel	Flatt glass
Innfatningsfarge	Aluminium og grå
Mekanisk støtteskyltelseskode	IK08
Ingress beskyttelseskode	IP65
Standardvinkel sidemontering	-
Standardvinkel på stolpetoppen	-
Godkjenning og bruksområde	
CE-merke	Ja
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Antall utstyrsenheter
911401843987	BVP166 LED300/840 PSU 250W SWB	1 enhet
911401844187	BVP166 LED480/840 PSU 400W SWB	2 enheter
911401844087	BVP166 LED360/840 PSU 300W SWB	2 enheter
911401844287	BVP166 LED600/840 PSU 500W SWB	2 enheter

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Lysytelse
911401843987	BVP166 LED300/840 PSU 250W SWB	30 000 lm
911401844187	BVP166 LED480/840 PSU 400W SWB	48 000 lm

Order Code	Full Product Name	Lysytelse
911401844087	BVP166 LED360/840 PSU 300W SWB	36 000 lm
911401844287	BVP166 LED600/840 PSU 500W SWB	60 000 lm

Drift og elektronikk

		Surge Protection	
Order Code	Full Product Name	Effektforbruk	(Common/Differential)
911401843987	BVP166 LED300/840 PSU 250W SWB	250 W	4/4 kV kV
911401844187	BVP166 LED480/840 PSU 400W SWB	400 W	6/4 kV kV

		Surge Protection	
Order Code	Full Product Name	Effektforbruk	(Common/Differential)
911401844087	BVP166 LED360/840 PSU 300W SWB	300 W	4/4 kV kV
911401844287	BVP166 LED600/840 PSU 500W SWB	500 W	6/4 kV kV

Ledinaire-flomlys med høy effekt

