



Niezawodna wydajność. Codziennie.

Reflektor Ledinaire o dużej mocy

Szukasz mocnego i niezawodnego reflektora do oświetlenia zewnętrznego? Nie szukaj dalej! Oświetlenie projektorowe Ledinaire o wysokiej mocy spełni Twoje potrzeby! Dzięki strumieniowi świetlnemu o wartości do 60 000 lm to oświetlenie projektorowe oferuje potężną moc. Wysokiej jakości technologia LED gwarantuje wyjątkową energooszczędność, a skuteczność świetlna systemu wynosi 120 lm/W. Oświetlenie projektorowe Ledinaire o wysokiej mocy w watach charakteryzuje się również imponującą trwałością, oferuje klasę ochrony I i stopień ochrony IP65. Solidna konstrukcja i klasa ochrony IK08 sprawiają, że lampa sprawdza się nawet w najtrudniejszych warunkach zewnętrznych. Nasze oświetlenie projektorowe zapewnia jasne i naturalnie wyglądające światło, które poprawia wygląd każdej przestrzeni zewnętrznej. Dzięki symetrycznemu rozsyłowi światła idealnie nadaje się do oświetlania fasad budynków i obszarów zewnętrznych. Możesz być pewien, że Twój system oświetleniowy będzie niezawodny. Oświetlenie projektorowe Ledinaire o dużej mocy dostępny jest w czterech różnych rozmiarach. Dzięki pochylonemu uniwersalnemu uchwytowi montażowemu i wstępnie zmontowanemu kablowi, instalacja jest szybka i łatwa. Zmodernizuj więc już dziś swój system oświetlenia zewnętrznego, wybierając oświetlenie projektorowe Ledinaire o dużej mocy — idealne połączenie mocy, wydajności i stylu.

Reflektor Ledinaire o dużej mocy

Korzyści

- Wysoka moc strumienia świetlnego: dzięki strumieniowi świetlnemu o wartości do 60 000 lm i tolerancji strumienia świetlnego na poziomie +/-10% to oświetlenie projektorowe zapewnia mocne i niezawodne światło w przypadku wielu zastosowaniach zewnętrznych.
- Energooszczędność: technologia LED zastosowana w tym oświetleniu projektorowym gwarantuje wyjątkową energooszczędność, skuteczność systemu wynosi 120 lm/W, a współczynnik mocy >0,9. Dzięki temu możesz zaoszczędzić pieniądze na rachunkach za prąd, zmniejszając jednocześnie swój ślad węglowy.
- Trwała konstrukcja: odlewana aluminiowa obudowa i klosz ze szkła hartowanego sprawiają, że to oświetlenie projektorowe jest trwałe i długowieczne, natomiast klasa ochrony I i stopień ochrony IP65 gwarantują niezawodną pracę nawet w najtrudniejszych warunkach pogodowych.
- Wszechstronny montaż: Uchwyt w kształcie litery U z możliwością obrotu o 360° umożliwia elastyczną i łatwą instalację, a wstępnie zmontowane 1-metrowe przyłącze zasilania sprawia, że konfiguracja jest niezwykle prosta.
- Stylowy design: dzięki smukłemu i nowoczesnemu designowi ten reflektor doda odrobinę wyrafinowania każdej przestrzeni na zewnątrz, a szary kolor RAL 7043 gwarantuje, że idealnie wpasuje się w każde otoczenie.
- Szeroki zakres temperatur pracy: reflektor może wytrzymać szeroki zakres warunków środowiskowych, dzięki czemu nadaje się do stosowania w różnych środowiskach zewnętrznych.
- Długa trwałość: reflektor Ledinaire o dużej mocy zapewnia wyjątkowo dobrą relację jakości do ceny i spokój ducha.

Cechy

- Wysoka wydajność do 60 000 lm z tolerancją lumenów +/-10%
- Energooszczędna technologia LED o skuteczności systemu na poziomie 120 lm/W i współczynniku mocy >0,9
- Trwała obudowa z odlewu aluminiowego i klosz ze szkła hartowanego z klasą ochrony I i stopniem ochrony IP65
- Uniwersalny, 360-stopniowy, uchwyt przesunięty w kształcie litery U umożliwiający elastyczną i łatwą instalację
- Stylowy szary kolor RAL 7043, który doskonale komponuje się z otoczeniem zewnętrznym
- Szeroki zakres temperatur pracy od -25°C do +40°C
- Długa trwałość do 50 000 godzin (L70B50 @25°C) i 3-letnia gwarancja

Zastosowanie

- Mosty, pomniki i fasady
- Hale i imprezy sportowe
- Krajobraz
- Fasady budynków, sklepy
- Ogrody, przejścia podziemne
- Billboardy
- Tereny zewnętrzne i parkingi
- Witryny sklepów detalicznych
- Otoczenie magazynów
- Niewielkie obiekty sportowe i rekreacyjne lub miejskie obiekty sportowe o różnym przeznaczeniu

Reflektor Ledinaire o dużej mocy

Wersje

Ledinaire Floodlight BVP166
LED300/840 PSU 250W RTP



Ledinaire Floodlight BVP166
LED480/840 PSU 400W RTP







Ledinaire Floodlight BVP166
LED360/840 PSU 300W RTP



Ledinaire Floodlight BVP166
LED600/840 PSU 500W RTP



Rysunki techniczne



Reflektor Ledinaire o dużej mocy

Więcej o produkcie



Ledinaire Floodlight BVP166
LED300/840 PSU 250W Backside
DPP



Ledinaire Floodlight BVP166
LED480/840 PSU 400W Backside
DPP



Ledinaire Floodlight BVP166 Detail
Hinge DDP



Ledinaire Floodlight BVP166
LED360/840 PSU 300W Backside
DPP



Ledinaire Floodlight BVP166
LED600/840 PSU 500W Backside
DPP

Reflektor Ledinaire o dużej mocy

Informacje ogólne	
W zestawie sterownik	Tak
Kod rodziny lamp	-
Dane techniczne oświetlenia	
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	110°
Barwa źródła światła	840 neutralna biel
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	>80
Typ optyki zewnętrznej	Symetryczna
Sprawność świetlna w górę	0
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Mechanika i korpus	
Typ klosza	Szyba płaska
Kolor Korpusu	Aluminiowy i szary
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK08
Kod stopnia ochrony	IP65
Standardowy kąt nachylenia przy montażu na wysięgniku	-
Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie	-
Certyfikaty i zastosowania	
Znak CE	Tak
Oznaczenie palności	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności

Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	Liczba sztuk osprzętu zasilającego
76647199	BVP166 LED300/840 PSU 250W SWB	1 jednostka
76649599	BVP166 LED480/840 PSU 400W SWB	2 jednostki
76648899	BVP166 LED360/840 PSU 300W SWB	2 jednostki
76650199	BVP166 LED600/840 PSU 500W SWB	2 jednostki

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Strumień Świetlny
76647199	BVP166 LED300/840 PSU 250W SWB	30 000 lm
76649599	BVP166 LED480/840 PSU 400W SWB	48 000 lm

Order Code	Full Product Name	Strumień Świetlny
76648899	BVP166 LED360/840 PSU 300W SWB	36 000 lm
76650199	BVP166 LED600/840 PSU 500W SWB	60 000 lm

Eksplotacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii	Ochrona przeciwprzepięciowa (wspólna/różnicowa)
76647199	BVP166 LED300/840 PSU 250W SWB	250 W	4/4 kV
76649599	BVP166 LED480/840 PSU 400W SWB	400 W	6/4 kV

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii	Ochrona przeciwprzepięciowa (wspólna/różnicowa)
76648899	BVP166 LED360/840 PSU 300W SWB	300 W	4/4 kV
76650199	BVP166 LED600/840 PSU 500W SWB	500 W	6/4 kV

Reflektor Ledinaire o dużej mocy

