



Desempenho de confiança. Diariamente.

Projektor de alta potência Ledinaire

Procura um projetor potente e fiável para as suas necessidades de iluminação exterior? Não procure mais, este é o projetor Ledinaire de alta potência! Com um fluxo de até 60.000 lm, este projetor tem um grande impacto. A sua tecnologia LED de alta qualidade garante uma eficiência energética excecional, com uma eficácia do sistema de 120 lm/W. O projetor Ledinaire de alta potência também apresenta uma durabilidade impressionante, com uma classe de proteção de Classe I e uma classificação IP65. A sua construção robusta e a classificação IK08 tornam-no adequado mesmo para os ambientes exteriores mais difíceis. O nosso projetor proporciona uma luz brilhante e de aspeto natural que melhora o aspeto e a sensação de qualquer espaço exterior. E com a sua distribuição simétrica da luz, é ideal para fachadas de edifícios e iluminação de áreas. Pode ter a certeza de que o seu sistema de iluminação será fiável e consistente. O projetor Ledinaire de alta potência está disponível em quatro tamanhos diferentes. Com o seu suporte de montagem universal inclinado e o cabo pré-montado, a instalação é rápida e fácil. Actualize hoje mesmo o seu sistema de iluminação exterior com o projetor de alta potência Ledinaire - a combinação perfeita de potência, eficiência e estilo.

Projektor de alta potência Ledinaire

Benefícios

- Elevada emissão de lúmenes: Com uma potência de até 60.000 lm e uma tolerância de +/-10%, este projetor proporciona uma iluminação potente e fiável para uma série de aplicações no exterior.
- Eficiência energética: A tecnologia LED utilizada neste projetor garante uma eficiência energética excecional, com uma eficácia do sistema de 120 lm/W e um fator de potência de >0,9. Isto ajuda-o a poupar dinheiro nas suas contas de eletricidade e a reduzir a sua pegada de carbono.
- Construção duradoura: o corpo de alumínio fundido em molde e a tampa de vidro temperado fazem deste um projetor durável, enquanto as classificações de proteção Classe I e IP65 garantem um desempenho fiável mesmo nas condições meteorológicas mais difíceis.
- Montagem versátil: o suporte em U orientável a 360° permite uma instalação flexível e fácil, enquanto a unidade de alimentação pré-montada de 1 metro facilita a configuração.
- Design elegante: Com um design elegante e moderno, este projetor acrescenta um toque de sofisticação a qualquer espaço exterior, enquanto a opção de cor cinzenta RAL 7043 garante que se integra perfeitamente no ambiente circundante.
- Amplo intervalo da temperatura de funcionamento: este projetor pode suportar uma vasta gama de condições ambientais, tornando-o adequado para utilização numa variedade de ambientes exteriores.
- Vida útil longa: o projetor Ledinaire de alta potência oferece uma excecional relação qualidade/preço e tranquilidade.

Características

- Fluxo elevado de até 60.000 lm com uma tolerância lumínica de +/-10%
- Tecnologia LED energeticamente eficiente com uma eficiência do sistema de 120 lm/W e um fator de potência de >0,9
- Corpo de alumínio fundido em molde durável e tampa de vidro temperado com classificações de proteção Classe I e IP65
- Suporte versátil em U orientável a 360° para uma instalação flexível e fácil
- Elegante opção de cor cinzenta RAL 7043 que se integra no ambiente exterior
- Amplo intervalo da temperatura de funcionamento de -25 °C a +40 °C
- Vida útil longa de até 50.000 horas (L70B50 @25 °C) e garantia de 3 anos

Aplicação

- Pontes, monumentos e fachadas
- Pavilhões e desporto
- Paisagens
- Fachadas de edifícios, lojas de retalho
- Jardins, passagens subterrâneas
- Painéis
- Áreas exteriores, parques de estacionamento
- Montras de lojas de retalho
- Arredores de armazéns
- Campos desportivos recreativos pequenos ou instalações desportivas multifuncionais municipais

Projeto de alta potência Ledinaire

Versions

Ledinaire Floodlight BVP166
LED300/840 PSU 250W RTP



Ledinaire Floodlight BVP166
LED480/840 PSU 400W RTP







Ledinaire Floodlight BVP166
LED360/840 PSU 300W RTP



Ledinaire Floodlight BVP166
LED600/840 PSU 500W RTP



Desenho dimensional



Projektor de alta potência Ledinaire

Detalhes do produto



Ledinaire Floodlight BVP166
LED300/840 PSU 250W Backside
DPP



Ledinaire Floodlight BVP166
LED480/840 PSU 400W Backside
DPP



Ledinaire Floodlight BVP166 Detail
Hinge DDP



Ledinaire Floodlight BVP166
LED360/840 PSU 300W Backside
DPP



Ledinaire Floodlight BVP166
LED600/840 PSU 500W Backside
DPP

Projektor de alta potência Ledinaire

Informações gerais	
Driver incluído	Sim
Código da família das lâmpadas	-
Caraterísticas técnicas da luz	
Difusão de feixe da luz da luminária	110°
Cor da fonte de luz	840 branco neutro
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	4000 K
Índice de Restituição Cromática (IRC)	>80
Tipo de ótica exterior	Simétrica
Rácio de fluxo luminoso ascendente	0
Controlos e regulação	
Regulável	Não
Características mecânicas e compartimento	
Tipo de difusor ótico	Vidro plano
Cor do compartimento	Alumínio e cinza
Código de proteção mecânica contra impactos	IK08
Código de proteção de entrada	IP65
Ângulo de inclinação standard na entrada lateral	-
Ângulo de inclinação standard no topo da coluna	-
Aprovação e aplicação	
Marca CE	Sim
Marca de inflamabilidade	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis

Informações gerais

Order Code	Full Product Name	Número de unidades de equipamento
76647199	BVP166 LED300/840 PSU 250W SWB	1 unidade
76649599	BVP166 LED480/840 PSU 400W SWB	2 unidades
76648899	BVP166 LED360/840 PSU 300W SWB	2 unidades
76650199	BVP166 LED600/840 PSU 500W SWB	2 unidades

Caraterísticas técnicas da luz

Order Code	Full Product Name	Fluxo Luminoso
76647199	BVP166 LED300/840 PSU 250W SWB	30.000 lm
76649599	BVP166 LED480/840 PSU 400W SWB	48.000 lm

Order Code	Full Product Name	Fluxo Luminoso
76648899	BVP166 LED360/840 PSU 300W SWB	36.000 lm
76650199	BVP166 LED600/840 PSU 500W SWB	60.000 lm

Funcionamento e caraterísticas elétricas

Order Code	Full Product Name	Consumo de	Proteção contra
		Energia	sobretensão (Comum/diferencial)
76647199	BVP166 LED300/840 PSU 250W SWB	250 W	4/4 kV
76649599	BVP166 LED480/840 PSU 400W SWB	400 W	6/4 kV

Order Code	Full Product Name	Consumo de	Proteção contra
		Energia	sobretensão (Comum/diferencial)
76648899	BVP166 LED360/840 PSU 300W SWB	300 W	4/4 kV
76650199	BVP166 LED600/840 PSU 500W SWB	500 W	6/4 kV

Projektor de alta potência Ledinaire

