



Dôveryhodný výkon. Každý deň.

Vysokovýkonný reflektor Ledinaire

Hľadáte výkonný a spoľahlivý svetlomet pre vaše vonkajšie osvetlenie? Už ďalej nehľadajte! Vysokovýkonný svetlomet Ledinaire ponúka vysoký výkon. S výkonom až 60 000 lm má tento svetlomet poriadny svetelný tok. Vysokokvalitná LED technológia zaisťuje výnimočnú energetickú účinnosť a účinnosť systému je 120 lm/W. Vysokovýkonný svetlomet Ledinaire sa môže pochváliť aj pôsobivou odolnosťou s ochranou triedy I a krytím IP65. Vďaka robustnej konštrukcii a krytiu IK08 je vhodný aj do najnáročnejších vonkajších podmienok. Naš reflektor poskytuje jasné a prirodzene vyzerajúce svetlo, ktoré vylepšuje vzhľad a dojem z akéhokoľvek vonkajšieho priestoru. A vďaka symetrickému rozloženiu svetla je ideálny na osvetlenie fasád budov a priestorov. Môžete si byť istí, že váš osvetľovací systém bude spoľahlivý a konzistentný. Vysokovýkonný svetlomet Ledinaire je dostupný v štyroch rôznych veľkostiach. Vďaka naklonenému univerzálnemu montážnemu držiaku a predmontovanému káblu je inštalácia rýchla a jednoduchá. Vylepšite si teda svoj vonkajší osvetľovací systém ešte dnes s vysokovýkonným svetlometom Ledinaire – dokonalou kombináciou výkonu, účinnosti a štýlu.

Vysokovýkonný reflektor Ledinaire

Výhody

- Vysoký svetelný tok: S výkonom až 60 000 lm a toleranciou svetelného toku +/- 10 % poskytuje tento svetlomet výkonné a spoľahlivé osvetlenie pre rôzne vonkajšie aplikácie.
- Úspora energie: LED technológia použitá v tomto svetlomete zaručuje výnimočnú úsporu energie, účinnosť systému je 120 lm/W a účinník je > 0,9. To vám pomôže ušetriť peniaze za elektrinu a zároveň znížiť vašu uhlíkovú stopu.
- Odolná konštrukcia: Hliníkové liate puzdro a kryt z tvrdého skla robia tento svetlomet odolným a dlhotrvajúcim, zatiaľ čo ochranná trieda I a stupeň krytia IP65 zaisťujú spoľahlivý výkon aj v tých najnáročnejších poveternostných podmienkach.
- Všestranná inštalácia: Držiak v tvare U s 360° otáčaním umožňuje flexibilnú a jednoduchú inštaláciu a vopred namontovaný 1-metrový napájací konektor zjednodušuje nastavenie.
- Štýlový dizajn: Vďaka elegantnému a modernému dizajnu dodá tento reflektor sofistikovanosť každému vonkajšiemu priestoru, zatiaľ čo sivá farba RAL 7043 zaručuje, že bezproblémovo splynie s okolím.
- Široký rozsah prevádzkových teplôt: Tento svetlomet odolá širokej škále environmentálnych podmienok, vďaka čomu je vhodný na použitie v rôznych vonkajších prostrediach.
- Dlhá životnosť: vysokovýkonné bodové svetidlo Ledinaire ponúka výnimočný pomer ceny a kvality, aby ste si nemuseli robiť starosti.

Vlastnosti

- Vysoký svetelný tok až 60 000 lm s toleranciou lúmenov +/- 10 %
- Energeticky úsporná LED technológia s účinnosťou systému 120 lm/W a účinníkom 0,9 >
- Odolné hliníkové tlakovo liate puzdro a kryt z tvrdého skla s ochranou triedy I a krytím IP65
- Všestranný 360° otočný U-odsadený držiak pre flexibilnú a jednoduchú inštaláciu
- Štýlová sivá farba RAL 7043, ktorá splynie s vonkajším prostredím
- Široký rozsah prevádzkových teplôt od -25 °C do +40 °C
- Dlhá životnosť až 50 000 hodín (L70B50 pri 25 °C) a 3-ročná záruka

Aplikácie

- Mosty, pamiatky, fasády
- Štadióny a športoviská
- Krajina
- Fasády budov, maloobchodné predajne
- Záhrady, podchody
- Pútače
- Vonkajšie priestory, parkoviská
- Čelné strany malých obchodov
- Okolie skladov
- Menšie rekreačné športoviská alebo verejné viacúčelové športové zariadenia

Vysokovýkonný reflektor Ledinaire

Versions

Ledinaire Floodlight BVP166
LED300/840 PSU 250W RTP



Ledinaire Floodlight BVP166
LED480/840 PSU 400W RTP







Ledinaire Floodlight BVP166
LED360/840 PSU 300W RTP



Ledinaire Floodlight BVP166
LED600/840 PSU 500W RTP



Rozmerový obrázok



Vysokovýkonný reflektor Ledinaire

Podrobnosti o produkte



Ledinaire Floodlight BVP166
LED300/840 PSU 250W Backside
DPP



Ledinaire Floodlight BVP166
LED480/840 PSU 400W Backside
DPP



Ledinaire Floodlight BVP166 Detail
Hinge DDP



Ledinaire Floodlight BVP166
LED360/840 PSU 300W Backside
DPP



Ledinaire Floodlight BVP166
LED600/840 PSU 500W Backside
DPP

Vysokovýkonný reflektor Ledinaire

Všeobecné informácie

Vrátane napájača	Áno
Kód radu svetelného zdroja	-

Svetelné technické

Rozptyl svetelného lúča svetidla	110°
Farba svetelného zdroja	840 neutrálna biela
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	4000 K
Index podania farieb (CRI)	>80
Typ optiky, exteriér	Symetrická
Pomer svetla vyžarovaného nahor	0

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Nie
--------------	-----

Mechanické časti a teleso

Typ optického krytu	Ploché sklo
Farba telesa	Hliníková a sivá
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK08
Krytie IP	IP65
Štandardný uhol sklonu od bočného otvoru	-
Štandardný uhol sklonu od vrchu stĺpa	-

Schválenie a použitie

Značka CE	Áno
Značka horľavosti	Na montáž na bežne horľavých povrchoch

Všeobecné informácie

Order Code	Full Product Name	Počet jednotiek predradníka
76647199	BVP166 LED300/840 PSU 250W SWB	1 jednotka
76649599	BVP166 LED480/840 PSU 400W SWB	2 jednotky
76648899	BVP166 LED360/840 PSU 300W SWB	2 jednotky
76650199	BVP166 LED600/840 PSU 500W SWB	2 jednotky

Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Svetelný tok
76647199	BVP166 LED300/840 PSU 250W SWB	30 000 lm
76649599	BVP166 LED480/840 PSU 400W SWB	48 000 lm

Order Code	Full Product Name	Svetelný tok
76648899	BVP166 LED360/840 PSU 300W SWB	36 000 lm
76650199	BVP166 LED600/840 PSU 500W SWB	60 000 lm

Prevádzkové a elektrické

		Ochrana pred prepätím (bežný/diferenciálny)	
Order Code	Full Product Name	Spotreba	režim)
76647199	BVP166 LED300/840 PSU 250W SWB	250 W	4/4 kV
76649599	BVP166 LED480/840 PSU 400W SWB	400 W	6/4 kV

		Ochrana pred prepätím (bežný/diferenciálny)	
Order Code	Full Product Name	Spotreba	režim)
76648899	BVP166 LED360/840 PSU 300W SWB	300 W	4/4 kV
76650199	BVP166 LED600/840 PSU 500W SWB	500 W	6/4 kV

Vysokovýkonný reflektor Ledinaire

