



Proyector Ledinaire: simplemente, excelentes LED

Proyectores todo en uno Ledinaire

Con esta gama de proyectores Ledinaire todo en uno, se puede ajustar fácilmente la temperatura de color con un simple interruptor. Ya no es necesario elegir entre blanco cálido, blanco neutro o blanco frío, ya que todos se obtienen en un solo producto. La gama viene con los altos niveles de calidad de Philips a un precio competitivo. Fiable, económico y asequible: justo lo que necesitas.

Beneficios

- Ajusta fácilmente la temperatura de color del proyector
- Diseñado para una amplia gama de aplicaciones
- Fácil de instalar
- Fiable

Características


- 3000K-4000K-6500K CCT conmutables mediante un interruptor en la parte posterior del proyector
- Amplia gama de aplicaciones con flujos luminosos desde 1200 lm hasta 24000 lm
- Larga vida útil de 50.000 horas (L80)
- Ópticas simétricas y asimétricas disponibles
- Disponible con y sin sensor de movimiento
- IP65 - IK07 (serie BVP167) - IK08 (serie BVP169)

Aplicaciones

- Zonas exteriores, aparcamientos, fachadas de comercios, alrededores de almacén, pequeños campos deportivos recreativos o polideportivos municipales

Proyectores todo en uno Ledinaire

Versions



Ledinaire Floodlight BVP167 10W
MDU All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 30W
MDU All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 200W
All in RTP




Ledinaire Floodlight BVP167 90W
AWB All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 50W
All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 150W
All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 30W
All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 20W
All in RTP

Proyectores todo en uno Ledinaire

Versions




Ledinaire Floodlight BVP167 100W
All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 135W
AWB All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 180W
AWB All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 20W
MDU All in RTP




Ledinaire Floodlight BVP167 70W
All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 65W
AWB All in RTP





Ledinaire Floodlight BVP167 50W
MDU All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 10W
All in RTP

Proyectores todo en uno Ledinaire

Plano de dimensiones



Detalles del producto



Ledinaire floodlight All-in -
BVP167 - 10W

Proyectores todo en uno Ledinaire

Información general	
Driver incluido	Sí
Número de unidades de equipo	1 unidad
Datos técnicos de la luz	
Tipo All-in	All-in, Multi Color Temperature
Color de la fuente de luz	830 blanco cálido y 865 luz natural fría
Temperatura de color correlacionada (nom.)	3000 K
Índice de reproducción cromática (IRC)	>80
Ratio de potencia luminica ascendente	0
Operativos y eléctricos	
Surge Protection (Common/Differential)	Nivel de protección contra sobretensiones de la luminaria hasta 1.5 kV en modo diferencial y 1.5 kV en modo común
Controles y regulación	
Regulable	No
Mecánicos y de carcasa	
Tipo de cubierta óptica	Vidrio
Color de la carcasa	Gris
Código de protección de entrada	IP65
Entrada lateral en ángulo de inclinación estándar	-
Post-top en ángulo de inclinación estándar	27°
Funcionamiento de emergencia	
Emergencia centralizada	No
Aprobación y aplicación	
Marca CE	Sí
Marca de inflamabilidad	Para su montaje en superficies normalmente inflamables
Test del hilo incandescente	Temperatura 650 °C, duración 30 s

Información general

Order Code	Full Product Name	Código de familias de lámparas
73615399	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB MDU	LED12S
73617799	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB MDU	LED36S
73608599	BVP169 LED240/830_40_65 PSU 200W SWB	LED240S
73612299	BVP169 LED105/830_40_65 PSU 90W AWB	LED105S
73604799	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB	LED60S
73607899	BVP169 LED180/830_40_65 PSU 150W SWB	LED180-4S
73603099	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB	LED36S
73602399	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB	LED24S
73606199	BVP169 LED120/830_40_65 PSU 100W SWB	LED120S
73613999	BVP169 LED157/830_40_65 PSU 135W AWB	LED157-4S
73614699	BVP169 LED210/830_40_65 PSU 180W AWB	LED210-4S
73616099	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB MDU	LED24S
73605499	BVP167 LED84/830_40_65 PSU 70W SWB	LED84S
73611599	BVP167 LED73/830_40_65 PSU 65W AWB	LED73-4S
73618499	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB MDU	LED60S
73601699	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB	LED12S

Datos técnicos de la luz

Proyectores todo en uno Ledinaire

Order Code	Full Product Name	Apertura de haz de luz de la luminaria	Flujo luminoso	Tipo de óptica al aire libre
73615399	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB MDU	110°	1.100 lm	Simétrica
73617799	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB MDU	110°	3.300 lm	Simétrica
73608599	BVP169 LED240/830_40_65 PSU 200W SWB	110°	22.000 lm	Simétrica
73612299	BVP169 LED105/830_40_65 PSU 90W AWB	92° x 52°	10.000 lm	Asimétrica
73604799	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB	110°	5.500 lm	Simétrica
73607899	BVP169 LED180/830_40_65 PSU 150W SWB	110°	16.500 lm	Simétrica
73603099	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB	110°	3.300 lm	Simétrica
73602399	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB	110°	2.200 lm	Simétrica

Order Code	Full Product Name	Apertura de haz de luz de la luminaria	Flujo luminoso	Tipo de óptica al aire libre
73606199	BVP169 LED120/830_40_65 PSU 100W SWB	110°	11.000 lm	Simétrica
73613999	BVP169 LED157/830_40_65 PSU 135W AWB	92° x 52°	15.000 lm	Asimétrica
73614699	BVP169 LED210/830_40_65 PSU 180W AWB	92° x 52°	20.000 lm	Asimétrica
73616099	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB MDU	110°	2.200 lm	Simétrica
73605499	BVP167 LED84/830_40_65 PSU 70W SWB	110°	7.700 lm	Simétrica
73611599	BVP167 LED73/830_40_65 PSU 65W AWB	92° x 52°	7.000 lm	Asimétrica
73618499	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB MDU	110°	5.500 lm	Simétrica
73601699	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB	110°	1.100 lm	Simétrica

Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
73615399	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB MDU	10 W
73617799	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB MDU	30 W
73608599	BVP169 LED240/830_40_65 PSU 200W SWB	200 W
73612299	BVP169 LED105/830_40_65 PSU 90W AWB	90 W
73604799	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB	50 W
73607899	BVP169 LED180/830_40_65 PSU 150W SWB	150 W
73603099	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB	30 W
73602399	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB	20 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
73606199	BVP169 LED120/830_40_65 PSU 100W SWB	100 W
73613999	BVP169 LED157/830_40_65 PSU 135W AWB	135 W
73614699	BVP169 LED210/830_40_65 PSU 180W AWB	180 W
73616099	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB MDU	20 W
73605499	BVP167 LED84/830_40_65 PSU 70W SWB	70 W
73611599	BVP167 LED73/830_40_65 PSU 65W AWB	65 W
73618499	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB MDU	50 W
73601699	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB	10 W

Mecánicos y de carcasa

Order Code	Full Product Name	Índice de protección frente a choque mecánico
73615399	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB MDU	IK07
73617799	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB MDU	IK07
73608599	BVP169 LED240/830_40_65 PSU 200W SWB	IK08
73612299	BVP169 LED105/830_40_65 PSU 90W AWB	IK08
73604799	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB	IK07
73607899	BVP169 LED180/830_40_65 PSU 150W SWB	IK08
73603099	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB	IK07
73602399	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB	IK07

Order Code	Full Product Name	Índice de protección frente a choque mecánico
73606199	BVP169 LED120/830_40_65 PSU 100W SWB	IK08
73613999	BVP169 LED157/830_40_65 PSU 135W AWB	IK08
73614699	BVP169 LED210/830_40_65 PSU 180W AWB	IK08
73616099	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB MDU	IK07
73605499	BVP167 LED84/830_40_65 PSU 70W SWB	IK08
73611599	BVP167 LED73/830_40_65 PSU 65W AWB	IK08
73618499	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB MDU	IK07
73601699	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB	IK07

Proyectores todo en uno Ledinaire

