



Ledinaire schijnwerper – Eenvoud voor een scherpe prijs

Ledinaire All-in schijnwerpers

Met deze all-in Ledinaire schijnwerpers kun je eenvoudig de kleurtemperatuur aanpassen met een eenvoudige schakelaar. Je hoeft niet meer te kiezen tussen warmwit, neutraal wit of koelwit, dit is allemaal beschikbaar in één product! De serie is voorzien van het hoge kwaliteitsniveau van Philips tegen een eerlijke prijs. Betrouwbaar, energiebesparend en betaalbaar – precies wat u nodig hebt.

Voordelen

- Pas eenvoudig de kleurtemperatuur van de schijnwerper aan
- Ontworpen voor een brede reeks toepassingen
- Gemakkelijk te installeren
- Beschikbaar

Kenmerken


- Gecorreleerde kleurtemperaturen: 3000K – 4000K – 6500K, schakelbaar via een schakelaar aan de achterkant van de schijnwerper
- Breed scala aan toepassingen met lichtopbrengsten van 1200 lm tot 24.000 lm
- Lange levensduur van 50.000 uur (L80)
- Verkrijgbaar met symmetrische en asymmetrische optiek
- Verkrijgbaar met en zonder bewegingssensor
- IP65 – IK07 (serie BVP167) – IK08 (serie BVP169)

Toepassing

- Buitenlocaties, parkeerplaatsen, winkelgevels, magazijnomgevingen, kleinschalige recreatiesportvelden of gemeentelijke multifunctionele sportaccommodaties

Ledinaire All-in schijnwerpers

Versions



Ledinaire Floodlight BVP167 10W
MDU All in RTP

Ledinaire Floodlight BVP167 30W
MDU All in RTP




Ledinaire Floodlight BVP167 200W
All in RTP

Ledinaire Floodlight BVP167 50W
All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 150W
All in RTP

Ledinaire Floodlight BVP167 30W
All in RTP




Ledinaire Floodlight BVP167 20W
All in RTP

Ledinaire Floodlight BVP167 100W
All in RTP



Ledinaire All-in schijnwerpers

Versions




Ledinaire Floodlight BVP167 20W
MDU All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 70W
All in RTP





Ledinaire Floodlight BVP167 50W
MDU All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 10W
All in RTP

Maatschets



Productgegevens



Ledinaire floodlight All-in -
BVP167 - 10W

Ledinaire All-in schijnwerpers

Algemene informatie	
Driver/VSA inbegrepen	Ja
Aantal VSA's	1 unit
Gegevens lichttechniek	
Alles-in-één type	All-in, Multi Color Temperature
Bundelspreiding armatuur	110°
Kleur lichtbron	830 warmwit en 865 koel daglicht
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Kleurweergave-index (CRI)	>80
Type optiek buiten	Symmetrisch
Lichtvervuiling naar boven (ULR)	0
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Surge Protection (Common/Differential)	Piekspanningsbeschermingsniveau tot 1.5 kV met differentiaalmodus en 1.5 kV met normale modus
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Type lichtkap	Glas
Kleur behuizing	Grijs
Beschermingsklasse	IP 65
Standaard kantelhoek opschuifmontage	-
Standaard kantelhoek opzetmontage	27°
Werking op noodstroom	
Centrale noodpost	Nee
Keurmerken en classificaties	
CE-markering	Ja
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Type lichtbron
8720169736153	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB MDU	LED12S
8720169736177	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB MDU	LED36S
8720169736085	BVP169 LED240/830_40_65 PSU 200W SWB	LED240S
8720169736047	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB	LED60S
8720169736078	BVP169 LED180/830_40_65 PSU 150W SWB	LED180-4S
8720169736030	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB	LED36S
8720169736023	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB	LED24S
8720169736061	BVP169 LED120/830_40_65 PSU 100W SWB	LED120S
8720169736160	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB MDU	LED24S
8720169736054	BVP167 LED84/830_40_65 PSU 70W SWB	LED84S
8720169736184	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB MDU	LED60S
8720169736016	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB	LED12S

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Lichtstroom
8720169736153	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB MDU	1.100 lm
8720169736177	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB MDU	3.300 lm

Order Code	Full Product Name	Lichtstroom
8720169736085	BVP169 LED240/830_40_65 PSU 200W SWB	22.000 lm
8720169736047	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB	5.500 lm

Ledinaire All-in schijnwerpers

Order Code	Full Product Name	Lichtstroom
8720169736078	BVP169 LED180/830_40_65 PSU 150W SWB	16.500 lm
8720169736030	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB	3.300 lm
8720169736023	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB	2.200 lm
8720169736061	BVP169 LED120/830_40_65 PSU 100W SWB	11.000 lm

Order Code	Full Product Name	Lichtstroom
8720169736160	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB MDU	2.200 lm
8720169736054	BVP167 LED84/830_40_65 PSU 70W SWB	7.700 lm
8720169736184	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB MDU	5.500 lm
8720169736016	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB	1.100 lm

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8720169736153	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB MDU	10 W
8720169736177	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB MDU	30 W
8720169736085	BVP169 LED240/830_40_65 PSU 200W SWB	200 W
8720169736047	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB	50 W
8720169736078	BVP169 LED180/830_40_65 PSU 150W SWB	150 W
8720169736030	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB	30 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8720169736023	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB	20 W
8720169736061	BVP169 LED120/830_40_65 PSU 100W SWB	100 W
8720169736160	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB MDU	20 W
8720169736054	BVP167 LED84/830_40_65 PSU 70W SWB	70 W
8720169736184	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB MDU	50 W
8720169736016	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB	10 W

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Order Code	Full Product Name	IK-classificatie
8720169736153	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB MDU	IK07
8720169736177	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB MDU	IK07
8720169736085	BVP169 LED240/830_40_65 PSU 200W SWB	IK08
8720169736047	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB	IK07
8720169736078	BVP169 LED180/830_40_65 PSU 150W SWB	IK08
8720169736030	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB	IK07

Order Code	Full Product Name	IK-classificatie
8720169736023	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB	IK07
8720169736061	BVP169 LED120/830_40_65 PSU 100W SWB	IK08
8720169736160	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB MDU	IK07
8720169736054	BVP167 LED84/830_40_65 PSU 70W SWB	IK08
8720169736184	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB MDU	IK07
8720169736016	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB	IK07

