



Naświetlacze Ledinaire — oferta dla Ciebie

Naświetlacze Ledinaire "all-in-one"

Naświetlacze Ledinaire typu „all-in-one” pozwalają na wybór temperatury barwowej światła z użyciem prostego w obsłudze przełącznika. Nie musisz już wybierać pomiędzy ciepłą bielą, neutralną bielą lub chłodną bielą, wszystko to otrzymasz w jednym produkcie! Niezawodne, energooszczędne i atrakcyjne cenowo — dokładnie to, czego potrzebujesz.

Korzyści

- Z łatwością dostosuj temperaturę barwową
- Zaprojektowany do szerokiego zakresu zastosowań
- Łatwość instalacji
- Niezawodność

Cechy


- CCT 3000 K / 4000 K / 6500 K (możliwość wyboru barwy światła za pomocą przełącznika znajdującego się z tyłu oprawy)
- Szeroki zakres zastosowań, strumień świetlny od 1200 do 24 000 lm
- Trwałość użytkowa 50 000 h L80
- Dostępne z optyką symetryczną i asymetryczną
- Dostępne z czujnikiem ruchu lub bez
- IP65 - IK07 (seria BVP167) - IK08 (seria BVP169)

Zastosowanie

- Tereny zewnętrzne, parkingi, witryny sklepowe, otoczenie budynków, obiekty sportowe i rekreacyjne, wielofunkcyjne obiekty sportowe

Naświetlacze Ledinaire "all-in-one"

Wersje



Ledinaire Floodlight BVP167 10W
MDU All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 30W
MDU All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 200W
All in RTP




Ledinaire Floodlight BVP167 90W
AWB All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 50W
All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 150W
All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 30W
All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 20W
All in RTP

Naświetlacze Ledinaire "all-in-one"

Wersje




Ledinaire Floodlight BVP167 100W
All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 135W
AWB All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 180W
AWB All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 20W
MDU All in RTP




Ledinaire Floodlight BVP167 70W
All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 65W
AWB All in RTP




Ledinaire Floodlight BVP167 50W
MDU All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 10W
All in RTP

Naświetlacze Ledinaire "all-in-one"

Rysunki techniczne



Więcej o produkcie



Ledinaire floodlight All-in -
BVP167 - 10W

Naświetlacze Ledinaire "all-in-one"

Informacje ogólne	
W zestawie sterownik	Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka
Dane techniczne oświetlenia	
Typ „Wszystko w jednym”	All-in, Multi Color Temperature
Barwa źródła światła	830 barwa ciepło-biała i 865 barwa dzienna chłodna
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	>80
Sprawność świetlna w górę	0
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Ochrona przeciwprzepięciowa (wspólna/różnicowa)	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 1.5 kV dla trybu różnicowego i 1.5 kV dla trybu współbieżnego
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Mechanika i korpus	
Typ klosza	Szyba
Kolor Korpusu	Szary
Kod stopnia ochrony	IP65
Standardowy kąt nachylenia przy montażu na wysięgniku	-
Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie	27°
Praca w trybie awaryjnym	
Centralne oświetlenie awaryjne	Nie
Certyfikaty i zastosowania	
Znak CE	Tak
Oznaczenie palności	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Test rozżarzoną drutem	Temperatura 650°C, czas 30 s

Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	Kod rodziny lamp
73615399	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB MDU	LED12S
73617799	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB MDU	LED36S
73608599	BVP169 LED240/830_40_65 PSU 200W SWB	LED240S
73612299	BVP169 LED105/830_40_65 PSU 90W AWB	LED105S
73604799	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB	LED60S
73607899	BVP169 LED180/830_40_65 PSU 150W SWB	LED180-4S
73603099	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB	LED36S
73602399	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB	LED24S
73606199	BVP169 LED120/830_40_65 PSU 100W SWB	LED120S
73613999	BVP169 LED157/830_40_65 PSU 135W AWB	LED157-4S
73614699	BVP169 LED210/830_40_65 PSU 180W AWB	LED210-4S
73616099	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB MDU	LED24S
73605499	BVP167 LED84/830_40_65 PSU 70W SWB	LED84S
73611599	BVP167 LED73/830_40_65 PSU 65W AWB	LED73-4S
73618499	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB MDU	LED60S
73601699	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB	LED12S

Dane techniczne oświetlenia

Naświetlacze Ledinaire "all-in-one"

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu		Typ optyki zewnętrznej
		światła oprawy oświetleniowej	Strumień Świetlny	
73615399	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB MDU	110°	1 100 lm	Symetryczna
73617799	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB MDU	110°	3 300 lm	Symetryczna
73608599	BVP169 LED240/830_40_65 PSU 200W SWB	110°	22 000 lm	Symetryczna
73612299	BVP169 LED105/830_40_65 PSU 90W AWB	92° x 52°	10 000 lm	Asymetryczna
73604799	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB	110°	5 500 lm	Symetryczna
73607899	BVP169 LED180/830_40_65 PSU 150W SWB	110°	16 500 lm	Symetryczna
73603099	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB	110°	3 300 lm	Symetryczna
73602399	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB	110°	2 200 lm	Symetryczna

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu		Typ optyki zewnętrznej
		światła oprawy oświetleniowej	Strumień Świetlny	
73606199	BVP169 LED120/830_40_65 PSU 100W SWB	110°	11 000 lm	Symetryczna
73613999	BVP169 LED157/830_40_65 PSU 135W AWB	92° x 52°	15 000 lm	Asymetryczna
73614699	BVP169 LED210/830_40_65 PSU 180W AWB	92° x 52°	20 000 lm	Asymetryczna
73616099	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB MDU	110°	2 200 lm	Symetryczna
73605499	BVP167 LED84/830_40_65 PSU 70W SWB	110°	7 700 lm	Symetryczna
73611599	BVP167 LED73/830_40_65 PSU 65W AWB	92° x 52°	7 000 lm	Asymetryczna
73618499	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB MDU	110°	5 500 lm	Symetryczna
73601699	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB	110°	1 100 lm	Symetryczna

Eksplotacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
73615399	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB MDU	10 W
73617799	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB MDU	30 W
73608599	BVP169 LED240/830_40_65 PSU 200W SWB	200 W
73612299	BVP169 LED105/830_40_65 PSU 90W AWB	90 W
73604799	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB	50 W
73607899	BVP169 LED180/830_40_65 PSU 150W SWB	150 W
73603099	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB	30 W
73602399	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB	20 W

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
73606199	BVP169 LED120/830_40_65 PSU 100W SWB	100 W
73613999	BVP169 LED157/830_40_65 PSU 135W AWB	135 W
73614699	BVP169 LED210/830_40_65 PSU 180W AWB	180 W
73616099	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB MDU	20 W
73605499	BVP167 LED84/830_40_65 PSU 70W SWB	70 W
73611599	BVP167 LED73/830_40_65 PSU 65W AWB	65 W
73618499	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB MDU	50 W
73601699	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB	10 W

Mechanika i korpus

Order Code	Full Product Name	Mech. kod ochrony przed uderzeniami
73615399	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB MDU	IK07
73617799	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB MDU	IK07
73608599	BVP169 LED240/830_40_65 PSU 200W SWB	IK08
73612299	BVP169 LED105/830_40_65 PSU 90W AWB	IK08
73604799	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB	IK07
73607899	BVP169 LED180/830_40_65 PSU 150W SWB	IK08
73603099	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB	IK07
73602399	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB	IK07

Order Code	Full Product Name	Mech. kod ochrony przed uderzeniami
73606199	BVP169 LED120/830_40_65 PSU 100W SWB	IK08
73613999	BVP169 LED157/830_40_65 PSU 135W AWB	IK08
73614699	BVP169 LED210/830_40_65 PSU 180W AWB	IK08
73616099	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB MDU	IK07
73605499	BVP167 LED84/830_40_65 PSU 70W SWB	IK08
73611599	BVP167 LED73/830_40_65 PSU 65W AWB	IK08
73618499	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB MDU	IK07
73601699	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB	IK07

Naświetlacze Ledinaire "all-in-one"

