



Iluminação com projetores Ledinaire: LED simplesmente excelente

Projetores Ledinaire tudo-em-um

Com esta gama de projetores Ledinaire all-in, pode ajustar facilmente a temperatura da cor com um simples interruptor. Não há mais necessidade de escolher entre branco quente, branco neutro ou branco frio, consegue tudo isso num único produto! Esta gama tem os altos níveis de qualidade da Philips a um preço competitivo. Fiável, energeticamente eficiente e acessível – exatamente o que precisa.

Benefícios

- Ajuste facilmente a temperatura da cor no projetor
- Projetado para uma ampla gama de aplicações
- Fácil de instalar
- Fiável

Características


- 3000K-4000K-6500K CCTs comutáveis através de um interruptor na parte de trás do projetor
- Gama alargada de aplicações, com emissões de lúmenes de 1200 lm a 24 000 lm
- Longa vida útil de 50.000 horas (L80)
- Óticas simétricas e assimétricas disponíveis
- Disponível com e sem sensor de movimento
- IP65 - IK07 (série BVP167) - IK08 (série BVP169)

Projetores Ledinaire tudo-em-um

Aplicação

- Áreas exteriores, parques de estacionamento, frentes de lojas, envolvente de armazéns, campos desportivos recreativos pequenos ou instalações desportivas multifuncionais municipais

Versions



Ledinaire Floodlight BVP167 10W
MDU All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 30W
MDU All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 200W
All in RTP




Ledinaire Floodlight BVP167 90W
AWB All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 50W
All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 150W
All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 30W
All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 20W
All in RTP

Projetores Ledinaire tudo-em-um

Versions




Ledinaire Floodlight BVP167 100W
All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 135W
AWB All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 180W
AWB All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 20W
MDU All in RTP




Ledinaire Floodlight BVP167 70W
All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 65W
AWB All in RTP





Ledinaire Floodlight BVP167 50W
MDU All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 10W
All in RTP

Projetores Ledinaire tudo-em-um

Desenho dimensional



Detalhes do produto



Ledinaire floodlight All-in -
BVP167 - 10W

Projetores Ledinaire tudo-em-um

Informações gerais	
Driver incluído	Sim
Número de unidades de equipamento	1 unidade
Caraterísticas técnicas da luz	
Tipo "All-in"	All-in, Multi Color Temperature
Cor da fonte de luz	830 branco quente e 865 luz natural branca
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	3000 K
Índice de Restituição Cromática (IRC)	>80
Rácio de fluxo luminoso ascendente	0
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Proteção contra sobretensão (Comum/diferencial)	Nível de proteção contra sobretensão da luminária até 1.5 kV no modo diferencial e 1.5 kV no modo comum
Controlos e regulação	
Regulável	Não
Características mecânicas e compartimento	
Tipo de difusor ótico	Vidro
Cor do compartimento	Cinza
Código de proteção de entrada	IP65
Ângulo de inclinação standard na entrada lateral	-
Ângulo de inclinação standard no topo da coluna	27°
Funcionamento de emergência	
Central de emergência	Não
Aprovação e aplicação	
Marca CE	Sim
Marca de inflamabilidade	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
Teste de resistência do cabo	Temperatura 650 °C, duração 30 s

Caraterísticas técnicas da luz

Informações gerais

Order Code	Full Product Name	Código da família das lâmpadas
73615399	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB MDU	LED12S
73617799	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB MDU	LED36S
73608599	BVP169 LED240/830_40_65 PSU 200W SWB	LED240S
73612299	BVP169 LED105/830_40_65 PSU 90W AWB	LED105S
73604799	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB	LED60S
73607899	BVP169 LED180/830_40_65 PSU 150W SWB	LED180-4S
73603099	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB	LED36S
73602399	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB	LED24S
73606199	BVP169 LED120/830_40_65 PSU 100W SWB	LED120S
73613999	BVP169 LED157/830_40_65 PSU 135W AWB	LED157-4S
73614699	BVP169 LED210/830_40_65 PSU 180W AWB	LED210-4S
73616099	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB MDU	LED24S
73605499	BVP167 LED84/830_40_65 PSU 70W SWB	LED84S
73611599	BVP167 LED73/830_40_65 PSU 65W AWB	LED73-4S
73618499	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB MDU	LED60S
73601699	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB	LED12S

Projetores Ledinaire tudo-em-um

Order Code	Full Product Name	Difusão de		Tipo de ótica exterior
		feixe da luz da luminária	Fluxo Luminoso	
73615399	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB MDU	110°	1.100 lm	Simétrica
73617799	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB MDU	110°	3.300 lm	Simétrica
73608599	BVP169 LED240/830_40_65 PSU 200W SWB	110°	22.000 lm	Simétrica
73612299	BVP169 LED105/830_40_65 PSU 90W AWB	92° x 52°	10.000 lm	Assimétrica
73604799	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB	110°	5.500 lm	Simétrica
73607899	BVP169 LED180/830_40_65 PSU 150W SWB	110°	16.500 lm	Simétrica
73603099	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB	110°	3.300 lm	Simétrica
73602399	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB	110°	2.200 lm	Simétrica

Order Code	Full Product Name	Difusão de		Tipo de ótica exterior
		feixe da luz da luminária	Fluxo Luminoso	
73606199	BVP169 LED120/830_40_65 PSU 100W SWB	110°	11.000 lm	Simétrica
73613999	BVP169 LED157/830_40_65 PSU 135W AWB	92° x 52°	15.000 lm	Assimétrica
73614699	BVP169 LED210/830_40_65 PSU 180W AWB	92° x 52°	20.000 lm	Assimétrica
73616099	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB MDU	110°	2.200 lm	Simétrica
73605499	BVP167 LED84/830_40_65 PSU 70W SWB	110°	7.700 lm	Simétrica
73611599	BVP167 LED73/830_40_65 PSU 65W AWB	92° x 52°	7.000 lm	Assimétrica
73618499	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB MDU	110°	5.500 lm	Simétrica
73601699	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB	110°	1.100 lm	Simétrica

Funcionamento e características elétricas

Order Code	Full Product Name	Consumo de Energia
73615399	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB MDU	10 W
73617799	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB MDU	30 W
73608599	BVP169 LED240/830_40_65 PSU 200W SWB	200 W
73612299	BVP169 LED105/830_40_65 PSU 90W AWB	90 W
73604799	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB	50 W
73607899	BVP169 LED180/830_40_65 PSU 150W SWB	150 W
73603099	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB	30 W
73602399	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB	20 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de Energia
73606199	BVP169 LED120/830_40_65 PSU 100W SWB	100 W
73613999	BVP169 LED157/830_40_65 PSU 135W AWB	135 W
73614699	BVP169 LED210/830_40_65 PSU 180W AWB	180 W
73616099	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB MDU	20 W
73605499	BVP167 LED84/830_40_65 PSU 70W SWB	70 W
73611599	BVP167 LED73/830_40_65 PSU 65W AWB	65 W
73618499	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB MDU	50 W
73601699	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB	10 W

Características mecânicas e compartimento

Order Code	Full Product Name	Código de proteção mecânica contra impactos
73615399	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB MDU	IK07
73617799	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB MDU	IK07
73608599	BVP169 LED240/830_40_65 PSU 200W SWB	IK08
73612299	BVP169 LED105/830_40_65 PSU 90W AWB	IK08
73604799	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB	IK07
73607899	BVP169 LED180/830_40_65 PSU 150W SWB	IK08
73603099	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB	IK07
73602399	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB	IK07

Order Code	Full Product Name	Código de proteção mecânica contra impactos
73606199	BVP169 LED120/830_40_65 PSU 100W SWB	IK08
73613999	BVP169 LED157/830_40_65 PSU 135W AWB	IK08
73614699	BVP169 LED210/830_40_65 PSU 180W AWB	IK08
73616099	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB MDU	IK07
73605499	BVP167 LED84/830_40_65 PSU 70W SWB	IK08
73611599	BVP167 LED73/830_40_65 PSU 65W AWB	IK08
73618499	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB MDU	IK07
73601699	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB	IK07

Projetores Ledinaire tudo-em-um

