



Ledinaire Floodlight – riktigt bra LED helt enkelt

Ledinaire Floodlight Allt-i-ett

Med den här serien av Ledinaire Allt-i-ett-strålkastare kan du enkelt ställa in färgtemperaturen. Du behöver inte längre välja mellan varmvitt, neutralvitt eller kallt vitt ljus, du får allt detta i en enda produkt! Den här serien LED-armaturer håller Philips höga kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris. Pålitliga, energieffektiva och prisvärda – allt du behöver.

Fördelar

- Justera enkelt färgtemperaturen på strålkastaren
- Skapad för ett brett urval av applikationer
- Enkel att installera
- Pålitlig

Funktioner

- Ställbar färgtemperatur (3000K/4000K/6500K) via en dip-switch på baksidan av strålkastaren
- Passar i många olika applikationer med ljusflöden från 1 200 lm upp till 24 000 lm
- Lång livslängd på 50 000 timmar (L80)
- Finns med symmetrisk och asymmetrisk optik
- Finns med och utan rörelsesensor
- IP65/IK07 (BVP167-serien) - IK08 (BVP169-serien)

Användning

- Utomhusområden, parkeringsplatser, skyltfönster, lageromgivningar, små idrottsplatser eller kommunala sportanläggningar

Ledinaire Floodlight Allt-i-ett

Versions



Ledinaire Floodlight BVP167 10W
MDU All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 30W
MDU All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 200W
All in RTP




Ledinaire Floodlight BVP167 90W
AWB All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 50W
All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 150W
All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 30W
All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 20W
All in RTP

Ledinaire Floodlight Allt-i-ett

Versions




Ledinaire Floodlight BVP167 100W
All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 135W
AWB All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 180W
AWB All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 20W
MDU All in RTP




Ledinaire Floodlight BVP167 70W
All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 65W
AWB All in RTP





Ledinaire Floodlight BVP167 50W
MDU All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 10W
All in RTP

Ledinaire Floodlight Allt-i-ett

Måttskiss



Produktinformation



Ledinaire floodlight All-in -
BVP167 - 10W

Ledinaire Floodlight Allt-i-ett

Allmän information	
Driftdon ingår	Ja
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Ljusteknik	
Allt-i-ett-typ	All-in, Multi Color Temperature
Ljuskällans färg	830 varmvit och 865 kallt dagsljus
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	3000 K
Färgåtergivningsindex	>80
Uppåtriktat ljusflödesförhållande	0
Drift och elektricitet	
Surge Protection (Common/ Differential)	Armatyr med överspänningsskydd upp till 1.5 kV differentialläge och 1.5 kV vanligt läge
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Typ av optisk kåpa	Glas
Armaturhusets färg	Grå
Kod för kapslingsklass	IP65
Standardvinkel för sidoingång	-
Standardvinkel för stolptoppsmontage	27°
Nöddrift	
Central nödbelysning	Nej
Användning och godkännande	
CE-märkning	Ja
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalt lättantändliga ytor
Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, under 30 s

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Lampfamiljskod
911401891386	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB MDU	LED12S
911401893386	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB MDU	LED36S
911401878386	BVP169 LED240/830_40_65 PSU 200W SWB	LED240S
911401884386	BVP169 LED105/830_40_65 PSU 90W AWB	LED105S
911401874386	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB	LED60S
911401877386	BVP169 LED180/830_40_65 PSU 150W SWB	LED180-4S
911401873386	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB	LED36S
911401872386	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB	LED24S
911401876386	BVP169 LED120/830_40_65 PSU 100W SWB	LED120S
911401885386	BVP169 LED157/830_40_65 PSU 135W AWB	LED157-4S
911401886386	BVP169 LED210/830_40_65 PSU 180W AWB	LED210-4S
911401892386	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB MDU	LED24S
911401875386	BVP167 LED84/830_40_65 PSU 70W SWB	LED84S
911401883386	BVP167 LED73/830_40_65 PSU 65W AWB	LED73-4S
911401894386	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB MDU	LED60S
911401871386	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB	LED12S

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Armaturens		Optiktyp
		Ljusfördelning	Ljusflöde	utomhus
911401891386	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB MDU	110°	1 100 lm	Symmetrisk
911401893386	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB MDU	110°	3 300 lm	Symmetrisk
911401878386	BVP169 LED240/830_40_65 PSU 200W SWB	110°	22 000 lm	Symmetrisk

Order Code	Full Product Name	Armaturens		Optiktyp
		Ljusfördelning	Ljusflöde	utomhus
911401884386	BVP169 LED105/830_40_65 PSU 90W AWB	92° x 52°	10 000 lm	Asymmetrisk
911401874386	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB	110°	5 500 lm	Symmetrisk

Ledinaire Floodlight Allt-i-ett

Order Code	Full Product Name	Armaturens	Optiktyp	
		Ljusfördelning	Ljusflöde	utomhus
911401877386	BVP169 LED180/830_40_65 PSU 150W SWB	110°	16 500 lm	Symmetrisk
911401873386	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB	110°	3 300 lm	Symmetrisk
911401872386	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB	110°	2 200 lm	Symmetrisk
911401876386	BVP169 LED120/830_40_65 PSU 100W SWB	110°	11 000 lm	Symmetrisk
911401885386	BVP169 LED157/830_40_65 PSU 135W AWB	92° x 52°	15 000 lm	Asymmetrisk

Order Code	Full Product Name	Armaturens	Optiktyp	
		Ljusfördelning	Ljusflöde	utomhus
911401886386	BVP169 LED210/830_40_65 PSU 180W AWB	92° x 52°	20 000 lm	Asymmetrisk
911401892386	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB MDU	110°	2 200 lm	Symmetrisk
911401875386	BVP167 LED84/830_40_65 PSU 70W SWB	110°	7 700 lm	Symmetrisk
911401883386	BVP167 LED73/830_40_65 PSU 65W AWB	92° x 52°	7 000 lm	Asymmetrisk
911401894386	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB MDU	110°	5 500 lm	Symmetrisk
911401871386	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB	110°	1 100 lm	Symmetrisk

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
911401891386	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB MDU	10 W
911401893386	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB MDU	30 W
911401878386	BVP169 LED240/830_40_65 PSU 200W SWB	200 W
911401884386	BVP169 LED105/830_40_65 PSU 90W AWB	90 W
911401874386	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB	50 W
911401877386	BVP169 LED180/830_40_65 PSU 150W SWB	150 W
911401873386	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB	30 W
911401872386	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB	20 W

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
911401876386	BVP169 LED120/830_40_65 PSU 100W SWB	100 W
911401885386	BVP169 LED157/830_40_65 PSU 135W AWB	135 W
911401886386	BVP169 LED210/830_40_65 PSU 180W AWB	180 W
911401892386	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB MDU	20 W
911401875386	BVP167 LED84/830_40_65 PSU 70W SWB	70 W
911401883386	BVP167 LED73/830_40_65 PSU 65W AWB	65 W
911401894386	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB MDU	50 W
911401871386	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB	10 W

Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Skyddskod för mekanisk påverkan
911401891386	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB MDU	IK07
911401893386	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB MDU	IK07
911401878386	BVP169 LED240/830_40_65 PSU 200W SWB	IK08
911401884386	BVP169 LED105/830_40_65 PSU 90W AWB	IK08
911401874386	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB	IK07
911401877386	BVP169 LED180/830_40_65 PSU 150W SWB	IK08
911401873386	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB	IK07
911401872386	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB	IK07

Order Code	Full Product Name	Skyddskod för mekanisk påverkan
911401876386	BVP169 LED120/830_40_65 PSU 100W SWB	IK08
911401885386	BVP169 LED157/830_40_65 PSU 135W AWB	IK08
911401886386	BVP169 LED210/830_40_65 PSU 180W AWB	IK08
911401892386	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB MDU	IK07
911401875386	BVP167 LED84/830_40_65 PSU 70W SWB	IK08
911401883386	BVP167 LED73/830_40_65 PSU 65W AWB	IK08
911401894386	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB MDU	IK07

