



Прожектори **Ledinaire** — просто чудові світлодіодні світильники

Прожектори Ledinaire типу «Входить усе»

З цією лінійкою універсальних прожекторів Ledinaire можна легко регулювати колірну температуру за допомогою простого перемикача. Більше не потрібно вибирати між теплим білим, нейтральним білим або холодним білим, ви отримаєте все це в одному продукті! Асортимент пропонує високий рівень якості Philips за конкурентоспроможною ціною. Надійність, енергоефективність і доступність — саме те, що вам потрібно.

Переваги

- Легко регулюйте колірну температуру прожектора
- Призначений для широкого спектру застосувань
- Простий монтаж
- Надійно

Характеристики


- 3000K-4000K-6500K CCTs перемикаються перемикачем на задній панелі прожектора
- Широкий діапазон сфер застосування зі світловим потоком від 1200 лм до 24 000 лм
- Тривалий термін служби 50 000 годин (L80)
- Асиметрична, симетрична та вулична оптика
- Доступні з датчиком руху і без нього
- IP65 – IK07 (серія BVP167) – IK08 (серія BVP169)

Прожектори Ledinaire типу «Входить усе»

Застосування

- Відкриті майданчики, автостоянки, вітрини роздрібних магазинів, територія складів, невеликий спортивний майданчик для відпочинку або багатофункціональні муніципальні спортивні споруди

Версії



Ledinaire Floodlight BVP167 10W
MDU All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 30W
MDU All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 200W
All in RTP




Ledinaire Floodlight BVP167 90W
AWB All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 50W
All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 150W
All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 30W
All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 20W
All in RTP

Пржектори Ledinaire типу «Входить усе»

Версії




Ledinaire Floodlight BVP167 100W
All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 135W
AWB All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 180W
AWB All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 20W
MDU All in RTP




Ledinaire Floodlight BVP167 70W
All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 65W
AWB All in RTP





Ledinaire Floodlight BVP167 50W
MDU All in RTP



Ledinaire Floodlight BVP167 10W
All in RTP

Пржектори Ledinaire типу «Входить усе»

Розміри



Деталі по продукції



Ledinaire floodlight All-in -
BVP167 - 10W

Прожектори Ledinaire типу «Входить усе»

Загальна інформація	
Драйвер входить у комплект	Так
Кількість розподільних коробок	1 шт.
Світлотехнічні	
Тип «Входить усе»	All-in, Multi Color Temperature
Колір джерела світла	830 теплий білий і 865 холодне денне світло
Корельована колірна температура (ном.)	3000 K
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	>80
Коефіцієнт висхідної світловіддачі	0
Експлуатаційні й електричні	
Захист від стрибків напруги (загальний/ диференціальний)	Захист світильника від перенапруги до 1.5 кВ у диференціальному та до 1.5 кВ у загальному режимі
Елементи керування й затемнення	
З регульованою яскравістю	Ні
Механічні деталі й корпус	
Тип кришки об'єктива	Скло
Колір корпусу	Сірий
Код захисту від проникнення	IP65
Бічний вхід зі стандартним кутом нахилу	-
Верхня частина стійки зі стандартним кутом нахилу	27°
Робота в аварійному режимі	
Центральне аварійне освітлення	Ні
Затвердження й застосування	
Знак CE	Так
Позначка займистості	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
Випробування на займання	Температура 650 °C, тривалість 30 c

Світлотехнічні

Загальна інформація

Order Code	Full Product Name	Код сімейства ламп
911401891386	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB MDU	LED12S
911401893386	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB MDU	LED36S
911401878386	BVP169 LED240/830_40_65 PSU 200W SWB	LED240S
911401884386	BVP169 LED105/830_40_65 PSU 90W AWB	LED105S
911401874386	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB	LED60S
911401877386	BVP169 LED180/830_40_65 PSU 150W SWB	LED180-4S
911401873386	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB	LED36S
911401872386	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB	LED24S
911401876386	BVP169 LED120/830_40_65 PSU 100W SWB	LED120S
911401885386	BVP169 LED157/830_40_65 PSU 135W AWB	LED157-4S
911401886386	BVP169 LED210/830_40_65 PSU 180W AWB	LED210-4S
911401892386	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB MDU	LED24S
911401875386	BVP167 LED84/830_40_65 PSU 70W SWB	LED84S
911401883386	BVP167 LED73/830_40_65 PSU 65W AWB	LED73-4S
911401894386	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB MDU	LED60S
911401871386	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB	LED12S

Прожектори Ledinaire типу «Входить усе»

Order Code	Full Product Name	Розширення		Тип оптичного пристрою – зовнішній
		променю світла світильника	Світловий потік	
911401891386	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB MDU	110°	1 100 lm	Симетричний
911401893386	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB MDU	110°	3 300 lm	Симетричний
911401878386	BVP169 LED240/830_40_65 PSU 200W SWB	110°	22 000 lm	Симетричний
911401884386	BVP169 LED105/830_40_65 PSU 90W AWB	92° x 52°	10 000 lm	Асиметричний
911401874386	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB	110°	5 500 lm	Симетричний
911401877386	BVP169 LED180/830_40_65 PSU 150W SWB	110°	16 500 lm	Симетричний
911401873386	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB	110°	3 300 lm	Симетричний
911401872386	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB	110°	2 200 lm	Симетричний

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
911401891386	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB MDU	10 W
911401893386	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB MDU	30 W
911401878386	BVP169 LED240/830_40_65 PSU 200W SWB	200 W
911401884386	BVP169 LED105/830_40_65 PSU 90W AWB	90 W
911401874386	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB	50 W
911401877386	BVP169 LED180/830_40_65 PSU 150W SWB	150 W
911401873386	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB	30 W
911401872386	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB	20 W

Механічні деталі й корпус

Order Code	Full Product Name	Код захисту від механічного впливу
911401891386	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB MDU	IK07
911401893386	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB MDU	IK07
911401878386	BVP169 LED240/830_40_65 PSU 200W SWB	IK08
911401884386	BVP169 LED105/830_40_65 PSU 90W AWB	IK08
911401874386	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB	IK07
911401877386	BVP169 LED180/830_40_65 PSU 150W SWB	IK08
911401873386	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB	IK07
911401872386	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB	IK07

Order Code	Full Product Name	Розширення		Тип оптичного пристрою – зовнішній
		променю світла світильника	Світловий потік	
911401876386	BVP169 LED120/830_40_65 PSU 100W SWB	110°	11 000 lm	Симетричний
911401885386	BVP169 LED157/830_40_65 PSU 135W AWB	92° x 52°	15 000 lm	Асиметричний
911401886386	BVP169 LED210/830_40_65 PSU 180W AWB	92° x 52°	20 000 lm	Асиметричний
911401892386	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB MDU	110°	2 200 lm	Симетричний
911401875386	BVP167 LED84/830_40_65 PSU 70W SWB	110°	7 700 lm	Симетричний
911401883386	BVP167 LED73/830_40_65 PSU 65W AWB	92° x 52°	7 000 lm	Асиметричний
911401894386	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB MDU	110°	5 500 lm	Симетричний
911401871386	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB	110°	1 100 lm	Симетричний

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
911401876386	BVP169 LED120/830_40_65 PSU 100W SWB	100 W
911401885386	BVP169 LED157/830_40_65 PSU 135W AWB	135 W
911401886386	BVP169 LED210/830_40_65 PSU 180W AWB	180 W
911401892386	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB MDU	20 W
911401875386	BVP167 LED84/830_40_65 PSU 70W SWB	70 W
911401883386	BVP167 LED73/830_40_65 PSU 65W AWB	65 W
911401894386	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB MDU	50 W
911401871386	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB	10 W

Order Code	Full Product Name	Код захисту від механічного впливу
911401876386	BVP169 LED120/830_40_65 PSU 100W SWB	IK08
911401885386	BVP169 LED157/830_40_65 PSU 135W AWB	IK08
911401886386	BVP169 LED210/830_40_65 PSU 180W AWB	IK08
911401892386	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB MDU	IK07
911401875386	BVP167 LED84/830_40_65 PSU 70W SWB	IK08
911401883386	BVP167 LED73/830_40_65 PSU 65W AWB	IK08
911401894386	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB MDU	IK07

Прожектори Ledinaire типу «Входить усе»

Order Code	Full Product Name	Код захисту від механічного впливу
911401871386	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB	IK07

