PHILIPS

Lighting

Projecteur LED fiable et à hautes performances

Projecteur LED Smartbright

Le projecteur LED Smartbright est un projecteur polyvalent conçu pour offrir d'importantes économies d'énergie, ce qui fait de lui une solution idéale pour de nombreuses applications d'éclairage par projection. Le produit est également conçu pour respecter les normes de sécurité et de performances qui s'appliquent, vous offrant ainsi des performances durables.

Avantages

- Remplacement de projecteur HID conventionnel
- Installation facile
- Économies d'énergie exceptionnelles
- Haute qualité et fiabilité

Fonctions

- Plusieurs options de CCT : 3 000 K/4 000 K/5 700 K
- Plusieurs options d'alimentation : 30 W/50 W/70 W/100 W/150 W/200 W
- Longue durée de vue : 30 000 heures (L70B50)
- Large plage de températures de fonctionnement : -40 °C ~ 45 °C
- Efficacité du système élevée : jusqu'à 95 lm/W

Application

- Éclairage architectural
- Éclairage de jardin
- Éclairage de panneau publicitaire
- Éclairage de parkings
- Agrément
- SECURITY

Projecteur LED Smartbright

Versions

products

products

Schéma dimensionnel







* -Configuration for Australia, New Zealand and Korea





* -Configuration for Australia, New Zealand and Korea



Projecteur LED Smartbright

Informations générales	
Ballast/pilote inclus	Non
Données techniques de l'éclairage	
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Type de cache optique/de lentille	Vasque/cache en polycarbonate
Couleur du boîtier	Gris foncé
Code de protection contre les chocs méca.	IK07
Code d'indice de protection	IP65
Approbation et application	
Marquage CE	Oui
Essai au fil incandescent	Pour montage sur surfaces normalement inflammables

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Température de couleur corrélée (nom.)	Flux lumineux
911401692907	BVP172 LED43/WW 50W WB GREY CE	730 blanc chaud	3000 K	4 300 lm
911401693207	BVP172 LED43/NW 50W WB GREY CE	740 blanc neutre	4000 K	4 300 lm
911401693507	BVP172 LED43/CW 50W WB GREY CE	757 blanc froid	5700 K	4 300 lm
911401693807	BVP171 LED26/WW 30W WB GREY CE	730 blanc chaud	3000 K	2 600 lm
911401694107	BVP171 LED26/NW 30W WB GREY CE	740 blanc neutre	4000 K	2 600 lm
911401694407	BVP171 LED26/CW 30W WB GREY CE	757 blanc froid	5700 K	2 600 lm
911401686007	BVP176 LED220/WW 200W WB GREY CE	730 blanc chaud	3000 K	22 000 lm
911401686507	BVP176 LED220/NW 200W WB GREY CE	740 blanc neutre	4000 K	22 000 lm
911401687007	BVP176 LED220/CW 200W WB GREY CE	757 blanc froid	5700 K	22 000 lm
911401687507	BVP175 LED170/WW 150W WB GREY CE	730 blanc chaud	3000 K	17 000 lm
911401688007	BVP175 LED170/NW 150W WB GREY CE	740 blanc neutre	4000 K	17 000 lm
911401688507	BVP175 LED170/CW 150W WB GREY CE	757 blanc froid	5700 K	17 000 lm
911401689107	BVP174 LED112/WW 100W WB GREY CE	730 blanc chaud	3000 K	11 200 lm
911401689607	BVP174 LED112/NW 100W WB GREY CE	740 blanc neutre	4000 K	11 200 lm
911401690107	BVP174 LED112/CW 100W WB GREY CE	757 blanc froid	5700 K	7 800 lm
911401690507	BVP173 LED78/WW 70W WB GREY CE	730 blanc chaud	3000 K	7 800 lm
911401690907	BVP173 LED78/NW 70W WB GREY CE	740 blanc neutre	4000 K	7 800 lm
911401691307	BVP173 LED78/CW 70W WB GREY CE	757 blanc froid	5700 K	7 800 lm

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
911401692907	BVP172 LED43/WW 50W WB GREY CE	50 W
911401693207	BVP172 LED43/NW 50W WB GREY CE	50 W
911401693507	BVP172 LED43/CW 50W WB GREY CE	50 W
911401693807	BVP171 LED26/WW 30W WB GREY CE	30 W
911401694107	BVP171 LED26/NW 30W WB GREY CE	30 W
911401694407	BVP171 LED26/CW 30W WB GREY CE	30 W
911401686007	BVP176 LED220/WW 200W WB GREY CE	200 W
911401686507	BVP176 LED220/NW 200W WB GREY CE	200 W
911401687007	BVP176 LED220/CW 200W WB GREY CE	200 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
911401687507	BVP175 LED170/WW 150W WB GREY CE	150 W
911401688007	BVP175 LED170/NW 150W WB GREY CE	150 W
911401688507	BVP175 LED170/CW 150W WB GREY CE	150 W
911401689107	BVP174 LED112/WW 100W WB GREY CE	100 W
911401689607	BVP174 LED112/NW 100W WB GREY CE	100 W
911401690107	BVP174 LED112/CW 100W WB GREY CE	100 W
911401690507	BVP173 LED78/WW 70W WB GREY CE	70 W
911401690907	BVP173 LED78/NW 70W WB GREY CE	70 W

Projecteur LED Smartbright

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
911401691307	BVP173 LED78/CW 70W WB GREY CE	70 W

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.