



可靠的高性能 LED 泛光灯

SmartBright LED 泛光灯

明晖 LED 投光灯 BVP17x 是一款为显著节能而设计的通用泛光灯，堪称各类泛光应用下的理想解决方案。该产品还为符合相关的性能和安全标准而设计，可为您带来可靠、长久的性能。

优点

- 替代传统 HID 泛光灯
- 易于安装
- 节能效果出色
- 高质量和可靠性







特点

- 多样化的 CCT 选项：3000K/4000K/5700K
- 多样化的电源选项：30 w/50 w/70 w/100 w/150 w/200 w
- 长使用寿命：30,000 小时 (L70B50)
- 宽广的工作温度范围：-40 °C 至 +45 °C
- 高系统效能：最高 95 lm/w

应用

- 建筑照明
- 景观照明
- 布告牌照明
- 停车场照明
- 康乐设施
- 安保

二维绘图



一般信息	
包含的驱动器	否
灯技术	
显色指数 (CRI)	>80
控制和调光	
可调光	否
机械和外壳	
光罩类型	聚碳酸酯反光碗/盖
外壳颜色	深灰色
机械冲击保护代码	IK07
IP 等级	IP65
审批和申请	
可燃性标志	适合安装在常规可燃表面上

灯技术

Order Code	Full Product Name	光源颜色	相关色温 (标称)	光通量
911401692807	BVP172 LED43/WW 50W WB GREY CQC	730 暖白色	3000 K	4,300 lm
911401693107	BVP172 LED43/NW 50W WB GREY CQC	740 中性白色	4000 K	4,300 lm
911401693407	BVP172 LED43/CW 50W WB GREY CQC	757 冷白色	5700 K	4,300 lm
911401693707	BVP171 LED26/WW 30W WB GREY CQC	730 暖白色	3000 K	2,600 lm
911401694007	BVP171 LED26/NW 30W WB GREY CQC	740 中性白色	4000 K	2,600 lm
911401694307	BVP171 LED26/CW 30W WB GREY CQC	757 冷白色	5700 K	2,600 lm
911401685907	BVP176 LED220/WW 200W WB GREY CQC	730 暖白色	3000 K	22,000 lm
911401686407	BVP176 LED220/NW 200W WB GREY CQC	740 中性白色	4000 K	22,000 lm
911401686907	BVP176 LED220/CW 200W WB GREY CQC	757 冷白色	5700 K	22,000 lm
911401687407	BVP175 LED170/WW 150W WB GREY CQC	730 暖白色	3000 K	17,000 lm
911401687907	BVP175 LED170/NW 150W WB GREY CQC	740 中性白色	4000 K	17,000 lm
911401688407	BVP175 LED170/CW 150W WB GREY CQC	757 冷白色	5700 K	17,000 lm
911401689007	BVP174 LED112/WW 100W WB GREY CQC	730 暖白色	3000 K	11,200 lm
911401689507	BVP174 LED112/NW 100W WB GREY CQC	740 中性白色	4000 K	11,200 lm
911401690007	BVP174 LED112/CW 100W WB GREY CQC	757 冷白色	5700 K	11,200 lm
911401690407	BVP173 LED78/WW 70W WB GREY CQC	730 暖白色	3000 K	7,800 lm
911401690807	BVP173 LED78/NW 70W WB GREY CQC	740 中性白色	4000 K	7,800 lm
911401691207	BVP173 LED78/CW 70W WB GREY CQC	757 冷白色	5700 K	7,800 lm

操作和电气

Order Code	Full Product Name	功耗	Order Code	Full Product Name	功耗
911401692807	BVP172 LED43/WW 50W WB GREY CQC	50 W	911401687407	BVP175 LED170/WW 150W WB GREY CQC	150 W
911401693107	BVP172 LED43/NW 50W WB GREY CQC	50 W	911401687907	BVP175 LED170/NW 150W WB GREY CQC	150 W
911401693407	BVP172 LED43/CW 50W WB GREY CQC	50 W	911401688407	BVP175 LED170/CW 150W WB GREY CQC	150 W
911401693707	BVP171 LED26/WW 30W WB GREY CQC	30 W	911401689007	BVP174 LED112/WW 100W WB GREY CQC	100 W
911401694007	BVP171 LED26/NW 30W WB GREY CQC	30 W	911401689507	BVP174 LED112/NW 100W WB GREY CQC	100 W
911401694307	BVP171 LED26/CW 30W WB GREY CQC	30 W	911401690007	BVP174 LED112/CW 100W WB GREY CQC	100 W
911401685907	BVP176 LED220/WW 200W WB GREY CQC	200 W	911401690407	BVP173 LED78/WW 70W WB GREY CQC	70 W
911401686407	BVP176 LED220/NW 200W WB GREY CQC	200 W	911401690807	BVP173 LED78/NW 70W WB GREY CQC	70 W
911401686907	BVP176 LED220/CW 200W WB GREY CQC	200 W	911401691207	BVP173 LED78/CW 70W WB GREY CQC	70 W

审批和申请

Order Code	Full Product Name	CE 标志	Order Code	Full Product Name	CE 标志
911401692807	BVP172 LED43/WW 50W WB GREY CQC	否	911401687407	BVP175 LED170/WW 150W WB GREY CQC	否
911401693107	BVP172 LED43/NW 50W WB GREY CQC	否	911401687907	BVP175 LED170/NW 150W WB GREY CQC	否
911401693407	BVP172 LED43/CW 50W WB GREY CQC	否	911401688407	BVP175 LED170/CW 150W WB GREY CQC	否
911401693707	BVP171 LED26/WW 30W WB GREY CQC	否	911401689007	BVP174 LED112/WW 100W WB GREY CQC	否
911401694007	BVP171 LED26/NW 30W WB GREY CQC	否	911401689507	BVP174 LED112/NW 100W WB GREY CQC	否
911401694307	BVP171 LED26/CW 30W WB GREY CQC	否	911401690007	BVP174 LED112/CW 100W WB GREY CQC	否
911401685907	BVP176 LED220/WW 200W WB GREY CQC	是	911401690407	BVP173 LED78/WW 70W WB GREY CQC	否
911401686407	BVP176 LED220/NW 200W WB GREY CQC	否	911401690807	BVP173 LED78/NW 70W WB GREY CQC	否
911401686907	BVP176 LED220/CW 200W WB GREY CQC	否	911401691207	BVP173 LED78/CW 70W WB GREY CQC	否

