



UniFlood M gen2: En kraftig projektør med ægte modularitet

UniFlood M G2

Philips UniFlood M gen2 er en omkostningseffektiv, udvendigt vurderet arkitektonisk LED-projektør, der er designet til facade-, landskabs- og udendørs belysningsapplikationer. Det robuste, modulære, rektangulære design har højeffektiv optik, hvilket gør den perfekt til at belyse alt fra facader og broer i flere etager til landemærker og monumenter. Denne LED-projektør fås i hvide, monokromatiske farver, RGB, RGBW og vendbar hvid. Den kommer med seks forskellige spredningslinser lige fra smal spot til bred projektør og har DMX512/RDM-kontrolmulighed. En ægte modulær projektør, der giver arkitekter og designere frihed til at udforske et bredt udvalg af koncepter og design uden begrænsninger.

Fordele

- Stor designfleksibilitet med individuel hældningsvinkel for hvert hoved og særskilte lysstyringssystemer
- Skab den helt rigtige lyseffekt med seks forskellige spredningslinser (fra smal spot til bred projektør)
- Nem betjening med DMX512/RDM
- Et robust valg, der er IP66-klassificeret til udendørsbrug

Funktioner

- Standard: RGBW, RGB, 2700 K, 3000 K og 4000 K
- Valgfri 5000 K, monokrome farver og justerbar hvid
- Fleksible længder fra 155 til 569 mm
- Hældningsvinklen for hvert hoved i hele sættet kan justeres
- Stålbefælg

UniFlood M G2

Anvendelsesområder

- Broer, monumenter, facader
- Parker og pladser
- Landskab

Advarsler og sikkerhed

- Kun til udendørs brug.

Versions







UniFlood M Gen2

UniFlood M Gen2









UniFlood M Gen2

UniFlood M Gen2

Målskitse



Målskitse



Målskitse



Generelle oplysninger	
Driver inkluderet	Ja
Lysteknisk	
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>80
Mekanik og armaturhus	
Optikafskærmningstype	Klart glas
Farve på armaturhus	Mørkegrå
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK06
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP66
Godkendelse og anvendelsesområde	
CE-mærke	Ja
Mærke for brændbarhed	Til montering på normaltantændelige overflader

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Lyskildefarve	Korreleret	
			farvetemperatur (nom.)	Lysstrøm
911401746873	BVP353 30LED 30K 220V L30 10	830 Varm hvid	3000 K	4.710 lm
911401746933	BVP353 32LED RGBWW 220V L30 10 DMX	RGBW	-	2.855 lm
911401746943	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 10 DMX	RGBW	-	2.985 lm
911401747033	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 15 DMX	RGBW	-	3.130 lm
911401747053	BVP353 30LED 30K 220V L30 30	830 Varm hvid	3000 K	5.125 lm
911401747113	BVP353 32LED RGBWW 220V L30 30 DMX	RGBW	-	3.105 lm
911401747133	BVP353 30LED 27K 220V L30 45	827 Varm hvid	2700 K	4.740 lm
911401747143	BVP353 30LED 30K 220V L30 45	830 Varm hvid	3000 K	4.945 lm
911401747213	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 45 DMX	RGBW	-	3.130 lm
911401748733	BVP354 96LED RGBWW 220V L40 10 DMX	RGBW	-	10.505 lm
911401748743	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 10 DMX	RGBW	-	10.975 lm
911401748853	BVP354 96LED 30K 220V L40 30	830 Varm hvid	3000 K	18.005 lm
911401748913	BVP354 96LED RGBWW 220V L40 30 DMX	RGBW	-	11.425 lm
911401748943	BVP354 96LED 30K 220V L40 45	830 Varm hvid	3000 K	17.385 lm
911401749013	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 45 DMX	RGBW	-	11.520 lm
911401749123	BVP354 120LED 30K 220V L50 15	830 Varm hvid	3000 K	19.795 lm
911401749283	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 30 DMX	RGBW	-	12.170 lm
911401749303	BVP354 120LED 30K 220V L50 45	830 Varm hvid	3000 K	19.795 lm
911401749363	BVP354 120LED RGBWW 220V L50 45 DMX	RGBW	-	11.255 lm
911401749373	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 45 DMX	RGBW	-	11.750 lm
911401749453	BVP354 144LED RGBWW 220V L57 10 DMX	RGBW	-	14.395 lm

Order Code	Full Product Name	Lyskildefarve	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Lysstrøm
911401749463	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 10 DMX	RGBW	-	15.030 lm
911401749553	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 15 DMX	RGBW	-	15.785 lm
911401749573	BVP354 144LED 30K 220V L57 30	830 Varm hvid	3000 K	25.820 lm
911401749643	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 30 DMX	RGBW	-	16.345 lm
911401749653	BVP354 144LED 27K 220V L57 45	827 Varm hvid	2700 K	23.900 lm
911401749723	BVP354 144LED RGBWW 220V L57 45 DMX	RGBW	-	15.115 lm
911401749733	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 45 DMX	RGBW	-	15.785 lm
911401748313	BVP353 72LED 30K 220V L57 10	830 Varm hvid	3000 K	11.870 lm
911401748373	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 10 DMX	RGBW	-	7.195 lm
911401748383	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 10 DMX	RGBW	-	7.515 lm
911401748393	BVP353 72LED 27K 220V L57 15	827 Varm hvid	2700 K	11.950 lm
911401748463	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 15 DMX	RGBW	-	7.555 lm
911401748473	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 15 DMX	RGBW	-	7.890 lm
911401748483	BVP353 72LED 27K 220V L57 30	827 Varm hvid	2700 K	12.375 lm
911401748553	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 30 DMX	RGBW	-	7.825 lm
911401748563	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 30 DMX	RGBW	-	8.170 lm
911401748573	BVP353 72LED 27K 220V L57 45	827 Varm hvid	2700 K	11.950 lm
911401748583	BVP353 72LED 30K 220V L57 45	830 Varm hvid	3000 K	12.465 lm
911401748643	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 45 DMX	RGBW	-	7.555 lm
911401748653	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 45 DMX	RGBW	-	7.890 lm
911401746223	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 10 DMX	RGBW	-	1.945 lm
911401746313	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 15 DMX	RGBW	-	2.040 lm
911401746403	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 30 DMX	RGBW	-	2.115 lm
911401746413	BVP353 18LED 27K 220V L21 45	827 Varm hvid	2700 K	2.985 lm
911401745423	BVP353 12LED 27K 220V L15 10	827 Varm hvid	2700 K	1.760 lm
911401745433	BVP353 12LED 30K 220V L15 10	830 Varm hvid	3000 K	1.835 lm
911401745493	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 10 DMX	RGBW	-	1.175 lm
911401745503	BVP353 12LED RGBNW 220V L15 10 DMX	RGBW	-	1.225 lm
911401745513	BVP353 12LED 27K 220V L15 15	827 Varm hvid	2700 K	1.845 lm
911401745583	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 15 DMX	RGBW	-	1.230 lm
911401745603	BVP353 12LED 27K 220V L15 30	827 Varm hvid	2700 K	1.915 lm
911401745613	BVP353 12LED 30K 220V L15 30	830 Varm hvid	3000 K	1.995 lm
911401745693	BVP353 12LED 27K 220V L15 45	827 Varm hvid	2700 K	1.845 lm

Order Code	Full Product Name	Lyskildefarve	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Lysstrøm
911401745763	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 45 DMX	RGBW	-	1.230 lm
911401745773	BVP353 12LED RGBNW 220V L15 45 DMX	RGBW	-	1.285 lm
911401747233	BVP353 36LED 30K 220V L35 10	830 Varm hvid	3000 K	6.205 lm
911401747333	BVP353 36LED 40K 220V L35 15	840 Neutral hvid	4000 K	7.270 lm
911401747403	BVP353 36LED 27K 220V L35 30	827 Varm hvid	2700 K	6.470 lm
911401747423	BVP353 36LED 40K 220V L35 30	840 Neutral hvid	4000 K	7.530 lm
911401747493	BVP353 36LED 27K 220V L35 45	827 Varm hvid	2700 K	6.245 lm
911401747573	BVP353 36LED RGBNW 220V L35 45 DMX	RGBW	-	3.995 lm
911401746513	BVP353 24LED 30K 220V L24 10	830 Varm hvid	3000 K	3.770 lm
911401746583	BVP353 24LED RGBNW 220V L24 10 DMX	RGBW	-	2.450 lm
911401746593	BVP353 24LED 27K 220V L24 15	827 Varm hvid	2700 K	3.795 lm
911401746603	BVP353 24LED 30K 220V L24 15	830 Varm hvid	3000 K	3.955 lm
911401746693	BVP353 24LED 30K 220V L24 30	830 Varm hvid	3000 K	4.100 lm
911401746753	BVP353 24LED RGBWW 220V L24 30 DMX	RGBW	-	2.555 lm
911401746773	BVP353 24LED 27K 220V L24 45	827 Varm hvid	2700 K	3.795 lm
911401746783	BVP353 24LED 30K 220V L24 45	830 Varm hvid	3000 K	3.955 lm
911401746853	BVP353 24LED RGBNW 220V L24 45 DMX	RGBW	-	2.575 lm
911401747943	BVP353 60LED 27K 220V L50 10	827 Varm hvid	2700 K	9.150 lm
911401748113	BVP353 60LED RGBNW 220V L50 15 DMX	RGBW	-	6.575 lm
911401748123	BVP353 60LED 27K 220V L50 30	827 Varm hvid	2700 K	9.950 lm
911401748133	BVP353 60LED 30K 220V L50 30	830 Varm hvid	3000 K	10.380 lm
911401748143	BVP353 60LED 40K 220V L50 30	840 Neutral hvid	4000 K	11.580 lm
911401748203	BVP353 60LED RGBNW 220V L50 30 DMX	RGBW	-	6.810 lm
911401748213	BVP353 60LED 27K 220V L50 45	827 Varm hvid	2700 K	9.605 lm
911401748283	BVP353 60LED RGBWW 220V L50 45 DMX	RGBW	-	6.295 lm
911401748293	BVP353 60LED RGBNW 220V L50 45 DMX	RGBW	-	6.575 lm
911401745883	BVP353 16LED 30K 220V L18 15	830 Varm hvid	3000 K	3.020 lm
911401745893	BVP353 16LED 40K 220V L18 15	840 Neutral hvid	4000 K	3.365 lm
911401745973	BVP353 16LED 30K 220V L18 30	830 Varm hvid	3000 K	3.125 lm
911401746133	BVP353 16LED RGBNW 220V L18 45 DMX	RGBW	-	1.565 lm
911401749813	BVP355 216LED RGBWW 220V L57 10 DMX	RGBW	-	21.590 lm
911401749913	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 15 DMX	RGBW	-	23.675 lm
911401750023	BVP355 216LED 30K 220V L57 45	830 Varm hvid	3000 K	37.400 lm
911401750093	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 45 DMX	RGBW	-	23.675 lm
911401750353	BVP355 180LED RGBWW 220V L50 30 DMX	RGBW	-	19.565 lm

Order Code	Full Product Name	Lyskildefarve	Korreleret	
			farvetemperatur (nom.)	Lysstrøm
911401750363	BVP355 180LED RGBNW 220V L50 30 DMX	RGBW	-	20.435 lm
911401747653	BVP353 48LED RGBWW 220V L40 10 DMX	RGBW	-	5.250 lm
911401747663	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 10 DMX	RGBW	-	5.485 lm
911401747693	BVP353 48LED 40K 220V L40 15	840 Neutral hvid	4000 K	9.090 lm
911401747783	BVP353 48LED 40K 220V L40 30	840 Neutral hvid	4000 K	9.415 lm
911401747843	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 30 DMX	RGBW	-	5.965 lm
911401747933	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 45 DMX	RGBW	-	5.760 lm

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug	Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
911401746873	BVP353 30LED 30K 220V L30 10	60 W	911401748553	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 30 DMX	150 W
911401746933	BVP353 32LED RGBWW 220V L30 10 DMX	60 W	911401748563	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 30 DMX	150 W
911401746943	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 10 DMX	60 W	911401748573	BVP353 72LED 27K 220V L57 45	150 W
911401747033	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 15 DMX	60 W	911401748583	BVP353 72LED 30K 220V L57 45	150 W
911401747053	BVP353 30LED 30K 220V L30 30	60 W	911401748643	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 45 DMX	150 W
911401747113	BVP353 32LED RGBWW 220V L30 30 DMX	60 W	911401748653	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 45 DMX	150 W
911401747133	BVP353 30LED 27K 220V L30 45	60 W	911401746223	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 10 DMX	40 W
911401747143	BVP353 30LED 30K 220V L30 45	60 W	911401746313	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 15 DMX	40 W
911401747213	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 45 DMX	60 W	911401746403	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 30 DMX	40 W
911401748733	BVP354 96LED RGBWW 220V L40 10 DMX	200 W	911401746413	BVP353 18LED 27K 220V L21 45	40 W
911401748743	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 10 DMX	200 W	911401745423	BVP353 12LED 27K 220V L15 10	24 W
911401748853	BVP354 96LED 30K 220V L40 30	200 W	911401745433	BVP353 12LED 30K 220V L15 10	24 W
911401748913	BVP354 96LED RGBWW 220V L40 30 DMX	200 W	911401745493	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 10 DMX	24 W
911401748943	BVP354 96LED 30K 220V L40 45	200 W	911401745503	BVP353 12LED RGBNW 220V L15 10 DMX	24 W
911401749013	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 45 DMX	200 W	911401745513	BVP353 12LED 27K 220V L15 15	24 W
911401749123	BVP354 120LED 30K 220V L50 15	240 W	911401745583	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 15 DMX	24 W
911401749283	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 30 DMX	240 W	911401745603	BVP353 12LED 27K 220V L15 30	24 W
911401749303	BVP354 120LED 30K 220V L50 45	240 W	911401745613	BVP353 12LED 30K 220V L15 30	24 W
911401749363	BVP354 120LED RGBWW 220V L50 45 DMX	240 W	911401745693	BVP353 12LED 27K 220V L15 45	24 W
911401749373	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 45 DMX	240 W	911401745763	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 45 DMX	24 W
911401749453	BVP354 144LED RGBWW 220V L57 10 DMX	300 W	911401745773	BVP353 12LED RGBNW 220V L15 45 DMX	24 W
911401749463	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 10 DMX	300 W	911401747233	BVP353 36LED 30K 220V L35 10	80 W
911401749553	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 15 DMX	300 W	911401747333	BVP353 36LED 40K 220V L35 15	80 W
911401749573	BVP354 144LED 30K 220V L57 30	300 W	911401747403	BVP353 36LED 27K 220V L35 30	80 W
911401749643	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 30 DMX	300 W	911401747423	BVP353 36LED 40K 220V L35 30	80 W
911401749653	BVP354 144LED 27K 220V L57 45	300 W	911401747493	BVP353 36LED 27K 220V L35 45	80 W
911401749723	BVP354 144LED RGBWW 220V L57 45 DMX	300 W	911401747573	BVP353 36LED RGBNW 220V L35 45 DMX	80 W
911401749733	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 45 DMX	300 W	911401746513	BVP353 24LED 30K 220V L24 10	50 W
911401748313	BVP353 72LED 30K 220V L57 10	150 W	911401746583	BVP353 24LED RGBNW 220V L24 10 DMX	50 W
911401748373	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 10 DMX	150 W	911401746593	BVP353 24LED 27K 220V L24 15	50 W
911401748383	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 10 DMX	150 W	911401746603	BVP353 24LED 30K 220V L24 15	50 W
911401748393	BVP353 72LED 27K 220V L57 15	150 W	911401746693	BVP353 24LED 30K 220V L24 30	50 W
911401748463	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 15 DMX	150 W	911401746753	BVP353 24LED RGBWW 220V L24 30 DMX	50 W
911401748473	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 15 DMX	150 W	911401746773	BVP353 24LED 27K 220V L24 45	50 W
911401748483	BVP353 72LED 27K 220V L57 30	150 W	911401746783	BVP353 24LED 30K 220V L24 45	50 W

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
911401746853	BVP353 24LED RGBNW 220V L24 45 DMX	50 W
911401747943	BVP353 60LED 27K 220V L50 10	120 W
911401748113	BVP353 60LED RGBNW 220V L50 15 DMX	120 W
911401748123	BVP353 60LED 27K 220V L50 30	120 W
911401748133	BVP353 60LED 30K 220V L50 30	120 W
911401748143	BVP353 60LED 40K 220V L50 30	120 W
911401748203	BVP353 60LED RGBNW 220V L50 30 DMX	120 W
911401748213	BVP353 60LED 27K 220V L50 45	120 W
911401748283	BVP353 60LED RGBWW 220V L50 45 DMX	120 W
911401748293	BVP353 60LED RGBNW 220V L50 45 DMX	120 W
911401745883	BVP353 16LED 30K 220V L18 15	30 W
911401745893	BVP353 16LED 40K 220V L18 15	30 W
911401745973	BVP353 16LED 30K 220V L18 30	30 W

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
911401746133	BVP353 16LED RGBNW 220V L18 45 DMX	30 W
911401749813	BVP355 216LED RGBWW 220V L57 10 DMX	450 W
911401749913	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 15 DMX	450 W
911401750023	BVP355 216LED 30K 220V L57 45	450 W
911401750093	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 45 DMX	450 W
911401750353	BVP355 180LED RGBWW 220V L50 30 DMX	360 W
911401750363	BVP355 180LED RGBNW 220V L50 30 DMX	360 W
911401747653	BVP353 48LED RGBWW 220V L40 10 DMX	100 W
911401747663	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 10 DMX	100 W
911401747693	BVP353 48LED 40K 220V L40 15	100 W
911401747783	BVP353 48LED 40K 220V L40 30	100 W
911401747843	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 30 DMX	100 W
911401747933	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 45 DMX	100 W

Lysstyringssystemer og dæmpning

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
911401746873	BVP353 30LED 30K 220V L30 10	Nej
911401746933	BVP353 32LED RGBWW 220V L30 10 DMX	Ja
911401746943	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 10 DMX	Ja
911401747033	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 15 DMX	Ja
911401747053	BVP353 30LED 30K 220V L30 30	Nej
911401747113	BVP353 32LED RGBWW 220V L30 30 DMX	Ja
911401747133	BVP353 30LED 27K 220V L30 45	Nej
911401747143	BVP353 30LED 30K 220V L30 45	Nej
911401747213	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 45 DMX	Ja
911401748733	BVP354 96LED RGBWW 220V L40 10 DMX	Ja
911401748743	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 10 DMX	Ja
911401748853	BVP354 96LED 30K 220V L40 30	Nej
911401748913	BVP354 96LED RGBWW 220V L40 30 DMX	Ja
911401748943	BVP354 96LED 30K 220V L40 45	Nej
911401749013	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 45 DMX	Ja
911401749123	BVP354 120LED 30K 220V L50 15	Nej
911401749283	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 30 DMX	Ja
911401749303	BVP354 120LED 30K 220V L50 45	Nej
911401749363	BVP354 120LED RGBWW 220V L50 45 DMX	Ja
911401749373	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 45 DMX	Ja
911401749453	BVP354 144LED RGBWW 220V L57 10 DMX	Ja
911401749463	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 10 DMX	Ja
911401749553	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 15 DMX	Ja
911401749573	BVP354 144LED 30K 220V L57 30	Nej
911401749643	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 30 DMX	Ja
911401749653	BVP354 144LED 27K 220V L57 45	Nej
911401749723	BVP354 144LED RGBWW 220V L57 45 DMX	Ja
911401749733	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 45 DMX	Ja
911401748313	BVP353 72LED 30K 220V L57 10	Nej
911401748373	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 10 DMX	Ja
911401748383	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 10 DMX	Ja
911401748393	BVP353 72LED 27K 220V L57 15	Nej
911401748463	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 15 DMX	Ja
911401748473	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 15 DMX	Ja
911401748483	BVP353 72LED 27K 220V L57 30	Nej

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
911401748553	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 30 DMX	Ja
911401748563	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 30 DMX	Ja
911401748573	BVP353 72LED 27K 220V L57 45	Nej
911401748583	BVP353 72LED 30K 220V L57 45	Nej
911401748643	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 45 DMX	Ja
911401748653	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 45 DMX	Ja
911401746223	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 10 DMX	Ja
911401746313	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 15 DMX	Ja
911401746403	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 30 DMX	Ja
911401746413	BVP353 18LED 27K 220V L21 45	Nej
911401745423	BVP353 12LED 27K 220V L15 10	Nej
911401745433	BVP353 12LED 30K 220V L15 10	Nej
911401745493	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 10 DMX	Ja
911401745503	BVP353 12LED RGBNW 220V L15 10 DMX	Ja
911401745513	BVP353 12LED 27K 220V L15 15	Nej
911401745583	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 15 DMX	Ja
911401745603	BVP353 12LED 27K 220V L15 30	Nej
911401745613	BVP353 12LED 30K 220V L15 30	Nej
911401745693	BVP353 12LED 27K 220V L15 45	Nej
911401745763	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 45 DMX	Ja
911401745773	BVP353 12LED RGBNW 220V L15 45 DMX	Ja
911401747233	BVP353 36LED 30K 220V L35 10	Nej
911401747333	BVP353 36LED 40K 220V L35 15	Nej
911401747403	BVP353 36LED 27K 220V L35 30	Nej
911401747423	BVP353 36LED 40K 220V L35 30	Nej
911401747493	BVP353 36LED 27K 220V L35 45	Nej
911401747573	BVP353 36LED RGBNW 220V L35 45 DMX	Ja
911401746513	BVP353 24LED 30K 220V L24 10	Nej
911401746583	BVP353 24LED RGBNW 220V L24 10 DMX	Ja
911401746593	BVP353 24LED 27K 220V L24 15	Nej
911401746603	BVP353 24LED 30K 220V L24 15	Nej
911401746693	BVP353 24LED 30K 220V L24 30	Nej
911401746753	BVP353 24LED RGBWW 220V L24 30 DMX	Ja
911401746773	BVP353 24LED 27K 220V L24 45	Nej
911401746783	BVP353 24LED 30K 220V L24 45	Nej

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
911401746853	BVP353 24LED RGBNW 220V L24 45 DMX	Ja
911401747943	BVP353 60LED 27K 220V L50 10	Nej
911401748113	BVP353 60LED RGBNW 220V L50 15 DMX	Ja
911401748123	BVP353 60LED 27K 220V L50 30	Nej
911401748133	BVP353 60LED 30K 220V L50 30	Nej
911401748143	BVP353 60LED 40K 220V L50 30	Nej
911401748203	BVP353 60LED RGBNW 220V L50 30 DMX	Ja
911401748213	BVP353 60LED 27K 220V L50 45	Nej
911401748283	BVP353 60LED RGBWW 220V L50 45 DMX	Ja
911401748293	BVP353 60LED RGBNW 220V L50 45 DMX	Ja
911401745883	BVP353 16LED 30K 220V L18 15	Nej
911401745893	BVP353 16LED 40K 220V L18 15	Nej
911401745973	BVP353 16LED 30K 220V L18 30	Nej

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
911401746133	BVP353 16LED RGBNW 220V L18 45 DMX	Ja
911401749813	BVP355 216LED RGBWW 220V L57 10 DMX	Ja
911401749913	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 15 DMX	Ja
911401750023	BVP355 216LED 30K 220V L57 45	Nej
911401750093	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 45 DMX	Ja
911401750353	BVP355 180LED RGBWW 220V L50 30 DMX	Ja
911401750363	BVP355 180LED RGBNW 220V L50 30 DMX	Ja
911401747653	BVP353 48LED RGBWW 220V L40 10 DMX	Ja
911401747663	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 10 DMX	Ja
911401747693	BVP353 48LED 40K 220V L40 15	Nej
911401747783	BVP353 48LED 40K 220V L40 30	Nej
911401747843	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 30 DMX	Ja
911401747933	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 45 DMX	Ja

