



Philips UniFlood M gen2：真正模块化的大功率泛光灯

UniFlood M G2

Philips UniFlood M gen2 是一款经济高效的户外建筑 LED 泛光灯，专为外墙、景观和户外泛光照明应用而打造。这款灯具采用高效光学元件和模块化矩形设计，坚固耐用，是为多层外墙、桥梁、地标和古迹等各类露天建筑照明的理想之选。这款 LED 泛光灯有白色、单色、RGB、RGBW 和可调白色供您选择。它配备从窄光束射灯至宽光束泛光灯的六种不同扩散透镜，提供 DMX512/RDM 控制选项。这是一款真正模块化的泛光灯，建筑师和设计师可以尽情探索各种概念与设计。

优点

- 可独立倾斜的灯头和控件，体现出色的设计灵活性
- 通过六种不同的扩散透镜（从窄光束射灯至宽光束泛光灯）提供所需的照明效果
- 使用 DMX512/RDM 轻松控制
- 防护等级达到 IP66，户外照明的强劲之选

特点

- 标准：RGBW、RGB、2700K、3000K 和 4000K
- 有 5000K、单色和可调白色可供选择
- 155 至 569 毫米的灵活长度范围
- 每个灯头和整套灯具都可灵活调节倾斜角度
- 钢支架

应用

- 桥梁、古迹、建筑外墙照明
- 公园和广场照明
- 景观照明

安全提示

- 仅限户外使用。

UniFlood M G2







Versions











UniFlood M Gen2

UniFlood M Gen2

二维绘图



二维绘图



一般信息	
包含的驱动器	是
灯技术	
显色指数 (CRI)	>80
机械和外壳	
光罩类型	透明玻璃
外壳颜色	深灰色
机械冲击保护代码	IK06
IP 等级	IP66
审批和申请	
CE 标志	是
可燃性标志	适合安装在常规可燃表面上

灯技术

Order Code	Full Product Name	光源颜色	相关色温 (标称)	光通量
911401746873	BVP353 30LED 30K 220V L30 10	830 暖白色	3000 K	4,710 lm
911401746933	BVP353 32LED RGBWW 220V L30 10 DMX	RGBW	-	2,855 lm
911401746943	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 10 DMX	RGBW	-	2,985 lm
911401746973	BVP353 30LED 40K 220V L30 15	840 中性白色	4000 K	5,520 lm
911401746983	BVP353 30LED 27K 220V L30 15 DMX	827 暖白色	2700 K	4,430 lm
911401747013	BVP353 30LED RGB 220V L30 15 DMX	RGB	-	2,620 lm
911401747033	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 15 DMX	RGBW	-	3,130 lm
911401747053	BVP353 30LED 30K 220V L30 30	830 暖白色	3000 K	5,125 lm
911401747103	BVP353 30LED RGB 220V L30 30 DMX	RGB	-	2,715 lm
911401747113	BVP353 32LED RGBWW 220V L30 30 DMX	RGBW	-	3,105 lm
911401747133	BVP353 30LED 27K 220V L30 45	827 暖白色	2700 K	4,740 lm
911401747143	BVP353 30LED 30K 220V L30 45	830 暖白色	3000 K	4,945 lm
911401747213	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 45 DMX	RGBW	-	3,130 lm
911401748733	BVP354 96LED RGBWW 220V L40 10 DMX	RGBW	-	10,505 lm
911401748743	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 10 DMX	RGBW	-	10,975 lm
911401748853	BVP354 96LED 30K 220V L40 30	830 暖白色	3000 K	18,005 lm
911401748913	BVP354 96LED RGBWW 220V L40 30 DMX	RGBW	-	11,425 lm
911401748943	BVP354 96LED 30K 220V L40 45	830 暖白色	3000 K	17,385 lm
911401749013	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 45 DMX	RGBW	-	11,520 lm
911401749123	BVP354 120LED 30K 220V L50 15	830 暖白色	3000 K	19,795 lm
911401749223	BVP354 120LED 40K 220V L50 30	840 中性白色	4000 K	22,875 lm
911401749283	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 30 DMX	RGBW	-	12,170 lm
911401749303	BVP354 120LED 30K 220V L50 45	830 暖白色	3000 K	19,795 lm
911401749363	BVP354 120LED RGBWW 220V L50 45 DMX	RGBW	-	11,255 lm
911401749373	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 45 DMX	RGBW	-	11,750 lm
911401749453	BVP354 144LED RGBWW 220V L57 10 DMX	RGBW	-	14,395 lm
911401749463	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 10 DMX	RGBW	-	15,030 lm
911401749553	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 15 DMX	RGBW	-	15,785 lm
911401749573	BVP354 144LED 30K 220V L57 30	830 暖白色	3000 K	25,820 lm
911401749643	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 30 DMX	RGBW	-	16,345 lm
911401749653	BVP354 144LED 27K 220V L57 45	827 暖白色	2700 K	23,900 lm
911401749693	BVP354 144LED 30K 220V L57 45 DMX	830 暖白色	3000 K	23,755 lm
911401749703	BVP354 144LED 40K 220V L57 45 DMX	840 中性白色	4000 K	26,505 lm
911401749723	BVP354 144LED RGBWW 220V L57 45 DMX	RGBW	-	15,115 lm
911401749733	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 45 DMX	RGBW	-	15,785 lm
911401748313	BVP353 72LED 30K 220V L57 10	830 暖白色	3000 K	11,870 lm
911401748323	BVP353 72LED 40K 220V L57 10	840 中性白色	4000 K	13,245 lm
911401748373	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 10 DMX	RGBW	-	7,195 lm
911401748383	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 10 DMX	RGBW	-	7,515 lm
911401748393	BVP353 72LED 27K 220V L57 15	827 暖白色	2700 K	11,950 lm
911401748413	BVP353 72LED 40K 220V L57 15	840 中性白色	4000 K	13,905 lm
911401748463	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 15 DMX	RGBW	-	7,555 lm
911401748473	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 15 DMX	RGBW	-	7,890 lm
911401748483	BVP353 72LED 27K 220V L57 30	827 暖白色	2700 K	12,375 lm
911401748503	BVP353 72LED 40K 220V L57 30	840 中性白色	4000 K	14,405 lm
911401748553	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 30 DMX	RGBW	-	7,825 lm
911401748563	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 30 DMX	RGBW	-	8,170 lm
911401748573	BVP353 72LED 27K 220V L57 45	827 暖白色	2700 K	11,950 lm
911401748583	BVP353 72LED 30K 220V L57 45	830 暖白色	3000 K	12,465 lm
911401748643	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 45 DMX	RGBW	-	7,555 lm
911401748653	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 45 DMX	RGBW	-	7,890 lm

Order Code	Full Product Name	光源颜色	相关色温 (标称)	光通量
911401746223	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 10 DMX	RGBW	-	1,945 lm
911401746313	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 15 DMX	RGBW	-	2,040 lm
911401746403	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 30 DMX	RGBW	-	2,115 lm
911401746413	BVP353 18LED 27K 220V L21 45	827 暖白色	2700 K	2,985 lm
911401746473	BVP353 18LED RGB 220V L21 45 DMX	RGB	-	1,640 lm
911401745423	BVP353 12LED 27K 220V L15 10	827 暖白色	2700 K	1,760 lm
911401745433	BVP353 12LED 30K 220V L15 10	830 暖白色	3000 K	1,835 lm
911401745443	BVP353 12LED 40K 220V L15 10	840 中性白色	4000 K	2,050 lm
911401745453	BVP353 12LED 27K 220V L15 10 DMX	827 暖白色	2700 K	1,615 lm
911401745463	BVP353 12LED 30K 220V L15 10 DMX	830 暖白色	3000 K	1,685 lm
911401745483	BVP353 12LED RGB 220V L15 10 DMX	RGB	-	960 lm
911401745493	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 10 DMX	RGBW	-	1,175 lm
911401745503	BVP353 12LED RGBNW 220V L15 10 DMX	RGBW	-	1,225 lm
911401745513	BVP353 12LED 27K 220V L15 15	827 暖白色	2700 K	1,845 lm
911401745533	BVP353 12LED 40K 220V L15 15	840 中性白色	4000 K	2,150 lm
911401745553	BVP353 12LED 30K 220V L15 15 DMX	830 暖白色	3000 K	1,770 lm
911401745583	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 15 DMX	RGBW	-	1,230 lm
911401745603	BVP353 12LED 27K 220V L15 30	827 暖白色	2700 K	1,915 lm
911401745613	BVP353 12LED 30K 220V L15 30	830 暖白色	3000 K	1,995 lm
911401745623	BVP353 12LED 40K 220V L15 30	840 中性白色	4000 K	2,225 lm
911401745693	BVP353 12LED 27K 220V L15 45	827 暖白色	2700 K	1,845 lm
911401745713	BVP353 12LED 40K 220V L15 45	840 中性白色	4000 K	2,150 lm
911401745753	BVP353 12LED RGB 220V L15 45 DMX	RGB	-	1,010 lm
911401745763	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 45 DMX	RGBW	-	1,230 lm
911401745773	BVP353 12LED RGBNW 220V L15 45 DMX	RGBW	-	1,285 lm
911401747233	BVP353 36LED 30K 220V L35 10	830 暖白色	3000 K	6,205 lm
911401747243	BVP353 36LED 40K 220V L35 10	840 中性白色	4000 K	6,925 lm
911401747333	BVP353 36LED 40K 220V L35 15	840 中性白色	4000 K	7,270 lm
911401747403	BVP353 36LED 27K 220V L35 30	827 暖白色	2700 K	6,470 lm
911401747423	BVP353 36LED 40K 220V L35 30	840 中性白色	4000 K	7,530 lm
911401747443	BVP353 36LED 30K 220V L35 30 DMX	830 暖白色	3000 K	6,070 lm
911401747493	BVP353 36LED 27K 220V L35 45	827 暖白色	2700 K	6,245 lm
911401747573	BVP353 36LED RGBNW 220V L35 45 DMX	RGBW	-	3,995 lm
911401746513	BVP353 24LED 30K 220V L24 10	830 暖白色	3000 K	3,770 lm
911401746523	BVP353 24LED 40K 220V L24 10	840 中性白色	4000 K	4,205 lm
911401746563	BVP353 24LED RGB 220V L24 10 DMX	RGB	-	2,085 lm
911401746593	BVP353 24LED 27K 220V L24 15	827 暖白色	2700 K	3,795 lm
911401746603	BVP353 24LED 30K 220V L24 15	830 暖白色	3000 K	3,955 lm
911401746613	BVP353 24LED 40K 220V L24 15	840 中性白色	4000 K	4,415 lm
911401746693	BVP353 24LED 30K 220V L24 30	830 暖白色	3000 K	4,100 lm
911401746743	BVP353 24LED RGB 220V L24 30 DMX	RGB	-	2,270 lm
911401746753	BVP353 24LED RGBWW 220V L24 30 DMX	RGBW	-	2,555 lm
911401746773	BVP353 24LED 27K 220V L24 45	827 暖白色	2700 K	3,795 lm
911401746783	BVP353 24LED 30K 220V L24 45	830 暖白色	3000 K	3,955 lm
911401746793	BVP353 24LED 40K 220V L24 45	840 中性白色	4000 K	4,415 lm
911401747943	BVP353 60LED 27K 220V L50 10	827 暖白色	2700 K	9,150 lm
911401748093	BVP353 60LED RGB 220V L50 15 DMX	RGB	-	5,480 lm
911401748113	BVP353 60LED RGBNW 220V L50 15 DMX	RGBW	-	6,575 lm
911401748123	BVP353 60LED 27K 220V L50 30	827 暖白色	2700 K	9,950 lm
911401748133	BVP353 60LED 30K 220V L50 30	830 暖白色	3000 K	10,380 lm
911401748143	BVP353 60LED 40K 220V L50 30	840 中性白色	4000 K	11,580 lm
911401748203	BVP353 60LED RGBNW 220V L50 30 DMX	RGBW	-	6,810 lm

Order Code	Full Product Name	光源颜色	相关色温 (标称)	光通量
911401748213	BVP353 60LED 27K 220V L50 45	827 暖白色	2700 K	9,605 lm
911401748283	BVP353 60LED RGBWW 220V L50 45 DMX	RGBW	-	6,295 lm
911401748293	BVP353 60LED RGBNW 220V L50 45 DMX	RGBW	-	6,575 lm
911401745823	BVP353 16LED 30K 220V L18 10 DMX	830 暖白色	3000 K	2,145 lm
911401745883	BVP353 16LED 30K 220V L18 15	830 暖白色	3000 K	3,020 lm
911401745893	BVP353 16LED 40K 220V L18 15	840 中性白色	4000 K	3,365 lm
911401745933	BVP353 15LED RGB 220V L18 15 DMX	RGB	-	1,260 lm
911401745973	BVP353 16LED 30K 220V L18 30	830 暖白色	3000 K	3,125 lm
911401746113	BVP353 15LED RGB 220V L18 45 DMX	RGB	-	1,260 lm
911401746133	BVP353 16LED RGBNW 220V L18 45 DMX	RGBW	-	1,565 lm
911401749763	BVP355 216LED 40K 220V L57 10	840 中性白色	4000 K	39,740 lm
911401749813	BVP355 216LED RGBWW 220V L57 10 DMX	RGBW	-	21,590 lm
911401749913	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 15 DMX	RGBW	-	23,675 lm
911401750023	BVP355 216LED 30K 220V L57 45	830 暖白色	3000 K	37,400 lm
911401750093	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 45 DMX	RGBW	-	23,675 lm
911401750123	BVP355 180LED 40K 220V L50 10	840 中性白色	4000 K	31,945 lm
911401750213	BVP355 180LED 40K 220V L50 15	840 中性白色	4000 K	33,540 lm
911401750273	BVP355 180LED RGBNW 220V L50 15 DMX	RGBW	-	19,730 lm
911401750363	BVP355 180LED RGBNW 220V L50 30 DMX	RGBW	-	20,435 lm
911401750393	BVP355 180LED 40K 220V L50 45	840 中性白色	4000 K	33,540 lm
911401747653	BVP353 48LED RGBWW 220V L40 10 DMX	RGBW	-	5,250 lm
911401747663	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 10 DMX	RGBW	-	5,485 lm
911401747693	BVP353 48LED 40K 220V L40 15	840 中性白色	4000 K	9,090 lm
911401747783	BVP353 48LED 40K 220V L40 30	840 中性白色	4000 K	9,415 lm
911401747843	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 30 DMX	RGBW	-	5,965 lm
911401747873	BVP353 48LED 40K 220V L40 45	840 中性白色	4000 K	9,090 lm
911401747933	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 45 DMX	RGBW	-	5,760 lm

操作和电气

Order Code	Full Product Name	功耗	Order Code	Full Product Name	功耗
911401746873	BVP353 30LED 30K 220V L30 10	60 W	911401749283	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 30 DMX	240 W
911401746933	BVP353 32LED RGBWW 220V L30 10 DMX	60 W	911401749303	BVP354 120LED 30K 220V L50 45	240 W
911401746943	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 10 DMX	60 W	911401749363	BVP354 120LED RGBWW 220V L50 45 DMX	240 W
911401746973	BVP353 30LED 40K 220V L30 15	60 W	911401749373	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 45 DMX	240 W
911401746983	BVP353 30LED 27K 220V L30 15 DMX	60 W	911401749453	BVP354 144LED RGBWW 220V L57 10 DMX	300 W
911401747013	BVP353 30LED RGB 220V L30 15 DMX	60 W	911401749463	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 10 DMX	300 W
911401747033	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 15 DMX	60 W	911401749553	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 15 DMX	300 W
911401747053	BVP353 30LED 30K 220V L30 30	60 W	911401749573	BVP354 144LED 30K 220V L57 30	300 W
911401747103	BVP353 30LED RGB 220V L30 30 DMX	60 W	911401749643	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 30 DMX	300 W
911401747113	BVP353 32LED RGBWW 220V L30 30 DMX	60 W	911401749653	BVP354 144LED 27K 220V L57 45	300 W
911401747133	BVP353 30LED 27K 220V L30 45	60 W	911401749693	BVP354 144LED 30K 220V L57 45 DMX	300 W
911401747143	BVP353 30LED 30K 220V L30 45	60 W	911401749703	BVP354 144LED 40K 220V L57 45 DMX	300 W
911401747213	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 45 DMX	60 W	911401749723	BVP354 144LED RGBWW 220V L57 45 DMX	300 W
911401748733	BVP354 96LED RGBWW 220V L40 10 DMX	200 W	911401749733	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 45 DMX	300 W
911401748743	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 10 DMX	200 W	911401748313	BVP353 72LED 30K 220V L57 10	150 W
911401748853	BVP354 96LED 30K 220V L40 30	200 W	911401748323	BVP353 72LED 40K 220V L57 10	150 W
911401748913	BVP354 96LED RGBWW 220V L40 30 DMX	200 W	911401748373	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 10 DMX	150 W
911401748943	BVP354 96LED 30K 220V L40 45	200 W	911401748383	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 10 DMX	150 W
911401749013	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 45 DMX	200 W	911401748393	BVP353 72LED 27K 220V L57 15	150 W
911401749123	BVP354 120LED 30K 220V L50 15	240 W	911401748413	BVP353 72LED 40K 220V L57 15	150 W
911401749223	BVP354 120LED 40K 220V L50 30	240 W	911401748463	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 15 DMX	150 W

Order Code	Full Product Name	功耗
911401748473	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 15 DMX	150 W
911401748483	BVP353 72LED 27K 220V L57 30	150 W
911401748503	BVP353 72LED 40K 220V L57 30	150 W
911401748553	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 30 DMX	150 W
911401748563	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 30 DMX	150 W
911401748573	BVP353 72LED 27K 220V L57 45	150 W
911401748583	BVP353 72LED 30K 220V L57 45	150 W
911401748643	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 45 DMX	150 W
911401748653	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 45 DMX	150 W
911401746223	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 10 DMX	40 W
911401746313	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 15 DMX	40 W
911401746403	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 30 DMX	40 W
911401746413	BVP353 18LED 27K 220V L21 45	40 W
911401746473	BVP353 18LED RGB 220V L21 45 DMX	40 W
911401745423	BVP353 12LED 27K 220V L15 10	24 W
911401745433	BVP353 12LED 30K 220V L15 10	24 W
911401745443	BVP353 12LED 40K 220V L15 10	24 W
911401745453	BVP353 12LED 27K 220V L15 10 DMX	24 W
911401745463	BVP353 12LED 30K 220V L15 10 DMX	24 W
911401745483	BVP353 12LED RGB 220V L15 10 DMX	24 W
911401745493	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 10 DMX	24 W
911401745503	BVP353 12LED RGBNW 220V L15 10 DMX	24 W
911401745513	BVP353 12LED 27K 220V L15 15	24 W
911401745533	BVP353 12LED 40K 220V L15 15	24 W
911401745553	BVP353 12LED 30K 220V L15 15 DMX	24 W
911401745583	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 15 DMX	24 W
911401745603	BVP353 12LED 27K 220V L15 30	24 W
911401745613	BVP353 12LED 30K 220V L15 30	24 W
911401745623	BVP353 12LED 40K 220V L15 30	24 W
911401745693	BVP353 12LED 27K 220V L15 45	24 W
911401745713	BVP353 12LED 40K 220V L15 45	24 W
911401745753	BVP353 12LED RGB 220V L15 45 DMX	24 W
911401745763	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 45 DMX	24 W
911401745773	BVP353 12LED RGBNW 220V L15 45 DMX	24 W
911401747233	BVP353 36LED 30K 220V L35 10	80 W
911401747243	BVP353 36LED 40K 220V L35 10	80 W
911401747333	BVP353 36LED 40K 220V L35 15	80 W
911401747403	BVP353 36LED 27K 220V L35 30	80 W
911401747423	BVP353 36LED 40K 220V L35 30	80 W
911401747443	BVP353 36LED 30K 220V L35 30 DMX	80 W
911401747493	BVP353 36LED 27K 220V L35 45	80 W
911401747573	BVP353 36LED RGBNW 220V L35 45 DMX	80 W
911401746513	BVP353 24LED 30K 220V L24 10	50 W
911401746523	BVP353 24LED 40K 220V L24 10	50 W

Order Code	Full Product Name	功耗
911401746563	BVP353 24LED RGB 220V L24 10 DMX	50 W
911401746593	BVP353 24LED 27K 220V L24 15	50 W
911401746603	BVP353 24LED 30K 220V L24 15	50 W
911401746613	BVP353 24LED 40K 220V L24 15	50 W
911401746693	BVP353 24LED 30K 220V L24 30	50 W
911401746743	BVP353 24LED RGB 220V L24 30 DMX	50 W
911401746753	BVP353 24LED RGBWW 220V L24 30 DMX	50 W
911401746773	BVP353 24LED 27K 220V L24 45	50 W
911401746783	BVP353 24LED 30K 220V L24 45	50 W
911401746793	BVP353 24LED 40K 220V L24 45	50 W
911401747943	BVP353 60LED 27K 220V L50 10	120 W
911401748093	BVP353 60LED RGB 220V L50 15 DMX	120 W
911401748113	BVP353 60LED RGBNW 220V L50 15 DMX	120 W
911401748123	BVP353 60LED 27K 220V L50 30	120 W
911401748133	BVP353 60LED 30K 220V L50 30	120 W
911401748143	BVP353 60LED 40K 220V L50 30	120 W
911401748203	BVP353 60LED RGBNW 220V L50 30 DMX	120 W
911401748213	BVP353 60LED 27K 220V L50 45	120 W
911401748283	BVP353 60LED RGBWW 220V L50 45 DMX	120 W
911401748293	BVP353 60LED RGBNW 220V L50 45 DMX	120 W
911401745823	BVP353 16LED 30K 220V L18 10 DMX	30 W
911401745883	BVP353 16LED 30K 220V L18 15	30 W
911401745893	BVP353 16LED 40K 220V L18 15	30 W
911401745933	BVP353 15LED RGB 220V L18 15 DMX	30 W
911401745973	BVP353 16LED 30K 220V L18 30	30 W
911401746113	BVP353 15LED RGB 220V L18 45 DMX	30 W
911401746133	BVP353 16LED RGBNW 220V L18 45 DMX	30 W
911401749763	BVP355 216LED 40K 220V L57 10	450 W
911401749813	BVP355 216LED RGBWW 220V L57 10 DMX	450 W
911401749913	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 15 DMX	450 W
911401750023	BVP355 216LED 30K 220V L57 45	450 W
911401750093	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 45 DMX	450 W
911401750123	BVP355 180LED 40K 220V L50 10	360 W
911401750213	BVP355 180LED 40K 220V L50 15	360 W
911401750273	BVP355 180LED RGBNW 220V L50 15 DMX	360 W
911401750363	BVP355 180LED RGBNW 220V L50 30 DMX	360 W
911401750393	BVP355 180LED 40K 220V L50 45	360 W
911401747653	BVP353 48LED RGBWW 220V L40 10 DMX	100 W
911401747663	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 10 DMX	100 W
911401747693	BVP353 48LED 40K 220V L40 15	100 W
911401747783	BVP353 48LED 40K 220V L40 30	100 W
911401747843	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 30 DMX	100 W
911401747873	BVP353 48LED 40K 220V L40 45	100 W
911401747933	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 45 DMX	100 W

控制和调光

Order Code	Full Product Name	可调光
911401746873	BVP353 30LED 30K 220V L30 10	否
911401746933	BVP353 32LED RGBWW 220V L30 10 DMX	是
911401746943	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 10 DMX	是
911401746973	BVP353 30LED 40K 220V L30 15	否

Order Code	Full Product Name	可调光
911401746983	BVP353 30LED 27K 220V L30 15 DMX	是
911401747013	BVP353 30LED RGB 220V L30 15 DMX	是
911401747033	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 15 DMX	是
911401747053	BVP353 30LED 30K 220V L30 30	否

Order Code	Full Product Name	可调光
911401747103	BVP353 30LED RGB 220V L30 30 DMX	是
911401747113	BVP353 32LED RGBWW 220V L30 30 DMX	是
911401747133	BVP353 30LED 27K 220V L30 45	否
911401747143	BVP353 30LED 30K 220V L30 45	否
911401747213	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 45 DMX	是
911401748733	BVP354 96LED RGBWW 220V L40 10 DMX	是
911401748743	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 10 DMX	是
911401748853	BVP354 96LED 30K 220V L40 30	否
911401748913	BVP354 96LED RGBWW 220V L40 30 DMX	是
911401748943	BVP354 96LED 30K 220V L40 45	否
911401749013	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 45 DMX	是
911401749123	BVP354 120LED 30K 220V L50 15	否
911401749223	BVP354 120LED 40K 220V L50 30	否
911401749283	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 30 DMX	是
911401749303	BVP354 120LED 30K 220V L50 45	否
911401749363	BVP354 120LED RGBWW 220V L50 45 DMX	是
911401749373	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 45 DMX	是
911401749453	BVP354 144LED RGBWW 220V L57 10 DMX	是
911401749463	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 10 DMX	是
911401749553	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 15 DMX	是
911401749573	BVP354 144LED 30K 220V L57 30	否
911401749643	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 30 DMX	是
911401749653	BVP354 144LED 27K 220V L57 45	否
911401749693	BVP354 144LED 30K 220V L57 45 DMX	是
911401749703	BVP354 144LED 40K 220V L57 45 DMX	是
911401749723	BVP354 144LED RGBWW 220V L57 45 DMX	是
911401749733	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 45 DMX	是
911401748313	BVP353 72LED 30K 220V L57 10	否
911401748323	BVP353 72LED 40K 220V L57 10	否
911401748373	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 10 DMX	是
911401748383	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 10 DMX	是
911401748393	BVP353 72LED 27K 220V L57 15	否
911401748413	BVP353 72LED 40K 220V L57 15	否
911401748463	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 15 DMX	是
911401748473	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 15 DMX	是
911401748483	BVP353 72LED 27K 220V L57 30	否
911401748503	BVP353 72LED 40K 220V L57 30	否
911401748553	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 30 DMX	是
911401748563	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 30 DMX	是
911401748573	BVP353 72LED 27K 220V L57 45	否
911401748583	BVP353 72LED 30K 220V L57 45	否
911401748643	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 45 DMX	是
911401748653	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 45 DMX	是
911401746223	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 10 DMX	是
911401746313	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 15 DMX	是
911401746403	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 30 DMX	是
911401746413	BVP353 18LED 27K 220V L21 45	否
911401746473	BVP353 18LED RGB 220V L21 45 DMX	是
911401745423	BVP353 12LED 27K 220V L15 10	否
911401745433	BVP353 12LED 30K 220V L15 10	否
911401745443	BVP353 12LED 40K 220V L15 10	否
911401745453	BVP353 12LED 27K 220V L15 10 DMX	是

Order Code	Full Product Name	可调光
911401745463	BVP353 12LED 30K 220V L15 10 DMX	是
911401745483	BVP353 12LED RGB 220V L15 10 DMX	是
911401745493	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 10 DMX	是
911401745503	BVP353 12LED RGBNW 220V L15 10 DMX	是
911401745513	BVP353 12LED 27K 220V L15 15	否
911401745533	BVP353 12LED 40K 220V L15 15	否
911401745553	BVP353 12LED 30K 220V L15 15 DMX	是
911401745583	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 15 DMX	是
911401745603	BVP353 12LED 27K 220V L15 30	否
911401745613	BVP353 12LED 30K 220V L15 30	否
911401745623	BVP353 12LED 40K 220V L15 30	否
911401745693	BVP353 12LED 27K 220V L15 45	否
911401745713	BVP353 12LED 40K 220V L15 45	否
911401745753	BVP353 12LED RGB 220V L15 45 DMX	是
911401745763	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 45 DMX	是
911401745773	BVP353 12LED RGBNW 220V L15 45 DMX	是
911401747233	BVP353 36LED 30K 220V L35 10	否
911401747243	BVP353 36LED 40K 220V L35 10	否
911401747333	BVP353 36LED 40K 220V L35 15	否
911401747403	BVP353 36LED 27K 220V L35 30	否
911401747423	BVP353 36LED 40K 220V L35 30	否
911401747443	BVP353 36LED 30K 220V L35 30 DMX	是
911401747493	BVP353 36LED 27K 220V L35 45	否
911401747573	BVP353 36LED RGBNW 220V L35 45 DMX	是
911401746513	BVP353 24LED 30K 220V L24 10	否
911401746523	BVP353 24LED 40K 220V L24 10	否
911401746563	BVP353 24LED RGB 220V L24 10 DMX	是
911401746593	BVP353 24LED 27K 220V L24 15	否
911401746603	BVP353 24LED 30K 220V L24 15	否
911401746613	BVP353 24LED 40K 220V L24 15	否
911401746693	BVP353 24LED 30K 220V L24 30	否
911401746743	BVP353 24LED RGB 220V L24 30 DMX	是
911401746753	BVP353 24LED RGBWW 220V L24 30 DMX	是
911401746773	BVP353 24LED 27K 220V L24 45	否
911401746783	BVP353 24LED 30K 220V L24 45	否
911401746793	BVP353 24LED 40K 220V L24 45	否
911401747943	BVP353 60LED 27K 220V L50 10	否
911401748093	BVP353 60LED RGB 220V L50 15 DMX	是
911401748113	BVP353 60LED RGBNW 220V L50 15 DMX	是
911401748123	BVP353 60LED 27K 220V L50 30	否
911401748133	BVP353 60LED 30K 220V L50 30	否
911401748143	BVP353 60LED 40K 220V L50 30	否
911401748203	BVP353 60LED RGBNW 220V L50 30 DMX	是
911401748213	BVP353 60LED 27K 220V L50 45	否
911401748283	BVP353 60LED RGBWW 220V L50 45 DMX	是
911401748293	BVP353 60LED RGBNW 220V L50 45 DMX	是
911401745823	BVP353 16LED 30K 220V L18 10 DMX	是
911401745883	BVP353 16LED 30K 220V L18 15	否
911401745893	BVP353 16LED 40K 220V L18 15	否
911401745933	BVP353 15LED RGB 220V L18 15 DMX	是
911401745973	BVP353 16LED 30K 220V L18 30	否
911401746113	BVP353 15LED RGB 220V L18 45 DMX	是

Order Code	Full Product Name	可调光
911401746133	BVP353 16LED RGBNW 220V L18 45 DMX	是
911401749763	BVP355 216LED 40K 220V L57 10	否
911401749813	BVP355 216LED RGBWW 220V L57 10 DMX	是
911401749913	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 15 DMX	是
911401750023	BVP355 216LED 30K 220V L57 45	否
911401750093	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 45 DMX	是
911401750123	BVP355 180LED 40K 220V L50 10	否
911401750213	BVP355 180LED 40K 220V L50 15	否
911401750273	BVP355 180LED RGBNW 220V L50 15 DMX	是

Order Code	Full Product Name	可调光
911401750363	BVP355 180LED RGBNW 220V L50 30 DMX	是
911401750393	BVP355 180LED 40K 220V L50 45	否
911401747653	BVP353 48LED RGBWW 220V L40 10 DMX	是
911401747663	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 10 DMX	是
911401747693	BVP353 48LED 40K 220V L40 15	否
911401747783	BVP353 48LED 40K 220V L40 30	否
911401747843	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 30 DMX	是
911401747873	BVP353 48LED 40K 220V L40 45	否
911401747933	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 45 DMX	是

