



# **Libérez votre créativité avec cette famille de projecteurs LED design pour des applications d'éclairage architectural fixes et dynamiques sur façade.**

## **UniFlood C Pro**

UniFlood C Pro est un projecteur d'une élégance et robustesse uniques, avec sa forme cylindrique et ses lignes fluides qui relient magnifiquement les parties avant et arrière. Il s'agit d'une conception et d'un design où chaque élément joue son rôle pour un projecteur compact d'éclairage architectural. La partie avant fournit un éclairage exceptionnel, tandis que la partie arrière abrite les composants électriques et électroniques. Entre les deux, les ailettes, développées comme un élément décoratif, dissipent parfaitement la chaleur. UniFlood C Pro de Philips est un projecteur LED architectural économique, conçu pour les applications d'éclairage de façades, de paysages et d'extérieurs. Sa conception mécanique particulièrement robuste et sa gamme d'optiques à haute efficacité le rendent idéal pour illuminer les façades extérieures à plusieurs étages, les ponts, les lieux d'intérêt touristique et les monuments. Cette gamme offre aux architectes et aux concepteurs la liberté

## UniFlood C Pro

d'explorer un large éventail de concepts et concevoir sans limites grâce à une large gamme de températures de couleur et de multiples faisceaux nets et précis.

### Avantages

- Standard : RGBW, RGB, 2700K, 3000K et 4000K
- En option 5000K, Couleurs Monochromatiques et Blanc Dynamique
- Grande variété d'optiques : du spot intensif au projecteur extensif
- Disponible avec l'interface de commande DMX512/RDM (en option suivant versions)

### Fonctions

- Conception robuste, norme IP66 pour une utilisation en extérieur
- Optiques disponibles : 3,5°, 10°, 15°, 30°, 45° et 60°
- Angle d'inclinaison ajustable  $\pm 90^\circ$
- Câblage traversant pour signal DMX via des câbles dédiés avec connecteurs IP67




### Application

- Ponts, monuments, façades
- Jardins et paysages
- Places et parcs

### Mises en garde et sécurité

- Pour utilisation extérieure uniquement

### Schéma dimensionnel



| Informations générales                 |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Driver inclus                          | Oui               |
| Mécanique et boîtier                   |                   |
| Type de cache optique/de lentille      | Verre transparent |
| Couleur du corps                       | Gris foncé        |
| Protection contre les chocs mécaniques | IK06              |
| Indice de protection                   | IP66              |
| Approbation et application             |                   |
| Marquage CE                            | Oui               |

Données techniques de l'éclairage

| Order Code    | Full Product Name                         | Température de couleur | Température de couleur corrélée (nom.) | Indice de rendu de couleur (IRC) | Flux lumineux |
|---------------|-------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|---------------|
| 8720169503427 | BVP371 12LED<br>27K 220V 10<br>24W HE     | 827 blanc<br>chaud     | 2700 K                                 | >80                              | 1.570 lm      |
| 8720169503434 | BVP371 12LED<br>27K 220V 10<br>DMX 24W HE | 827 blanc<br>chaud     | 2700 K                                 | >80                              | 1.440 lm      |
| 8720169503441 | BVP371 12LED<br>27K 220V 15<br>24W HE     | 827 blanc<br>chaud     | 2700 K                                 | >80                              | 1.635 lm      |
| 8720169503458 | BVP371 12LED<br>27K 220V 15<br>DMX 24W HE | 827 blanc<br>chaud     | 2700 K                                 | >80                              | 1.500 lm      |
| 8720169503465 | BVP371 12LED<br>27K 220V 30<br>24W HE     | 827 blanc<br>chaud     | 2700 K                                 | >80                              | 1.855 lm      |
| 8720169503472 | BVP371 12LED<br>27K 220V 30<br>DMX 24W HE | 827 blanc<br>chaud     | 2700 K                                 | >80                              | 1.705 lm      |
| 8720169503489 | BVP371 12LED<br>27K 220V 45<br>24W HE     | 827 blanc<br>chaud     | 2700 K                                 | >80                              | 1.390 lm      |
| 8720169503496 | BVP371 12LED<br>27K 220V 45<br>DMX 24W HE | 827 blanc<br>chaud     | 2700 K                                 | >80                              | 1.280 lm      |
| 8720169503502 | BVP371 12LED<br>27K 220V 60<br>24W HE     | 827 blanc<br>chaud     | 2700 K                                 | >80                              | 1.345 lm      |
| 8720169503519 | BVP371 12LED<br>27K 220V 60<br>DMX 24W HE | 827 blanc<br>chaud     | 2700 K                                 | >80                              | 1.235 lm      |

| Order Code    | Full Product Name                         | Température de couleur | Température de couleur corrélée (nom.) | Indice de rendu de couleur (IRC) | Flux lumineux |
|---------------|-------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|---------------|
| 8720169503526 | BVP371 12LED<br>30K 220V 10<br>24W HE     | 830 blanc<br>chaud     | 3000 K                                 | >80                              | 1.635 lm      |
| 8720169503533 | BVP371 12LED<br>30K 220V 10<br>DMX 24W HE | 830 blanc<br>chaud     | 3000 K                                 | >80                              | 1.505 lm      |
| 8720169503540 | BVP371 12LED<br>30K 220V 15<br>24W HE     | 830 blanc<br>chaud     | 3000 K                                 | >80                              | 1.705 lm      |
| 8720169503557 | BVP371 12LED<br>30K 220V 15<br>DMX 24W HE | 830 blanc<br>chaud     | 3000 K                                 | >80                              | 1.565 lm      |
| 8720169503564 | BVP371 12LED<br>30K 220V 30<br>24W HE     | 830 blanc<br>chaud     | 3000 K                                 | >80                              | 1.935 lm      |
| 8720169503571 | BVP371 12LED<br>30K 220V 30<br>DMX 24W HE | 830 blanc<br>chaud     | 3000 K                                 | >80                              | 1.780 lm      |
| 8720169503588 | BVP371 12LED<br>30K 220V 45<br>24W HE     | 830 blanc<br>chaud     | 3000 K                                 | >80                              | 1.450 lm      |
| 8720169503595 | BVP371 12LED<br>30K 220V 45<br>DMX 24W HE | 830 blanc<br>chaud     | 3000 K                                 | >80                              | 1.335 lm      |
| 8720169503601 | BVP371 12LED<br>30K 220V 60<br>24W HE     | 830 blanc<br>chaud     | 3000 K                                 | >80                              | 1.405 lm      |
| 8720169503618 | BVP371 12LED<br>30K 220V 60<br>DMX 24W HE | 830 blanc<br>chaud     | 3000 K                                 | >80                              | 1.290 lm      |

| Order Code    | Full Product<br>Name                      | Température<br>de couleur | Température<br>de couleur<br>corrélée<br>(nom.) | Indice<br>de rendu<br>de couleur<br>(IRC) | Flux<br>lumineux |
|---------------|-------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|
| 8720169503625 | BVP371 12LED<br>40K 220V 10<br>24W HE     | 840 blanc<br>neutre       | 4000 K                                          | >80                                       | 1.825 lm         |
| 8720169503632 | BVP371 12LED<br>40K 220V 10<br>DMX 24W HE | 840 blanc<br>neutre       | 4000 K                                          | >80                                       | 1.675 lm         |
| 8720169503649 | BVP371 12LED<br>40K 220V 15<br>24W HE     | 840 blanc<br>neutre       | 4000 K                                          | >80                                       | 1.905 lm         |
| 8720169503656 | BVP371 12LED<br>40K 220V 15<br>DMX 24W HE | 840 blanc<br>neutre       | 4000 K                                          | >80                                       | 1.750 lm         |
| 8720169503663 | BVP371 12LED<br>40K 220V 30<br>24W HE     | 840 blanc<br>neutre       | 4000 K                                          | >80                                       | 2.160 lm         |
| 8720169503670 | BVP371 12LED<br>40K 220V 30<br>DMX 24W HE | 840 blanc<br>neutre       | 4000 K                                          | >80                                       | 1.985 lm         |
| 8720169503687 | BVP371 12LED<br>40K 220V 45<br>24W HE     | 840 blanc<br>neutre       | 4000 K                                          | >80                                       | 1.620 lm         |
| 8720169503694 | BVP371 12LED<br>40K 220V 45<br>DMX 24W HE | 840 blanc<br>neutre       | 4000 K                                          | >80                                       | 1.485 lm         |
| 8720169503700 | BVP371 12LED<br>40K 220V 60<br>24W HE     | 840 blanc<br>neutre       | 4000 K                                          | >80                                       | 1.570 lm         |
| 8720169503717 | BVP371 12LED<br>40K 220V 60<br>DMX 24W HE | 840 blanc<br>neutre       | 4000 K                                          | >80                                       | 1.440 lm         |
| 8720169503724 | BVP371 12LED<br>RGB 220V 10<br>DMX 24W HE | RGB                       | -                                               | N.A.                                      | 880 lm           |
| 8720169503731 | BVP371 12LED<br>RGB 220V 15<br>DMX 24W HE | RGB                       | -                                               | N.A.                                      | 920 lm           |
| 8720169503748 | BVP371 12LED<br>RGB 220V 30<br>DMX 24W HE | RGB                       | -                                               | N.A.                                      | 1.040 lm         |
| 8720169503755 | BVP371 12LED<br>RGB 220V 45<br>DMX 24W HE | RGB                       | -                                               | N.A.                                      | 780 lm           |
| 8720169503762 | BVP371 12LED<br>RGB 220V 60<br>DMX 24W HE | RGB                       | -                                               | N.A.                                      | 755 lm           |
| 8720169503779 | BVP371 12LED<br>RVBW<br>RGBNW 220V        | RVBW                      | -                                               | N.A.                                      | 1.090 lm         |

| Order Code    | Full Product<br>Name                           | Température<br>de couleur | Température<br>de couleur<br>corrélée<br>(nom.) | Indice<br>de rendu<br>de couleur<br>(IRC) | Flux<br>lumineux |
|---------------|------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|
|               | 10 DMX 24W<br>HE                               |                           |                                                 |                                           |                  |
| 8720169503786 | BVP371 12LED<br>RGBNW 220V<br>15 DMX 24W<br>HE | RVBW                      | -                                               | N.A.                                      | 1.140 lm         |
| 8720169503793 | BVP371 12LED<br>RGBNW 220V<br>30 DMX 24W<br>HE | RVBW                      | -                                               | N.A.                                      | 1.290 lm         |
| 8720169503809 | BVP371 12LED<br>RGBNW 220V<br>45 DMX 24W<br>HE | RVBW                      | -                                               | N.A.                                      | 970 lm           |
| 8720169503816 | BVP371 12LED<br>RGBNW 220V<br>60 DMX 24W<br>HE | RVBW                      | -                                               | N.A.                                      | 940 lm           |
| 8720169503823 | BVP371 12LED<br>RGBWW 220V<br>10 DMX 24W<br>HE | RVBW                      | -                                               | N.A.                                      | 1.045 lm         |
| 8720169503830 | BVP371 12LED<br>RGBWW 220V<br>15 DMX 24W<br>HE | RVBW                      | -                                               | N.A.                                      | 1.090 lm         |
| 8720169503847 | BVP371 12LED<br>RGBWW 220V<br>30 DMX 24W<br>HE | RVBW                      | -                                               | N.A.                                      | 1.235 lm         |
| 8720169503854 | BVP371 12LED<br>RGBWW 220V<br>45 DMX 24W<br>HE | RVBW                      | -                                               | N.A.                                      | 925 lm           |
| 8720169503861 | BVP371 12LED<br>RGBWW 220V<br>60 DMX 24W<br>HE | RVBW                      | -                                               | N.A.                                      | 900 lm           |
| 8720169503878 | BVP372 15LED<br>RGB 220V 10<br>DMX 40W HP      | RGB                       | -                                               | N.A.                                      | 1.295 lm         |
| 8720169503885 | BVP372 15LED<br>RGB 220V 15<br>DMX 40W HP      | RGB                       | -                                               | N.A.                                      | 1.350 lm         |
| 8720169503892 | BVP372 15LED<br>RGB 220V 30<br>DMX 40W HP      | RGB                       | -                                               | N.A.                                      | 1.530 lm         |

| Order Code    | Full Product<br>Name                      | Température<br>de couleur | Température<br>de couleur<br>corrélée |  | Indice<br>de rendu<br>de couleur<br>(IRC) | Flux<br>lumineux |
|---------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------------------------|------------------|
|               |                                           |                           | (nom.)                                |  |                                           |                  |
| 8720169503908 | BVP372 15LED<br>RGB 220V 45<br>DMX 40W HP | RGB                       | -                                     |  | N.A.                                      | 1.150 lm         |
| 8720169503915 | BVP372 15LED<br>RGB 220V 60<br>DMX 40W HP | RGB                       | -                                     |  | N.A.                                      | 1.110 lm         |
| 8720169503922 | BVP372 16LED<br>27K 220V 10<br>40W HP     | 827 blanc<br>chaud        | 2700 K                                |  | >80                                       | 2.465 lm         |
| 8720169503939 | BVP372 16LED<br>27K 220V 10<br>DMX 40W HP | 827 blanc<br>chaud        | 2700 K                                |  | >80                                       | 2.240 lm         |
| 8720169503946 | BVP372 16LED<br>27K 220V 15<br>40W HP     | 827 blanc<br>chaud        | 2700 K                                |  | >80                                       | 2.570 lm         |
| 8720169503953 | BVP372 16LED<br>27K 220V 15<br>DMX 40W HP | 827 blanc<br>chaud        | 2700 K                                |  | >80                                       | 2.335 lm         |
| 8720169503960 | BVP372 16LED<br>27K 220V 30<br>40W HP     | 827 blanc<br>chaud        | 2700 K                                |  | >80                                       | 2.915 lm         |
| 8720169503977 | BVP372 16LED<br>27K 220V 30<br>DMX 40W HP | 827 blanc<br>chaud        | 2700 K                                |  | >80                                       | 2.650 lm         |
| 8720169503984 | BVP372 16LED<br>27K 220V 45<br>40W HP     | 827 blanc<br>chaud        | 2700 K                                |  | >80                                       | 2.185 lm         |
| 8720169503991 | BVP372 16LED<br>27K 220V 45<br>DMX 40W HP | 827 blanc<br>chaud        | 2700 K                                |  | >80                                       | 1.990 lm         |
| 8720169504004 | BVP372 16LED<br>27K 220V 60<br>40W HP     | 827 blanc<br>chaud        | 2700 K                                |  | >80                                       | 2.115 lm         |
| 8720169504011 | BVP372 16LED<br>27K 220V 60<br>DMX 40W HP | 827 blanc<br>chaud        | 2700 K                                |  | >80                                       | 1.925 lm         |
| 8720169504028 | BVP372 16LED<br>30K 220V 10<br>40W HP     | 830 blanc<br>chaud        | 3000 K                                |  | >80                                       | 2.570 lm         |
| 8720169504035 | BVP372 16LED<br>30K 220V 10<br>DMX 40W HP | 830 blanc<br>chaud        | 3000 K                                |  | >80                                       | 2.340 lm         |
| 8720169504042 | BVP372 16LED<br>30K 220V 15<br>40W HP     | 830 blanc<br>chaud        | 3000 K                                |  | >80                                       | 2.680 lm         |

| Order Code    | Full Product<br>Name                      | Température<br>de couleur | Température<br>de couleur<br>corrélée |  | Indice<br>de rendu<br>de couleur<br>(IRC) | Flux<br>lumineux |
|---------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------------------------|------------------|
|               |                                           |                           | (nom.)                                |  |                                           |                  |
| 8720169504059 | BVP372 16LED<br>30K 220V 15<br>DMX 40W HP | 830 blanc<br>chaud        | 3000 K                                |  | >80                                       | 2.435 lm         |
| 8720169504066 | BVP372 16LED<br>30K 220V 30<br>40W HP     | 830 blanc<br>chaud        | 3000 K                                |  | >80                                       | 3.040 lm         |
| 8720169504073 | BVP372 16LED<br>30K 220V 30<br>DMX 40W HP | 830 blanc<br>chaud        | 3000 K                                |  | >80                                       | 2.765 lm         |
| 8720169504080 | BVP372 16LED<br>30K 220V 45<br>40W HP     | 830 blanc<br>chaud        | 3000 K                                |  | >80                                       | 2.280 lm         |
| 8720169504097 | BVP372 16LED<br>30K 220V 45<br>DMX 40W HP | 830 blanc<br>chaud        | 3000 K                                |  | >80                                       | 2.075 lm         |
| 8720169504103 | BVP372 16LED<br>30K 220V 60<br>40W HP     | 830 blanc<br>chaud        | 3000 K                                |  | >80                                       | 2.210 lm         |
| 8720169504110 | BVP372 16LED<br>30K 220V 60<br>DMX 40W HP | 830 blanc<br>chaud        | 3000 K                                |  | >80                                       | 2.010 lm         |
| 8720169504127 | BVP372 16LED<br>40K 220V 10<br>40W HP     | 840 blanc<br>neutre       | 4000 K                                |  | >80                                       | 2.870 lm         |
| 8720169504134 | BVP372 16LED<br>40K 220V 10<br>DMX 40W HP | 840 blanc<br>neutre       | 4000 K                                |  | >80                                       | 2.610 lm         |
| 8720169504141 | BVP372 16LED<br>40K 220V 15<br>40W HP     | 840 blanc<br>neutre       | 4000 K                                |  | >80                                       | 2.990 lm         |
| 8720169504158 | BVP372 16LED<br>40K 220V 15<br>DMX 40W HP | 840 blanc<br>neutre       | 4000 K                                |  | >80                                       | 2.720 lm         |
| 8720169504165 | BVP372 16LED<br>40K 220V 30<br>40W HP     | 840 blanc<br>neutre       | 4000 K                                |  | >80                                       | 3.395 lm         |
| 8720169504172 | BVP372 16LED<br>40K 220V 30<br>DMX 40W HP | 840 blanc<br>neutre       | 4000 K                                |  | >80                                       | 3.085 lm         |
| 8720169504189 | BVP372 16LED<br>40K 220V 45<br>40W HP     | 840 blanc<br>neutre       | 4000 K                                |  | >80                                       | 2.545 lm         |
| 8720169504196 | BVP372 16LED<br>40K 220V 45<br>DMX 40W HP | 840 blanc<br>neutre       | 4000 K                                |  | >80                                       | 2.315 lm         |

| Order Code    | Full Product<br>Name                           | Température<br>de couleur | Indice<br>de rendu<br>de couleur                |                     |                  |
|---------------|------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|------------------|
|               |                                                |                           | Température<br>de couleur<br>corrélée<br>(nom.) | de couleur<br>(IRC) | Flux<br>lumineux |
| 8720169504202 | BVP372 16LED<br>40K 220V 60<br>40W HP          | 840 blanc<br>neutre       | 4000 K                                          | >80                 | 2.465 lm         |
| 8720169504219 | BVP372 16LED<br>40K 220V 60<br>DMX 40W HP      | 840 blanc<br>neutre       | 4000 K                                          | >80                 | 2.240 lm         |
| 8720169504226 | BVP372 16LED<br>RGBNW 220V<br>10 DMX 40W<br>HP | RVBW                      | -                                               | N.A.                | 1.580 lm         |
| 8720169504233 | BVP372 16LED<br>RGBNW 220V<br>15 DMX 40W<br>HP | RVBW                      | -                                               | N.A.                | 1.650 lm         |
| 8720169504240 | BVP372 16LED<br>RGBNW 220V<br>30 DMX 40W<br>HP | RVBW                      | -                                               | N.A.                | 1.870 lm         |
| 8720169504257 | BVP372 16LED<br>RGBNW 220V<br>45 DMX 40W<br>HP | RVBW                      | -                                               | N.A.                | 1.400 lm         |
| 8720169504264 | BVP372 16LED<br>RGBNW 220V<br>60 DMX 40W<br>HP | RVBW                      | -                                               | N.A.                | 1.360 lm         |
| 8720169504271 | BVP372 16LED<br>RGBWW 220V<br>10 DMX 40W<br>HP | RVBW                      | -                                               | N.A.                | 1.515 lm         |
| 8720169504288 | BVP372 16LED<br>RGBWW 220V<br>15 DMX 40W<br>HP | RVBW                      | -                                               | N.A.                | 1.575 lm         |
| 8720169504295 | BVP372 16LED<br>RGBWW 220V<br>30 DMX 40W<br>HP | RVBW                      | -                                               | N.A.                | 1.790 lm         |
| 8720169504301 | BVP372 16LED<br>RGBWW 220V<br>45 DMX 40W<br>HP | RVBW                      | -                                               | N.A.                | 1.340 lm         |
| 8720169504318 | BVP372 16LED<br>RGBWW 220V<br>60 DMX 40W<br>HP | RVBW                      | -                                               | N.A.                | 1.300 lm         |

| Order Code    | Full Product<br>Name                      | Température<br>de couleur | Indice<br>de rendu<br>de couleur                |                     |                  |
|---------------|-------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|------------------|
|               |                                           |                           | Température<br>de couleur<br>corrélée<br>(nom.) | de couleur<br>(IRC) | Flux<br>lumineux |
| 8720169504325 | BVP372 18LED<br>27K 220V 10<br>50W HP     | 827 blanc<br>chaud        | 2700 K                                          | >80                 | 2.945 lm         |
| 8720169504332 | BVP372 18LED<br>27K 220V 10<br>DMX 50W HP | 827 blanc<br>chaud        | 2700 K                                          | >80                 | 2.745 lm         |
| 8720169504349 | BVP372 18LED<br>27K 220V 15<br>50W HP     | 827 blanc<br>chaud        | 2700 K                                          | >80                 | 3.070 lm         |
| 8720169504356 | BVP372 18LED<br>27K 220V 15<br>DMX 50W HP | 827 blanc<br>chaud        | 2700 K                                          | >80                 | 2.860 lm         |
| 8720169504363 | BVP372 18LED<br>27K 220V 30<br>50W HP     | 827 blanc<br>chaud        | 2700 K                                          | >80                 | 3.485 lm         |
| 8720169504370 | BVP372 18LED<br>27K 220V 30<br>DMX 50W HP | 827 blanc<br>chaud        | 2700 K                                          | >80                 | 3.250 lm         |
| 8720169504387 | BVP372 18LED<br>27K 220V 45<br>50W HP     | 827 blanc<br>chaud        | 2700 K                                          | >80                 | 2.615 lm         |
| 8720169504394 | BVP372 18LED<br>27K 220V 45<br>DMX 50W HP | 827 blanc<br>chaud        | 2700 K                                          | >80                 | 2.435 lm         |
| 8720169504400 | BVP372 18LED<br>27K 220V 60<br>50W HP     | 827 blanc<br>chaud        | 2700 K                                          | >80                 | 2.530 lm         |
| 8720169504417 | BVP372 18LED<br>27K 220V 60<br>DMX 50W HP | 827 blanc<br>chaud        | 2700 K                                          | >80                 | 2.360 lm         |
| 8720169504424 | BVP372 18LED<br>30K 220V 10<br>50W HP     | 830 blanc<br>chaud        | 3000 K                                          | >80                 | 3.070 lm         |
| 8720169504431 | BVP372 18LED<br>30K 220V 10<br>DMX 50W HP | 830 blanc<br>chaud        | 3000 K                                          | >80                 | 2.865 lm         |
| 8720169504448 | BVP372 18LED<br>30K 220V 15<br>50W HP     | 830 blanc<br>chaud        | 3000 K                                          | >80                 | 3.200 lm         |
| 8720169504455 | BVP372 18LED<br>30K 220V 15<br>DMX 50W HP | 830 blanc<br>chaud        | 3000 K                                          | >80                 | 2.985 lm         |
| 8720169504462 | BVP372 18LED<br>30K 220V 30<br>50W HP     | 830 blanc<br>chaud        | 3000 K                                          | >80                 | 3.635 lm         |

| Order Code    | Full Product<br>Name                      | Température<br>de couleur | Indice<br>de rendu<br>de couleur    |                         |                  |
|---------------|-------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------|
|               |                                           |                           | Température<br>de couleur<br>(nom.) | corrélée<br>de<br>(IRC) | Flux<br>lumineux |
| 8720169504479 | BVP372 18LED<br>30K 220V 30<br>DMX 50W HP | 830 blanc<br>chaud        | 3000 K                              | >80                     | 3.390 lm         |
| 8720169504486 | BVP372 18LED<br>30K 220V 45<br>50W HP     | 830 blanc<br>chaud        | 3000 K                              | >80                     | 2.725 lm         |
| 8720169504493 | BVP372 18LED<br>30K 220V 45<br>DMX 50W HP | 830 blanc<br>chaud        | 3000 K                              | >80                     | 2.540 lm         |
| 8720169504509 | BVP372 18LED<br>30K 220V 60<br>50W HP     | 830 blanc<br>chaud        | 3000 K                              | >80                     | 2.640 lm         |
| 8720169504516 | BVP372 18LED<br>30K 220V 60<br>DMX 50W HP | 830 blanc<br>chaud        | 3000 K                              | >80                     | 2.460 lm         |
| 8720169504523 | BVP372 18LED<br>40K 220V 10<br>50W HP     | 840 blanc<br>neutre       | 4000 K                              | >80                     | 3.430 lm         |
| 8720169504530 | BVP372 18LED<br>40K 220V 10<br>DMX 50W HP | 840 blanc<br>neutre       | 4000 K                              | >80                     | 3.195 lm         |
| 8720169504547 | BVP372 18LED<br>40K 220V 15<br>50W HP     | 840 blanc<br>neutre       | 4000 K                              | >80                     | 3.575 lm         |
| 8720169504554 | BVP372 18LED<br>40K 220V 15<br>DMX 50W HP | 840 blanc<br>neutre       | 4000 K                              | >80                     | 3.330 lm         |
| 8720169504561 | BVP372 18LED<br>40K 220V 30<br>50W HP     | 840 blanc<br>neutre       | 4000 K                              | >80                     | 4.055 lm         |
| 8720169504578 | BVP372 18LED<br>40K 220V 30<br>DMX 50W HP | 840 blanc<br>neutre       | 4000 K                              | >80                     | 3.780 lm         |
| 8720169504585 | BVP372 18LED<br>40K 220V 45<br>50W HP     | 840 blanc<br>neutre       | 4000 K                              | >80                     | 3.040 lm         |
| 8720169504592 | BVP372 18LED<br>40K 220V 45<br>DMX 50W HP | 840 blanc<br>neutre       | 4000 K                              | >80                     | 2.835 lm         |
| 8720169504608 | BVP372 18LED<br>40K 220V 60<br>50W HP     | 840 blanc<br>neutre       | 4000 K                              | >80                     | 2.945 lm         |
| 8720169504615 | BVP372 18LED<br>40K 220V 60<br>DMX 50W HP | 840 blanc<br>neutre       | 4000 K                              | >80                     | 2.745 lm         |

| Order Code    | Full Product<br>Name                           | Température<br>de couleur | Indice<br>de rendu<br>de couleur    |                         |                  |
|---------------|------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------|
|               |                                                |                           | Température<br>de couleur<br>(nom.) | corrélée<br>de<br>(IRC) | Flux<br>lumineux |
| 8720169504622 | BVP372 18LED<br>RGB 220V 10<br>DMX 50W HP      | RGB                       | -                                   | N.A.                    | 1.570 lm         |
| 8720169504639 | BVP372 18LED<br>RGB 220V 15<br>DMX 50W HP      | RGB                       | -                                   | N.A.                    | 1.635 lm         |
| 8720169504646 | BVP372 18LED<br>RGB 220V 30<br>DMX 50W HP      | RGB                       | -                                   | N.A.                    | 1.855 lm         |
| 8720169504653 | BVP372 18LED<br>RGB 220V 45<br>DMX 50W HP      | RGB                       | -                                   | N.A.                    | 1.390 lm         |
| 8720169504660 | BVP372 18LED<br>RGB 220V 60<br>DMX 50W HP      | RGB                       | -                                   | N.A.                    | 1.345 lm         |
| 8720169504677 | BVP372 20LED<br>RGBNW 220V<br>10 DMX 50W<br>HP | RVBW                      | -                                   | N.A.                    | 2.140 lm         |
| 8720169504684 | BVP372 20LED<br>RGBNW 220V<br>15 DMX 50W<br>HP | RVBW                      | -                                   | N.A.                    | 2.230 lm         |
| 8720169504691 | BVP372 20LED<br>RGBNW 220V<br>30 DMX 50W<br>HP | RVBW                      | -                                   | N.A.                    | 2.530 lm         |
| 8720169504707 | BVP372 20LED<br>RGBNW 220V<br>45 DMX 50W<br>HP | RVBW                      | -                                   | N.A.                    | 1.895 lm         |
| 8720169504714 | BVP372 20LED<br>RGBNW 220V<br>60 DMX 50W<br>HP | RVBW                      | -                                   | N.A.                    | 1.835 lm         |
| 8720169504721 | BVP372 20LED<br>RGBWW 220V<br>10 DMX 50W<br>HP | RVBW                      | -                                   | N.A.                    | 2.045 lm         |
| 8720169504738 | BVP372 20LED<br>RGBWW 220V<br>15 DMX 50W<br>HP | RVBW                      | -                                   | N.A.                    | 2.130 lm         |
| 8720169504745 | BVP372 20LED<br>RGBWW 220V<br>30 DMX 50W<br>HP | RVBW                      | -                                   | N.A.                    | 2.420 lm         |

| Order Code    | Full Product<br>Name                           | Température<br>de couleur | Indice<br>de rendu<br>de couleur                |                  |                  |
|---------------|------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------------------|
|               |                                                |                           | Température<br>de couleur<br>corrélée<br>(nom.) | Flux<br>lumineux | Flux<br>lumineux |
| 8720169504752 | BVP372 20LED<br>RGBWW 220V<br>45 DMX 50W<br>HP | RVBW                      | -                                               | N.A.             | 1.815 lm         |
| 8720169504769 | BVP372 20LED<br>RGBWW 220V<br>60 DMX 50W<br>HP | RVBW                      | -                                               | N.A.             | 1.755 lm         |
| 8720169504776 | BVP373 30LED<br>27K 220V 10<br>80W HP          | 827 blanc<br>chaud        | 2700 K                                          | >80              | 4.945 lm         |
| 8720169504783 | BVP373 30LED<br>27K 220V 10<br>DMX 80W HP      | 827 blanc<br>chaud        | 2700 K                                          | >80              | 4.640 lm         |
| 8720169504790 | BVP373 30LED<br>27K 220V 15<br>80W HP          | 827 blanc<br>chaud        | 2700 K                                          | >80              | 5.155 lm         |
| 8720169504806 | BVP373 30LED<br>27K 220V 15<br>DMX 80W HP      | 827 blanc<br>chaud        | 2700 K                                          | >80              | 4.835 lm         |
| 8720169504813 | BVP373 30LED<br>27K 220V 30<br>80W HP          | 827 blanc<br>chaud        | 2700 K                                          | >80              | 5.850 lm         |
| 8720169504820 | BVP373 30LED<br>27K 220V 30<br>DMX 80W HP      | 827 blanc<br>chaud        | 2700 K                                          | >80              | 5.490 lm         |
| 8720169504837 | BVP373 30LED<br>27K 220V 45<br>80W HP          | 827 blanc<br>chaud        | 2700 K                                          | >80              | 4.385 lm         |
| 8720169504844 | BVP373 30LED<br>27K 220V 45<br>DMX 80W HP      | 827 blanc<br>chaud        | 2700 K                                          | >80              | 4.115 lm         |
| 8720169504851 | BVP373 30LED<br>27K 220V 60<br>80W HP          | 827 blanc<br>chaud        | 2700 K                                          | >80              | 4.250 lm         |
| 8720169504868 | BVP373 30LED<br>27K 220V 60<br>DMX 80W HP      | 827 blanc<br>chaud        | 2700 K                                          | >80              | 3.985 lm         |
| 8720169504875 | BVP373 30LED<br>30K 220V 10<br>80W HP          | 830 blanc<br>chaud        | 3000 K                                          | >80              | 5.160 lm         |
| 8720169504882 | BVP373 30LED<br>30K 220V 10<br>DMX 80W HP      | 830 blanc<br>chaud        | 3000 K                                          | >80              | 4.840 lm         |
| 8720169504899 | BVP373 30LED<br>30K 220V 15<br>80W HP          | 830 blanc<br>chaud        | 3000 K                                          | >80              | 5.375 lm         |

| Order Code    | Full Product<br>Name                      | Température<br>de couleur | Indice<br>de rendu<br>de couleur                |                  |                  |
|---------------|-------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------------------|
|               |                                           |                           | Température<br>de couleur<br>corrélée<br>(nom.) | Flux<br>lumineux | Flux<br>lumineux |
| 8720169504905 | BVP373 30LED<br>30K 220V 15<br>DMX 80W HP | 830 blanc<br>chaud        | 3000 K                                          | >80              | 5.045 lm         |
| 8720169504912 | BVP373 30LED<br>30K 220V 30<br>80W HP     | 830 blanc<br>chaud        | 3000 K                                          | >80              | 6.100 lm         |
| 8720169504929 | BVP373 30LED<br>30K 220V 30<br>DMX 80W HP | 830 blanc<br>chaud        | 3000 K                                          | >80              | 5.725 lm         |
| 8720169504936 | BVP373 30LED<br>30K 220V 45<br>80W HP     | 830 blanc<br>chaud        | 3000 K                                          | >80              | 4.575 lm         |
| 8720169504943 | BVP373 30LED<br>30K 220V 45<br>DMX 80W HP | 830 blanc<br>chaud        | 3000 K                                          | >80              | 4.295 lm         |
| 8720169504950 | BVP373 30LED<br>30K 220V 60<br>80W HP     | 830 blanc<br>chaud        | 3000 K                                          | >80              | 4.430 lm         |
| 8720169504967 | BVP373 30LED<br>30K 220V 60<br>DMX 80W HP | 830 blanc<br>chaud        | 3000 K                                          | >80              | 4.155 lm         |
| 8720169504974 | BVP373 30LED<br>40K 220V 10<br>80W HP     | 840 blanc<br>neutre       | 4000 K                                          | >80              | 5.755 lm         |
| 8720169504981 | BVP373 30LED<br>40K 220V 10<br>DMX 80W HP | 840 blanc<br>neutre       | 4000 K                                          | >80              | 5.400 lm         |
| 8720169504998 | BVP373 30LED<br>40K 220V 15<br>80W HP     | 840 blanc<br>neutre       | 4000 K                                          | >80              | 6.000 lm         |
| 8720169505001 | BVP373 30LED<br>40K 220V 15<br>DMX 80W HP | 840 blanc<br>neutre       | 4000 K                                          | >80              | 5.625 lm         |
| 8720169505018 | BVP373 30LED<br>40K 220V 30<br>80W HP     | 840 blanc<br>neutre       | 4000 K                                          | >80              | 6.810 lm         |
| 8720169505025 | BVP373 30LED<br>40K 220V 30<br>DMX 80W HP | 840 blanc<br>neutre       | 4000 K                                          | >80              | 6.385 lm         |
| 8720169505032 | BVP373 30LED<br>40K 220V 45<br>80W HP     | 840 blanc<br>neutre       | 4000 K                                          | >80              | 5.105 lm         |
| 8720169505049 | BVP373 30LED<br>40K 220V 45<br>DMX 80W HP | 840 blanc<br>neutre       | 4000 K                                          | >80              | 4.790 lm         |

| Order Code    | Full Product<br>Name                           | Température<br>de couleur | Température<br>de couleur<br>corrélée<br>(nom.) | Indice<br>de rendu<br>de couleur<br>(IRC) | Flux<br>lumineux |
|---------------|------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|
| 8720169505056 | BVP373 30LED<br>40K 220V 60<br>80W HP          | 840 blanc<br>neutre       | 4000 K                                          | >80                                       | 4.945 lm         |
| 8720169505063 | BVP373 30LED<br>40K 220V 60<br>DMX 80W HP      | 840 blanc<br>neutre       | 4000 K                                          | >80                                       | 4.640 lm         |
| 8720169505070 | BVP373 30LED<br>RGB 220V 10<br>DMX 80W HP      | RGB                       | -                                               | N.A.                                      | 2.695 lm         |
| 8720169505087 | BVP373 30LED<br>RGB 220V 15<br>DMX 80W HP      | RGB                       | -                                               | N.A.                                      | 2.810 lm         |
| 8720169505094 | BVP373 30LED<br>RGB 220V 30<br>DMX 80W HP      | RGB                       | -                                               | N.A.                                      | 3.190 lm         |
| 8720169505100 | BVP373 30LED<br>RGB 220V 45<br>DMX 80W HP      | RGB                       | -                                               | N.A.                                      | 2.390 lm         |
| 8720169505117 | BVP373 30LED<br>RGB 220V 60<br>DMX 80W HP      | RGB                       | -                                               | N.A.                                      | 2.315 lm         |
| 8720169505124 | BVP373 32LED<br>RGBNW 220V<br>10 DMX 80W<br>HP | RVBW                      | -                                               | N.A.                                      | 3.520 lm         |
| 8720169505131 | BVP373 32LED<br>RGBNW 220V<br>15 DMX 80W<br>HP | RVBW                      | -                                               | N.A.                                      | 3.670 lm         |
| 8720169505148 | BVP373 32LED<br>RGBNW 220V<br>30 DMX 80W<br>HP | RVBW                      | -                                               | N.A.                                      | 4.170 lm         |
| 8720169505155 | BVP373 32LED<br>RGBNW 220V<br>45 DMX 80W<br>HP | RVBW                      | -                                               | N.A.                                      | 3.125 lm         |
| 8720169505162 | BVP373 32LED<br>RGBNW 220V<br>60 DMX 80W<br>HP | RVBW                      | -                                               | N.A.                                      | 3.025 lm         |
| 8720169505179 | BVP373 32LED<br>RGBWW 220V<br>10 DMX 80W<br>HP | RVBW                      | -                                               | N.A.                                      | 3.370 lm         |
| 8720169505186 | BVP373 32LED<br>RGBWW 220V                     | RVBW                      | -                                               | N.A.                                      | 3.515 lm         |

| Order Code    | Full Product<br>Name                           | Température<br>de couleur | Température<br>de couleur<br>corrélée<br>(nom.) | Indice<br>de rendu<br>de couleur<br>(IRC) | Flux<br>lumineux |
|---------------|------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|
|               | 15 DMX 80W<br>HP                               |                           |                                                 |                                           |                  |
| 8720169505193 | BVP373 32LED<br>RGBWW 220V<br>30 DMX 80W<br>HP | RVBW                      | -                                               | N.A.                                      | 3.990 lm         |
| 8720169505209 | BVP373 32LED<br>RGBWW 220V<br>45 DMX 80W<br>HP | RVBW                      | -                                               | N.A.                                      | 2.990 lm         |
| 8720169505216 | BVP373 32LED<br>RGBWW 220V<br>60 DMX 80W<br>HP | RVBW                      | -                                               | N.A.                                      | 2.895 lm         |
| 8720169505223 | BVP373 36LED<br>27K 220V 10<br>100W HP         | 827 blanc<br>chaud        | 2700 K                                          | >80                                       | 6.175 lm         |
| 8720169505230 | BVP373 36LED<br>27K 220V 10<br>DMX 100W HP     | 827 blanc<br>chaud        | 2700 K                                          | >80                                       | 5.720 lm         |
| 8720169505247 | BVP373 36LED<br>27K 220V 15<br>100W HP         | 827 blanc<br>chaud        | 2700 K                                          | >80                                       | 6.440 lm         |
| 8720169505254 | BVP373 36LED<br>27K 220V 15<br>DMX 100W HP     | 827 blanc<br>chaud        | 2700 K                                          | >80                                       | 5.965 lm         |
| 8720169505261 | BVP373 36LED<br>27K 220V 30<br>100W HP         | 827 blanc<br>chaud        | 2700 K                                          | >80                                       | 7.310 lm         |
| 8720169505278 | BVP373 36LED<br>27K 220V 30<br>DMX 100W HP     | 827 blanc<br>chaud        | 2700 K                                          | >80                                       | 6.770 lm         |
| 8720169505285 | BVP373 36LED<br>27K 220V 45<br>100W HP         | 827 blanc<br>chaud        | 2700 K                                          | >80                                       | 5.480 lm         |
| 8720169505292 | BVP373 36LED<br>27K 220V 45<br>DMX 100W HP     | 827 blanc<br>chaud        | 2700 K                                          | >80                                       | 5.075 lm         |
| 8720169505308 | BVP373 36LED<br>27K 220V 60<br>100W HP         | 827 blanc<br>chaud        | 2700 K                                          | >80                                       | 5.305 lm         |
| 8720169505315 | BVP373 36LED<br>27K 220V 60<br>DMX 100W HP     | 827 blanc<br>chaud        | 2700 K                                          | >80                                       | 4.915 lm         |
| 8720169505322 | BVP373 36LED<br>30K 220V 10<br>100W HP         | 830 blanc<br>chaud        | 3000 K                                          | >80                                       | 6.445 lm         |

| Order Code    | Full Product<br>Name                       | Température<br>de couleur | Température<br>corrélée<br>(nom.) | Indice<br>de rendu<br>de couleur<br>(IRC) | Flux<br>lumineux |
|---------------|--------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|------------------|
| 8720169505339 | BVP373 36LED<br>30K 220V 10<br>DMX 100W HP | 830 blanc<br>chaud        | 3000 K                            | >80                                       | 5.970 lm         |
| 8720169505346 | BVP373 36LED<br>30K 220V 15<br>100W HP     | 830 blanc<br>chaud        | 3000 K                            | >80                                       | 6.715 lm         |
| 8720169505353 | BVP373 36LED<br>30K 220V 15<br>DMX 100W HP | 830 blanc<br>chaud        | 3000 K                            | >80                                       | 6.220 lm         |
| 8720169505360 | BVP373 36LED<br>30K 220V 30<br>100W HP     | 830 blanc<br>chaud        | 3000 K                            | >80                                       | 7.625 lm         |
| 8720169505377 | BVP373 36LED<br>30K 220V 30<br>DMX 100W HP | 830 blanc<br>chaud        | 3000 K                            | >80                                       | 7.060 lm         |
| 8720169505384 | BVP373 36LED<br>30K 220V 45<br>100W HP     | 830 blanc<br>chaud        | 3000 K                            | >80                                       | 5.715 lm         |
| 8720169505391 | BVP373 36LED<br>30K 220V 45<br>DMX 100W HP | 830 blanc<br>chaud        | 3000 K                            | >80                                       | 5.295 lm         |
| 8720169505407 | BVP373 36LED<br>30K 220V 60<br>100W HP     | 830 blanc<br>chaud        | 3000 K                            | >80                                       | 5.535 lm         |
| 8720169505414 | BVP373 36LED<br>30K 220V 60<br>DMX 100W HP | 830 blanc<br>chaud        | 3000 K                            | >80                                       | 5.125 lm         |
| 8720169505421 | BVP373 36LED<br>40K 220V 10<br>100W HP     | 840 blanc<br>neutre       | 4000 K                            | >80                                       | 7.190 lm         |
| 8720169505438 | BVP373 36LED<br>40K 220V 10<br>DMX 100W HP | 840 blanc<br>neutre       | 4000 K                            | >80                                       | 6.660 lm         |
| 8720169505445 | BVP373 36LED<br>40K 220V 15<br>100W HP     | 840 blanc<br>neutre       | 4000 K                            | >80                                       | 7.495 lm         |
| 8720169505452 | BVP373 36LED<br>40K 220V 15<br>DMX 100W HP | 840 blanc<br>neutre       | 4000 K                            | >80                                       | 6.940 lm         |
| 8720169505469 | BVP373 36LED<br>40K 220V 30<br>100W HP     | 840 blanc<br>neutre       | 4000 K                            | >80                                       | 8.505 lm         |
| 8720169505476 | BVP373 36LED<br>40K 220V 30<br>DMX 100W HP | 840 blanc<br>neutre       | 4000 K                            | >80                                       | 7.880 lm         |

| Order Code    | Full Product<br>Name                            | Température<br>de couleur | Température<br>corrélée<br>(nom.) | Indice<br>de rendu<br>de couleur<br>(IRC) | Flux<br>lumineux |
|---------------|-------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|------------------|
| 8720169505483 | BVP373 36LED<br>40K 220V 45<br>100W HP          | 840 blanc<br>neutre       | 4000 K                            | >80                                       | 6.380 lm         |
| 8720169505490 | BVP373 36LED<br>40K 220V 45<br>DMX 100W HP      | 840 blanc<br>neutre       | 4000 K                            | >80                                       | 5.910 lm         |
| 8720169505506 | BVP373 36LED<br>40K 220V 60<br>100W HP          | 840 blanc<br>neutre       | 4000 K                            | >80                                       | 6.175 lm         |
| 8720169505513 | BVP373 36LED<br>40K 220V 60<br>DMX 100W HP      | 840 blanc<br>neutre       | 4000 K                            | >80                                       | 5.720 lm         |
| 8720169505520 | BVP373 36LED<br>RGB 220V 10<br>DMX 100W HP      | RGB                       | -                                 | N.A.                                      | 3.300 lm         |
| 8720169505537 | BVP373 36LED<br>RGB 220V 15<br>DMX 100W HP      | RGB                       | -                                 | N.A.                                      | 3.440 lm         |
| 8720169505544 | BVP373 36LED<br>RGB 220V 30<br>DMX 100W HP      | RGB                       | -                                 | N.A.                                      | 3.905 lm         |
| 8720169505551 | BVP373 36LED<br>RGB 220V 45<br>DMX 100W HP      | RGB                       | -                                 | N.A.                                      | 2.930 lm         |
| 8720169505568 | BVP373 36LED<br>RGB 220V 60<br>DMX 100W HP      | RGB                       | -                                 | N.A.                                      | 2.835 lm         |
| 8720169505575 | BVP373 36LED<br>RGBNW 220V<br>10 DMX 100W<br>HP | RVBW                      | -                                 | N.A.                                      | 4.175 lm         |
| 8720169505582 | BVP373 36LED<br>RGBNW 220V<br>15 DMX 100W<br>HP | RVBW                      | -                                 | N.A.                                      | 4.355 lm         |
| 8720169505599 | BVP373 36LED<br>RGBNW 220V<br>30 DMX 100W<br>HP | RVBW                      | -                                 | N.A.                                      | 4.945 lm         |
| 8720169505605 | BVP373 36LED<br>RGBNW 220V<br>45 DMX 100W<br>HP | RVBW                      | -                                 | N.A.                                      | 3.705 lm         |
| 8720169505612 | BVP373 36LED<br>RGBNW 220V<br>60 DMX 100W<br>HP | RVBW                      | -                                 | N.A.                                      | 3.590 lm         |

| Order Code    | Full Product<br>Name                            | Température<br>de couleur | Indice<br>de rendu<br>de couleur                |                     |                  |
|---------------|-------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|------------------|
|               |                                                 |                           | Température<br>de couleur<br>corrélée<br>(nom.) | de couleur<br>(IRC) | Flux<br>lumineux |
| 8720169505629 | BVP373 36LED<br>RGBWW 220V<br>10 DMX 100W<br>HP | RVBW                      | -                                               | N.A.                | 3.995 lm         |
| 8720169505636 | BVP373 36LED<br>RGBWW 220V<br>15 DMX 100W<br>HP | RVBW                      | -                                               | N.A.                | 4.165 lm         |
| 8720169505643 | BVP373 36LED<br>RGBWW 220V<br>30 DMX 100W<br>HP | RVBW                      | -                                               | N.A.                | 4.730 lm         |
| 8720169505650 | BVP373 36LED<br>RGBWW 220V<br>45 DMX 100W<br>HP | RVBW                      | -                                               | N.A.                | 3.545 lm         |
| 8720169505667 | BVP373 36LED<br>RGBWW 220V<br>60 DMX 100W<br>HP | RVBW                      | -                                               | N.A.                | 3.435 lm         |
| 8720169505674 | BVP374 48LED<br>27K 220V 10<br>120W HP          | 827 blanc<br>chaud        | 2700 K                                          | >80                 | 7.540 lm         |
| 8720169505681 | BVP374 48LED<br>27K 220V 10<br>DMX 120W HP      | 827 blanc<br>chaud        | 2700 K                                          | >80                 | 7.040 lm         |
| 8720169505698 | BVP374 48LED<br>27K 220V 15<br>120W HP          | 827 blanc<br>chaud        | 2700 K                                          | >80                 | 7.855 lm         |
| 8720169505704 | BVP374 48LED<br>27K 220V 15<br>DMX 120W HP      | 827 blanc<br>chaud        | 2700 K                                          | >80                 | 7.340 lm         |
| 8720169505711 | BVP374 48LED<br>27K 220V 30<br>120W HP          | 827 blanc<br>chaud        | 2700 K                                          | >80                 | 8.920 lm         |
| 8720169505728 | BVP374 48LED<br>27K 220V 30<br>DMX 120W HP      | 827 blanc<br>chaud        | 2700 K                                          | >80                 | 8.330 lm         |
| 8720169505735 | BVP374 48LED<br>27K 220V 45<br>120W HP          | 827 blanc<br>chaud        | 2700 K                                          | >80                 | 6.690 lm         |
| 8720169505742 | BVP374 48LED<br>27K 220V 45<br>DMX 120W HP      | 827 blanc<br>chaud        | 2700 K                                          | >80                 | 6.245 lm         |
| 8720169505759 | BVP374 48LED<br>27K 220V 60<br>120W HP          | 827 blanc<br>chaud        | 2700 K                                          | >80                 | 6.475 lm         |

| Order Code    | Full Product<br>Name                       | Température<br>de couleur | Indice<br>de rendu<br>de couleur                |                     |                  |
|---------------|--------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|------------------|
|               |                                            |                           | Température<br>de couleur<br>corrélée<br>(nom.) | de couleur<br>(IRC) | Flux<br>lumineux |
| 8720169505766 | BVP374 48LED<br>27K 220V 60<br>DMX 120W HP | 827 blanc<br>chaud        | 2700 K                                          | >80                 | 6.050 lm         |
| 8720169505773 | BVP374 48LED<br>30K 220V 10<br>120W HP     | 830 blanc<br>chaud        | 3000 K                                          | >80                 | 7.865 lm         |
| 8720169505780 | BVP374 48LED<br>30K 220V 10<br>DMX 120W HP | 830 blanc<br>chaud        | 3000 K                                          | >80                 | 7.345 lm         |
| 8720169505797 | BVP374 48LED<br>30K 220V 15<br>120W HP     | 830 blanc<br>chaud        | 3000 K                                          | >80                 | 8.195 lm         |
| 8720169505803 | BVP374 48LED<br>30K 220V 15<br>DMX 120W HP | 830 blanc<br>chaud        | 3000 K                                          | >80                 | 7.655 lm         |
| 8720169505810 | BVP374 48LED<br>30K 220V 30<br>120W HP     | 830 blanc<br>chaud        | 3000 K                                          | >80                 | 9.305 lm         |
| 8720169505827 | BVP374 48LED<br>30K 220V 30<br>DMX 120W HP | 830 blanc<br>chaud        | 3000 K                                          | >80                 | 8.690 lm         |
| 8720169505834 | BVP374 48LED<br>30K 220V 45<br>120W HP     | 830 blanc<br>chaud        | 3000 K                                          | >80                 | 6.975 lm         |
| 8720169505841 | BVP374 48LED<br>30K 220V 45<br>DMX 120W HP | 830 blanc<br>chaud        | 3000 K                                          | >80                 | 6.515 lm         |
| 8720169505858 | BVP374 48LED<br>30K 220V 60<br>120W HP     | 830 blanc<br>chaud        | 3000 K                                          | >80                 | 6.755 lm         |
| 8720169505865 | BVP374 48LED<br>30K 220V 60<br>DMX 120W HP | 830 blanc<br>chaud        | 3000 K                                          | >80                 | 6.310 lm         |
| 8720169505872 | BVP374 48LED<br>40K 220V 10<br>120W HP     | 840 blanc<br>neutre       | 4000 K                                          | >80                 | 8.775 lm         |
| 8720169505889 | BVP374 48LED<br>40K 220V 10<br>DMX 120W HP | 840 blanc<br>neutre       | 4000 K                                          | >80                 | 8.195 lm         |
| 8720169505896 | BVP374 48LED<br>40K 220V 15<br>120W HP     | 840 blanc<br>neutre       | 4000 K                                          | >80                 | 9.145 lm         |
| 8720169505902 | BVP374 48LED<br>40K 220V 15<br>DMX 120W HP | 840 blanc<br>neutre       | 4000 K                                          | >80                 | 8.540 lm         |

| Order Code    | Full Product<br>Name                            | Température<br>de couleur | Température<br>de couleur<br>corrélée<br>(nom.) | Indice<br>de rendu<br>de couleur<br>(IRC) | Flux<br>lumineux |
|---------------|-------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|
| 8720169505919 | BVP374 48LED<br>40K 220V 30<br>120W HP          | 840 blanc<br>neutre       | 4000 K                                          | >80                                       | 10.380 lm        |
| 8720169505926 | BVP374 48LED<br>40K 220V 30<br>DMX 120W HP      | 840 blanc<br>neutre       | 4000 K                                          | >80                                       | 9.695 lm         |
| 8720169505933 | BVP374 48LED<br>40K 220V 45<br>120W HP          | 840 blanc<br>neutre       | 4000 K                                          | >80                                       | 7.785 lm         |
| 8720169505940 | BVP374 48LED<br>40K 220V 45<br>DMX 120W HP      | 840 blanc<br>neutre       | 4000 K                                          | >80                                       | 7.270 lm         |
| 8720169505957 | BVP374 48LED<br>40K 220V 60<br>120W HP          | 840 blanc<br>neutre       | 4000 K                                          | >80                                       | 7.535 lm         |
| 8720169505964 | BVP374 48LED<br>40K 220V 60<br>DMX 120W HP      | 840 blanc<br>neutre       | 4000 K                                          | >80                                       | 7.040 lm         |
| 8720169505971 | BVP374 48LED<br>RGB 220V 10<br>DMX 120W HP      | RGB                       | -                                               | N.A.                                      | 4.035 lm         |
| 8720169505988 | BVP374 48LED<br>RGB 220V 15<br>DMX 120W HP      | RGB                       | -                                               | N.A.                                      | 4.205 lm         |
| 8720169505995 | BVP374 48LED<br>RGB 220V 30<br>DMX 120W HP      | RGB                       | -                                               | N.A.                                      | 4.775 lm         |
| 8720169506008 | BVP374 48LED<br>RGB 220V 45<br>DMX 120W HP      | RGB                       | -                                               | N.A.                                      | 3.580 lm         |
| 8720169506015 | BVP374 48LED<br>RGB 220V 60<br>DMX 120W HP      | RGB                       | -                                               | N.A.                                      | 3.465 lm         |
| 8720169506022 | BVP374 48LED<br>RGBNW 220V<br>10 DMX 120W<br>HP | RVBW                      | -                                               | N.A.                                      | 5.165 lm         |
| 8720169506039 | BVP374 48LED<br>RGBNW 220V<br>15 DMX 120W<br>HP | RVBW                      | -                                               | N.A.                                      | 5.380 lm         |
| 8720169506046 | BVP374 48LED<br>RGBNW 220V<br>30 DMX 120W<br>HP | RVBW                      | -                                               | N.A.                                      | 6.110 lm         |
| 8720169506053 | BVP374 48LED<br>RGBNW 220V                      | RVBW                      | -                                               | N.A.                                      | 4.580 lm         |

| Order Code    | Full Product<br>Name                            | Température<br>de couleur | Température<br>de couleur<br>corrélée<br>(nom.) | Indice<br>de rendu<br>de couleur<br>(IRC) | Flux<br>lumineux |
|---------------|-------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|
|               | 45 DMX 120W<br>HP                               |                           |                                                 |                                           |                  |
| 8720169506060 | BVP374 48LED<br>RGBNW 220V<br>60 DMX 120W<br>HP | RVBW                      | -                                               | N.A.                                      | 4.435 lm         |
| 8720169506077 | BVP374 48LED<br>RGBWW 220V<br>10 DMX 120W<br>HP | RVBW                      | -                                               | N.A.                                      | 4.940 lm         |
| 8720169506084 | BVP374 48LED<br>RGBWW 220V<br>15 DMX 120W<br>HP | RVBW                      | -                                               | N.A.                                      | 5.150 lm         |
| 8720169506091 | BVP374 48LED<br>RGBWW 220V<br>30 DMX 120W<br>HP | RVBW                      | -                                               | N.A.                                      | 5.845 lm         |
| 8720169506107 | BVP374 48LED<br>RGBWW 220V<br>45 DMX 120W<br>HP | RVBW                      | -                                               | N.A.                                      | 4.385 lm         |
| 8720169506114 | BVP374 48LED<br>RGBWW 220V<br>60 DMX 120W<br>HP | RVBW                      | -                                               | N.A.                                      | 4.245 lm         |
| 8720169506121 | BVP374<br>60LED 27K<br>220V 10 150W<br>HP       | 827 blanc<br>chaud        | 2700 K                                          | >80                                       | 9.425 lm         |
| 8720169506138 | BVP374<br>60LED 27K<br>220V 10 DMX<br>150W HP   | 827 blanc<br>chaud        | 2700 K                                          | >80                                       | 9.065 lm         |
| 8720169506145 | BVP374<br>60LED 27K<br>220V 15 150W<br>HP       | 827 blanc<br>chaud        | 2700 K                                          | >80                                       | 9.820 lm         |
| 8720169506152 | BVP374<br>60LED 27K<br>220V 15 DMX<br>150W HP   | 827 blanc<br>chaud        | 2700 K                                          | >80                                       | 9.450 lm         |
| 8720169506169 | BVP374<br>60LED 27K<br>220V 30 150W<br>HP       | 827 blanc<br>chaud        | 2700 K                                          | >80                                       | 11.150 lm        |

| Order Code    | Full Product<br>Name | Température<br>de couleur | Température<br>corrélée<br>(nom.) | Indice<br>de rendu<br>de couleur<br>(IRC) | Flux<br>lumineux |
|---------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|------------------|
| 8720169506176 | BVP374               | 827 blanc                 | 2700 K                            | >80                                       | 10.725 lm        |
|               | 60LED 27K            | chaud                     |                                   |                                           |                  |
|               | 220V 30 DMX          |                           |                                   |                                           |                  |
|               | 150W HP              |                           |                                   |                                           |                  |
| 8720169506183 | BVP374               | 827 blanc                 | 2700 K                            | >80                                       | 8.360 lm         |
|               | 60LED 27K            | chaud                     |                                   |                                           |                  |
|               | 220V 45 150W         |                           |                                   |                                           |                  |
|               | HP                   |                           |                                   |                                           |                  |
| 8720169506190 | BVP374               | 827 blanc                 | 2700 K                            | >80                                       | 8.045 lm         |
|               | 60LED 27K            | chaud                     |                                   |                                           |                  |
|               | 220V 45 DMX          |                           |                                   |                                           |                  |
|               | 150W HP              |                           |                                   |                                           |                  |
| 8720169506206 | BVP374               | 827 blanc                 | 2700 K                            | >80                                       | 8.095 lm         |
|               | 60LED 27K            | chaud                     |                                   |                                           |                  |
|               | 220V 60 150W         |                           |                                   |                                           |                  |
|               | HP                   |                           |                                   |                                           |                  |
| 8720169506213 | BVP374               | 827 blanc                 | 2700 K                            | >80                                       | 7.790 lm         |
|               | 60LED 27K            | chaud                     |                                   |                                           |                  |
|               | 220V 60 DMX          |                           |                                   |                                           |                  |
|               | 150W HP              |                           |                                   |                                           |                  |
| 8720169506220 | BVP374               | 830 blanc                 | 3000 K                            | >80                                       | 9.830 lm         |
|               | 60LED 30K            | chaud                     |                                   |                                           |                  |
|               | 220V 10 150W         |                           |                                   |                                           |                  |
|               | HP                   |                           |                                   |                                           |                  |
| 8720169506237 | BVP374               | 830 blanc                 | 3000 K                            | >80                                       | 9.455 lm         |
|               | 60LED 30K            | chaud                     |                                   |                                           |                  |
|               | 220V 10 DMX          |                           |                                   |                                           |                  |
|               | 150W HP              |                           |                                   |                                           |                  |
| 8720169506244 | BVP374               | 830 blanc                 | 3000 K                            | >80                                       | 10.245 lm        |
|               | 60LED 30K            | chaud                     |                                   |                                           |                  |
|               | 220V 15 150W         |                           |                                   |                                           |                  |
|               | HP                   |                           |                                   |                                           |                  |
| 8720169506251 | BVP374               | 830 blanc                 | 3000 K                            | >80                                       | 9.855 lm         |
|               | 60LED 30K            | chaud                     |                                   |                                           |                  |
|               | 220V 15 DMX          |                           |                                   |                                           |                  |
|               | 150W HP              |                           |                                   |                                           |                  |
| 8720169506268 | BVP374               | 830 blanc                 | 3000 K                            | >80                                       | 11.630 lm        |
|               | 60LED 30K            | chaud                     |                                   |                                           |                  |
|               | 220V 30 150W         |                           |                                   |                                           |                  |
|               | HP                   |                           |                                   |                                           |                  |
| 8720169506275 | BVP374               | 830 blanc                 | 3000 K                            | >80                                       | 11.190 lm        |
|               | 60LED 30K            | chaud                     |                                   |                                           |                  |
|               | 220V 30 DMX          |                           |                                   |                                           |                  |
|               | 150W HP              |                           |                                   |                                           |                  |
| 8720169506282 | BVP374               | 830 blanc                 | 3000 K                            | >80                                       | 8.720 lm         |
|               | 60LED 30K            | chaud                     |                                   |                                           |                  |

| Order Code    | Full Product<br>Name | Température<br>de couleur | Température<br>corrélée<br>(nom.) | Indice<br>de rendu<br>de couleur<br>(IRC) | Flux<br>lumineux |
|---------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|------------------|
|               | 220V 45 150W         |                           |                                   | >80                                       | 8.390 lm         |
|               | HP                   |                           |                                   |                                           |                  |
| 8720169506299 | BVP374               | 830 blanc                 | 3000 K                            | >80                                       | 8.390 lm         |
|               | 60LED 30K            | chaud                     |                                   |                                           |                  |
|               | 220V 45 DMX          |                           |                                   |                                           |                  |
|               | 150W HP              |                           |                                   |                                           |                  |
| 8720169506305 | BVP374               | 830 blanc                 | 3000 K                            | >80                                       | 8.445 lm         |
|               | 60LED 30K            | chaud                     |                                   |                                           |                  |
|               | 220V 60 150W         |                           |                                   |                                           |                  |
|               | HP                   |                           |                                   |                                           |                  |
| 8720169506312 | BVP374               | 830 blanc                 | 3000 K                            | >80                                       | 8.125 lm         |
|               | 60LED 30K            | chaud                     |                                   |                                           |                  |
|               | 220V 60 DMX          |                           |                                   |                                           |                  |
|               | 150W HP              |                           |                                   |                                           |                  |
| 8720169506329 | BVP374               | 840 blanc                 | 4000 K                            | >80                                       | 10.965 lm        |
|               | 60LED 40K            | neutre                    |                                   |                                           |                  |
|               | 220V 10 150W         |                           |                                   |                                           |                  |
|               | HP                   |                           |                                   |                                           |                  |
| 8720169506336 | BVP374               | 840 blanc                 | 4000 K                            | >80                                       | 10.550 lm        |
|               | 60LED 40K            | neutre                    |                                   |                                           |                  |
|               | 220V 10 DMX          |                           |                                   |                                           |                  |
|               | 150W HP              |                           |                                   |                                           |                  |
| 8720169506343 | BVP374               | 840 blanc                 | 4000 K                            | >80                                       | 11.430 lm        |
|               | 60LED 40K            | neutre                    |                                   |                                           |                  |
|               | 220V 15 150W         |                           |                                   |                                           |                  |
|               | HP                   |                           |                                   |                                           |                  |
| 8720169506350 | BVP374               | 840 blanc                 | 4000 K                            | >80                                       | 10.995 lm        |
|               | 60LED 40K            | neutre                    |                                   |                                           |                  |
|               | 220V 15 DMX          |                           |                                   |                                           |                  |
|               | 150W HP              |                           |                                   |                                           |                  |
| 8720169506367 | BVP374               | 840 blanc                 | 4000 K                            | >80                                       | 12.975 lm        |
|               | 60LED 40K            | neutre                    |                                   |                                           |                  |
|               | 220V 30 150W         |                           |                                   |                                           |                  |
|               | HP                   |                           |                                   |                                           |                  |
| 8720169506374 | BVP374               | 840 blanc                 | 4000 K                            | >80                                       | 12.485 lm        |
|               | 60LED 40K            | neutre                    |                                   |                                           |                  |
|               | 220V 30 DMX          |                           |                                   |                                           |                  |
|               | 150W HP              |                           |                                   |                                           |                  |
| 8720169506381 | BVP374               | 840 blanc                 | 4000 K                            | >80                                       | 9.730 lm         |
|               | 60LED 40K            | neutre                    |                                   |                                           |                  |
|               | 220V 45 150W         |                           |                                   |                                           |                  |
|               | HP                   |                           |                                   |                                           |                  |
| 8720169506398 | BVP374               | 840 blanc                 | 4000 K                            | >80                                       | 9.360 lm         |
|               | 60LED 40K            | neutre                    |                                   |                                           |                  |
|               | 220V 45 DMX          |                           |                                   |                                           |                  |
|               | 150W HP              |                           |                                   |                                           |                  |

| Order Code    | Full Product Name | Température de couleur | Température de couleur corrélée (nom.) | Indice de rendu de couleur (IRC) | Flux lumineux |
|---------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|---------------|
|               |                   |                        |                                        |                                  |               |
| 8720169506404 | BVP374            | 840 blanc              | 4000 K                                 | >80                              | 9.420 lm      |
|               | 60LED 40K         | neutre                 |                                        |                                  |               |
|               | 220V 60 150W      |                        |                                        |                                  |               |
|               | HP                |                        |                                        |                                  |               |
| 8720169506411 | BVP374            | 840 blanc              | 4000 K                                 | >80                              | 9.065 lm      |
|               | 60LED 40K         | neutre                 |                                        |                                  |               |
|               | 220V 60 DMX       |                        |                                        |                                  |               |
|               | 150W HP           |                        |                                        |                                  |               |
| 8720169506428 | BVP374            | RGB                    | -                                      | N.A.                             | 5.185 lm      |
|               | 60LED RGB         |                        |                                        |                                  |               |
|               | 220V 10 DMX       |                        |                                        |                                  |               |
|               | 150W HP           |                        |                                        |                                  |               |
| 8720169506435 | BVP374            | RGB                    | -                                      | N.A.                             | 5.405 lm      |
|               | 60LED RGB         |                        |                                        |                                  |               |
|               | 220V 15 DMX       |                        |                                        |                                  |               |
|               | 150W HP           |                        |                                        |                                  |               |
| 8720169506442 | BVP374            | RGB                    | -                                      | N.A.                             | 6.135 lm      |
|               | 60LED RGB         |                        |                                        |                                  |               |
|               | 220V 30 DMX       |                        |                                        |                                  |               |
|               | 150W HP           |                        |                                        |                                  |               |
| 8720169506459 | BVP374            | RGB                    | -                                      | N.A.                             | 4.600 lm      |
|               | 60LED RGB         |                        |                                        |                                  |               |
|               | 220V 45 DMX       |                        |                                        |                                  |               |
|               | 150W HP           |                        |                                        |                                  |               |
| 8720169506466 | BVP374            | RGB                    | -                                      | N.A.                             | 4.455 lm      |
|               | 60LED RGB         |                        |                                        |                                  |               |
|               | 220V 60 DMX       |                        |                                        |                                  |               |
|               | 150W HP           |                        |                                        |                                  |               |
| 8720169506473 | BVP374            | RVBW                   | -                                      | N.A.                             | 6.635 lm      |
|               | 60LED             |                        |                                        |                                  |               |
|               | RGBNW 220V        |                        |                                        |                                  |               |
|               | 10 DMX 150W       |                        |                                        |                                  |               |
| 8720169506480 | BVP374            | RVBW                   | -                                      | N.A.                             | 6.920 lm      |
|               | 60LED             |                        |                                        |                                  |               |
|               | RGBNW 220V        |                        |                                        |                                  |               |
|               | 15 DMX 150W       |                        |                                        |                                  |               |
| 8720169506497 | BVP374            | RVBW                   | -                                      | N.A.                             | 7.855 lm      |
|               | 60LED             |                        |                                        |                                  |               |
|               |                   |                        |                                        |                                  |               |
|               |                   |                        |                                        |                                  |               |

Fonctionnement et électricité

| Order Code    | Full Product Name                   | Consommation électrique |
|---------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 8720169503427 | BVP371 12LED 27K 220V 10 24W HE     | 24 W                    |
| 8720169503434 | BVP371 12LED 27K 220V 10 DMX 24W HE | 24 W                    |

| Order Code    | Full Product Name | Température de couleur | Température de couleur corrélée (nom.) | Indice de rendu de couleur (IRC) | Flux lumineux |
|---------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|---------------|
|               |                   |                        |                                        |                                  |               |
| 8720169506503 | RGBNW 220V        |                        |                                        | N.A.                             | 5.890 lm      |
|               | 30 DMX 150W       |                        |                                        |                                  |               |
|               | HP                |                        |                                        |                                  |               |
|               |                   |                        |                                        |                                  |               |
| 8720169506510 | BVP374            | RVBW                   | -                                      | N.A.                             | 5.700 lm      |
|               | 60LED             |                        |                                        |                                  |               |
|               | RGBNW 220V        |                        |                                        |                                  |               |
|               | 45 DMX 150W       |                        |                                        |                                  |               |
| 8720169506527 | BVP374            | RVBW                   | -                                      | N.A.                             | 6.370 lm      |
|               | 60LED             |                        |                                        |                                  |               |
|               | RGBWW 220V        |                        |                                        |                                  |               |
|               | 10 DMX 150W       |                        |                                        |                                  |               |
| 8720169506534 | BVP374            | RVBW                   | -                                      | N.A.                             | 6.640 lm      |
|               | 60LED             |                        |                                        |                                  |               |
|               | RGBWW 220V        |                        |                                        |                                  |               |
|               | 15 DMX 150W       |                        |                                        |                                  |               |
| 8720169506541 | BVP374            | RVBW                   | -                                      | N.A.                             | 7.535 lm      |
|               | 60LED             |                        |                                        |                                  |               |
|               | RGBWW 220V        |                        |                                        |                                  |               |
|               | 30 DMX 150W       |                        |                                        |                                  |               |
| 8720169506558 | BVP374            | RVBW                   | -                                      | N.A.                             | 5.650 lm      |
|               | 60LED             |                        |                                        |                                  |               |
|               | RGBWW 220V        |                        |                                        |                                  |               |
|               | 45 DMX 150W       |                        |                                        |                                  |               |
| 8720169506565 | BVP374            | RVBW                   | -                                      | N.A.                             | 5.470 lm      |
|               | 60LED             |                        |                                        |                                  |               |
|               | RGBWW 220V        |                        |                                        |                                  |               |
|               | 60 DMX 150W       |                        |                                        |                                  |               |

| Order Code    | Full Product Name                   | Consommation électrique |
|---------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 8720169503441 | BVP371 12LED 27K 220V 15 24W HE     | 24 W                    |
| 8720169503458 | BVP371 12LED 27K 220V 15 DMX 24W HE | 24 W                    |

| Order Code    | Full Product Name                     | Consommation électrique |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 8720169503465 | BVP371 12LED 27K 220V 30 24W HE       | 24 W                    |
| 8720169503472 | BVP371 12LED 27K 220V 30 DMX 24W HE   | 24 W                    |
| 8720169503489 | BVP371 12LED 27K 220V 45 24W HE       | 24 W                    |
| 8720169503496 | BVP371 12LED 27K 220V 45 DMX 24W HE   | 24 W                    |
| 8720169503502 | BVP371 12LED 27K 220V 60 24W HE       | 24 W                    |
| 8720169503519 | BVP371 12LED 27K 220V 60 DMX 24W HE   | 24 W                    |
| 8720169503526 | BVP371 12LED 30K 220V 10 24W HE       | 24 W                    |
| 8720169503533 | BVP371 12LED 30K 220V 10 DMX 24W HE   | 24 W                    |
| 8720169503540 | BVP371 12LED 30K 220V 15 24W HE       | 24 W                    |
| 8720169503557 | BVP371 12LED 30K 220V 15 DMX 24W HE   | 24 W                    |
| 8720169503564 | BVP371 12LED 30K 220V 30 24W HE       | 24 W                    |
| 8720169503571 | BVP371 12LED 30K 220V 30 DMX 24W HE   | 24 W                    |
| 8720169503588 | BVP371 12LED 30K 220V 45 24W HE       | 24 W                    |
| 8720169503595 | BVP371 12LED 30K 220V 45 DMX 24W HE   | 24 W                    |
| 8720169503601 | BVP371 12LED 30K 220V 60 24W HE       | 24 W                    |
| 8720169503618 | BVP371 12LED 30K 220V 60 DMX 24W HE   | 24 W                    |
| 8720169503625 | BVP371 12LED 40K 220V 10 24W HE       | 24 W                    |
| 8720169503632 | BVP371 12LED 40K 220V 10 DMX 24W HE   | 24 W                    |
| 8720169503649 | BVP371 12LED 40K 220V 15 24W HE       | 24 W                    |
| 8720169503656 | BVP371 12LED 40K 220V 15 DMX 24W HE   | 24 W                    |
| 8720169503663 | BVP371 12LED 40K 220V 30 24W HE       | 24 W                    |
| 8720169503670 | BVP371 12LED 40K 220V 30 DMX 24W HE   | 24 W                    |
| 8720169503687 | BVP371 12LED 40K 220V 45 24W HE       | 24 W                    |
| 8720169503694 | BVP371 12LED 40K 220V 45 DMX 24W HE   | 24 W                    |
| 8720169503700 | BVP371 12LED 40K 220V 60 24W HE       | 24 W                    |
| 8720169503717 | BVP371 12LED 40K 220V 60 DMX 24W HE   | 24 W                    |
| 8720169503724 | BVP371 12LED RGB 220V 10 DMX 24W HE   | 24 W                    |
| 8720169503731 | BVP371 12LED RGB 220V 15 DMX 24W HE   | 24 W                    |
| 8720169503748 | BVP371 12LED RGB 220V 30 DMX 24W HE   | 24 W                    |
| 8720169503755 | BVP371 12LED RGB 220V 45 DMX 24W HE   | 24 W                    |
| 8720169503762 | BVP371 12LED RGB 220V 60 DMX 24W HE   | 24 W                    |
| 8720169503779 | BVP371 12LED RGBNW 220V 10 DMX 24W HE | 24 W                    |
| 8720169503786 | BVP371 12LED RGBNW 220V 15 DMX 24W HE | 24 W                    |
| 8720169503793 | BVP371 12LED RGBNW 220V 30 DMX 24W HE | 24 W                    |
| 8720169503809 | BVP371 12LED RGBNW 220V 45 DMX 24W HE | 24 W                    |
| 8720169503816 | BVP371 12LED RGBNW 220V 60 DMX 24W HE | 24 W                    |
| 8720169503823 | BVP371 12LED RGBWW 220V 10 DMX 24W HE | 24 W                    |
| 8720169503830 | BVP371 12LED RGBWW 220V 15 DMX 24W HE | 24 W                    |
| 8720169503847 | BVP371 12LED RGBWW 220V 30 DMX 24W HE | 24 W                    |
| 8720169503854 | BVP371 12LED RGBWW 220V 45 DMX 24W HE | 24 W                    |
| 8720169503861 | BVP371 12LED RGBWW 220V 60 DMX 24W HE | 24 W                    |

| Order Code    | Full Product Name                     | Consommation électrique |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 8720169503878 | BVP372 15LED RGB 220V 10 DMX 40W HP   | 40 W                    |
| 8720169503885 | BVP372 15LED RGB 220V 15 DMX 40W HP   | 40 W                    |
| 8720169503892 | BVP372 15LED RGB 220V 30 DMX 40W HP   | 40 W                    |
| 8720169503908 | BVP372 15LED RGB 220V 45 DMX 40W HP   | 40 W                    |
| 8720169503915 | BVP372 15LED RGB 220V 60 DMX 40W HP   | 40 W                    |
| 8720169503922 | BVP372 16LED 27K 220V 10 40W HP       | 40 W                    |
| 8720169503939 | BVP372 16LED 27K 220V 10 DMX 40W HP   | 40 W                    |
| 8720169503946 | BVP372 16LED 27K 220V 15 40W HP       | 40 W                    |
| 8720169503953 | BVP372 16LED 27K 220V 15 DMX 40W HP   | 40 W                    |
| 8720169503960 | BVP372 16LED 27K 220V 30 40W HP       | 40 W                    |
| 8720169503977 | BVP372 16LED 27K 220V 30 DMX 40W HP   | 40 W                    |
| 8720169503984 | BVP372 16LED 27K 220V 45 40W HP       | 40 W                    |
| 8720169503991 | BVP372 16LED 27K 220V 45 DMX 40W HP   | 40 W                    |
| 8720169504004 | BVP372 16LED 27K 220V 60 40W HP       | 40 W                    |
| 8720169504011 | BVP372 16LED 27K 220V 60 DMX 40W HP   | 40 W                    |
| 8720169504028 | BVP372 16LED 30K 220V 10 40W HP       | 40 W                    |
| 8720169504035 | BVP372 16LED 30K 220V 10 DMX 40W HP   | 40 W                    |
| 8720169504042 | BVP372 16LED 30K 220V 15 40W HP       | 40 W                    |
| 8720169504059 | BVP372 16LED 30K 220V 15 DMX 40W HP   | 40 W                    |
| 8720169504066 | BVP372 16LED 30K 220V 30 40W HP       | 40 W                    |
| 8720169504073 | BVP372 16LED 30K 220V 30 DMX 40W HP   | 40 W                    |
| 8720169504080 | BVP372 16LED 30K 220V 45 40W HP       | 40 W                    |
| 8720169504097 | BVP372 16LED 30K 220V 45 DMX 40W HP   | 40 W                    |
| 8720169504103 | BVP372 16LED 30K 220V 60 40W HP       | 40 W                    |
| 8720169504110 | BVP372 16LED 30K 220V 60 DMX 40W HP   | 40 W                    |
| 8720169504127 | BVP372 16LED 40K 220V 10 40W HP       | 40 W                    |
| 8720169504134 | BVP372 16LED 40K 220V 10 DMX 40W HP   | 40 W                    |
| 8720169504141 | BVP372 16LED 40K 220V 15 40W HP       | 40 W                    |
| 8720169504158 | BVP372 16LED 40K 220V 15 DMX 40W HP   | 40 W                    |
| 8720169504165 | BVP372 16LED 40K 220V 30 40W HP       | 40 W                    |
| 8720169504172 | BVP372 16LED 40K 220V 30 DMX 40W HP   | 40 W                    |
| 8720169504189 | BVP372 16LED 40K 220V 45 40W HP       | 40 W                    |
| 8720169504196 | BVP372 16LED 40K 220V 45 DMX 40W HP   | 40 W                    |
| 8720169504202 | BVP372 16LED 40K 220V 60 40W HP       | 40 W                    |
| 8720169504219 | BVP372 16LED 40K 220V 60 DMX 40W HP   | 40 W                    |
| 8720169504226 | BVP372 16LED RGBNW 220V 10 DMX 40W HP | 40 W                    |
| 8720169504233 | BVP372 16LED RGBNW 220V 15 DMX 40W HP | 40 W                    |
| 8720169504240 | BVP372 16LED RGBNW 220V 30 DMX 40W HP | 40 W                    |
| 8720169504257 | BVP372 16LED RGBNW 220V 45 DMX 40W HP | 40 W                    |
| 8720169504264 | BVP372 16LED RGBNW 220V 60 DMX 40W HP | 40 W                    |
| 8720169504271 | BVP372 16LED RGBWW 220V 10 DMX 40W HP | 40 W                    |
| 8720169504288 | BVP372 16LED RGBWW 220V 15 DMX 40W HP | 40 W                    |
| 8720169504295 | BVP372 16LED RGBWW 220V 30 DMX 40W HP | 40 W                    |

| Order Code    | Full Product Name                     | Consommation électrique |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 8720169504301 | BVP372 16LED RGBWW 220V 45 DMX 40W HP | 40 W                    |
| 8720169504318 | BVP372 16LED RGBWW 220V 60 DMX 40W HP | 40 W                    |
| 8720169504325 | BVP372 18LED 27K 220V 10 50W HP       | 50 W                    |
| 8720169504332 | BVP372 18LED 27K 220V 10 DMX 50W HP   | 50 W                    |
| 8720169504349 | BVP372 18LED 27K 220V 15 50W HP       | 50 W                    |
| 8720169504356 | BVP372 18LED 27K 220V 15 DMX 50W HP   | 50 W                    |
| 8720169504363 | BVP372 18LED 27K 220V 30 50W HP       | 50 W                    |
| 8720169504370 | BVP372 18LED 27K 220V 30 DMX 50W HP   | 50 W                    |
| 8720169504387 | BVP372 18LED 27K 220V 45 50W HP       | 50 W                    |
| 8720169504394 | BVP372 18LED 27K 220V 45 DMX 50W HP   | 50 W                    |
| 8720169504400 | BVP372 18LED 27K 220V 60 50W HP       | 50 W                    |
| 8720169504417 | BVP372 18LED 27K 220V 60 DMX 50W HP   | 50 W                    |
| 8720169504424 | BVP372 18LED 30K 220V 10 50W HP       | 50 W                    |
| 8720169504431 | BVP372 18LED 30K 220V 10 DMX 50W HP   | 50 W                    |
| 8720169504448 | BVP372 18LED 30K 220V 15 50W HP       | 50 W                    |
| 8720169504455 | BVP372 18LED 30K 220V 15 DMX 50W HP   | 50 W                    |
| 8720169504462 | BVP372 18LED 30K 220V 30 50W HP       | 50 W                    |
| 8720169504479 | BVP372 18LED 30K 220V 30 DMX 50W HP   | 50 W                    |
| 8720169504486 | BVP372 18LED 30K 220V 45 50W HP       | 50 W                    |
| 8720169504493 | BVP372 18LED 30K 220V 45 DMX 50W HP   | 50 W                    |
| 8720169504509 | BVP372 18LED 30K 220V 60 50W HP       | 50 W                    |
| 8720169504516 | BVP372 18LED 30K 220V 60 DMX 50W HP   | 50 W                    |
| 8720169504523 | BVP372 18LED 40K 220V 10 50W HP       | 50 W                    |
| 8720169504530 | BVP372 18LED 40K 220V 10 DMX 50W HP   | 50 W                    |
| 8720169504547 | BVP372 18LED 40K 220V 15 50W HP       | 50 W                    |
| 8720169504554 | BVP372 18LED 40K 220V 15 DMX 50W HP   | 50 W                    |
| 8720169504561 | BVP372 18LED 40K 220V 30 50W HP       | 50 W                    |
| 8720169504578 | BVP372 18LED 40K 220V 30 DMX 50W HP   | 50 W                    |
| 8720169504585 | BVP372 18LED 40K 220V 45 50W HP       | 50 W                    |
| 8720169504592 | BVP372 18LED 40K 220V 45 DMX 50W HP   | 50 W                    |
| 8720169504608 | BVP372 18LED 40K 220V 60 50W HP       | 50 W                    |
| 8720169504615 | BVP372 18LED 40K 220V 60 DMX 50W HP   | 50 W                    |
| 8720169504622 | BVP372 18LED RGB 220V 10 DMX 50W HP   | 50 W                    |
| 8720169504639 | BVP372 18LED RGB 220V 15 DMX 50W HP   | 50 W                    |
| 8720169504646 | BVP372 18LED RGB 220V 30 DMX 50W HP   | 50 W                    |
| 8720169504653 | BVP372 18LED RGB 220V 45 DMX 50W HP   | 50 W                    |
| 8720169504660 | BVP372 18LED RGB 220V 60 DMX 50W HP   | 50 W                    |
| 8720169504677 | BVP372 20LED RGBNW 220V 10 DMX 50W HP | 50 W                    |
| 8720169504684 | BVP372 20LED RGBNW 220V 15 DMX 50W HP | 50 W                    |
| 8720169504691 | BVP372 20LED RGBNW 220V 30 DMX 50W HP | 50 W                    |
| 8720169504707 | BVP372 20LED RGBNW 220V 45 DMX 50W HP | 50 W                    |
| 8720169504714 | BVP372 20LED RGBNW 220V 60 DMX 50W HP | 50 W                    |
| 8720169504721 | BVP372 20LED RGBWW 220V 10 DMX 50W HP | 50 W                    |

| Order Code    | Full Product Name                     | Consommation électrique |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 8720169504738 | BVP372 20LED RGBWW 220V 15 DMX 50W HP | 50 W                    |
| 8720169504745 | BVP372 20LED RGBWW 220V 30 DMX 50W HP | 50 W                    |
| 8720169504752 | BVP372 20LED RGBWW 220V 45 DMX 50W HP | 50 W                    |
| 8720169504769 | BVP372 20LED RGBWW 220V 60 DMX 50W HP | 50 W                    |
| 8720169504776 | BVP373 30LED 27K 220V 10 80W HP       | 80 W                    |
| 8720169504783 | BVP373 30LED 27K 220V 10 DMX 80W HP   | 80 W                    |
| 8720169504790 | BVP373 30LED 27K 220V 15 80W HP       | 80 W                    |
| 8720169504806 | BVP373 30LED 27K 220V 15 DMX 80W HP   | 80 W                    |
| 8720169504813 | BVP373 30LED 27K 220V 30 80W HP       | 80 W                    |
| 8720169504820 | BVP373 30LED 27K 220V 30 DMX 80W HP   | 80 W                    |
| 8720169504837 | BVP373 30LED 27K 220V 45 80W HP       | 80 W                    |
| 8720169504844 | BVP373 30LED 27K 220V 45 DMX 80W HP   | 80 W                    |
| 8720169504851 | BVP373 30LED 27K 220V 60 80W HP       | 80 W                    |
| 8720169504868 | BVP373 30LED 27K 220V 60 DMX 80W HP   | 80 W                    |
| 8720169504875 | BVP373 30LED 30K 220V 10 80W HP       | 80 W                    |
| 8720169504882 | BVP373 30LED 30K 220V 10 DMX 80W HP   | 80 W                    |
| 8720169504899 | BVP373 30LED 30K 220V 15 80W HP       | 80 W                    |
| 8720169504905 | BVP373 30LED 30K 220V 15 DMX 80W HP   | 80 W                    |
| 8720169504912 | BVP373 30LED 30K 220V 30 80W HP       | 80 W                    |
| 8720169504929 | BVP373 30LED 30K 220V 30 DMX 80W HP   | 80 W                    |
| 8720169504936 | BVP373 30LED 30K 220V 45 80W HP       | 80 W                    |
| 8720169504943 | BVP373 30LED 30K 220V 45 DMX 80W HP   | 80 W                    |
| 8720169504950 | BVP373 30LED 30K 220V 60 80W HP       | 80 W                    |
| 8720169504967 | BVP373 30LED 30K 220V 60 DMX 80W HP   | 80 W                    |
| 8720169504974 | BVP373 30LED 40K 220V 10 80W HP       | 80 W                    |
| 8720169504981 | BVP373 30LED 40K 220V 10 DMX 80W HP   | 80 W                    |
| 8720169504998 | BVP373 30LED 40K 220V 15 80W HP       | 80 W                    |
| 8720169505001 | BVP373 30LED 40K 220V 15 DMX 80W HP   | 80 W                    |
| 8720169505018 | BVP373 30LED 40K 220V 30 80W HP       | 80 W                    |
| 8720169505025 | BVP373 30LED 40K 220V 30 DMX 80W HP   | 80 W                    |
| 8720169505032 | BVP373 30LED 40K 220V 45 80W HP       | 80 W                    |
| 8720169505049 | BVP373 30LED 40K 220V 45 DMX 80W HP   | 80 W                    |
| 8720169505056 | BVP373 30LED 40K 220V 60 80W HP       | 80 W                    |
| 8720169505063 | BVP373 30LED 40K 220V 60 DMX 80W HP   | 80 W                    |
| 8720169505070 | BVP373 30LED RGB 220V 10 DMX 80W HP   | 80 W                    |
| 8720169505087 | BVP373 30LED RGB 220V 15 DMX 80W HP   | 80 W                    |
| 8720169505094 | BVP373 30LED RGB 220V 30 DMX 80W HP   | 80 W                    |
| 8720169505100 | BVP373 30LED RGB 220V 45 DMX 80W HP   | 80 W                    |
| 8720169505117 | BVP373 30LED RGB 220V 60 DMX 80W HP   | 80 W                    |
| 8720169505124 | BVP373 32LED RGBNW 220V 10 DMX 80W HP | 80 W                    |
| 8720169505131 | BVP373 32LED RGBNW 220V 15 DMX 80W HP | 80 W                    |
| 8720169505148 | BVP373 32LED RGBNW 220V 30 DMX 80W HP | 80 W                    |
| 8720169505155 | BVP373 32LED RGBNW 220V 45 DMX 80W HP | 80 W                    |

| Order Code    | Full Product Name                      | Consommation électrique |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------|
| 8720169505162 | BVP373 32LED RGBNW 220V 60 DMX 80W HP  | 80 W                    |
| 8720169505179 | BVP373 32LED RGBWW 220V 10 DMX 80W HP  | 80 W                    |
| 8720169505186 | BVP373 32LED RGBWW 220V 15 DMX 80W HP  | 80 W                    |
| 8720169505193 | BVP373 32LED RGBWW 220V 30 DMX 80W HP  | 80 W                    |
| 8720169505209 | BVP373 32LED RGBWW 220V 45 DMX 80W HP  | 80 W                    |
| 8720169505216 | BVP373 32LED RGBWW 220V 60 DMX 80W HP  | 80 W                    |
| 8720169505223 | BVP373 36LED 27K 220V 10 100W HP       | 100 W                   |
| 8720169505230 | BVP373 36LED 27K 220V 10 DMX 100W HP   | 100 W                   |
| 8720169505247 | BVP373 36LED 27K 220V 15 100W HP       | 100 W                   |
| 8720169505254 | BVP373 36LED 27K 220V 15 DMX 100W HP   | 100 W                   |
| 8720169505261 | BVP373 36LED 27K 220V 30 100W HP       | 100 W                   |
| 8720169505278 | BVP373 36LED 27K 220V 30 DMX 100W HP   | 100 W                   |
| 8720169505285 | BVP373 36LED 27K 220V 45 100W HP       | 100 W                   |
| 8720169505292 | BVP373 36LED 27K 220V 45 DMX 100W HP   | 100 W                   |
| 8720169505308 | BVP373 36LED 27K 220V 60 100W HP       | 100 W                   |
| 8720169505315 | BVP373 36LED 27K 220V 60 DMX 100W HP   | 100 W                   |
| 8720169505322 | BVP373 36LED 30K 220V 10 100W HP       | 100 W                   |
| 8720169505339 | BVP373 36LED 30K 220V 10 DMX 100W HP   | 100 W                   |
| 8720169505346 | BVP373 36LED 30K 220V 15 100W HP       | 100 W                   |
| 8720169505353 | BVP373 36LED 30K 220V 15 DMX 100W HP   | 100 W                   |
| 8720169505360 | BVP373 36LED 30K 220V 30 100W HP       | 100 W                   |
| 8720169505377 | BVP373 36LED 30K 220V 30 DMX 100W HP   | 100 W                   |
| 8720169505384 | BVP373 36LED 30K 220V 45 100W HP       | 100 W                   |
| 8720169505391 | BVP373 36LED 30K 220V 45 DMX 100W HP   | 100 W                   |
| 8720169505407 | BVP373 36LED 30K 220V 60 100W HP       | 100 W                   |
| 8720169505414 | BVP373 36LED 30K 220V 60 DMX 100W HP   | 100 W                   |
| 8720169505421 | BVP373 36LED 40K 220V 10 100W HP       | 100 W                   |
| 8720169505438 | BVP373 36LED 40K 220V 10 DMX 100W HP   | 100 W                   |
| 8720169505445 | BVP373 36LED 40K 220V 15 100W HP       | 100 W                   |
| 8720169505452 | BVP373 36LED 40K 220V 15 DMX 100W HP   | 100 W                   |
| 8720169505469 | BVP373 36LED 40K 220V 30 100W HP       | 100 W                   |
| 8720169505476 | BVP373 36LED 40K 220V 30 DMX 100W HP   | 100 W                   |
| 8720169505483 | BVP373 36LED 40K 220V 45 100W HP       | 100 W                   |
| 8720169505490 | BVP373 36LED 40K 220V 45 DMX 100W HP   | 100 W                   |
| 8720169505506 | BVP373 36LED 40K 220V 60 100W HP       | 100 W                   |
| 8720169505513 | BVP373 36LED 40K 220V 60 DMX 100W HP   | 100 W                   |
| 8720169505520 | BVP373 36LED RGB 220V 10 DMX 100W HP   | 100 W                   |
| 8720169505537 | BVP373 36LED RGB 220V 15 DMX 100W HP   | 100 W                   |
| 8720169505544 | BVP373 36LED RGB 220V 30 DMX 100W HP   | 100 W                   |
| 8720169505551 | BVP373 36LED RGB 220V 45 DMX 100W HP   | 100 W                   |
| 8720169505568 | BVP373 36LED RGB 220V 60 DMX 100W HP   | 100 W                   |
| 8720169505575 | BVP373 36LED RGBNW 220V 10 DMX 100W HP | 100 W                   |

| Order Code    | Full Product Name                      | Consommation électrique |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------|
| 8720169505582 | BVP373 36LED RGBNW 220V 15 DMX 100W HP | 100 W                   |
| 8720169505599 | BVP373 36LED RGBNW 220V 30 DMX 100W HP | 100 W                   |
| 8720169505605 | BVP373 36LED RGBNW 220V 45 DMX 100W HP | 100 W                   |
| 8720169505612 | BVP373 36LED RGBNW 220V 60 DMX 100W HP | 100 W                   |
| 8720169505629 | BVP373 36LED RGBWW 220V 10 DMX 100W HP | 100 W                   |
| 8720169505636 | BVP373 36LED RGBWW 220V 15 DMX 100W HP | 100 W                   |
| 8720169505643 | BVP373 36LED RGBWW 220V 30 DMX 100W HP | 100 W                   |
| 8720169505650 | BVP373 36LED RGBWW 220V 45 DMX 100W HP | 100 W                   |
| 8720169505667 | BVP373 36LED RGBWW 220V 60 DMX 100W HP | 100 W                   |
| 8720169505674 | BVP374 48LED 27K 220V 10 120W HP       | 120 W                   |
| 8720169505681 | BVP374 48LED 27K 220V 10 DMX 120W HP   | 120 W                   |
| 8720169505698 | BVP374 48LED 27K 220V 15 120W HP       | 120 W                   |
| 8720169505704 | BVP374 48LED 27K 220V 15 DMX 120W HP   | 120 W                   |
| 8720169505711 | BVP374 48LED 27K 220V 30 120W HP       | 120 W                   |
| 8720169505728 | BVP374 48LED 27K 220V 30 DMX 120W HP   | 120 W                   |
| 8720169505735 | BVP374 48LED 27K 220V 45 120W HP       | 120 W                   |
| 8720169505742 | BVP374 48LED 27K 220V 45 DMX 120W HP   | 120 W                   |
| 8720169505759 | BVP374 48LED 27K 220V 60 120W HP       | 120 W                   |
| 8720169505766 | BVP374 48LED 27K 220V 60 DMX 120W HP   | 120 W                   |
| 8720169505773 | BVP374 48LED 30K 220V 10 120W HP       | 120 W                   |
| 8720169505780 | BVP374 48LED 30K 220V 10 DMX 120W HP   | 120 W                   |
| 8720169505797 | BVP374 48LED 30K 220V 15 120W HP       | 120 W                   |
| 8720169505803 | BVP374 48LED 30K 220V 15 DMX 120W HP   | 120 W                   |
| 8720169505810 | BVP374 48LED 30K 220V 30 120W HP       | 120 W                   |
| 8720169505827 | BVP374 48LED 30K 220V 30 DMX 120W HP   | 120 W                   |
| 8720169505834 | BVP374 48LED 30K 220V 45 120W HP       | 120 W                   |
| 8720169505841 | BVP374 48LED 30K 220V 45 DMX 120W HP   | 120 W                   |
| 8720169505858 | BVP374 48LED 30K 220V 60 120W HP       | 120 W                   |
| 8720169505865 | BVP374 48LED 30K 220V 60 DMX 120W HP   | 120 W                   |
| 8720169505872 | BVP374 48LED 40K 220V 10 120W HP       | 120 W                   |
| 8720169505889 | BVP374 48LED 40K 220V 10 DMX 120W HP   | 120 W                   |
| 8720169505896 | BVP374 48LED 40K 220V 15 120W HP       | 120 W                   |
| 8720169505902 | BVP374 48LED 40K 220V 15 DMX 120W HP   | 120 W                   |
| 8720169505919 | BVP374 48LED 40K 220V 30 120W HP       | 120 W                   |
| 8720169505926 | BVP374 48LED 40K 220V 30 DMX 120W HP   | 120 W                   |
| 8720169505933 | BVP374 48LED 40K 220V 45 120W HP       | 120 W                   |
| 8720169505940 | BVP374 48LED 40K 220V 45 DMX 120W HP   | 120 W                   |
| 8720169505957 | BVP374 48LED 40K 220V 60 120W HP       | 120 W                   |
| 8720169505964 | BVP374 48LED 40K 220V 60 DMX 120W HP   | 120 W                   |
| 8720169505971 | BVP374 48LED RGB 220V 10 DMX 120W HP   | 120 W                   |
| 8720169505988 | BVP374 48LED RGB 220V 15 DMX 120W HP   | 120 W                   |
| 8720169505995 | BVP374 48LED RGB 220V 30 DMX 120W HP   | 120 W                   |

| Order Code    | Full Product Name                      | Consommation électrique |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------|
| 8720169506008 | BVP374 48LED RGB 220V 45 DMX 120W HP   | 120 W                   |
| 8720169506015 | BVP374 48LED RGB 220V 60 DMX 120W HP   | 120 W                   |
| 8720169506022 | BVP374 48LED RGBNW 220V 10 DMX 120W HP | 120 W                   |
| 8720169506039 | BVP374 48LED RGBNW 220V 15 DMX 120W HP | 120 W                   |
| 8720169506046 | BVP374 48LED RGBNW 220V 30 DMX 120W HP | 120 W                   |
| 8720169506053 | BVP374 48LED RGBNW 220V 45 DMX 120W HP | 120 W                   |
| 8720169506060 | BVP374 48LED RGBNW 220V 60 DMX 120W HP | 120 W                   |
| 8720169506077 | BVP374 48LED RGBWW 220V 10 DMX 120W HP | 120 W                   |
| 8720169506084 | BVP374 48LED RGBWW 220V 15 DMX 120W HP | 120 W                   |
| 8720169506091 | BVP374 48LED RGBWW 220V 30 DMX 120W HP | 120 W                   |
| 8720169506107 | BVP374 48LED RGBWW 220V 45 DMX 120W HP | 120 W                   |
| 8720169506114 | BVP374 48LED RGBWW 220V 60 DMX 120W HP | 120 W                   |
| 8720169506121 | BVP374 60LED 27K 220V 10 150W HP       | 150 W                   |
| 8720169506138 | BVP374 60LED 27K 220V 10 DMX 150W HP   | 150 W                   |
| 8720169506145 | BVP374 60LED 27K 220V 15 150W HP       | 150 W                   |
| 8720169506152 | BVP374 60LED 27K 220V 15 DMX 150W HP   | 150 W                   |
| 8720169506169 | BVP374 60LED 27K 220V 30 150W HP       | 150 W                   |
| 8720169506176 | BVP374 60LED 27K 220V 30 DMX 150W HP   | 150 W                   |
| 8720169506183 | BVP374 60LED 27K 220V 45 150W HP       | 150 W                   |
| 8720169506190 | BVP374 60LED 27K 220V 45 DMX 150W HP   | 150 W                   |
| 8720169506206 | BVP374 60LED 27K 220V 60 150W HP       | 150 W                   |
| 8720169506213 | BVP374 60LED 27K 220V 60 DMX 150W HP   | 150 W                   |
| 8720169506220 | BVP374 60LED 30K 220V 10 150W HP       | 150 W                   |
| 8720169506237 | BVP374 60LED 30K 220V 10 DMX 150W HP   | 150 W                   |
| 8720169506244 | BVP374 60LED 30K 220V 15 150W HP       | 150 W                   |
| 8720169506251 | BVP374 60LED 30K 220V 15 DMX 150W HP   | 150 W                   |
| 8720169506268 | BVP374 60LED 30K 220V 30 150W HP       | 150 W                   |
| 8720169506275 | BVP374 60LED 30K 220V 30 DMX 150W HP   | 150 W                   |
| 8720169506282 | BVP374 60LED 30K 220V 45 150W HP       | 150 W                   |

Commandes et gradation

| Order Code    | Full Product Name                   | Variation de l'intensité lumineuse |
|---------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| 8720169503427 | BVP371 12LED 27K 220V 10 24W HE     | Non                                |
| 8720169503434 | BVP371 12LED 27K 220V 10 DMX 24W HE | Oui                                |
| 8720169503441 | BVP371 12LED 27K 220V 15 24W HE     | Non                                |
| 8720169503458 | BVP371 12LED 27K 220V 15 DMX 24W HE | Oui                                |
| 8720169503465 | BVP371 12LED 27K 220V 30 24W HE     | Non                                |
| 8720169503472 | BVP371 12LED 27K 220V 30 DMX 24W HE | Oui                                |

| Order Code    | Full Product Name                      | Consommation électrique |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------|
| 8720169506299 | BVP374 60LED 30K 220V 45 DMX 150W HP   | 150 W                   |
| 8720169506305 | BVP374 60LED 30K 220V 60 150W HP       | 150 W                   |
| 8720169506312 | BVP374 60LED 30K 220V 60 DMX 150W HP   | 150 W                   |
| 8720169506329 | BVP374 60LED 40K 220V 10 150W HP       | 150 W                   |
| 8720169506336 | BVP374 60LED 40K 220V 10 DMX 150W HP   | 150 W                   |
| 8720169506343 | BVP374 60LED 40K 220V 15 150W HP       | 150 W                   |
| 8720169506350 | BVP374 60LED 40K 220V 15 DMX 150W HP   | 150 W                   |
| 8720169506367 | BVP374 60LED 40K 220V 30 150W HP       | 150 W                   |
| 8720169506374 | BVP374 60LED 40K 220V 30 DMX 150W HP   | 150 W                   |
| 8720169506381 | BVP374 60LED 40K 220V 45 150W HP       | 150 W                   |
| 8720169506398 | BVP374 60LED 40K 220V 45 DMX 150W HP   | 150 W                   |
| 8720169506404 | BVP374 60LED 40K 220V 60 150W HP       | 150 W                   |
| 8720169506411 | BVP374 60LED 40K 220V 60 DMX 150W HP   | 150 W                   |
| 8720169506428 | BVP374 60LED RGB 220V 10 DMX 150W HP   | 150 W                   |
| 8720169506435 | BVP374 60LED RGB 220V 15 DMX 150W HP   | 150 W                   |
| 8720169506442 | BVP374 60LED RGB 220V 30 DMX 150W HP   | 150 W                   |
| 8720169506459 | BVP374 60LED RGB 220V 45 DMX 150W HP   | 150 W                   |
| 8720169506466 | BVP374 60LED RGB 220V 60 DMX 150W HP   | 150 W                   |
| 8720169506473 | BVP374 60LED RGBNW 220V 10 DMX 150W HP | 150 W                   |
| 8720169506480 | BVP374 60LED RGBNW 220V 15 DMX 150W HP | 150 W                   |
| 8720169506497 | BVP374 60LED RGBNW 220V 30 DMX 150W HP | 150 W                   |
| 8720169506503 | BVP374 60LED RGBNW 220V 45 DMX 150W HP | 150 W                   |
| 8720169506510 | BVP374 60LED RGBNW 220V 60 DMX 150W HP | 150 W                   |
| 8720169506527 | BVP374 60LED RGBWW 220V 10 DMX 150W HP | 150 W                   |
| 8720169506534 | BVP374 60LED RGBWW 220V 15 DMX 150W HP | 150 W                   |
| 8720169506541 | BVP374 60LED RGBWW 220V 30 DMX 150W HP | 150 W                   |
| 8720169506558 | BVP374 60LED RGBWW 220V 45 DMX 150W HP | 150 W                   |
| 8720169506565 | BVP374 60LED RGBWW 220V 60 DMX 150W HP | 150 W                   |

| Order Code    | Full Product Name                   | Variation de l'intensité lumineuse |
|---------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| 8720169503489 | BVP371 12LED 27K 220V 45 24W HE     | Non                                |
| 8720169503496 | BVP371 12LED 27K 220V 45 DMX 24W HE | Oui                                |
| 8720169503502 | BVP371 12LED 27K 220V 60 24W HE     | Non                                |
| 8720169503519 | BVP371 12LED 27K 220V 60 DMX 24W HE | Oui                                |
| 8720169503526 | BVP371 12LED 30K 220V 10 24W HE     | Non                                |
| 8720169503533 | BVP371 12LED 30K 220V 10 DMX 24W HE | Oui                                |

| Order Code    | Full Product Name                     | Variation de l'intensité lumineuse |
|---------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 8720169503540 | BVP371 12LED 30K 220V 15 24W HE       | Non                                |
| 8720169503557 | BVP371 12LED 30K 220V 15 DMX 24W HE   | Oui                                |
| 8720169503564 | BVP371 12LED 30K 220V 30 24W HE       | Non                                |
| 8720169503571 | BVP371 12LED 30K 220V 30 DMX 24W HE   | Oui                                |
| 8720169503588 | BVP371 12LED 30K 220V 45 24W HE       | Non                                |
| 8720169503595 | BVP371 12LED 30K 220V 45 DMX 24W HE   | Oui                                |
| 8720169503601 | BVP371 12LED 30K 220V 60 24W HE       | Non                                |
| 8720169503618 | BVP371 12LED 30K 220V 60 DMX 24W HE   | Oui                                |
| 8720169503625 | BVP371 12LED 40K 220V 10 24W HE       | Non                                |
| 8720169503632 | BVP371 12LED 40K 220V 10 DMX 24W HE   | Oui                                |
| 8720169503649 | BVP371 12LED 40K 220V 15 24W HE       | Non                                |
| 8720169503656 | BVP371 12LED 40K 220V 15 DMX 24W HE   | Oui                                |
| 8720169503663 | BVP371 12LED 40K 220V 30 24W HE       | Non                                |
| 8720169503670 | BVP371 12LED 40K 220V 30 DMX 24W HE   | Oui                                |
| 8720169503687 | BVP371 12LED 40K 220V 45 24W HE       | Non                                |
| 8720169503694 | BVP371 12LED 40K 220V 45 DMX 24W HE   | Oui                                |
| 8720169503700 | BVP371 12LED 40K 220V 60 24W HE       | Non                                |
| 8720169503717 | BVP371 12LED 40K 220V 60 DMX 24W HE   | Oui                                |
| 8720169503724 | BVP371 12LED RGB 220V 10 DMX 24W HE   | Oui                                |
| 8720169503731 | BVP371 12LED RGB 220V 15 DMX 24W HE   | Oui                                |
| 8720169503748 | BVP371 12LED RGB 220V 30 DMX 24W HE   | Oui                                |
| 8720169503755 | BVP371 12LED RGB 220V 45 DMX 24W HE   | Oui                                |
| 8720169503762 | BVP371 12LED RGB 220V 60 DMX 24W HE   | Oui                                |
| 8720169503779 | BVP371 12LED RGBNW 220V 10 DMX 24W HE | Oui                                |
| 8720169503786 | BVP371 12LED RGBNW 220V 15 DMX 24W HE | Oui                                |
| 8720169503793 | BVP371 12LED RGBNW 220V 30 DMX 24W HE | Oui                                |
| 8720169503809 | BVP371 12LED RGBNW 220V 45 DMX 24W HE | Oui                                |
| 8720169503816 | BVP371 12LED RGBNW 220V 60 DMX 24W HE | Oui                                |
| 8720169503823 | BVP371 12LED RGBWW 220V 10 DMX 24W HE | Oui                                |
| 8720169503830 | BVP371 12LED RGBWW 220V 15 DMX 24W HE | Oui                                |
| 8720169503847 | BVP371 12LED RGBWW 220V 30 DMX 24W HE | Oui                                |
| 8720169503854 | BVP371 12LED RGBWW 220V 45 DMX 24W HE | Oui                                |
| 8720169503861 | BVP371 12LED RGBWW 220V 60 DMX 24W HE | Oui                                |
| 8720169503878 | BVP372 15LED RGB 220V 10 DMX 40W HP   | Oui                                |
| 8720169503885 | BVP372 15LED RGB 220V 15 DMX 40W HP   | Oui                                |
| 8720169503892 | BVP372 15LED RGB 220V 30 DMX 40W HP   | Oui                                |
| 8720169503908 | BVP372 15LED RGB 220V 45 DMX 40W HP   | Oui                                |
| 8720169503915 | BVP372 15LED RGB 220V 60 DMX 40W HP   | Oui                                |
| 8720169503922 | BVP372 16LED 27K 220V 10 40W HP       | Non                                |
| 8720169503939 | BVP372 16LED 27K 220V 10 DMX 40W HP   | Oui                                |
| 8720169503946 | BVP372 16LED 27K 220V 15 40W HP       | Non                                |
| 8720169503953 | BVP372 16LED 27K 220V 15 DMX 40W HP   | Oui                                |
| 8720169503960 | BVP372 16LED 27K 220V 30 40W HP       | Non                                |
| 8720169503977 | BVP372 16LED 27K 220V 30 DMX 40W HP   | Oui                                |
| 8720169503984 | BVP372 16LED 27K 220V 45 40W HP       | Non                                |
| 8720169503991 | BVP372 16LED 27K 220V 45 DMX 40W HP   | Oui                                |
| 8720169504004 | BVP372 16LED 27K 220V 60 40W HP       | Non                                |
| 8720169504011 | BVP372 16LED 27K 220V 60 DMX 40W HP   | Oui                                |
| 8720169504028 | BVP372 16LED 30K 220V 10 40W HP       | Non                                |
| 8720169504035 | BVP372 16LED 30K 220V 10 DMX 40W HP   | Oui                                |
| 8720169504042 | BVP372 16LED 30K 220V 15 40W HP       | Non                                |

| Order Code    | Full Product Name                     | Variation de l'intensité lumineuse |
|---------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 8720169504059 | BVP372 16LED 30K 220V 15 DMX 40W HP   | Oui                                |
| 8720169504066 | BVP372 16LED 30K 220V 30 40W HP       | Non                                |
| 8720169504073 | BVP372 16LED 30K 220V 30 DMX 40W HP   | Oui                                |
| 8720169504080 | BVP372 16LED 30K 220V 45 40W HP       | Non                                |
| 8720169504097 | BVP372 16LED 30K 220V 45 DMX 40W HP   | Oui                                |
| 8720169504103 | BVP372 16LED 30K 220V 60 40W HP       | Non                                |
| 8720169504110 | BVP372 16LED 30K 220V 60 DMX 40W HP   | Oui                                |
| 8720169504127 | BVP372 16LED 40K 220V 10 40W HP       | Non                                |
| 8720169504134 | BVP372 16LED 40K 220V 10 DMX 40W HP   | Oui                                |
| 8720169504141 | BVP372 16LED 40K 220V 15 40W HP       | Non                                |
| 8720169504158 | BVP372 16LED 40K 220V 15 DMX 40W HP   | Oui                                |
| 8720169504165 | BVP372 16LED 40K 220V 30 40W HP       | Non                                |
| 8720169504172 | BVP372 16LED 40K 220V 30 DMX 40W HP   | Oui                                |
| 8720169504189 | BVP372 16LED 40K 220V 45 40W HP       | Non                                |
| 8720169504196 | BVP372 16LED 40K 220V 45 DMX 40W HP   | Oui                                |
| 8720169504202 | BVP372 16LED 40K 220V 60 40W HP       | Non                                |
| 8720169504219 | BVP372 16LED 40K 220V 60 DMX 40W HP   | Oui                                |
| 8720169504226 | BVP372 16LED RGBNW 220V 10 DMX 40W HP | Oui                                |
| 8720169504233 | BVP372 16LED RGBNW 220V 15 DMX 40W HP | Oui                                |
| 8720169504240 | BVP372 16LED RGBNW 220V 30 DMX 40W HP | Oui                                |
| 8720169504257 | BVP372 16LED RGBNW 220V 45 DMX 40W HP | Oui                                |
| 8720169504264 | BVP372 16LED RGBNW 220V 60 DMX 40W HP | Oui                                |
| 8720169504271 | BVP372 16LED RGBWW 220V 10 DMX 40W HP | Oui                                |
| 8720169504288 | BVP372 16LED RGBWW 220V 15 DMX 40W HP | Oui                                |
| 8720169504295 | BVP372 16LED RGBWW 220V 30 DMX 40W HP | Oui                                |
| 8720169504301 | BVP372 16LED RGBWW 220V 45 DMX 40W HP | Oui                                |
| 8720169504318 | BVP372 16LED RGBWW 220V 60 DMX 40W HP | Oui                                |
| 8720169504325 | BVP372 18LED 27K 220V 10 50W HP       | Non                                |
| 8720169504332 | BVP372 18LED 27K 220V 10 DMX 50W HP   | Oui                                |
| 8720169504349 | BVP372 18LED 27K 220V 15 50W HP       | Non                                |
| 8720169504356 | BVP372 18LED 27K 220V 15 DMX 50W HP   | Oui                                |
| 8720169504363 | BVP372 18LED 27K 220V 30 50W HP       | Non                                |
| 8720169504370 | BVP372 18LED 27K 220V 30 DMX 50W HP   | Oui                                |
| 8720169504387 | BVP372 18LED 27K 220V 45 50W HP       | Non                                |
| 8720169504394 | BVP372 18LED 27K 220V 45 DMX 50W HP   | Oui                                |
| 8720169504400 | BVP372 18LED 27K 220V 60 50W HP       | Non                                |
| 8720169504417 | BVP372 18LED 27K 220V 60 DMX 50W HP   | Oui                                |
| 8720169504424 | BVP372 18LED 30K 220V 10 50W HP       | Non                                |
| 8720169504431 | BVP372 18LED 30K 220V 10 DMX 50W HP   | Oui                                |
| 8720169504448 | BVP372 18LED 30K 220V 15 50W HP       | Non                                |
| 8720169504455 | BVP372 18LED 30K 220V 15 DMX 50W HP   | Oui                                |
| 8720169504462 | BVP372 18LED 30K 220V 30 50W HP       | Non                                |
| 8720169504479 | BVP372 18LED 30K 220V 30 DMX 50W HP   | Oui                                |
| 8720169504486 | BVP372 18LED 30K 220V 45 50W HP       | Non                                |
| 8720169504493 | BVP372 18LED 30K 220V 45 DMX 50W HP   | Oui                                |
| 8720169504509 | BVP372 18LED 30K 220V 60 50W HP       | Non                                |
| 8720169504516 | BVP372 18LED 30K 220V 60 DMX 50W HP   | Oui                                |
| 8720169504523 | BVP372 18LED 40K 220V 10 50W HP       | Non                                |
| 8720169504530 | BVP372 18LED 40K 220V 10 DMX 50W HP   | Oui                                |
| 8720169504547 | BVP372 18LED 40K 220V 15 50W HP       | Non                                |
| 8720169504554 | BVP372 18LED 40K 220V 15 DMX 50W HP   | Oui                                |

| Order Code    | Full Product Name                     | Variation de l'intensité lumineuse |
|---------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 8720169504561 | BVP372 18LED 40K 220V 30 50W HP       | Non                                |
| 8720169504578 | BVP372 18LED 40K 220V 30 DMX 50W HP   | Oui                                |
| 8720169504585 | BVP372 18LED 40K 220V 45 50W HP       | Non                                |
| 8720169504592 | BVP372 18LED 40K 220V 45 DMX 50W HP   | Oui                                |
| 8720169504608 | BVP372 18LED 40K 220V 60 50W HP       | Non                                |
| 8720169504615 | BVP372 18LED 40K 220V 60 DMX 50W HP   | Oui                                |
| 8720169504622 | BVP372 18LED RGB 220V 10 DMX 50W HP   | Oui                                |
| 8720169504639 | BVP372 18LED RGB 220V 15 DMX 50W HP   | Oui                                |
| 8720169504646 | BVP372 18LED RGB 220V 30 DMX 50W HP   | Oui                                |
| 8720169504653 | BVP372 18LED RGB 220V 45 DMX 50W HP   | Oui                                |
| 8720169504660 | BVP372 18LED RGB 220V 60 DMX 50W HP   | Oui                                |
| 8720169504677 | BVP372 20LED RGBNW 220V 10 DMX 50W HP | Oui                                |
| 8720169504684 | BVP372 20LED RGBNW 220V 15 DMX 50W HP | Oui                                |
| 8720169504691 | BVP372 20LED RGBNW 220V 30 DMX 50W HP | Oui                                |
| 8720169504707 | BVP372 20LED RGBNW 220V 45 DMX 50W HP | Oui                                |
| 8720169504714 | BVP372 20LED RGBNW 220V 60 DMX 50W HP | Oui                                |
| 8720169504721 | BVP372 20LED RGBWW 220V 10 DMX 50W HP | Oui                                |
| 8720169504738 | BVP372 20LED RGBWW 220V 15 DMX 50W HP | Oui                                |
| 8720169504745 | BVP372 20LED RGBWW 220V 30 DMX 50W HP | Oui                                |
| 8720169504752 | BVP372 20LED RGBWW 220V 45 DMX 50W HP | Oui                                |
| 8720169504769 | BVP372 20LED RGBWW 220V 60 DMX 50W HP | Oui                                |
| 8720169504776 | BVP373 30LED 27K 220V 10 80W HP       | Non                                |
| 8720169504783 | BVP373 30LED 27K 220V 10 DMX 80W HP   | Oui                                |
| 8720169504790 | BVP373 30LED 27K 220V 15 80W HP       | Non                                |
| 8720169504806 | BVP373 30LED 27K 220V 15 DMX 80W HP   | Oui                                |
| 8720169504813 | BVP373 30LED 27K 220V 30 80W HP       | Non                                |
| 8720169504820 | BVP373 30LED 27K 220V 30 DMX 80W HP   | Oui                                |
| 8720169504837 | BVP373 30LED 27K 220V 45 80W HP       | Non                                |
| 8720169504844 | BVP373 30LED 27K 220V 45 DMX 80W HP   | Oui                                |
| 8720169504851 | BVP373 30LED 27K 220V 60 80W HP       | Non                                |
| 8720169504868 | BVP373 30LED 27K 220V 60 DMX 80W HP   | Oui                                |
| 8720169504875 | BVP373 30LED 30K 220V 10 80W HP       | Non                                |
| 8720169504882 | BVP373 30LED 30K 220V 10 DMX 80W HP   | Oui                                |
| 8720169504899 | BVP373 30LED 30K 220V 15 80W HP       | Non                                |
| 8720169504905 | BVP373 30LED 30K 220V 15 DMX 80W HP   | Oui                                |
| 8720169504912 | BVP373 30LED 30K 220V 30 80W HP       | Non                                |
| 8720169504929 | BVP373 30LED 30K 220V 30 DMX 80W HP   | Oui                                |
| 8720169504936 | BVP373 30LED 30K 220V 45 80W HP       | Non                                |
| 8720169504943 | BVP373 30LED 30K 220V 45 DMX 80W HP   | Oui                                |
| 8720169504950 | BVP373 30LED 30K 220V 60 80W HP       | Non                                |
| 8720169504967 | BVP373 30LED 30K 220V 60 DMX 80W HP   | Oui                                |
| 8720169504974 | BVP373 30LED 40K 220V 10 80W HP       | Non                                |
| 8720169504981 | BVP373 30LED 40K 220V 10 DMX 80W HP   | Oui                                |
| 8720169504998 | BVP373 30LED 40K 220V 15 80W HP       | Non                                |
| 8720169505001 | BVP373 30LED 40K 220V 15 DMX 80W HP   | Oui                                |
| 8720169505018 | BVP373 30LED 40K 220V 30 80W HP       | Non                                |
| 8720169505025 | BVP373 30LED 40K 220V 30 DMX 80W HP   | Oui                                |
| 8720169505032 | BVP373 30LED 40K 220V 45 80W HP       | Non                                |

| Order Code    | Full Product Name                     | Variation de l'intensité lumineuse |
|---------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 8720169505049 | BVP373 30LED 40K 220V 45 DMX 80W HP   | Oui                                |
| 8720169505056 | BVP373 30LED 40K 220V 60 80W HP       | Non                                |
| 8720169505063 | BVP373 30LED 40K 220V 60 DMX 80W HP   | Oui                                |
| 8720169505070 | BVP373 30LED RGB 220V 10 DMX 80W HP   | Oui                                |
| 8720169505087 | BVP373 30LED RGB 220V 15 DMX 80W HP   | Oui                                |
| 8720169505094 | BVP373 30LED RGB 220V 30 DMX 80W HP   | Oui                                |
| 8720169505100 | BVP373 30LED RGB 220V 45 DMX 80W HP   | Oui                                |
| 8720169505117 | BVP373 30LED RGB 220V 60 DMX 80W HP   | Oui                                |
| 8720169505124 | BVP373 32LED RGBNW 220V 10 DMX 80W HP | Oui                                |
| 8720169505131 | BVP373 32LED RGBNW 220V 15 DMX 80W HP | Oui                                |
| 8720169505148 | BVP373 32LED RGBNW 220V 30 DMX 80W HP | Oui                                |
| 8720169505155 | BVP373 32LED RGBNW 220V 45 DMX 80W HP | Oui                                |
| 8720169505162 | BVP373 32LED RGBNW 220V 60 DMX 80W HP | Oui                                |
| 8720169505179 | BVP373 32LED RGBWW 220V 10 DMX 80W HP | Oui                                |
| 8720169505186 | BVP373 32LED RGBWW 220V 15 DMX 80W HP | Oui                                |
| 8720169505193 | BVP373 32LED RGBWW 220V 30 DMX 80W HP | Oui                                |
| 8720169505209 | BVP373 32LED RGBWW 220V 45 DMX 80W HP | Oui                                |
| 8720169505216 | BVP373 32LED RGBWW 220V 60 DMX 80W HP | Oui                                |
| 8720169505223 | BVP373 36LED 27K 220V 10 100W HP      | Non                                |
| 8720169505230 | BVP373 36LED 27K 220V 10 DMX 100W HP  | Oui                                |
| 8720169505247 | BVP373 36LED 27K 220V 15 100W HP      | Non                                |
| 8720169505254 | BVP373 36LED 27K 220V 15 DMX 100W HP  | Oui                                |
| 8720169505261 | BVP373 36LED 27K 220V 30 100W HP      | Non                                |
| 8720169505278 | BVP373 36LED 27K 220V 30 DMX 100W HP  | Oui                                |
| 8720169505285 | BVP373 36LED 27K 220V 45 100W HP      | Non                                |
| 8720169505292 | BVP373 36LED 27K 220V 45 DMX 100W HP  | Oui                                |
| 8720169505308 | BVP373 36LED 27K 220V 60 100W HP      | Non                                |
| 8720169505315 | BVP373 36LED 27K 220V 60 DMX 100W HP  | Oui                                |
| 8720169505322 | BVP373 36LED 30K 220V 10 100W HP      | Non                                |
| 8720169505339 | BVP373 36LED 30K 220V 10 DMX 100W HP  | Oui                                |
| 8720169505346 | BVP373 36LED 30K 220V 15 100W HP      | Non                                |
| 8720169505353 | BVP373 36LED 30K 220V 15 DMX 100W HP  | Oui                                |
| 8720169505360 | BVP373 36LED 30K 220V 30 100W HP      | Non                                |
| 8720169505377 | BVP373 36LED 30K 220V 30 DMX 100W HP  | Oui                                |
| 8720169505384 | BVP373 36LED 30K 220V 45 100W HP      | Non                                |
| 8720169505391 | BVP373 36LED 30K 220V 45 DMX 100W HP  | Oui                                |
| 8720169505407 | BVP373 36LED 30K 220V 60 100W HP      | Non                                |
| 8720169505414 | BVP373 36LED 30K 220V 60 DMX 100W HP  | Oui                                |
| 8720169505421 | BVP373 36LED 40K 220V 10 100W HP      | Non                                |
| 8720169505438 | BVP373 36LED 40K 220V 10 DMX 100W HP  | Oui                                |
| 8720169505445 | BVP373 36LED 40K 220V 15 100W HP      | Non                                |
| 8720169505452 | BVP373 36LED 40K 220V 15 DMX 100W HP  | Oui                                |
| 8720169505469 | BVP373 36LED 40K 220V 30 100W HP      | Non                                |
| 8720169505476 | BVP373 36LED 40K 220V 30 DMX 100W HP  | Oui                                |
| 8720169505483 | BVP373 36LED 40K 220V 45 100W HP      | Non                                |
| 8720169505490 | BVP373 36LED 40K 220V 45 DMX 100W HP  | Oui                                |
| 8720169505506 | BVP373 36LED 40K 220V 60 100W HP      | Non                                |
| 8720169505513 | BVP373 36LED 40K 220V 60 DMX 100W HP  | Oui                                |
| 8720169505520 | BVP373 36LED RGB 220V 10 DMX 100W HP  | Oui                                |

| Order Code    | Full Product Name                      | Variation de l'intensité lumineuse |
|---------------|----------------------------------------|------------------------------------|
| 8720169505537 | BVP373 36LED RGB 220V 15 DMX 100W HP   | Oui                                |
| 8720169505544 | BVP373 36LED RGB 220V 30 DMX 100W HP   | Oui                                |
| 8720169505551 | BVP373 36LED RGB 220V 45 DMX 100W HP   | Oui                                |
| 8720169505568 | BVP373 36LED RGB 220V 60 DMX 100W HP   | Oui                                |
| 8720169505575 | BVP373 36LED RGBNW 220V 10 DMX 100W HP | Oui                                |
| 8720169505582 | BVP373 36LED RGBNW 220V 15 DMX 100W HP | Oui                                |
| 8720169505599 | BVP373 36LED RGBNW 220V 30 DMX 100W HP | Oui                                |
| 8720169505605 | BVP373 36LED RGBNW 220V 45 DMX 100W HP | Oui                                |
| 8720169505612 | BVP373 36LED RGBNW 220V 60 DMX 100W HP | Oui                                |
| 8720169505629 | BVP373 36LED RGBWW 220V 10 DMX 100W HP | Oui                                |
| 8720169505636 | BVP373 36LED RGBWW 220V 15 DMX 100W HP | Oui                                |
| 8720169505643 | BVP373 36LED RGBWW 220V 30 DMX 100W HP | Oui                                |
| 8720169505650 | BVP373 36LED RGBWW 220V 45 DMX 100W HP | Oui                                |
| 8720169505667 | BVP373 36LED RGBWW 220V 60 DMX 100W HP | Oui                                |
| 8720169505674 | BVP374 48LED 27K 220V 10 120W HP       | Non                                |
| 8720169505681 | BVP374 48LED 27K 220V 10 DMX 120W HP   | Oui                                |
| 8720169505698 | BVP374 48LED 27K 220V 15 120W HP       | Non                                |
| 8720169505704 | BVP374 48LED 27K 220V 15 DMX 120W HP   | Oui                                |
| 8720169505711 | BVP374 48LED 27K 220V 30 120W HP       | Non                                |
| 8720169505728 | BVP374 48LED 27K 220V 30 DMX 120W HP   | Oui                                |
| 8720169505735 | BVP374 48LED 27K 220V 45 120W HP       | Non                                |
| 8720169505742 | BVP374 48LED 27K 220V 45 DMX 120W HP   | Oui                                |
| 8720169505759 | BVP374 48LED 27K 220V 60 120W HP       | Non                                |
| 8720169505766 | BVP374 48LED 27K 220V 60 DMX 120W HP   | Oui                                |
| 8720169505773 | BVP374 48LED 30K 220V 10 120W HP       | Non                                |
| 8720169505780 | BVP374 48LED 30K 220V 10 DMX 120W HP   | Oui                                |
| 8720169505797 | BVP374 48LED 30K 220V 15 120W HP       | Non                                |
| 8720169505803 | BVP374 48LED 30K 220V 15 DMX 120W HP   | Oui                                |
| 8720169505810 | BVP374 48LED 30K 220V 30 120W HP       | Non                                |
| 8720169505827 | BVP374 48LED 30K 220V 30 DMX 120W HP   | Oui                                |
| 8720169505834 | BVP374 48LED 30K 220V 45 120W HP       | Non                                |
| 8720169505841 | BVP374 48LED 30K 220V 45 DMX 120W HP   | Oui                                |
| 8720169505858 | BVP374 48LED 30K 220V 60 120W HP       | Non                                |
| 8720169505865 | BVP374 48LED 30K 220V 60 DMX 120W HP   | Oui                                |
| 8720169505872 | BVP374 48LED 40K 220V 10 120W HP       | Non                                |
| 8720169505889 | BVP374 48LED 40K 220V 10 DMX 120W HP   | Oui                                |
| 8720169505896 | BVP374 48LED 40K 220V 15 120W HP       | Non                                |
| 8720169505902 | BVP374 48LED 40K 220V 15 DMX 120W HP   | Oui                                |
| 8720169505919 | BVP374 48LED 40K 220V 30 120W HP       | Non                                |
| 8720169505926 | BVP374 48LED 40K 220V 30 DMX 120W HP   | Oui                                |
| 8720169505933 | BVP374 48LED 40K 220V 45 120W HP       | Non                                |

| Order Code    | Full Product Name                      | Variation de l'intensité lumineuse |
|---------------|----------------------------------------|------------------------------------|
| 8720169505940 | BVP374 48LED 40K 220V 45 DMX 120W HP   | Oui                                |
| 8720169505957 | BVP374 48LED 40K 220V 60 120W HP       | Non                                |
| 8720169505964 | BVP374 48LED 40K 220V 60 DMX 120W HP   | Oui                                |
| 8720169505971 | BVP374 48LED RGB 220V 10 DMX 120W HP   | Oui                                |
| 8720169505988 | BVP374 48LED RGB 220V 15 DMX 120W HP   | Oui                                |
| 8720169505995 | BVP374 48LED RGB 220V 30 DMX 120W HP   | Oui                                |
| 8720169506008 | BVP374 48LED RGB 220V 45 DMX 120W HP   | Oui                                |
| 8720169506015 | BVP374 48LED RGB 220V 60 DMX 120W HP   | Oui                                |
| 8720169506022 | BVP374 48LED RGBNW 220V 10 DMX 120W HP | Oui                                |
| 8720169506039 | BVP374 48LED RGBNW 220V 15 DMX 120W HP | Oui                                |
| 8720169506046 | BVP374 48LED RGBNW 220V 30 DMX 120W HP | Oui                                |
| 8720169506053 | BVP374 48LED RGBNW 220V 45 DMX 120W HP | Oui                                |
| 8720169506060 | BVP374 48LED RGBNW 220V 60 DMX 120W HP | Oui                                |
| 8720169506077 | BVP374 48LED RGBWW 220V 10 DMX 120W HP | Oui                                |
| 8720169506084 | BVP374 48LED RGBWW 220V 15 DMX 120W HP | Oui                                |
| 8720169506091 | BVP374 48LED RGBWW 220V 30 DMX 120W HP | Oui                                |
| 8720169506107 | BVP374 48LED RGBWW 220V 45 DMX 120W HP | Oui                                |
| 8720169506114 | BVP374 48LED RGBWW 220V 60 DMX 120W HP | Oui                                |
| 8720169506121 | BVP374 60LED 27K 220V 10 150W HP       | Non                                |
| 8720169506138 | BVP374 60LED 27K 220V 10 DMX 150W HP   | Oui                                |
| 8720169506145 | BVP374 60LED 27K 220V 15 150W HP       | Non                                |
| 8720169506152 | BVP374 60LED 27K 220V 15 DMX 150W HP   | Oui                                |
| 8720169506169 | BVP374 60LED 27K 220V 30 150W HP       | Non                                |
| 8720169506176 | BVP374 60LED 27K 220V 30 DMX 150W HP   | Oui                                |
| 8720169506183 | BVP374 60LED 27K 220V 45 150W HP       | Non                                |
| 8720169506190 | BVP374 60LED 27K 220V 45 DMX 150W HP   | Oui                                |
| 8720169506206 | BVP374 60LED 27K 220V 60 150W HP       | Non                                |
| 8720169506213 | BVP374 60LED 27K 220V 60 DMX 150W HP   | Oui                                |
| 8720169506220 | BVP374 60LED 30K 220V 10 150W HP       | Non                                |
| 8720169506237 | BVP374 60LED 30K 220V 10 DMX 150W HP   | Oui                                |
| 8720169506244 | BVP374 60LED 30K 220V 15 150W HP       | Non                                |
| 8720169506251 | BVP374 60LED 30K 220V 15 DMX 150W HP   | Oui                                |
| 8720169506268 | BVP374 60LED 30K 220V 30 150W HP       | Non                                |
| 8720169506275 | BVP374 60LED 30K 220V 30 DMX 150W HP   | Oui                                |
| 8720169506282 | BVP374 60LED 30K 220V 45 150W HP       | Non                                |
| 8720169506299 | BVP374 60LED 30K 220V 45 DMX 150W HP   | Oui                                |
| 8720169506305 | BVP374 60LED 30K 220V 60 150W HP       | Non                                |
| 8720169506312 | BVP374 60LED 30K 220V 60 DMX 150W HP   | Oui                                |
| 8720169506329 | BVP374 60LED 40K 220V 10 150W HP       | Non                                |
| 8720169506336 | BVP374 60LED 40K 220V 10 DMX 150W HP   | Oui                                |
| 8720169506343 | BVP374 60LED 40K 220V 15 150W HP       | Non                                |

| Order Code    | Full Product Name                      | Variation de l'intensité lumineuse |
|---------------|----------------------------------------|------------------------------------|
| 8720169506350 | BVP374 60LED 40K 220V 15 DMX 150W HP   | Oui                                |
| 8720169506367 | BVP374 60LED 40K 220V 30 150W HP       | Non                                |
| 8720169506374 | BVP374 60LED 40K 220V 30 DMX 150W HP   | Oui                                |
| 8720169506381 | BVP374 60LED 40K 220V 45 150W HP       | Non                                |
| 8720169506398 | BVP374 60LED 40K 220V 45 DMX 150W HP   | Oui                                |
| 8720169506404 | BVP374 60LED 40K 220V 60 150W HP       | Non                                |
| 8720169506411 | BVP374 60LED 40K 220V 60 DMX 150W HP   | Oui                                |
| 8720169506428 | BVP374 60LED RGB 220V 10 DMX 150W HP   | Oui                                |
| 8720169506435 | BVP374 60LED RGB 220V 15 DMX 150W HP   | Oui                                |
| 8720169506442 | BVP374 60LED RGB 220V 30 DMX 150W HP   | Oui                                |
| 8720169506459 | BVP374 60LED RGB 220V 45 DMX 150W HP   | Oui                                |
| 8720169506466 | BVP374 60LED RGB 220V 60 DMX 150W HP   | Oui                                |
| 8720169506473 | BVP374 60LED RGBNW 220V 10 DMX 150W HP | Oui                                |
| 8720169506480 | BVP374 60LED RGBNW 220V 15 DMX 150W HP | Oui                                |

| Order Code    | Full Product Name                      | Variation de l'intensité lumineuse |
|---------------|----------------------------------------|------------------------------------|
| 8720169506497 | BVP374 60LED RGBNW 220V 30 DMX 150W HP | Oui                                |
| 8720169506503 | BVP374 60LED RGBNW 220V 45 DMX 150W HP | Oui                                |
| 8720169506510 | BVP374 60LED RGBNW 220V 60 DMX 150W HP | Oui                                |
| 8720169506527 | BVP374 60LED RGBWW 220V 10 DMX 150W HP | Oui                                |
| 8720169506534 | BVP374 60LED RGBWW 220V 15 DMX 150W HP | Oui                                |
| 8720169506541 | BVP374 60LED RGBWW 220V 30 DMX 150W HP | Oui                                |
| 8720169506558 | BVP374 60LED RGBWW 220V 45 DMX 150W HP | Oui                                |
| 8720169506565 | BVP374 60LED RGBWW 220V 60 DMX 150W HP | Oui                                |

