



Építészeti LED- fényárvilágítás rögzített vagy dinamikus világításhoz

UniFlood C Pro

A Philips UniFlood C Pro henger alakjával és töretlen vonalaival, amelyek gyönyörűen összekötik az elülső és a hátsó tokozást, egyedülállóan robusztus eleganciát kínál. Ez egy kompakt építészeti fényárvilágítási megoldás, amelyben minden elemnek funkciója van: az elülső rész kiváló világítást biztosít, míg a hátsó rész befogadja az összes elektromos alkatrészt. A kettő közötti bordák elvezetik a hőt, és egyúttal dekorációs célt is szolgálnak. A Philips UniFlood C Pro olyan költséghatékony építészeti LED-es fényárvilágítás, amelyet homlokzati, köztéri és kültéri fényárvilágításhoz terveztünk. A robusztus mechanikai kialakításnak és a nagy hatásfokú optikának köszönhetően ideális többemeletes külső homlokzatok, hidak, látnivalók és emlékművek megvilágítására. Számos fényszín, többféle szórólencse, valamint DMX512/RDM vezérlési lehetőség is elérhető, hogy az építészek és tervezők szabadon, korlátok nélkül fedezhessék fel az elképzelések és kialakítások széles tartományát.

Előnyök

- Fehér, monokromatikus színekben, RGB, RGBW és hangolható fehér színben kapható
- A sugárzási szögek széles tartománya a keskeny szpottól a széles fényárig
- DMX512/RDM vezérlőfelülettel is kapható

Szolgáltatások

- Robusztus kialakítás és IP66 szintű védettség kültéri alkalmazásokhoz
- Optikai eloszlás: 3,5°, 10°, 15°, 30°, 45° és 60°
- Állítható ±90°-os döntési szög
- Átmenő vezetékezés DMX-jelhez egyedi, IP67-csatlakozós kábeleken keresztül



Alkalmazás

- Hidak, műemlékek, homlokzatok
- Tájkeretek
- Parkok és terek

Figyelmeztetések és biztonság

- Kizárólag kültéri használatra

Méretezett rajza



Általános információ

Előtét mellékelve Igen

Mechanika és tokozás

Optikai búra típusa átlátszó üveg

Ház színe Sötétszürke

Mech. behatások elleni védelem kódja IK06

Por és víz elleni védelem kódja IP66

Tanúsítvány és alkalmazási területek

CE jelölés Igen

Technikai adatok

Order	Full Product	A	Korrelált		
		fényforrás	színhőmérséklet	Színvisszaadási	
Code	Name	színe	(névleges)	index (CRI)	Fényáram
50342799	BVP371	827 meleg	2700 K	>80	1 570 lm
	12LED 27K	fehér			
	220V 10 24W				
	HE				
50343499	BVP371	827 meleg	2700 K	>80	1 440 lm
	12LED 27K	fehér			
	220V 10				
	DMX 24W				
	HE				
50344199	BVP371	827 meleg	2700 K	>80	1 635 lm
	12LED 27K	fehér			
	220V 15 24W				
	HE				
50345899	BVP371	827 meleg	2700 K	>80	1 500 lm
	12LED 27K	fehér			
	220V 15				
	DMX 24W				
	HE				
50346599	BVP371	827 meleg	2700 K	>80	1 855 lm
	12LED 27K	fehér			
	220V 30				
	24W HE				
50347299	BVP371	827 meleg	2700 K	>80	1 705 lm
	12LED 27K	fehér			
	220V 30				
	DMX 24W				
	HE				
50348999	BVP371	827 meleg	2700 K	>80	1 390 lm
	12LED 27K	fehér			
	220V 45				
	24W HE				
50349699	BVP371	827 meleg	2700 K	>80	1 280 lm
	12LED 27K	fehér			
	220V 45				
	DMX 24W				
	HE				
50350299	BVP371	827 meleg	2700 K	>80	1 345 lm
	12LED 27K	fehér			
	220V 60				
	24W HE				
50351999	BVP371	827 meleg	2700 K	>80	1 235 lm
	12LED 27K	fehér			
	220V 60				
	DMX 24W				
	HE				
50352699	BVP371	830 meleg	3000 K	>80	1 635 lm
	12LED 30K	fehér			
	220V 10 24W				
	HE				

Order	Full Product	A	Korrelált		
		fényforrás	színhőmérséklet	Színvisszaadási	
Code	Name	színe	(névleges)	index (CRI)	Fényáram
50353399	BVP371	830 meleg	3000 K	>80	1 505 lm
	12LED 30K	fehér			
	220V 10				
	DMX 24W				
	HE				
50354099	BVP371	830 meleg	3000 K	>80	1 705 lm
	12LED 30K	fehér			
	220V 15 24W				
	HE				
50355799	BVP371	830 meleg	3000 K	>80	1 565 lm
	12LED 30K	fehér			
	220V 15				
	DMX 24W				
	HE				
50356499	BVP371	830 meleg	3000 K	>80	1 935 lm
	12LED 30K	fehér			
	220V 30				
	24W HE				
50357199	BVP371	830 meleg	3000 K	>80	1 780 lm
	12LED 30K	fehér			
	220V 30				
	DMX 24W				
	HE				
50358899	BVP371	830 meleg	3000 K	>80	1 450 lm
	12LED 30K	fehér			
	220V 45				
	24W HE				
50359599	BVP371	830 meleg	3000 K	>80	1 335 lm
	12LED 30K	fehér			
	220V 45				
	DMX 24W				
	HE				
50360199	BVP371	830 meleg	3000 K	>80	1 405 lm
	12LED 30K	fehér			
	220V 60				
	24W HE				
50361899	BVP371	830 meleg	3000 K	>80	1 290 lm
	12LED 30K	fehér			
	220V 60				
	DMX 24W				
	HE				
50362599	BVP371	840	4000 K	>80	1 825 lm
	12LED 40K	semleges			
	220V 10 24W	fehér			
	HE				
50363299	BVP371	840	4000 K	>80	1 675 lm
	12LED 40K	semleges			
	220V 10	fehér			

Order	A	Korrelált			
Code	Full Product	fényforrás	színhőmérséklet	Színvisszaadási	Fényáram
	Name	színe	(névleges)	index (CRI)	
	DMX 24W				
	HE				
50364999	BVP371	840	4000 K	>80	1 905 lm
	12LED 40K	semleges			
	220V 15 24W	fehér			
	HE				
50365699	BVP371	840	4000 K	>80	1 750 lm
	12LED 40K	semleges			
	220V 15	fehér			
	DMX 24W				
	HE				
50366399	BVP371	840	4000 K	>80	2 160 lm
	12LED 40K	semleges			
	220V 30	fehér			
	24W HE				
50367099	BVP371	840	4000 K	>80	1 985 lm
	12LED 40K	semleges			
	220V 30	fehér			
	DMX 24W				
	HE				
50368799	BVP371	840	4000 K	>80	1 620 lm
	12LED 40K	semleges			
	220V 45	fehér			
	24W HE				
50369499	BVP371	840	4000 K	>80	1 485 lm
	12LED 40K	semleges			
	220V 45	fehér			
	DMX 24W				
	HE				
50370099	BVP371	840	4000 K	>80	1 570 lm
	12LED 40K	semleges			
	220V 60	fehér			
	24W HE				
50371799	BVP371	840	4000 K	>80	1 440 lm
	12LED 40K	semleges			
	220V 60	fehér			
	DMX 24W				
	HE				
50372499	BVP371	RGB	-	N.A.	880 lm
	12LED RGB				
	220V 10				
	DMX 24W				
	HE				
50373199	BVP371	RGB	-	N.A.	920 lm
	12LED RGB				
	220V 15				
	DMX 24W				
	HE				
50374899	BVP371	RGB	-	N.A.	1 040 lm
	12LED RGB				

Order	A	Korrelált			
Code	Full Product	fényforrás	színhőmérséklet	Színvisszaadási	Fényáram
	Name	színe	(névleges)	index (CRI)	
	220V 30				
	DMX 24W				
	HE				
50375599	BVP371	RGB	-	N.A.	780 lm
	12LED RGB				
	220V 45				
	DMX 24W				
	HE				
50376299	BVP371	RGB	-	N.A.	755 lm
	12LED RGB				
	220V 60				
	DMX 24W				
	HE				
50377999	BVP371	RGBW	-	N.A.	1 090 lm
	12LED				
	RGBNW				
	220V 10				
	DMX 24W				
	HE				
50378699	BVP371	RGBW	-	N.A.	1 140 lm
	12LED				
	RGBNW				
	220V 15				
	DMX 24W				
	HE				
50379399	BVP371	RGBW	-	N.A.	1 290 lm
	12LED				
	RGBNW				
	220V 30				
	DMX 24W				
	HE				
50380999	BVP371	RGBW	-	N.A.	970 lm
	12LED				
	RGBNW				
	220V 45				
	DMX 24W				
	HE				
50381699	BVP371	RGBW	-	N.A.	940 lm
	12LED				
	RGBNW				
	220V 60				
	DMX 24W				
	HE				
50382399	BVP371	RGBW	-	N.A.	1 045 lm
	12LED				
	RGBWW				
	220V 10				
	DMX 24W				
	HE				

Order	Full Product	A	Korrelált		Fényáram
		fényforrás	színhőmérséklet	Színvisszaadási	
Code	Name	színe	(névleges)	index (CRI)	
50383099	BVP371	RGBW	-	N.A.	1 090 lm
	12LED				
	RGBWW				
	220V 15				
	DMX 24W				
	HE				
50384799	BVP371	RGBW	-	N.A.	1 235 lm
	12LED				
	RGBWW				
	220V 30				
	DMX 24W				
	HE				
50385499	BVP371	RGBW	-	N.A.	925 lm
	12LED				
	RGBWW				
	220V 45				
	DMX 24W				
	HE				
50386199	BVP371	RGBW	-	N.A.	900 lm
	12LED				
	RGBWW				
	220V 60				
	DMX 24W				
	HE				
50387899	BVP372	RGB	-	N.A.	1 295 lm
	15LED RGB				
	220V 10				
	DMX 40W				
	HP				
50388599	BVP372	RGB	-	N.A.	1 350 lm
	15LED RGB				
	220V 15				
	DMX 40W				
	HP				
50389299	BVP372	RGB	-	N.A.	1 530 lm
	15LED RGB				
	220V 30				
	DMX 40W				
	HP				
50390899	BVP372	RGB	-	N.A.	1 150 lm
	15LED RGB				
	220V 45				
	DMX 40W				
	HP				
50391599	BVP372	RGB	-	N.A.	1 110 lm
	15LED RGB				
	220V 60				
	DMX 40W				
	HP				

Order	Full Product	A	Korrelált		Fényáram
		fényforrás	színhőmérséklet	Színvisszaadási	
Code	Name	színe	(névleges)	index (CRI)	
50392299	BVP372	827 meleg	2700 K	>80	2 465 lm
	16LED 27K	fehér			
	220V 10				
	40W HP				
50393999	BVP372	827 meleg	2700 K	>80	2 240 lm
	16LED 27K	fehér			
	220V 10				
	DMX 40W				
	HP				
50394699	BVP372	827 meleg	2700 K	>80	2 570 lm
	16LED 27K	fehér			
	220V 15 40W				
	HP				
50395399	BVP372	827 meleg	2700 K	>80	2 335 lm
	16LED 27K	fehér			
	220V 15				
	DMX 40W				
	HP				
50396099	BVP372	827 meleg	2700 K	>80	2 915 lm
	16LED 27K	fehér			
	220V 30				
	40W HP				
50397799	BVP372	827 meleg	2700 K	>80	2 650 lm
	16LED 27K	fehér			
	220V 30				
	DMX 40W				
	HP				
50398499	BVP372	827 meleg	2700 K	>80	2 185 lm
	16LED 27K	fehér			
	220V 45				
	40W HP				
50399199	BVP372	827 meleg	2700 K	>80	1 990 lm
	16LED 27K	fehér			
	220V 45				
	DMX 40W				
	HP				
50400499	BVP372	827 meleg	2700 K	>80	2 115 lm
	16LED 27K	fehér			
	220V 60				
	40W HP				
50401199	BVP372	827 meleg	2700 K	>80	1 925 lm
	16LED 27K	fehér			
	220V 60				
	DMX 40W				
	HP				
50402899	BVP372	830 meleg	3000 K	>80	2 570 lm
	16LED 30K	fehér			
	220V 10				
	40W HP				

Order	Full Product	A	Korrelált		
		fényforrás	színhőmérséklet	Színvisszaadási	Fényáram
Code	Name	színe	(névleges)	index (CRI)	
50403599	BVP372 16LED 30K 220V 10 DMX 40W HP	830 meleg fehér	3000 K	>80	2 340 lm
50404299	BVP372 16LED 30K 220V 15 40W HP	830 meleg fehér	3000 K	>80	2 680 lm
50405999	BVP372 16LED 30K 220V 15 DMX 40W HP	830 meleg fehér	3000 K	>80	2 435 lm
50406699	BVP372 16LED 30K 220V 30 40W HP	830 meleg fehér	3000 K	>80	3 040 lm
50407399	BVP372 16LED 30K 220V 30 DMX 40W HP	830 meleg fehér	3000 K	>80	2 765 lm
50408099	BVP372 16LED 30K 220V 45 40W HP	830 meleg fehér	3000 K	>80	2 280 lm
50409799	BVP372 16LED 30K 220V 45 DMX 40W HP	830 meleg fehér	3000 K	>80	2 075 lm
50410399	BVP372 16LED 30K 220V 60 40W HP	830 meleg fehér	3000 K	>80	2 210 lm
50411099	BVP372 16LED 30K 220V 60 DMX 40W HP	830 meleg fehér	3000 K	>80	2 010 lm
50412799	BVP372 16LED 40K 220V 10 40W HP	840 semleges fehér	4000 K	>80	2 870 lm
50413499	BVP372 16LED 40K 220V 10 DMX 40W HP	840 semleges fehér	4000 K	>80	2 610 lm

Order	Full Product	A	Korrelált		
		fényforrás	színhőmérséklet	Színvisszaadási	Fényáram
Code	Name	színe	(névleges)	index (CRI)	
50414199	BVP372 16LED 40K 220V 15 40W HP	840 semleges fehér	4000 K	>80	2 990 lm
50415899	BVP372 16LED 40K 220V 15 DMX 40W HP	840 semleges fehér	4000 K	>80	2 720 lm
50416599	BVP372 16LED 40K 220V 30 40W HP	840 semleges fehér	4000 K	>80	3 395 lm
50417299	BVP372 16LED 40K 220V 30 DMX 40W HP	840 semleges fehér	4000 K	>80	3 085 lm
50418999	BVP372 16LED 40K 220V 45 40W HP	840 semleges fehér	4000 K	>80	2 545 lm
50419699	BVP372 16LED 40K 220V 45 DMX 40W HP	840 semleges fehér	4000 K	>80	2 315 lm
50420299	BVP372 16LED 40K 220V 60 40W HP	840 semleges fehér	4000 K	>80	2 465 lm
50421999	BVP372 16LED 40K 220V 60 DMX 40W HP	840 semleges fehér	4000 K	>80	2 240 lm
50422699	BVP372 16LED RGBNW 220V 10 DMX 40W HP	RGBW	-	N.A.	1 580 lm
50423399	BVP372 16LED RGBNW 220V 15 DMX 40W HP	RGBW	-	N.A.	1 650 lm
50424099	BVP372 16LED	RGBW	-	N.A.	1 870 lm

Order	Full Product	A	Korrelált		Fényáram
		fényforrás	színhőmérséklet	Színvisszaadási	
Code	Name	színe	(névleges)	index (CRI)	
	RGBNW 220V 30 DMX 40W HP				
50425799	BVP372	RGBW	-	N.A.	1 400 lm
	16LED RGBNW 220V 45 DMX 40W HP				
50426499	BVP372	RGBW	-	N.A.	1 360 lm
	16LED RGBNW 220V 60 DMX 40W HP				
50427199	BVP372	RGBW	-	N.A.	1 515 lm
	16LED RGBWW 220V 10 DMX 40W HP				
50428899	BVP372	RGBW	-	N.A.	1 575 lm
	16LED RGBWW 220V 15 DMX 40W HP				
50429599	BVP372	RGBW	-	N.A.	1 790 lm
	16LED RGBWW 220V 30 DMX 40W HP				
50430199	BVP372	RGBW	-	N.A.	1 340 lm
	16LED RGBWW 220V 45 DMX 40W HP				
50431899	BVP372	RGBW	-	N.A.	1 300 lm
	16LED RGBWW 220V 60 DMX 40W HP				
50432599	BVP372	827 meleg	2700 K	>80	2 945 lm
	18LED 27K 220V 10 50W HP	fehér			

Order	Full Product	A	Korrelált		Fényáram
		fényforrás	színhőmérséklet	Színvisszaadási	
Code	Name	színe	(névleges)	index (CRI)	
50433299	BVP372	827 meleg	2700 K	>80	2 745 lm
	18LED 27K 220V 10 DMX 50W HP	fehér			
50434999	BVP372	827 meleg	2700 K	>80	3 070 lm
	18LED 27K 220V 15 50W HP	fehér			
50435699	BVP372	827 meleg	2700 K	>80	2 860 lm
	18LED 27K 220V 15 DMX 50W HP	fehér			
50436399	BVP372	827 meleg	2700 K	>80	3 485 lm
	18LED 27K 220V 30 50W HP	fehér			
50437099	BVP372	827 meleg	2700 K	>80	3 250 lm
	18LED 27K 220V 30 DMX 50W HP	fehér			
50438799	BVP372	827 meleg	2700 K	>80	2 615 lm
	18LED 27K 220V 45 50W HP	fehér			
50439499	BVP372	827 meleg	2700 K	>80	2 435 lm
	18LED 27K 220V 45 DMX 50W HP	fehér			
50440099	BVP372	827 meleg	2700 K	>80	2 530 lm
	18LED 27K 220V 60 50W HP	fehér			
50441799	BVP372	827 meleg	2700 K	>80	2 360 lm
	18LED 27K 220V 60 DMX 50W HP	fehér			
50442499	BVP372	830 meleg	3000 K	>80	3 070 lm
	18LED 30K 220V 10 50W HP	fehér			
50443199	BVP372	830 meleg	3000 K	>80	2 865 lm
	18LED 30K 220V 10 DMX 50W HP	fehér			

Order	Full Product	A	Korrelált		Fényáram
		fényforrás	színhőmérséklet	Színvisszaadási	
Code	Name	színe	(névleges)	index (CRI)	
50444899	BVP372	830 meleg	3000 K	>80	3 200 lm
	18LED 30K	fehér			
	220V 15 50W				
	HP				
50445599	BVP372	830 meleg	3000 K	>80	2 985 lm
	18LED 30K	fehér			
	220V 15				
	DMX 50W				
	HP				
50446299	BVP372	830 meleg	3000 K	>80	3 635 lm
	18LED 30K	fehér			
	220V 30				
	50W HP				
50447999	BVP372	830 meleg	3000 K	>80	3 390 lm
	18LED 30K	fehér			
	220V 30				
	DMX 50W				
	HP				
50448699	BVP372	830 meleg	3000 K	>80	2 725 lm
	18LED 30K	fehér			
	220V 45				
	50W HP				
50449399	BVP372	830 meleg	3000 K	>80	2 540 lm
	18LED 30K	fehér			
	220V 45				
	DMX 50W				
	HP				
50450999	BVP372	830 meleg	3000 K	>80	2 640 lm
	18LED 30K	fehér			
	220V 60				
	50W HP				
50451699	BVP372	830 meleg	3000 K	>80	2 460 lm
	18LED 30K	fehér			
	220V 60				
	DMX 50W				
	HP				
50452399	BVP372	840	4000 K	>80	3 430 lm
	18LED 40K	semleges			
	220V 10	fehér			
	50W HP				
50453099	BVP372	840	4000 K	>80	3 195 lm
	18LED 40K	semleges			
	220V 10	fehér			
	DMX 50W				
	HP				
50454799	BVP372	840	4000 K	>80	3 575 lm
	18LED 40K	semleges			
	220V 15 50W	fehér			
	HP				

Order	Full Product	A	Korrelált		Fényáram
		fényforrás	színhőmérséklet	Színvisszaadási	
Code	Name	színe	(névleges)	index (CRI)	
50455499	BVP372	840	4000 K	>80	3 330 lm
	18LED 40K	semleges			
	220V 15	fehér			
	DMX 50W				
	HP				
50456199	BVP372	840	4000 K	>80	4 055 lm
	18LED 40K	semleges			
	220V 30	fehér			
	50W HP				
50457899	BVP372	840	4000 K	>80	3 780 lm
	18LED 40K	semleges			
	220V 30	fehér			
	DMX 50W				
	HP				
50458599	BVP372	840	4000 K	>80	3 040 lm
	18LED 40K	semleges			
	220V 45	fehér			
	50W HP				
50459299	BVP372	840	4000 K	>80	2 835 lm
	18LED 40K	semleges			
	220V 45	fehér			
	DMX 50W				
	HP				
50460899	BVP372	840	4000 K	>80	2 945 lm
	18LED 40K	semleges			
	220V 60	fehér			
	50W HP				
50461599	BVP372	840	4000 K	>80	2 745 lm
	18LED 40K	semleges			
	220V 60	fehér			
	DMX 50W				
	HP				
50462299	BVP372	RGB	-	N.A.	1 570 lm
	18LED RGB				
	220V 10				
	DMX 50W				
	HP				
50463999	BVP372	RGB	-	N.A.	1 635 lm
	18LED RGB				
	220V 15				
	DMX 50W				
	HP				
50464699	BVP372	RGB	-	N.A.	1 855 lm
	18LED RGB				
	220V 30				
	DMX 50W				
	HP				
50465399	BVP372	RGB	-	N.A.	1 390 lm
	18LED RGB				
	220V 45				

Order	Full Product	A	Korrelált		Fényáram
		fényforrás	színhőmérséklet	Színvisszaadási	
Code	Name	színe	(névleges)	index (CRI)	
50466099	DMX 50W				
	HP				
	BVP372	RGB	-	N.A.	1 345 lm
	18LED RGB				
	220V 60				
50467799	DMX 50W				
	HP				
	BVP372	RGBW	-	N.A.	2 140 lm
	20LED				
	RGBNW				
50468499	220V 10				
	DMX 50W				
	HP				
	BVP372	RGBW	-	N.A.	2 230 lm
	20LED				
50469199	RGBNW				
	220V 15				
	DMX 50W				
	HP				
	BVP372	RGBW	-	N.A.	2 530 lm
50470799	20LED				
	RGBNW				
	220V 30				
	DMX 50W				
	HP				
50471499	BVP372	RGBW	-	N.A.	1 895 lm
	20LED				
	RGBNW				
	220V 45				
	DMX 50W				
50472199	HP				
	BVP372	RGBW	-	N.A.	1 835 lm
	20LED				
	RGBNW				
	220V 60				
50473899	DMX 50W				
	HP				
	BVP372	RGBW	-	N.A.	2 045 lm
	20LED				
	RGBWW				
	220V 10				
	DMX 50W				
	HP				
	BVP372	RGBW	-	N.A.	2 130 lm
	20LED				
	RGBWW				
	220V 15				
	DMX 50W				
	HP				

Order	Full Product	A	Korrelált		Fényáram
		fényforrás	színhőmérséklet	Színvisszaadási	
Code	Name	színe	(névleges)	index (CRI)	
50474599	BVP372	RGBW	-	N.A.	2 420 lm
	20LED				
	RGBWW				
	220V 30				
	DMX 50W				
50475299	HP				
	BVP372	RGBW	-	N.A.	1 815 lm
	20LED				
	RGBWW				
	220V 45				
50476999	DMX 50W				
	HP				
	BVP372	RGBW	-	N.A.	1 755 lm
	20LED				
	RGBWW				
50477699	220V 60				
	DMX 50W				
	HP				
	BVP373	827 meleg	2700 K	>80	4 945 lm
	30LED 27K	fehér			
50478399	220V 10				
	80W HP				
	BVP373	827 meleg	2700 K	>80	4 640 lm
	30LED 27K	fehér			
	220V 10				
50479099	DMX 80W				
	HP				
	BVP373	827 meleg	2700 K	>80	5 155 lm
	30LED 27K	fehér			
	220V 15 80W				
50480699	HP				
	BVP373	827 meleg	2700 K	>80	4 835 lm
	30LED 27K	fehér			
	220V 15				
	DMX 80W				
50481399	HP				
	BVP373	827 meleg	2700 K	>80	5 850 lm
	30LED 27K	fehér			
	220V 30				
	80W HP				
50482099	BVP373	827 meleg	2700 K	>80	5 490 lm
	30LED 27K	fehér			
	220V 30				
	DMX 80W				
	HP				
50483799	BVP373	827 meleg	2700 K	>80	4 385 lm
	30LED 27K	fehér			
	220V 45				
	80W HP				

Order	Full Product	A	Korrelált		Fényáram
		fényforrás	színhőmérséklet	Színvisszaadási	
Code	Name	színe	(névleges)	index (CRI)	
50484499	BVP373	827 meleg	2700 K	>80	4 115 lm
	30LED 27K	fehér			
	220V 45				
	DMX 80W				
	HP				
50485199	BVP373	827 meleg	2700 K	>80	4 250 lm
	30LED 27K	fehér			
	220V 60				
	80W HP				
50486899	BVP373	827 meleg	2700 K	>80	3 985 lm
	30LED 27K	fehér			
	220V 60				
	DMX 80W				
	HP				
50487599	BVP373	830 meleg	3000 K	>80	5 160 lm
	30LED 30K	fehér			
	220V 10				
	80W HP				
50488299	BVP373	830 meleg	3000 K	>80	4 840 lm
	30LED 30K	fehér			
	220V 10				
	DMX 80W				
	HP				
50489999	BVP373	830 meleg	3000 K	>80	5 375 lm
	30LED 30K	fehér			
	220V 15 80W				
	HP				
50490599	BVP373	830 meleg	3000 K	>80	5 045 lm
	30LED 30K	fehér			
	220V 15				
	DMX 80W				
	HP				
50491299	BVP373	830 meleg	3000 K	>80	6 100 lm
	30LED 30K	fehér			
	220V 30				
	80W HP				
50492999	BVP373	830 meleg	3000 K	>80	5 725 lm
	30LED 30K	fehér			
	220V 30				
	DMX 80W				
	HP				
50493699	BVP373	830 meleg	3000 K	>80	4 575 lm
	30LED 30K	fehér			
	220V 45				
	80W HP				
50494399	BVP373	830 meleg	3000 K	>80	4 295 lm
	30LED 30K	fehér			
	220V 45				
	DMX 80W				
	HP				

Order	Full Product	A	Korrelált		Fényáram
		fényforrás	színhőmérséklet	Színvisszaadási	
Code	Name	színe	(névleges)	index (CRI)	
50495099	BVP373	830 meleg	3000 K	>80	4 430 lm
	30LED 30K	fehér			
	220V 60				
	80W HP				
50496799	BVP373	830 meleg	3000 K	>80	4 155 lm
	30LED 30K	fehér			
	220V 60				
	DMX 80W				
	HP				
50497499	BVP373	840	4000 K	>80	5 755 lm
	30LED 40K	semleges			
	220V 10	fehér			
	80W HP				
50498199	BVP373	840	4000 K	>80	5 400 lm
	30LED 40K	semleges			
	220V 10	fehér			
	DMX 80W				
	HP				
50499899	BVP373	840	4000 K	>80	6 000 lm
	30LED 40K	semleges			
	220V 15 80W	fehér			
	HP				
50500199	BVP373	840	4000 K	>80	5 625 lm
	30LED 40K	semleges			
	220V 15	fehér			
	DMX 80W				
	HP				
50501899	BVP373	840	4000 K	>80	6 810 lm
	30LED 40K	semleges			
	220V 30	fehér			
	80W HP				
50502599	BVP373	840	4000 K	>80	6 385 lm
	30LED 40K	semleges			
	220V 30	fehér			
	DMX 80W				
	HP				
50503299	BVP373	840	4000 K	>80	5 105 lm
	30LED 40K	semleges			
	220V 45	fehér			
	80W HP				
50504999	BVP373	840	4000 K	>80	4 790 lm
	30LED 40K	semleges			
	220V 45	fehér			
	DMX 80W				
	HP				
50505699	BVP373	840	4000 K	>80	4 945 lm
	30LED 40K	semleges			
	220V 60	fehér			
	80W HP				

Order	Full Product	A	Korrelált		Fényáram
		fényforrás	színhőmérséklet	Színvisszaadási	
Code	Name	színe	(névleges)	index (CRI)	
50506399	BVP373	840	4000 K	>80	4 640 lm
	30LED 40K	semleges			
	220V 60	fehér			
	DMX 80W				
	HP				
50507099	BVP373	RGB	-	N.A.	2 695 lm
	30LED RGB				
	220V 10				
	DMX 80W				
	HP				
50508799	BVP373	RGB	-	N.A.	2 810 lm
	30LED RGB				
	220V 15				
	DMX 80W				
	HP				
50509499	BVP373	RGB	-	N.A.	3 190 lm
	30LED RGB				
	220V 30				
	DMX 80W				
	HP				
50510099	BVP373	RGB	-	N.A.	2 390 lm
	30LED RGB				
	220V 45				
	DMX 80W				
	HP				
50511799	BVP373	RGB	-	N.A.	2 315 lm
	30LED RGB				
	220V 60				
	DMX 80W				
	HP				
50512499	BVP373	RGBW	-	N.A.	3 520 lm
	32LED				
	RGBNW				
	220V 10				
	DMX 80W				
50513199	BVP373	RGBW	-	N.A.	3 670 lm
	32LED				
	RGBNW				
	220V 15				
	DMX 80W				
50514899	BVP373	RGBW	-	N.A.	4 170 lm
	32LED				
	RGBNW				
	220V 30				
	DMX 80W				
50515599	BVP373	RGBW	-	N.A.	3 125 lm
	32LED				

Order	Full Product	A	Korrelált		Fényáram
		fényforrás	színhőmérséklet	Színvisszaadási	
Code	Name	színe	(névleges)	index (CRI)	
50516299	BVP373	RGBW	-	N.A.	3 025 lm
	32LED				
	RGBNW				
	220V 60				
	DMX 80W				
50517999	BVP373	RGBW	-	N.A.	3 370 lm
	32LED				
	RGBWW				
	220V 10				
	DMX 80W				
50518699	BVP373	RGBW	-	N.A.	3 515 lm
	32LED				
	RGBWW				
	220V 15				
	DMX 80W				
50519399	BVP373	RGBW	-	N.A.	3 990 lm
	32LED				
	RGBWW				
	220V 30				
	DMX 80W				
50520999	BVP373	RGBW	-	N.A.	2 990 lm
	32LED				
	RGBWW				
	220V 45				
	DMX 80W				
50521699	BVP373	RGBW	-	N.A.	2 895 lm
	32LED				
	RGBWW				
	220V 60				
	DMX 80W				
50522399	BVP373	827 meleg	2700 K	>80	6 175 lm
	36LED 27K	fehér			
	220V 10				
	100W HP				
50523099	BVP373	827 meleg	2700 K	>80	5 720 lm
	36LED 27K	fehér			
	220V 10				
	DMX 100W				
	HP				

Order	Full Product	A	Korrelált		
		fényforrás	színhőmérséklet	Színvisszaadási	
Code	Name	színe	(névleges)	index (CRI)	Fényáram
50524799	BVP373	827 meleg	2700 K	>80	6 440 lm
	36LED 27K	fehér			
	220V 15				
	100W HP				
50525499	BVP373	827 meleg	2700 K	>80	5 965 lm
	36LED 27K	fehér			
	220V 15				
	DMX 100W				
	HP				
50526199	BVP373	827 meleg	2700 K	>80	7 310 lm
	36LED 27K	fehér			
	220V 30				
	100W HP				
50527899	BVP373	827 meleg	2700 K	>80	6 770 lm
	36LED 27K	fehér			
	220V 30				
	DMX 100W				
	HP				
50528599	BVP373	827 meleg	2700 K	>80	5 480 lm
	36LED 27K	fehér			
	220V 45				
	100W HP				
50529299	BVP373	827 meleg	2700 K	>80	5 075 lm
	36LED 27K	fehér			
	220V 45				
	DMX 100W				
	HP				
50530899	BVP373	827 meleg	2700 K	>80	5 305 lm
	36LED 27K	fehér			
	220V 60				
	100W HP				
50531599	BVP373	827 meleg	2700 K	>80	4 915 lm
	36LED 27K	fehér			
	220V 60				
	DMX 100W				
	HP				
50532299	BVP373	830 meleg	3000 K	>80	6 445 lm
	36LED 30K	fehér			
	220V 10				
	100W HP				
50533999	BVP373	830 meleg	3000 K	>80	5 970 lm
	36LED 30K	fehér			
	220V 10				
	DMX 100W				
	HP				
50534699	BVP373	830 meleg	3000 K	>80	6 715 lm
	36LED 30K	fehér			
	220V 15				
	100W HP				

Order	Full Product	A	Korrelált		
		fényforrás	színhőmérséklet	Színvisszaadási	
Code	Name	színe	(névleges)	index (CRI)	Fényáram
50535399	BVP373	830 meleg	3000 K	>80	6 220 lm
	36LED 30K	fehér			
	220V 15				
	DMX 100W				
	HP				
50536099	BVP373	830 meleg	3000 K	>80	7 625 lm
	36LED 30K	fehér			
	220V 30				
	100W HP				
50537799	BVP373	830 meleg	3000 K	>80	7 060 lm
	36LED 30K	fehér			
	220V 30				
	DMX 100W				
	HP				
50538499	BVP373	830 meleg	3000 K	>80	5 715 lm
	36LED 30K	fehér			
	220V 45				
	100W HP				
50539199	BVP373	830 meleg	3000 K	>80	5 295 lm
	36LED 30K	fehér			
	220V 45				
	DMX 100W				
	HP				
50540799	BVP373	830 meleg	3000 K	>80	5 535 lm
	36LED 30K	fehér			
	220V 60				
	100W HP				
50541499	BVP373	830 meleg	3000 K	>80	5 125 lm
	36LED 30K	fehér			
	220V 60				
	DMX 100W				
	HP				
50542199	BVP373	840	4000 K	>80	7 190 lm
	36LED 40K	semleges			
	220V 10	fehér			
	100W HP				
50543899	BVP373	840	4000 K	>80	6 660 lm
	36LED 40K	semleges			
	220V 10	fehér			
	DMX 100W				
	HP				
50544599	BVP373	840	4000 K	>80	7 495 lm
	36LED 40K	semleges			
	220V 15	fehér			
	100W HP				
50545299	BVP373	840	4000 K	>80	6 940 lm
	36LED 40K	semleges			
	220V 15	fehér			
	DMX 100W				
	HP				

Order	Full Product	A	Korrelált		Fényáram
		fényforrás	színhőmérséklet	Színvisszaadási	
Code	Name	színe	(névleges)	index (CRI)	
50546999	BVP373	840	4000 K	>80	8 505 lm
	36LED 40K	semleges			
	220V 30	fehér			
	100W HP				
50547699	BVP373	840	4000 K	>80	7 880 lm
	36LED 40K	semleges			
	220V 30	fehér			
	DMX 100W				
	HP				
50548399	BVP373	840	4000 K	>80	6 380 lm
	36LED 40K	semleges			
	220V 45	fehér			
	100W HP				
50549099	BVP373	840	4000 K	>80	5 910 lm
	36LED 40K	semleges			
	220V 45	fehér			
	DMX 100W				
	HP				
50550699	BVP373	840	4000 K	>80	6 175 lm
	36LED 40K	semleges			
	220V 60	fehér			
	100W HP				
50551399	BVP373	840	4000 K	>80	5 720 lm
	36LED 40K	semleges			
	220V 60	fehér			
	DMX 100W				
	HP				
50552099	BVP373	RGB	-	N.A.	3 300 lm
	36LED RGB				
	220V 10				
	DMX 100W				
	HP				
50553799	BVP373	RGB	-	N.A.	3 440 lm
	36LED RGB				
	220V 15				
	DMX 100W				
	HP				
50554499	BVP373	RGB	-	N.A.	3 905 lm
	36LED RGB				
	220V 30				
	DMX 100W				
	HP				
50555199	BVP373	RGB	-	N.A.	2 930 lm
	36LED RGB				
	220V 45				
	DMX 100W				
	HP				
50556899	BVP373	RGB	-	N.A.	2 835 lm
	36LED RGB				
	220V 60				

Order	Full Product	A	Korrelált		Fényáram
		fényforrás	színhőmérséklet	Színvisszaadási	
Code	Name	színe	(névleges)	index (CRI)	
	DMX 100W				
	HP				
50557599	BVP373	RGBW	-	N.A.	4 175 lm
	36LED				
	RGBNW				
	220V 10				
	DMX 100W				
	HP				
50558299	BVP373	RGBW	-	N.A.	4 355 lm
	36LED				
	RGBNW				
	220V 15				
	DMX 100W				
	HP				
50559999	BVP373	RGBW	-	N.A.	4 945 lm
	36LED				
	RGBNW				
	220V 30				
	DMX 100W				
	HP				
50560599	BVP373	RGBW	-	N.A.	3 705 lm
	36LED				
	RGBNW				
	220V 45				
	DMX 100W				
	HP				
50561299	BVP373	RGBW	-	N.A.	3 590 lm
	36LED				
	RGBNW				
	220V 60				
	DMX 100W				
	HP				
50562999	BVP373	RGBW	-	N.A.	3 995 lm
	36LED				
	RGBWW				
	220V 10				
	DMX 100W				
	HP				
50563699	BVP373	RGBW	-	N.A.	4 165 lm
	36LED				
	RGBWW				
	220V 15				
	DMX 100W				
	HP				
50564399	BVP373	RGBW	-	N.A.	4 730 lm
	36LED				
	RGBWW				
	220V 30				
	DMX 100W				
	HP				

Order	Full Product	A	Korrelált		
		fényforrás	színhőmérséklet	Színvisszaadási	Fényáram
Code	Name	színe	(névleges)	index (CRI)	
50565099	BVP373	RGBW	-	N.A.	3 545 lm
	36LED				
	RGBWW				
	220V 45				
	DMX 100W				
	HP				
50566799	BVP373	RGBW	-	N.A.	3 435 lm
	36LED				
	RGBWW				
	220V 60				
	DMX 100W				
	HP				
50567499	BVP374	827 meleg	2700 K	>80	7 540 lm
	48LED 27K	fehér			
	220V 10				
	120W HP				
50568199	BVP374	827 meleg	2700 K	>80	7 040 lm
	48LED 27K	fehér			
	220V 10				
	DMX 120W				
	HP				
50569899	BVP374	827 meleg	2700 K	>80	7 855 lm
	48LED 27K	fehér			
	220V 15				
	120W HP				
50570499	BVP374	827 meleg	2700 K	>80	7 340 lm
	48LED 27K	fehér			
	220V 15				
	DMX 120W				
	HP				
50571199	BVP374	827 meleg	2700 K	>80	8 920 lm
	48LED 27K	fehér			
	220V 30				
	120W HP				
50572899	BVP374	827 meleg	2700 K	>80	8 330 lm
	48LED 27K	fehér			
	220V 30				
	DMX 120W				
	HP				
50573599	BVP374	827 meleg	2700 K	>80	6 690 lm
	48LED 27K	fehér			
	220V 45				
	120W HP				
50574299	BVP374	827 meleg	2700 K	>80	6 245 lm
	48LED 27K	fehér			
	220V 45				
	DMX 120W				
	HP				
50575999	BVP374	827 meleg	2700 K	>80	6 475 lm
	48LED 27K	fehér			

Order	Full Product	A	Korrelált		
		fényforrás	színhőmérséklet	Színvisszaadási	Fényáram
Code	Name	színe	(névleges)	index (CRI)	
	220V 60				
	120W HP				
50576699	BVP374	827 meleg	2700 K	>80	6 050 lm
	48LED 27K	fehér			
	220V 60				
	DMX 120W				
	HP				
50577399	BVP374	830 meleg	3000 K	>80	7 865 lm
	48LED 30K	fehér			
	220V 10				
	120W HP				
50578099	BVP374	830 meleg	3000 K	>80	7 345 lm
	48LED 30K	fehér			
	220V 10				
	DMX 120W				
	HP				
50579799	BVP374	830 meleg	3000 K	>80	8 195 lm
	48LED 30K	fehér			
	220V 15				
	120W HP				
50580399	BVP374	830 meleg	3000 K	>80	7 655 lm
	48LED 30K	fehér			
	220V 15				
	DMX 120W				
	HP				
50581099	BVP374	830 meleg	3000 K	>80	9 305 lm
	48LED 30K	fehér			
	220V 30				
	120W HP				
50582799	BVP374	830 meleg	3000 K	>80	8 690 lm
	48LED 30K	fehér			
	220V 30				
	DMX 120W				
	HP				
50583499	BVP374	830 meleg	3000 K	>80	6 975 lm
	48LED 30K	fehér			
	220V 45				
	120W HP				
50584199	BVP374	830 meleg	3000 K	>80	6 515 lm
	48LED 30K	fehér			
	220V 45				
	DMX 120W				
	HP				
50585899	BVP374	830 meleg	3000 K	>80	6 755 lm
	48LED 30K	fehér			
	220V 60				
	120W HP				
50586599	BVP374	830 meleg	3000 K	>80	6 310 lm
	48LED 30K	fehér			
	220V 60				

Order	Full Product	A	Korrelált		
Code	Name	fényforrás	színhőmérséklet	Színvisszaadási	Fényáram
		színe	(névleges)	index (CRI)	
	DMX 120W HP				
50587299	BVP374 48LED 40K 220V 10 120W HP	840 semleges fehér	4000 K	>80	8 775 lm
50588999	BVP374 48LED 40K 220V 10 DMX 120W HP	840 semleges fehér	4000 K	>80	8 195 lm
50589699	BVP374 48LED 40K 220V 15 120W HP	840 semleges fehér	4000 K	>80	9 145 lm
50590299	BVP374 48LED 40K 220V 15 DMX 120W HP	840 semleges fehér	4000 K	>80	8 540 lm
50591999	BVP374 48LED 40K 220V 30 120W HP	840 semleges fehér	4000 K	>80	10 380 lm
50592699	BVP374 48LED 40K 220V 30 DMX 120W HP	840 semleges fehér	4000 K	>80	9 695 lm
50593399	BVP374 48LED 40K 220V 45 120W HP	840 semleges fehér	4000 K	>80	7 785 lm
50594099	BVP374 48LED 40K 220V 45 DMX 120W HP	840 semleges fehér	4000 K	>80	7 270 lm
50595799	BVP374 48LED 40K 220V 60 120W HP	840 semleges fehér	4000 K	>80	7 535 lm
50596499	BVP374 48LED 40K 220V 60 DMX 120W HP	840 semleges fehér	4000 K	>80	7 040 lm
50597199	BVP374 48LED RGB 220V 10	RGB	-	N.A.	4 035 lm

Order	Full Product	A	Korrelált		
Code	Name	fényforrás	színhőmérséklet	Színvisszaadási	Fényáram
		színe	(névleges)	index (CRI)	
	DMX 120W HP				
50598899	BVP374 48LED RGB 220V 15 DMX 120W HP	RGB	-	N.A.	4 205 lm
50599599	BVP374 48LED RGB 220V 30 DMX 120W HP	RGB	-	N.A.	4 775 lm
50600899	BVP374 48LED RGB 220V 45 DMX 120W HP	RGB	-	N.A.	3 580 lm
50601599	BVP374 48LED RGB 220V 60 DMX 120W HP	RGB	-	N.A.	3 465 lm
50602299	BVP374 48LED RGBNW 220V 10 DMX 120W HP	RGBW	-	N.A.	5 165 lm
50603999	BVP374 48LED RGBNW 220V 15 DMX 120W HP	RGBW	-	N.A.	5 380 lm
50604699	BVP374 48LED RGBNW 220V 30 DMX 120W HP	RGBW	-	N.A.	6 110 lm
50605399	BVP374 48LED RGBNW 220V 45 DMX 120W HP	RGBW	-	N.A.	4 580 lm
50606099	BVP374 48LED RGBNW 220V 60	RGBW	-	N.A.	4 435 lm

Order Code	Full Product Name	A	Korrelált		Fényáram
		fényforrás színe	színhőmérséklet (névleges)	Színvisszaadási index (CRI)	
50607799	DMX 120W HP				
	BVP374	RGBW	-	N.A.	4 940 lm
	48LED				
	RGBWW				
	220V 10				
50608499	DMX 120W HP				
	BVP374	RGBW	-	N.A.	5 150 lm
	48LED				
	RGBWW				
	220V 15				
50609199	DMX 120W HP				
	BVP374	RGBW	-	N.A.	5 845 lm
	48LED				
	RGBWW				
	220V 30				
50610799	DMX 120W HP				
	BVP374	RGBW	-	N.A.	4 385 lm
	48LED				
	RGBWW				
	220V 45				
50611499	DMX 120W HP				
	BVP374	RGBW	-	N.A.	4 245 lm
	48LED				
	RGBWW				
	220V 60				
50612199	DMX 120W HP				
	BVP374	827 meleg	2700 K	>80	9 425 lm
	60LED 27K	fehér			
	220V 10				
50613899	150W HP				
	BVP374	827 meleg	2700 K	>80	9 065 lm
	60LED 27K	fehér			
	220V 10				
50614599	DMX 150W HP				
	BVP374	827 meleg	2700 K	>80	9 820 lm
	60LED 27K	fehér			
	220V 15				
50615299	150W HP				
	BVP374	827 meleg	2700 K	>80	9 450 lm
	60LED 27K	fehér			
	220V 15				

Order Code	Full Product Name	A	Korrelált		Fényáram
		fényforrás színe	színhőmérséklet (névleges)	Színvisszaadási index (CRI)	
50616999	BVP374	827 meleg	2700 K	>80	11 150 lm
	60LED 27K	fehér			
	220V 30				
	150W HP				
50617699	BVP374	827 meleg	2700 K	>80	10 725 lm
	60LED 27K	fehér			
	220V 30				
	DMX 150W HP				
50618399	BVP374	827 meleg	2700 K	>80	8 360 lm
	60LED 27K	fehér			
	220V 45				
	150W HP				
50619099	BVP374	827 meleg	2700 K	>80	8 045 lm
	60LED 27K	fehér			
	220V 45				
	DMX 150W HP				
50620699	BVP374	827 meleg	2700 K	>80	8 095 lm
	60LED 27K	fehér			
	220V 60				
	150W HP				
50621399	BVP374	827 meleg	2700 K	>80	7 790 lm
	60LED 27K	fehér			
	220V 60				
	DMX 150W HP				
50622099	BVP374	830 meleg	3000 K	>80	9 830 lm
	60LED 30K	fehér			
	220V 10				
	150W HP				
50623799	BVP374	830 meleg	3000 K	>80	9 455 lm
	60LED 30K	fehér			
	220V 10				
	DMX 150W HP				
50624499	BVP374	830 meleg	3000 K	>80	10 245 lm
	60LED 30K	fehér			
	220V 15				
	150W HP				
50625199	BVP374	830 meleg	3000 K	>80	9 855 lm
	60LED 30K	fehér			
	220V 15				
	DMX 150W HP				
50626899	BVP374	830 meleg	3000 K	>80	11 630 lm
	60LED 30K	fehér			
	220V 30				
	150W HP				

Order	Full Product	A	Korrelált		Fényáram
		fényforrás	színhőmérséklet	Színvisszaadási	
Code	Name	színe	(névleges)	index (CRI)	
50627599	BVP374	830 meleg	3000 K	>80	11 190 lm
	60LED 30K	fehér			
	220V 30				
	DMX 150W				
	HP				
50628299	BVP374	830 meleg	3000 K	>80	8 720 lm
	60LED 30K	fehér			
	220V 45				
	150W HP				
50629999	BVP374	830 meleg	3000 K	>80	8 390 lm
	60LED 30K	fehér			
	220V 45				
	DMX 150W				
	HP				
50630599	BVP374	830 meleg	3000 K	>80	8 445 lm
	60LED 30K	fehér			
	220V 60				
	150W HP				
50631299	BVP374	830 meleg	3000 K	>80	8 125 lm
	60LED 30K	fehér			
	220V 60				
	DMX 150W				
	HP				
50632999	BVP374	840	4000 K	>80	10 965 lm
	60LED 40K	semleges			
	220V 10	fehér			
	150W HP				
50633699	BVP374	840	4000 K	>80	10 550 lm
	60LED 40K	semleges			
	220V 10	fehér			
	DMX 150W				
	HP				
50634399	BVP374	840	4000 K	>80	11 430 lm
	60LED 40K	semleges			
	220V 15	fehér			
	150W HP				
50635099	BVP374	840	4000 K	>80	10 995 lm
	60LED 40K	semleges			
	220V 15	fehér			
	DMX 150W				
	HP				
50636799	BVP374	840	4000 K	>80	12 975 lm
	60LED 40K	semleges			
	220V 30	fehér			
	150W HP				
50637499	BVP374	840	4000 K	>80	12 485 lm
	60LED 40K	semleges			
	220V 30	fehér			
	DMX 150W				
	HP				

Order	Full Product	A	Korrelált		Fényáram
		fényforrás	színhőmérséklet	Színvisszaadási	
Code	Name	színe	(névleges)	index (CRI)	
50638199	BVP374	840	4000 K	>80	9 730 lm
	60LED 40K	semleges			
	220V 45	fehér			
	150W HP				
50639899	BVP374	840	4000 K	>80	9 360 lm
	60LED 40K	semleges			
	220V 45	fehér			
	DMX 150W				
	HP				
50640499	BVP374	840	4000 K	>80	9 420 lm
	60LED 40K	semleges			
	220V 60	fehér			
	150W HP				
50641199	BVP374	840	4000 K	>80	9 065 lm
	60LED 40K	semleges			
	220V 60	fehér			
	DMX 150W				
	HP				
50642899	BVP374	RGB	-	N.A.	5 185 lm
	60LED RGB				
	220V 10				
	DMX 150W				
	HP				
50643599	BVP374	RGB	-	N.A.	5 405 lm
	60LED RGB				
	220V 15				
	DMX 150W				
	HP				
50644299	BVP374	RGB	-	N.A.	6 135 lm
	60LED RGB				
	220V 30				
	DMX 150W				
	HP				
50645999	BVP374	RGB	-	N.A.	4 600 lm
	60LED RGB				
	220V 45				
	DMX 150W				
	HP				
50646699	BVP374	RGB	-	N.A.	4 455 lm
	60LED RGB				
	220V 60				
	DMX 150W				
	HP				
50647399	BVP374	RGBW	-	N.A.	6 635 lm
	60LED				
	RGBNW				
	220V 10				
	DMX 150W				
	HP				

Order Code	Full Product Name	A	Korrelált		Fényáram
		fényforrás	színhőmérséklet	Színvisszaadási	
		színe	(névleges)	index (CRI)	
50648099	BVP374 60LED RGBNW 220V 15 DMX 150W HP	RGBW	-	N.A.	6 920 lm
50649799	BVP374 60LED RGBNW 220V 30 DMX 150W HP	RGBW	-	N.A.	7 855 lm
50650399	BVP374 60LED RGBNW 220V 45 DMX 150W HP	RGBW	-	N.A.	5 890 lm
50651099	BVP374 60LED RGBNW 220V 60 DMX 150W HP	RGBW	-	N.A.	5 700 lm
50652799	BVP374 60LED RGBWW	RGBW	-	N.A.	6 370 lm

Order Code	Full Product Name	A	Korrelált		Fényáram
		fényforrás	színhőmérséklet	Színvisszaadási	
		színe	(névleges)	index (CRI)	
	220V 10 DMX 150W HP				
50653499	BVP374 60LED RGBWW 220V 15 DMX 150W HP	RGBW	-	N.A.	6 640 lm
50654199	BVP374 60LED RGBWW 220V 30 DMX 150W HP	RGBW	-	N.A.	7 535 lm
50655899	BVP374 60LED RGBWW 220V 45 DMX 150W HP	RGBW	-	N.A.	5 650 lm
50656599	BVP374 60LED RGBWW 220V 60 DMX 150W HP	RGBW	-	N.A.	5 470 lm

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
50342799	BVP371 12LED 27K 220V 10 24W HE	24 W
50343499	BVP371 12LED 27K 220V 10 DMX 24W HE	24 W
50344199	BVP371 12LED 27K 220V 15 24W HE	24 W
50345899	BVP371 12LED 27K 220V 15 DMX 24W HE	24 W
50346599	BVP371 12LED 27K 220V 30 24W HE	24 W
50347299	BVP371 12LED 27K 220V 30 DMX 24W HE	24 W
50348999	BVP371 12LED 27K 220V 45 24W HE	24 W
50349699	BVP371 12LED 27K 220V 45 DMX 24W HE	24 W
50350299	BVP371 12LED 27K 220V 60 24W HE	24 W
50351999	BVP371 12LED 27K 220V 60 DMX 24W HE	24 W
50352699	BVP371 12LED 30K 220V 10 24W HE	24 W
50353399	BVP371 12LED 30K 220V 10 DMX 24W HE	24 W
50354099	BVP371 12LED 30K 220V 15 24W HE	24 W
50355799	BVP371 12LED 30K 220V 15 DMX 24W HE	24 W
50356499	BVP371 12LED 30K 220V 30 24W HE	24 W
50357199	BVP371 12LED 30K 220V 30 DMX 24W HE	24 W
50358899	BVP371 12LED 30K 220V 45 24W HE	24 W
50359599	BVP371 12LED 30K 220V 45 DMX 24W HE	24 W
50360199	BVP371 12LED 30K 220V 60 24W HE	24 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
50361899	BVP371 12LED 30K 220V 60 DMX 24W HE	24 W
50362599	BVP371 12LED 40K 220V 10 24W HE	24 W
50363299	BVP371 12LED 40K 220V 10 DMX 24W HE	24 W
50364999	BVP371 12LED 40K 220V 15 24W HE	24 W
50365699	BVP371 12LED 40K 220V 15 DMX 24W HE	24 W
50366399	BVP371 12LED 40K 220V 30 24W HE	24 W
50367099	BVP371 12LED 40K 220V 30 DMX 24W HE	24 W
50368799	BVP371 12LED 40K 220V 45 24W HE	24 W
50369499	BVP371 12LED 40K 220V 45 DMX 24W HE	24 W
50370099	BVP371 12LED 40K 220V 60 24W HE	24 W
50371799	BVP371 12LED 40K 220V 60 DMX 24W HE	24 W
50372499	BVP371 12LED RGB 220V 10 DMX 24W HE	24 W
50373199	BVP371 12LED RGB 220V 15 DMX 24W HE	24 W
50374899	BVP371 12LED RGB 220V 30 DMX 24W HE	24 W
50375599	BVP371 12LED RGB 220V 45 DMX 24W HE	24 W
50376299	BVP371 12LED RGB 220V 60 DMX 24W HE	24 W
50377999	BVP371 12LED RGBNW 220V 10 DMX 24W HE	24 W
50378699	BVP371 12LED RGBNW 220V 15 DMX 24W HE	24 W
50379399	BVP371 12LED RGBNW 220V 30 DMX 24W HE	24 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
50380999	BVP371 12LED RGBNW 220V 45 DMX 24W HE	24 W
50381699	BVP371 12LED RGBNW 220V 60 DMX 24W HE	24 W
50382399	BVP371 12LED RGBWW 220V 10 DMX 24W HE	24 W
50383099	BVP371 12LED RGBWW 220V 15 DMX 24W HE	24 W
50384799	BVP371 12LED RGBWW 220V 30 DMX 24W HE	24 W
50385499	BVP371 12LED RGBWW 220V 45 DMX 24W HE	24 W
50386199	BVP371 12LED RGBWW 220V 60 DMX 24W HE	24 W
50387899	BVP372 15LED RGB 220V 10 DMX 40W HP	40 W
50388599	BVP372 15LED RGB 220V 15 DMX 40W HP	40 W
50389299	BVP372 15LED RGB 220V 30 DMX 40W HP	40 W
50390899	BVP372 15LED RGB 220V 45 DMX 40W HP	40 W
50391599	BVP372 15LED RGB 220V 60 DMX 40W HP	40 W
50392299	BVP372 16LED 27K 220V 10 40W HP	40 W
50393999	BVP372 16LED 27K 220V 10 DMX 40W HP	40 W
50394699	BVP372 16LED 27K 220V 15 40W HP	40 W
50395399	BVP372 16LED 27K 220V 15 DMX 40W HP	40 W
50396099	BVP372 16LED 27K 220V 30 40W HP	40 W
50397799	BVP372 16LED 27K 220V 30 DMX 40W HP	40 W
50398499	BVP372 16LED 27K 220V 45 40W HP	40 W
50399199	BVP372 16LED 27K 220V 45 DMX 40W HP	40 W
50400499	BVP372 16LED 27K 220V 60 40W HP	40 W
50401199	BVP372 16LED 27K 220V 60 DMX 40W HP	40 W
50402899	BVP372 16LED 30K 220V 10 40W HP	40 W
50403599	BVP372 16LED 30K 220V 10 DMX 40W HP	40 W
50404299	BVP372 16LED 30K 220V 15 40W HP	40 W
50405999	BVP372 16LED 30K 220V 15 DMX 40W HP	40 W
50406699	BVP372 16LED 30K 220V 30 40W HP	40 W
50407399	BVP372 16LED 30K 220V 30 DMX 40W HP	40 W
50408099	BVP372 16LED 30K 220V 45 40W HP	40 W
50409799	BVP372 16LED 30K 220V 45 DMX 40W HP	40 W
50410399	BVP372 16LED 30K 220V 60 40W HP	40 W
50411099	BVP372 16LED 30K 220V 60 DMX 40W HP	40 W
50412799	BVP372 16LED 40K 220V 10 40W HP	40 W
50413499	BVP372 16LED 40K 220V 10 DMX 40W HP	40 W
50414199	BVP372 16LED 40K 220V 15 40W HP	40 W
50415899	BVP372 16LED 40K 220V 15 DMX 40W HP	40 W
50416599	BVP372 16LED 40K 220V 30 40W HP	40 W
50417299	BVP372 16LED 40K 220V 30 DMX 40W HP	40 W
50418999	BVP372 16LED 40K 220V 45 40W HP	40 W
50419699	BVP372 16LED 40K 220V 45 DMX 40W HP	40 W
50420299	BVP372 16LED 40K 220V 60 40W HP	40 W
50421999	BVP372 16LED 40K 220V 60 DMX 40W HP	40 W
50422699	BVP372 16LED RGBNW 220V 10 DMX 40W HP	40 W
50423399	BVP372 16LED RGBNW 220V 15 DMX 40W HP	40 W
50424099	BVP372 16LED RGBNW 220V 30 DMX 40W HP	40 W
50425799	BVP372 16LED RGBNW 220V 45 DMX 40W HP	40 W
50426499	BVP372 16LED RGBNW 220V 60 DMX 40W HP	40 W
50427199	BVP372 16LED RGBWW 220V 10 DMX 40W HP	40 W
50428899	BVP372 16LED RGBWW 220V 15 DMX 40W HP	40 W
50429599	BVP372 16LED RGBWW 220V 30 DMX 40W HP	40 W
50430199	BVP372 16LED RGBWW 220V 45 DMX 40W HP	40 W
50431899	BVP372 16LED RGBWW 220V 60 DMX 40W HP	40 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
50432599	BVP372 18LED 27K 220V 10 50W HP	50 W
50433299	BVP372 18LED 27K 220V 10 DMX 50W HP	50 W
50434999	BVP372 18LED 27K 220V 15 50W HP	50 W
50435699	BVP372 18LED 27K 220V 15 DMX 50W HP	50 W
50436399	BVP372 18LED 27K 220V 30 50W HP	50 W
50437099	BVP372 18LED 27K 220V 30 DMX 50W HP	50 W
50438799	BVP372 18LED 27K 220V 45 50W HP	50 W
50439499	BVP372 18LED 27K 220V 45 DMX 50W HP	50 W
50440099	BVP372 18LED 27K 220V 60 50W HP	50 W
50441799	BVP372 18LED 27K 220V 60 DMX 50W HP	50 W
50442499	BVP372 18LED 30K 220V 10 50W HP	50 W
50443199	BVP372 18LED 30K 220V 10 DMX 50W HP	50 W
50444899	BVP372 18LED 30K 220V 15 50W HP	50 W
50445599	BVP372 18LED 30K 220V 15 DMX 50W HP	50 W
50446299	BVP372 18LED 30K 220V 30 50W HP	50 W
50447999	BVP372 18LED 30K 220V 30 DMX 50W HP	50 W
50448699	BVP372 18LED 30K 220V 45 50W HP	50 W
50449399	BVP372 18LED 30K 220V 45 DMX 50W HP	50 W
50450999	BVP372 18LED 30K 220V 60 50W HP	50 W
50451699	BVP372 18LED 30K 220V 60 DMX 50W HP	50 W
50452399	BVP372 18LED 40K 220V 10 50W HP	50 W
50453099	BVP372 18LED 40K 220V 10 DMX 50W HP	50 W
50454799	BVP372 18LED 40K 220V 15 50W HP	50 W
50455499	BVP372 18LED 40K 220V 15 DMX 50W HP	50 W
50456199	BVP372 18LED 40K 220V 30 50W HP	50 W
50457899	BVP372 18LED 40K 220V 30 DMX 50W HP	50 W
50458599	BVP372 18LED 40K 220V 45 50W HP	50 W
50459299	BVP372 18LED 40K 220V 45 DMX 50W HP	50 W
50460899	BVP372 18LED 40K 220V 60 50W HP	50 W
50461599	BVP372 18LED 40K 220V 60 DMX 50W HP	50 W
50462299	BVP372 18LED RGB 220V 10 DMX 50W HP	50 W
50463999	BVP372 18LED RGB 220V 15 DMX 50W HP	50 W
50464699	BVP372 18LED RGB 220V 30 DMX 50W HP	50 W
50465399	BVP372 18LED RGB 220V 45 DMX 50W HP	50 W
50466099	BVP372 18LED RGB 220V 60 DMX 50W HP	50 W
50467799	BVP372 20LED RGBNW 220V 10 DMX 50W HP	50 W
50468499	BVP372 20LED RGBNW 220V 15 DMX 50W HP	50 W
50469199	BVP372 20LED RGBNW 220V 30 DMX 50W HP	50 W
50470799	BVP372 20LED RGBNW 220V 45 DMX 50W HP	50 W
50471499	BVP372 20LED RGBNW 220V 60 DMX 50W HP	50 W
50472199	BVP372 20LED RGBWW 220V 10 DMX 50W HP	50 W
50473899	BVP372 20LED RGBWW 220V 15 DMX 50W HP	50 W
50474599	BVP372 20LED RGBWW 220V 30 DMX 50W HP	50 W
50475299	BVP372 20LED RGBWW 220V 45 DMX 50W HP	50 W
50476999	BVP372 20LED RGBWW 220V 60 DMX 50W HP	50 W
50477699	BVP373 30LED 27K 220V 10 80W HP	80 W
50478399	BVP373 30LED 27K 220V 10 DMX 80W HP	80 W
50479099	BVP373 30LED 27K 220V 15 80W HP	80 W
50480699	BVP373 30LED 27K 220V 15 DMX 80W HP	80 W
50481399	BVP373 30LED 27K 220V 30 80W HP	80 W
50482099	BVP373 30LED 27K 220V 30 DMX 80W HP	80 W
50483799	BVP373 30LED 27K 220V 45 80W HP	80 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
50484499	BVP373 30LED 27K 220V 45 DMX 80W HP	80 W
50485199	BVP373 30LED 27K 220V 60 80W HP	80 W
50486899	BVP373 30LED 27K 220V 60 DMX 80W HP	80 W
50487599	BVP373 30LED 30K 220V 10 80W HP	80 W
50488299	BVP373 30LED 30K 220V 10 DMX 80W HP	80 W
50489999	BVP373 30LED 30K 220V 15 80W HP	80 W
50490599	BVP373 30LED 30K 220V 15 DMX 80W HP	80 W
50491299	BVP373 30LED 30K 220V 30 80W HP	80 W
50492999	BVP373 30LED 30K 220V 30 DMX 80W HP	80 W
50493699	BVP373 30LED 30K 220V 45 80W HP	80 W
50494399	BVP373 30LED 30K 220V 45 DMX 80W HP	80 W
50495099	BVP373 30LED 30K 220V 60 80W HP	80 W
50496799	BVP373 30LED 30K 220V 60 DMX 80W HP	80 W
50497499	BVP373 30LED 40K 220V 10 80W HP	80 W
50498199	BVP373 30LED 40K 220V 10 DMX 80W HP	80 W
50499899	BVP373 30LED 40K 220V 15 80W HP	80 W
50500199	BVP373 30LED 40K 220V 15 DMX 80W HP	80 W
50501899	BVP373 30LED 40K 220V 30 80W HP	80 W
50502599	BVP373 30LED 40K 220V 30 DMX 80W HP	80 W
50503299	BVP373 30LED 40K 220V 45 80W HP	80 W
50504999	BVP373 30LED 40K 220V 45 DMX 80W HP	80 W
50505699	BVP373 30LED 40K 220V 60 80W HP	80 W
50506399	BVP373 30LED 40K 220V 60 DMX 80W HP	80 W
50507099	BVP373 30LED RGB 220V 10 DMX 80W HP	80 W
50508799	BVP373 30LED RGB 220V 15 DMX 80W HP	80 W
50509499	BVP373 30LED RGB 220V 30 DMX 80W HP	80 W
50510099	BVP373 30LED RGB 220V 45 DMX 80W HP	80 W
50511799	BVP373 30LED RGB 220V 60 DMX 80W HP	80 W
50512499	BVP373 32LED RGBNW 220V 10 DMX 80W HP	80 W
50513199	BVP373 32LED RGBNW 220V 15 DMX 80W HP	80 W
50514899	BVP373 32LED RGBNW 220V 30 DMX 80W HP	80 W
50515599	BVP373 32LED RGBNW 220V 45 DMX 80W HP	80 W
50516299	BVP373 32LED RGBNW 220V 60 DMX 80W HP	80 W
50517999	BVP373 32LED RGBWW 220V 10 DMX 80W HP	80 W
50518699	BVP373 32LED RGBWW 220V 15 DMX 80W HP	80 W
50519399	BVP373 32LED RGBWW 220V 30 DMX 80W HP	80 W
50520999	BVP373 32LED RGBWW 220V 45 DMX 80W HP	80 W
50521699	BVP373 32LED RGBWW 220V 60 DMX 80W HP	80 W
50522399	BVP373 36LED 27K 220V 10 100W HP	100 W
50523099	BVP373 36LED 27K 220V 10 DMX 100W HP	100 W
50524799	BVP373 36LED 27K 220V 15 100W HP	100 W
50525499	BVP373 36LED 27K 220V 15 DMX 100W HP	100 W
50526199	BVP373 36LED 27K 220V 30 100W HP	100 W
50527899	BVP373 36LED 27K 220V 30 DMX 100W HP	100 W
50528599	BVP373 36LED 27K 220V 45 100W HP	100 W
50529299	BVP373 36LED 27K 220V 45 DMX 100W HP	100 W
50530899	BVP373 36LED 27K 220V 60 100W HP	100 W
50531599	BVP373 36LED 27K 220V 60 DMX 100W HP	100 W
50532299	BVP373 36LED 30K 220V 10 100W HP	100 W
50533999	BVP373 36LED 30K 220V 10 DMX 100W HP	100 W
50534699	BVP373 36LED 30K 220V 15 100W HP	100 W
50535399	BVP373 36LED 30K 220V 15 DMX 100W HP	100 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
50536099	BVP373 36LED 30K 220V 30 100W HP	100 W
50537799	BVP373 36LED 30K 220V 30 DMX 100W HP	100 W
50538499	BVP373 36LED 30K 220V 45 100W HP	100 W
50539199	BVP373 36LED 30K 220V 45 DMX 100W HP	100 W
50540799	BVP373 36LED 30K 220V 60 100W HP	100 W
50541499	BVP373 36LED 30K 220V 60 DMX 100W HP	100 W
50542199	BVP373 36LED 40K 220V 10 100W HP	100 W
50543899	BVP373 36LED 40K 220V 10 DMX 100W HP	100 W
50544599	BVP373 36LED 40K 220V 15 100W HP	100 W
50545299	BVP373 36LED 40K 220V 15 DMX 100W HP	100 W
50546999	BVP373 36LED 40K 220V 30 100W HP	100 W
50547699	BVP373 36LED 40K 220V 30 DMX 100W HP	100 W
50548399	BVP373 36LED 40K 220V 45 100W HP	100 W
50549099	BVP373 36LED 40K 220V 45 DMX 100W HP	100 W
50550699	BVP373 36LED 40K 220V 60 100W HP	100 W
50551399	BVP373 36LED 40K 220V 60 DMX 100W HP	100 W
50552099	BVP373 36LED RGB 220V 10 DMX 100W HP	100 W
50553799	BVP373 36LED RGB 220V 15 DMX 100W HP	100 W
50554499	BVP373 36LED RGB 220V 30 DMX 100W HP	100 W
50555199	BVP373 36LED RGB 220V 45 DMX 100W HP	100 W
50556899	BVP373 36LED RGB 220V 60 DMX 100W HP	100 W
50557599	BVP373 36LED RGBNW 220V 10 DMX 100W HP	100 W
50558299	BVP373 36LED RGBNW 220V 15 DMX 100W HP	100 W
50559999	BVP373 36LED RGBNW 220V 30 DMX 100W HP	100 W
50560599	BVP373 36LED RGBNW 220V 45 DMX 100W HP	100 W
50561299	BVP373 36LED RGBNW 220V 60 DMX 100W HP	100 W
50562999	BVP373 36LED RGBWW 220V 10 DMX 100W HP	100 W
50563699	BVP373 36LED RGBWW 220V 15 DMX 100W HP	100 W
50564399	BVP373 36LED RGBWW 220V 30 DMX 100W HP	100 W
50565099	BVP373 36LED RGBWW 220V 45 DMX 100W HP	100 W
50566799	BVP373 36LED RGBWW 220V 60 DMX 100W HP	100 W
50567499	BVP374 48LED 27K 220V 10 120W HP	120 W
50568199	BVP374 48LED 27K 220V 10 DMX 120W HP	120 W
50569899	BVP374 48LED 27K 220V 15 120W HP	120 W
50570499	BVP374 48LED 27K 220V 15 DMX 120W HP	120 W
50571199	BVP374 48LED 27K 220V 30 120W HP	120 W
50572899	BVP374 48LED 27K 220V 30 DMX 120W HP	120 W
50573599	BVP374 48LED 27K 220V 45 120W HP	120 W
50574299	BVP374 48LED 27K 220V 45 DMX 120W HP	120 W
50575999	BVP374 48LED 27K 220V 60 120W HP	120 W
50576699	BVP374 48LED 27K 220V 60 DMX 120W HP	120 W
50577399	BVP374 48LED 30K 220V 10 120W HP	120 W
50578099	BVP374 48LED 30K 220V 10 DMX 120W HP	120 W
50579799	BVP374 48LED 30K 220V 15 120W HP	120 W
50580399	BVP374 48LED 30K 220V 15 DMX 120W HP	120 W
50581099	BVP374 48LED 30K 220V 30 120W HP	120 W
50582799	BVP374 48LED 30K 220V 30 DMX 120W HP	120 W
50583499	BVP374 48LED 30K 220V 45 120W HP	120 W
50584199	BVP374 48LED 30K 220V 45 DMX 120W HP	120 W
50585899	BVP374 48LED 30K 220V 60 120W HP	120 W
50586599	BVP374 48LED 30K 220V 60 DMX 120W HP	120 W
50587299	BVP374 48LED 40K 220V 10 120W HP	120 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
50588999	BVP374 48LED 40K 220V 10 DMX 120W HP	120 W
50589699	BVP374 48LED 40K 220V 15 120W HP	120 W
50590299	BVP374 48LED 40K 220V 15 DMX 120W HP	120 W
50591999	BVP374 48LED 40K 220V 30 120W HP	120 W
50592699	BVP374 48LED 40K 220V 30 DMX 120W HP	120 W
50593399	BVP374 48LED 40K 220V 45 120W HP	120 W
50594099	BVP374 48LED 40K 220V 45 DMX 120W HP	120 W
50595799	BVP374 48LED 40K 220V 60 120W HP	120 W
50596499	BVP374 48LED 40K 220V 60 DMX 120W HP	120 W
50597199	BVP374 48LED RGB 220V 10 DMX 120W HP	120 W
50598899	BVP374 48LED RGB 220V 15 DMX 120W HP	120 W
50599599	BVP374 48LED RGB 220V 30 DMX 120W HP	120 W
50600899	BVP374 48LED RGB 220V 45 DMX 120W HP	120 W
50601599	BVP374 48LED RGB 220V 60 DMX 120W HP	120 W
50602299	BVP374 48LED RGBNW 220V 10 DMX 120W HP	120 W
50603999	BVP374 48LED RGBNW 220V 15 DMX 120W HP	120 W
50604699	BVP374 48LED RGBNW 220V 30 DMX 120W HP	120 W
50605399	BVP374 48LED RGBNW 220V 45 DMX 120W HP	120 W
50606099	BVP374 48LED RGBNW 220V 60 DMX 120W HP	120 W
50607799	BVP374 48LED RGBWW 220V 10 DMX 120W HP	120 W
50608499	BVP374 48LED RGBWW 220V 15 DMX 120W HP	120 W
50609199	BVP374 48LED RGBWW 220V 30 DMX 120W HP	120 W
50610799	BVP374 48LED RGBWW 220V 45 DMX 120W HP	120 W
50611499	BVP374 48LED RGBWW 220V 60 DMX 120W HP	120 W
50612199	BVP374 60LED 27K 220V 10 150W HP	150 W
50613899	BVP374 60LED 27K 220V 10 DMX 150W HP	150 W
50614599	BVP374 60LED 27K 220V 15 150W HP	150 W
50615299	BVP374 60LED 27K 220V 15 DMX 150W HP	150 W
50616999	BVP374 60LED 27K 220V 30 150W HP	150 W
50617699	BVP374 60LED 27K 220V 30 DMX 150W HP	150 W
50618399	BVP374 60LED 27K 220V 45 150W HP	150 W
50619099	BVP374 60LED 27K 220V 45 DMX 150W HP	150 W
50620699	BVP374 60LED 27K 220V 60 150W HP	150 W
50621399	BVP374 60LED 27K 220V 60 DMX 150W HP	150 W
50622099	BVP374 60LED 30K 220V 10 150W HP	150 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
50623799	BVP374 60LED 30K 220V 10 DMX 150W HP	150 W
50624499	BVP374 60LED 30K 220V 15 150W HP	150 W
50625199	BVP374 60LED 30K 220V 15 DMX 150W HP	150 W
50626899	BVP374 60LED 30K 220V 30 150W HP	150 W
50627599	BVP374 60LED 30K 220V 30 DMX 150W HP	150 W
50628299	BVP374 60LED 30K 220V 45 150W HP	150 W
50629999	BVP374 60LED 30K 220V 45 DMX 150W HP	150 W
50630599	BVP374 60LED 30K 220V 60 150W HP	150 W
50631299	BVP374 60LED 30K 220V 60 DMX 150W HP	150 W
50632999	BVP374 60LED 40K 220V 10 150W HP	150 W
50633699	BVP374 60LED 40K 220V 10 DMX 150W HP	150 W
50634399	BVP374 60LED 40K 220V 15 150W HP	150 W
50635099	BVP374 60LED 40K 220V 15 DMX 150W HP	150 W
50636799	BVP374 60LED 40K 220V 30 150W HP	150 W
50637499	BVP374 60LED 40K 220V 30 DMX 150W HP	150 W
50638199	BVP374 60LED 40K 220V 45 150W HP	150 W
50639899	BVP374 60LED 40K 220V 45 DMX 150W HP	150 W
50640499	BVP374 60LED 40K 220V 60 150W HP	150 W
50641199	BVP374 60LED 40K 220V 60 DMX 150W HP	150 W
50642899	BVP374 60LED RGB 220V 10 DMX 150W HP	150 W
50643599	BVP374 60LED RGB 220V 15 DMX 150W HP	150 W
50644299	BVP374 60LED RGB 220V 30 DMX 150W HP	150 W
50645999	BVP374 60LED RGB 220V 45 DMX 150W HP	150 W
50646699	BVP374 60LED RGB 220V 60 DMX 150W HP	150 W
50647399	BVP374 60LED RGBNW 220V 10 DMX 150W HP	150 W
50648099	BVP374 60LED RGBNW 220V 15 DMX 150W HP	150 W
50649799	BVP374 60LED RGBNW 220V 30 DMX 150W HP	150 W
50650399	BVP374 60LED RGBNW 220V 45 DMX 150W HP	150 W
50651099	BVP374 60LED RGBNW 220V 60 DMX 150W HP	150 W
50652799	BVP374 60LED RGBWW 220V 10 DMX 150W HP	150 W
50653499	BVP374 60LED RGBWW 220V 15 DMX 150W HP	150 W
50654199	BVP374 60LED RGBWW 220V 30 DMX 150W HP	150 W
50655899	BVP374 60LED RGBWW 220V 45 DMX 150W HP	150 W
50656599	BVP374 60LED RGBWW 220V 60 DMX 150W HP	150 W

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Order Code	Full Product Name	Szabályozható
50342799	BVP371 12LED 27K 220V 10 24W HE	Nem
50343499	BVP371 12LED 27K 220V 10 DMX 24W HE	Igen
50344199	BVP371 12LED 27K 220V 15 24W HE	Nem
50345899	BVP371 12LED 27K 220V 15 DMX 24W HE	Igen
50346599	BVP371 12LED 27K 220V 30 24W HE	Nem
50347299	BVP371 12LED 27K 220V 30 DMX 24W HE	Igen
50348999	BVP371 12LED 27K 220V 45 24W HE	Nem
50349699	BVP371 12LED 27K 220V 45 DMX 24W HE	Igen
50350299	BVP371 12LED 27K 220V 60 24W HE	Nem
50351999	BVP371 12LED 27K 220V 60 DMX 24W HE	Igen
50352699	BVP371 12LED 30K 220V 10 24W HE	Nem
50353399	BVP371 12LED 30K 220V 10 DMX 24W HE	Igen
50354099	BVP371 12LED 30K 220V 15 24W HE	Nem

Order Code	Full Product Name	Szabályozható
50355799	BVP371 12LED 30K 220V 15 DMX 24W HE	Igen
50356499	BVP371 12LED 30K 220V 30 24W HE	Nem
50357199	BVP371 12LED 30K 220V 30 DMX 24W HE	Igen
50358899	BVP371 12LED 30K 220V 45 24W HE	Nem
50359599	BVP371 12LED 30K 220V 45 DMX 24W HE	Igen
50360199	BVP371 12LED 30K 220V 60 24W HE	Nem
50361899	BVP371 12LED 30K 220V 60 DMX 24W HE	Igen
50362599	BVP371 12LED 40K 220V 10 24W HE	Nem
50363299	BVP371 12LED 40K 220V 10 DMX 24W HE	Igen
50364999	BVP371 12LED 40K 220V 15 24W HE	Nem
50365699	BVP371 12LED 40K 220V 15 DMX 24W HE	Igen
50366399	BVP371 12LED 40K 220V 30 24W HE	Nem
50367099	BVP371 12LED 40K 220V 30 DMX 24W HE	Igen

Order Code	Full Product Name	Szabályozható
50368799	BVP371 12LED 40K 220V 45 24W HE	Nem
50369499	BVP371 12LED 40K 220V 45 DMX 24W HE	Igen
50370099	BVP371 12LED 40K 220V 60 24W HE	Nem
50371799	BVP371 12LED 40K 220V 60 DMX 24W HE	Igen
50372499	BVP371 12LED RGB 220V 10 DMX 24W HE	Igen
50373199	BVP371 12LED RGB 220V 15 DMX 24W HE	Igen
50374899	BVP371 12LED RGB 220V 30 DMX 24W HE	Igen
50375599	BVP371 12LED RGB 220V 45 DMX 24W HE	Igen
50376299	BVP371 12LED RGB 220V 60 DMX 24W HE	Igen
50377999	BVP371 12LED RGBNW 220V 10 DMX 24W HE	Igen
50378699	BVP371 12LED RGBNW 220V 15 DMX 24W HE	Igen
50379399	BVP371 12LED RGBNW 220V 30 DMX 24W HE	Igen
50380999	BVP371 12LED RGBNW 220V 45 DMX 24W HE	Igen
50381699	BVP371 12LED RGBNW 220V 60 DMX 24W HE	Igen
50382399	BVP371 12LED RGBWW 220V 10 DMX 24W HE	Igen
50383099	BVP371 12LED RGBWW 220V 15 DMX 24W HE	Igen
50384799	BVP371 12LED RGBWW 220V 30 DMX 24W HE	Igen
50385499	BVP371 12LED RGBWW 220V 45 DMX 24W HE	Igen
50386199	BVP371 12LED RGBWW 220V 60 DMX 24W HE	Igen
50387899	BVP372 15LED RGB 220V 10 DMX 40W HP	Igen
50388599	BVP372 15LED RGB 220V 15 DMX 40W HP	Igen
50389299	BVP372 15LED RGB 220V 30 DMX 40W HP	Igen
50390899	BVP372 15LED RGB 220V 45 DMX 40W HP	Igen
50391599	BVP372 15LED RGB 220V 60 DMX 40W HP	Igen
50392299	BVP372 16LED 27K 220V 10 40W HP	Nem
50393999	BVP372 16LED 27K 220V 10 DMX 40W HP	Igen
50394699	BVP372 16LED 27K 220V 15 40W HP	Nem
50395399	BVP372 16LED 27K 220V 15 DMX 40W HP	Igen
50396099	BVP372 16LED 27K 220V 30 40W HP	Nem
50397799	BVP372 16LED 27K 220V 30 DMX 40W HP	Igen
50398499	BVP372 16LED 27K 220V 45 40W HP	Nem
50399199	BVP372 16LED 27K 220V 45 DMX 40W HP	Igen
50400499	BVP372 16LED 27K 220V 60 40W HP	Nem
50401199	BVP372 16LED 27K 220V 60 DMX 40W HP	Igen
50402899	BVP372 16LED 30K 220V 10 40W HP	Nem
50403599	BVP372 16LED 30K 220V 10 DMX 40W HP	Igen
50404299	BVP372 16LED 30K 220V 15 40W HP	Nem
50405999	BVP372 16LED 30K 220V 15 DMX 40W HP	Igen
50406699	BVP372 16LED 30K 220V 30 40W HP	Nem
50407399	BVP372 16LED 30K 220V 30 DMX 40W HP	Igen
50408099	BVP372 16LED 30K 220V 45 40W HP	Nem
50409799	BVP372 16LED 30K 220V 45 DMX 40W HP	Igen
50410399	BVP372 16LED 30K 220V 60 40W HP	Nem
50411099	BVP372 16LED 30K 220V 60 DMX 40W HP	Igen
50412799	BVP372 16LED 40K 220V 10 40W HP	Nem
50413499	BVP372 16LED 40K 220V 10 DMX 40W HP	Igen
50414199	BVP372 16LED 40K 220V 15 40W HP	Nem
50415899	BVP372 16LED 40K 220V 15 DMX 40W HP	Igen
50416599	BVP372 16LED 40K 220V 30 40W HP	Nem
50417299	BVP372 16LED 40K 220V 30 DMX 40W HP	Igen
50418999	BVP372 16LED 40K 220V 45 40W HP	Nem
50419699	BVP372 16LED 40K 220V 45 DMX 40W HP	Igen

Order Code	Full Product Name	Szabályozható
50420299	BVP372 16LED 40K 220V 60 40W HP	Nem
50421999	BVP372 16LED 40K 220V 60 DMX 40W HP	Igen
50422699	BVP372 16LED RGBNW 220V 10 DMX 40W HP	Igen
50423399	BVP372 16LED RGBNW 220V 15 DMX 40W HP	Igen
50424099	BVP372 16LED RGBNW 220V 30 DMX 40W HP	Igen
50425799	BVP372 16LED RGBNW 220V 45 DMX 40W HP	Igen
50426499	BVP372 16LED RGBNW 220V 60 DMX 40W HP	Igen
50427199	BVP372 16LED RGBWW 220V 10 DMX 40W HP	Igen
50428899	BVP372 16LED RGBWW 220V 15 DMX 40W HP	Igen
50429599	BVP372 16LED RGBWW 220V 30 DMX 40W HP	Igen
50430199	BVP372 16LED RGBWW 220V 45 DMX 40W HP	Igen
50431899	BVP372 16LED RGBWW 220V 60 DMX 40W HP	Igen
50432599	BVP372 18LED 27K 220V 10 50W HP	Nem
50433299	BVP372 18LED 27K 220V 10 DMX 50W HP	Igen
50434999	BVP372 18LED 27K 220V 15 50W HP	Nem
50435699	BVP372 18LED 27K 220V 15 DMX 50W HP	Igen
50436399	BVP372 18LED 27K 220V 30 50W HP	Nem
50437099	BVP372 18LED 27K 220V 30 DMX 50W HP	Igen
50438799	BVP372 18LED 27K 220V 45 50W HP	Nem
50439499	BVP372 18LED 27K 220V 45 DMX 50W HP	Igen
50440099	BVP372 18LED 27K 220V 60 50W HP	Nem
50441799	BVP372 18LED 27K 220V 60 DMX 50W HP	Igen
50442499	BVP372 18LED 30K 220V 10 50W HP	Nem
50443199	BVP372 18LED 30K 220V 10 DMX 50W HP	Igen
50444899	BVP372 18LED 30K 220V 15 50W HP	Nem
50445599	BVP372 18LED 30K 220V 15 DMX 50W HP	Igen
50446299	BVP372 18LED 30K 220V 30 50W HP	Nem
50447999	BVP372 18LED 30K 220V 30 DMX 50W HP	Igen
50448699	BVP372 18LED 30K 220V 45 50W HP	Nem
50449399	BVP372 18LED 30K 220V 45 DMX 50W HP	Igen
50450999	BVP372 18LED 30K 220V 60 50W HP	Nem
50451699	BVP372 18LED 30K 220V 60 DMX 50W HP	Igen
50452399	BVP372 18LED 40K 220V 10 50W HP	Nem
50453099	BVP372 18LED 40K 220V 10 DMX 50W HP	Igen
50454799	BVP372 18LED 40K 220V 15 50W HP	Nem
50455499	BVP372 18LED 40K 220V 15 DMX 50W HP	Igen
50456199	BVP372 18LED 40K 220V 30 50W HP	Nem
50457899	BVP372 18LED 40K 220V 30 DMX 50W HP	Igen
50458599	BVP372 18LED 40K 220V 45 50W HP	Nem
50459299	BVP372 18LED 40K 220V 45 DMX 50W HP	Igen
50460899	BVP372 18LED 40K 220V 60 50W HP	Nem
50461599	BVP372 18LED 40K 220V 60 DMX 50W HP	Igen
50462299	BVP372 18LED RGB 220V 10 DMX 50W HP	Igen
50463999	BVP372 18LED RGB 220V 15 DMX 50W HP	Igen
50464699	BVP372 18LED RGB 220V 30 DMX 50W HP	Igen
50465399	BVP372 18LED RGB 220V 45 DMX 50W HP	Igen
50466099	BVP372 18LED RGB 220V 60 DMX 50W HP	Igen
50467799	BVP372 20LED RGBNW 220V 10 DMX 50W HP	Igen
50468499	BVP372 20LED RGBNW 220V 15 DMX 50W HP	Igen
50469199	BVP372 20LED RGBNW 220V 30 DMX 50W HP	Igen
50470799	BVP372 20LED RGBNW 220V 45 DMX 50W HP	Igen
50471499	BVP372 20LED RGBNW 220V 60 DMX 50W HP	Igen

Order Code	Full Product Name	Szabályozható
50472199	BVP372 20LED RGBWW 220V 10 DMX 50W HP	Igen
50473899	BVP372 20LED RGBWW 220V 15 DMX 50W HP	Igen
50474599	BVP372 20LED RGBWW 220V 30 DMX 50W HP	Igen
50475299	BVP372 20LED RGBWW 220V 45 DMX 50W HP	Igen
50476999	BVP372 20LED RGBWW 220V 60 DMX 50W HP	Igen
50477699	BVP373 30LED 27K 220V 10 80W HP	Nem
50478399	BVP373 30LED 27K 220V 10 DMX 80W HP	Igen
50479099	BVP373 30LED 27K 220V 15 80W HP	Nem
50480699	BVP373 30LED 27K 220V 15 DMX 80W HP	Igen
50481399	BVP373 30LED 27K 220V 30 80W HP	Nem
50482099	BVP373 30LED 27K 220V 30 DMX 80W HP	Igen
50483799	BVP373 30LED 27K 220V 45 80W HP	Nem
50484499	BVP373 30LED 27K 220V 45 DMX 80W HP	Igen
50485199	BVP373 30LED 27K 220V 60 80W HP	Nem
50486899	BVP373 30LED 27K 220V 60 DMX 80W HP	Igen
50487599	BVP373 30LED 30K 220V 10 80W HP	Nem
50488299	BVP373 30LED 30K 220V 10 DMX 80W HP	Igen
50489999	BVP373 30LED 30K 220V 15 80W HP	Nem
50490599	BVP373 30LED 30K 220V 15 DMX 80W HP	Igen
50491299	BVP373 30LED 30K 220V 30 80W HP	Nem
50492999	BVP373 30LED 30K 220V 30 DMX 80W HP	Igen
50493699	BVP373 30LED 30K 220V 45 80W HP	Nem
50494399	BVP373 30LED 30K 220V 45 DMX 80W HP	Igen
50495099	BVP373 30LED 30K 220V 60 80W HP	Nem
50496799	BVP373 30LED 30K 220V 60 DMX 80W HP	Igen
50497499	BVP373 30LED 40K 220V 10 80W HP	Nem
50498199	BVP373 30LED 40K 220V 10 DMX 80W HP	Igen
50499899	BVP373 30LED 40K 220V 15 80W HP	Nem
50500199	BVP373 30LED 40K 220V 15 DMX 80W HP	Igen
50501899	BVP373 30LED 40K 220V 30 80W HP	Nem
50502599	BVP373 30LED 40K 220V 30 DMX 80W HP	Igen
50503299	BVP373 30LED 40K 220V 45 80W HP	Nem
50504999	BVP373 30LED 40K 220V 45 DMX 80W HP	Igen
50505699	BVP373 30LED 40K 220V 60 80W HP	Nem
50506399	BVP373 30LED 40K 220V 60 DMX 80W HP	Igen
50507099	BVP373 30LED RGB 220V 10 DMX 80W HP	Igen
50508799	BVP373 30LED RGB 220V 15 DMX 80W HP	Igen
50509499	BVP373 30LED RGB 220V 30 DMX 80W HP	Igen
50510099	BVP373 30LED RGB 220V 45 DMX 80W HP	Igen
50511799	BVP373 30LED RGB 220V 60 DMX 80W HP	Igen
50512499	BVP373 32LED RGBNW 220V 10 DMX 80W HP	Igen
50513199	BVP373 32LED RGBNW 220V 15 DMX 80W HP	Igen
50514899	BVP373 32LED RGBNW 220V 30 DMX 80W HP	Igen
50515599	BVP373 32LED RGBNW 220V 45 DMX 80W HP	Igen
50516299	BVP373 32LED RGBNW 220V 60 DMX 80W HP	Igen
50517999	BVP373 32LED RGBWW 220V 10 DMX 80W HP	Igen
50518699	BVP373 32LED RGBWW 220V 15 DMX 80W HP	Igen
50519399	BVP373 32LED RGBWW 220V 30 DMX 80W HP	Igen
50520999	BVP373 32LED RGBWW 220V 45 DMX 80W HP	Igen
50521699	BVP373 32LED RGBWW 220V 60 DMX 80W HP	Igen
50522399	BVP373 36LED 27K 220V 10 100W HP	Nem
50523099	BVP373 36LED 27K 220V 10 DMX 100W HP	Igen

Order Code	Full Product Name	Szabályozható
50524799	BVP373 36LED 27K 220V 15 100W HP	Nem
50525499	BVP373 36LED 27K 220V 15 DMX 100W HP	Igen
50526199	BVP373 36LED 27K 220V 30 100W HP	Nem
50527899	BVP373 36LED 27K 220V 30 DMX 100W HP	Igen
50528599	BVP373 36LED 27K 220V 45 100W HP	Nem
50529299	BVP373 36LED 27K 220V 45 DMX 100W HP	Igen
50530899	BVP373 36LED 27K 220V 60 100W HP	Nem
50531599	BVP373 36LED 27K 220V 60 DMX 100W HP	Igen
50532299	BVP373 36LED 30K 220V 10 100W HP	Nem
50533999	BVP373 36LED 30K 220V 10 DMX 100W HP	Igen
50534699	BVP373 36LED 30K 220V 15 100W HP	Nem
50535399	BVP373 36LED 30K 220V 15 DMX 100W HP	Igen
50536099	BVP373 36LED 30K 220V 30 100W HP	Nem
50537799	BVP373 36LED 30K 220V 30 DMX 100W HP	Igen
50538499	BVP373 36LED 30K 220V 45 100W HP	Nem
50539199	BVP373 36LED 30K 220V 45 DMX 100W HP	Igen
50540799	BVP373 36LED 30K 220V 60 100W HP	Nem
50541499	BVP373 36LED 30K 220V 60 DMX 100W HP	Igen
50542199	BVP373 36LED 40K 220V 10 100W HP	Nem
50543899	BVP373 36LED 40K 220V 10 DMX 100W HP	Igen
50544599	BVP373 36LED 40K 220V 15 100W HP	Nem
50545299	BVP373 36LED 40K 220V 15 DMX 100W HP	Igen
50546999	BVP373 36LED 40K 220V 30 100W HP	Nem
50547699	BVP373 36LED 40K 220V 30 DMX 100W HP	Igen
50548399	BVP373 36LED 40K 220V 45 100W HP	Nem
50549099	BVP373 36LED 40K 220V 45 DMX 100W HP	Igen
50550699	BVP373 36LED 40K 220V 60 100W HP	Nem
50551399	BVP373 36LED 40K 220V 60 DMX 100W HP	Igen
50552099	BVP373 36LED RGB 220V 10 DMX 100W HP	Igen
50553799	BVP373 36LED RGB 220V 15 DMX 100W HP	Igen
50554499	BVP373 36LED RGB 220V 30 DMX 100W HP	Igen
50555199	BVP373 36LED RGB 220V 45 DMX 100W HP	Igen
50556899	BVP373 36LED RGB 220V 60 DMX 100W HP	Igen
50557599	BVP373 36LED RGBNW 220V 10 DMX 100W HP	Igen
50558299	BVP373 36LED RGBNW 220V 15 DMX 100W HP	Igen
50559999	BVP373 36LED RGBNW 220V 30 DMX 100W HP	Igen
50560599	BVP373 36LED RGBNW 220V 45 DMX 100W HP	Igen
50561299	BVP373 36LED RGBNW 220V 60 DMX 100W HP	Igen
50562999	BVP373 36LED RGBWW 220V 10 DMX 100W HP	Igen
50563699	BVP373 36LED RGBWW 220V 15 DMX 100W HP	Igen
50564399	BVP373 36LED RGBWW 220V 30 DMX 100W HP	Igen
50565099	BVP373 36LED RGBWW 220V 45 DMX 100W HP	Igen
50566799	BVP373 36LED RGBWW 220V 60 DMX 100W HP	Igen
50567499	BVP374 48LED 27K 220V 10 120W HP	Nem
50568199	BVP374 48LED 27K 220V 10 DMX 120W HP	Igen
50569899	BVP374 48LED 27K 220V 15 120W HP	Nem
50570499	BVP374 48LED 27K 220V 15 DMX 120W HP	Igen
50571199	BVP374 48LED 27K 220V 30 120W HP	Nem
50572899	BVP374 48LED 27K 220V 30 DMX 120W HP	Igen
50573599	BVP374 48LED 27K 220V 45 120W HP	Nem
50574299	BVP374 48LED 27K 220V 45 DMX 120W HP	Igen
50575999	BVP374 48LED 27K 220V 60 120W HP	Nem

Order Code	Full Product Name	Szabályozható
50576699	BVP374 48LED 27K 220V 60 DMX 120W HP	Igen
50577399	BVP374 48LED 30K 220V 10 120W HP	Nem
50578099	BVP374 48LED 30K 220V 10 DMX 120W HP	Igen
50579799	BVP374 48LED 30K 220V 15 120W HP	Nem
50580399	BVP374 48LED 30K 220V 15 DMX 120W HP	Igen
50581099	BVP374 48LED 30K 220V 30 120W HP	Nem
50582799	BVP374 48LED 30K 220V 30 DMX 120W HP	Igen
50583499	BVP374 48LED 30K 220V 45 120W HP	Nem
50584199	BVP374 48LED 30K 220V 45 DMX 120W HP	Igen
50585899	BVP374 48LED 30K 220V 60 120W HP	Nem
50586599	BVP374 48LED 30K 220V 60 DMX 120W HP	Igen
50587299	BVP374 48LED 40K 220V 10 120W HP	Nem
50588999	BVP374 48LED 40K 220V 10 DMX 120W HP	Igen
50589699	BVP374 48LED 40K 220V 15 120W HP	Nem
50590299	BVP374 48LED 40K 220V 15 DMX 120W HP	Igen
50591999	BVP374 48LED 40K 220V 30 120W HP	Nem
50592699	BVP374 48LED 40K 220V 30 DMX 120W HP	Igen
50593399	BVP374 48LED 40K 220V 45 120W HP	Nem
50594099	BVP374 48LED 40K 220V 45 DMX 120W HP	Igen
50595799	BVP374 48LED 40K 220V 60 120W HP	Nem
50596499	BVP374 48LED 40K 220V 60 DMX 120W HP	Igen
50597199	BVP374 48LED RGB 220V 10 DMX 120W HP	Igen
50598899	BVP374 48LED RGB 220V 15 DMX 120W HP	Igen
50599599	BVP374 48LED RGB 220V 30 DMX 120W HP	Igen
50600899	BVP374 48LED RGB 220V 45 DMX 120W HP	Igen
50601599	BVP374 48LED RGB 220V 60 DMX 120W HP	Igen
50602299	BVP374 48LED RGBNW 220V 10 DMX 120W HP	Igen
50603999	BVP374 48LED RGBNW 220V 15 DMX 120W HP	Igen
50604699	BVP374 48LED RGBNW 220V 30 DMX 120W HP	Igen
50605399	BVP374 48LED RGBNW 220V 45 DMX 120W HP	Igen
50606099	BVP374 48LED RGBNW 220V 60 DMX 120W HP	Igen
50607799	BVP374 48LED RGBWW 220V 10 DMX 120W HP	Igen
50608499	BVP374 48LED RGBWW 220V 15 DMX 120W HP	Igen
50609199	BVP374 48LED RGBWW 220V 30 DMX 120W HP	Igen
50610799	BVP374 48LED RGBWW 220V 45 DMX 120W HP	Igen
50611499	BVP374 48LED RGBWW 220V 60 DMX 120W HP	Igen
50612199	BVP374 60LED 27K 220V 10 150W HP	Nem
50613899	BVP374 60LED 27K 220V 10 DMX 150W HP	Igen
50614599	BVP374 60LED 27K 220V 15 150W HP	Nem
50615299	BVP374 60LED 27K 220V 15 DMX 150W HP	Igen
50616999	BVP374 60LED 27K 220V 30 150W HP	Nem

Order Code	Full Product Name	Szabályozható
50617699	BVP374 60LED 27K 220V 30 DMX 150W HP	Igen
50618399	BVP374 60LED 27K 220V 45 150W HP	Nem
50619099	BVP374 60LED 27K 220V 45 DMX 150W HP	Igen
50620699	BVP374 60LED 27K 220V 60 150W HP	Nem
50621399	BVP374 60LED 27K 220V 60 DMX 150W HP	Igen
50622099	BVP374 60LED 30K 220V 10 150W HP	Nem
50623799	BVP374 60LED 30K 220V 10 DMX 150W HP	Igen
50624499	BVP374 60LED 30K 220V 15 150W HP	Nem
50625199	BVP374 60LED 30K 220V 15 DMX 150W HP	Igen
50626899	BVP374 60LED 30K 220V 30 150W HP	Nem
50627599	BVP374 60LED 30K 220V 30 DMX 150W HP	Igen
50628299	BVP374 60LED 30K 220V 45 150W HP	Nem
50629999	BVP374 60LED 30K 220V 45 DMX 150W HP	Igen
50630599	BVP374 60LED 30K 220V 60 150W HP	Nem
50631299	BVP374 60LED 30K 220V 60 DMX 150W HP	Igen
50632999	BVP374 60LED 40K 220V 10 150W HP	Nem
50633699	BVP374 60LED 40K 220V 10 DMX 150W HP	Igen
50634399	BVP374 60LED 40K 220V 15 150W HP	Nem
50635099	BVP374 60LED 40K 220V 15 DMX 150W HP	Igen
50636799	BVP374 60LED 40K 220V 30 150W HP	Nem
50637499	BVP374 60LED 40K 220V 30 DMX 150W HP	Igen
50638199	BVP374 60LED 40K 220V 45 150W HP	Nem
50639899	BVP374 60LED 40K 220V 45 DMX 150W HP	Igen
50640499	BVP374 60LED 40K 220V 60 150W HP	Nem
50641199	BVP374 60LED 40K 220V 60 DMX 150W HP	Igen
50642899	BVP374 60LED RGB 220V 10 DMX 150W HP	Igen
50643599	BVP374 60LED RGB 220V 15 DMX 150W HP	Igen
50644299	BVP374 60LED RGB 220V 30 DMX 150W HP	Igen
50645999	BVP374 60LED RGB 220V 45 DMX 150W HP	Igen
50646699	BVP374 60LED RGB 220V 60 DMX 150W HP	Igen
50647399	BVP374 60LED RGBNW 220V 10 DMX 150W HP	Igen
50648099	BVP374 60LED RGBNW 220V 15 DMX 150W HP	Igen
50649799	BVP374 60LED RGBNW 220V 30 DMX 150W HP	Igen
50650399	BVP374 60LED RGBNW 220V 45 DMX 150W HP	Igen
50651099	BVP374 60LED RGBNW 220V 60 DMX 150W HP	Igen
50652799	BVP374 60LED RGBWW 220V 10 DMX 150W HP	Igen
50653499	BVP374 60LED RGBWW 220V 15 DMX 150W HP	Igen
50654199	BVP374 60LED RGBWW 220V 30 DMX 150W HP	Igen
50655899	BVP374 60LED RGBWW 220V 45 DMX 150W HP	Igen
50656599	BVP374 60LED RGBWW 220V 60 DMX 150W HP	Igen

