



# Lampu tembak LED arsitektur untuk pencahayaan dinamis atau tetap

## UniFlood C Pro

Philips UniFlood C Pro menawarkan keanggunan yang unik dan kokoh, dengan bentuk silinder dan garis-garis yang menghubungkan housing bagian depan dan belakang dengan indah. Ini adalah desain lampu sorot arsitektural yang ringkas, dan setiap elemennya memiliki tujuan; bagian depan memberikan pencahayaan yang luar biasa, sedangkan bagian belakang menampung semua komponen listrik. Di tengahnya, selain untuk memberikan elemen dekoratif, sirip-siripnya juga berfungsi untuk membuang panas. Cocok untuk eksterior, Philips UniFlood C Pro adalah lampu sorot LED arsitektural yang hemat biaya dan didesain untuk aplikasi lampu sorot fasad, lanskap, dan luar ruangan. Desain mekanis yang kuat dan optik efisiensi tinggi menjadikannya ideal untuk menerangi fasad eksterior bertingkat, jembatan, landmark, dan monumen. Arsitek dan desainer memiliki kebebasan untuk menjelajahi berbagai konsep dan desain tanpa batasan, berkat berbagai warna, beberapa lensa yang tersebar, dan opsi kontrol DMX512/RDM.

### Benefits

- Tersedia dalam warna putih, monokrom, RGB, RGBW, dan putih dapat disetel
- Beragam sudut cahaya, mulai dari Lampu Sorot Sempit hingga Lampu Tembak Lebar
- Tersedia dalam pilihan antarmuka kontrol DMX512/RDM

## Features

- Desain kokoh, diberi peringkat IP66 untuk penggunaan di luar ruangan
- Distribusi optik: 3,5°, 10°, 15°, 30°, 45° dan 60°
- Sudut kemiringan dapat diatur  $\pm 90^\circ$
- Pengkabelan through untuk sinyal DMX melalui kabel khusus dengan konektor IP67




## Application

- Jembatan, Monumen, Fasad
- Lanskap
- Taman dan Plaza

## Warnings and Safety

- Hanya untuk penggunaan luar ruangan

## Dimensional drawing



| Informasi Umum                          |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Driver tercakup                         | Ya            |
| Mekanis dan Housing                     |               |
| Tipe penutup optik                      | Kaca bening   |
| Warna Housing                           | Abu-abu gelap |
| Kode pelindung dampak mekanis           | IK06          |
| Kode perlindungan masuknya debu dan air | IP66          |
| Penyetujuan dan Aplikasi                |               |
| Tanda CE                                | Ya            |

Teknis Lampu

| Order Code   | Full Product Name                   | Warna sumber cahaya | Suhu Warna (Nom) | Indeks renderasi warna (CRI) | Flux Cahaya |
|--------------|-------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|              |                                     |                     | Terkorelasi      |                              |             |
| 911401773603 | BVP371 12LED 27K 220V 10 24W HE     | 827 putih hangat    | 2700 K           | >80                          | 1.570 lm    |
| 911401773613 | BVP371 12LED 27K 220V 10 DMX 24W HE | 827 putih hangat    | 2700 K           | >80                          | 1.440 lm    |
| 911401773623 | BVP371 12LED 27K 220V 15 24W HE     | 827 putih hangat    | 2700 K           | >80                          | 1.635 lm    |
| 911401773633 | BVP371 12LED 27K 220V 15 DMX 24W HE | 827 putih hangat    | 2700 K           | >80                          | 1.500 lm    |
| 911401773643 | BVP371 12LED 27K 220V 30 24W HE     | 827 putih hangat    | 2700 K           | >80                          | 1.855 lm    |
| 911401773653 | BVP371 12LED 27K 220V 30 DMX 24W HE | 827 putih hangat    | 2700 K           | >80                          | 1.705 lm    |
| 911401773663 | BVP371 12LED 27K 220V 45 24W HE     | 827 putih hangat    | 2700 K           | >80                          | 1.390 lm    |
| 911401773673 | BVP371 12LED 27K 220V 45 DMX 24W HE | 827 putih hangat    | 2700 K           | >80                          | 1.280 lm    |
| 911401773683 | BVP371 12LED 27K 220V 60 24W HE     | 827 putih hangat    | 2700 K           | >80                          | 1.345 lm    |
| 911401773693 | BVP371 12LED 27K 220V 60 DMX 24W HE | 827 putih hangat    | 2700 K           | >80                          | 1.235 lm    |
| 911401773703 | BVP371 12LED 30K 220V 10 24W HE     | 830 warm white      | 3000 K           | >80                          | 1.635 lm    |
| 911401773713 | BVP371 12LED 30K 220V 10 DMX 24W HE | 830 warm white      | 3000 K           | >80                          | 1.505 lm    |
| 911401773723 | BVP371 12LED 30K 220V 15 24W HE     | 830 warm white      | 3000 K           | >80                          | 1.705 lm    |

| Order Code   | Full Product Name                   | Warna sumber cahaya | Suhu Warna (Nom) | Indeks renderasi warna (CRI) | Flux Cahaya |
|--------------|-------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|              |                                     |                     | Terkorelasi      |                              |             |
| 911401773733 | BVP371 12LED 30K 220V 15 DMX 24W HE | 830 warm white      | 3000 K           | >80                          | 1.565 lm    |
| 911401773743 | BVP371 12LED 30K 220V 30 24W HE     | 830 warm white      | 3000 K           | >80                          | 1.935 lm    |
| 911401773753 | BVP371 12LED 30K 220V 30 DMX 24W HE | 830 warm white      | 3000 K           | >80                          | 1.780 lm    |
| 911401773773 | BVP371 12LED 30K 220V 45 DMX 24W HE | 830 warm white      | 3000 K           | >80                          | 1.335 lm    |
| 911401773783 | BVP371 12LED 30K 220V 60 24W HE     | 830 warm white      | 3000 K           | >80                          | 1.405 lm    |
| 911401773793 | BVP371 12LED 30K 220V 60 DMX 24W HE | 830 warm white      | 3000 K           | >80                          | 1.290 lm    |
| 911401773803 | BVP371 12LED 40K 220V 10 24W HE     | 840 neutral white   | 4000 K           | >80                          | 1.825 lm    |
| 911401773813 | BVP371 12LED 40K 220V 10 DMX 24W HE | 840 neutral white   | 4000 K           | >80                          | 1.675 lm    |
| 911401773823 | BVP371 12LED 40K 220V 15 24W HE     | 840 neutral white   | 4000 K           | >80                          | 1.905 lm    |
| 911401773833 | BVP371 12LED 40K 220V 15 DMX 24W HE | 840 neutral white   | 4000 K           | >80                          | 1.750 lm    |
| 911401773843 | BVP371 12LED 40K 220V 30 24W HE     | 840 neutral white   | 4000 K           | >80                          | 2.160 lm    |
| 911401773853 | BVP371 12LED 40K 220V 30 DMX 24W HE | 840 neutral white   | 4000 K           | >80                          | 1.985 lm    |

| Order Code   | Full Product Name                     | Warna             | Suhu Warna        | Indeks                |             |
|--------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------|
|              |                                       | sumber cahaya     | Terkorelasi (Nom) | renderasi warna (CRI) | Flux Cahaya |
| 911401773863 | BVP371 12LED 40K 220V 45 24W HE       | 840 neutral white | 4000 K            | >80                   | 1.620 lm    |
| 911401773873 | BVP371 12LED 40K 220V 45 DMX 24W HE   | 840 neutral white | 4000 K            | >80                   | 1.485 lm    |
| 911401773883 | BVP371 12LED 40K 220V 60 24W HE       | 840 neutral white | 4000 K            | >80                   | 1.570 lm    |
| 911401773893 | BVP371 12LED 40K 220V 60 DMX 24W HE   | 840 neutral white | 4000 K            | >80                   | 1.440 lm    |
| 911401773903 | BVP371 12LED RGB 220V 10 DMX 24W HE   | RGB               | -                 | N.A.                  | 880 lm      |
| 911401773913 | BVP371 12LED RGB 220V 15 DMX 24W HE   | RGB               | -                 | N.A.                  | 920 lm      |
| 911401773923 | BVP371 12LED RGB 220V 30 DMX 24W HE   | RGB               | -                 | N.A.                  | 1.040 lm    |
| 911401773933 | BVP371 12LED RGB 220V 45 DMX 24W HE   | RGB               | -                 | N.A.                  | 780 lm      |
| 911401773943 | BVP371 12LED RGB 220V 60 DMX 24W HE   | RGB               | -                 | N.A.                  | 755 lm      |
| 911401773953 | BVP371 12LED RGBNW 220V 10 DMX 24W HE | RGBW              | -                 | N.A.                  | 1.090 lm    |
| 911401773963 | BVP371 12LED RGBNW 220V 15 DMX 24W HE | RGBW              | -                 | N.A.                  | 1.140 lm    |
| 911401773973 | BVP371 12LED RGBNW 220V 30 DMX 24W HE | RGBW              | -                 | N.A.                  | 1.290 lm    |
| 911401773983 | BVP371 12LED RGBNW 220V 45 DMX 24W HE | RGBW              | -                 | N.A.                  | 970 lm      |
| 911401773993 | BVP371 12LED RGBNW 220V 60 DMX 24W HE | RGBW              | -                 | N.A.                  | 940 lm      |
| 911401774003 | BVP371 12LED RGBWW 220V 10 DMX 24W HE | RGBW              | -                 | N.A.                  | 1.045 lm    |
| 911401774013 | BVP371 12LED RGBWW 220V 15 DMX 24W HE | RGBW              | -                 | N.A.                  | 1.090 lm    |

| Order Code   | Full Product Name                     | Warna            | Suhu Warna        | Indeks                |             |
|--------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|-------------|
|              |                                       | sumber cahaya    | Terkorelasi (Nom) | renderasi warna (CRI) | Flux Cahaya |
| 911401774023 | BVP371 12LED RGBWW 220V 30 DMX 24W HE | RGBW             | -                 | N.A.                  | 1.235 lm    |
| 911401774033 | BVP371 12LED RGBWW 220V 45 DMX 24W HE | RGBW             | -                 | N.A.                  | 925 lm      |
| 911401774043 | BVP371 12LED RGBWW 220V 60 DMX 24W HE | RGBW             | -                 | N.A.                  | 900 lm      |
| 911401774053 | BVP372 15LED RGB 220V 10 DMX 40W HP   | RGB              | -                 | N.A.                  | 1.295 lm    |
| 911401774063 | BVP372 15LED RGB 220V 15 DMX 40W HP   | RGB              | -                 | N.A.                  | 1.350 lm    |
| 911401774073 | BVP372 15LED RGB 220V 30 DMX 40W HP   | RGB              | -                 | N.A.                  | 1.530 lm    |
| 911401774083 | BVP372 15LED RGB 220V 45 DMX 40W HP   | RGB              | -                 | N.A.                  | 1.150 lm    |
| 911401774093 | BVP372 15LED RGB 220V 60 DMX 40W HP   | RGB              | -                 | N.A.                  | 1.110 lm    |
| 911401774103 | BVP372 16LED 27K 220V 10 40W HP       | 827 putih hangat | 2700 K            | >80                   | 2.465 lm    |
| 911401774113 | BVP372 16LED 27K 220V 10 DMX 40W HP   | 827 putih hangat | 2700 K            | >80                   | 2.240 lm    |
| 911401774123 | BVP372 16LED 27K 220V 15 40W HP       | 827 putih hangat | 2700 K            | >80                   | 2.570 lm    |
| 911401774133 | BVP372 16LED 27K 220V 15 DMX 40W HP   | 827 putih hangat | 2700 K            | >80                   | 2.335 lm    |
| 911401774143 | BVP372 16LED 27K 220V 30 40W HP       | 827 putih hangat | 2700 K            | >80                   | 2.915 lm    |
| 911401774153 | BVP372 16LED 27K 220V 30 DMX 40W HP   | 827 putih hangat | 2700 K            | >80                   | 2.650 lm    |
| 911401774163 | BVP372 16LED 27K 220V 45 40W HP       | 827 putih hangat | 2700 K            | >80                   | 2.185 lm    |
| 911401774173 | BVP372 16LED 27K 220V 45 DMX 40W HP   | 827 putih hangat | 2700 K            | >80                   | 1.990 lm    |
| 911401774183 | BVP372 16LED 27K 220V 60 40W HP       | 827 putih hangat | 2700 K            | >80                   | 2.115 lm    |
| 911401774193 | BVP372 16LED 27K 220V 60 DMX 40W HP   | 827 putih hangat | 2700 K            | >80                   | 1.925 lm    |

| Order Code   | Full Product Name                   | Warna             | Suhu Warna        | Indeks                |             |
|--------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------|
|              |                                     | sumber cahaya     | Terkorelasi (Nom) | renderasi warna (CRI) | Flux Cahaya |
| 911401774203 | BVP372 16LED 30K 220V 10 40W HP     | 830 warm white    | 3000 K            | >80                   | 2.570 lm    |
| 911401774213 | BVP372 16LED 30K 220V 10 DMX 40W HP | 830 warm white    | 3000 K            | >80                   | 2.340 lm    |
| 911401774223 | BVP372 16LED 30K 220V 15 40W HP     | 830 warm white    | 3000 K            | >80                   | 2.680 lm    |
| 911401774233 | BVP372 16LED 30K 220V 15 DMX 40W HP | 830 warm white    | 3000 K            | >80                   | 2.435 lm    |
| 911401774243 | BVP372 16LED 30K 220V 30 40W HP     | 830 warm white    | 3000 K            | >80                   | 3.040 lm    |
| 911401774253 | BVP372 16LED 30K 220V 30 DMX 40W HP | 830 warm white    | 3000 K            | >80                   | 2.765 lm    |
| 911401774263 | BVP372 16LED 30K 220V 45 40W HP     | 830 warm white    | 3000 K            | >80                   | 2.280 lm    |
| 911401774273 | BVP372 16LED 30K 220V 45 DMX 40W HP | 830 warm white    | 3000 K            | >80                   | 2.075 lm    |
| 911401774283 | BVP372 16LED 30K 220V 60 40W HP     | 830 warm white    | 3000 K            | >80                   | 2.210 lm    |
| 911401774293 | BVP372 16LED 30K 220V 60 DMX 40W HP | 830 warm white    | 3000 K            | >80                   | 2.010 lm    |
| 911401774303 | BVP372 16LED 40K 220V 10 40W HP     | 840 neutral white | 4000 K            | >80                   | 2.870 lm    |
| 911401774313 | BVP372 16LED 40K 220V 10 DMX 40W HP | 840 neutral white | 4000 K            | >80                   | 2.610 lm    |
| 911401774323 | BVP372 16LED 40K 220V 15 40W HP     | 840 neutral white | 4000 K            | >80                   | 2.990 lm    |
| 911401774333 | BVP372 16LED 40K 220V 15 DMX 40W HP | 840 neutral white | 4000 K            | >80                   | 2.720 lm    |
| 911401774343 | BVP372 16LED 40K 220V 30 40W HP     | 840 neutral white | 4000 K            | >80                   | 3.395 lm    |
| 911401774353 | BVP372 16LED 40K 220V 30 DMX 40W HP | 840 neutral white | 4000 K            | >80                   | 3.085 lm    |
| 911401774363 | BVP372 16LED 40K 220V 45 40W HP     | 840 neutral white | 4000 K            | >80                   | 2.545 lm    |
| 911401774373 | BVP372 16LED 40K 220V 45 DMX 40W HP | 840 neutral white | 4000 K            | >80                   | 2.315 lm    |

| Order Code   | Full Product Name                     | Warna             | Suhu Warna        | Indeks                |             |
|--------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------|
|              |                                       | sumber cahaya     | Terkorelasi (Nom) | renderasi warna (CRI) | Flux Cahaya |
| 911401774383 | BVP372 16LED 40K 220V 60 40W HP       | 840 neutral white | 4000 K            | >80                   | 2.465 lm    |
| 911401774393 | BVP372 16LED 40K 220V 60 DMX 40W HP   | 840 neutral white | 4000 K            | >80                   | 2.240 lm    |
| 911401774403 | BVP372 16LED RGBNW 220V 10 DMX 40W HP | RGBW              | -                 | N.A.                  | 1.580 lm    |
| 911401774413 | BVP372 16LED RGBNW 220V 15 DMX 40W HP | RGBW              | -                 | N.A.                  | 1.650 lm    |
| 911401774423 | BVP372 16LED RGBNW 220V 30 DMX 40W HP | RGBW              | -                 | N.A.                  | 1.870 lm    |
| 911401774433 | BVP372 16LED RGBNW 220V 45 DMX 40W HP | RGBW              | -                 | N.A.                  | 1.400 lm    |
| 911401774443 | BVP372 16LED RGBNW 220V 60 DMX 40W HP | RGBW              | -                 | N.A.                  | 1.360 lm    |
| 911401774453 | BVP372 16LED RGBWW 220V 10 DMX 40W HP | RGBW              | -                 | N.A.                  | 1.515 lm    |
| 911401774463 | BVP372 16LED RGBWW 220V 15 DMX 40W HP | RGBW              | -                 | N.A.                  | 1.575 lm    |
| 911401774473 | BVP372 16LED RGBWW 220V 30 DMX 40W HP | RGBW              | -                 | N.A.                  | 1.790 lm    |
| 911401774483 | BVP372 16LED RGBWW 220V 45 DMX 40W HP | RGBW              | -                 | N.A.                  | 1.340 lm    |
| 911401774493 | BVP372 16LED RGBWW 220V 60 DMX 40W HP | RGBW              | -                 | N.A.                  | 1.300 lm    |
| 911401774503 | BVP372 18LED 27K 220V 10 50W HP       | 827 putih hangat  | 2700 K            | >80                   | 2.945 lm    |
| 911401774513 | BVP372 18LED 27K 220V 10 DMX 50W HP   | 827 putih hangat  | 2700 K            | >80                   | 2.745 lm    |
| 911401774523 | BVP372 18LED 27K 220V 15 50W HP       | 827 putih hangat  | 2700 K            | >80                   | 3.070 lm    |
| 911401774533 | BVP372 18LED 27K 220V 15 DMX 50W HP   | 827 putih hangat  | 2700 K            | >80                   | 2.860 lm    |
| 911401774543 | BVP372 18LED 27K 220V 30 50W HP       | 827 putih hangat  | 2700 K            | >80                   | 3.485 lm    |

| Order Code   | Full Product Name                   | Warna             | Suhu Warna        | Indeks                |             |
|--------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------|
|              |                                     | sumber cahaya     | Terkorelasi (Nom) | renderasi warna (CRI) | Flux Cahaya |
| 911401774553 | BVP372 18LED 27K 220V 30 DMX 50W HP | 827 putih hangat  | 2700 K            | >80                   | 3.250 lm    |
| 911401774563 | BVP372 18LED 27K 220V 45 50W HP     | 827 putih hangat  | 2700 K            | >80                   | 2.615 lm    |
| 911401774573 | BVP372 18LED 27K 220V 45 DMX 50W HP | 827 putih hangat  | 2700 K            | >80                   | 2.435 lm    |
| 911401774583 | BVP372 18LED 27K 220V 60 50W HP     | 827 putih hangat  | 2700 K            | >80                   | 2.530 lm    |
| 911401774593 | BVP372 18LED 27K 220V 60 DMX 50W HP | 827 putih hangat  | 2700 K            | >80                   | 2.360 lm    |
| 911401774603 | BVP372 18LED 30K 220V 10 50W HP     | 830 warm white    | 3000 K            | >80                   | 3.070 lm    |
| 911401774613 | BVP372 18LED 30K 220V 10 DMX 50W HP | 830 warm white    | 3000 K            | >80                   | 2.865 lm    |
| 911401774623 | BVP372 18LED 30K 220V 15 50W HP     | 830 warm white    | 3000 K            | >80                   | 3.200 lm    |
| 911401774633 | BVP372 18LED 30K 220V 15 DMX 50W HP | 830 warm white    | 3000 K            | >80                   | 2.985 lm    |
| 911401774643 | BVP372 18LED 30K 220V 30 50W HP     | 830 warm white    | 3000 K            | >80                   | 3.635 lm    |
| 911401774653 | BVP372 18LED 30K 220V 30 DMX 50W HP | 830 warm white    | 3000 K            | >80                   | 3.390 lm    |
| 911401774663 | BVP372 18LED 30K 220V 45 50W HP     | 830 warm white    | 3000 K            | >80                   | 2.725 lm    |
| 911401774673 | BVP372 18LED 30K 220V 45 DMX 50W HP | 830 warm white    | 3000 K            | >80                   | 2.540 lm    |
| 911401774683 | BVP372 18LED 30K 220V 60 50W HP     | 830 warm white    | 3000 K            | >80                   | 2.640 lm    |
| 911401774693 | BVP372 18LED 30K 220V 60 DMX 50W HP | 830 warm white    | 3000 K            | >80                   | 2.460 lm    |
| 911401774703 | BVP372 18LED 40K 220V 10 50W HP     | 840 neutral white | 4000 K            | >80                   | 3.430 lm    |
| 911401774713 | BVP372 18LED 40K 220V 10 DMX 50W HP | 840 neutral white | 4000 K            | >80                   | 3.195 lm    |
| 911401774723 | BVP372 18LED 40K 220V 15 50W HP     | 840 neutral white | 4000 K            | >80                   | 3.575 lm    |

| Order Code   | Full Product Name                     | Warna             | Suhu Warna        | Indeks                |             |
|--------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------|
|              |                                       | sumber cahaya     | Terkorelasi (Nom) | renderasi warna (CRI) | Flux Cahaya |
| 911401774733 | BVP372 18LED 40K 220V 15 DMX 50W HP   | 840 neutral white | 4000 K            | >80                   | 3.330 lm    |
| 911401774743 | BVP372 18LED 40K 220V 30 50W HP       | 840 neutral white | 4000 K            | >80                   | 4.055 lm    |
| 911401774753 | BVP372 18LED 40K 220V 30 DMX 50W HP   | 840 neutral white | 4000 K            | >80                   | 3.780 lm    |
| 911401774763 | BVP372 18LED 40K 220V 45 50W HP       | 840 neutral white | 4000 K            | >80                   | 3.040 lm    |
| 911401774773 | BVP372 18LED 40K 220V 45 DMX 50W HP   | 840 neutral white | 4000 K            | >80                   | 2.835 lm    |
| 911401774783 | BVP372 18LED 40K 220V 60 50W HP       | 840 neutral white | 4000 K            | >80                   | 2.945 lm    |
| 911401774793 | BVP372 18LED 40K 220V 60 DMX 50W HP   | 840 neutral white | 4000 K            | >80                   | 2.745 lm    |
| 911401774803 | BVP372 18LED RGB 220V 10 DMX 50W HP   | RGB               | -                 | N.A.                  | 1.570 lm    |
| 911401774813 | BVP372 18LED RGB 220V 15 DMX 50W HP   | RGB               | -                 | N.A.                  | 1.635 lm    |
| 911401774823 | BVP372 18LED RGB 220V 30 DMX 50W HP   | RGB               | -                 | N.A.                  | 1.855 lm    |
| 911401774833 | BVP372 18LED RGB 220V 45 DMX 50W HP   | RGB               | -                 | N.A.                  | 1.390 lm    |
| 911401774843 | BVP372 18LED RGB 220V 60 DMX 50W HP   | RGB               | -                 | N.A.                  | 1.345 lm    |
| 911401774853 | BVP372 20LED RGBNW 220V 10 DMX 50W HP | RGBW              | -                 | N.A.                  | 2.140 lm    |
| 911401774863 | BVP372 20LED RGBNW 220V 15 DMX 50W HP | RGBW              | -                 | N.A.                  | 2.230 lm    |
| 911401774873 | BVP372 20LED RGBNW 220V 30 DMX 50W HP | RGBW              | -                 | N.A.                  | 2.530 lm    |
| 911401774883 | BVP372 20LED RGBNW 220V 45 DMX 50W HP | RGBW              | -                 | N.A.                  | 1.895 lm    |

| Order Code   | Full Product Name                     | Warna            | Suhu Warna        | Indeks                | Flux     |
|--------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|----------|
|              |                                       | sumber cahaya    | Terkorelasi (Nom) | renderasi warna (CRI) |          |
| 911401774893 | BVP372 20LED RGBNW 220V 60 DMX 50W HP | RGBW             | -                 | N.A.                  | 1.835 lm |
| 911401774903 | BVP372 20LED RGBWW 220V 10 DMX 50W HP | RGBW             | -                 | N.A.                  | 2.045 lm |
| 911401774913 | BVP372 20LED RGBWW 220V 15 DMX 50W HP | RGBW             | -                 | N.A.                  | 2.130 lm |
| 911401774923 | BVP372 20LED RGBWW 220V 30 DMX 50W HP | RGBW             | -                 | N.A.                  | 2.420 lm |
| 911401774933 | BVP372 20LED RGBWW 220V 45 DMX 50W HP | RGBW             | -                 | N.A.                  | 1.815 lm |
| 911401774943 | BVP372 20LED RGBWW 220V 60 DMX 50W HP | RGBW             | -                 | N.A.                  | 1.755 lm |
| 911401774953 | BVP373 30LED 27K 220V 10 80W HP       | 827 putih hangat | 2700 K            | >80                   | 4.945 lm |
| 911401774963 | BVP373 30LED 27K 220V 10 DMX 80W HP   | 827 putih hangat | 2700 K            | >80                   | 4.640 lm |
| 911401774973 | BVP373 30LED 27K 220V 15 80W HP       | 827 putih hangat | 2700 K            | >80                   | 5.155 lm |
| 911401774983 | BVP373 30LED 27K 220V 15 DMX 80W HP   | 827 putih hangat | 2700 K            | >80                   | 4.835 lm |
| 911401774993 | BVP373 30LED 27K 220V 30 80W HP       | 827 putih hangat | 2700 K            | >80                   | 5.850 lm |
| 911401775003 | BVP373 30LED 27K 220V 30 DMX 80W HP   | 827 putih hangat | 2700 K            | >80                   | 5.490 lm |
| 911401775013 | BVP373 30LED 27K 220V 45 80W HP       | 827 putih hangat | 2700 K            | >80                   | 4.385 lm |
| 911401775023 | BVP373 30LED 27K 220V 45 DMX 80W HP   | 827 putih hangat | 2700 K            | >80                   | 4.115 lm |
| 911401775033 | BVP373 30LED 27K 220V 60 80W HP       | 827 putih hangat | 2700 K            | >80                   | 4.250 lm |
| 911401775043 | BVP373 30LED 27K 220V 60 DMX 80W HP   | 827 putih hangat | 2700 K            | >80                   | 3.985 lm |
| 911401775053 | BVP373 30LED 30K 220V 10 80W HP       | 830 warm white   | 3000 K            | >80                   | 5.160 lm |
| 911401775063 | BVP373 30LED 30K 220V 10 DMX 80W HP   | 830 warm white   | 3000 K            | >80                   | 4.840 lm |

| Order Code   | Full Product Name                   | Warna             | Suhu Warna        | Indeks                | Flux     |
|--------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|----------|
|              |                                     | sumber cahaya     | Terkorelasi (Nom) | renderasi warna (CRI) |          |
| 911401775073 | BVP373 30LED 30K 220V 15 80W HP     | 830 warm white    | 3000 K            | >80                   | 5.375 lm |
| 911401775083 | BVP373 30LED 30K 220V 15 DMX 80W HP | 830 warm white    | 3000 K            | >80                   | 5.045 lm |
| 911401775093 | BVP373 30LED 30K 220V 30 80W HP     | 830 warm white    | 3000 K            | >80                   | 6.100 lm |
| 911401775103 | BVP373 30LED 30K 220V 30 DMX 80W HP | 830 warm white    | 3000 K            | >80                   | 5.725 lm |
| 911401775113 | BVP373 30LED 30K 220V 45 80W HP     | 830 warm white    | 3000 K            | >80                   | 4.575 lm |
| 911401775123 | BVP373 30LED 30K 220V 45 DMX 80W HP | 830 warm white    | 3000 K            | >80                   | 4.295 lm |
| 911401775133 | BVP373 30LED 30K 220V 60 80W HP     | 830 warm white    | 3000 K            | >80                   | 4.430 lm |
| 911401775143 | BVP373 30LED 30K 220V 60 DMX 80W HP | 830 warm white    | 3000 K            | >80                   | 4.155 lm |
| 911401775153 | BVP373 30LED 40K 220V 10 80W HP     | 840 neutral white | 4000 K            | >80                   | 5.755 lm |
| 911401775163 | BVP373 30LED 40K 220V 10 DMX 80W HP | 840 neutral white | 4000 K            | >80                   | 5.400 lm |
| 911401775173 | BVP373 30LED 40K 220V 15 80W HP     | 840 neutral white | 4000 K            | >80                   | 6.000 lm |
| 911401775183 | BVP373 30LED 40K 220V 15 DMX 80W HP | 840 neutral white | 4000 K            | >80                   | 5.625 lm |
| 911401775193 | BVP373 30LED 40K 220V 30 80W HP     | 840 neutral white | 4000 K            | >80                   | 6.810 lm |
| 911401775203 | BVP373 30LED 40K 220V 30 DMX 80W HP | 840 neutral white | 4000 K            | >80                   | 6.385 lm |
| 911401775213 | BVP373 30LED 40K 220V 45 80W HP     | 840 neutral white | 4000 K            | >80                   | 5.105 lm |
| 911401775223 | BVP373 30LED 40K 220V 45 DMX 80W HP | 840 neutral white | 4000 K            | >80                   | 4.790 lm |
| 911401775233 | BVP373 30LED 40K 220V 60 80W HP     | 840 neutral white | 4000 K            | >80                   | 4.945 lm |

| Order Code   | Full Product Name                     | Warna             | Suhu Warna        | Indeks                | Flux     |
|--------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|----------|
|              |                                       | sumber cahaya     | Terkorelasi (Nom) | renderasi warna (CRI) |          |
| 911401775243 | BVP373 30LED 40K 220V 60 DMX 80W HP   | 840 neutral white | 4000 K            | >80                   | 4.640 lm |
| 911401775253 | BVP373 30LED RGB 220V 10 DMX 80W HP   | RGB               | -                 | N.A.                  | 2.695 lm |
| 911401775263 | BVP373 30LED RGB 220V 15 DMX 80W HP   | RGB               | -                 | N.A.                  | 2.810 lm |
| 911401775273 | BVP373 30LED RGB 220V 30 DMX 80W HP   | RGB               | -                 | N.A.                  | 3.190 lm |
| 911401775283 | BVP373 30LED RGB 220V 45 DMX 80W HP   | RGB               | -                 | N.A.                  | 2.390 lm |
| 911401775293 | BVP373 30LED RGB 220V 60 DMX 80W HP   | RGB               | -                 | N.A.                  | 2.315 lm |
| 911401775303 | BVP373 32LED RGBNW 220V 10 DMX 80W HP | RGBW              | -                 | N.A.                  | 3.520 lm |
| 911401775313 | BVP373 32LED RGBNW 220V 15 DMX 80W HP | RGBW              | -                 | N.A.                  | 3.670 lm |
| 911401775323 | BVP373 32LED RGBNW 220V 30 DMX 80W HP | RGBW              | -                 | N.A.                  | 4.170 lm |
| 911401775333 | BVP373 32LED RGBNW 220V 45 DMX 80W HP | RGBW              | -                 | N.A.                  | 3.125 lm |
| 911401775343 | BVP373 32LED RGBNW 220V 60 DMX 80W HP | RGBW              | -                 | N.A.                  | 3.025 lm |
| 911401775353 | BVP373 32LED RGBWW 220V 10 DMX 80W HP | RGBW              | -                 | N.A.                  | 3.370 lm |
| 911401775363 | BVP373 32LED RGBWW 220V 15 DMX 80W HP | RGBW              | -                 | N.A.                  | 3.515 lm |
| 911401775373 | BVP373 32LED RGBWW 220V 30 DMX 80W HP | RGBW              | -                 | N.A.                  | 3.990 lm |
| 911401775383 | BVP373 32LED RGBWW 220V 45 DMX 80W HP | RGBW              | -                 | N.A.                  | 2.990 lm |
| 911401775393 | BVP373 32LED RGBWW 220V 60 DMX 80W HP | RGBW              | -                 | N.A.                  | 2.895 lm |

| Order Code   | Full Product Name                    | Warna            | Suhu Warna        | Indeks                | Flux     |
|--------------|--------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|----------|
|              |                                      | sumber cahaya    | Terkorelasi (Nom) | renderasi warna (CRI) |          |
| 911401775403 | BVP373 36LED 27K 220V 10 100W HP     | 827 putih hangat | 2700 K            | >80                   | 6.175 lm |
| 911401775413 | BVP373 36LED 27K 220V 10 DMX 100W HP | 827 putih hangat | 2700 K            | >80                   | 5.720 lm |
| 911401775423 | BVP373 36LED 27K 220V 15 100W HP     | 827 putih hangat | 2700 K            | >80                   | 6.440 lm |
| 911401775433 | BVP373 36LED 27K 220V 15 DMX 100W HP | 827 putih hangat | 2700 K            | >80                   | 5.965 lm |
| 911401775443 | BVP373 36LED 27K 220V 30 100W HP     | 827 putih hangat | 2700 K            | >80                   | 7.310 lm |
| 911401775453 | BVP373 36LED 27K 220V 30 DMX 100W HP | 827 putih hangat | 2700 K            | >80                   | 6.770 lm |
| 911401775463 | BVP373 36LED 27K 220V 45 100W HP     | 827 putih hangat | 2700 K            | >80                   | 5.480 lm |
| 911401775473 | BVP373 36LED 27K 220V 45 DMX 100W HP | 827 putih hangat | 2700 K            | >80                   | 5.075 lm |
| 911401775483 | BVP373 36LED 27K 220V 60 100W HP     | 827 putih hangat | 2700 K            | >80                   | 5.305 lm |
| 911401775493 | BVP373 36LED 27K 220V 60 DMX 100W HP | 827 putih hangat | 2700 K            | >80                   | 4.915 lm |
| 911401775503 | BVP373 36LED 30K 220V 10 100W HP     | 830 warm white   | 3000 K            | >80                   | 6.445 lm |
| 911401775513 | BVP373 36LED 30K 220V 10 DMX 100W HP | 830 warm white   | 3000 K            | >80                   | 5.970 lm |
| 911401775523 | BVP373 36LED 30K 220V 15 100W HP     | 830 warm white   | 3000 K            | >80                   | 6.715 lm |
| 911401775533 | BVP373 36LED 30K 220V 15 DMX 100W HP | 830 warm white   | 3000 K            | >80                   | 6.220 lm |
| 911401775543 | BVP373 36LED 30K 220V 30 100W HP     | 830 warm white   | 3000 K            | >80                   | 7.625 lm |
| 911401775553 | BVP373 36LED 30K 220V 30 DMX 100W HP | 830 warm white   | 3000 K            | >80                   | 7.060 lm |
| 911401775563 | BVP373 36LED 30K 220V 45 100W HP     | 830 warm white   | 3000 K            | >80                   | 5.715 lm |
| 911401775573 | BVP373 36LED 30K 220V 45 DMX 100W HP | 830 warm white   | 3000 K            | >80                   | 5.295 lm |
| 911401775583 | BVP373 36LED 30K 220V 60 100W HP     | 830 warm white   | 3000 K            | >80                   | 5.535 lm |

| Order Code   | Full Product Name                    | Warna             | Suhu Warna        | Indeks                |             |
|--------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------|
|              |                                      | sumber cahaya     | Terkorelasi (Nom) | renderasi warna (CRI) | Flux Cahaya |
| 911401775593 | BVP373 36LED 30K 220V 60 DMX 100W HP | 830 warm white    | 3000 K            | >80                   | 5.125 lm    |
| 911401775603 | BVP373 36LED 40K 220V 10 100W HP     | 840 neutral white | 4000 K            | >80                   | 7.190 lm    |
| 911401775613 | BVP373 36LED 40K 220V 10 DMX 100W HP | 840 neutral white | 4000 K            | >80                   | 6.660 lm    |
| 911401775623 | BVP373 36LED 40K 220V 15 100W HP     | 840 neutral white | 4000 K            | >80                   | 7.495 lm    |
| 911401775633 | BVP373 36LED 40K 220V 15 DMX 100W HP | 840 neutral white | 4000 K            | >80                   | 6.940 lm    |
| 911401775643 | BVP373 36LED 40K 220V 30 100W HP     | 840 neutral white | 4000 K            | >80                   | 8.505 lm    |
| 911401775653 | BVP373 36LED 40K 220V 30 DMX 100W HP | 840 neutral white | 4000 K            | >80                   | 7.880 lm    |
| 911401775663 | BVP373 36LED 40K 220V 45 100W HP     | 840 neutral white | 4000 K            | >80                   | 6.380 lm    |
| 911401775673 | BVP373 36LED 40K 220V 45 DMX 100W HP | 840 neutral white | 4000 K            | >80                   | 5.910 lm    |
| 911401775683 | BVP373 36LED 40K 220V 60 100W HP     | 840 neutral white | 4000 K            | >80                   | 6.175 lm    |
| 911401775693 | BVP373 36LED 40K 220V 60 DMX 100W HP | 840 neutral white | 4000 K            | >80                   | 5.720 lm    |
| 911401775703 | BVP373 36LED RGB 220V 10 DMX 100W HP | RGB               | -                 | N.A.                  | 3.300 lm    |
| 911401775713 | BVP373 36LED RGB 220V 15 DMX 100W HP | RGB               | -                 | N.A.                  | 3.440 lm    |
| 911401775723 | BVP373 36LED RGB 220V 30 DMX 100W HP | RGB               | -                 | N.A.                  | 3.905 lm    |
| 911401775733 | BVP373 36LED RGB 220V 45 DMX 100W HP | RGB               | -                 | N.A.                  | 2.930 lm    |
| 911401775743 | BVP373 36LED RGB 220V 60 DMX 100W HP | RGB               | -                 | N.A.                  | 2.835 lm    |

| Order Code   | Full Product Name                      | Warna            | Suhu Warna        | Indeks                |             |
|--------------|----------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|-------------|
|              |                                        | sumber cahaya    | Terkorelasi (Nom) | renderasi warna (CRI) | Flux Cahaya |
| 911401775753 | BVP373 36LED RGBW 220V 10 DMX 100W HP  | RGBW             | -                 | N.A.                  | 4.175 lm    |
| 911401775763 | BVP373 36LED RGBW 220V 15 DMX 100W HP  | RGBW             | -                 | N.A.                  | 4.355 lm    |
| 911401775773 | BVP373 36LED RGBW 220V 30 DMX 100W HP  | RGBW             | -                 | N.A.                  | 4.945 lm    |
| 911401775783 | BVP373 36LED RGBW 220V 45 DMX 100W HP  | RGBW             | -                 | N.A.                  | 3.705 lm    |
| 911401775793 | BVP373 36LED RGBW 220V 60 DMX 100W HP  | RGBW             | -                 | N.A.                  | 3.590 lm    |
| 911401775803 | BVP373 36LED RGBWW 220V 10 DMX 100W HP | RGBW             | -                 | N.A.                  | 3.995 lm    |
| 911401775813 | BVP373 36LED RGBWW 220V 15 DMX 100W HP | RGBW             | -                 | N.A.                  | 4.165 lm    |
| 911401775823 | BVP373 36LED RGBWW 220V 30 DMX 100W HP | RGBW             | -                 | N.A.                  | 4.730 lm    |
| 911401775833 | BVP373 36LED RGBWW 220V 45 DMX 100W HP | RGBW             | -                 | N.A.                  | 3.545 lm    |
| 911401775843 | BVP373 36LED RGBWW 220V 60 DMX 100W HP | RGBW             | -                 | N.A.                  | 3.435 lm    |
| 911401775853 | BVP374 48LED 27K 220V 10 120W HP       | 827 putih hangat | 2700 K            | >80                   | 7.540 lm    |
| 911401775863 | BVP374 48LED 27K 220V 10 DMX 120W HP   | 827 putih hangat | 2700 K            | >80                   | 7.040 lm    |
| 911401775873 | BVP374 48LED 27K 220V 15 120W HP       | 827 putih hangat | 2700 K            | >80                   | 7.855 lm    |
| 911401775883 | BVP374 48LED 27K 220V 15 DMX 120W HP   | 827 putih hangat | 2700 K            | >80                   | 7.340 lm    |
| 911401775893 | BVP374 48LED 27K 220V 30 120W HP       | 827 putih hangat | 2700 K            | >80                   | 8.920 lm    |
| 911401775903 | BVP374 48LED 27K 220V 30 DMX 120W HP   | 827 putih hangat | 2700 K            | >80                   | 8.330 lm    |
| 911401775913 | BVP374 48LED 27K 220V 45 120W HP       | 827 putih hangat | 2700 K            | >80                   | 6.690 lm    |

| Order Code   | Full Product Name                    | Warna             | Suhu Warna        | Indeks                |             |
|--------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------|
|              |                                      | sumber cahaya     | Terkorelasi (Nom) | renderasi warna (CRI) | Flux Cahaya |
| 911401775923 | BVP374 48LED 27K 220V 45 DMX 120W HP | 827 putih hangat  | 2700 K            | >80                   | 6.245 lm    |
| 911401775933 | BVP374 48LED 27K 220V 60 120W HP     | 827 putih hangat  | 2700 K            | >80                   | 6.475 lm    |
| 911401775943 | BVP374 48LED 27K 220V 60 DMX 120W HP | 827 putih hangat  | 2700 K            | >80                   | 6.050 lm    |
| 911401775953 | BVP374 48LED 30K 220V 10 120W HP     | 830 warm white    | 3000 K            | >80                   | 7.865 lm    |
| 911401775963 | BVP374 48LED 30K 220V 10 DMX 120W HP | 830 warm white    | 3000 K            | >80                   | 7.345 lm    |
| 911401775973 | BVP374 48LED 30K 220V 15 120W HP     | 830 warm white    | 3000 K            | >80                   | 8.195 lm    |
| 911401775983 | BVP374 48LED 30K 220V 15 DMX 120W HP | 830 warm white    | 3000 K            | >80                   | 7.655 lm    |
| 911401775993 | BVP374 48LED 30K 220V 30 120W HP     | 830 warm white    | 3000 K            | >80                   | 9.305 lm    |
| 911401776003 | BVP374 48LED 30K 220V 30 DMX 120W HP | 830 warm white    | 3000 K            | >80                   | 8.690 lm    |
| 911401776013 | BVP374 48LED 30K 220V 45 120W HP     | 830 warm white    | 3000 K            | >80                   | 6.975 lm    |
| 911401776023 | BVP374 48LED 30K 220V 45 DMX 120W HP | 830 warm white    | 3000 K            | >80                   | 6.515 lm    |
| 911401776033 | BVP374 48LED 30K 220V 60 120W HP     | 830 warm white    | 3000 K            | >80                   | 6.755 lm    |
| 911401776043 | BVP374 48LED 30K 220V 60 DMX 120W HP | 830 warm white    | 3000 K            | >80                   | 6.310 lm    |
| 911401776053 | BVP374 48LED 40K 220V 10 120W HP     | 840 neutral white | 4000 K            | >80                   | 8.775 lm    |
| 911401776063 | BVP374 48LED 40K 220V 10 DMX 120W HP | 840 neutral white | 4000 K            | >80                   | 8.195 lm    |
| 911401776073 | BVP374 48LED 40K 220V 15 120W HP     | 840 neutral white | 4000 K            | >80                   | 9.145 lm    |
| 911401776083 | BVP374 48LED 40K 220V 15 DMX 120W HP | 840 neutral white | 4000 K            | >80                   | 8.540 lm    |
| 911401776093 | BVP374 48LED 40K 220V 30 120W HP     | 840 neutral white | 4000 K            | >80                   | 10.380 lm   |

| Order Code   | Full Product Name                      | Warna             | Suhu Warna        | Indeks                |             |
|--------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------|
|              |                                        | sumber cahaya     | Terkorelasi (Nom) | renderasi warna (CRI) | Flux Cahaya |
| 911401776103 | BVP374 48LED 40K 220V 30 DMX 120W HP   | 840 neutral white | 4000 K            | >80                   | 9.695 lm    |
| 911401776113 | BVP374 48LED 40K 220V 45 120W HP       | 840 neutral white | 4000 K            | >80                   | 7.785 lm    |
| 911401776123 | BVP374 48LED 40K 220V 45 DMX 120W HP   | 840 neutral white | 4000 K            | >80                   | 7.270 lm    |
| 911401776133 | BVP374 48LED 40K 220V 60 120W HP       | 840 neutral white | 4000 K            | >80                   | 7.535 lm    |
| 911401776143 | BVP374 48LED 40K 220V 60 DMX 120W HP   | 840 neutral white | 4000 K            | >80                   | 7.040 lm    |
| 911401776153 | BVP374 48LED RGB 220V 10 DMX 120W HP   | RGB               | -                 | N.A.                  | 4.035 lm    |
| 911401776163 | BVP374 48LED RGB 220V 15 DMX 120W HP   | RGB               | -                 | N.A.                  | 4.205 lm    |
| 911401776173 | BVP374 48LED RGB 220V 30 DMX 120W HP   | RGB               | -                 | N.A.                  | 4.775 lm    |
| 911401776183 | BVP374 48LED RGB 220V 45 DMX 120W HP   | RGB               | -                 | N.A.                  | 3.580 lm    |
| 911401776193 | BVP374 48LED RGB 220V 60 DMX 120W HP   | RGB               | -                 | N.A.                  | 3.465 lm    |
| 911401776203 | BVP374 48LED RGBNW 220V 10 DMX 120W HP | RGBW              | -                 | N.A.                  | 5.165 lm    |
| 911401776213 | BVP374 48LED RGBNW 220V 15 DMX 120W HP | RGBW              | -                 | N.A.                  | 5.380 lm    |
| 911401776223 | BVP374 48LED RGBNW 220V 30 DMX 120W HP | RGBW              | -                 | N.A.                  | 6.110 lm    |
| 911401776233 | BVP374 48LED RGBNW 220V 45 DMX 120W HP | RGBW              | -                 | N.A.                  | 4.580 lm    |
| 911401776243 | BVP374 48LED RGBNW 220V 60 DMX 120W HP | RGBW              | -                 | N.A.                  | 4.435 lm    |
| 911401776253 | BVP374 48LED RGBWW 220V 10 DMX 120W HP | RGBW              | -                 | N.A.                  | 4.940 lm    |

| Order Code   | Full Product Name                      | Warna            | Suhu Warna        | Indeks                | Flux      |
|--------------|----------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|-----------|
|              |                                        | sumber cahaya    | Terkorelasi (Nom) | renderasi warna (CRI) |           |
| 911401776263 | BVP374 48LED RGBWW 220V 15 DMX 120W HP | RGBW             | -                 | N.A.                  | 5.150 lm  |
| 911401776273 | BVP374 48LED RGBWW 220V 30 DMX 120W HP | RGBW             | -                 | N.A.                  | 5.845 lm  |
| 911401776283 | BVP374 48LED RGBWW 220V 45 DMX 120W HP | RGBW             | -                 | N.A.                  | 4.385 lm  |
| 911401776293 | BVP374 48LED RGBWW 220V 60 DMX 120W HP | RGBW             | -                 | N.A.                  | 4.245 lm  |
| 911401776313 | BVP374 60LED 27K 220V 10 DMX 150W HP   | 827 putih hangat | 2700 K            | >80                   | 9.065 lm  |
| 911401776323 | BVP374 60LED 27K 220V 15 150W HP       | 827 putih hangat | 2700 K            | >80                   | 9.820 lm  |
| 911401776333 | BVP374 60LED 27K 220V 15 DMX 150W HP   | 827 putih hangat | 2700 K            | >80                   | 9.450 lm  |
| 911401776343 | BVP374 60LED 27K 220V 30 150W HP       | 827 putih hangat | 2700 K            | >80                   | 11.150 lm |
| 911401776353 | BVP374 60LED 27K 220V 30 DMX 150W HP   | 827 putih hangat | 2700 K            | >80                   | 10.725 lm |
| 911401776363 | BVP374 60LED 27K 220V 45 150W HP       | 827 putih hangat | 2700 K            | >80                   | 8.360 lm  |
| 911401776373 | BVP374 60LED 27K 220V 45 DMX 150W HP   | 827 putih hangat | 2700 K            | >80                   | 8.045 lm  |
| 911401776383 | BVP374 60LED 27K 220V 60 150W HP       | 827 putih hangat | 2700 K            | >80                   | 8.095 lm  |
| 911401776393 | BVP374 60LED 27K 220V 60 DMX 150W HP   | 827 putih hangat | 2700 K            | >80                   | 7.790 lm  |
| 911401776403 | BVP374 60LED 30K 220V 10 150W HP       | 830 warm white   | 3000 K            | >80                   | 9.830 lm  |
| 911401776413 | BVP374 60LED 30K 220V 10 DMX 150W HP   | 830 warm white   | 3000 K            | >80                   | 9.455 lm  |
| 911401776423 | BVP374 60LED 30K 220V 15 150W HP       | 830 warm white   | 3000 K            | >80                   | 10.245 lm |
| 911401776433 | BVP374 60LED 30K 220V 15 DMX 150W HP   | 830 warm white   | 3000 K            | >80                   | 9.855 lm  |
| 911401776443 | BVP374 60LED 30K 220V 30 150W HP       | 830 warm white   | 3000 K            | >80                   | 11.630 lm |

| Order Code   | Full Product Name                    | Warna             | Suhu Warna        | Indeks                | Flux      |
|--------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------|
|              |                                      | sumber cahaya     | Terkorelasi (Nom) | renderasi warna (CRI) |           |
| 911401776453 | BVP374 60LED 30K 220V 30 DMX 150W HP | 830 warm white    | 3000 K            | >80                   | 11.190 lm |
| 911401776463 | BVP374 60LED 30K 220V 45 150W HP     | 830 warm white    | 3000 K            | >80                   | 8.720 lm  |
| 911401776473 | BVP374 60LED 30K 220V 45 DMX 150W HP | 830 warm white    | 3000 K            | >80                   | 8.390 lm  |
| 911401776493 | BVP374 60LED 30K 220V 60 DMX 150W HP | 830 warm white    | 3000 K            | >80                   | 8.125 lm  |
| 911401776503 | BVP374 60LED 40K 220V 10 150W HP     | 840 neutral white | 4000 K            | >80                   | 10.965 lm |
| 911401776513 | BVP374 60LED 40K 220V 10 DMX 150W HP | 840 neutral white | 4000 K            | >80                   | 10.550 lm |
| 911401776523 | BVP374 60LED 40K 220V 15 150W HP     | 840 neutral white | 4000 K            | >80                   | 11.430 lm |
| 911401776533 | BVP374 60LED 40K 220V 15 DMX 150W HP | 840 neutral white | 4000 K            | >80                   | 10.995 lm |
| 911401776543 | BVP374 60LED 40K 220V 30 150W HP     | 840 neutral white | 4000 K            | >80                   | 12.975 lm |
| 911401776553 | BVP374 60LED 40K 220V 30 DMX 150W HP | 840 neutral white | 4000 K            | >80                   | 12.485 lm |
| 911401776563 | BVP374 60LED 40K 220V 45 150W HP     | 840 neutral white | 4000 K            | >80                   | 9.730 lm  |
| 911401776573 | BVP374 60LED 40K 220V 45 DMX 150W HP | 840 neutral white | 4000 K            | >80                   | 9.360 lm  |
| 911401776583 | BVP374 60LED 40K 220V 60 150W HP     | 840 neutral white | 4000 K            | >80                   | 9.420 lm  |
| 911401776593 | BVP374 60LED 40K 220V 60 DMX 150W HP | 840 neutral white | 4000 K            | >80                   | 9.065 lm  |
| 911401776603 | BVP374 60LED RGB 220V 10 DMX 150W HP | RGB               | -                 | N.A.                  | 5.185 lm  |
| 911401776613 | BVP374 60LED RGB 220V 15 DMX 150W HP | RGB               | -                 | N.A.                  | 5.405 lm  |

| Order Code   | Full Product Name                            | Warna         | Suhu Warna        | Indeks                | Flux     |
|--------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------|----------|
|              |                                              | sumber cahaya | Terkorelasi (Nom) | renderasi warna (CRI) |          |
| 911401776623 | BVP374 60LED<br>RGB 220V 30 DMX<br>150W HP   | RGB           | -                 | N.A.                  | 6.135 lm |
| 911401776633 | BVP374 60LED<br>RGB 220V 45 DMX<br>150W HP   | RGB           | -                 | N.A.                  | 4.600 lm |
| 911401776643 | BVP374 60LED<br>RGB 220V 60 DMX<br>150W HP   | RGB           | -                 | N.A.                  | 4.455 lm |
| 911401776653 | BVP374 60LED<br>RGBNW 220V 10<br>DMX 150W HP | RGBW          | -                 | N.A.                  | 6.635 lm |
| 911401776663 | BVP374 60LED<br>RGBNW 220V 15<br>DMX 150W HP | RGBW          | -                 | N.A.                  | 6.920 lm |
| 911401776673 | BVP374 60LED<br>RGBNW 220V 30<br>DMX 150W HP | RGBW          | -                 | N.A.                  | 7.855 lm |
| 911401776683 | BVP374 60LED<br>RGBNW 220V 45<br>DMX 150W HP | RGBW          | -                 | N.A.                  | 5.890 lm |

| Order Code   | Full Product Name                            | Warna         | Suhu Warna        | Indeks                | Flux     |
|--------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------|----------|
|              |                                              | sumber cahaya | Terkorelasi (Nom) | renderasi warna (CRI) |          |
| 911401776693 | BVP374 60LED<br>RGBNW 220V 60<br>DMX 150W HP | RGBW          | -                 | N.A.                  | 5.700 lm |
| 911401776703 | BVP374 60LED<br>RGBWW 220V 10<br>DMX 150W HP | RGBW          | -                 | N.A.                  | 6.370 lm |
| 911401776713 | BVP374 60LED<br>RGBWW 220V 15<br>DMX 150W HP | RGBW          | -                 | N.A.                  | 6.640 lm |
| 911401776723 | BVP374 60LED<br>RGBWW 220V 30<br>DMX 150W HP | RGBW          | -                 | N.A.                  | 7.535 lm |
| 911401776733 | BVP374 60LED<br>RGBWW 220V 45<br>DMX 150W HP | RGBW          | -                 | N.A.                  | 5.650 lm |
| 911401776743 | BVP374 60LED<br>RGBWW 220V 60<br>DMX 150W HP | RGBW          | -                 | N.A.                  | 5.470 lm |

Pengoperasian dan Kelistrikan

| Order Code   | Full Product Name                   | Konsumsi Daya |
|--------------|-------------------------------------|---------------|
| 911401773603 | BVP371 12LED 27K 220V 10 24W HE     | 24 W          |
| 911401773613 | BVP371 12LED 27K 220V 10 DMX 24W HE | 24 W          |
| 911401773623 | BVP371 12LED 27K 220V 15 24W HE     | 24 W          |
| 911401773633 | BVP371 12LED 27K 220V 15 DMX 24W HE | 24 W          |
| 911401773643 | BVP371 12LED 27K 220V 30 24W HE     | 24 W          |
| 911401773653 | BVP371 12LED 27K 220V 30 DMX 24W HE | 24 W          |
| 911401773663 | BVP371 12LED 27K 220V 45 24W HE     | 24 W          |
| 911401773673 | BVP371 12LED 27K 220V 45 DMX 24W HE | 24 W          |
| 911401773683 | BVP371 12LED 27K 220V 60 24W HE     | 24 W          |
| 911401773693 | BVP371 12LED 27K 220V 60 DMX 24W HE | 24 W          |
| 911401773703 | BVP371 12LED 30K 220V 10 24W HE     | 24 W          |
| 911401773713 | BVP371 12LED 30K 220V 10 DMX 24W HE | 24 W          |
| 911401773723 | BVP371 12LED 30K 220V 15 24W HE     | 24 W          |
| 911401773733 | BVP371 12LED 30K 220V 15 DMX 24W HE | 24 W          |
| 911401773743 | BVP371 12LED 30K 220V 30 24W HE     | 24 W          |
| 911401773753 | BVP371 12LED 30K 220V 30 DMX 24W HE | 24 W          |
| 911401773773 | BVP371 12LED 30K 220V 45 DMX 24W HE | 24 W          |
| 911401773783 | BVP371 12LED 30K 220V 60 24W HE     | 24 W          |
| 911401773793 | BVP371 12LED 30K 220V 60 DMX 24W HE | 24 W          |
| 911401773803 | BVP371 12LED 40K 220V 10 24W HE     | 24 W          |
| 911401773813 | BVP371 12LED 40K 220V 10 DMX 24W HE | 24 W          |
| 911401773823 | BVP371 12LED 40K 220V 15 24W HE     | 24 W          |
| 911401773833 | BVP371 12LED 40K 220V 15 DMX 24W HE | 24 W          |
| 911401773843 | BVP371 12LED 40K 220V 30 24W HE     | 24 W          |

| Order Code   | Full Product Name                     | Konsumsi Daya |
|--------------|---------------------------------------|---------------|
| 911401773853 | BVP371 12LED 40K 220V 30 DMX 24W HE   | 24 W          |
| 911401773863 | BVP371 12LED 40K 220V 45 24W HE       | 24 W          |
| 911401773873 | BVP371 12LED 40K 220V 45 DMX 24W HE   | 24 W          |
| 911401773883 | BVP371 12LED 40K 220V 60 24W HE       | 24 W          |
| 911401773893 | BVP371 12LED 40K 220V 60 DMX 24W HE   | 24 W          |
| 911401773903 | BVP371 12LED RGB 220V 10 DMX 24W HE   | 24 W          |
| 911401773913 | BVP371 12LED RGB 220V 15 DMX 24W HE   | 24 W          |
| 911401773923 | BVP371 12LED RGB 220V 30 DMX 24W HE   | 24 W          |
| 911401773933 | BVP371 12LED RGB 220V 45 DMX 24W HE   | 24 W          |
| 911401773943 | BVP371 12LED RGB 220V 60 DMX 24W HE   | 24 W          |
| 911401773953 | BVP371 12LED RGBNW 220V 10 DMX 24W HE | 24 W          |
| 911401773963 | BVP371 12LED RGBNW 220V 15 DMX 24W HE | 24 W          |
| 911401773973 | BVP371 12LED RGBNW 220V 30 DMX 24W HE | 24 W          |
| 911401773983 | BVP371 12LED RGBNW 220V 45 DMX 24W HE | 24 W          |
| 911401773993 | BVP371 12LED RGBNW 220V 60 DMX 24W HE | 24 W          |
| 911401774003 | BVP371 12LED RGBWW 220V 10 DMX 24W HE | 24 W          |
| 911401774013 | BVP371 12LED RGBWW 220V 15 DMX 24W HE | 24 W          |
| 911401774023 | BVP371 12LED RGBWW 220V 30 DMX 24W HE | 24 W          |
| 911401774033 | BVP371 12LED RGBWW 220V 45 DMX 24W HE | 24 W          |
| 911401774043 | BVP371 12LED RGBWW 220V 60 DMX 24W HE | 24 W          |
| 911401774053 | BVP372 15LED RGB 220V 10 DMX 40W HP   | 40 W          |
| 911401774063 | BVP372 15LED RGB 220V 15 DMX 40W HP   | 40 W          |
| 911401774073 | BVP372 15LED RGB 220V 30 DMX 40W HP   | 40 W          |
| 911401774083 | BVP372 15LED RGB 220V 45 DMX 40W HP   | 40 W          |

| Order Code   | Full Product Name                     | Konsumsi Daya |
|--------------|---------------------------------------|---------------|
| 911401774093 | BVP372 15LED RGB 220V 60 DMX 40W HP   | 40 W          |
| 911401774103 | BVP372 16LED 27K 220V 10 40W HP       | 40 W          |
| 911401774113 | BVP372 16LED 27K 220V 10 DMX 40W HP   | 40 W          |
| 911401774123 | BVP372 16LED 27K 220V 15 40W HP       | 40 W          |
| 911401774133 | BVP372 16LED 27K 220V 15 DMX 40W HP   | 40 W          |
| 911401774143 | BVP372 16LED 27K 220V 30 40W HP       | 40 W          |
| 911401774153 | BVP372 16LED 27K 220V 30 DMX 40W HP   | 40 W          |
| 911401774163 | BVP372 16LED 27K 220V 45 40W HP       | 40 W          |
| 911401774173 | BVP372 16LED 27K 220V 45 DMX 40W HP   | 40 W          |
| 911401774183 | BVP372 16LED 27K 220V 60 40W HP       | 40 W          |
| 911401774193 | BVP372 16LED 27K 220V 60 DMX 40W HP   | 40 W          |
| 911401774203 | BVP372 16LED 30K 220V 10 40W HP       | 40 W          |
| 911401774213 | BVP372 16LED 30K 220V 10 DMX 40W HP   | 40 W          |
| 911401774223 | BVP372 16LED 30K 220V 15 40W HP       | 40 W          |
| 911401774233 | BVP372 16LED 30K 220V 15 DMX 40W HP   | 40 W          |
| 911401774243 | BVP372 16LED 30K 220V 30 40W HP       | 40 W          |
| 911401774253 | BVP372 16LED 30K 220V 30 DMX 40W HP   | 40 W          |
| 911401774263 | BVP372 16LED 30K 220V 45 40W HP       | 40 W          |
| 911401774273 | BVP372 16LED 30K 220V 45 DMX 40W HP   | 40 W          |
| 911401774283 | BVP372 16LED 30K 220V 60 40W HP       | 40 W          |
| 911401774293 | BVP372 16LED 30K 220V 60 DMX 40W HP   | 40 W          |
| 911401774303 | BVP372 16LED 40K 220V 10 40W HP       | 40 W          |
| 911401774313 | BVP372 16LED 40K 220V 10 DMX 40W HP   | 40 W          |
| 911401774323 | BVP372 16LED 40K 220V 15 40W HP       | 40 W          |
| 911401774333 | BVP372 16LED 40K 220V 15 DMX 40W HP   | 40 W          |
| 911401774343 | BVP372 16LED 40K 220V 30 40W HP       | 40 W          |
| 911401774353 | BVP372 16LED 40K 220V 30 DMX 40W HP   | 40 W          |
| 911401774363 | BVP372 16LED 40K 220V 45 40W HP       | 40 W          |
| 911401774373 | BVP372 16LED 40K 220V 45 DMX 40W HP   | 40 W          |
| 911401774383 | BVP372 16LED 40K 220V 60 40W HP       | 40 W          |
| 911401774393 | BVP372 16LED 40K 220V 60 DMX 40W HP   | 40 W          |
| 911401774403 | BVP372 16LED RGBNW 220V 10 DMX 40W HP | 40 W          |
| 911401774413 | BVP372 16LED RGBNW 220V 15 DMX 40W HP | 40 W          |
| 911401774423 | BVP372 16LED RGBNW 220V 30 DMX 40W HP | 40 W          |
| 911401774433 | BVP372 16LED RGBNW 220V 45 DMX 40W HP | 40 W          |
| 911401774443 | BVP372 16LED RGBNW 220V 60 DMX 40W HP | 40 W          |
| 911401774453 | BVP372 16LED RGBWW 220V 10 DMX 40W HP | 40 W          |
| 911401774463 | BVP372 16LED RGBWW 220V 15 DMX 40W HP | 40 W          |
| 911401774473 | BVP372 16LED RGBWW 220V 30 DMX 40W HP | 40 W          |
| 911401774483 | BVP372 16LED RGBWW 220V 45 DMX 40W HP | 40 W          |
| 911401774493 | BVP372 16LED RGBWW 220V 60 DMX 40W HP | 40 W          |
| 911401774503 | BVP372 18LED 27K 220V 10 50W HP       | 50 W          |
| 911401774513 | BVP372 18LED 27K 220V 10 DMX 50W HP   | 50 W          |
| 911401774523 | BVP372 18LED 27K 220V 15 50W HP       | 50 W          |
| 911401774533 | BVP372 18LED 27K 220V 15 DMX 50W HP   | 50 W          |
| 911401774543 | BVP372 18LED 27K 220V 30 50W HP       | 50 W          |
| 911401774553 | BVP372 18LED 27K 220V 30 DMX 50W HP   | 50 W          |
| 911401774563 | BVP372 18LED 27K 220V 45 50W HP       | 50 W          |
| 911401774573 | BVP372 18LED 27K 220V 45 DMX 50W HP   | 50 W          |
| 911401774583 | BVP372 18LED 27K 220V 60 50W HP       | 50 W          |
| 911401774593 | BVP372 18LED 27K 220V 60 DMX 50W HP   | 50 W          |
| 911401774603 | BVP372 18LED 30K 220V 10 50W HP       | 50 W          |

| Order Code   | Full Product Name                     | Konsumsi Daya |
|--------------|---------------------------------------|---------------|
| 911401774613 | BVP372 18LED 30K 220V 10 DMX 50W HP   | 50 W          |
| 911401774623 | BVP372 18LED 30K 220V 15 50W HP       | 50 W          |
| 911401774633 | BVP372 18LED 30K 220V 15 DMX 50W HP   | 50 W          |
| 911401774643 | BVP372 18LED 30K 220V 30 50W HP       | 50 W          |
| 911401774653 | BVP372 18LED 30K 220V 30 DMX 50W HP   | 50 W          |
| 911401774663 | BVP372 18LED 30K 220V 45 50W HP       | 50 W          |
| 911401774673 | BVP372 18LED 30K 220V 45 DMX 50W HP   | 50 W          |
| 911401774683 | BVP372 18LED 30K 220V 60 50W HP       | 50 W          |
| 911401774693 | BVP372 18LED 30K 220V 60 DMX 50W HP   | 50 W          |
| 911401774703 | BVP372 18LED 40K 220V 10 50W HP       | 50 W          |
| 911401774713 | BVP372 18LED 40K 220V 10 DMX 50W HP   | 50 W          |
| 911401774723 | BVP372 18LED 40K 220V 15 50W HP       | 50 W          |
| 911401774733 | BVP372 18LED 40K 220V 15 DMX 50W HP   | 50 W          |
| 911401774743 | BVP372 18LED 40K 220V 30 50W HP       | 50 W          |
| 911401774753 | BVP372 18LED 40K 220V 30 DMX 50W HP   | 50 W          |
| 911401774763 | BVP372 18LED 40K 220V 45 50W HP       | 50 W          |
| 911401774773 | BVP372 18LED 40K 220V 45 DMX 50W HP   | 50 W          |
| 911401774783 | BVP372 18LED 40K 220V 60 50W HP       | 50 W          |
| 911401774793 | BVP372 18LED 40K 220V 60 DMX 50W HP   | 50 W          |
| 911401774803 | BVP372 18LED RGB 220V 10 DMX 50W HP   | 50 W          |
| 911401774813 | BVP372 18LED RGB 220V 15 DMX 50W HP   | 50 W          |
| 911401774823 | BVP372 18LED RGB 220V 30 DMX 50W HP   | 50 W          |
| 911401774833 | BVP372 18LED RGB 220V 45 DMX 50W HP   | 50 W          |
| 911401774843 | BVP372 18LED RGB 220V 60 DMX 50W HP   | 50 W          |
| 911401774853 | BVP372 20LED RGBNW 220V 10 DMX 50W HP | 50 W          |
| 911401774863 | BVP372 20LED RGBNW 220V 15 DMX 50W HP | 50 W          |
| 911401774873 | BVP372 20LED RGBNW 220V 30 DMX 50W HP | 50 W          |
| 911401774883 | BVP372 20LED RGBNW 220V 45 DMX 50W HP | 50 W          |
| 911401774893 | BVP372 20LED RGBNW 220V 60 DMX 50W HP | 50 W          |
| 911401774903 | BVP372 20LED RGBWW 220V 10 DMX 50W HP | 50 W          |
| 911401774913 | BVP372 20LED RGBWW 220V 15 DMX 50W HP | 50 W          |
| 911401774923 | BVP372 20LED RGBWW 220V 30 DMX 50W HP | 50 W          |
| 911401774933 | BVP372 20LED RGBWW 220V 45 DMX 50W HP | 50 W          |
| 911401774943 | BVP372 20LED RGBWW 220V 60 DMX 50W HP | 50 W          |
| 911401774953 | BVP373 30LED 27K 220V 10 80W HP       | 80 W          |
| 911401774963 | BVP373 30LED 27K 220V 10 DMX 80W HP   | 80 W          |
| 911401774973 | BVP373 30LED 27K 220V 15 80W HP       | 80 W          |
| 911401774983 | BVP373 30LED 27K 220V 15 DMX 80W HP   | 80 W          |
| 911401774993 | BVP373 30LED 27K 220V 30 80W HP       | 80 W          |
| 911401775003 | BVP373 30LED 27K 220V 30 DMX 80W HP   | 80 W          |
| 911401775013 | BVP373 30LED 27K 220V 45 80W HP       | 80 W          |
| 911401775023 | BVP373 30LED 27K 220V 45 DMX 80W HP   | 80 W          |
| 911401775033 | BVP373 30LED 27K 220V 60 80W HP       | 80 W          |
| 911401775043 | BVP373 30LED 27K 220V 60 DMX 80W HP   | 80 W          |
| 911401775053 | BVP373 30LED 30K 220V 10 80W HP       | 80 W          |
| 911401775063 | BVP373 30LED 30K 220V 10 DMX 80W HP   | 80 W          |
| 911401775073 | BVP373 30LED 30K 220V 15 80W HP       | 80 W          |
| 911401775083 | BVP373 30LED 30K 220V 15 DMX 80W HP   | 80 W          |
| 911401775093 | BVP373 30LED 30K 220V 30 80W HP       | 80 W          |
| 911401775103 | BVP373 30LED 30K 220V 30 DMX 80W HP   | 80 W          |
| 911401775113 | BVP373 30LED 30K 220V 45 80W HP       | 80 W          |
| 911401775123 | BVP373 30LED 30K 220V 45 DMX 80W HP   | 80 W          |

| Order Code   | Full Product Name                     | Konsumsi Daya |
|--------------|---------------------------------------|---------------|
| 911401775133 | BVP373 30LED 30K 220V 60 80W HP       | 80 W          |
| 911401775143 | BVP373 30LED 30K 220V 60 DMX 80W HP   | 80 W          |
| 911401775153 | BVP373 30LED 40K 220V 10 80W HP       | 80 W          |
| 911401775163 | BVP373 30LED 40K 220V 10 DMX 80W HP   | 80 W          |
| 911401775173 | BVP373 30LED 40K 220V 15 80W HP       | 80 W          |
| 911401775183 | BVP373 30LED 40K 220V 15 DMX 80W HP   | 80 W          |
| 911401775193 | BVP373 30LED 40K 220V 30 80W HP       | 80 W          |
| 911401775203 | BVP373 30LED 40K 220V 30 DMX 80W HP   | 80 W          |
| 911401775213 | BVP373 30LED 40K 220V 45 80W HP       | 80 W          |
| 911401775223 | BVP373 30LED 40K 220V 45 DMX 80W HP   | 80 W          |
| 911401775233 | BVP373 30LED 40K 220V 60 80W HP       | 80 W          |
| 911401775243 | BVP373 30LED 40K 220V 60 DMX 80W HP   | 80 W          |
| 911401775253 | BVP373 30LED RGB 220V 10 DMX 80W HP   | 80 W          |
| 911401775263 | BVP373 30LED RGB 220V 15 DMX 80W HP   | 80 W          |
| 911401775273 | BVP373 30LED RGB 220V 30 DMX 80W HP   | 80 W          |
| 911401775283 | BVP373 30LED RGB 220V 45 DMX 80W HP   | 80 W          |
| 911401775293 | BVP373 30LED RGB 220V 60 DMX 80W HP   | 80 W          |
| 911401775303 | BVP373 32LED RGBNW 220V 10 DMX 80W HP | 80 W          |
| 911401775313 | BVP373 32LED RGBNW 220V 15 DMX 80W HP | 80 W          |
| 911401775323 | BVP373 32LED RGBNW 220V 30 DMX 80W HP | 80 W          |
| 911401775333 | BVP373 32LED RGBNW 220V 45 DMX 80W HP | 80 W          |
| 911401775343 | BVP373 32LED RGBNW 220V 60 DMX 80W HP | 80 W          |
| 911401775353 | BVP373 32LED RGBWW 220V 10 DMX 80W HP | 80 W          |
| 911401775363 | BVP373 32LED RGBWW 220V 15 DMX 80W HP | 80 W          |
| 911401775373 | BVP373 32LED RGBWW 220V 30 DMX 80W HP | 80 W          |
| 911401775383 | BVP373 32LED RGBWW 220V 45 DMX 80W HP | 80 W          |
| 911401775393 | BVP373 32LED RGBWW 220V 60 DMX 80W HP | 80 W          |
| 911401775403 | BVP373 36LED 27K 220V 10 100W HP      | 100 W         |
| 911401775413 | BVP373 36LED 27K 220V 10 DMX 100W HP  | 100 W         |
| 911401775423 | BVP373 36LED 27K 220V 15 100W HP      | 100 W         |
| 911401775433 | BVP373 36LED 27K 220V 15 DMX 100W HP  | 100 W         |
| 911401775443 | BVP373 36LED 27K 220V 30 100W HP      | 100 W         |
| 911401775453 | BVP373 36LED 27K 220V 30 DMX 100W HP  | 100 W         |
| 911401775463 | BVP373 36LED 27K 220V 45 100W HP      | 100 W         |
| 911401775473 | BVP373 36LED 27K 220V 45 DMX 100W HP  | 100 W         |
| 911401775483 | BVP373 36LED 27K 220V 60 100W HP      | 100 W         |
| 911401775493 | BVP373 36LED 27K 220V 60 DMX 100W HP  | 100 W         |
| 911401775503 | BVP373 36LED 30K 220V 10 100W HP      | 100 W         |
| 911401775513 | BVP373 36LED 30K 220V 10 DMX 100W HP  | 100 W         |
| 911401775523 | BVP373 36LED 30K 220V 15 100W HP      | 100 W         |
| 911401775533 | BVP373 36LED 30K 220V 15 DMX 100W HP  | 100 W         |
| 911401775543 | BVP373 36LED 30K 220V 30 100W HP      | 100 W         |
| 911401775553 | BVP373 36LED 30K 220V 30 DMX 100W HP  | 100 W         |
| 911401775563 | BVP373 36LED 30K 220V 45 100W HP      | 100 W         |
| 911401775573 | BVP373 36LED 30K 220V 45 DMX 100W HP  | 100 W         |
| 911401775583 | BVP373 36LED 30K 220V 60 100W HP      | 100 W         |
| 911401775593 | BVP373 36LED 30K 220V 60 DMX 100W HP  | 100 W         |
| 911401775603 | BVP373 36LED 40K 220V 10 100W HP      | 100 W         |
| 911401775613 | BVP373 36LED 40K 220V 10 DMX 100W HP  | 100 W         |
| 911401775623 | BVP373 36LED 40K 220V 15 100W HP      | 100 W         |
| 911401775633 | BVP373 36LED 40K 220V 15 DMX 100W HP  | 100 W         |
| 911401775643 | BVP373 36LED 40K 220V 30 100W HP      | 100 W         |

| Order Code   | Full Product Name                      | Konsumsi Daya |
|--------------|----------------------------------------|---------------|
| 911401775653 | BVP373 36LED 40K 220V 30 DMX 100W HP   | 100 W         |
| 911401775663 | BVP373 36LED 40K 220V 45 100W HP       | 100 W         |
| 911401775673 | BVP373 36LED 40K 220V 45 DMX 100W HP   | 100 W         |
| 911401775683 | BVP373 36LED 40K 220V 60 100W HP       | 100 W         |
| 911401775693 | BVP373 36LED 40K 220V 60 DMX 100W HP   | 100 W         |
| 911401775703 | BVP373 36LED RGB 220V 10 DMX 100W HP   | 100 W         |
| 911401775713 | BVP373 36LED RGB 220V 15 DMX 100W HP   | 100 W         |
| 911401775723 | BVP373 36LED RGB 220V 30 DMX 100W HP   | 100 W         |
| 911401775733 | BVP373 36LED RGB 220V 45 DMX 100W HP   | 100 W         |
| 911401775743 | BVP373 36LED RGB 220V 60 DMX 100W HP   | 100 W         |
| 911401775753 | BVP373 36LED RGBNW 220V 10 DMX 100W HP | 100 W         |
| 911401775763 | BVP373 36LED RGBNW 220V 15 DMX 100W HP | 100 W         |
| 911401775773 | BVP373 36LED RGBNW 220V 30 DMX 100W HP | 100 W         |
| 911401775783 | BVP373 36LED RGBNW 220V 45 DMX 100W HP | 100 W         |
| 911401775793 | BVP373 36LED RGBNW 220V 60 DMX 100W HP | 100 W         |
| 911401775803 | BVP373 36LED RGBWW 220V 10 DMX 100W HP | 100 W         |
| 911401775813 | BVP373 36LED RGBWW 220V 15 DMX 100W HP | 100 W         |
| 911401775823 | BVP373 36LED RGBWW 220V 30 DMX 100W HP | 100 W         |
| 911401775833 | BVP373 36LED RGBWW 220V 45 DMX 100W HP | 100 W         |
| 911401775843 | BVP373 36LED RGBWW 220V 60 DMX 100W HP | 100 W         |
| 911401775853 | BVP374 48LED 27K 220V 10 120W HP       | 120 W         |
| 911401775863 | BVP374 48LED 27K 220V 10 DMX 120W HP   | 120 W         |
| 911401775873 | BVP374 48LED 27K 220V 15 120W HP       | 120 W         |
| 911401775883 | BVP374 48LED 27K 220V 15 DMX 120W HP   | 120 W         |
| 911401775893 | BVP374 48LED 27K 220V 30 120W HP       | 120 W         |
| 911401775903 | BVP374 48LED 27K 220V 30 DMX 120W HP   | 120 W         |
| 911401775913 | BVP374 48LED 27K 220V 45 120W HP       | 120 W         |
| 911401775923 | BVP374 48LED 27K 220V 45 DMX 120W HP   | 120 W         |
| 911401775933 | BVP374 48LED 27K 220V 60 120W HP       | 120 W         |
| 911401775943 | BVP374 48LED 27K 220V 60 DMX 120W HP   | 120 W         |
| 911401775953 | BVP374 48LED 30K 220V 10 120W HP       | 120 W         |
| 911401775963 | BVP374 48LED 30K 220V 10 DMX 120W HP   | 120 W         |
| 911401775973 | BVP374 48LED 30K 220V 15 120W HP       | 120 W         |
| 911401775983 | BVP374 48LED 30K 220V 15 DMX 120W HP   | 120 W         |
| 911401775993 | BVP374 48LED 30K 220V 30 120W HP       | 120 W         |
| 911401776003 | BVP374 48LED 30K 220V 30 DMX 120W HP   | 120 W         |
| 911401776013 | BVP374 48LED 30K 220V 45 120W HP       | 120 W         |
| 911401776023 | BVP374 48LED 30K 220V 45 DMX 120W HP   | 120 W         |
| 911401776033 | BVP374 48LED 30K 220V 60 120W HP       | 120 W         |
| 911401776043 | BVP374 48LED 30K 220V 60 DMX 120W HP   | 120 W         |
| 911401776053 | BVP374 48LED 40K 220V 10 120W HP       | 120 W         |
| 911401776063 | BVP374 48LED 40K 220V 10 DMX 120W HP   | 120 W         |
| 911401776073 | BVP374 48LED 40K 220V 15 120W HP       | 120 W         |
| 911401776083 | BVP374 48LED 40K 220V 15 DMX 120W HP   | 120 W         |
| 911401776093 | BVP374 48LED 40K 220V 30 120W HP       | 120 W         |
| 911401776103 | BVP374 48LED 40K 220V 30 DMX 120W HP   | 120 W         |
| 911401776113 | BVP374 48LED 40K 220V 45 120W HP       | 120 W         |
| 911401776123 | BVP374 48LED 40K 220V 45 DMX 120W HP   | 120 W         |
| 911401776133 | BVP374 48LED 40K 220V 60 120W HP       | 120 W         |
| 911401776143 | BVP374 48LED 40K 220V 60 DMX 120W HP   | 120 W         |
| 911401776153 | BVP374 48LED RGB 220V 10 DMX 120W HP   | 120 W         |
| 911401776163 | BVP374 48LED RGB 220V 15 DMX 120W HP   | 120 W         |

| Order Code   | Full Product Name                      | Konsumsi Daya |
|--------------|----------------------------------------|---------------|
| 911401776173 | BVP374 48LED RGB 220V 30 DMX 120W HP   | 120 W         |
| 911401776183 | BVP374 48LED RGB 220V 45 DMX 120W HP   | 120 W         |
| 911401776193 | BVP374 48LED RGB 220V 60 DMX 120W HP   | 120 W         |
| 911401776203 | BVP374 48LED RGBNW 220V 10 DMX 120W HP | 120 W         |
| 911401776213 | BVP374 48LED RGBNW 220V 15 DMX 120W HP | 120 W         |
| 911401776223 | BVP374 48LED RGBNW 220V 30 DMX 120W HP | 120 W         |
| 911401776233 | BVP374 48LED RGBNW 220V 45 DMX 120W HP | 120 W         |
| 911401776243 | BVP374 48LED RGBNW 220V 60 DMX 120W HP | 120 W         |
| 911401776253 | BVP374 48LED RGBWW 220V 10 DMX 120W HP | 120 W         |
| 911401776263 | BVP374 48LED RGBWW 220V 15 DMX 120W HP | 120 W         |
| 911401776273 | BVP374 48LED RGBWW 220V 30 DMX 120W HP | 120 W         |
| 911401776283 | BVP374 48LED RGBWW 220V 45 DMX 120W HP | 120 W         |
| 911401776293 | BVP374 48LED RGBWW 220V 60 DMX 120W HP | 120 W         |
| 911401776313 | BVP374 60LED 27K 220V 10 DMX 150W HP   | 150 W         |
| 911401776323 | BVP374 60LED 27K 220V 15 150W HP       | 150 W         |
| 911401776333 | BVP374 60LED 27K 220V 15 DMX 150W HP   | 150 W         |
| 911401776343 | BVP374 60LED 27K 220V 30 150W HP       | 150 W         |
| 911401776353 | BVP374 60LED 27K 220V 30 DMX 150W HP   | 150 W         |
| 911401776363 | BVP374 60LED 27K 220V 45 150W HP       | 150 W         |
| 911401776373 | BVP374 60LED 27K 220V 45 DMX 150W HP   | 150 W         |
| 911401776383 | BVP374 60LED 27K 220V 60 150W HP       | 150 W         |
| 911401776393 | BVP374 60LED 27K 220V 60 DMX 150W HP   | 150 W         |
| 911401776403 | BVP374 60LED 30K 220V 10 150W HP       | 150 W         |
| 911401776413 | BVP374 60LED 30K 220V 10 DMX 150W HP   | 150 W         |
| 911401776423 | BVP374 60LED 30K 220V 15 150W HP       | 150 W         |
| 911401776433 | BVP374 60LED 30K 220V 15 DMX 150W HP   | 150 W         |
| 911401776443 | BVP374 60LED 30K 220V 30 150W HP       | 150 W         |
| 911401776453 | BVP374 60LED 30K 220V 30 DMX 150W HP   | 150 W         |

| Order Code   | Full Product Name                      | Konsumsi Daya |
|--------------|----------------------------------------|---------------|
| 911401776463 | BVP374 60LED 30K 220V 45 150W HP       | 150 W         |
| 911401776473 | BVP374 60LED 30K 220V 45 DMX 150W HP   | 150 W         |
| 911401776493 | BVP374 60LED 30K 220V 60 DMX 150W HP   | 150 W         |
| 911401776503 | BVP374 60LED 40K 220V 10 150W HP       | 150 W         |
| 911401776513 | BVP374 60LED 40K 220V 10 DMX 150W HP   | 150 W         |
| 911401776523 | BVP374 60LED 40K 220V 15 150W HP       | 150 W         |
| 911401776533 | BVP374 60LED 40K 220V 15 DMX 150W HP   | 150 W         |
| 911401776543 | BVP374 60LED 40K 220V 30 150W HP       | 150 W         |
| 911401776553 | BVP374 60LED 40K 220V 30 DMX 150W HP   | 150 W         |
| 911401776563 | BVP374 60LED 40K 220V 45 150W HP       | 150 W         |
| 911401776573 | BVP374 60LED 40K 220V 45 DMX 150W HP   | 150 W         |
| 911401776583 | BVP374 60LED 40K 220V 60 150W HP       | 150 W         |
| 911401776593 | BVP374 60LED 40K 220V 60 DMX 150W HP   | 150 W         |
| 911401776603 | BVP374 60LED RGB 220V 10 DMX 150W HP   | 150 W         |
| 911401776613 | BVP374 60LED RGB 220V 15 DMX 150W HP   | 150 W         |
| 911401776623 | BVP374 60LED RGB 220V 30 DMX 150W HP   | 150 W         |
| 911401776633 | BVP374 60LED RGB 220V 45 DMX 150W HP   | 150 W         |
| 911401776643 | BVP374 60LED RGB 220V 60 DMX 150W HP   | 150 W         |
| 911401776653 | BVP374 60LED RGBNW 220V 10 DMX 150W HP | 150 W         |
| 911401776663 | BVP374 60LED RGBNW 220V 15 DMX 150W HP | 150 W         |
| 911401776673 | BVP374 60LED RGBNW 220V 30 DMX 150W HP | 150 W         |
| 911401776683 | BVP374 60LED RGBNW 220V 45 DMX 150W HP | 150 W         |
| 911401776693 | BVP374 60LED RGBNW 220V 60 DMX 150W HP | 150 W         |
| 911401776703 | BVP374 60LED RGBWW 220V 10 DMX 150W HP | 150 W         |
| 911401776713 | BVP374 60LED RGBWW 220V 15 DMX 150W HP | 150 W         |
| 911401776723 | BVP374 60LED RGBWW 220V 30 DMX 150W HP | 150 W         |
| 911401776733 | BVP374 60LED RGBWW 220V 45 DMX 150W HP | 150 W         |
| 911401776743 | BVP374 60LED RGBWW 220V 60 DMX 150W HP | 150 W         |

Kontrol dan Peredupan

| Order Code   | Full Product Name                   | Dapat diredupkan |
|--------------|-------------------------------------|------------------|
| 911401773603 | BVP371 12LED 27K 220V 10 24W HE     | Tidak            |
| 911401773613 | BVP371 12LED 27K 220V 10 DMX 24W HE | Ya               |
| 911401773623 | BVP371 12LED 27K 220V 15 24W HE     | Tidak            |
| 911401773633 | BVP371 12LED 27K 220V 15 DMX 24W HE | Ya               |
| 911401773643 | BVP371 12LED 27K 220V 30 24W HE     | Tidak            |
| 911401773653 | BVP371 12LED 27K 220V 30 DMX 24W HE | Ya               |
| 911401773663 | BVP371 12LED 27K 220V 45 24W HE     | Tidak            |
| 911401773673 | BVP371 12LED 27K 220V 45 DMX 24W HE | Ya               |
| 911401773683 | BVP371 12LED 27K 220V 60 24W HE     | Tidak            |
| 911401773693 | BVP371 12LED 27K 220V 60 DMX 24W HE | Ya               |
| 911401773703 | BVP371 12LED 30K 220V 10 24W HE     | Tidak            |
| 911401773713 | BVP371 12LED 30K 220V 10 DMX 24W HE | Ya               |
| 911401773723 | BVP371 12LED 30K 220V 15 24W HE     | Tidak            |
| 911401773733 | BVP371 12LED 30K 220V 15 DMX 24W HE | Ya               |
| 911401773743 | BVP371 12LED 30K 220V 30 24W HE     | Tidak            |
| 911401773753 | BVP371 12LED 30K 220V 30 DMX 24W HE | Ya               |
| 911401773773 | BVP371 12LED 30K 220V 45 DMX 24W HE | Ya               |
| 911401773783 | BVP371 12LED 30K 220V 60 24W HE     | Tidak            |
| 911401773793 | BVP371 12LED 30K 220V 60 DMX 24W HE | Ya               |
| 911401773803 | BVP371 12LED 40K 220V 10 24W HE     | Tidak            |

| Order Code   | Full Product Name                     | Dapat diredupkan |
|--------------|---------------------------------------|------------------|
| 911401773813 | BVP371 12LED 40K 220V 10 DMX 24W HE   | Ya               |
| 911401773823 | BVP371 12LED 40K 220V 15 24W HE       | Tidak            |
| 911401773833 | BVP371 12LED 40K 220V 15 DMX 24W HE   | Ya               |
| 911401773843 | BVP371 12LED 40K 220V 30 24W HE       | Tidak            |
| 911401773853 | BVP371 12LED 40K 220V 30 DMX 24W HE   | Ya               |
| 911401773863 | BVP371 12LED 40K 220V 45 24W HE       | Tidak            |
| 911401773873 | BVP371 12LED 40K 220V 45 DMX 24W HE   | Ya               |
| 911401773883 | BVP371 12LED 40K 220V 60 24W HE       | Tidak            |
| 911401773893 | BVP371 12LED 40K 220V 60 DMX 24W HE   | Ya               |
| 911401773903 | BVP371 12LED RGB 220V 10 DMX 24W HE   | Ya               |
| 911401773913 | BVP371 12LED RGB 220V 15 DMX 24W HE   | Ya               |
| 911401773923 | BVP371 12LED RGB 220V 30 DMX 24W HE   | Ya               |
| 911401773933 | BVP371 12LED RGB 220V 45 DMX 24W HE   | Ya               |
| 911401773943 | BVP371 12LED RGB 220V 60 DMX 24W HE   | Ya               |
| 911401773953 | BVP371 12LED RGBNW 220V 10 DMX 24W HE | Ya               |
| 911401773963 | BVP371 12LED RGBNW 220V 15 DMX 24W HE | Ya               |
| 911401773973 | BVP371 12LED RGBNW 220V 30 DMX 24W HE | Ya               |
| 911401773983 | BVP371 12LED RGBNW 220V 45 DMX 24W HE | Ya               |
| 911401773993 | BVP371 12LED RGBNW 220V 60 DMX 24W HE | Ya               |
| 911401774003 | BVP371 12LED RGBWW 220V 10 DMX 24W HE | Ya               |

| Order Code   | Full Product Name                     | Dapat diredupkan |
|--------------|---------------------------------------|------------------|
| 911401774013 | BVP371 12LED RGBWW 220V 15 DMX 24W HE | Ya               |
| 911401774023 | BVP371 12LED RGBWW 220V 30 DMX 24W HE | Ya               |
| 911401774033 | BVP371 12LED RGBWW 220V 45 DMX 24W HE | Ya               |
| 911401774043 | BVP371 12LED RGBWW 220V 60 DMX 24W HE | Ya               |
| 911401774053 | BVP372 15LED RGB 220V 10 DMX 40W HP   | Ya               |
| 911401774063 | BVP372 15LED RGB 220V 15 DMX 40W HP   | Ya               |
| 911401774073 | BVP372 15LED RGB 220V 30 DMX 40W HP   | Ya               |
| 911401774083 | BVP372 15LED RGB 220V 45 DMX 40W HP   | Ya               |
| 911401774093 | BVP372 15LED RGB 220V 60 DMX 40W HP   | Ya               |
| 911401774103 | BVP372 16LED 27K 220V 10 40W HP       | Tidak            |
| 911401774113 | BVP372 16LED 27K 220V 10 DMX 40W HP   | Ya               |
| 911401774123 | BVP372 16LED 27K 220V 15 40W HP       | Tidak            |
| 911401774133 | BVP372 16LED 27K 220V 15 DMX 40W HP   | Ya               |
| 911401774143 | BVP372 16LED 27K 220V 30 40W HP       | Tidak            |
| 911401774153 | BVP372 16LED 27K 220V 30 DMX 40W HP   | Ya               |
| 911401774163 | BVP372 16LED 27K 220V 45 40W HP       | Tidak            |
| 911401774173 | BVP372 16LED 27K 220V 45 DMX 40W HP   | Ya               |
| 911401774183 | BVP372 16LED 27K 220V 60 40W HP       | Tidak            |
| 911401774193 | BVP372 16LED 27K 220V 60 DMX 40W HP   | Ya               |
| 911401774203 | BVP372 16LED 30K 220V 10 40W HP       | Tidak            |
| 911401774213 | BVP372 16LED 30K 220V 10 DMX 40W HP   | Ya               |
| 911401774223 | BVP372 16LED 30K 220V 15 40W HP       | Tidak            |
| 911401774233 | BVP372 16LED 30K 220V 15 DMX 40W HP   | Ya               |
| 911401774243 | BVP372 16LED 30K 220V 30 40W HP       | Tidak            |
| 911401774253 | BVP372 16LED 30K 220V 30 DMX 40W HP   | Ya               |
| 911401774263 | BVP372 16LED 30K 220V 45 40W HP       | Tidak            |
| 911401774273 | BVP372 16LED 30K 220V 45 DMX 40W HP   | Ya               |
| 911401774283 | BVP372 16LED 30K 220V 60 40W HP       | Tidak            |
| 911401774293 | BVP372 16LED 30K 220V 60 DMX 40W HP   | Ya               |
| 911401774303 | BVP372 16LED 40K 220V 10 40W HP       | Tidak            |
| 911401774313 | BVP372 16LED 40K 220V 10 DMX 40W HP   | Ya               |
| 911401774323 | BVP372 16LED 40K 220V 15 40W HP       | Tidak            |
| 911401774333 | BVP372 16LED 40K 220V 15 DMX 40W HP   | Ya               |
| 911401774343 | BVP372 16LED 40K 220V 30 40W HP       | Tidak            |
| 911401774353 | BVP372 16LED 40K 220V 30 DMX 40W HP   | Ya               |
| 911401774363 | BVP372 16LED 40K 220V 45 40W HP       | Tidak            |
| 911401774373 | BVP372 16LED 40K 220V 45 DMX 40W HP   | Ya               |
| 911401774383 | BVP372 16LED 40K 220V 60 40W HP       | Tidak            |
| 911401774393 | BVP372 16LED 40K 220V 60 DMX 40W HP   | Ya               |
| 911401774403 | BVP372 16LED RGBNW 220V 10 DMX 40W HP | Ya               |
| 911401774413 | BVP372 16LED RGBNW 220V 15 DMX 40W HP | Ya               |
| 911401774423 | BVP372 16LED RGBNW 220V 30 DMX 40W HP | Ya               |
| 911401774433 | BVP372 16LED RGBNW 220V 45 DMX 40W HP | Ya               |
| 911401774443 | BVP372 16LED RGBNW 220V 60 DMX 40W HP | Ya               |
| 911401774453 | BVP372 16LED RGBWW 220V 10 DMX 40W HP | Ya               |
| 911401774463 | BVP372 16LED RGBWW 220V 15 DMX 40W HP | Ya               |
| 911401774473 | BVP372 16LED RGBWW 220V 30 DMX 40W HP | Ya               |
| 911401774483 | BVP372 16LED RGBWW 220V 45 DMX 40W HP | Ya               |
| 911401774493 | BVP372 16LED RGBWW 220V 60 DMX 40W HP | Ya               |
| 911401774503 | BVP372 18LED 27K 220V 10 50W HP       | Tidak            |
| 911401774513 | BVP372 18LED 27K 220V 10 DMX 50W HP   | Ya               |
| 911401774523 | BVP372 18LED 27K 220V 15 50W HP       | Tidak            |

| Order Code   | Full Product Name                     | Dapat diredupkan |
|--------------|---------------------------------------|------------------|
| 911401774533 | BVP372 18LED 27K 220V 15 DMX 50W HP   | Ya               |
| 911401774543 | BVP372 18LED 27K 220V 30 50W HP       | Tidak            |
| 911401774553 | BVP372 18LED 27K 220V 30 DMX 50W HP   | Ya               |
| 911401774563 | BVP372 18LED 27K 220V 45 50W HP       | Tidak            |
| 911401774573 | BVP372 18LED 27K 220V 45 DMX 50W HP   | Ya               |
| 911401774583 | BVP372 18LED 27K 220V 60 50W HP       | Tidak            |
| 911401774593 | BVP372 18LED 27K 220V 60 DMX 50W HP   | Ya               |
| 911401774603 | BVP372 18LED 30K 220V 10 50W HP       | Tidak            |
| 911401774613 | BVP372 18LED 30K 220V 10 DMX 50W HP   | Ya               |
| 911401774623 | BVP372 18LED 30K 220V 15 50W HP       | Tidak            |
| 911401774633 | BVP372 18LED 30K 220V 15 DMX 50W HP   | Ya               |
| 911401774643 | BVP372 18LED 30K 220V 30 50W HP       | Tidak            |
| 911401774653 | BVP372 18LED 30K 220V 30 DMX 50W HP   | Ya               |
| 911401774663 | BVP372 18LED 30K 220V 45 50W HP       | Tidak            |
| 911401774673 | BVP372 18LED 30K 220V 45 DMX 50W HP   | Ya               |
| 911401774683 | BVP372 18LED 30K 220V 60 50W HP       | Tidak            |
| 911401774693 | BVP372 18LED 30K 220V 60 DMX 50W HP   | Ya               |
| 911401774703 | BVP372 18LED 40K 220V 10 50W HP       | Tidak            |
| 911401774713 | BVP372 18LED 40K 220V 10 DMX 50W HP   | Ya               |
| 911401774723 | BVP372 18LED 40K 220V 15 50W HP       | Tidak            |
| 911401774733 | BVP372 18LED 40K 220V 15 DMX 50W HP   | Ya               |
| 911401774743 | BVP372 18LED 40K 220V 30 50W HP       | Tidak            |
| 911401774753 | BVP372 18LED 40K 220V 30 DMX 50W HP   | Ya               |
| 911401774763 | BVP372 18LED 40K 220V 45 50W HP       | Tidak            |
| 911401774773 | BVP372 18LED 40K 220V 45 DMX 50W HP   | Ya               |
| 911401774783 | BVP372 18LED 40K 220V 60 50W HP       | Tidak            |
| 911401774793 | BVP372 18LED 40K 220V 60 DMX 50W HP   | Ya               |
| 911401774803 | BVP372 18LED RGB 220V 10 DMX 50W HP   | Ya               |
| 911401774813 | BVP372 18LED RGB 220V 15 DMX 50W HP   | Ya               |
| 911401774823 | BVP372 18LED RGB 220V 30 DMX 50W HP   | Ya               |
| 911401774833 | BVP372 18LED RGB 220V 45 DMX 50W HP   | Ya               |
| 911401774843 | BVP372 18LED RGB 220V 60 DMX 50W HP   | Ya               |
| 911401774853 | BVP372 20LED RGBNW 220V 10 DMX 50W HP | Ya               |
| 911401774863 | BVP372 20LED RGBNW 220V 15 DMX 50W HP | Ya               |
| 911401774873 | BVP372 20LED RGBNW 220V 30 DMX 50W HP | Ya               |
| 911401774883 | BVP372 20LED RGBNW 220V 45 DMX 50W HP | Ya               |
| 911401774893 | BVP372 20LED RGBNW 220V 60 DMX 50W HP | Ya               |
| 911401774903 | BVP372 20LED RGBWW 220V 10 DMX 50W HP | Ya               |
| 911401774913 | BVP372 20LED RGBWW 220V 15 DMX 50W HP | Ya               |
| 911401774923 | BVP372 20LED RGBWW 220V 30 DMX 50W HP | Ya               |
| 911401774933 | BVP372 20LED RGBWW 220V 45 DMX 50W HP | Ya               |
| 911401774943 | BVP372 20LED RGBWW 220V 60 DMX 50W HP | Ya               |
| 911401774953 | BVP373 30LED 27K 220V 10 80W HP       | Tidak            |
| 911401774963 | BVP373 30LED 27K 220V 10 DMX 80W HP   | Ya               |
| 911401774973 | BVP373 30LED 27K 220V 15 80W HP       | Tidak            |
| 911401774983 | BVP373 30LED 27K 220V 15 DMX 80W HP   | Ya               |
| 911401774993 | BVP373 30LED 27K 220V 30 80W HP       | Tidak            |
| 911401775003 | BVP373 30LED 27K 220V 30 DMX 80W HP   | Ya               |
| 911401775013 | BVP373 30LED 27K 220V 45 80W HP       | Tidak            |
| 911401775023 | BVP373 30LED 27K 220V 45 DMX 80W HP   | Ya               |
| 911401775033 | BVP373 30LED 27K 220V 60 80W HP       | Tidak            |
| 911401775043 | BVP373 30LED 27K 220V 60 DMX 80W HP   | Ya               |

| Order Code   | Full Product Name                     | Dapat diredupkan |
|--------------|---------------------------------------|------------------|
| 911401775053 | BVP373 30LED 30K 220V 10 80W HP       | Tidak            |
| 911401775063 | BVP373 30LED 30K 220V 10 DMX 80W HP   | Ya               |
| 911401775073 | BVP373 30LED 30K 220V 15 80W HP       | Tidak            |
| 911401775083 | BVP373 30LED 30K 220V 15 DMX 80W HP   | Ya               |
| 911401775093 | BVP373 30LED 30K 220V 30 80W HP       | Tidak            |
| 911401775103 | BVP373 30LED 30K 220V 30 DMX 80W HP   | Ya               |
| 911401775113 | BVP373 30LED 30K 220V 45 80W HP       | Tidak            |
| 911401775123 | BVP373 30LED 30K 220V 45 DMX 80W HP   | Ya               |
| 911401775133 | BVP373 30LED 30K 220V 60 80W HP       | Tidak            |
| 911401775143 | BVP373 30LED 30K 220V 60 DMX 80W HP   | Ya               |
| 911401775153 | BVP373 30LED 40K 220V 10 80W HP       | Tidak            |
| 911401775163 | BVP373 30LED 40K 220V 10 DMX 80W HP   | Ya               |
| 911401775173 | BVP373 30LED 40K 220V 15 80W HP       | Tidak            |
| 911401775183 | BVP373 30LED 40K 220V 15 DMX 80W HP   | Ya               |
| 911401775193 | BVP373 30LED 40K 220V 30 80W HP       | Tidak            |
| 911401775203 | BVP373 30LED 40K 220V 30 DMX 80W HP   | Ya               |
| 911401775213 | BVP373 30LED 40K 220V 45 80W HP       | Tidak            |
| 911401775223 | BVP373 30LED 40K 220V 45 DMX 80W HP   | Ya               |
| 911401775233 | BVP373 30LED 40K 220V 60 80W HP       | Tidak            |
| 911401775243 | BVP373 30LED 40K 220V 60 DMX 80W HP   | Ya               |
| 911401775253 | BVP373 30LED RGB 220V 10 DMX 80W HP   | Ya               |
| 911401775263 | BVP373 30LED RGB 220V 15 DMX 80W HP   | Ya               |
| 911401775273 | BVP373 30LED RGB 220V 30 DMX 80W HP   | Ya               |
| 911401775283 | BVP373 30LED RGB 220V 45 DMX 80W HP   | Ya               |
| 911401775293 | BVP373 30LED RGB 220V 60 DMX 80W HP   | Ya               |
| 911401775303 | BVP373 32LED RGBNW 220V 10 DMX 80W HP | Ya               |
| 911401775313 | BVP373 32LED RGBNW 220V 15 DMX 80W HP | Ya               |
| 911401775323 | BVP373 32LED RGBNW 220V 30 DMX 80W HP | Ya               |
| 911401775333 | BVP373 32LED RGBNW 220V 45 DMX 80W HP | Ya               |
| 911401775343 | BVP373 32LED RGBNW 220V 60 DMX 80W HP | Ya               |
| 911401775353 | BVP373 32LED RGBWW 220V 10 DMX 80W HP | Ya               |
| 911401775363 | BVP373 32LED RGBWW 220V 15 DMX 80W HP | Ya               |
| 911401775373 | BVP373 32LED RGBWW 220V 30 DMX 80W HP | Ya               |
| 911401775383 | BVP373 32LED RGBWW 220V 45 DMX 80W HP | Ya               |
| 911401775393 | BVP373 32LED RGBWW 220V 60 DMX 80W HP | Ya               |
| 911401775403 | BVP373 36LED 27K 220V 10 100W HP      | Tidak            |
| 911401775413 | BVP373 36LED 27K 220V 10 DMX 100W HP  | Ya               |
| 911401775423 | BVP373 36LED 27K 220V 15 100W HP      | Tidak            |
| 911401775433 | BVP373 36LED 27K 220V 15 DMX 100W HP  | Ya               |
| 911401775443 | BVP373 36LED 27K 220V 30 100W HP      | Tidak            |
| 911401775453 | BVP373 36LED 27K 220V 30 DMX 100W HP  | Ya               |
| 911401775463 | BVP373 36LED 27K 220V 45 100W HP      | Tidak            |
| 911401775473 | BVP373 36LED 27K 220V 45 DMX 100W HP  | Ya               |
| 911401775483 | BVP373 36LED 27K 220V 60 100W HP      | Tidak            |
| 911401775493 | BVP373 36LED 27K 220V 60 DMX 100W HP  | Ya               |
| 911401775503 | BVP373 36LED 30K 220V 10 100W HP      | Tidak            |
| 911401775513 | BVP373 36LED 30K 220V 10 DMX 100W HP  | Ya               |
| 911401775523 | BVP373 36LED 30K 220V 15 100W HP      | Tidak            |
| 911401775533 | BVP373 36LED 30K 220V 15 DMX 100W HP  | Ya               |
| 911401775543 | BVP373 36LED 30K 220V 30 100W HP      | Tidak            |
| 911401775553 | BVP373 36LED 30K 220V 30 DMX 100W HP  | Ya               |
| 911401775563 | BVP373 36LED 30K 220V 45 100W HP      | Tidak            |

| Order Code   | Full Product Name                      | Dapat diredupkan |
|--------------|----------------------------------------|------------------|
| 911401775573 | BVP373 36LED 30K 220V 45 DMX 100W HP   | Ya               |
| 911401775583 | BVP373 36LED 30K 220V 60 100W HP       | Tidak            |
| 911401775593 | BVP373 36LED 30K 220V 60 DMX 100W HP   | Ya               |
| 911401775603 | BVP373 36LED 40K 220V 10 100W HP       | Tidak            |
| 911401775613 | BVP373 36LED 40K 220V 10 DMX 100W HP   | Ya               |
| 911401775623 | BVP373 36LED 40K 220V 15 100W HP       | Tidak            |
| 911401775633 | BVP373 36LED 40K 220V 15 DMX 100W HP   | Ya               |
| 911401775643 | BVP373 36LED 40K 220V 30 100W HP       | Tidak            |
| 911401775653 | BVP373 36LED 40K 220V 30 DMX 100W HP   | Ya               |
| 911401775663 | BVP373 36LED 40K 220V 45 100W HP       | Tidak            |
| 911401775673 | BVP373 36LED 40K 220V 45 DMX 100W HP   | Ya               |
| 911401775683 | BVP373 36LED 40K 220V 60 100W HP       | Tidak            |
| 911401775693 | BVP373 36LED 40K 220V 60 DMX 100W HP   | Ya               |
| 911401775703 | BVP373 36LED RGB 220V 10 DMX 100W HP   | Ya               |
| 911401775713 | BVP373 36LED RGB 220V 15 DMX 100W HP   | Ya               |
| 911401775723 | BVP373 36LED RGB 220V 30 DMX 100W HP   | Ya               |
| 911401775733 | BVP373 36LED RGB 220V 45 DMX 100W HP   | Ya               |
| 911401775743 | BVP373 36LED RGB 220V 60 DMX 100W HP   | Ya               |
| 911401775753 | BVP373 36LED RGBNW 220V 10 DMX 100W HP | Ya               |
| 911401775763 | BVP373 36LED RGBNW 220V 15 DMX 100W HP | Ya               |
| 911401775773 | BVP373 36LED RGBNW 220V 30 DMX 100W HP | Ya               |
| 911401775783 | BVP373 36LED RGBNW 220V 45 DMX 100W HP | Ya               |
| 911401775793 | BVP373 36LED RGBNW 220V 60 DMX 100W HP | Ya               |
| 911401775803 | BVP373 36LED RGBWW 220V 10 DMX 100W HP | Ya               |
| 911401775813 | BVP373 36LED RGBWW 220V 15 DMX 100W HP | Ya               |
| 911401775823 | BVP373 36LED RGBWW 220V 30 DMX 100W HP | Ya               |
| 911401775833 | BVP373 36LED RGBWW 220V 45 DMX 100W HP | Ya               |
| 911401775843 | BVP373 36LED RGBWW 220V 60 DMX 100W HP | Ya               |
| 911401775853 | BVP374 48LED 27K 220V 10 120W HP       | Tidak            |
| 911401775863 | BVP374 48LED 27K 220V 10 DMX 120W HP   | Ya               |
| 911401775873 | BVP374 48LED 27K 220V 15 120W HP       | Tidak            |
| 911401775883 | BVP374 48LED 27K 220V 15 DMX 120W HP   | Ya               |
| 911401775893 | BVP374 48LED 27K 220V 30 120W HP       | Tidak            |
| 911401775903 | BVP374 48LED 27K 220V 30 DMX 120W HP   | Ya               |
| 911401775913 | BVP374 48LED 27K 220V 45 120W HP       | Tidak            |
| 911401775923 | BVP374 48LED 27K 220V 45 DMX 120W HP   | Ya               |
| 911401775933 | BVP374 48LED 27K 220V 60 120W HP       | Tidak            |
| 911401775943 | BVP374 48LED 27K 220V 60 DMX 120W HP   | Ya               |
| 911401775953 | BVP374 48LED 30K 220V 10 120W HP       | Tidak            |
| 911401775963 | BVP374 48LED 30K 220V 10 DMX 120W HP   | Ya               |
| 911401775973 | BVP374 48LED 30K 220V 15 120W HP       | Tidak            |
| 911401775983 | BVP374 48LED 30K 220V 15 DMX 120W HP   | Ya               |
| 911401775993 | BVP374 48LED 30K 220V 30 120W HP       | Tidak            |
| 911401776003 | BVP374 48LED 30K 220V 30 DMX 120W HP   | Ya               |
| 911401776013 | BVP374 48LED 30K 220V 45 120W HP       | Tidak            |
| 911401776023 | BVP374 48LED 30K 220V 45 DMX 120W HP   | Ya               |
| 911401776033 | BVP374 48LED 30K 220V 60 120W HP       | Tidak            |
| 911401776043 | BVP374 48LED 30K 220V 60 DMX 120W HP   | Ya               |
| 911401776053 | BVP374 48LED 40K 220V 10 120W HP       | Tidak            |
| 911401776063 | BVP374 48LED 40K 220V 10 DMX 120W HP   | Ya               |
| 911401776073 | BVP374 48LED 40K 220V 15 120W HP       | Tidak            |
| 911401776083 | BVP374 48LED 40K 220V 15 DMX 120W HP   | Ya               |

| Order Code   | Full Product Name                      | Dapat diredupkan |
|--------------|----------------------------------------|------------------|
| 911401776093 | BVP374 48LED 40K 220V 30 120W HP       | Tidak            |
| 911401776103 | BVP374 48LED 40K 220V 30 DMX 120W HP   | Ya               |
| 911401776113 | BVP374 48LED 40K 220V 45 120W HP       | Tidak            |
| 911401776123 | BVP374 48LED 40K 220V 45 DMX 120W HP   | Ya               |
| 911401776133 | BVP374 48LED 40K 220V 60 120W HP       | Tidak            |
| 911401776143 | BVP374 48LED 40K 220V 60 DMX 120W HP   | Ya               |
| 911401776153 | BVP374 48LED RGB 220V 10 DMX 120W HP   | Ya               |
| 911401776163 | BVP374 48LED RGB 220V 15 DMX 120W HP   | Ya               |
| 911401776173 | BVP374 48LED RGB 220V 30 DMX 120W HP   | Ya               |
| 911401776183 | BVP374 48LED RGB 220V 45 DMX 120W HP   | Ya               |
| 911401776193 | BVP374 48LED RGB 220V 60 DMX 120W HP   | Ya               |
| 911401776203 | BVP374 48LED RGBNW 220V 10 DMX 120W HP | Ya               |
| 911401776213 | BVP374 48LED RGBNW 220V 15 DMX 120W HP | Ya               |
| 911401776223 | BVP374 48LED RGBNW 220V 30 DMX 120W HP | Ya               |
| 911401776233 | BVP374 48LED RGBNW 220V 45 DMX 120W HP | Ya               |
| 911401776243 | BVP374 48LED RGBNW 220V 60 DMX 120W HP | Ya               |
| 911401776253 | BVP374 48LED RGBWW 220V 10 DMX 120W HP | Ya               |
| 911401776263 | BVP374 48LED RGBWW 220V 15 DMX 120W HP | Ya               |
| 911401776273 | BVP374 48LED RGBWW 220V 30 DMX 120W HP | Ya               |
| 911401776283 | BVP374 48LED RGBWW 220V 45 DMX 120W HP | Ya               |
| 911401776293 | BVP374 48LED RGBWW 220V 60 DMX 120W HP | Ya               |
| 911401776313 | BVP374 60LED 27K 220V 10 DMX 150W HP   | Ya               |
| 911401776323 | BVP374 60LED 27K 220V 15 150W HP       | Tidak            |
| 911401776333 | BVP374 60LED 27K 220V 15 DMX 150W HP   | Ya               |
| 911401776343 | BVP374 60LED 27K 220V 30 150W HP       | Tidak            |
| 911401776353 | BVP374 60LED 27K 220V 30 DMX 150W HP   | Ya               |
| 911401776363 | BVP374 60LED 27K 220V 45 150W HP       | Tidak            |
| 911401776373 | BVP374 60LED 27K 220V 45 DMX 150W HP   | Ya               |
| 911401776383 | BVP374 60LED 27K 220V 60 150W HP       | Tidak            |
| 911401776393 | BVP374 60LED 27K 220V 60 DMX 150W HP   | Ya               |
| 911401776403 | BVP374 60LED 30K 220V 10 150W HP       | Tidak            |
| 911401776413 | BVP374 60LED 30K 220V 10 DMX 150W HP   | Ya               |

| Order Code   | Full Product Name                      | Dapat diredupkan |
|--------------|----------------------------------------|------------------|
| 911401776423 | BVP374 60LED 30K 220V 15 150W HP       | Tidak            |
| 911401776433 | BVP374 60LED 30K 220V 15 DMX 150W HP   | Ya               |
| 911401776443 | BVP374 60LED 30K 220V 30 150W HP       | Tidak            |
| 911401776453 | BVP374 60LED 30K 220V 30 DMX 150W HP   | Ya               |
| 911401776463 | BVP374 60LED 30K 220V 45 150W HP       | Tidak            |
| 911401776473 | BVP374 60LED 30K 220V 45 DMX 150W HP   | Ya               |
| 911401776493 | BVP374 60LED 30K 220V 60 DMX 150W HP   | Ya               |
| 911401776503 | BVP374 60LED 40K 220V 10 150W HP       | Tidak            |
| 911401776513 | BVP374 60LED 40K 220V 10 DMX 150W HP   | Ya               |
| 911401776523 | BVP374 60LED 40K 220V 15 150W HP       | Tidak            |
| 911401776533 | BVP374 60LED 40K 220V 15 DMX 150W HP   | Ya               |
| 911401776543 | BVP374 60LED 40K 220V 30 150W HP       | Tidak            |
| 911401776553 | BVP374 60LED 40K 220V 30 DMX 150W HP   | Ya               |
| 911401776563 | BVP374 60LED 40K 220V 45 150W HP       | Tidak            |
| 911401776573 | BVP374 60LED 40K 220V 45 DMX 150W HP   | Ya               |
| 911401776583 | BVP374 60LED 40K 220V 60 150W HP       | Tidak            |
| 911401776593 | BVP374 60LED 40K 220V 60 DMX 150W HP   | Ya               |
| 911401776603 | BVP374 60LED RGB 220V 10 DMX 150W HP   | Ya               |
| 911401776613 | BVP374 60LED RGB 220V 15 DMX 150W HP   | Ya               |
| 911401776623 | BVP374 60LED RGB 220V 30 DMX 150W HP   | Ya               |
| 911401776633 | BVP374 60LED RGB 220V 45 DMX 150W HP   | Ya               |
| 911401776643 | BVP374 60LED RGB 220V 60 DMX 150W HP   | Ya               |
| 911401776653 | BVP374 60LED RGBNW 220V 10 DMX 150W HP | Ya               |
| 911401776663 | BVP374 60LED RGBNW 220V 15 DMX 150W HP | Ya               |
| 911401776673 | BVP374 60LED RGBNW 220V 30 DMX 150W HP | Ya               |
| 911401776683 | BVP374 60LED RGBNW 220V 45 DMX 150W HP | Ya               |
| 911401776693 | BVP374 60LED RGBNW 220V 60 DMX 150W HP | Ya               |
| 911401776703 | BVP374 60LED RGBWW 220V 10 DMX 150W HP | Ya               |
| 911401776713 | BVP374 60LED RGBWW 220V 15 DMX 150W HP | Ya               |
| 911401776723 | BVP374 60LED RGBWW 220V 30 DMX 150W HP | Ya               |
| 911401776733 | BVP374 60LED RGBWW 220V 45 DMX 150W HP | Ya               |
| 911401776743 | BVP374 60LED RGBWW 220V 60 DMX 150W HP | Ya               |

