



Proiettore LED per illuminazione architettonale per illuminazione fissa o dinamica

UniFlood C Pro

Philips UniFlood C Pro offre una soluzione elegante e solida, con la sua forma circolare e le linee sinuose che collegano magnificamente l'aspetto frontale e il vano posteriore. Philips UniFlood C Pro è un proiettore compatto per illuminazione architettonale, in cui ogni elemento è finemente studiato: la sezione anteriore fornisce un'illuminazione eccezionale, mentre la sezione posteriore alloggia tutti i componenti elettrici. Tra le due, le alette dissipano il calore e hanno anche una funzione decorativa. Philips UniFlood C Pro è progettato per applicazioni di illuminazione di facciate, monumenti, architetture e paesaggi in esterni. Il solido design meccanico e le ottiche ad alta efficienza lo rendono ideale per illuminare facciate di edifici a più piani, ponti e monumenti. Architetti e designer possono utilizzarlo in un'ampia varietà di applicazioni e di condizioni di installazione, grazie alla gamma di colori, ottiche con diverse aperture e la possibilità di controllo tramite DMX512/RDM.

Vantaggi

- Disponibile in bianco, colori monocromatici, RGB, RGBW e bianco regolabile
- Ampia gamma di aperture del fascio, da spot stretto a largo simmetrico
- Disponibile nell'opzione interfaccia di controllo DMX512/RDM

Caratteristiche

- Design robusto, grado di protezione IP66 per uso esterno
- Distribuzioni ottiche: 3,5°, 10°, 15°, 30°, 45° e 60°
- Angolo di inclinazione regolabile di $\pm 90^\circ$
- Collegamento elettrico passante per segnale DMX tramite cavi dedicati con connettori IP67




Applicazione

- Ponti, Monumenti, Facciate
- Paesaggi
- Parchi e piazze

Warnings and safety

- Solo per utilizzo in esterno

Disegno tecnico



Informazioni generali	
Driver incluso	Sì
Meccanica e corpo	
Tipo copertura ottica	Vetro trasparente
Colore alloggiamento	Grigio scuro
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK06
e una gestione termica	IP66
Approvazione e applicazione	
Marchio CE	Sì

Dati tecnici di illuminazione

		Colore sorgente	Temperatura di colore correlata	Indice di resa cromatica	Flusso luminoso
Order Code	Full Product Name	luminosa	(Nom)	(CRI)	
50342799	BVP371 12LED 27K 220V 10 24W HE	827 bianco caldo	2700 K	>80	1.570 lm
50344199	BVP371 12LED 27K 220V 15 24W HE	827 bianco caldo	2700 K	>80	1.635 lm
50346599	BVP371 12LED 27K 220V 30 24W HE	827 bianco caldo	2700 K	>80	1.855 lm
50348999	BVP371 12LED 27K 220V 45 24W HE	827 bianco caldo	2700 K	>80	1.390 lm
50350299	BVP371 12LED 27K 220V 60 24W HE	827 bianco caldo	2700 K	>80	1.345 lm
50352699	BVP371 12LED 30K 220V 10 24W HE	830 bianco caldo	3000 K	>80	1.635 lm
50354099	BVP371 12LED 30K 220V 15 24W HE	830 bianco caldo	3000 K	>80	1.705 lm
50356499	BVP371 12LED 30K 220V 30 24W HE	830 bianco caldo	3000 K	>80	1.935 lm
50358899	BVP371 12LED 30K 220V 45 24W HE	830 bianco caldo	3000 K	>80	1.450 lm
50360199	BVP371 12LED 30K 220V 60 24W HE	830 bianco caldo	3000 K	>80	1.405 lm
50362599	BVP371 12LED 40K 220V 10 24W HE	840 bianco neutro	4000 K	>80	1.825 lm

		Colore sorgente	Temperatura di colore correlata	Indice di resa cromatica	Flusso luminoso
Order Code	Full Product Name	luminosa	(Nom)	(CRI)	
50364999	BVP371 12LED 40K 220V 15 24W HE	840 bianco neutro	4000 K	>80	1.905 lm
50366399	BVP371 12LED 40K 220V 30 24W HE	840 bianco neutro	4000 K	>80	2.160 lm
50368799	BVP371 12LED 40K 220V 45 24W HE	840 bianco neutro	4000 K	>80	1.620 lm
50370099	BVP371 12LED 40K 220V 60 24W HE	840 bianco neutro	4000 K	>80	1.570 lm
50377999	BVP371 12LED RGBW RGBNW 220V 10 DMX 24W HE	RGBW	-	N.A.	1.090 lm
50378699	BVP371 12LED RGBW RGBNW 220V 15 DMX 24W HE	RGBW	-	N.A.	1.140 lm
50379399	BVP371 12LED RGBW RGBNW 220V 30 DMX 24W HE	RGBW	-	N.A.	1.290 lm
50380999	BVP371 12LED RGBW RGBNW 220V 45 DMX 24W HE	RGBW	-	N.A.	970 lm
50381699	BVP371 12LED RGBW RGBNW 220V 60 DMX 24W HE	RGBW	-	N.A.	940 lm
50432599	BVP372 18LED 27K 220V 10 50W HP	827 bianco caldo	2700 K	>80	2.945 lm
50434999	BVP372 18LED 27K 220V 15 50W HP	827 bianco caldo	2700 K	>80	3.070 lm

Order Code	Full Product	Colore sorgente	Temperatura di colore correlata	Indice di resa cromatica	Flusso luminoso
	Name	luminosa	(Nom)	(CRI)	luminoso
50436399	BVP372 18LED 27K 220V 30 50W HP	827 bianco caldo	2700 K	>80	3.485 lm
50438799	BVP372 18LED 27K 220V 45 50W HP	827 bianco caldo	2700 K	>80	2.615 lm
50440099	BVP372 18LED 27K 220V 60 50W HP	827 bianco caldo	2700 K	>80	2.530 lm
50442499	BVP372 18LED 30K 220V 10 50W HP	830 bianco caldo	3000 K	>80	3.070 lm
50444899	BVP372 18LED 30K 220V 15 50W HP	830 bianco caldo	3000 K	>80	3.200 lm
50446299	BVP372 18LED 30K 220V 30 50W HP	830 bianco caldo	3000 K	>80	3.635 lm
50448699	BVP372 18LED 30K 220V 45 50W HP	830 bianco caldo	3000 K	>80	2.725 lm
50450999	BVP372 18LED 30K 220V 60 50W HP	830 bianco caldo	3000 K	>80	2.640 lm
50452399	BVP372 18LED 40K 220V 10 50W HP	840 bianco neutro	4000 K	>80	3.430 lm
50454799	BVP372 18LED 40K 220V 15 50W HP	840 bianco neutro	4000 K	>80	3.575 lm
50456199	BVP372 18LED 40K 220V 30 50W HP	840 bianco neutro	4000 K	>80	4.055 lm
50458599	BVP372 18LED 40K 220V 45 50W HP	840 bianco neutro	4000 K	>80	3.040 lm
50460899	BVP372 18LED 40K 220V 60 50W HP	840 bianco neutro	4000 K	>80	2.945 lm
50467799	BVP372 20LED RGBNW 220V 10 DMX 50W HP	RGBW	-	N.A.	2.140 lm
50468499	BVP372 20LED RGBNW 220V 15 DMX 50W HP	RGBW	-	N.A.	2.230 lm
50469199	BVP372 20LED RGBNW 220V 30 DMX 50W HP	RGBW	-	N.A.	2.530 lm

Order Code	Full Product	Colore sorgente	Temperatura di colore correlata	Indice di resa cromatica	Flusso luminoso
	Name	luminosa	(Nom)	(CRI)	luminoso
50470799	BVP372 20LED RGBNW 220V 45 DMX 50W HP	RGBW	-	N.A.	1.895 lm
50471499	BVP372 20LED RGBNW 220V 60 DMX 50W HP	RGBW	-	N.A.	1.835 lm
50522399	BVP373 36LED 27K 220V 10 100W HP	827 bianco caldo	2700 K	>80	6.175 lm
50524799	BVP373 36LED 27K 220V 15 100W HP	827 bianco caldo	2700 K	>80	6.440 lm
50526199	BVP373 36LED 27K 220V 30 100W HP	827 bianco caldo	2700 K	>80	7.310 lm
50528599	BVP373 36LED 27K 220V 45 100W HP	827 bianco caldo	2700 K	>80	5.480 lm
50530899	BVP373 36LED 27K 220V 60 100W HP	827 bianco caldo	2700 K	>80	5.305 lm
50532299	BVP373 36LED 30K 220V 10 100W HP	830 bianco caldo	3000 K	>80	6.445 lm
50534699	BVP373 36LED 30K 220V 15 100W HP	830 bianco caldo	3000 K	>80	6.715 lm
50536099	BVP373 36LED 30K 220V 30 100W HP	830 bianco caldo	3000 K	>80	7.625 lm
50538499	BVP373 36LED 30K 220V 45 100W HP	830 bianco caldo	3000 K	>80	5.715 lm
50540799	BVP373 36LED 30K 220V 60 100W HP	830 bianco caldo	3000 K	>80	5.535 lm
50542199	BVP373 36LED 40K 220V 10 100W HP	840 bianco neutro	4000 K	>80	7.190 lm
50544599	BVP373 36LED 40K 220V 15 100W HP	840 bianco neutro	4000 K	>80	7.495 lm
50546999	BVP373 36LED 40K 220V 30 100W HP	840 bianco neutro	4000 K	>80	8.505 lm
50548399	BVP373 36LED 40K 220V 45 100W HP	840 bianco neutro	4000 K	>80	6.380 lm

Order Code	Full Product Name	Colore sorgente luminosa	Temperatura di colore correlata (Nom)	Indice di resa cromatica (CRI)	Flusso luminoso
50550699	BVP373 36LED 40K 220V 60 100W HP	840 bianco neutro	4000 K	>80	6.175 lm
50557599	BVP373 36LED RGBNW 220V 10 DMX 100W HP	RGBW	-	N.A.	4.175 lm
50558299	BVP373 36LED RGBNW 220V 15 DMX 100W HP	RGBW	-	N.A.	4.355 lm
50559999	BVP373 36LED RGBNW 220V 30 DMX 100W HP	RGBW	-	N.A.	4.945 lm
50560599	BVP373 36LED RGBNW 220V 45 DMX 100W HP	RGBW	-	N.A.	3.705 lm
50561299	BVP373 36LED RGBNW 220V 60 DMX 100W HP	RGBW	-	N.A.	3.590 lm
50612199	BVP374 60LED 27K 220V 10 150W HP	827 bianco caldo	2700 K	>80	9.425 lm
50614599	BVP374 60LED 27K 220V 15 150W HP	827 bianco caldo	2700 K	>80	9.820 lm
50616999	BVP374 60LED 27K 220V 30 150W HP	827 bianco caldo	2700 K	>80	11.150 lm
50618399	BVP374 60LED 27K 220V 45 150W HP	827 bianco caldo	2700 K	>80	8.360 lm
50620699	BVP374 60LED 27K 220V 60 150W HP	827 bianco caldo	2700 K	>80	8.095 lm
50622099	BVP374 60LED 30K 220V 10 150W HP	830 bianco caldo	3000 K	>80	9.830 lm
50624499	BVP374 60LED 30K 220V 15 150W HP	830 bianco caldo	3000 K	>80	10.245 lm

Order Code	Full Product Name	Colore sorgente luminosa	Temperatura di colore correlata (Nom)	Indice di resa cromatica (CRI)	Flusso luminoso
50626899	BVP374 60LED 30K 220V 30 150W HP	830 bianco caldo	3000 K	>80	11.630 lm
50628299	BVP374 60LED 30K 220V 45 150W HP	830 bianco caldo	3000 K	>80	8.720 lm
50630599	BVP374 60LED 30K 220V 60 150W HP	830 bianco caldo	3000 K	>80	8.445 lm
50632999	BVP374 60LED 40K 220V 10 150W HP	840 bianco neutro	4000 K	>80	10.965 lm
50634399	BVP374 60LED 40K 220V 15 150W HP	840 bianco neutro	4000 K	>80	11.430 lm
50636799	BVP374 60LED 40K 220V 30 150W HP	840 bianco neutro	4000 K	>80	12.975 lm
50638199	BVP374 60LED 40K 220V 45 150W HP	840 bianco neutro	4000 K	>80	9.730 lm
50640499	BVP374 60LED 40K 220V 60 150W HP	840 bianco neutro	4000 K	>80	9.420 lm
50647399	BVP374 60LED RGBNW 220V 10 DMX 150W HP	RGBW	-	N.A.	6.635 lm
50648099	BVP374 60LED RGBNW 220V 15 DMX 150W HP	RGBW	-	N.A.	6.920 lm
50649799	BVP374 60LED RGBNW 220V 30 DMX 150W HP	RGBW	-	N.A.	7.855 lm
50650399	BVP374 60LED RGBNW 220V 45 DMX 150W HP	RGBW	-	N.A.	5.890 lm
50651099	BVP374 60LED RGBNW 220V 60 DMX 150W HP	RGBW	-	N.A.	5.700 lm

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
50342799	BVP371 12LED 27K 220V 10 24W HE	24 W
50344199	BVP371 12LED 27K 220V 15 24W HE	24 W
50346599	BVP371 12LED 27K 220V 30 24W HE	24 W
50348999	BVP371 12LED 27K 220V 45 24W HE	24 W
50350299	BVP371 12LED 27K 220V 60 24W HE	24 W
50352699	BVP371 12LED 30K 220V 10 24W HE	24 W

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
50354099	BVP371 12LED 30K 220V 15 24W HE	24 W
50356499	BVP371 12LED 30K 220V 30 24W HE	24 W
50358899	BVP371 12LED 30K 220V 45 24W HE	24 W
50360199	BVP371 12LED 30K 220V 60 24W HE	24 W
50362599	BVP371 12LED 40K 220V 10 24W HE	24 W
50364999	BVP371 12LED 40K 220V 15 24W HE	24 W

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
50366399	BVP371 12LED 40K 220V 30 24W HE	24 W
50368799	BVP371 12LED 40K 220V 45 24W HE	24 W
50370099	BVP371 12LED 40K 220V 60 24W HE	24 W
50377999	BVP371 12LED RGBNW 220V 10 DMX 24W HE	24 W
50378699	BVP371 12LED RGBNW 220V 15 DMX 24W HE	24 W
50379399	BVP371 12LED RGBNW 220V 30 DMX 24W HE	24 W
50380999	BVP371 12LED RGBNW 220V 45 DMX 24W HE	24 W
50381699	BVP371 12LED RGBNW 220V 60 DMX 24W HE	24 W
50432599	BVP372 18LED 27K 220V 10 50W HP	50 W
50434999	BVP372 18LED 27K 220V 15 50W HP	50 W
50436399	BVP372 18LED 27K 220V 30 50W HP	50 W
50438799	BVP372 18LED 27K 220V 45 50W HP	50 W
50440099	BVP372 18LED 27K 220V 60 50W HP	50 W
50442499	BVP372 18LED 30K 220V 10 50W HP	50 W
50444899	BVP372 18LED 30K 220V 15 50W HP	50 W
50446299	BVP372 18LED 30K 220V 30 50W HP	50 W
50448699	BVP372 18LED 30K 220V 45 50W HP	50 W
50450999	BVP372 18LED 30K 220V 60 50W HP	50 W
50452399	BVP372 18LED 40K 220V 10 50W HP	50 W
50454799	BVP372 18LED 40K 220V 15 50W HP	50 W
50456199	BVP372 18LED 40K 220V 30 50W HP	50 W
50458599	BVP372 18LED 40K 220V 45 50W HP	50 W
50460899	BVP372 18LED 40K 220V 60 50W HP	50 W
50467799	BVP372 20LED RGBNW 220V 10 DMX 50W HP	50 W
50468499	BVP372 20LED RGBNW 220V 15 DMX 50W HP	50 W
50469199	BVP372 20LED RGBNW 220V 30 DMX 50W HP	50 W
50470799	BVP372 20LED RGBNW 220V 45 DMX 50W HP	50 W
50471499	BVP372 20LED RGBNW 220V 60 DMX 50W HP	50 W
50522399	BVP373 36LED 27K 220V 10 100W HP	100 W
50524799	BVP373 36LED 27K 220V 15 100W HP	100 W
50526199	BVP373 36LED 27K 220V 30 100W HP	100 W
50528599	BVP373 36LED 27K 220V 45 100W HP	100 W
50530899	BVP373 36LED 27K 220V 60 100W HP	100 W
50532299	BVP373 36LED 30K 220V 10 100W HP	100 W

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
50534699	BVP373 36LED 30K 220V 15 100W HP	100 W
50536099	BVP373 36LED 30K 220V 30 100W HP	100 W
50538499	BVP373 36LED 30K 220V 45 100W HP	100 W
50540799	BVP373 36LED 30K 220V 60 100W HP	100 W
50542199	BVP373 36LED 40K 220V 10 100W HP	100 W
50544599	BVP373 36LED 40K 220V 15 100W HP	100 W
50546999	BVP373 36LED 40K 220V 30 100W HP	100 W
50548399	BVP373 36LED 40K 220V 45 100W HP	100 W
50550699	BVP373 36LED 40K 220V 60 100W HP	100 W
50557599	BVP373 36LED RGBNW 220V 10 DMX 100W HP	100 W
50558299	BVP373 36LED RGBNW 220V 15 DMX 100W HP	100 W
50559999	BVP373 36LED RGBNW 220V 30 DMX 100W HP	100 W
50560599	BVP373 36LED RGBNW 220V 45 DMX 100W HP	100 W
50561299	BVP373 36LED RGBNW 220V 60 DMX 100W HP	100 W
50612199	BVP374 60LED 27K 220V 10 150W HP	150 W
50614599	BVP374 60LED 27K 220V 15 150W HP	150 W
50616999	BVP374 60LED 27K 220V 30 150W HP	150 W
50618399	BVP374 60LED 27K 220V 45 150W HP	150 W
50620699	BVP374 60LED 27K 220V 60 150W HP	150 W
50622099	BVP374 60LED 30K 220V 10 150W HP	150 W
50624499	BVP374 60LED 30K 220V 15 150W HP	150 W
50626899	BVP374 60LED 30K 220V 30 150W HP	150 W
50628299	BVP374 60LED 30K 220V 45 150W HP	150 W
50630599	BVP374 60LED 30K 220V 60 150W HP	150 W
50632999	BVP374 60LED 40K 220V 10 150W HP	150 W
50634399	BVP374 60LED 40K 220V 15 150W HP	150 W
50636799	BVP374 60LED 40K 220V 30 150W HP	150 W
50638199	BVP374 60LED 40K 220V 45 150W HP	150 W
50640499	BVP374 60LED 40K 220V 60 150W HP	150 W
50647399	BVP374 60LED RGBNW 220V 10 DMX 150W HP	150 W
50648099	BVP374 60LED RGBNW 220V 15 DMX 150W HP	150 W
50649799	BVP374 60LED RGBNW 220V 30 DMX 150W HP	150 W
50650399	BVP374 60LED RGBNW 220V 45 DMX 150W HP	150 W
50651099	BVP374 60LED RGBNW 220V 60 DMX 150W HP	150 W

Controlli e dimmerazione

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile
50342799	BVP371 12LED 27K 220V 10 24W HE	No
50344199	BVP371 12LED 27K 220V 15 24W HE	No
50346599	BVP371 12LED 27K 220V 30 24W HE	No
50348999	BVP371 12LED 27K 220V 45 24W HE	No
50350299	BVP371 12LED 27K 220V 60 24W HE	No
50352699	BVP371 12LED 30K 220V 10 24W HE	No
50354099	BVP371 12LED 30K 220V 15 24W HE	No
50356499	BVP371 12LED 30K 220V 30 24W HE	No
50358899	BVP371 12LED 30K 220V 45 24W HE	No
50360199	BVP371 12LED 30K 220V 60 24W HE	No
50362599	BVP371 12LED 40K 220V 10 24W HE	No
50364999	BVP371 12LED 40K 220V 15 24W HE	No
50366399	BVP371 12LED 40K 220V 30 24W HE	No
50368799	BVP371 12LED 40K 220V 45 24W HE	No

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile
50370099	BVP371 12LED 40K 220V 60 24W HE	No
50377999	BVP371 12LED RGBNW 220V 10 DMX 24W HE	Si
50378699	BVP371 12LED RGBNW 220V 15 DMX 24W HE	Si
50379399	BVP371 12LED RGBNW 220V 30 DMX 24W HE	Si
50380999	BVP371 12LED RGBNW 220V 45 DMX 24W HE	Si
50381699	BVP371 12LED RGBNW 220V 60 DMX 24W HE	Si
50432599	BVP372 18LED 27K 220V 10 50W HP	No
50434999	BVP372 18LED 27K 220V 15 50W HP	No
50436399	BVP372 18LED 27K 220V 30 50W HP	No
50438799	BVP372 18LED 27K 220V 45 50W HP	No
50440099	BVP372 18LED 27K 220V 60 50W HP	No
50442499	BVP372 18LED 30K 220V 10 50W HP	No
50444899	BVP372 18LED 30K 220V 15 50W HP	No
50446299	BVP372 18LED 30K 220V 30 50W HP	No

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile
50448699	BVP372 18LED 30K 220V 45 50W HP	No
50450999	BVP372 18LED 30K 220V 60 50W HP	No
50452399	BVP372 18LED 40K 220V 10 50W HP	No
50454799	BVP372 18LED 40K 220V 15 50W HP	No
50456199	BVP372 18LED 40K 220V 30 50W HP	No
50458599	BVP372 18LED 40K 220V 45 50W HP	No
50460899	BVP372 18LED 40K 220V 60 50W HP	No
50467799	BVP372 20LED RGBNW 220V 10 DMX 50W HP	Si
50468499	BVP372 20LED RGBNW 220V 15 DMX 50W HP	Si
50469199	BVP372 20LED RGBNW 220V 30 DMX 50W HP	Si
50470799	BVP372 20LED RGBNW 220V 45 DMX 50W HP	Si
50471499	BVP372 20LED RGBNW 220V 60 DMX 50W HP	Si
50522399	BVP373 36LED 27K 220V 10 100W HP	No
50524799	BVP373 36LED 27K 220V 15 100W HP	No
50526199	BVP373 36LED 27K 220V 30 100W HP	No
50528599	BVP373 36LED 27K 220V 45 100W HP	No
50530899	BVP373 36LED 27K 220V 60 100W HP	No
50532299	BVP373 36LED 30K 220V 10 100W HP	No
50534699	BVP373 36LED 30K 220V 15 100W HP	No
50536099	BVP373 36LED 30K 220V 30 100W HP	No
50538499	BVP373 36LED 30K 220V 45 100W HP	No
50540799	BVP373 36LED 30K 220V 60 100W HP	No
50542199	BVP373 36LED 40K 220V 10 100W HP	No
50544599	BVP373 36LED 40K 220V 15 100W HP	No
50546999	BVP373 36LED 40K 220V 30 100W HP	No
50548399	BVP373 36LED 40K 220V 45 100W HP	No

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile
50550699	BVP373 36LED 40K 220V 60 100W HP	No
50557599	BVP373 36LED RGBNW 220V 10 DMX 100W HP	Si
50558299	BVP373 36LED RGBNW 220V 15 DMX 100W HP	Si
50559999	BVP373 36LED RGBNW 220V 30 DMX 100W HP	Si
50560599	BVP373 36LED RGBNW 220V 45 DMX 100W HP	Si
50561299	BVP373 36LED RGBNW 220V 60 DMX 100W HP	Si
50612199	BVP374 60LED 27K 220V 10 150W HP	No
50614599	BVP374 60LED 27K 220V 15 150W HP	No
50616999	BVP374 60LED 27K 220V 30 150W HP	No
50618399	BVP374 60LED 27K 220V 45 150W HP	No
50620699	BVP374 60LED 27K 220V 60 150W HP	No
50622099	BVP374 60LED 30K 220V 10 150W HP	No
50624499	BVP374 60LED 30K 220V 15 150W HP	No
50626899	BVP374 60LED 30K 220V 30 150W HP	No
50628299	BVP374 60LED 30K 220V 45 150W HP	No
50630599	BVP374 60LED 30K 220V 60 150W HP	No
50632999	BVP374 60LED 40K 220V 10 150W HP	No
50634399	BVP374 60LED 40K 220V 15 150W HP	No
50636799	BVP374 60LED 40K 220V 30 150W HP	No
50638199	BVP374 60LED 40K 220V 45 150W HP	No
50640499	BVP374 60LED 40K 220V 60 150W HP	No
50647399	BVP374 60LED RGBNW 220V 10 DMX 150W HP	Si
50648099	BVP374 60LED RGBNW 220V 15 DMX 150W HP	Si
50649799	BVP374 60LED RGBNW 220V 30 DMX 150W HP	Si
50650399	BVP374 60LED RGBNW 220V 45 DMX 150W HP	Si
50651099	BVP374 60LED RGBNW 220V 60 DMX 150W HP	Si

