



Projeto luminoso arquitetônico de LED para iluminação dinâmica ou fixa

UniFlood C Pro

O Philips UniFlood C Pro oferece uma elegância robusta única, com uma forma cilíndrica e linhas fluidas que conectam os compartimentos dianteiros e traseiros lindamente. Este é um projeto de projetor luminoso arquitetônico compacto, onde cada elemento tem um propósito; a seção frontal fornece iluminação excepcional, enquanto a seção traseira abriga todos os componentes elétricos. Entre os dois, as aletas dissipam o calor e também servem como elemento decorativo. Com classificação externa, o Philips UniFlood C Pro é um projetor luminoso arquitetônico de LED econômico, projetado para aplicações de projeções luminosas de fachadas, paisagismo e exteriores. O design mecânico robusto e a ótica de alta eficiência o tornam ideal para iluminar fachadas externas de vários andares, pontes, pontos de referência e monumentos. Arquitetos e designers têm a liberdade de explorar uma ampla gama de conceitos e projetos sem limitações, graças a uma variedade de cores, múltiplas lentes de propagação e uma opção de controle DMX512/RDM.

Benefícios

- Disponível em branco, cores monocromáticas, RGB, RGBW e branco ajustável
- Ampla gama de ângulos de feixe, de Spot Estreito a Inundação Larga
- Disponível na opção de interface de controle DMX512/RDM

Características

- Design robusto, classificação IP66 para uso externo
- Distribuições ópticas: 3,5°, 10°, 15°, 30°, 45° e 60°
- Ângulo de inclinação $\pm 90^\circ$ ajustável
- Cablagem passante para sinal DMX por meio de cabos dedicados com conectores IP67




Aplicação

- Pontes, Monumentos, Fachadas
- Cenário
- Parques e praças

Avisos e Segurança

- Apenas para uso externo

Desenho dimensional



Informações gerais	
Driver incluído	Sim
Dados mecânicos e de compartimento	
Tipo de acessório de difusor ótico	Vidro claro
Cor do compartimento	Cinza escuro
Código de proteção mecânica contra impactos	IK06
Código de proteção de entrada	IP66
Aprovação e aplicação	
Marca CE	Sim

Dados técnicos de luz

Order Code	Full Product Name	Cor da fonte de luz	Temperatura de cor	Color rendering index	Fluxo luminoso
			cor correlacionada (nom.)	(CRI)	
911401773603	BVP371 12LED 27K 220V 10 24W HE	Branco quente 827	2700 K	>80	1.570 lm
911401773713	BVP371 12LED 30K 220V 10 DMX 24W HE	Branco quente 830	3000 K	>80	1.505 lm
911401773733	BVP371 12LED 30K 220V 15 DMX 24W HE	Branco quente 830	3000 K	>80	1.565 lm
911401773753	BVP371 12LED 30K 220V 30 DMX 24W HE	Branco quente 830	3000 K	>80	1.780 lm
911401773773	BVP371 12LED 30K 220V 45 DMX 24W HE	Branco quente 830	3000 K	>80	1.335 lm
911401773793	BVP371 12LED 30K 220V 60 DMX 24W HE	Branco quente 830	3000 K	>80	1.290 lm
911401773803	BVP371 12LED 40K 220V 10 24W HE	Branco neutro 840	4000 K	>80	1.825 lm
911401773953	BVP371 12LED RGBNW 220V 10 DMX 24W HE	RGBW	-	N.A.	1.090 lm
911401773963	BVP371 12LED RGBNW 220V 15 DMX 24W HE	RGBW	-	N.A.	1.140 lm
911401773973	BVP371 12LED RGBNW 220V 30 DMX 24W HE	RGBW	-	N.A.	1.290 lm
911401773983	BVP371 12LED RGBNW 220V 45 DMX 24W HE	RGBW	-	N.A.	970 lm

Order Code	Full Product Name	Cor da fonte de luz	Temperatura de cor	Color rendering index	Fluxo luminoso
			cor correlacionada (nom.)	(CRI)	
911401773993	BVP371 12LED RGBNW 220V 60 DMX 24W HE	RGBW	-	N.A.	940 lm
911401774203	BVP372 16LED 30K 220V 10 40W HP	Branco quente 830	3000 K	>80	2.570 lm
911401774213	BVP372 16LED 30K 220V 10 DMX 40W HP	Branco quente 830	3000 K	>80	2.340 lm
911401774223	BVP372 16LED 30K 220V 15 40W HP	Branco quente 830	3000 K	>80	2.680 lm
911401774233	BVP372 16LED 30K 220V 15 DMX 40W HP	Branco quente 830	3000 K	>80	2.435 lm
911401774243	BVP372 16LED 30K 220V 30 40W HP	Branco quente 830	3000 K	>80	3.040 lm
911401774253	BVP372 16LED 30K 220V 30 DMX 40W HP	Branco quente 830	3000 K	>80	2.765 lm
911401774263	BVP372 16LED 30K 220V 45 40W HP	Branco quente 830	3000 K	>80	2.280 lm
911401774273	BVP372 16LED 30K 220V 45 DMX 40W HP	Branco quente 830	3000 K	>80	2.075 lm
911401774283	BVP372 16LED 30K 220V 60 40W HP	Branco quente 830	3000 K	>80	2.210 lm
911401774293	BVP372 16LED 30K 220V 60 DMX 40W HP	Branco quente 830	3000 K	>80	2.010 lm

Order Code	Full Product Name	Cor da fonte de luz	Temperatura de cor correlacionada (nom.)	Color rendering index (CRI)	Fluxo luminoso
911401774403	BVP372 16LED RGBNW 220V 10 DMX 40W HP	RGBW	-	N.A.	1.580 lm
911401774413	BVP372 16LED RGBNW 220V 15 DMX 40W HP	RGBW	-	N.A.	1.650 lm
911401774423	BVP372 16LED RGBNW 220V 30 DMX 40W HP	RGBW	-	N.A.	1.870 lm
911401774433	BVP372 16LED RGBNW 220V 45 DMX 40W HP	RGBW	-	N.A.	1.400 lm
911401774443	BVP372 16LED RGBNW 220V 60 DMX 40W HP	RGBW	-	N.A.	1.360 lm
911401774493	BVP372 16LED RGBWW 220V 60 DMX 40W HP	RGBW	-	N.A.	1.300 lm
911401774513	BVP372 18LED 27K 220V 10 DMX 50W HP	Branco quente 827	2700 K	>80	2.745 lm
911401774553	BVP372 18LED 27K 220V 30 DMX 50W HP	Branco quente 827	2700 K	>80	3.250 lm
911401774613	BVP372 18LED 30K 220V 10 DMX 50W HP	Branco quente 830	3000 K	>80	2.865 lm
911401774633	BVP372 18LED 30K 220V 15 DMX 50W HP	Branco quente 830	3000 K	>80	2.985 lm
911401774653	BVP372 18LED 30K 220V 30 DMX 50W HP	Branco quente 830	3000 K	>80	3.390 lm
911401774673	BVP372 18LED 30K 220V 45 DMX 50W HP	Branco quente 830	3000 K	>80	2.540 lm
911401774693	BVP372 18LED 30K 220V 60 DMX 50W HP	Branco quente 830	3000 K	>80	2.460 lm
911401774853	BVP372 20LED RGBNW 220V 10 DMX 50W HP	RGBW	-	N.A.	2.140 lm
911401774863	BVP372 20LED RGBNW 220V 15 DMX 50W HP	RGBW	-	N.A.	2.230 lm
911401774873	BVP372 20LED RGBNW 220V 30 DMX 50W HP	RGBW	-	N.A.	2.530 lm

Order Code	Full Product Name	Cor da fonte de luz	Temperatura de cor correlacionada (nom.)	Color rendering index (CRI)	Fluxo luminoso
911401774883	BVP372 20LED RGBNW 220V 45 DMX 50W HP	RGBW	-	N.A.	1.895 lm
911401774893	BVP372 20LED RGBNW 220V 60 DMX 50W HP	RGBW	-	N.A.	1.835 lm
911401774963	BVP373 30LED 27K 220V 10 DMX 80W HP	Branco quente 827	2700 K	>80	4.640 lm
911401774983	BVP373 30LED 27K 220V 15 DMX 80W HP	Branco quente 827	2700 K	>80	4.835 lm
911401775063	BVP373 30LED 30K 220V 10 DMX 80W HP	Branco quente 830	3000 K	>80	4.840 lm
911401775083	BVP373 30LED 30K 220V 15 DMX 80W HP	Branco quente 830	3000 K	>80	5.045 lm
911401775103	BVP373 30LED 30K 220V 30 DMX 80W HP	Branco quente 830	3000 K	>80	5.725 lm
911401775113	BVP373 30LED 30K 220V 45 80W HP	Branco quente 830	3000 K	>80	4.575 lm
911401775123	BVP373 30LED 30K 220V 45 DMX 80W HP	Branco quente 830	3000 K	>80	4.295 lm
911401775143	BVP373 30LED 30K 220V 60 DMX 80W HP	Branco quente 830	3000 K	>80	4.155 lm
911401775303	BVP373 32LED RGBNW 220V 10 DMX 80W HP	RGBW	-	N.A.	3.520 lm
911401775313	BVP373 32LED RGBNW 220V 15 DMX 80W HP	RGBW	-	N.A.	3.670 lm
911401775323	BVP373 32LED RGBNW 220V 30 DMX 80W HP	RGBW	-	N.A.	4.170 lm
911401775333	BVP373 32LED RGBNW 220V 45 DMX 80W HP	RGBW	-	N.A.	3.125 lm
911401775343	BVP373 32LED RGBNW 220V 60 DMX 80W HP	RGBW	-	N.A.	3.025 lm
911401775503	BVP373 36LED 30K 220V 10 100W HP	Branco quente 830	3000 K	>80	6.445 lm

Order Code	Full Product Name	Cor da fonte de luz	Temperatura de cor correlacionada (nom.)	Color rendering index (CRI)	Fluxo luminoso
911401775513	BVP373 36LED 30K 220V 10 DMX 100W HP	Branco quente 830	3000 K	>80	5.970 lm
911401775523	BVP373 36LED 30K 220V 15 100W HP	Branco quente 830	3000 K	>80	6.715 lm
911401775533	BVP373 36LED 30K 220V 15 DMX 100W HP	Branco quente 830	3000 K	>80	6.220 lm
911401775543	BVP373 36LED 30K 220V 30 100W HP	Branco quente 830	3000 K	>80	7.625 lm
911401775553	BVP373 36LED 30K 220V 30 DMX 100W HP	Branco quente 830	3000 K	>80	7.060 lm
911401775563	BVP373 36LED 30K 220V 45 100W HP	Branco quente 830	3000 K	>80	5.715 lm
911401775573	BVP373 36LED 30K 220V 45 DMX 100W HP	Branco quente 830	3000 K	>80	5.295 lm
911401775583	BVP373 36LED 30K 220V 60 100W HP	Branco quente 830	3000 K	>80	5.535 lm
911401775593	BVP373 36LED 30K 220V 60 DMX 100W HP	Branco quente 830	3000 K	>80	5.125 lm
911401775753	BVP373 36LED RGBNW 220V 10 DMX 100W HP	RGBW	-	N.A.	4.175 lm
911401775763	BVP373 36LED RGBNW 220V 15 DMX 100W HP	RGBW	-	N.A.	4.355 lm
911401775773	BVP373 36LED RGBNW 220V 30 DMX 100W HP	RGBW	-	N.A.	4.945 lm
911401775783	BVP373 36LED RGBNW 220V 45 DMX 100W HP	RGBW	-	N.A.	3.705 lm
911401775793	BVP373 36LED RGBNW 220V 60 DMX 100W HP	RGBW	-	N.A.	3.590 lm
911401775963	BVP374 48LED 30K 220V 10 DMX 120W HP	Branco quente 830	3000 K	>80	7.345 lm
911401775983	BVP374 48LED 30K 220V 15 DMX 120W HP	Branco quente 830	3000 K	>80	7.655 lm

Order Code	Full Product Name	Cor da fonte de luz	Temperatura de cor correlacionada (nom.)	Color rendering index (CRI)	Fluxo luminoso
911401776003	BVP374 48LED 30K 220V 30 DMX 120W HP	Branco quente 830	3000 K	>80	8.690 lm
911401776023	BVP374 48LED 30K 220V 45 DMX 120W HP	Branco quente 830	3000 K	>80	6.515 lm
911401776043	BVP374 48LED 30K 220V 60 DMX 120W HP	Branco quente 830	3000 K	>80	6.310 lm
911401776203	BVP374 48LED RGBNW 220V 10 DMX 120W HP	RGBW	-	N.A.	5.165 lm
911401776213	BVP374 48LED RGBNW 220V 15 DMX 120W HP	RGBW	-	N.A.	5.380 lm
911401776223	BVP374 48LED RGBNW 220V 30 DMX 120W HP	RGBW	-	N.A.	6.110 lm
911401776233	BVP374 48LED RGBNW 220V 45 DMX 120W HP	RGBW	-	N.A.	4.580 lm
911401776243	BVP374 48LED RGBNW 220V 60 DMX 120W HP	RGBW	-	N.A.	4.435 lm
911401776403	BVP374 60LED 30K 220V 10 150W HP	Branco quente 830	3000 K	>80	9.830 lm
911401776413	BVP374 60LED 30K 220V 10 DMX 150W HP	Branco quente 830	3000 K	>80	9.455 lm
911401776423	BVP374 60LED 30K 220V 15 150W HP	Branco quente 830	3000 K	>80	10.245 lm
911401776433	BVP374 60LED 30K 220V 15 DMX 150W HP	Branco quente 830	3000 K	>80	9.855 lm
911401776443	BVP374 60LED 30K 220V 30 150W HP	Branco quente 830	3000 K	>80	11.630 lm
911401776453	BVP374 60LED 30K 220V 30 DMX 150W HP	Branco quente 830	3000 K	>80	11.190 lm
911401776463	BVP374 60LED 30K 220V 45 150W HP	Branco quente 830	3000 K	>80	8.720 lm
911401776473	BVP374 60LED 30K 220V 45 DMX 150W HP	Branco quente 830	3000 K	>80	8.390 lm

Order Code	Full Product Name	Cor da fonte de luz	Temperatura de cor	Color rendering index	Fluxo luminoso
			cor correlacionada (nom.)	(CRI)	
911401776483	BVP374 60LED	Branco	3000 K	>80	8.445 lm
	30K 220V 60	quente			
	150W HP	830			
911401776493	BVP374 60LED	Branco	3000 K	>80	8.125 lm
	30K 220V 60	quente			
	DMX 150W HP	830			
911401776653	BVP374 60LED	RGBW	-	N.A.	6.635 lm
	RGBNW 220V 10				
	DMX 150W HP				
911401776663	BVP374 60LED	RGBW	-	N.A.	6.920 lm
	RGBNW 220V 15				
	DMX 150W HP				
911401776673	BVP374 60LED	RGBW	-	N.A.	7.855 lm
	RGBNW 220V 30				
	DMX 150W HP				

Order Code	Full Product Name	Cor da fonte de luz	Temperatura de cor	Color rendering index	Fluxo luminoso
			cor correlacionada (nom.)	(CRI)	
911401776683	BVP374 60LED	RGBW	-	N.A.	5.890 lm
	RGBNW 220V 45				
	DMX 150W HP				
911401776693	BVP374 60LED	RGBW	-	N.A.	5.700 lm
	RGBNW 220V 60				
	DMX 150W HP				
911401776703	BVP374 60LED	RGBW	-	N.A.	6.370 lm
	RGBWW 220V 10				
	DMX 150W HP				
911401776713	BVP374 60LED	RGBW	-	N.A.	6.640 lm
	RGBWW 220V 15				
	DMX 150W HP				

Dados elétricos e de operação

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia
911401773603	BVP371 12LED 27K 220V 10 24W HE	24 W
911401773713	BVP371 12LED 30K 220V 10 DMX 24W HE	24 W
911401773733	BVP371 12LED 30K 220V 15 DMX 24W HE	24 W
911401773753	BVP371 12LED 30K 220V 30 DMX 24W HE	24 W
911401773773	BVP371 12LED 30K 220V 45 DMX 24W HE	24 W
911401773793	BVP371 12LED 30K 220V 60 DMX 24W HE	24 W
911401773803	BVP371 12LED 40K 220V 10 24W HE	24 W
911401773953	BVP371 12LED RGBNW 220V 10 DMX 24W HE	24 W
911401773963	BVP371 12LED RGBNW 220V 15 DMX 24W HE	24 W
911401773973	BVP371 12LED RGBNW 220V 30 DMX 24W HE	24 W
911401773983	BVP371 12LED RGBNW 220V 45 DMX 24W HE	24 W
911401773993	BVP371 12LED RGBNW 220V 60 DMX 24W HE	24 W
911401774203	BVP372 16LED 30K 220V 10 40W HP	40 W
911401774213	BVP372 16LED 30K 220V 10 DMX 40W HP	40 W
911401774223	BVP372 16LED 30K 220V 15 40W HP	40 W
911401774233	BVP372 16LED 30K 220V 15 DMX 40W HP	40 W
911401774243	BVP372 16LED 30K 220V 30 40W HP	40 W
911401774253	BVP372 16LED 30K 220V 30 DMX 40W HP	40 W
911401774263	BVP372 16LED 30K 220V 45 40W HP	40 W
911401774273	BVP372 16LED 30K 220V 45 DMX 40W HP	40 W
911401774283	BVP372 16LED 30K 220V 60 40W HP	40 W
911401774293	BVP372 16LED 30K 220V 60 DMX 40W HP	40 W
911401774403	BVP372 16LED RGBNW 220V 10 DMX 40W HP	40 W
911401774413	BVP372 16LED RGBNW 220V 15 DMX 40W HP	40 W
911401774423	BVP372 16LED RGBNW 220V 30 DMX 40W HP	40 W
911401774433	BVP372 16LED RGBNW 220V 45 DMX 40W HP	40 W
911401774443	BVP372 16LED RGBNW 220V 60 DMX 40W HP	40 W
911401774493	BVP372 16LED RGBWW 220V 60 DMX 40W HP	40 W
911401774513	BVP372 18LED 27K 220V 10 DMX 50W HP	50 W
911401774553	BVP372 18LED 27K 220V 30 DMX 50W HP	50 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia
911401774613	BVP372 18LED 30K 220V 10 DMX 50W HP	50 W
911401774633	BVP372 18LED 30K 220V 15 DMX 50W HP	50 W
911401774653	BVP372 18LED 30K 220V 30 DMX 50W HP	50 W
911401774673	BVP372 18LED 30K 220V 45 DMX 50W HP	50 W
911401774693	BVP372 18LED 30K 220V 60 DMX 50W HP	50 W
911401774853	BVP372 20LED RGBNW 220V 10 DMX 50W HP	50 W
911401774863	BVP372 20LED RGBNW 220V 15 DMX 50W HP	50 W
911401774873	BVP372 20LED RGBNW 220V 30 DMX 50W HP	50 W
911401774883	BVP372 20LED RGBNW 220V 45 DMX 50W HP	50 W
911401774893	BVP372 20LED RGBNW 220V 60 DMX 50W HP	50 W
911401774963	BVP373 30LED 27K 220V 10 DMX 80W HP	80 W
911401774983	BVP373 30LED 27K 220V 15 DMX 80W HP	80 W
911401775063	BVP373 30LED 30K 220V 10 DMX 80W HP	80 W
911401775083	BVP373 30LED 30K 220V 15 DMX 80W HP	80 W
911401775103	BVP373 30LED 30K 220V 30 DMX 80W HP	80 W
911401775113	BVP373 30LED 30K 220V 45 80W HP	80 W
911401775123	BVP373 30LED 30K 220V 45 DMX 80W HP	80 W
911401775143	BVP373 30LED 30K 220V 60 DMX 80W HP	80 W
911401775303	BVP373 32LED RGBNW 220V 10 DMX 80W HP	80 W
911401775313	BVP373 32LED RGBNW 220V 15 DMX 80W HP	80 W
911401775323	BVP373 32LED RGBNW 220V 30 DMX 80W HP	80 W
911401775333	BVP373 32LED RGBNW 220V 45 DMX 80W HP	80 W
911401775343	BVP373 32LED RGBNW 220V 60 DMX 80W HP	80 W
911401775503	BVP373 36LED 30K 220V 10 100W HP	100 W
911401775513	BVP373 36LED 30K 220V 10 DMX 100W HP	100 W
911401775523	BVP373 36LED 30K 220V 15 100W HP	100 W
911401775533	BVP373 36LED 30K 220V 15 DMX 100W HP	100 W
911401775543	BVP373 36LED 30K 220V 30 100W HP	100 W
911401775553	BVP373 36LED 30K 220V 30 DMX 100W HP	100 W
911401775563	BVP373 36LED 30K 220V 45 100W HP	100 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia
911401775573	BVP373 36LED 30K 220V 45 DMX 100W HP	100 W
911401775583	BVP373 36LED 30K 220V 60 100W HP	100 W
911401775593	BVP373 36LED 30K 220V 60 DMX 100W HP	100 W
911401775753	BVP373 36LED RGBNW 220V 10 DMX 100W HP	100 W
911401775763	BVP373 36LED RGBNW 220V 15 DMX 100W HP	100 W
911401775773	BVP373 36LED RGBNW 220V 30 DMX 100W HP	100 W
911401775783	BVP373 36LED RGBNW 220V 45 DMX 100W HP	100 W
911401775793	BVP373 36LED RGBNW 220V 60 DMX 100W HP	100 W
911401775963	BVP374 48LED 30K 220V 10 DMX 120W HP	120 W
911401775983	BVP374 48LED 30K 220V 15 DMX 120W HP	120 W
911401776003	BVP374 48LED 30K 220V 30 DMX 120W HP	120 W
911401776023	BVP374 48LED 30K 220V 45 DMX 120W HP	120 W
911401776043	BVP374 48LED 30K 220V 60 DMX 120W HP	120 W
911401776203	BVP374 48LED RGBNW 220V 10 DMX 120W HP	120 W
911401776213	BVP374 48LED RGBNW 220V 15 DMX 120W HP	120 W
911401776223	BVP374 48LED RGBNW 220V 30 DMX 120W HP	120 W
911401776233	BVP374 48LED RGBNW 220V 45 DMX 120W HP	120 W
911401776243	BVP374 48LED RGBNW 220V 60 DMX 120W HP	120 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia
911401776403	BVP374 60LED 30K 220V 10 150W HP	150 W
911401776413	BVP374 60LED 30K 220V 10 DMX 150W HP	150 W
911401776423	BVP374 60LED 30K 220V 15 150W HP	150 W
911401776433	BVP374 60LED 30K 220V 15 DMX 150W HP	150 W
911401776443	BVP374 60LED 30K 220V 30 150W HP	150 W
911401776453	BVP374 60LED 30K 220V 30 DMX 150W HP	150 W
911401776463	BVP374 60LED 30K 220V 45 150W HP	150 W
911401776473	BVP374 60LED 30K 220V 45 DMX 150W HP	150 W
911401776483	BVP374 60LED 30K 220V 60 150W HP	150 W
911401776493	BVP374 60LED 30K 220V 60 DMX 150W HP	150 W
911401776653	BVP374 60LED RGBNW 220V 10 DMX 150W HP	150 W
911401776663	BVP374 60LED RGBNW 220V 15 DMX 150W HP	150 W
911401776673	BVP374 60LED RGBNW 220V 30 DMX 150W HP	150 W
911401776683	BVP374 60LED RGBNW 220V 45 DMX 150W HP	150 W
911401776693	BVP374 60LED RGBNW 220V 60 DMX 150W HP	150 W
911401776703	BVP374 60LED RGBWW 220V 10 DMX 150W HP	150 W
911401776713	BVP374 60LED RGBWW 220V 15 DMX 150W HP	150 W

Controles e dimerização

Order Code	Full Product Name	Regulável
911401773603	BVP371 12LED 27K 220V 10 24W HE	Não
911401773713	BVP371 12LED 30K 220V 10 DMX 24W HE	Sim
911401773733	BVP371 12LED 30K 220V 15 DMX 24W HE	Sim
911401773753	BVP371 12LED 30K 220V 30 DMX 24W HE	Sim
911401773773	BVP371 12LED 30K 220V 45 DMX 24W HE	Sim
911401773793	BVP371 12LED 30K 220V 60 DMX 24W HE	Sim
911401773803	BVP371 12LED 40K 220V 10 24W HE	Não
911401773953	BVP371 12LED RGBNW 220V 10 DMX 24W HE	Sim
911401773963	BVP371 12LED RGBNW 220V 15 DMX 24W HE	Sim
911401773973	BVP371 12LED RGBNW 220V 30 DMX 24W HE	Sim
911401773983	BVP371 12LED RGBNW 220V 45 DMX 24W HE	Sim
911401773993	BVP371 12LED RGBNW 220V 60 DMX 24W HE	Sim
911401774203	BVP372 16LED 30K 220V 10 40W HP	Não
911401774213	BVP372 16LED 30K 220V 10 DMX 40W HP	Sim
911401774223	BVP372 16LED 30K 220V 15 40W HP	Não
911401774233	BVP372 16LED 30K 220V 15 DMX 40W HP	Sim
911401774243	BVP372 16LED 30K 220V 30 40W HP	Não
911401774253	BVP372 16LED 30K 220V 30 DMX 40W HP	Sim
911401774263	BVP372 16LED 30K 220V 45 40W HP	Não
911401774273	BVP372 16LED 30K 220V 45 DMX 40W HP	Sim
911401774283	BVP372 16LED 30K 220V 60 40W HP	Não
911401774293	BVP372 16LED 30K 220V 60 DMX 40W HP	Sim
911401774403	BVP372 16LED RGBNW 220V 10 DMX 40W HP	Sim
911401774413	BVP372 16LED RGBNW 220V 15 DMX 40W HP	Sim
911401774423	BVP372 16LED RGBNW 220V 30 DMX 40W HP	Sim
911401774433	BVP372 16LED RGBNW 220V 45 DMX 40W HP	Sim
911401774443	BVP372 16LED RGBNW 220V 60 DMX 40W HP	Sim
911401774493	BVP372 16LED RGBWW 220V 60 DMX 40W HP	Sim
911401774513	BVP372 18LED 27K 220V 10 DMX 50W HP	Sim
911401774553	BVP372 18LED 27K 220V 30 DMX 50W HP	Sim

Order Code	Full Product Name	Regulável
911401774613	BVP372 18LED 30K 220V 10 DMX 50W HP	Sim
911401774633	BVP372 18LED 30K 220V 15 DMX 50W HP	Sim
911401774653	BVP372 18LED 30K 220V 30 DMX 50W HP	Sim
911401774673	BVP372 18LED 30K 220V 45 DMX 50W HP	Sim
911401774693	BVP372 18LED 30K 220V 60 DMX 50W HP	Sim
911401774853	BVP372 20LED RGBNW 220V 10 DMX 50W HP	Sim
911401774863	BVP372 20LED RGBNW 220V 15 DMX 50W HP	Sim
911401774873	BVP372 20LED RGBNW 220V 30 DMX 50W HP	Sim
911401774883	BVP372 20LED RGBNW 220V 45 DMX 50W HP	Sim
911401774893	BVP372 20LED RGBNW 220V 60 DMX 50W HP	Sim
911401774963	BVP373 30LED 27K 220V 10 DMX 80W HP	Sim
911401774983	BVP373 30LED 27K 220V 15 DMX 80W HP	Sim
911401775063	BVP373 30LED 30K 220V 10 DMX 80W HP	Sim
911401775083	BVP373 30LED 30K 220V 15 DMX 80W HP	Sim
911401775103	BVP373 30LED 30K 220V 30 DMX 80W HP	Sim
911401775113	BVP373 30LED 30K 220V 45 80W HP	Não
911401775123	BVP373 30LED 30K 220V 45 DMX 80W HP	Sim
911401775143	BVP373 30LED 30K 220V 60 DMX 80W HP	Sim
911401775303	BVP373 32LED RGBNW 220V 10 DMX 80W HP	Sim
911401775313	BVP373 32LED RGBNW 220V 15 DMX 80W HP	Sim
911401775323	BVP373 32LED RGBNW 220V 30 DMX 80W HP	Sim
911401775333	BVP373 32LED RGBNW 220V 45 DMX 80W HP	Sim
911401775343	BVP373 32LED RGBNW 220V 60 DMX 80W HP	Sim
911401775503	BVP373 36LED 30K 220V 10 100W HP	Não
911401775513	BVP373 36LED 30K 220V 10 DMX 100W HP	Sim
911401775523	BVP373 36LED 30K 220V 15 100W HP	Não
911401775533	BVP373 36LED 30K 220V 15 DMX 100W HP	Sim
911401775543	BVP373 36LED 30K 220V 30 100W HP	Não
911401775553	BVP373 36LED 30K 220V 30 DMX 100W HP	Sim
911401775563	BVP373 36LED 30K 220V 45 100W HP	Não

Order Code	Full Product Name	Regulável
911401775573	BVP373 36LED 30K 220V 45 DMX 100W HP	Sim
911401775583	BVP373 36LED 30K 220V 60 100W HP	Não
911401775593	BVP373 36LED 30K 220V 60 DMX 100W HP	Sim
911401775753	BVP373 36LED RGBNW 220V 10 DMX 100W HP	Sim
911401775763	BVP373 36LED RGBNW 220V 15 DMX 100W HP	Sim
911401775773	BVP373 36LED RGBNW 220V 30 DMX 100W HP	Sim
911401775783	BVP373 36LED RGBNW 220V 45 DMX 100W HP	Sim
911401775793	BVP373 36LED RGBNW 220V 60 DMX 100W HP	Sim
911401775963	BVP374 48LED 30K 220V 10 DMX 120W HP	Sim
911401775983	BVP374 48LED 30K 220V 15 DMX 120W HP	Sim
911401776003	BVP374 48LED 30K 220V 30 DMX 120W HP	Sim
911401776023	BVP374 48LED 30K 220V 45 DMX 120W HP	Sim
911401776043	BVP374 48LED 30K 220V 60 DMX 120W HP	Sim
911401776203	BVP374 48LED RGBNW 220V 10 DMX 120W HP	Sim
911401776213	BVP374 48LED RGBNW 220V 15 DMX 120W HP	Sim
911401776223	BVP374 48LED RGBNW 220V 30 DMX 120W HP	Sim
911401776233	BVP374 48LED RGBNW 220V 45 DMX 120W HP	Sim
911401776243	BVP374 48LED RGBNW 220V 60 DMX 120W HP	Sim

Order Code	Full Product Name	Regulável
911401776403	BVP374 60LED 30K 220V 10 150W HP	Não
911401776413	BVP374 60LED 30K 220V 10 DMX 150W HP	Sim
911401776423	BVP374 60LED 30K 220V 15 150W HP	Não
911401776433	BVP374 60LED 30K 220V 15 DMX 150W HP	Sim
911401776443	BVP374 60LED 30K 220V 30 150W HP	Não
911401776453	BVP374 60LED 30K 220V 30 DMX 150W HP	Sim
911401776463	BVP374 60LED 30K 220V 45 150W HP	Não
911401776473	BVP374 60LED 30K 220V 45 DMX 150W HP	Sim
911401776483	BVP374 60LED 30K 220V 60 150W HP	Não
911401776493	BVP374 60LED 30K 220V 60 DMX 150W HP	Sim
911401776653	BVP374 60LED RGBNW 220V 10 DMX 150W HP	Sim
911401776663	BVP374 60LED RGBNW 220V 15 DMX 150W HP	Sim
911401776673	BVP374 60LED RGBNW 220V 30 DMX 150W HP	Sim
911401776683	BVP374 60LED RGBNW 220V 45 DMX 150W HP	Sim
911401776693	BVP374 60LED RGBNW 220V 60 DMX 150W HP	Sim
911401776703	BVP374 60LED RGBWW 220V 10 DMX 150W HP	Sim
911401776713	BVP374 60LED RGBWW 220V 15 DMX 150W HP	Sim

