



Архітектурний світлодіодний прожектор для стаціонарного або динамічного освітлення

UniFlood C Pro

Philips UniFlood C Pro вирізняється унікальною грубою елегантністю циліндричної форми й плавних ліній, які красиво з'єднують передню й задню частини корпусу. Це компактний архітектурний дизайн прожектора, де кожен елемент має своє призначення; передня частина забезпечує виняткове освітлення, тоді як задня частина містить усі електричні компоненти. Ребра між цими частинами розсіюють тепло, а також слугують декоративним елементом. Призначений для зовнішнього використання Philips UniFlood C Pro — це економічний архітектурний світлодіодний прожектор для освітлення фасадів і ландшафтних об'єктів. Надійна механічна конструкція та високоефективна оптика роблять його ідеальним для освітлення зовнішніх фасадів багатопверхових споруд, мостів, визначних пам'яток і пам'ятників. Архітектори й дизайнери можуть вільно експериментувати в широкому спектрі концепцій і дизайнів без жодних обмежень завдяки широкому діапазону кольорів, численним розсіювальним лінзам і різним варіантам керування DMX512/RDM.

Переваги

- Доступний у білому, монохроматичному кольорі, RGB, RGBW і регульованому білому
- Широкий діапазон кута променя: від вузького точкового (Narrow Spot) до широкого розливу світла (Wide Flood)
- Доступний у варіанті з інтерфейсом керування DMX512/RDM

UniFlood C Pro

Характеристики

- Міцна конструкція, клас IP66 для використання поза приміщеннями
- Оптичний розподіл: 3,5°, 10°, 15°, 30°, 45° і 60°
- Регульований кут нахилу $\pm 90^\circ$
- Наскрізна проводка для передавання сигналу DMX через спеціальні кабелі з роз'ємами (клас захисту IP67)

Застосування

- Мости, Пам'ятники, Фасади
- Ландшафти
- Парки та площі

Попередження та безпека

- Тільки для зовнішнього використання

Версії



UniFlood C Pro

Розміри



