



适用于固定或动态照明的 建筑 LED 泛光灯

UniFlood C Pro

Philips UniFlood C Pro 具有独特的加固优雅气质，其圆柱形外形和流畅的线条将前后外壳完美地连接在一起。这是紧凑型建筑泛光照明设计，每个元素都有其用途；前部提供出色的照明，而后部则容纳所有电气元件。在两者之间，散热片起到散热的作用，同时也起到装饰作用。外部等级的 Philips UniFlood C Pro 是一款经济高效的建筑 LED 泛光灯，专为建筑外墙、景观和室外泛光照明应用而设计。坚固的机械设计和高效的光学器件使其成为多层建筑外墙、桥梁、地标和纪念碑照明的理想选择。建筑师和设计师可以不受限制地自由探索各种概念和设计，这要归功于多种颜色、多个扩散透镜和 DMX512/RDM 控制选项。

优点

- 有白色、单色、RGB、RGBW 和可调白色可供选择
- 可提供窄光束角射灯至宽光束角泛光灯的广泛光束角度
- 提供 DMX512/RDM 控制接口选项

特点

- 设计坚固，符合 IP66 等级，适合户外使用
- 光学分布：3.5°、10°、15°、30°、45° 和 60°
- 倾斜角度可调节，范围为 ±90°
- 采用带 IP67 接头的专用电缆提供 DMX 信号通过式布线

应用

- 桥梁、纪念碑、建筑立面
- 景观照明
- 公园和广场照明

安全提示

- 仅限户外使用

UniFlood C Pro

Versions





UniFlood C Pro



UniFlood C Pro

二维绘图



一般信息	
包含的驱动器	是
机械和外壳	
光罩类型	透明玻璃
外壳颜色	深灰色
机械冲击保护代码	IK06
IP 等级	IP66
审批和申请	
CE 标志	是

UniFlood C Pro

灯技术

Order Code	Full Product Name	光源颜色	相关色温 (标称)	显色指数 (CRI)	光通量
911401773603	BVP371 12LED 27K 220V	827 暖白色	2700 K	>80	1,570 lm
	10 24W HE				
911401773803	BVP371 12LED 40K 220V	840 中性白色	4000 K	>80	1,825 lm
	10 24W HE				
911401773823	BVP371 12LED 40K 220V	840 中性白色	4000 K	>80	1,905 lm
	15 24W HE				
911401773843	BVP371 12LED 40K 220V	840 中性白色	4000 K	>80	2,160 lm
	30 24W HE				
911401773863	BVP371 12LED 40K 220V	840 中性白色	4000 K	>80	1,620 lm
	45 24W HE				
911401773903	BVP371 12LED RGB 220V	RGB	-	N.A.	880 lm
	10 DMX 24W HE				

Order Code	Full Product Name	光源颜色	相关色温 (标称)	显色指数 (CRI)	光通量
911401773953	BVP371 12LED RGBNW	RGBW	-	N.A.	1,090 lm
	220V 10 DMX 24W HE				
911401775523	BVP373 36LED 30K 220V	830 暖白色	3000 K	>80	6,715 lm
	15 100W HP				
911401775543	BVP373 36LED 30K 220V	830 暖白色	3000 K	>80	7,625 lm
	30 100W HP				
911401775753	BVP373 36LED RGBNW	RGBW	-	N.A.	4,175 lm
	220V 10 DMX 100W HP				
911401776403	BVP374 60LED 30K 220V	830 暖白色	3000 K	>80	9,830 lm
	10 150W HP				

操作和电气

Order Code	Full Product Name	功耗
911401773603	BVP371 12LED 27K 220V 10 24W HE	24 W
911401773803	BVP371 12LED 40K 220V 10 24W HE	24 W
911401773823	BVP371 12LED 40K 220V 15 24W HE	24 W
911401773843	BVP371 12LED 40K 220V 30 24W HE	24 W
911401773863	BVP371 12LED 40K 220V 45 24W HE	24 W
911401773903	BVP371 12LED RGB 220V 10 DMX 24W HE	24 W

Order Code	Full Product Name	功耗
911401773953	BVP371 12LED RGBNW 220V 10 DMX 24W HE	24 W
911401775523	BVP373 36LED 30K 220V 15 100W HP	100 W
911401775543	BVP373 36LED 30K 220V 30 100W HP	100 W
911401775753	BVP373 36LED RGBNW 220V 10 DMX 100W HP	100 W
911401776403	BVP374 60LED 30K 220V 10 150W HP	150 W

控制和调光

Order Code	Full Product Name	可调光
911401773603	BVP371 12LED 27K 220V 10 24W HE	否
911401773803	BVP371 12LED 40K 220V 10 24W HE	否
911401773823	BVP371 12LED 40K 220V 15 24W HE	否
911401773843	BVP371 12LED 40K 220V 30 24W HE	否
911401773863	BVP371 12LED 40K 220V 45 24W HE	否
911401773903	BVP371 12LED RGB 220V 10 DMX 24W HE	是

Order Code	Full Product Name	可调光
911401773953	BVP371 12LED RGBNW 220V 10 DMX 24W HE	是
911401775523	BVP373 36LED 30K 220V 15 100W HP	否
911401775543	BVP373 36LED 30K 220V 30 100W HP	否
911401775753	BVP373 36LED RGBNW 220V 10 DMX 100W HP	是
911401776403	BVP374 60LED 30K 220V 10 150W HP	否

