



ArenaVision LED gen3.5 – 球場照明的全 新改革體驗

ArenaVision LED gen3.5 C

Philips ArenaVision LED 投射燈系統主打創新 LED 球場照明解決方案，支援最新的電視轉播規範。專以運動賽事和多用途球場為設計路線，ArenaVision LED 的照明品質、高溫管理成效和長效使用壽命，皆屬業界頂尖等級。結合如 InteractSports 照明管理系統的控制應用程式時，ArenaVision LED 能排程處理或透過即時調整，簡化光照的過程，並可用在主要大型活動開始前後，客製化燈光秀。這些版本還可以使用外部驅動器盒 – 與投射燈 (BV 版本) 相隔一段距離使用，或預先固定在投射燈 (HGB 版本) 的安裝支架上。該外部驅動器盒確保易於安裝並降低初始成本。

优点

- 設計靈活度提升至極限，順應不同體育場建築規格和高品質照明效果 – 符合任何類型國際體育賽事轉播標準。
- 單件高功率 IP66 評等的 DMX 驅動器讓 ArenaVision LED 連接 Interact Sports 照明管理系統，進而促成遠端燈光管理和動態照明顯示的創立。
- 提供最大光輸出的同時，投射燈擁有出色的散熱管理系統，結合輕便和 IP66 防護級效果，有助於使用壽命的最大化，及新建和改造安裝維護成本的最小化。
- 配備服務標記，各款獨具巧思的燈具 QR 辨識系統隨附維護、安裝和備品資訊

特点


- 單件式壓鑄外殼，防塵等級達 IP66 防護等級
- 廣泛的不對稱和對稱光學元件確保低眩光和一流的照明均勻性超出所有類型的運動照明水平標準的要求
- 廣泛的環境溫度容忍範圍使其適用於各種運動應用
- 可選擇添加額外的附件，以獲得最佳的類炫光，零光學像差，眩光和向上照明控制
- 程式化 DMX 驅動器，造就娛樂照明燈具和其他 Interact Sports 應用程式的程式化與整合

ArenaVision LED gen3.5 C

应用


- 戶外競技場，體育場和賽道 (板球、足球、橄欖球、網球、曲棍球、高爾夫、滑冰、賽馬、F1 賽車、田徑等)
- 室內運動場和大廳 (游泳池、室內自行車、籃球、冰上曲棍球等)
- 多種多功能體育設施和競技場

Versions



ArenaVision LED gen3 5

二维绘图



ArenaVision LED gen3.5 C

一般資訊	
內附驅動器	是
客戶服務標籤	是
照明技術	
光源色彩	957 冷白光
相關色溫 (標稱)	5700 K
演色性指數 (CRI)	>85
控制與調光	
可調光	是
機械與外罩	
光學罩類型	聚碳酸酯樹脂鉢/透明外蓋
外罩色彩	鋁與 RAL (待定義)
機械衝擊保護規範	IK08
防水防塵規範 (IP)	IP66
認證與應用	
CE 標誌	是

照明技術

Order Code	Full Product Name	光通量
911401613407	BVP428 C LED1480/957 1340W S2 BV	148,000 lm
911401613507	BVP428 C LED1480/957 1340W S3 BV	148,000 lm
911401613607	BVP428 C LED1480/957 1340W S4 BV	148,000 lm
911401613707	BVP428 C LED1480/957 1340W S5 BV	148,000 lm
911401613807	BVP428 C LED1480/957 1340W S6 BV	148,000 lm
911401613907	BVP428 C LED1480/957 1340W S7 BV	148,000 lm
911401614007	BVP428 C LED1480/957 1340W S8 BV	148,000 lm
911401614607	BVP418 C LED990/957 890W S5 BV	99,000 lm

運轉與電力

Order Code	Full Product Name	耗電量
911401613407	BVP428 C LED1480/957 1340W S2 BV	1,340 W
911401613507	BVP428 C LED1480/957 1340W S3 BV	1,340 W
911401613607	BVP428 C LED1480/957 1340W S4 BV	1,340 W
911401613707	BVP428 C LED1480/957 1340W S5 BV	1,340 W

Order Code	Full Product Name	耗電量
911401613807	BVP428 C LED1480/957 1340W S6 BV	1,340 W
911401613907	BVP428 C LED1480/957 1340W S7 BV	1,340 W
911401614007	BVP428 C LED1480/957 1340W S8 BV	1,340 W
911401614607	BVP418 C LED990/957 890W S5 BV	890 W

