



L'éclairage LED Tango G4 illumine votre environnement.

Projecteur LED Tango G4

Le projecteur LED Philips Tango G4 constitue la 4ème génération de la gamme LED Tango. Grâce à sa conception technique, ce nouveau projecteur pèse moins lourd, dispose d'une zone d'exposition au vent optimisée et offre une plus grande efficacité. Il constitue la solution idéale pour un large éventail d'applications d'éclairage de grands espaces et de terrains de sport. Il intègre la dernière génération de lampe LED, un système optique monobloc, un dissipateur thermique et un ballast dans un boîtier compact et robuste conforme aux normes de sécurité mondialement reconnues. Son dissipateur thermique spécialement conçu allie esthétique et fonctionnalité afin de garantir sa fiabilité et sa longévité. Bénéficiant de la technologie LED, les projecteurs Tango G4 offrent des performances exceptionnelles et une longévité accrue, ce qui fait entrer l'éclairage des grands espaces dans une nouvelle ère.

Avantages

- 10 % plus économe en énergie que le modèle Tango G3
- Convient à un grand nombre d'applications
- Conception optimisée : 23 % moins lourd et 35 % plus petit que le Tango Gen3
- Créer un environnement plus lumineux, plus stimulant et plus sûr
- Conception robuste et fiable.

Projecteur LED Tango G4

Fonctions

- Efficacité système supérieure : 140 lm/W (valeur type)
- Gamme complète de flux lumineux pour couvrir de multiples applications d'éclairage par projecteurs, focalisé et sportif.
- Plusieurs options d'optiques pour une grande flexibilité de conception de l'éclairage
- Boîtier en fonte d'aluminium ADC1 haute qualité et crosse en acier.
- Haute fiabilité : boîtier testé selon la norme ISO 9227 sur le brouillard salin (500 heures pour les boîtiers de petit et moyen formats et 1 000 heures pour les boîtiers de grand format)
- Indice de protection du luminaire IP66 et IK08.

Application

- Éclairage général par projecteurs
- Grandes zones industrielles/zones de stationnement
- Panneau publicitaire
- Aire de stationnement d'aéroport
- Port et terminal à conteneurs
- Façades de bâtiments
- Terminaux de transport et péages
- Terrains de sports de loisirs

Mises en garde et sécurité

- veuillez à respecter les instructions de montage

Versions






BVP49X



BVP49X

Projecteur LED Tango G4

Schéma dimensionnel



Informations générales	
Ballast/pilote inclus	Oui
Service Tag	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Indice de rendu de couleur (IRC)	>70
Mécanique et boîtier	
Couleur du boîtier	Gris
Code de protection contre les chocs méca.	IK08
Code d'indice de protection	IP66
Approbation et application	
Marquage CE	Oui

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Température de couleur corrélée (nom.)	Flux lumineux
911401658207	BVP491 LED68/NW 50W SWB	Blanc	4000 K	6 800 lm
911401658307	BVP491 LED93/NW 70W SWB	Blanc	4000 K	9 300 lm
911401658507	BVP491 LED136/NW 100W SWB	Blanc	4000 K	13 600 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Température de couleur corrélée (nom.)	Flux lumineux
911401659607	BVP491 LED68/NW 50W SWB LP P7	Blanc	4000 K	6 800 lm
911401665107	BVP493 LED261/WW 230W SAWB	Blanc chaud	3000 K	26 100 lm
911401665207	BVP493 LED341/NW 255W SWB	Blanc	4000 K	34 100 lm

Projecteur LED Tango G4

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Température de couleur corrélée (nom.)	Flux lumineux
911401665307	BVP493 LED388/WW 305W NB	Blanc chaud	3000 K	38 800 lm
911401665507	BVP493 LED485/WW 380W NB	Blanc chaud	3000 K	48 500 lm
911401667607	BVP493 LED485/WW 380W NB LP P7	Blanc chaud	3000 K	48 500 lm
911401679406	BVP431 LED68/NW 220~240V 50W SMB GM	740 blanc neutre	4000 K	6 800 lm
911401679506	BVP431 LED68/NW 220~240V 50W SWB GM	740 blanc neutre	4000 K	6 800 lm
911401679606	BVP431 LED67/NW 220~240V 50W AMB GM	740 blanc neutre	4000 K	6 700 lm
911401681206	BVP431 LED92/NW 220~240V 70W SMB GM	740 blanc neutre	4000 K	9 200 lm
911401681306	BVP431 LED92/NW 220~240V 70W SWB GM	740 blanc neutre	4000 K	9 200 lm
911401681406	BVP431 LED91/NW 220~240V 70W AMB GM	740 blanc neutre	4000 K	9 100 lm
911401681506	BVP431 LED92/CW 220~240V 70W SMB GM	757 blanc froid	5700 K	9 200 lm
911401681606	BVP431 LED92/CW 220~240V 70W SWB GM	757 blanc froid	5700 K	9 200 lm
911401681706	BVP431 LED91/CW 220~240V 70W AMB GM	757 blanc froid	5700 K	9 100 lm
911401683206	BVP431 LED136/NW 220~240V 100W SWB GM	740 blanc neutre	4000 K	13 600 lm
911401683306	BVP431 LED134/NW 220~240V 100W AMB GM	740 blanc neutre	4000 K	13 400 lm
911401683406	BVP431 LED135/CW 220~240V 100W SMB GM	757 blanc froid	5700 K	13 500 lm
911401683506	BVP431 LED135/CW 220~240V 100W SWB GM	757 blanc froid	5700 K	13 500 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Température de couleur corrélée (nom.)	Flux lumineux
911401683606	BVP431 LED133/CW 220~240V 100W AMB GM	757 blanc froid	5700 K	13 300 lm
911401687606	BVP432 LED161/CW 220~240V 120W SWB GM	757 blanc froid	5700 K	16 100 lm
911401689206	BVP432 LED203/NW 220~240V 150W AMB GM	740 blanc neutre	4000 K	20 300 lm
911401689306	BVP432 LED204/CW 220~240V 150W SMB GM	757 blanc froid	5700 K	20 400 lm
911401689406	BVP432 LED204/CW 220~240V 150W SWB GM	757 blanc froid	5700 K	20 400 lm
911401689506	BVP432 LED202/CW 220~240V 150W AMB GM	757 blanc froid	5700 K	20 200 lm
911401690806	BVP432 LED274/NW 220~240V 200W SMB GM	740 blanc neutre	4000 K	27 400 lm
911401690906	BVP432 LED274/NW 220~240V 200W SWB GM	740 blanc neutre	4000 K	27 400 lm
911401691006	BVP432 LED271/NW 220~240V 200W AMB GM	740 blanc neutre	4000 K	27 100 lm
911401691106	BVP432 LED272/CW 220~240V 200W SMB GM	757 blanc froid	5700 K	27 200 lm
911401691206	BVP432 LED272/CW 220~240V 200W SWB GM	757 blanc froid	5700 K	27 200 lm
911401662607	BVP492 LED201/NW 150W SWB 1-10V P7	Blanc	4000 K	20 100 lm
911401663507	BVP492 LED244/WW 200W AMB LP	Blanc chaud	3000 K	24 400 lm
911401600907	BVP433 LED413/NW 220~240V 305W SMB GM	740 blanc neutre	4000 K	41 300 lm
911401601007	BVP433 LED413/NW 220~240V 305W SWB GM	740 blanc neutre	4000 K	41 300 lm
911401601107	BVP433 LED409/NW 220~240V 305W AMB GM	740 blanc neutre	4000 K	40 900 lm

Projecteur LED Tango G4

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Température de couleur corrélée (nom.)	Flux lumineux
911401601207	BVP433 LED382/NW 220~240V 305W SAWB GM	740 blanc neutre	4000 K	38 200 lm
911401601307	BVP433 LED418/NW 220~240V 305W NB GM	740 blanc neutre	4000 K	41 800 lm
911401601507	BVP433 LED413/CW 220~240V 305W SMB GM	757 blanc froid	5700 K	41 300 lm
911401601607	BVP433 LED413/CW 220~240V 305W SWB GM	757 blanc froid	5700 K	41 300 lm
911401601707	BVP433 LED409/CW 220~240V 305W AMB GM	757 blanc froid	5700 K	40 900 lm
911401601807	BVP433 LED382/CW 220~240V 305W SAWB GM	757 blanc froid	5700 K	38 200 lm
911401603507	BVP433 LED465/NW 220~240V 345W SMB GM	740 blanc neutre	4000 K	46 500 lm
911401603607	BVP433 LED465/NW 220~240V 345W SWB GM	740 blanc neutre	4000 K	46 500 lm
911401603707	BVP433 LED460/NW 220~240V 345W AMB GM	740 blanc neutre	4000 K	46 000 lm
911401603807	BVP433 LED430/NW 220~240V 345W SAWB GM	740 blanc neutre	4000 K	43 000 lm
911401604107	BVP433 LED465/CW 220~240V 345W SMB GM	757 blanc froid	5700 K	46 500 lm
911401604207	BVP433 LED465/CW 220~240V 345W SWB GM	757 blanc froid	5700 K	46 500 lm
911401604407	BVP433 LED430/CW 220~240V 345W SAWB GM	757 blanc froid	5700 K	43 000 lm
911401604507	BVP433 LED470/CW 220~240V 345W NB GM	757 blanc froid	5700 K	47 000 lm
911401606507	BVP433 LED517/NW 220~240V 380W SMB GM	740 blanc neutre	4000 K	51 700 lm
911401606707	BVP433 LED511/NW 220~240V 380W AMB GM	740 blanc neutre	4000 K	51 100 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Température de couleur corrélée (nom.)	Flux lumineux
911401606807	BVP433 LED477/NW 220~240V 380W SAWB GM	740 blanc neutre	4000 K	47 700 lm
911401606907	BVP433 LED522/NW 220~240V 380W NB GM	740 blanc neutre	4000 K	52 200 lm
911401607007	BVP433 LED522/NW 220~240V 380W S6 GM	740 blanc neutre	4000 K	52 200 lm
911401607107	BVP433 LED517/CW 220~240V 380W SMB GM	757 blanc froid	5700 K	51 700 lm
911401607307	BVP433 LED511/CW 220~240V 380W AMB GM	757 blanc froid	5700 K	51 100 lm
911401607407	BVP433 LED477/CW 220~240V 380W SAWB GM	757 blanc froid	5700 K	47 700 lm
911401607507	BVP433 LED522/CW 220~240V 380W NB GM	757 blanc froid	5700 K	52 200 lm
911401607907	BVP433 LED384/CW 300W AMB CM GM	757 blanc froid	5700 K	38 400 lm
911401695506	BVP433 LED310/NW 220~240V 230W SMB GM	740 blanc neutre	4000 K	31 000 lm
911401695606	BVP433 LED310/NW 220~240V 230W SWB GM	740 blanc neutre	4000 K	31 000 lm
911401695706	BVP433 LED307/NW 220~240V 230W AMB GM	740 blanc neutre	4000 K	30 700 lm
911401695806	BVP433 LED286/NW 220~240V 230W SAWB GM	740 blanc neutre	4000 K	28 600 lm
911401695906	BVP433 LED313/NW 220~240V 230W NB GM	740 blanc neutre	4000 K	31 300 lm
911401696006	BVP433 LED313/NW 220~240V 230W S6 GM	740 blanc neutre	4000 K	31 300 lm
911401696206	BVP433 LED310/CW 220~240V 230W SWB GM	757 blanc froid	5700 K	31 000 lm
911401696506	BVP433 LED313/CW 220~240V 230W NB GM	757 blanc froid	5700 K	31 300 lm
911401698306	BVP433 LED344/NW 220~240V 255W SMB GM	740 blanc neutre	4000 K	34 400 lm

Projecteur LED Tango G4

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Température de couleur corrélée (nom.)	Flux lumineux
911401698506	BVP433 LED341/NW 220~240V 255W AMB GM	740 blanc neutre	4000 K	34 100 lm
911401698706	BVP433 LED348/NW 220~240V 255W NB GM	740 blanc neutre	4000 K	34 800 lm
911401698906	BVP433 LED344/CW 220~240V 255W SMB GM	757 blanc froid	5700 K	34 400 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Température de couleur corrélée (nom.)	Flux lumineux
911401699006	BVP433 LED344/CW 220~240V 255W SWB GM	757 blanc froid	5700 K	34 400 lm
911401699406	BVP433 LED348/CW 220~240V 255W S6 GM	757 blanc froid	5700 K	34 800 lm

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
911401658207	BVP491 LED68/NW 50W SWB	50 W
911401658307	BVP491 LED93/NW 70W SWB	70 W
911401658507	BVP491 LED136/NW 100W SWB	100 W
911401659607	BVP491 LED68/NW 50W SWB LP P7	50 W
911401665107	BVP493 LED261/WW 230W SAWB	230 W
911401665207	BVP493 LED341/NW 255W SWB	255 W
911401665307	BVP493 LED388/WW 305W NB	305 W
911401665507	BVP493 LED485/WW 380W NB	380 W
911401667607	BVP493 LED485/WW 380W NB LP P7	380 W
911401679406	BVP431 LED68/NW 220~240V 50W SMB GM	50 W
911401679506	BVP431 LED68/NW 220~240V 50W SWB GM	50 W
911401679606	BVP431 LED67/NW 220~240V 50W AMB GM	50 W
911401681206	BVP431 LED92/NW 220~240V 70W SMB GM	70 W
911401681306	BVP431 LED92/NW 220~240V 70W SWB GM	70 W
911401681406	BVP431 LED91/NW 220~240V 70W AMB GM	70 W
911401681506	BVP431 LED92/CW 220~240V 70W SMB GM	70 W
911401681606	BVP431 LED92/CW 220~240V 70W SWB GM	70 W
911401681706	BVP431 LED91/CW 220~240V 70W AMB GM	70 W
911401683206	BVP431 LED136/NW 220~240V 100W SWB GM	100 W
911401683306	BVP431 LED134/NW 220~240V 100W AMB GM	100 W
911401683406	BVP431 LED135/CW 220~240V 100W SMB GM	100 W
911401683506	BVP431 LED135/CW 220~240V 100W SWB GM	100 W
911401683606	BVP431 LED133/CW 220~240V 100W AMB GM	100 W
911401687606	BVP432 LED161/CW 220~240V 120W SWB GM	120 W
911401689206	BVP432 LED203/NW 220~240V 150W AMB GM	150 W
911401689306	BVP432 LED204/CW 220~240V 150W SMB GM	150 W
911401689406	BVP432 LED204/CW 220~240V 150W SWB GM	150 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
911401689506	BVP432 LED202/CW 220~240V 150W AMB GM	150 W
911401690806	BVP432 LED274/NW 220~240V 200W SMB GM	200 W
911401690906	BVP432 LED274/NW 220~240V 200W SWB GM	200 W
911401691006	BVP432 LED271/NW 220~240V 200W AMB GM	200 W
911401691106	BVP432 LED272/CW 220~240V 200W SMB GM	200 W
911401691206	BVP432 LED272/CW 220~240V 200W SWB GM	200 W
911401662607	BVP492 LED201/NW 150W SWB 1-10V P7	150 W
911401663507	BVP492 LED244/WW 200W AMB LP	200 W
911401600907	BVP433 LED413/NW 220~240V 305W SMB GM	305 W
911401601007	BVP433 LED413/NW 220~240V 305W SWB GM	305 W
911401601107	BVP433 LED409/NW 220~240V 305W AMB GM	305 W
911401601207	BVP433 LED382/NW 220~240V 305W SAWB GM	305 W
911401601307	BVP433 LED418/NW 220~240V 305W NB GM	305 W
911401601507	BVP433 LED413/CW 220~240V 305W SMB GM	305 W
911401601607	BVP433 LED413/CW 220~240V 305W SWB GM	305 W
911401601707	BVP433 LED409/CW 220~240V 305W AMB GM	305 W
911401601807	BVP433 LED382/CW 220~240V 305W SAWB GM	305 W
911401603507	BVP433 LED465/NW 220~240V 345W SMB GM	345 W
911401603607	BVP433 LED465/NW 220~240V 345W SWB GM	345 W

Projecteur LED Tango G4

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
911401603707	BVP433 LED460/NW 220~240V 345W AMB GM	345 W
911401603807	BVP433 LED430/NW 220~240V 345W SAWB GM	345 W
911401604107	BVP433 LED465/CW 220~240V 345W SMB GM	345 W
911401604207	BVP433 LED465/CW 220~240V 345W SWB GM	345 W
911401604407	BVP433 LED430/CW 220~240V 345W SAWB GM	345 W
911401604507	BVP433 LED470/CW 220~240V 345W NB GM	345 W
911401606507	BVP433 LED517/NW 220~240V 380W SMB GM	380 W
911401606707	BVP433 LED511/NW 220~240V 380W AMB GM	380 W
911401606807	BVP433 LED477/NW 220~240V 380W SAWB GM	380 W
911401606907	BVP433 LED522/NW 220~240V 380W NB GM	380 W
911401607007	BVP433 LED522/NW 220~240V 380W S6 GM	380 W
911401607107	BVP433 LED517/CW 220~240V 380W SMB GM	380 W
911401607307	BVP433 LED511/CW 220~240V 380W AMB GM	380 W
911401607407	BVP433 LED477/CW 220~240V 380W SAWB GM	380 W
911401607507	BVP433 LED522/CW 220~240V 380W NB GM	380 W

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
911401658207	BVP491 LED68/NW 50W SWB	Non
911401658307	BVP491 LED93/NW 70W SWB	Non
911401658507	BVP491 LED136/NW 100W SWB	Non
911401659607	BVP491 LED68/NW 50W SWB LP P7	Oui
911401665107	BVP493 LED261/WW 230W SAWB	Non
911401665207	BVP493 LED341/NW 255W SWB	Non
911401665307	BVP493 LED388/WW 305W NB	Non
911401665507	BVP493 LED485/WW 380W NB	Non
911401667607	BVP493 LED485/WW 380W NB LP P7	Oui
911401679406	BVP431 LED68/NW 220~240V 50W SMB GM	Non
911401679506	BVP431 LED68/NW 220~240V 50W SWB GM	Non
911401679606	BVP431 LED67/NW 220~240V 50W AMB GM	Non
911401681206	BVP431 LED92/NW 220~240V 70W SMB GM	Non
911401681306	BVP431 LED92/NW 220~240V 70W SWB GM	Non
911401681406	BVP431 LED91/NW 220~240V 70W AMB GM	Non
911401681506	BVP431 LED92/CW 220~240V 70W SMB GM	Non

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
911401607907	BVP433 LED384/CW 300W AMB CM GM	300 W
911401695506	BVP433 LED310/NW 220~240V 230W SMB GM	230 W
911401695606	BVP433 LED310/NW 220~240V 230W SWB GM	230 W
911401695706	BVP433 LED307/NW 220~240V 230W AMB GM	230 W
911401695806	BVP433 LED286/NW 220~240V 230W SAWB GM	230 W
911401695906	BVP433 LED313/NW 220~240V 230W NB GM	230 W
911401696006	BVP433 LED313/NW 220~240V 230W S6 GM	230 W
911401696206	BVP433 LED310/CW 220~240V 230W SWB GM	230 W
911401696506	BVP433 LED313/CW 220~240V 230W NB GM	230 W
911401698306	BVP433 LED344/NW 220~240V 255W SMB GM	255 W
911401698506	BVP433 LED341/NW 220~240V 255W AMB GM	255 W
911401698706	BVP433 LED348/NW 220~240V 255W NB GM	255 W
911401698906	BVP433 LED344/CW 220~240V 255W SMB GM	255 W
911401699006	BVP433 LED344/CW 220~240V 255W SWB GM	255 W
911401699406	BVP433 LED348/CW 220~240V 255W S6 GM	255 W

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
911401681606	BVP431 LED92/CW 220~240V 70W SWB GM	Non
911401681706	BVP431 LED91/CW 220~240V 70W AMB GM	Non
911401683206	BVP431 LED136/NW 220~240V 100W SWB GM	Non
911401683306	BVP431 LED134/NW 220~240V 100W AMB GM	Non
911401683406	BVP431 LED135/CW 220~240V 100W SMB GM	Non
911401683506	BVP431 LED135/CW 220~240V 100W SWB GM	Non
911401683606	BVP431 LED133/CW 220~240V 100W AMB GM	Non
911401687606	BVP432 LED161/CW 220~240V 120W SWB GM	Non
911401689206	BVP432 LED203/NW 220~240V 150W AMB GM	Non
911401689306	BVP432 LED204/CW 220~240V 150W SMB GM	Non
911401689406	BVP432 LED204/CW 220~240V 150W SWB GM	Non
911401689506	BVP432 LED202/CW 220~240V 150W AMB GM	Non
911401690806	BVP432 LED274/NW 220~240V 200W SMB GM	Non
911401690906	BVP432 LED274/NW 220~240V 200W SWB GM	Non
911401691006	BVP432 LED271/NW 220~240V 200W AMB GM	Non
911401691106	BVP432 LED272/CW 220~240V 200W SMB GM	Non

Projecteur LED Tango G4

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
911401691206	BVP432 LED272/CW 220~240V 200W SWB GM	Non
911401662607	BVP492 LED201/NW 150W SWB 1-10V P7	Oui
911401663507	BVP492 LED244/WW 200W AMB LP	Oui
911401600907	BVP433 LED413/NW 220~240V 305W SMB GM	Non
911401601007	BVP433 LED413/NW 220~240V 305W SWB GM	Non
911401601107	BVP433 LED409/NW 220~240V 305W AMB GM	Non
911401601207	BVP433 LED382/NW 220~240V 305W SAWB GM	Non
911401601307	BVP433 LED418/NW 220~240V 305W NB GM	Non
911401601507	BVP433 LED413/CW 220~240V 305W SMB GM	Non
911401601607	BVP433 LED413/CW 220~240V 305W SWB GM	Non
911401601707	BVP433 LED409/CW 220~240V 305W AMB GM	Non
911401601807	BVP433 LED382/CW 220~240V 305W SAWB GM	Non
911401603507	BVP433 LED465/NW 220~240V 345W SMB GM	Non
911401603607	BVP433 LED465/NW 220~240V 345W SWB GM	Non
911401603707	BVP433 LED460/NW 220~240V 345W AMB GM	Non
911401603807	BVP433 LED430/NW 220~240V 345W SAWB GM	Non
911401604107	BVP433 LED465/CW 220~240V 345W SMB GM	Non
911401604207	BVP433 LED465/CW 220~240V 345W SWB GM	Non
911401604407	BVP433 LED430/CW 220~240V 345W SAWB GM	Non
911401604507	BVP433 LED470/CW 220~240V 345W NB GM	Non
911401606507	BVP433 LED517/NW 220~240V 380W SMB GM	Non
911401606707	BVP433 LED511/NW 220~240V 380W AMB GM	Non

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
911401606807	BVP433 LED477/NW 220~240V 380W SAWB GM	Non
911401606907	BVP433 LED522/NW 220~240V 380W NB GM	Non
911401607007	BVP433 LED522/NW 220~240V 380W S6 GM	Non
911401607107	BVP433 LED517/CW 220~240V 380W SMB GM	Non
911401607307	BVP433 LED511/CW 220~240V 380W AMB GM	Non
911401607407	BVP433 LED477/CW 220~240V 380W SAWB GM	Non
911401607507	BVP433 LED522/CW 220~240V 380W NB GM	Non
911401607907	BVP433 LED384/CW 300W AMB CM GM	Non
911401695506	BVP433 LED310/NW 220~240V 230W SMB GM	Non
911401695606	BVP433 LED310/NW 220~240V 230W SWB GM	Non
911401695706	BVP433 LED307/NW 220~240V 230W AMB GM	Non
911401695806	BVP433 LED286/NW 220~240V 230W SAWB GM	Non
911401695906	BVP433 LED313/NW 220~240V 230W NB GM	Non
911401696006	BVP433 LED313/NW 220~240V 230W S6 GM	Non
911401696206	BVP433 LED310/CW 220~240V 230W SWB GM	Non
911401696506	BVP433 LED313/CW 220~240V 230W NB GM	Non
911401698306	BVP433 LED344/NW 220~240V 255W SMB GM	Non
911401698506	BVP433 LED341/NW 220~240V 255W AMB GM	Non
911401698706	BVP433 LED348/NW 220~240V 255W NB GM	Non
911401698906	BVP433 LED344/CW 220~240V 255W SMB GM	Non
911401699006	BVP433 LED344/CW 220~240V 255W SWB GM	Non
911401699406	BVP433 LED348/CW 220~240V 255W S6 GM	Non

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Type de cache optique/de lentille
911401658207	BVP491 LED68/NW 50W SWB	Verre
911401658307	BVP491 LED93/NW 70W SWB	Verre
911401658507	BVP491 LED136/NW 100W SWB	Verre
911401659607	BVP491 LED68/NW 50W SWB LP P7	Verre
911401665107	BVP493 LED261/WW 230W SAWB	Verre
911401665207	BVP493 LED341/NW 255W SWB	Verre
911401665307	BVP493 LED388/WW 305W NB	Verre
911401665507	BVP493 LED485/WW 380W NB	Verre
911401667607	BVP493 LED485/WW 380W NB LP P7	Verre
911401679406	BVP431 LED68/NW 220~240V 50W SMB GM	Vasque/cache en polycarbonate
911401679506	BVP431 LED68/NW 220~240V 50W SWB GM	Vasque/cache en polycarbonate
911401679606	BVP431 LED67/NW 220~240V 50W AMB GM	Vasque/cache en polycarbonate
911401681206	BVP431 LED92/NW 220~240V 70W SMB GM	Vasque/cache en polycarbonate
911401681306	BVP431 LED92/NW 220~240V 70W SWB GM	Vasque/cache en polycarbonate
911401681406	BVP431 LED91/NW 220~240V 70W AMB GM	Vasque/cache en polycarbonate
911401681506	BVP431 LED92/CW 220~240V 70W SMB GM	Vasque/cache en polycarbonate

Order Code	Full Product Name	Type de cache optique/de lentille
911401681606	BVP431 LED92/CW 220~240V 70W SWB GM	Vasque/cache en polycarbonate
911401681706	BVP431 LED91/CW 220~240V 70W AMB GM	Vasque/cache en polycarbonate
911401683206	BVP431 LED136/NW 220~240V 100W SWB GM	Vasque/cache en polycarbonate
911401683306	BVP431 LED134/NW 220~240V 100W AMB GM	Vasque/cache en polycarbonate
911401683406	BVP431 LED135/CW 220~240V 100W SMB GM	Vasque/cache en polycarbonate
911401683506	BVP431 LED135/CW 220~240V 100W SWB GM	Vasque/cache en polycarbonate
911401683606	BVP431 LED133/CW 220~240V 100W AMB GM	Vasque/cache en polycarbonate
911401687606	BVP432 LED161/CW 220~240V 120W SWB GM	Vasque/cache en polycarbonate
911401689206	BVP432 LED203/NW 220~240V 150W AMB GM	Vasque/cache en polycarbonate
911401689306	BVP432 LED204/CW 220~240V 150W SMB GM	Vasque/cache en polycarbonate
911401689406	BVP432 LED204/CW 220~240V 150W SWB GM	Vasque/cache en polycarbonate
911401689506	BVP432 LED202/CW 220~240V 150W AMB GM	Vasque/cache en polycarbonate

Projecteur LED Tango G4

Order Code	Full Product Name	Type de cache optique/de lentille
911401690806	BVP432 LED274/NW 220~240V 200W SMB GM	Vasque/cache en polycarbonate
911401690906	BVP432 LED274/NW 220~240V 200W SWB GM	Vasque/cache en polycarbonate
911401691006	BVP432 LED271/NW 220~240V 200W AMB GM	Vasque/cache en polycarbonate
911401691106	BVP432 LED272/CW 220~240V 200W SMB GM	Vasque/cache en polycarbonate
911401691206	BVP432 LED272/CW 220~240V 200W SWB GM	Vasque/cache en polycarbonate
911401662607	BVP492 LED201/NW 150W SWB 1-10V P7	Verre
911401663507	BVP492 LED244/WW 200W AMB LP	Verre
911401600907	BVP433 LED413/NW 220~240V 305W SMB GM	Vasque/cache en polycarbonate
911401601007	BVP433 LED413/NW 220~240V 305W SWB GM	Vasque/cache en polycarbonate
911401601107	BVP433 LED409/NW 220~240V 305W AMB GM	Vasque/cache en polycarbonate
911401601207	BVP433 LED382/NW 220~240V 305W SAWB GM	Vasque/cache en polycarbonate
911401601307	BVP433 LED418/NW 220~240V 305W NB GM	Vasque/cache en polycarbonate
911401601507	BVP433 LED413/CW 220~240V 305W SMB GM	Vasque/cache en polycarbonate
911401601607	BVP433 LED413/CW 220~240V 305W SWB GM	Vasque/cache en polycarbonate
911401601707	BVP433 LED409/CW 220~240V 305W AMB GM	Vasque/cache en polycarbonate
911401601807	BVP433 LED382/CW 220~240V 305W SAWB GM	Vasque/cache en polycarbonate
911401603507	BVP433 LED465/NW 220~240V 345W SMB GM	Vasque/cache en polycarbonate
911401603607	BVP433 LED465/NW 220~240V 345W SWB GM	Vasque/cache en polycarbonate
911401603707	BVP433 LED460/NW 220~240V 345W AMB GM	Vasque/cache en polycarbonate
911401603807	BVP433 LED430/NW 220~240V 345W SAWB GM	Vasque/cache en polycarbonate
911401604107	BVP433 LED465/CW 220~240V 345W SMB GM	Vasque/cache en polycarbonate
911401604207	BVP433 LED465/CW 220~240V 345W SWB GM	Vasque/cache en polycarbonate
911401604407	BVP433 LED430/CW 220~240V 345W SAWB GM	Vasque/cache en polycarbonate
911401604507	BVP433 LED470/CW 220~240V 345W NB GM	Vasque/cache en polycarbonate
911401606507	BVP433 LED517/NW 220~240V 380W SMB GM	Vasque/cache en polycarbonate

Order Code	Full Product Name	Type de cache optique/de lentille
911401606707	BVP433 LED511/NW 220~240V 380W AMB GM	Vasque/cache en polycarbonate
911401606807	BVP433 LED477/NW 220~240V 380W SAWB GM	Vasque/cache en polycarbonate
911401606907	BVP433 LED522/NW 220~240V 380W NB GM	Vasque/cache en polycarbonate
911401607007	BVP433 LED522/NW 220~240V 380W S6 GM	Vasque/cache en polycarbonate
911401607107	BVP433 LED517/CW 220~240V 380W SMB GM	Vasque/cache en polycarbonate
911401607307	BVP433 LED511/CW 220~240V 380W AMB GM	Vasque/cache en polycarbonate
911401607407	BVP433 LED477/CW 220~240V 380W SAWB GM	Vasque/cache en polycarbonate
911401607507	BVP433 LED522/CW 220~240V 380W NB GM	Vasque/cache en polycarbonate
911401607907	BVP433 LED384/CW 300W AMB CM GM	Vasque/cache en polycarbonate
911401695506	BVP433 LED310/NW 220~240V 230W SMB GM	Vasque/cache en polycarbonate
911401695606	BVP433 LED310/NW 220~240V 230W SWB GM	Vasque/cache en polycarbonate
911401695706	BVP433 LED307/NW 220~240V 230W AMB GM	Vasque/cache en polycarbonate
911401695806	BVP433 LED286/NW 220~240V 230W SAWB GM	Vasque/cache en polycarbonate
911401695906	BVP433 LED313/NW 220~240V 230W NB GM	Vasque/cache en polycarbonate
911401696006	BVP433 LED313/NW 220~240V 230W S6 GM	Vasque/cache en polycarbonate
911401696206	BVP433 LED310/CW 220~240V 230W SWB GM	Vasque/cache en polycarbonate
911401696506	BVP433 LED313/CW 220~240V 230W NB GM	Vasque/cache en polycarbonate
911401698306	BVP433 LED344/NW 220~240V 255W SMB GM	Vasque/cache en polycarbonate
911401698506	BVP433 LED341/NW 220~240V 255W AMB GM	Vasque/cache en polycarbonate
911401698706	BVP433 LED348/NW 220~240V 255W NB GM	Vasque/cache en polycarbonate
911401698906	BVP433 LED344/CW 220~240V 255W SMB GM	Vasque/cache en polycarbonate
911401699006	BVP433 LED344/CW 220~240V 255W SWB GM	Vasque/cache en polycarbonate
911401699406	BVP433 LED348/CW 220~240V 255W S6 GM	Vasque/cache en polycarbonate

Approbation et application

Projecteur LED Tango G4

Order Code	Full Product Name	Essai au fil incandescent
911401658207	BVP491 LED68/NW 50W SWB	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
911401658307	BVP491 LED93/NW 70W SWB	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
911401658507	BVP491 LED136/NW 100W SWB	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
911401659607	BVP491 LED68/NW 50W SWB LP P7	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
911401665107	BVP493 LED261/WW 230W SAWB	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
911401665207	BVP493 LED341/NW 255W SWB	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
911401665307	BVP493 LED388/WW 305W NB	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
911401665507	BVP493 LED485/WW 380W NB	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
911401667607	BVP493 LED485/WW 380W NB LP P7	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
911401679406	BVP431 LED68/NW 220~240V 50W SMB GM	-
911401679506	BVP431 LED68/NW 220~240V 50W SWB GM	-
911401679606	BVP431 LED67/NW 220~240V 50W AMB GM	-
911401681206	BVP431 LED92/NW 220~240V 70W SMB GM	-
911401681306	BVP431 LED92/NW 220~240V 70W SWB GM	-
911401681406	BVP431 LED91/NW 220~240V 70W AMB GM	-
911401681506	BVP431 LED92/CW 220~240V 70W SMB GM	-
911401681606	BVP431 LED92/CW 220~240V 70W SWB GM	-
911401681706	BVP431 LED91/CW 220~240V 70W AMB GM	-
911401683206	BVP431 LED136/NW 220~240V 100W SWB GM	-
911401683306	BVP431 LED134/NW 220~240V 100W AMB GM	-
911401683406	BVP431 LED135/CW 220~240V 100W SMB GM	-
911401683506	BVP431 LED135/CW 220~240V 100W SWB GM	-
911401683606	BVP431 LED133/CW 220~240V 100W AMB GM	-
911401687606	BVP432 LED161/CW 220~240V 120W SWB GM	-
911401689206	BVP432 LED203/NW 220~240V 150W AMB GM	-
911401689306	BVP432 LED204/CW 220~240V 150W SMB GM	-
911401689406	BVP432 LED204/CW 220~240V 150W SWB GM	-
911401689506	BVP432 LED202/CW 220~240V 150W AMB GM	-
911401690806	BVP432 LED274/NW 220~240V 200W SMB GM	-
911401690906	BVP432 LED274/NW 220~240V 200W SWB GM	-
911401691006	BVP432 LED271/NW 220~240V 200W AMB GM	-
911401691106	BVP432 LED272/CW 220~240V 200W SMB GM	-
911401691206	BVP432 LED272/CW 220~240V 200W SWB GM	-

Order Code	Full Product Name	Essai au fil incandescent
911401662607	BVP492 LED201/NW 150W SWB 1-10V P7	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
911401663507	BVP492 LED244/WW 200W AMB LP	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
911401600907	BVP433 LED413/NW 220~240V 305W SMB GM	-
911401601007	BVP433 LED413/NW 220~240V 305W SWB GM	-
911401601107	BVP433 LED409/NW 220~240V 305W AMB GM	-
911401601207	BVP433 LED382/NW 220~240V 305W SAWB GM	-
911401601307	BVP433 LED418/NW 220~240V 305W NB GM	-
911401601507	BVP433 LED413/CW 220~240V 305W SMB GM	-
911401601607	BVP433 LED413/CW 220~240V 305W SWB GM	-
911401601707	BVP433 LED409/CW 220~240V 305W AMB GM	-
911401601807	BVP433 LED382/CW 220~240V 305W SAWB GM	-
911401603507	BVP433 LED465/NW 220~240V 345W SMB GM	-
911401603607	BVP433 LED465/NW 220~240V 345W SWB GM	-
911401603707	BVP433 LED460/NW 220~240V 345W AMB GM	-
911401603807	BVP433 LED430/NW 220~240V 345W SAWB GM	-
911401604107	BVP433 LED465/CW 220~240V 345W SMB GM	-
911401604207	BVP433 LED465/CW 220~240V 345W SWB GM	-
911401604407	BVP433 LED430/CW 220~240V 345W SAWB GM	-
911401604507	BVP433 LED470/CW 220~240V 345W NB GM	-
911401606507	BVP433 LED517/NW 220~240V 380W SMB GM	-
911401606707	BVP433 LED511/NW 220~240V 380W AMB GM	-
911401606807	BVP433 LED477/NW 220~240V 380W SAWB GM	-
911401606907	BVP433 LED522/NW 220~240V 380W NB GM	-
911401607007	BVP433 LED522/NW 220~240V 380W S6 GM	-
911401607107	BVP433 LED517/CW 220~240V 380W SMB GM	-
911401607307	BVP433 LED511/CW 220~240V 380W AMB GM	-
911401607407	BVP433 LED477/CW 220~240V 380W SAWB GM	-
911401607507	BVP433 LED522/CW 220~240V 380W NB GM	-
911401607907	BVP433 LED384/CW 300W AMB CM GM	-
911401695506	BVP433 LED310/NW 220~240V 230W SMB GM	-
911401695606	BVP433 LED310/NW 220~240V 230W SWB GM	-
911401695706	BVP433 LED307/NW 220~240V 230W AMB GM	-
911401695806	BVP433 LED286/NW 220~240V 230W SAWB GM	-
911401695906	BVP433 LED313/NW 220~240V 230W NB GM	-
911401696006	BVP433 LED313/NW 220~240V 230W S6 GM	-
911401696206	BVP433 LED310/CW 220~240V 230W SWB GM	-

Projecteur LED Tango G4

Order Code	Full Product Name	Essai au fil incandescent
911401696506	BVP433 LED313/CW 220~240V 230W NB GM	-
911401698306	BVP433 LED344/NW 220~240V 255W SMB GM	-
911401698506	BVP433 LED341/NW 220~240V 255W AMB GM	-
911401698706	BVP433 LED348/NW 220~240V 255W NB GM	-

Order Code	Full Product Name	Essai au fil incandescent
911401698906	BVP433 LED344/CW 220~240V 255W SMB GM	-
911401699006	BVP433 LED344/CW 220~240V 255W SWB GM	-
911401699406	BVP433 LED348/CW 220~240V 255W S6 GM	-

