



Tango G4 LED'li aydınlatma dünyanızı aydınlatır

Tango G4 LED Işıklandırması

Philips Tango G4 LED projektör, Tango LED ailesinin 4. nesil üyesidir. Daha yüksek verim sağlayan ve teknik tasarımı sayesinde optimize edilmiş rüzgar durumu alanına ve daha az ağırlığa sahip yeni aydınlatma serisi. Bu ürün yeniliği, çok çeşitli alan aydınlatması ve dinlenme-eğlenme amaçlı spor aydınlatma uygulamaları için ideal çözümdür. En yeni LED ışık kaynağını, tek parça optik sistemi, ısı giderici ve sürücüyü, dünyaca tanınan güvenlik standartlarına uygun, tek bir kompakt ve dayanıklı muhafaza içinde bir araya getirir. Özel olarak tasarlanan ısı giderici kusursuz güvenilirlik sunmak üzere estetiği ve işlevselliği bir araya getirir. Gücünü LED teknolojisinden alan Tango G4 LED projektörler üstün performans ve daha uzun ürün ömrü sunarak alan aydınlatmasını yepyeni bir seviyeye taşır.

Faydaları

- Tango G3'ten %10 daha fazla enerji tasarrufu sağlar.
- Çok çeşitli uygulamaları kapsar .
- Optimize edilmiş tasarım: Tango Gen3'ten %23 daha az ağırlık ve %35 daha az rüzgar durumu alanı (boyut)
- Daha parlak, enerjik ve daha güvenli bir ortam yaratın.
- Dayanıklı ve güvenilir tasarım.

Tango G4 LED Işıklandırması

Özellikler

- Tipik 140 lm/W ile daha yüksek sistem verimi
- Birçok projektör, alan ve spor aydınlatması uygulamalarını kapsayan eksiksiz lümen paketleri serisi.
- Esnek aydınlatma tasarımı için çoklu optik seçenekleri
- Yüksek kaliteli ADC1 döküm alüminyum muhafaza ve çelik bağlantı.
- Yüksek güvenilirlik: ISO 9227 Tuz Püskürtme Sis Standardı'na göre test edilmiş gövde (küçük ve orta gövde 500 saat, büyük gövde 1000 saat)
- Genel olarak, aydınlatma armatürü IP66 ve IK08 koruması için derecelendirilmiştir.

Uygulama

- Genel projektör aydınlatması
- Geniş endüstriyel alanlar / Otopark Alanları
- Reklam panosu
- Havaalanı yükleme sahası
- Liman ve Konteyner sahası
- Bina cepheleri
- Ulaşım Terminalleri ve Yollar
- Dinlenme-Eğlenme Amaçlı Spor Stadyumu

Güvenlik ve uyarılar

- Lütfen montaj talimatlarına dikkat edin.

Versions



BVP432

Tango G4 LED Işıklandırması

Genel Bilgiler	
Tertibat dahildir	Evet
Service etiketi	Evet
Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk oluşturma dizini (CRI)	>70
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Hayır
Mekanik ve Muhafaza	
Optik kapak tipi	Polikarbon çanak/ kapak
Muhafaza Rengi	Gri
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66
Onay ve Uygulama	
CE işareti	Evet

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	Işık kaynağı rengi	İlişkili Renk	
			Sıcaklığı (Nom.)	Işık Akısı
54061300	BVP431 LED68/NW 220~240V 50W SMB GM	740 nötr beyaz	4000 K	6.800 lm
54060600	BVP431 LED68/NW 220~240V 50W SWB GM	740 nötr beyaz	4000 K	6.800 lm
54058300	BVP431 LED92/NW 220~240V 70W SMB GM	740 nötr beyaz	4000 K	9.200 lm
54057600	BVP431 LED92/NW 220~240V 70W SWB GM	740 nötr beyaz	4000 K	9.200 lm
54054500	BVP431 LED92/CW 220~240V 70W SWB GM	757 soğuk beyaz	5700 K	9.200 lm
54053800	BVP431 LED91/CW 220~240V 70W AMB GM	757 soğuk beyaz	5700 K	9.100 lm
54052100	BVP431 LED136/NW 220~240V 100W SWB GM	740 nötr beyaz	4000 K	13.600 lm
54051400	BVP431 LED134/NW 220~240V 100W AMB GM	740 nötr beyaz	4000 K	13.400 lm
52443900	BVP431 LED135/CW 220~240V 100W SMB GM	757 soğuk beyaz	5700 K	13.500 lm
52444600	BVP431 LED135/CW 220~240V 100W SWB GM	757 soğuk beyaz	5700 K	13.500 lm
52442200	BVP431 LED133/CW 220~240V 100W AMB GM	757 soğuk beyaz	5700 K	13.300 lm
54049100	BVP432 LED161/CW 220~240V 120W SWB GM	757 soğuk beyaz	5700 K	16.100 lm
54048400	BVP432 LED206/NW 220~240V 150W SMB GM	740 nötr beyaz	4000 K	20.600 lm
54047700	BVP432 LED206/NW 220~240V 150W SWB GM	740 nötr beyaz	4000 K	20.600 lm
54046000	BVP432 LED203/NW 220~240V 150W AMB GM	740 nötr beyaz	4000 K	20.300 lm
54045300	BVP432 LED204/CW 220~240V 150W SMB GM	757 soğuk beyaz	5700 K	20.400 lm
54044600	BVP432 LED204/CW 220~240V 150W SWB GM	757 soğuk beyaz	5700 K	20.400 lm
54043900	BVP432 LED202/CW 220~240V 150W AMB GM	757 soğuk beyaz	5700 K	20.200 lm
54041500	BVP432 LED274/NW 220~240V 200W SWB GM	740 nötr beyaz	4000 K	27.400 lm
54040800	BVP432 LED271/NW 220~240V 200W AMB GM	740 nötr beyaz	4000 K	27.100 lm
52446000	BVP432 LED272/CW 220~240V 200W SMB GM	757 soğuk beyaz	5700 K	27.200 lm
52447700	BVP432 LED272/CW 220~240V 200W SWB GM	757 soğuk beyaz	5700 K	27.200 lm
52445300	BVP432 LED269/CW 220~240V 200W AMB GM	757 soğuk beyaz	5700 K	26.900 lm
54097200	BVP433 LED413/NW 220~240V 305W SWB GM	740 nötr beyaz	4000 K	41.300 lm
54096500	BVP433 LED409/NW 220~240V 305W AMB GM	740 nötr beyaz	4000 K	40.900 lm
54095800	BVP433 LED382/NW 220~240V 305W SAWB GM	740 nötr beyaz	4000 K	38.200 lm
54094100	BVP433 LED418/NW 220~240V 305W NB GM	740 nötr beyaz	4000 K	41.800 lm
54092700	BVP433 LED413/CW 220~240V 305W SMB GM	757 soğuk beyaz	5700 K	41.300 lm
54091000	BVP433 LED413/CW 220~240V 305W SWB GM	757 soğuk beyaz	5700 K	41.300 lm
54090300	BVP433 LED409/CW 220~240V 305W AMB GM	757 soğuk beyaz	5700 K	40.900 lm
54089700	BVP433 LED382/CW 220~240V 305W SAWB GM	757 soğuk beyaz	5700 K	38.200 lm
54086600	BVP433 LED465/NW 220~240V 345W SMB GM	740 nötr beyaz	4000 K	46.500 lm

Tango G4 LED Işıklandırması

Order Code	Full Product Name	İlişkili Renk		Işık Akısı
		Işık kaynağı rengi	Sıcaklığı (Nom.)	
54085900	BVP433 LED465/NW 220~240V 345W SWB GM	740 nötr beyaz	4000 K	46.500 lm
54084200	BVP433 LED460/NW 220~240V 345W AMB GM	740 nötr beyaz	4000 K	46.000 lm
54083500	BVP433 LED430/NW 220~240V 345W SAWB GM	740 nötr beyaz	4000 K	43.000 lm
54080400	BVP433 LED465/CW 220~240V 345W SMB GM	757 soğuk beyaz	5700 K	46.500 lm
54079800	BVP433 LED465/CW 220~240V 345W SWB GM	757 soğuk beyaz	5700 K	46.500 lm
54077400	BVP433 LED430/CW 220~240V 345W SAWB GM	757 soğuk beyaz	5700 K	43.000 lm
54076700	BVP433 LED470/CW 220~240V 345W NB GM	757 soğuk beyaz	5700 K	47.000 lm
54073600	BVP433 LED517/NW 220~240V 380W SWB GM	740 nötr beyaz	4000 K	51.700 lm
54072900	BVP433 LED511/NW 220~240V 380W AMB GM	740 nötr beyaz	4000 K	51.100 lm
54071200	BVP433 LED477/NW 220~240V 380W SAWB GM	740 nötr beyaz	4000 K	47.700 lm
54069900	BVP433 LED522/NW 220~240V 380W S6 GM	740 nötr beyaz	4000 K	52.200 lm
54068200	BVP433 LED517/CW 220~240V 380W SMB GM	757 soğuk beyaz	5700 K	51.700 lm
54067500	BVP433 LED517/CW 220~240V 380W SWB GM	757 soğuk beyaz	5700 K	51.700 lm
54066800	BVP433 LED511/CW 220~240V 380W AMB GM	757 soğuk beyaz	5700 K	51.100 lm
54065100	BVP433 LED477/CW 220~240V 380W SAWB GM	757 soğuk beyaz	5700 K	47.700 lm
54064400	BVP433 LED522/CW 220~240V 380W NB GM	757 soğuk beyaz	5700 K	52.200 lm
54062000	BVP433 LED384/CW 300W AMB CM GM	757 soğuk beyaz	5700 K	38.400 lm
54038500	BVP433 LED310/NW 220~240V 230W SMB GM	740 nötr beyaz	4000 K	31.000 lm
54037800	BVP433 LED310/NW 220~240V 230W SWB GM	740 nötr beyaz	4000 K	31.000 lm
54036100	BVP433 LED307/NW 220~240V 230W AMB GM	740 nötr beyaz	4000 K	30.700 lm
54035400	BVP433 LED286/NW 220~240V 230W SAWB GM	740 nötr beyaz	4000 K	28.600 lm
54034700	BVP433 LED313/NW 220~240V 230W NB GM	740 nötr beyaz	4000 K	31.300 lm
54033000	BVP433 LED313/NW 220~240V 230W S6 GM	740 nötr beyaz	4000 K	31.300 lm
54031600	BVP433 LED310/CW 220~240V 230W SWB GM	757 soğuk beyaz	5700 K	31.000 lm
54028600	BVP433 LED313/CW 220~240V 230W NB GM	757 soğuk beyaz	5700 K	31.300 lm
54026200	BVP433 LED344/NW 220~240V 255W SMB GM	740 nötr beyaz	4000 K	34.400 lm
54025500	BVP433 LED344/NW 220~240V 255W SWB GM	740 nötr beyaz	4000 K	34.400 lm
54024800	BVP433 LED341/NW 220~240V 255W AMB GM	740 nötr beyaz	4000 K	34.100 lm
54022400	BVP433 LED348/NW 220~240V 255W NB GM	740 nötr beyaz	4000 K	34.800 lm
54020000	BVP433 LED344/CW 220~240V 255W SMB GM	757 soğuk beyaz	5700 K	34.400 lm
54019400	BVP433 LED344/CW 220~240V 255W SWB GM	757 soğuk beyaz	5700 K	34.400 lm
54015600	BVP433 LED348/CW 220~240V 255W S6 GM	757 soğuk beyaz	5700 K	34.800 lm

Tango G4 LED Işıklandırması

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi	Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
54061300	BVP431 LED68/NW 220~240V 50W SMB GM	50 W	54085900	BVP433 LED465/NW 220~240V 345W SWB GM	345 W
54060600	BVP431 LED68/NW 220~240V 50W SWB GM	50 W	54084200	BVP433 LED460/NW 220~240V 345W AMB GM	345 W
54058300	BVP431 LED92/NW 220~240V 70W SMB GM	70 W	54083500	BVP433 LED430/NW 220~240V 345W SAWB GM	345 W
54057600	BVP431 LED92/NW 220~240V 70W SWB GM	70 W	54080400	BVP433 LED465/CW 220~240V 345W SMB GM	345 W
54054500	BVP431 LED92/CW 220~240V 70W SWB GM	70 W	54079800	BVP433 LED465/CW 220~240V 345W SWB GM	345 W
54053800	BVP431 LED91/CW 220~240V 70W AMB GM	70 W	54077400	BVP433 LED430/CW 220~240V 345W SAWB GM	345 W
54052100	BVP431 LED136/NW 220~240V 100W SWB GM	100 W	54076700	BVP433 LED470/CW 220~240V 345W NB GM	345 W
54051400	BVP431 LED134/NW 220~240V 100W AMB GM	100 W	54073600	BVP433 LED517/NW 220~240V 380W SWB GM	380 W
52443900	BVP431 LED135/CW 220~240V 100W SMB GM	100 W	54072900	BVP433 LED511/NW 220~240V 380W AMB GM	380 W
52444600	BVP431 LED135/CW 220~240V 100W SWB GM	100 W	54071200	BVP433 LED477/NW 220~240V 380W SAWB GM	380 W
52442200	BVP431 LED133/CW 220~240V 100W AMB GM	100 W	54069900	BVP433 LED522/NW 220~240V 380W S6 GM	380 W
54049100	BVP432 LED161/CW 220~240V 120W SWB GM	120 W	54068200	BVP433 LED517/CW 220~240V 380W SMB GM	380 W
54048400	BVP432 LED206/NW 220~240V 150W SMB GM	120 W	54067500	BVP433 LED517/CW 220~240V 380W SWB GM	380 W
54047700	BVP432 LED206/NW 220~240V 150W SWB GM	150 W	54066800	BVP433 LED511/CW 220~240V 380W AMB GM	380 W
54046000	BVP432 LED203/NW 220~240V 150W AMB GM	150 W	54065100	BVP433 LED477/CW 220~240V 380W SAWB GM	380 W
54045300	BVP432 LED204/CW 220~240V 150W SMB GM	150 W	54064400	BVP433 LED522/CW 220~240V 380W NB GM	380 W
54044600	BVP432 LED204/CW 220~240V 150W SWB GM	150 W	54062000	BVP433 LED384/CW 300W AMB CM GM	300 W
54043900	BVP432 LED202/CW 220~240V 150W AMB GM	150 W	54038500	BVP433 LED310/NW 220~240V 230W SMB GM	230 W
54041500	BVP432 LED274/NW 220~240V 200W SWB GM	200 W	54037800	BVP433 LED310/NW 220~240V 230W SWB GM	230 W
54040800	BVP432 LED271/NW 220~240V 200W AMB GM	200 W	54036100	BVP433 LED307/NW 220~240V 230W AMB GM	230 W
52446000	BVP432 LED272/CW 220~240V 200W SMB GM	200 W	54035400	BVP433 LED286/NW 220~240V 230W SAWB GM	230 W
52447700	BVP432 LED272/CW 220~240V 200W SWB GM	200 W	54034700	BVP433 LED313/NW 220~240V 230W NB GM	230 W
52445300	BVP432 LED269/CW 220~240V 200W AMB GM	200 W	54033000	BVP433 LED313/NW 220~240V 230W S6 GM	230 W
54097200	BVP433 LED413/NW 220~240V 305W SWB GM	305 W	54031600	BVP433 LED310/CW 220~240V 230W SWB GM	230 W
54096500	BVP433 LED409/NW 220~240V 305W AMB GM	305 W	54028600	BVP433 LED313/CW 220~240V 230W NB GM	230 W
54095800	BVP433 LED382/NW 220~240V 305W SAWB GM	305 W	54026200	BVP433 LED344/NW 220~240V 255W SMB GM	255 W
54094100	BVP433 LED418/NW 220~240V 305W NB GM	305 W	54025500	BVP433 LED344/NW 220~240V 255W SWB GM	255 W
54092700	BVP433 LED413/CW 220~240V 305W SMB GM	305 W	54024800	BVP433 LED341/NW 220~240V 255W AMB GM	255 W
54091000	BVP433 LED413/CW 220~240V 305W SWB GM	305 W	54022400	BVP433 LED348/NW 220~240V 255W NB GM	255 W
54090300	BVP433 LED409/CW 220~240V 305W AMB GM	305 W	54020000	BVP433 LED344/CW 220~240V 255W SMB GM	255 W
54089700	BVP433 LED382/CW 220~240V 305W SAWB GM	305 W	54019400	BVP433 LED344/CW 220~240V 255W SWB GM	255 W
54086600	BVP433 LED465/NW 220~240V 345W SMB GM	345 W	54015600	BVP433 LED348/CW 220~240V 255W S6 GM	255 W

