



Світлодіодне освітлення Tango G4 освітлює ваш світ

Tango G4 LED Flood

Світлодіодне освітлення Philips Tango G4 є четвертим поколінням лінійки Tango LED. Освітлення нової серії забезпечує вищу ефективність, оптимізовану площу опору повітря та меншу вагу завдяки технічному дизайну. Представлення цього виробу є ідеальним рішенням для широкого спектру освітлення ділянок і розважальних спортивних об'єктів. Він містить новітнє світлодіодне джерело світла, цільну оптичну систему, тепловідвід і драйвер у компактному та міцному корпусі, який відповідає всесвітньо визнаним стандартам безпеки. Його спеціально розроблений тепловідвід поєднує в собі естетику та функціональність, що гарантує відмінну надійність. Завдяки світлодіодній технології світлодіодні прожектори Tango G4 забезпечують чудові експлуатаційні характеристики й довший термін служби, виводячи освітлення приміщення на абсолютно новий рівень.

Переваги

- Економить на 10 % більше енергії, ніж модель Tango G3
- Покриває широкий спектр застосування
- Оптимізований дизайн: на 23 % менша вага та на 35 % менша площа (розмір) опору повітря, ніж у моделі Tango Gen3
- Створить яскравіше, енергійніше та безпечніше довкілля
- Міцна та надійна конструкція.

Tango G4 LED Flood

Характеристики

- Висока ефективність системи з типовою світловіддачею 140 лм/Вт
- Повний спектр світлового потоку для покриття різноманітних сфер застосування заливаючого освітлення, освітлення ділянок і спортивного освітлення.
- Кілька варіантів оптики для гнучкого дизайну освітлення
- Високоякісний корпус зі штампованого алюмінію ADC1 і сталевий кронштейн.
- Висока надійність: корпус протестовано відповідно до стандарту ISO 9227 «Випробування соляним туманом» (малий і середній корпус — 500 годин, великий корпус — 1000 годин)
- В цілому світильник має клас захисту IP66 і IK08.




Застосування

- Загальне заливаюче освітлення
- Великі промислові зони / автостоянки
- Рекламні щити
- Перон аеропорту
- Портовий і контейнерний майданчик
- Фасади будівель
- Транспортні термінали та платні дороги
- Стадіони для активних видів спорту

Попередження та безпека

- будь ласка, зверніть увагу на інструкції з монтажу

Розміри



Tango G4 LED Flood

Загальна інформація	
Драйвер входить у комплект	Так
Service tag	Так
Світлотехнічні	
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	>70
Механічні деталі й корпус	
Колір корпусу	Сірий
Код захисту від механічного впливу	IK08
Код захисту від проникнення	IP66
Затвердження й застосування	
Знак CE	Так

Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Колір джерела світла	Корельована колірна температура (ном.)	Світловий потік
911401658207	BVP491 LED68/NW 50W SWB	Білий	4000 K	6 800 lm
911401658307	BVP491 LED93/NW 70W SWB	Білий	4000 K	9 300 lm
911401658507	BVP491 LED136/NW 100W SWB	Білий	4000 K	13 600 lm
911401659607	BVP491 LED68/NW 50W SWB LP P7	Білий	4000 K	6 800 lm
911401665107	BVP493 LED261/WW 230W SAWB	Теплий білий	3000 K	26 100 lm
911401665207	BVP493 LED341/NW 255W SWB	Білий	4000 K	34 100 lm
911401665307	BVP493 LED388/WW 305W NB	Теплий білий	3000 K	38 800 lm
911401665507	BVP493 LED485/WW 380W NB	Теплий білий	3000 K	48 500 lm
911401667607	BVP493 LED485/WW 380W NB LP P7	Теплий білий	3000 K	48 500 lm
911401679406	BVP431 LED68/NW 220~240V 50W SMB GM	740 нейтральний білий	4000 K	6 800 lm
911401679506	BVP431 LED68/NW 220~240V 50W SWB GM	740 нейтральний білий	4000 K	6 800 lm
911401679606	BVP431 LED67/NW 220~240V 50W AMB GM	740 нейтральний білий	4000 K	6 700 lm

Order Code	Full Product Name	Колір джерела світла	Корельована колірна температура (ном.)	Світловий потік
911401681206	BVP431 LED92/NW 220~240V 70W SMB GM	740 нейтральний білий	4000 K	9 200 lm
911401681306	BVP431 LED92/NW 220~240V 70W SWB GM	740 нейтральний білий	4000 K	9 200 lm
911401681406	BVP431 LED91/NW 220~240V 70W AMB GM	740 нейтральний білий	4000 K	9 100 lm
911401681506	BVP431 LED92/CW 220~240V 70W SMB GM	757 холодний білий	5700 K	9 200 lm
911401681606	BVP431 LED92/CW 220~240V 70W SWB GM	757 холодний білий	5700 K	9 200 lm
911401681706	BVP431 LED91/CW 220~240V 70W AMB GM	757 холодний білий	5700 K	9 100 lm
911401683206	BVP431 LED136/NW 220~240V 100W SWB GM	740 нейтральний білий	4000 K	13 600 lm
911401683306	BVP431 LED134/NW 220~240V 100W AMB GM	740 нейтральний білий	4000 K	13 400 lm
911401683406	BVP431 LED135/CW 220~240V 100W SMB GM	757 холодний білий	5700 K	13 500 lm
911401683506	BVP431 LED135/CW 220~240V 100W SWB GM	757 холодний білий	5700 K	13 500 lm

Tango G4 LED Flood

Order Code	Full Product Name	Колір джерела світла	Корельована колірна температура (ном.)	Світловий потік
911401683606	BVP431 LED133/CW 220~240V 100W AMB GM	757 холодний білий	5700 K	13 300 lm
911401687606	BVP432 LED161/CW 220~240V 120W SWB GM	757 холодний білий	5700 K	16 100 lm
911401689006	BVP432 LED206/NW 220~240V 150W SMB GM	740 нейтральний білий	4000 K	20 600 lm
911401689106	BVP432 LED206/NW 220~240V 150W SWB GM	740 нейтральний білий	4000 K	20 600 lm
911401689206	BVP432 LED203/NW 220~240V 150W AMB GM	740 нейтральний білий	4000 K	20 300 lm
911401689306	BVP432 LED204/CW 220~240V 150W SMB GM	757 холодний білий	5700 K	20 400 lm
911401689406	BVP432 LED204/CW 220~240V 150W SWB GM	757 холодний білий	5700 K	20 400 lm
911401689506	BVP432 LED202/CW 220~240V 150W AMB GM	757 холодний білий	5700 K	20 200 lm
911401690806	BVP432 LED274/NW 220~240V 200W SMB GM	740 нейтральний білий	4000 K	27 400 lm
911401690906	BVP432 LED274/NW 220~240V 200W SWB GM	740 нейтральний білий	4000 K	27 400 lm
911401691006	BVP432 LED271/NW 220~240V 200W AMB GM	740 нейтральний білий	4000 K	27 100 lm
911401691106	BVP432 LED272/CW 220~240V 200W SMB GM	757 холодний білий	5700 K	27 200 lm
911401691206	BVP432 LED272/CW 220~240V 200W SWB GM	757 холодний білий	5700 K	27 200 lm
911401691306	BVP432 LED269/CW 220~240V 200W AMB GM	757 холодний білий	5700 K	26 900 lm

Order Code	Full Product Name	Колір джерела світла	Корельована колірна температура (ном.)	Світловий потік
911401661707	BVP492 LED244/WW 200W AMB	Теплий білий	3000 K	24 400 lm
911401662607	BVP492 LED201/NW 150W SWB 1-10V P7	Білий	4000 K	20 100 lm
911401663507	BVP492 LED244/WW 200W AMB LP	Теплий білий	3000 K	24 400 lm
911401600907	BVP433 LED413/NW 220~240V 305W SMB GM	740 нейтральний білий	4000 K	41 300 lm
911401601007	BVP433 LED413/NW 220~240V 305W SWB GM	740 нейтральний білий	4000 K	41 300 lm
911401601107	BVP433 LED409/NW 220~240V 305W AMB GM	740 нейтральний білий	4000 K	40 900 lm
911401601207	BVP433 LED382/NW 220~240V 305W SAWB GM	740 нейтральний білий	4000 K	38 200 lm
911401601307	BVP433 LED418/NW 220~240V 305W NB GM	740 нейтральний білий	4000 K	41 800 lm
911401601507	BVP433 LED413/CW 220~240V 305W SMB GM	757 холодний білий	5700 K	41 300 lm
911401601607	BVP433 LED413/CW 220~240V 305W SWB GM	757 холодний білий	5700 K	41 300 lm
911401601707	BVP433 LED409/CW 220~240V 305W AMB GM	757 холодний білий	5700 K	40 900 lm
911401601807	BVP433 LED382/CW 220~240V 305W SAWB GM	757 холодний білий	5700 K	38 200 lm
911401603507	BVP433 LED465/NW 220~240V 345W SMB GM	740 нейтральний білий	4000 K	46 500 lm
911401603607	BVP433 LED465/NW 220~240V 345W SWB GM	740 нейтральний білий	4000 K	46 500 lm

Tango G4 LED Flood

Order Code	Full Product Name	Колір джерела світла	Корельована колірна температура (ном.)	Світловий потік
911401603707	BVP433 LED460/NW 220~240V 345W AMB GM	740 нейтральний білий	4000 K	46 000 lm
911401603807	BVP433 LED430/NW 220~240V 345W SAWB GM	740 нейтральний білий	4000 K	43 000 lm
911401604107	BVP433 LED465/CW 220~240V 345W SMB GM	757 холодний білий	5700 K	46 500 lm
911401604207	BVP433 LED465/CW 220~240V 345W SWB GM	757 холодний білий	5700 K	46 500 lm
911401604407	BVP433 LED430/CW 220~240V 345W SAWB GM	757 холодний білий	5700 K	43 000 lm
911401604507	BVP433 LED470/CW 220~240V 345W NB GM	757 холодний білий	5700 K	47 000 lm
911401606507	BVP433 LED517/NW 220~240V 380W SMB GM	740 нейтральний білий	4000 K	51 700 lm
911401606707	BVP433 LED511/NW 220~240V 380W AMB GM	740 нейтральний білий	4000 K	51 100 lm
911401606807	BVP433 LED477/NW 220~240V 380W SAWB GM	740 нейтральний білий	4000 K	47 700 lm
911401606907	BVP433 LED522/NW 220~240V 380W NB GM	740 нейтральний білий	4000 K	52 200 lm
911401607107	BVP433 LED517/CW 220~240V 380W SMB GM	757 холодний білий	5700 K	51 700 lm
911401607207	BVP433 LED517/CW 220~240V 380W SWB GM	757 холодний білий	5700 K	51 700 lm
911401607307	BVP433 LED511/CW 220~240V 380W AMB GM	757 холодний білий	5700 K	51 100 lm
911401607407	BVP433 LED477/CW 220~240V 380W SAWB GM	757 холодний білий	5700 K	47 700 lm

Order Code	Full Product Name	Колір джерела світла	Корельована колірна температура (ном.)	Світловий потік
911401607507	BVP433 LED522/CW 220~240V 380W NB GM	757 холодний білий	5700 K	52 200 lm
911401607907	BVP433 LED384/CW 300W AMB CM GM	757 холодний білий	5700 K	38 400 lm
911401695506	BVP433 LED310/NW 220~240V 230W SMB GM	740 нейтральний білий	4000 K	31 000 lm
911401695606	BVP433 LED310/NW 220~240V 230W SWB GM	740 нейтральний білий	4000 K	31 000 lm
911401695706	BVP433 LED307/NW 220~240V 230W AMB GM	740 нейтральний білий	4000 K	30 700 lm
911401695806	BVP433 LED286/NW 220~240V 230W SAWB GM	740 нейтральний білий	4000 K	28 600 lm
911401695906	BVP433 LED313/NW 220~240V 230W NB GM	740 нейтральний білий	4000 K	31 300 lm
911401696006	BVP433 LED313/NW 220~240V 230W S6 GM	740 нейтральний білий	4000 K	31 300 lm
911401696206	BVP433 LED310/CW 220~240V 230W SWB GM	757 холодний білий	5700 K	31 000 lm
911401696506	BVP433 LED313/CW 220~240V 230W NB GM	757 холодний білий	5700 K	31 300 lm
911401698306	BVP433 LED344/NW 220~240V 255W SMB GM	740 нейтральний білий	4000 K	34 400 lm
911401698406	BVP433 LED344/NW 220~240V 255W SWB GM	740 нейтральний білий	4000 K	34 400 lm
911401698506	BVP433 LED341/NW 220~240V 255W AMB GM	740 нейтральний білий	4000 K	34 100 lm
911401698706	BVP433 LED348/NW 220~240V 255W NB GM	740 нейтральний білий	4000 K	34 800 lm
911401698906	BVP433 LED344/CW	757 холодний білий	5700 K	34 400 lm

Tango G4 LED Flood

			Корельована колірна температура	Світловий потік
Order Code	Full Product Name	Колір джерела світла	(ном.)	
220~240V 255W				
SMB GM				
911401699006	BVP433	757 холодний	5700 K	34 400 lm
	LED344/CW	білий		

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
911401658207	BVP491 LED68/NW 50W SWB	50 W
911401658307	BVP491 LED93/NW 70W SWB	70 W
911401658507	BVP491 LED136/NW 100W SWB	100 W
911401659607	BVP491 LED68/NW 50W SWB LP P7	50 W
911401665107	BVP493 LED261/WW 230W SAWB	230 W
911401665207	BVP493 LED341/NW 255W SWB	255 W
911401665307	BVP493 LED388/WW 305W NB	305 W
911401665507	BVP493 LED485/WW 380W NB	380 W
911401667607	BVP493 LED485/WW 380W NB LP P7	380 W
911401679406	BVP431 LED68/NW 220~240V 50W SMB GM	50 W
911401679506	BVP431 LED68/NW 220~240V 50W SWB GM	50 W
911401679606	BVP431 LED67/NW 220~240V 50W AMB GM	50 W
911401681206	BVP431 LED92/NW 220~240V 70W SMB GM	70 W
911401681306	BVP431 LED92/NW 220~240V 70W SWB GM	70 W
911401681406	BVP431 LED91/NW 220~240V 70W AMB GM	70 W
911401681506	BVP431 LED92/CW 220~240V 70W SMB GM	70 W
911401681606	BVP431 LED92/CW 220~240V 70W SWB GM	70 W
911401681706	BVP431 LED91/CW 220~240V 70W AMB GM	70 W
911401683206	BVP431 LED136/NW 220~240V 100W SWB GM	100 W
911401683306	BVP431 LED134/NW 220~240V 100W AMB GM	100 W
911401683406	BVP431 LED135/CW 220~240V 100W SMB GM	100 W
911401683506	BVP431 LED135/CW 220~240V 100W SWB GM	100 W
911401683606	BVP431 LED133/CW 220~240V 100W AMB GM	100 W
911401687606	BVP432 LED161/CW 220~240V 120W SWB GM	120 W
911401689006	BVP432 LED206/NW 220~240V 150W SMB GM	120 W
911401689106	BVP432 LED206/NW 220~240V 150W SWB GM	150 W
911401689206	BVP432 LED203/NW 220~240V 150W AMB GM	150 W
911401689306	BVP432 LED204/CW 220~240V 150W SMB GM	150 W
911401689406	BVP432 LED204/CW 220~240V 150W SWB GM	150 W
911401689506	BVP432 LED202/CW 220~240V 150W AMB GM	150 W
911401690806	BVP432 LED274/NW 220~240V 200W SMB GM	200 W
911401690906	BVP432 LED274/NW 220~240V 200W SWB GM	200 W
911401691006	BVP432 LED271/NW 220~240V 200W AMB GM	200 W
911401691106	BVP432 LED272/CW 220~240V 200W SMB GM	200 W
911401691206	BVP432 LED272/CW 220~240V 200W SWB GM	200 W
911401691306	BVP432 LED269/CW 220~240V 200W AMB GM	200 W
911401661707	BVP492 LED244/WW 200W AMB	200 W
911401662607	BVP492 LED201/NW 150W SWB 1-10V P7	150 W
911401663507	BVP492 LED244/WW 200W AMB LP	200 W

			Корельована колірна температура	Світловий потік
Order Code	Full Product Name	Колір джерела світла	(ном.)	
911401699406	220~240V 255W			
	SWB GM			
	BVP433	757 холодний	5700 K	34 800 lm
	LED348/CW	білий		
	220~240V 255W S6 GM			

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
911401600907	BVP433 LED413/NW 220~240V 305W SMB GM	305 W
911401601007	BVP433 LED413/NW 220~240V 305W SWB GM	305 W
911401601107	BVP433 LED409/NW 220~240V 305W AMB GM	305 W
911401601207	BVP433 LED382/NW 220~240V 305W SAWB GM	305 W
911401601307	BVP433 LED418/NW 220~240V 305W NB GM	305 W
911401601507	BVP433 LED413/CW 220~240V 305W SMB GM	305 W
911401601607	BVP433 LED413/CW 220~240V 305W SWB GM	305 W
911401601707	BVP433 LED409/CW 220~240V 305W AMB GM	305 W
911401601807	BVP433 LED382/CW 220~240V 305W SAWB GM	305 W
911401603507	BVP433 LED465/NW 220~240V 345W SMB GM	345 W
911401603607	BVP433 LED465/NW 220~240V 345W SWB GM	345 W
911401603707	BVP433 LED460/NW 220~240V 345W AMB GM	345 W
911401603807	BVP433 LED430/NW 220~240V 345W SAWB GM	345 W
911401604107	BVP433 LED465/CW 220~240V 345W SMB GM	345 W
911401604207	BVP433 LED465/CW 220~240V 345W SWB GM	345 W
911401604407	BVP433 LED430/CW 220~240V 345W SAWB GM	345 W
911401604507	BVP433 LED470/CW 220~240V 345W NB GM	345 W
911401606507	BVP433 LED517/NW 220~240V 380W SMB GM	380 W
911401606707	BVP433 LED511/NW 220~240V 380W AMB GM	380 W
911401606807	BVP433 LED477/NW 220~240V 380W SAWB GM	380 W
911401606907	BVP433 LED522/NW 220~240V 380W NB GM	380 W
911401607107	BVP433 LED517/CW 220~240V 380W SMB GM	380 W
911401607207	BVP433 LED517/CW 220~240V 380W SWB GM	380 W
911401607307	BVP433 LED511/CW 220~240V 380W AMB GM	380 W
911401607407	BVP433 LED477/CW 220~240V 380W SAWB GM	380 W
911401607507	BVP433 LED522/CW 220~240V 380W NB GM	380 W
911401607907	BVP433 LED384/CW 300W AMB CM GM	300 W
911401695506	BVP433 LED310/NW 220~240V 230W SMB GM	230 W
911401695606	BVP433 LED310/NW 220~240V 230W SWB GM	230 W
911401695706	BVP433 LED307/NW 220~240V 230W AMB GM	230 W
911401695806	BVP433 LED286/NW 220~240V 230W SAWB GM	230 W
911401695906	BVP433 LED313/NW 220~240V 230W NB GM	230 W
911401696006	BVP433 LED313/NW 220~240V 230W S6 GM	230 W
911401696206	BVP433 LED310/CW 220~240V 230W SWB GM	230 W
911401696506	BVP433 LED313/CW 220~240V 230W NB GM	230 W

Tango G4 LED Flood

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
911401698306	BVP433 LED344/NW 220~240V 255W SMB GM	255 W
911401698406	BVP433 LED344/NW 220~240V 255W SWB GM	255 W
911401698506	BVP433 LED341/NW 220~240V 255W AMB GM	255 W
911401698706	BVP433 LED348/NW 220~240V 255W NB GM	255 W

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
911401698906	BVP433 LED344/CW 220~240V 255W SMB GM	255 W
911401699006	BVP433 LED344/CW 220~240V 255W SWB GM	255 W
911401699406	BVP433 LED348/CW 220~240V 255W S6 GM	255 W

Елементи керування й затемнення

Order Code	Full Product Name	З регульованою яскравістю
911401658207	BVP491 LED68/NW 50W SWB	Hi
911401658307	BVP491 LED93/NW 70W SWB	Hi
911401658507	BVP491 LED136/NW 100W SWB	Hi
911401659607	BVP491 LED68/NW 50W SWB LP P7	Так
911401665107	BVP493 LED261/WW 230W SAWB	Hi
911401665207	BVP493 LED341/NW 255W SWB	Hi
911401665307	BVP493 LED388/WW 305W NB	Hi
911401665507	BVP493 LED485/WW 380W NB	Hi
911401667607	BVP493 LED485/WW 380W NB LP P7	Так
911401679406	BVP431 LED68/NW 220~240V 50W SMB GM	Hi
911401679506	BVP431 LED68/NW 220~240V 50W SWB GM	Hi
911401679606	BVP431 LED67/NW 220~240V 50W AMB GM	Hi
911401681206	BVP431 LED92/NW 220~240V 70W SMB GM	Hi
911401681306	BVP431 LED92/NW 220~240V 70W SWB GM	Hi
911401681406	BVP431 LED91/NW 220~240V 70W AMB GM	Hi
911401681506	BVP431 LED92/CW 220~240V 70W SMB GM	Hi
911401681606	BVP431 LED92/CW 220~240V 70W SWB GM	Hi
911401681706	BVP431 LED91/CW 220~240V 70W AMB GM	Hi
911401683206	BVP431 LED136/NW 220~240V 100W SWB GM	Hi
911401683306	BVP431 LED134/NW 220~240V 100W AMB GM	Hi
911401683406	BVP431 LED135/CW 220~240V 100W SMB GM	Hi
911401683506	BVP431 LED135/CW 220~240V 100W SWB GM	Hi
911401683606	BVP431 LED133/CW 220~240V 100W AMB GM	Hi
911401687606	BVP432 LED161/CW 220~240V 120W SWB GM	Hi
911401689006	BVP432 LED206/NW 220~240V 150W SMB GM	Hi
911401689106	BVP432 LED206/NW 220~240V 150W SWB GM	Hi
911401689206	BVP432 LED203/NW 220~240V 150W AMB GM	Hi
911401689306	BVP432 LED204/CW 220~240V 150W SMB GM	Hi
911401689406	BVP432 LED204/CW 220~240V 150W SWB GM	Hi
911401689506	BVP432 LED202/CW 220~240V 150W AMB GM	Hi
911401690806	BVP432 LED274/NW 220~240V 200W SMB GM	Hi
911401690906	BVP432 LED274/NW 220~240V 200W SWB GM	Hi
911401691006	BVP432 LED271/NW 220~240V 200W AMB GM	Hi
911401691106	BVP432 LED272/CW 220~240V 200W SMB GM	Hi
911401691206	BVP432 LED272/CW 220~240V 200W SWB GM	Hi
911401691306	BVP432 LED269/CW 220~240V 200W AMB GM	Hi
911401661707	BVP492 LED244/WW 200W AMB	Hi
911401662607	BVP492 LED201/NW 150W SWB 1-10V P7	Так
911401663507	BVP492 LED244/WW 200W AMB LP	Так
911401600907	BVP433 LED413/NW 220~240V 305W SMB GM	Hi
911401601007	BVP433 LED413/NW 220~240V 305W SWB GM	Hi

Order Code	Full Product Name	З регульованою яскравістю
911401601107	BVP433 LED409/NW 220~240V 305W AMB GM	Hi
911401601207	BVP433 LED382/NW 220~240V 305W SAWB GM	Hi
911401601307	BVP433 LED418/NW 220~240V 305W NB GM	Hi
911401601507	BVP433 LED413/CW 220~240V 305W SMB GM	Hi
911401601607	BVP433 LED413/CW 220~240V 305W SWB GM	Hi
911401601707	BVP433 LED409/CW 220~240V 305W AMB GM	Hi
911401601807	BVP433 LED382/CW 220~240V 305W SAWB GM	Hi
911401603507	BVP433 LED465/NW 220~240V 345W SMB GM	Hi
911401603607	BVP433 LED465/NW 220~240V 345W SWB GM	Hi
911401603707	BVP433 LED460/NW 220~240V 345W AMB GM	Hi
911401603807	BVP433 LED430/NW 220~240V 345W SAWB GM	Hi
911401604107	BVP433 LED465/CW 220~240V 345W SMB GM	Hi
911401604207	BVP433 LED465/CW 220~240V 345W SWB GM	Hi
911401604407	BVP433 LED430/CW 220~240V 345W SAWB GM	Hi
911401604507	BVP433 LED470/CW 220~240V 345W NB GM	Hi
911401606507	BVP433 LED517/NW 220~240V 380W SMB GM	Hi
911401606707	BVP433 LED511/NW 220~240V 380W AMB GM	Hi
911401606807	BVP433 LED477/NW 220~240V 380W SAWB GM	Hi
911401606907	BVP433 LED522/NW 220~240V 380W NB GM	Hi
911401607107	BVP433 LED517/CW 220~240V 380W SMB GM	Hi
911401607207	BVP433 LED517/CW 220~240V 380W SWB GM	Hi
911401607307	BVP433 LED511/CW 220~240V 380W AMB GM	Hi
911401607407	BVP433 LED477/CW 220~240V 380W SAWB GM	Hi
911401607507	BVP433 LED522/CW 220~240V 380W NB GM	Hi
911401607907	BVP433 LED384/CW 300W AMB CM GM	Hi
911401695506	BVP433 LED310/NW 220~240V 230W SMB GM	Hi
911401695606	BVP433 LED310/NW 220~240V 230W SWB GM	Hi
911401695706	BVP433 LED307/NW 220~240V 230W AMB GM	Hi
911401695806	BVP433 LED286/NW 220~240V 230W SAWB GM	Hi
911401695906	BVP433 LED313/NW 220~240V 230W NB GM	Hi
911401696006	BVP433 LED313/NW 220~240V 230W S6 GM	Hi
911401696206	BVP433 LED310/CW 220~240V 230W SWB GM	Hi
911401696506	BVP433 LED313/CW 220~240V 230W NB GM	Hi
911401698306	BVP433 LED344/NW 220~240V 255W SMB GM	Hi
911401698406	BVP433 LED344/NW 220~240V 255W SWB GM	Hi
911401698506	BVP433 LED341/NW 220~240V 255W AMB GM	Hi
911401698706	BVP433 LED348/NW 220~240V 255W NB GM	Hi
911401698906	BVP433 LED344/CW 220~240V 255W SMB GM	Hi
911401699006	BVP433 LED344/CW 220~240V 255W SWB GM	Hi
911401699406	BVP433 LED348/CW 220~240V 255W S6 GM	Hi

Механічні деталі й корпус

Tango G4 LED Flood

Order Code	Full Product Name	Тип кришки об'єктива
911401658207	BVP491 LED68/NW 50W SWB	Скло
911401658307	BVP491 LED93/NW 70W SWB	Скло
911401658507	BVP491 LED136/NW 100W SWB	Скло
911401659607	BVP491 LED68/NW 50W SWB LP P7	Скло
911401665107	BVP493 LED261/WW 230W SAWB	Скло
911401665207	BVP493 LED341/NW 255W SWB	Скло
911401665307	BVP493 LED388/WW 305W NB	Скло
911401665507	BVP493 LED485/WW 380W NB	Скло
911401667607	BVP493 LED485/WW 380W NB LP P7	Скло
911401679406	BVP431 LED68/NW 220~240V 50W SMB GM	Полікарбонатний плафон/ корпус
911401679506	BVP431 LED68/NW 220~240V 50W SWB GM	Полікарбонатний плафон/ корпус
911401679606	BVP431 LED67/NW 220~240V 50W AMB GM	Полікарбонатний плафон/ корпус
911401681206	BVP431 LED92/NW 220~240V 70W SMB GM	Полікарбонатний плафон/ корпус
911401681306	BVP431 LED92/NW 220~240V 70W SWB GM	Полікарбонатний плафон/ корпус
911401681406	BVP431 LED91/NW 220~240V 70W AMB GM	Полікарбонатний плафон/ корпус
911401681506	BVP431 LED92/CW 220~240V 70W SMB GM	Полікарбонатний плафон/ корпус
911401681606	BVP431 LED92/CW 220~240V 70W SWB GM	Полікарбонатний плафон/ корпус
911401681706	BVP431 LED91/CW 220~240V 70W AMB GM	Полікарбонатний плафон/ корпус
911401683206	BVP431 LED136/NW 220~240V 100W SWB GM	Полікарбонатний плафон/ корпус
911401683306	BVP431 LED134/NW 220~240V 100W AMB GM	Полікарбонатний плафон/ корпус
911401683406	BVP431 LED135/CW 220~240V 100W SMB GM	Полікарбонатний плафон/ корпус
911401683506	BVP431 LED135/CW 220~240V 100W SWB GM	Полікарбонатний плафон/ корпус
911401683606	BVP431 LED133/CW 220~240V 100W AMB GM	Полікарбонатний плафон/ корпус
911401687606	BVP432 LED161/CW 220~240V 120W SWB GM	Полікарбонатний плафон/ корпус
911401689006	BVP432 LED206/NW 220~240V 150W SMB GM	Полікарбонатний плафон/ корпус
911401689106	BVP432 LED206/NW 220~240V 150W SWB GM	Полікарбонатний плафон/ корпус
911401689206	BVP432 LED203/NW 220~240V 150W AMB GM	Полікарбонатний плафон/ корпус
911401689306	BVP432 LED204/CW 220~240V 150W SMB GM	Полікарбонатний плафон/ корпус
911401689406	BVP432 LED204/CW 220~240V 150W SWB GM	Полікарбонатний плафон/ корпус
911401689506	BVP432 LED202/CW 220~240V 150W AMB GM	Полікарбонатний плафон/ корпус

Order Code	Full Product Name	Тип кришки об'єктива
911401690806	BVP432 LED274/NW 220~240V 200W SMB GM	Полікарбонатний плафон/ корпус
911401690906	BVP432 LED274/NW 220~240V 200W SWB GM	Полікарбонатний плафон/ корпус
911401691006	BVP432 LED271/NW 220~240V 200W AMB GM	Полікарбонатний плафон/ корпус
911401691106	BVP432 LED272/CW 220~240V 200W SMB GM	Полікарбонатний плафон/ корпус
911401691206	BVP432 LED272/CW 220~240V 200W SWB GM	Полікарбонатний плафон/ корпус
911401691306	BVP432 LED269/CW 220~240V 200W AMB GM	Полікарбонатний плафон/ корпус
911401661707	BVP492 LED244/WW 200W AMB	Скло
911401662607	BVP492 LED201/NW 150W SWB 1-10V P7	Скло
911401663507	BVP492 LED244/WW 200W AMB LP	Скло
911401600907	BVP433 LED413/NW 220~240V 305W SMB GM	Полікарбонатний плафон/ корпус
911401601007	BVP433 LED413/NW 220~240V 305W SWB GM	Полікарбонатний плафон/ корпус
911401601107	BVP433 LED409/NW 220~240V 305W AMB GM	Полікарбонатний плафон/ корпус
911401601207	BVP433 LED382/NW 220~240V 305W SAWB GM	Полікарбонатний плафон/ корпус
911401601307	BVP433 LED418/NW 220~240V 305W NB GM	Полікарбонатний плафон/ корпус
911401601507	BVP433 LED413/CW 220~240V 305W SMB GM	Полікарбонатний плафон/ корпус
911401601607	BVP433 LED413/CW 220~240V 305W SWB GM	Полікарбонатний плафон/ корпус
911401601707	BVP433 LED409/CW 220~240V 305W AMB GM	Полікарбонатний плафон/ корпус
911401601807	BVP433 LED382/CW 220~240V 305W SAWB GM	Полікарбонатний плафон/ корпус
911401603507	BVP433 LED465/NW 220~240V 345W SMB GM	Полікарбонатний плафон/ корпус
911401603607	BVP433 LED465/NW 220~240V 345W SWB GM	Полікарбонатний плафон/ корпус
911401603707	BVP433 LED460/NW 220~240V 345W AMB GM	Полікарбонатний плафон/ корпус
911401603807	BVP433 LED430/NW 220~240V 345W SAWB GM	Полікарбонатний плафон/ корпус
911401604107	BVP433 LED465/CW 220~240V 345W SMB GM	Полікарбонатний плафон/ корпус
911401604207	BVP433 LED465/CW 220~240V 345W SWB GM	Полікарбонатний плафон/ корпус
911401604407	BVP433 LED430/CW 220~240V 345W SAWB GM	Полікарбонатний плафон/ корпус
911401604507	BVP433 LED470/CW 220~240V 345W NB GM	Полікарбонатний плафон/ корпус
911401606507	BVP433 LED517/NW 220~240V 380W SMB GM	Полікарбонатний плафон/ корпус

Tango G4 LED Flood

Order Code	Full Product Name	Тип кришки об'єктива
911401606707	BVP433 LED511/NW 220~240V 380W AMB GM	Полікарбонатний плафон/ корпус
911401606807	BVP433 LED477/NW 220~240V 380W SAWB GM	Полікарбонатний плафон/ корпус
911401606907	BVP433 LED522/NW 220~240V 380W NB GM	Полікарбонатний плафон/ корпус
911401607107	BVP433 LED517/CW 220~240V 380W SMB GM	Полікарбонатний плафон/ корпус
911401607207	BVP433 LED517/CW 220~240V 380W SWB GM	Полікарбонатний плафон/ корпус
911401607307	BVP433 LED511/CW 220~240V 380W AMB GM	Полікарбонатний плафон/ корпус
911401607407	BVP433 LED477/CW 220~240V 380W SAWB GM	Полікарбонатний плафон/ корпус
911401607507	BVP433 LED522/CW 220~240V 380W NB GM	Полікарбонатний плафон/ корпус
911401607907	BVP433 LED384/CW 300W AMB CM GM	Полікарбонатний плафон/ корпус
911401695506	BVP433 LED310/NW 220~240V 230W SMB GM	Полікарбонатний плафон/ корпус
911401695606	BVP433 LED310/NW 220~240V 230W SWB GM	Полікарбонатний плафон/ корпус
911401695706	BVP433 LED307/NW 220~240V 230W AMB GM	Полікарбонатний плафон/ корпус

Order Code	Full Product Name	Тип кришки об'єктива
911401695806	BVP433 LED286/NW 220~240V 230W SAWB GM	Полікарбонатний плафон/ корпус
911401695906	BVP433 LED313/NW 220~240V 230W NB GM	Полікарбонатний плафон/ корпус
911401696006	BVP433 LED313/NW 220~240V 230W S6 GM	Полікарбонатний плафон/ корпус
911401696206	BVP433 LED310/CW 220~240V 230W SWB GM	Полікарбонатний плафон/ корпус
911401696506	BVP433 LED313/CW 220~240V 230W NB GM	Полікарбонатний плафон/ корпус
911401698306	BVP433 LED344/NW 220~240V 255W SMB GM	Полікарбонатний плафон/ корпус
911401698406	BVP433 LED344/NW 220~240V 255W SWB GM	Полікарбонатний плафон/ корпус
911401698506	BVP433 LED341/NW 220~240V 255W AMB GM	Полікарбонатний плафон/ корпус
911401698706	BVP433 LED348/NW 220~240V 255W NB GM	Полікарбонатний плафон/ корпус
911401698906	BVP433 LED344/CW 220~240V 255W SMB GM	Полікарбонатний плафон/ корпус
911401699006	BVP433 LED344/CW 220~240V 255W SWB GM	Полікарбонатний плафон/ корпус
911401699406	BVP433 LED348/CW 220~240V 255W S6 GM	Полікарбонатний плафон/ корпус

Затвердження й застосування

Order Code	Full Product Name	Позначка займистості
911401658207	BVP491 LED68/NW 50W SWB	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
911401658307	BVP491 LED93/NW 70W SWB	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
911401658507	BVP491 LED136/NW 100W SWB	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
911401659607	BVP491 LED68/NW 50W SWB LP P7	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
911401665107	BVP493 LED261/WW 230W SAWB	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
911401665207	BVP493 LED341/NW 255W SWB	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
911401665307	BVP493 LED388/WW 305W NB	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
911401665507	BVP493 LED485/WW 380W NB	Для кріплення на звичайно займисті поверхні

Order Code	Full Product Name	Позначка займистості
911401667607	BVP493 LED485/WW 380W NB LP P7	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
911401679406	BVP431 LED68/NW 220~240V 50W SMB GM	-
911401679506	BVP431 LED68/NW 220~240V 50W SWB GM	-
911401679606	BVP431 LED67/NW 220~240V 50W AMB GM	-
911401681206	BVP431 LED92/NW 220~240V 70W SMB GM	-
911401681306	BVP431 LED92/NW 220~240V 70W SWB GM	-
911401681406	BVP431 LED91/NW 220~240V 70W AMB GM	-
911401681506	BVP431 LED92/CW 220~240V 70W SMB GM	-
911401681606	BVP431 LED92/CW 220~240V 70W SWB GM	-
911401681706	BVP431 LED91/CW 220~240V 70W AMB GM	-
911401683206	BVP431 LED136/NW 220~240V 100W SWB GM	-
911401683306	BVP431 LED134/NW 220~240V 100W AMB GM	-
911401683406	BVP431 LED135/CW 220~240V 100W SMB GM	-
911401683506	BVP431 LED135/CW 220~240V 100W SWB GM	-
911401683606	BVP431 LED133/CW 220~240V 100W AMB GM	-
911401687606	BVP432 LED161/CW 220~240V 120W SWB GM	-

Tango G4 LED Flood

Order Code	Full Product Name	Позначка займистості
911401689006	BVP432 LED206/NW 220~240V 150W SMB GM	-
911401689106	BVP432 LED206/NW 220~240V 150W SWB GM	-
911401689206	BVP432 LED203/NW 220~240V 150W AMB GM	-
911401689306	BVP432 LED204/CW 220~240V 150W SMB GM	-
911401689406	BVP432 LED204/CW 220~240V 150W SWB GM	-
911401689506	BVP432 LED202/CW 220~240V 150W AMB GM	-
911401690806	BVP432 LED274/NW 220~240V 200W SMB GM	-
911401690906	BVP432 LED274/NW 220~240V 200W SWB GM	-
911401691006	BVP432 LED271/NW 220~240V 200W AMB GM	-
911401691106	BVP432 LED272/CW 220~240V 200W SMB GM	-
911401691206	BVP432 LED272/CW 220~240V 200W SWB GM	-
911401691306	BVP432 LED269/CW 220~240V 200W AMB GM	-
911401661707	BVP492 LED244/WW 200W AMB	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
911401662607	BVP492 LED201/NW 150W SWB 1-10V P7	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
911401663507	BVP492 LED244/WW 200W AMB LP	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
911401600907	BVP433 LED413/NW 220~240V 305W SMB GM	-
911401601007	BVP433 LED413/NW 220~240V 305W SWB GM	-
911401601107	BVP433 LED409/NW 220~240V 305W AMB GM	-
911401601207	BVP433 LED382/NW 220~240V 305W SAWB GM	-
911401601307	BVP433 LED418/NW 220~240V 305W NB GM	-
911401601507	BVP433 LED413/CW 220~240V 305W SMB GM	-
911401601607	BVP433 LED413/CW 220~240V 305W SWB GM	-
911401601707	BVP433 LED409/CW 220~240V 305W AMB GM	-
911401601807	BVP433 LED382/CW 220~240V 305W SAWB GM	-
911401603507	BVP433 LED465/NW 220~240V 345W SMB GM	-

Order Code	Full Product Name	Позначка займистості
911401603607	BVP433 LED465/NW 220~240V 345W SWB GM	-
911401603707	BVP433 LED460/NW 220~240V 345W AMB GM	-
911401603807	BVP433 LED430/NW 220~240V 345W SAWB GM	-
911401604107	BVP433 LED465/CW 220~240V 345W SMB GM	-
911401604207	BVP433 LED465/CW 220~240V 345W SWB GM	-
911401604407	BVP433 LED430/CW 220~240V 345W SAWB GM	-
911401604507	BVP433 LED470/CW 220~240V 345W NB GM	-
911401606507	BVP433 LED517/NW 220~240V 380W SMB GM	-
911401606707	BVP433 LED511/NW 220~240V 380W AMB GM	-
911401606807	BVP433 LED477/NW 220~240V 380W SAWB GM	-
911401606907	BVP433 LED522/NW 220~240V 380W NB GM	-
911401607107	BVP433 LED517/CW 220~240V 380W SMB GM	-
911401607207	BVP433 LED517/CW 220~240V 380W SWB GM	-
911401607307	BVP433 LED511/CW 220~240V 380W AMB GM	-
911401607407	BVP433 LED477/CW 220~240V 380W SAWB GM	-
911401607507	BVP433 LED522/CW 220~240V 380W NB GM	-
911401607907	BVP433 LED384/CW 300W AMB CM GM	-
911401695506	BVP433 LED310/NW 220~240V 230W SMB GM	-
911401695606	BVP433 LED310/NW 220~240V 230W SWB GM	-
911401695706	BVP433 LED307/NW 220~240V 230W AMB GM	-
911401695806	BVP433 LED286/NW 220~240V 230W SAWB GM	-
911401695906	BVP433 LED313/NW 220~240V 230W NB GM	-
911401696006	BVP433 LED313/NW 220~240V 230W S6 GM	-
911401696206	BVP433 LED310/CW 220~240V 230W SWB GM	-
911401696506	BVP433 LED313/CW 220~240V 230W NB GM	-
911401698306	BVP433 LED344/NW 220~240V 255W SMB GM	-
911401698406	BVP433 LED344/NW 220~240V 255W SWB GM	-
911401698506	BVP433 LED341/NW 220~240V 255W AMB GM	-
911401698706	BVP433 LED348/NW 220~240V 255W NB GM	-
911401698906	BVP433 LED344/CW 220~240V 255W SMB GM	-

Tango G4 LED Flood

Order Code	Full Product Name	Позначка займистості
911401699006	BVP433 LED344/CW 220~240V 255W SWB	-
	GM	

Order Code	Full Product Name	Позначка займистості
911401699406	BVP433 LED348/CW 220~240V 255W S6 GM	-

