



Tango G4 LED 照明点亮您的世界

Tango G4 LED 泛光灯(非港口机械版本)

Philips Tango G4 LED 泛光灯是第 4 代 Tango LED 系列产品。这一全新系列通过技术设计优化偏差区域，减轻重量，实现更高效能，是适用于各种区域和休闲运动场所照明应用的理想解决方案。它将最新的 LED 光源、一体式光学系统、热沉和驱动器集成在紧凑坚固且符合全球公认安全标准的外壳中。其热沉经过特别设计，集美观和实用于一身，确保了出色的可靠性。得益于 LED 技术，Tango G4 LED 泛光灯照明性能优异，使用寿命更长，可将区域照明提升至全新的水平。

优点

- 节能
- 适用于更多照明应用
- 与 Tango G3 LED 相比，重量减轻多达 23%，迎风面积减小多达 35%。
- 更明亮并且很安全
- 坚固可靠

特点

- 系统效能更高，通常为 140 流明/瓦(CCT4000K)
- 全范围流明包，可满足多种泛光、区域和体育场馆照明应用的需求。
- 为灵活的照明设计提供多种光学选项
- 高品质 ADC1 压铸铝外壳和钢支架。
- 高可靠性：外壳经过 ISO 9227 盐雾标准的测试（小型和中型外壳耐受时间达 500 小时，大型外壳耐受时间达 1000 小时），可定制更高盐雾标准
- 整体灯具的防护等级达到 IP66 和 IK08。

Tango G4 LED 泛光灯(非港口机械版本)


应用

- 普通泛光照明
- 大型工业区/停车场照明
- 布告牌照明
- 机场停机坪照明
- 建筑外墙照明
- 交通枢纽和收费公路照明
- 休闲运动场所照明

安全提示

- 请注意安装说明, 严禁使用在起重机等港口机械中, 港口机械专用泛光灯请使用 CraneMaster 系列

二维绘图



一般信息	
包含的驱动器	是
服务标签	是
灯技术	
显色指数 (CRI)	>70
机械和外壳	
外壳颜色	灰色
机械冲击保护代码	IK08
IP 等级	IP66
审批和申请	
CE 标志	是

Tango G4 LED 泛光灯(非港口机械版本)

灯技术

Order Code	Full Product Name	光源颜色	相关色温 (标称)		光通量
911401658207	BVP491 LED68/NW 50W SWB	白色	4000 K		6,800 lm
911401658307	BVP491 LED93/NW 70W SWB	白色	4000 K		9,300 lm
911401658507	BVP491 LED136/NW 100W SWB	白色	4000 K		13,600 lm
911401659607	BVP491 LED68/NW 50W SWB LP P7	白色	4000 K		6,800 lm
911401665107	BVP493 LED261/WW 230W SAWB	暖白色	3000 K		26,100 lm
911401665207	BVP493 LED341/NW 255W SWB	白色	4000 K		34,100 lm
911401665307	BVP493 LED388/WW 305W NB	暖白色	3000 K		38,800 lm
911401665507	BVP493 LED485/WW 380W NB	暖白色	3000 K		48,500 lm
911401667607	BVP493 LED485/WW 380W NB LP P7	暖白色	3000 K		48,500 lm
911401678706	BVP431 LED68/NW 220~240V 50W SMB GC	740 中性白色	4000 K		6,800 lm
911401678806	BVP431 LED68/NW 220~240V 50W SWB GC	740 中性白色	4000 K		6,800 lm
911401678906	BVP431 LED67/NW 220~240V 50W AMB GC	740 中性白色	4000 K		6,700 lm
911401680306	BVP431 LED92/NW 220~240V 70W SMB GC	740 中性白色	4000 K		9,200 lm
911401680406	BVP431 LED92/NW 220~240V 70W SWB GC	740 中性白色	4000 K		9,200 lm
911401680506	BVP431 LED91/NW 220~240V 70W AMB GC	740 中性白色	4000 K		9,100 lm
911401680606	BVP431 LED92/CW 220~240V 70W SMB GC	757 冷白色	5700 K		9,200 lm
911401680706	BVP431 LED92/CW 220~240V 70W SWB GC	757 冷白色	5700 K		9,200 lm
911401680806	BVP431 LED91/CW 220~240V 70W AMB GC	757 冷白色	5700 K		9,100 lm
911401682206	BVP431 LED136/NW 220~240V 100W SMB GC	740 中性白色	4000 K		13,600 lm
911401682306	BVP431 LED136/NW 220~240V 100W SWB GC	740 中性白色	4000 K		13,600 lm
911401682406	BVP431 LED134/NW 220~240V 100W AMB GC	740 中性白色	4000 K		13,400 lm
911401682506	BVP431 LED135/CW 220~240V 100W SMB GC	757 冷白色	5700 K		13,500 lm
911401682606	BVP431 LED135/CW 220~240V 100W SWB GC	757 冷白色	5700 K		13,500 lm
911401682706	BVP431 LED133/CW 220~240V 100W AMB GC	757 冷白色	5700 K		13,300 lm
911401686906	BVP432 LED161/CW 220~240V 120W SWB GC	757 冷白色	5700 K		16,100 lm
911401688506	BVP432 LED204/CW 220~240V 150W SWB GC	757 冷白色	5700 K		20,400 lm
911401688606	BVP432 LED202/CW 220~240V 150W AMB GC	757 冷白色	5700 K		20,200 lm
911401689906	BVP432 LED274/NW 220~240V 200W SMB GC	740 中性白色	4000 K		27,400 lm

Order Code	Full Product Name	光源颜色	相关色温 (标称)		光通量
911401690006	BVP432 LED274/NW 220~240V 200W SWB GC	740 中性白色	4000 K		27,400 lm
911401690106	BVP432 LED271/NW 220~240V 200W AMB GC	740 中性白色	4000 K		27,100 lm
911401690206	BVP432 LED272/CW 220~240V 200W SMB GC	757 冷白色	5700 K		27,200 lm
911401690306	BVP432 LED272/CW 220~240V 200W SWB GC	757 冷白色	5700 K		27,200 lm
911401690406	BVP432 LED269/CW 220~240V 200W AMB GC	757 冷白色	5700 K		26,900 lm
911401661707	BVP492 LED244/WW 200W AMB	暖白色	3000 K		24,400 lm
911401662607	BVP492 LED201/NW 150W SWB 1-10V P7	白色	4000 K		20,100 lm
911401663507	BVP492 LED244/WW 200W AMB LP	暖白色	3000 K		24,400 lm
911401600107	BVP433 LED418/NW 220~240V 305W S6 GC	740 中性白色	4000 K		41,800 lm
911401600207	BVP433 LED413/CW 220~240V 305W SMB GC	757 冷白色	5700 K		41,300 lm
911401600307	BVP433 LED413/CW 220~240V 305W SWB GC	757 冷白色	5700 K		41,300 lm
911401600407	BVP433 LED409/CW 220~240V 305W AMB GC	757 冷白色	5700 K		40,900 lm
911401600507	BVP433 LED382/CW 220~240V 305W SAWB GC	757 冷白色	5700 K		38,200 lm
911401600707	BVP433 LED418/CW 220~240V 305W S6 GC	757 冷白色	5700 K		41,800 lm
911401602307	BVP433 LED465/NW 220~240V 345W SWB GC	740 中性白色	4000 K		46,500 lm
911401602507	BVP433 LED430/NW 220~240V 345W SAWB GC	740 中性白色	4000 K		43,000 lm
911401602907	BVP433 LED465/CW 220~240V 345W SWB GC	757 冷白色	5700 K		46,500 lm
911401605007	BVP433 LED517/NW 220~240V 380W SMB GC	740 中性白色	4000 K		51,700 lm
911401605107	BVP433 LED517/NW 220~240V 380W SWB GC	740 中性白色	4000 K		51,700 lm
911401605207	BVP433 LED511/NW 220~240V 380W AMB GC	740 中性白色	4000 K		51,100 lm
911401605307	BVP433 LED477/NW 220~240V 380W SAWB GC	740 中性白色	4000 K		47,700 lm
911401605407	BVP433 LED522/NW 220~240V 380W NB GC	740 中性白色	4000 K		52,200 lm
911401605607	BVP433 LED517/CW 220~240V 380W SMB GC	757 冷白色	5700 K		51,700 lm
911401605707	BVP433 LED517/CW 220~240V 380W SWB GC	757 冷白色	5700 K		51,700 lm
911401605807	BVP433 LED511/CW 220~240V 380W AMB GC	757 冷白色	5700 K		51,100 lm

Tango G4 LED 泛光灯(非港口机械版本)

Order Code	Full Product Name	光源颜色	相关色温 (标称)	光通量
911401605907	BVP433 LED477/CW 220~240V 380W SAWB GC	757 冷白色	5700 K	47,700 lm
911401606007	BVP433 LED522/CW 220~240V 380W NB GC	757 冷白色	5700 K	52,200 lm
911401606107	BVP433 LED522/CW 220~240V 380W S6 GC	757 冷白色	5700 K	52,200 lm
911401694306	BVP433 LED310/NW 220~240V 230W SWB GC	740 中性白色	4000 K	31,000 lm
911401694506	BVP433 LED286/NW 220~240V 230W SAWB GC	740 中性白色	4000 K	28,600 lm
911401694806	BVP433 LED310/CW 220~240V 230W SMB GC	757 冷白色	5700 K	31,000 lm
911401694906	BVP433 LED310/CW 220~240V 230W SWB GC	757 冷白色	5700 K	31,000 lm
911401695206	BVP433 LED313/CW 220~240V 230W NB GC	757 冷白色	5700 K	31,300 lm
911401696906	BVP433 LED344/NW 220~240V 255W SMB GC	740 中性白色	4000 K	34,400 lm

操作和电气

Order Code	Full Product Name	功耗
911401658207	BVP491 LED68/NW 50W SWB	50 W
911401658307	BVP491 LED93/NW 70W SWB	70 W
911401658507	BVP491 LED136/NW 100W SWB	100 W
911401659607	BVP491 LED68/NW 50W SWB LP P7	50 W
911401665107	BVP493 LED261/WW 230W SAWB	230 W
911401665207	BVP493 LED341/NW 255W SWB	255 W
911401665307	BVP493 LED388/WW 305W NB	305 W
911401665507	BVP493 LED485/WW 380W NB	380 W
911401667607	BVP493 LED485/WW 380W NB LP P7	380 W
911401678706	BVP431 LED68/NW 220~240V 50W SMB GC	50 W
911401678806	BVP431 LED68/NW 220~240V 50W SWB GC	50 W
911401678906	BVP431 LED67/NW 220~240V 50W AMB GC	50 W
911401680306	BVP431 LED92/NW 220~240V 70W SMB GC	70 W
911401680406	BVP431 LED92/NW 220~240V 70W SWB GC	70 W
911401680506	BVP431 LED91/NW 220~240V 70W AMB GC	70 W
911401680606	BVP431 LED92/CW 220~240V 70W SMB GC	70 W
911401680706	BVP431 LED92/CW 220~240V 70W SWB GC	70 W
911401680806	BVP431 LED91/CW 220~240V 70W AMB GC	70 W
911401682206	BVP431 LED136/NW 220~240V 100W SMB GC	100 W
911401682306	BVP431 LED136/NW 220~240V 100W SWB GC	100 W
911401682406	BVP431 LED134/NW 220~240V 100W AMB GC	100 W
911401682506	BVP431 LED135/CW 220~240V 100W SMB GC	100 W
911401682606	BVP431 LED135/CW 220~240V 100W SWB GC	100 W
911401682706	BVP431 LED133/CW 220~240V 100W AMB GC	100 W
911401686906	BVP432 LED161/CW 220~240V 120W SWB GC	120 W
911401688506	BVP432 LED204/CW 220~240V 150W SWB GC	150 W
911401688606	BVP432 LED202/CW 220~240V 150W AMB GC	150 W
911401689906	BVP432 LED274/NW 220~240V 200W SMB GC	200 W
911401690006	BVP432 LED274/NW 220~240V 200W SWB GC	200 W

Order Code	Full Product Name	光源颜色	相关色温 (标称)	光通量
911401697106	BVP433 LED341/NW 220~240V 255W AMB GC	740 中性白色	4000 K	34,100 lm
911401697306	BVP433 LED348/NW 220~240V 255W NB GC	740 中性白色	4000 K	34,800 lm
911401697506	BVP433 LED344/CW 220~240V 255W SMB GC	757 冷白色	5700 K	34,400 lm
911401697606	BVP433 LED344/CW 220~240V 255W SWB GC	757 冷白色	5700 K	34,400 lm
911401697706	BVP433 LED341/CW 220~240V 255W AMB GC	757 冷白色	5700 K	34,100 lm
911401697906	BVP433 LED348/CW 220~240V 255W NB GC	757 冷白色	5700 K	34,800 lm
911401699606	BVP433 LED413/NW 220~240V 305W SMB GC	740 中性白色	4000 K	41,300 lm
911401699806	BVP433 LED409/NW 220~240V 305W AMB GC	740 中性白色	4000 K	41,300 lm
911401699906	BVP433 LED382/NW 220~240V 305W SAWB GC	740 中性白色	4000 K	40,900 lm

Order Code	Full Product Name	功耗
911401690106	BVP432 LED271/NW 220~240V 200W AMB GC	200 W
911401690206	BVP432 LED272/CW 220~240V 200W SMB GC	200 W
911401690306	BVP432 LED272/CW 220~240V 200W SWB GC	200 W
911401690406	BVP432 LED269/CW 220~240V 200W AMB GC	200 W
911401661707	BVP492 LED244/WW 200W AMB	200 W
911401662607	BVP492 LED201/NW 150W SWB 1-10V P7	150 W
911401663507	BVP492 LED244/WW 200W AMB LP	200 W
911401600107	BVP433 LED418/NW 220~240V 305W S6 GC	305 W
911401600207	BVP433 LED413/CW 220~240V 305W SMB GC	305 W
911401600307	BVP433 LED413/CW 220~240V 305W SWB GC	305 W
911401600407	BVP433 LED409/CW 220~240V 305W AMB GC	305 W
911401600507	BVP433 LED382/CW 220~240V 305W SAWB GC	305 W
911401600707	BVP433 LED418/CW 220~240V 305W S6 GC	305 W
911401602307	BVP433 LED465/NW 220~240V 345W SWB GC	345 W
911401602507	BVP433 LED430/NW 220~240V 345W SAWB GC	345 W
911401602907	BVP433 LED465/CW 220~240V 345W SWB GC	345 W
911401605007	BVP433 LED517/NW 220~240V 380W SMB GC	380 W
911401605107	BVP433 LED517/NW 220~240V 380W SWB GC	380 W
911401605207	BVP433 LED511/NW 220~240V 380W AMB GC	380 W
911401605307	BVP433 LED477/NW 220~240V 380W SAWB GC	380 W
911401605407	BVP433 LED522/NW 220~240V 380W NB GC	380 W
911401605607	BVP433 LED517/CW 220~240V 380W SMB GC	380 W
911401605707	BVP433 LED517/CW 220~240V 380W SWB GC	380 W
911401605807	BVP433 LED511/CW 220~240V 380W AMB GC	380 W
911401605907	BVP433 LED477/CW 220~240V 380W SAWB GC	380 W
911401606007	BVP433 LED522/CW 220~240V 380W NB GC	380 W
911401606107	BVP433 LED522/CW 220~240V 380W S6 GC	380 W
911401694306	BVP433 LED310/NW 220~240V 230W SWB GC	230 W
911401694506	BVP433 LED286/NW 220~240V 230W SAWB GC	230 W

Tango G4 LED 泛光灯(非港口机械版本)

Order Code	Full Product Name	功耗
911401694806	BVP433 LED310/CW 220~240V 230W SMB GC	230 W
911401694906	BVP433 LED310/CW 220~240V 230W SWB GC	230 W
911401695206	BVP433 LED313/CW 220~240V 230W NB GC	230 W
911401696906	BVP433 LED344/NW 220~240V 255W SMB GC	255 W
911401697106	BVP433 LED341/NW 220~240V 255W AMB GC	255 W
911401697306	BVP433 LED348/NW 220~240V 255W NB GC	255 W
911401697506	BVP433 LED344/CW 220~240V 255W SMB GC	255 W

Order Code	Full Product Name	功耗
911401697606	BVP433 LED344/CW 220~240V 255W SWB GC	255 W
911401697706	BVP433 LED341/CW 220~240V 255W AMB GC	255 W
911401697906	BVP433 LED348/CW 220~240V 255W NB GC	255 W
911401699606	BVP433 LED413/NW 220~240V 305W SMB GC	305 W
911401699806	BVP433 LED409/NW 220~240V 305W AMB GC	305 W
911401699906	BVP433 LED382/NW 220~240V 305W SAWB GC	305 W

控制和调光

Order Code	Full Product Name	可调光
911401658207	BVP491 LED68/NW 50W SWB	否
911401658307	BVP491 LED93/NW 70W SWB	否
911401658507	BVP491 LED136/NW 100W SWB	否
911401659607	BVP491 LED68/NW 50W SWB LP P7	是
911401665107	BVP493 LED261/WW 230W SAWB	否
911401665207	BVP493 LED341/NW 255W SWB	否
911401665307	BVP493 LED388/WW 305W NB	否
911401665507	BVP493 LED485/WW 380W NB	否
911401667607	BVP493 LED485/WW 380W NB LP P7	是
911401678706	BVP431 LED68/NW 220~240V 50W SMB GC	否
911401678806	BVP431 LED68/NW 220~240V 50W SWB GC	否
911401678906	BVP431 LED67/NW 220~240V 50W AMB GC	否
911401680306	BVP431 LED92/NW 220~240V 70W SMB GC	否
911401680406	BVP431 LED92/NW 220~240V 70W SWB GC	否
911401680506	BVP431 LED91/NW 220~240V 70W AMB GC	否
911401680606	BVP431 LED92/CW 220~240V 70W SMB GC	否
911401680706	BVP431 LED92/CW 220~240V 70W SWB GC	否
911401680806	BVP431 LED91/CW 220~240V 70W AMB GC	否
911401682206	BVP431 LED136/NW 220~240V 100W SMB GC	否
911401682306	BVP431 LED136/NW 220~240V 100W SWB GC	否
911401682406	BVP431 LED134/NW 220~240V 100W AMB GC	否
911401682506	BVP431 LED135/CW 220~240V 100W SMB GC	否
911401682606	BVP431 LED135/CW 220~240V 100W SWB GC	否
911401682706	BVP431 LED133/CW 220~240V 100W AMB GC	否
911401686906	BVP432 LED161/CW 220~240V 120W SWB GC	否
911401688506	BVP432 LED204/CW 220~240V 150W SWB GC	否
911401688606	BVP432 LED202/CW 220~240V 150W AMB GC	否
911401689906	BVP432 LED274/NW 220~240V 200W SMB GC	否
911401690006	BVP432 LED274/NW 220~240V 200W SWB GC	否
911401690106	BVP432 LED271/NW 220~240V 200W AMB GC	否
911401690206	BVP432 LED272/CW 220~240V 200W SMB GC	否
911401690306	BVP432 LED272/CW 220~240V 200W SWB GC	否
911401690406	BVP432 LED269/CW 220~240V 200W AMB GC	否
911401661707	BVP492 LED244/WW 200W AMB	否
911401662607	BVP492 LED201/NW 150W SWB 1-10V P7	是
911401663507	BVP492 LED244/WW 200W AMB LP	是

Order Code	Full Product Name	可调光
911401600107	BVP433 LED418/NW 220~240V 305W S6 GC	否
911401600207	BVP433 LED413/CW 220~240V 305W SMB GC	否
911401600307	BVP433 LED413/CW 220~240V 305W SWB GC	否
911401600407	BVP433 LED409/CW 220~240V 305W AMB GC	否
911401600507	BVP433 LED382/CW 220~240V 305W SAWB GC	否
911401600707	BVP433 LED418/CW 220~240V 305W S6 GC	否
911401602307	BVP433 LED465/NW 220~240V 345W SWB GC	否
911401602507	BVP433 LED430/NW 220~240V 345W SAWB GC	否
911401602907	BVP433 LED465/CW 220~240V 345W SWB GC	否
911401605007	BVP433 LED517/NW 220~240V 380W SMB GC	否
911401605107	BVP433 LED517/NW 220~240V 380W SWB GC	否
911401605207	BVP433 LED511/NW 220~240V 380W AMB GC	否
911401605307	BVP433 LED477/NW 220~240V 380W SAWB GC	否
911401605407	BVP433 LED522/NW 220~240V 380W NB GC	否
911401605607	BVP433 LED517/CW 220~240V 380W SMB GC	否
911401605707	BVP433 LED517/CW 220~240V 380W SWB GC	否
911401605807	BVP433 LED511/CW 220~240V 380W AMB GC	否
911401605907	BVP433 LED477/CW 220~240V 380W SAWB GC	否
911401606007	BVP433 LED522/CW 220~240V 380W NB GC	否
911401606107	BVP433 LED522/CW 220~240V 380W S6 GC	否
911401694306	BVP433 LED310/NW 220~240V 230W SWB GC	否
911401694506	BVP433 LED286/NW 220~240V 230W SAWB GC	否
911401694806	BVP433 LED310/CW 220~240V 230W SMB GC	否
911401694906	BVP433 LED310/CW 220~240V 230W SWB GC	否
911401695206	BVP433 LED313/CW 220~240V 230W NB GC	否
911401696906	BVP433 LED344/NW 220~240V 255W SMB GC	否
911401697106	BVP433 LED341/NW 220~240V 255W AMB GC	否
911401697306	BVP433 LED348/NW 220~240V 255W NB GC	否
911401697506	BVP433 LED344/CW 220~240V 255W SMB GC	否
911401697606	BVP433 LED344/CW 220~240V 255W SWB GC	否
911401697706	BVP433 LED341/CW 220~240V 255W AMB GC	否
911401697906	BVP433 LED348/CW 220~240V 255W NB GC	否
911401699606	BVP433 LED413/NW 220~240V 305W SMB GC	否
911401699806	BVP433 LED409/NW 220~240V 305W AMB GC	否
911401699906	BVP433 LED382/NW 220~240V 305W SAWB GC	否

机械和外壳

Tango G4 LED 泛光灯(非港口机械版本)

Order Code	Full Product Name	光罩类型
911401658207	BVP491 LED68/NW 50W SWB	玻璃
911401658307	BVP491 LED93/NW 70W SWB	玻璃
911401658507	BVP491 LED136/NW 100W SWB	玻璃
911401659607	BVP491 LED68/NW 50W SWB LP P7	玻璃
911401665107	BVP493 LED261/WW 230W SAWB	玻璃
911401665207	BVP493 LED341/NW 255W SWB	玻璃
911401665307	BVP493 LED388/WW 305W NB	玻璃
911401665507	BVP493 LED485/WW 380W NB	玻璃
911401667607	BVP493 LED485/WW 380W NB LP P7	玻璃
911401678706	BVP431 LED68/NW 220~240V 50W SMB GC	聚碳酸酯反光碗/盖
911401678806	BVP431 LED68/NW 220~240V 50W SWB GC	聚碳酸酯反光碗/盖
911401678906	BVP431 LED67/NW 220~240V 50W AMB GC	聚碳酸酯反光碗/盖
911401680306	BVP431 LED92/NW 220~240V 70W SMB GC	聚碳酸酯反光碗/盖
911401680406	BVP431 LED92/NW 220~240V 70W SWB GC	聚碳酸酯反光碗/盖
911401680506	BVP431 LED91/NW 220~240V 70W AMB GC	聚碳酸酯反光碗/盖
911401680606	BVP431 LED92/CW 220~240V 70W SMB GC	聚碳酸酯反光碗/盖
911401680706	BVP431 LED92/CW 220~240V 70W SWB GC	聚碳酸酯反光碗/盖
911401680806	BVP431 LED91/CW 220~240V 70W AMB GC	聚碳酸酯反光碗/盖
911401682206	BVP431 LED136/NW 220~240V 100W SMB GC	聚碳酸酯反光碗/盖
911401682306	BVP431 LED136/NW 220~240V 100W SWB GC	聚碳酸酯反光碗/盖
911401682406	BVP431 LED134/NW 220~240V 100W AMB GC	聚碳酸酯反光碗/盖
911401682506	BVP431 LED135/CW 220~240V 100W SMB GC	聚碳酸酯反光碗/盖
911401682606	BVP431 LED135/CW 220~240V 100W SWB GC	聚碳酸酯反光碗/盖
911401682706	BVP431 LED133/CW 220~240V 100W AMB GC	聚碳酸酯反光碗/盖
911401686906	BVP432 LED161/CW 220~240V 120W SWB GC	聚碳酸酯反光碗/盖
911401688506	BVP432 LED204/CW 220~240V 150W SWB GC	聚碳酸酯反光碗/盖
911401688606	BVP432 LED202/CW 220~240V 150W AMB GC	聚碳酸酯反光碗/盖
911401689906	BVP432 LED274/NW 220~240V 200W SMB GC	聚碳酸酯反光碗/盖
911401690006	BVP432 LED274/NW 220~240V 200W SWB GC	聚碳酸酯反光碗/盖
911401690106	BVP432 LED271/NW 220~240V 200W AMB GC	聚碳酸酯反光碗/盖
911401690206	BVP432 LED272/CW 220~240V 200W SMB GC	聚碳酸酯反光碗/盖
911401690306	BVP432 LED272/CW 220~240V 200W SWB GC	聚碳酸酯反光碗/盖
911401690406	BVP432 LED269/CW 220~240V 200W AMB GC	聚碳酸酯反光碗/盖
911401661707	BVP492 LED244/WW 200W AMB	玻璃
911401662607	BVP492 LED201/NW 150W SWB 1-10V P7	玻璃
911401663507	BVP492 LED244/WW 200W AMB LP	玻璃

审批和申请

Order Code	Full Product Name	可燃性标志
911401658207	BVP491 LED68/NW 50W SWB	适合安装在常规可燃表面
911401658307	BVP491 LED93/NW 70W SWB	适合安装在常规可燃表面
911401658507	BVP491 LED136/NW 100W SWB	适合安装在常规可燃表面
911401659607	BVP491 LED68/NW 50W SWB LP P7	适合安装在常规可燃表面
911401665107	BVP493 LED261/WW 230W SAWB	适合安装在常规可燃表面
911401665207	BVP493 LED341/NW 255W SWB	适合安装在常规可燃表面

Order Code	Full Product Name	光罩类型
911401600107	BVP433 LED418/NW 220~240V 305W S6 GC	聚碳酸酯反光碗/盖
911401600207	BVP433 LED413/CW 220~240V 305W SMB GC	聚碳酸酯反光碗/盖
911401600307	BVP433 LED413/CW 220~240V 305W SWB GC	聚碳酸酯反光碗/盖
911401600407	BVP433 LED409/CW 220~240V 305W AMB GC	聚碳酸酯反光碗/盖
911401600507	BVP433 LED382/CW 220~240V 305W SAWB GC	聚碳酸酯反光碗/盖
911401600707	BVP433 LED418/CW 220~240V 305W S6 GC	聚碳酸酯反光碗/盖
911401602307	BVP433 LED465/NW 220~240V 345W SWB GC	聚碳酸酯反光碗/盖
911401602507	BVP433 LED430/NW 220~240V 345W SAWB GC	聚碳酸酯反光碗/盖
911401602907	BVP433 LED465/CW 220~240V 345W SWB GC	聚碳酸酯反光碗/盖
911401605007	BVP433 LED517/NW 220~240V 380W SMB GC	聚碳酸酯反光碗/盖
911401605107	BVP433 LED517/NW 220~240V 380W SWB GC	聚碳酸酯反光碗/盖
911401605207	BVP433 LED511/NW 220~240V 380W AMB GC	聚碳酸酯反光碗/盖
911401605307	BVP433 LED477/NW 220~240V 380W SAWB GC	聚碳酸酯反光碗/盖
911401605407	BVP433 LED522/NW 220~240V 380W NB GC	聚碳酸酯反光碗/盖
911401605607	BVP433 LED517/CW 220~240V 380W SMB GC	聚碳酸酯反光碗/盖
911401605707	BVP433 LED517/CW 220~240V 380W SWB GC	聚碳酸酯反光碗/盖
911401605807	BVP433 LED511/CW 220~240V 380W AMB GC	聚碳酸酯反光碗/盖
911401605907	BVP433 LED477/CW 220~240V 380W SAWB GC	聚碳酸酯反光碗/盖
911401606007	BVP433 LED522/CW 220~240V 380W NB GC	聚碳酸酯反光碗/盖
911401606107	BVP433 LED522/CW 220~240V 380W S6 GC	聚碳酸酯反光碗/盖
911401694306	BVP433 LED310/NW 220~240V 230W SWB GC	聚碳酸酯反光碗/盖
911401694506	BVP433 LED286/NW 220~240V 230W SAWB GC	聚碳酸酯反光碗/盖
911401694806	BVP433 LED310/CW 220~240V 230W SMB GC	聚碳酸酯反光碗/盖
911401694906	BVP433 LED310/CW 220~240V 230W SWB GC	聚碳酸酯反光碗/盖
911401695206	BVP433 LED313/CW 220~240V 230W NB GC	聚碳酸酯反光碗/盖
911401696906	BVP433 LED344/NW 220~240V 255W SMB GC	聚碳酸酯反光碗/盖
911401697106	BVP433 LED341/NW 220~240V 255W AMB GC	聚碳酸酯反光碗/盖
911401697306	BVP433 LED348/NW 220~240V 255W NB GC	聚碳酸酯反光碗/盖
911401697506	BVP433 LED344/CW 220~240V 255W SMB GC	聚碳酸酯反光碗/盖
911401697606	BVP433 LED344/CW 220~240V 255W SWB GC	聚碳酸酯反光碗/盖
911401697706	BVP433 LED341/CW 220~240V 255W AMB GC	聚碳酸酯反光碗/盖
911401697906	BVP433 LED348/CW 220~240V 255W NB GC	聚碳酸酯反光碗/盖
911401699606	BVP433 LED413/NW 220~240V 305W SMB GC	聚碳酸酯反光碗/盖
911401699806	BVP433 LED409/NW 220~240V 305W AMB GC	聚碳酸酯反光碗/盖
911401699906	BVP433 LED382/NW 220~240V 305W SAWB GC	聚碳酸酯反光碗/盖

Order Code	Full Product Name	可燃性标志
911401665307	BVP493 LED388/WW 305W NB	适合安装在常规可燃表面
911401665507	BVP493 LED485/WW 380W NB	适合安装在常规可燃表面
911401667607	BVP493 LED485/WW 380W NB LP P7	适合安装在常规可燃表面
911401678706	BVP431 LED68/NW 220~240V 50W SMB GC	-
911401678806	BVP431 LED68/NW 220~240V 50W SWB GC	-
911401678906	BVP431 LED67/NW 220~240V 50W AMB GC	-
911401680306	BVP431 LED92/NW 220~240V 70W SMB GC	-
911401680406	BVP431 LED92/NW 220~240V 70W SWB GC	-
911401680506	BVP431 LED91/NW 220~240V 70W AMB GC	-

Tango G4 LED 泛光灯(非港口机械版本)

Order Code	Full Product Name	可燃性标志
911401680606	BVP431 LED92/CW 220~240V 70W SMB GC	-
911401680706	BVP431 LED92/CW 220~240V 70W SWB GC	-
911401680806	BVP431 LED91/CW 220~240V 70W AMB GC	-
911401682206	BVP431 LED136/NW 220~240V 100W SMB GC	-
911401682306	BVP431 LED136/NW 220~240V 100W SWB GC	-
911401682406	BVP431 LED134/NW 220~240V 100W AMB GC	-
911401682506	BVP431 LED135/CW 220~240V 100W SMB GC	-
911401682606	BVP431 LED135/CW 220~240V 100W SWB GC	-
911401682706	BVP431 LED133/CW 220~240V 100W AMB GC	-
911401686906	BVP432 LED161/CW 220~240V 120W SWB GC	-
911401688506	BVP432 LED204/CW 220~240V 150W SWB GC	-
911401688606	BVP432 LED202/CW 220~240V 150W AMB GC	-
911401689906	BVP432 LED274/NW 220~240V 200W SMB GC	-
911401690006	BVP432 LED274/NW 220~240V 200W SWB GC	-
911401690106	BVP432 LED271/NW 220~240V 200W AMB GC	-
911401690206	BVP432 LED272/CW 220~240V 200W SMB GC	-
911401690306	BVP432 LED272/CW 220~240V 200W SWB GC	-
911401690406	BVP432 LED269/CW 220~240V 200W AMB GC	-
911401661707	BVP492 LED244/WW 200W AMB	适合安装在常规可燃表面上
911401662607	BVP492 LED201/NW 150W SWB 1-10V P7	适合安装在常规可燃表面上
911401663507	BVP492 LED244/WW 200W AMB LP	适合安装在常规可燃表面上
911401600107	BVP433 LED418/NW 220~240V 305W S6 GC	-
911401600207	BVP433 LED413/CW 220~240V 305W SMB GC	-
911401600307	BVP433 LED413/CW 220~240V 305W SWB GC	-
911401600407	BVP433 LED409/CW 220~240V 305W AMB GC	-
911401600507	BVP433 LED382/CW 220~240V 305W SAWB GC	-
911401600707	BVP433 LED418/CW 220~240V 305W S6 GC	-

Order Code	Full Product Name	可燃性标志
911401602307	BVP433 LED465/NW 220~240V 345W SWB GC	-
911401602507	BVP433 LED430/NW 220~240V 345W SAWB GC	-
911401602907	BVP433 LED465/CW 220~240V 345W SWB GC	-
911401605007	BVP433 LED517/NW 220~240V 380W SMB GC	-
911401605107	BVP433 LED517/NW 220~240V 380W SWB GC	-
911401605207	BVP433 LED511/NW 220~240V 380W AMB GC	-
911401605307	BVP433 LED477/NW 220~240V 380W SAWB GC	-
911401605407	BVP433 LED522/NW 220~240V 380W NB GC	-
911401605607	BVP433 LED517/CW 220~240V 380W SMB GC	-
911401605707	BVP433 LED517/CW 220~240V 380W SWB GC	-
911401605807	BVP433 LED511/CW 220~240V 380W AMB GC	-
911401605907	BVP433 LED477/CW 220~240V 380W SAWB GC	-
911401606007	BVP433 LED522/CW 220~240V 380W NB GC	-
911401606107	BVP433 LED522/CW 220~240V 380W S6 GC	-
911401694306	BVP433 LED310/NW 220~240V 230W SWB GC	-
911401694506	BVP433 LED286/NW 220~240V 230W SAWB GC	-
911401694806	BVP433 LED310/CW 220~240V 230W SMB GC	-
911401694906	BVP433 LED310/CW 220~240V 230W SWB GC	-
911401695206	BVP433 LED313/CW 220~240V 230W NB GC	-
911401696906	BVP433 LED344/NW 220~240V 255W SMB GC	-
911401697106	BVP433 LED341/NW 220~240V 255W AMB GC	-
911401697306	BVP433 LED348/NW 220~240V 255W NB GC	-
911401697506	BVP433 LED344/CW 220~240V 255W SMB GC	-
911401697606	BVP433 LED344/CW 220~240V 255W SWB GC	-
911401697706	BVP433 LED341/CW 220~240V 255W AMB GC	-
911401697906	BVP433 LED348/CW 220~240V 255W NB GC	-
911401699606	BVP433 LED413/NW 220~240V 305W SMB GC	-
911401699806	BVP433 LED409/NW 220~240V 305W AMB GC	-
911401699906	BVP433 LED382/NW 220~240V 305W SAWB GC	-

