



GameVision: die 1:1-Nachrüstung von herkömmlichen Flutlichtanlagen für den Freizeitsport.

GameVision

GameVision ist ein einfaches, leicht zu wählendes LED-Flutlicht für herkömmliche Installationen in städtischen Fußballstadien, Hockeyplätzen ... Die spezielle Haubenform sorgt für eine eingeschränkte Wahrnehmung des Lichts außerhalb des Spielfelds und damit für einen besseren Komfort für die Anwohner, trägt aber auch dazu bei, den Nachthimmel zu bewahren. Die Lichtverteilung bleibt während der gesamten Lebensdauer des Produkts erhalten, da der Reflektor im Inneren vor Verschmutzung und Korrosion geschützt ist.

Vorteile

- 1:1-Nachrüstung von konventionellen Flutlichtanlagen im Freizeitsport
- Einfache Wahl
- Geringe Blendwirkung
- Bewahrt den dunklen Nachthimmel



Merkmale

- 1 „Alleskönner“-Lichtverteilung
- Zweistufige Lichtleistung
- Gewicht und SCx ähnlich wie bei OptiVision HID (MVP507)
- Niedriger Neigungswinkel bis 0 Grad in der Anwendung

Anwendung

• Sportanlagen

Abmessungsskizzen



Allgemeine Informationen

Betriebsgerät inklusive	Ja
Lampenfamiliencode	LED1650
Anzahl Betriebsgeräte	Einheit

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel Leuchte	-
Farbwiedergabeindex (CRI)	70
Optiktyp im Außenbereich	Asymmetrisch
Nach oben gerichtete Lichtstromrate	0

Betrieb und Elektrik

Überspannungsschutz (allgemein/ differenziell)	Leuchtenüberspannungsschutz bis 10 kV im Gegentaktmodus und bis 10 kV im Gleichtaktmodus
---	--

Mechanik und Gehäuse

Typ optische Abdeckung	Klarglas
Gehäusefarbe	Aluminium
Schlagfestigkeit (IK)	IK08
Schutzart (IP)	IP66
Standardaufneigung Ansatzmontage	-
Standardaufneigung Aufsatzmontage	10°

Genehmigung und Anwendung

CE-Zeichen	Ja
Entflammbarkeitszeichen	-

Produktdaten

Produktfamiliencode	BVP440
---------------------	--------

Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Farbe der Lichtquelle	Ähnlichste Farbtemperatur	Lichtstrom
81196600	BVP440 LED1565/730 DW BV GCA PSM ALU D28	730 Warmweiß	3000 K	138.711 lm
81197300	BVP440 LED1565/730 DW BV GCA PSU ALU	730 Warmweiß	3000 K	138.711 lm
81198000	BVP440 LED1650/740 DW BV GCA PSM ALU D28	740 Neutralweiß	4000 K	145.004 lm
81200000	BVP440 LED1650/740 DW BV GCA PSU ALU	740 Neutralweiß	4000 K	145.004 lm

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Systemleistung
81196600	BVP440 LED1565/730 DW BV GCA PSM ALU D28	985 W
81197300	BVP440 LED1565/730 DW BV GCA PSU ALU	985 W


Order Code	Full Product Name	Systemleistung
81198000	BVP440 LED1650/740 DW BV GCA PSM ALU D28	1.000 W
81200000	BVP440 LED1650/740 DW BV GCA PSU ALU	1.000 W

Lichtregelung und Dimmen


Order Code	Full Product Name	Dimmbar
81196600	BVP440 LED1565/730 DW BV GCA PSM ALU D28	Ja
81197300	BVP440 LED1565/730 DW BV GCA PSU ALU	Nein

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
81198000	BVP440 LED1650/740 DW BV GCA PSM ALU D28	Ja
81200000	BVP440 LED1650/740 DW BV GCA PSU ALU	Nein


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BVP440I - 912300060749



Polar Normal (separate) - BVP440I - 912300060752



Polar Normal (separate) - BVP440I - 912300060750



Polar Normal (separate) - BVP440I - 912300060751

