



Philips GameVision: liikuntapaikkojen perinteisten valonheittimien suora korvaaja.

GameVision

GameVision on LED-valonheitin, joka korvaa esimerkiksi kaupungin jalkapallostadionien tai jääkiekkokenttien perinteiset valaistusratkaisut. Valaisimen erityinen rakenne rajaa valon tarkasti pelikentälle, mikä vähentää asuinalueille leviävää valosaastetta ja pitää yötaivaan pimeänä. Valonjako säilyy tuotteen koko käyttöiän ajan, koska valaisimen sisällä oleva heijastin on suojattu saasteelta ja korroosiolta.

Hyödyt

- Liikuntapaikkojen perinteisten valonheittimien suora korvaaja
- Matala häikäisytaaso
- Pitää yötaivaan pimeänä


Ominaisuudet

- Yksi monikäyttöinen valonjako
- Kaksi valovirtatasoa
- Paino ja SCx vastaavat kuin OptiVision HID (MVP507) -valaisimessa
- Käyttökohteen kallistuskulma nolasta matalaan

Käyttökohteet

- Areenat ja urheilu


Versions



BVP440 GameVision HGB PP











BVP440 GameVision HGB with louvre PP




BVP440 GameVision BV PP

Mittapiirros



Tuotetiedot



BVP440 GameVision tilt aiming DP

Yleistä tietoa	
Liitântälaite mukana	Kyllä
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö
Valaistuksen tekniset tiedot	
Valaisimen valokeila	-
Valonlähteen väri	757 Viileä valkoinen
Väriämpötila (nim.)	5700 K
Värintoistoindeksi (CRI)	70
Ulkovalaistuksen optiikan tyyppi	Epäsymmetrinen
Ylöspäin suuntautuvan valon suhde	0
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Ylijännitesuoja (yleinen/differentiaali)	Valaisimen ylijännitesuojaus 10 kV (differentiaalitila) ja 10 kV (yhteismuotoinen)
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Optiikan suojan tyyppi	Kirkas lasi
Kotelon väri	Alumiini
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK08
Suojausluokan koodi	IP66
Vakiokallistuskulma sivuasennuksessa	-
Vakiokallistuskulma pylvään päässä	10°
Merkinnät ja luokitukset	
CE-merkintä	Kyllä
Tulenarkuusmerkintä	-
Tuotetiedot	
Tuoteperheen koodi	BVP440

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Lamppuperheen koodi	Huoltotunniste
912300060576	BVP440 LED1650/757 DW HGB FG PSD ALU D9	LED1650	-
912300060577	BVP440 LED1150/757 DW HGB FG PSD ALU D9	LED1300	-
912300060578	BVP440 LED1650/757 DW HGB L FG PSD ALU	LED1650	-
912300060579	BVP440 LED1150/757 DW HGB L FG PSD ALU	LED1300	-
912300060574	BVP440 LED1650/757 DW BV L FG PSD ALU D9	LED1650	Kyllä
912300060575	BVP440 LED1150/757 DW BV L FG PSD ALU D9	LED1300	Kyllä
912300060572	BVP440 LED1650/757 DW BV FG PSD ALU D9	LED1650	Kyllä
912300060573	BVP440 LED1150/757 DW BV FG PSD ALU D9	LED1300	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Valovirta
912300060576	BVP440 LED1650/757 DW HGB FG PSD ALU D9	142 972 lm
912300060577	BVP440 LED1150/757 DW HGB FG PSD ALU D9	110 769 lm
912300060578	BVP440 LED1650/757 DW HGB L FG PSD ALU	140 661 lm
912300060579	BVP440 LED1150/757 DW HGB L FG PSD ALU	108 978 lm

Order Code	Full Product Name	Valovirta
912300060574	BVP440 LED1650/757 DW BV L FG PSD ALU D9	140 661 lm
912300060575	BVP440 LED1150/757 DW BV L FG PSD ALU D9	108 978 lm
912300060572	BVP440 LED1650/757 DW BV FG PSD ALU D9	142 972 lm
912300060573	BVP440 LED1150/757 DW BV FG PSD ALU D9	110 769 lm

Käyttö- ja sähkö tiedot


Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
912300060576	BVP440 LED1650/757 DW HGB FG PSD ALU D9	1 000 W
912300060577	BVP440 LED1150/757 DW HGB FG PSD ALU D9	736 W

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
912300060578	BVP440 LED1650/757 DW HGB L FG PSD ALU	1 000 W
912300060579	BVP440 LED1150/757 DW HGB L FG PSD ALU	736 W


Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
912300060574	BVP440 LED1650/757 DW BV L FG PSD ALU D9	1 000 W
912300060575	BVP440 LED1150/757 DW BV L FG PSD ALU D9	736 W

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
912300060572	BVP440 LED1650/757 DW BV FG PSD ALU D9	1 000 W
912300060573	BVP440 LED1150/757 DW BV FG PSD ALU D9	736 W


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BVP440I -
912300060576




Polar Normal (separate) - BVP440I -
912300060578




Polar Normal (separate) - BVP440I -
912300060579




Polar Normal (separate) - BVP440I -
912300060577




Polar Normal (separate) - BVP440I -
912300060572



Polar Normal (separate) - BVP440I -
912300060574



Polar Normal (separate) - BVP440I -
912300060575



Polar Normal (separate) - BVP440I -
912300060573

