



Ultra Verimli ve Çok Yönlü LED Projektör

Tango Pro

Philips Tango Pro LED projektör, Philips Tango LED projektörün beşinci neslidir. Tango Pro, kompakt ama zarif bir tasarımda sektördeki en iyi verimliliği sunarak verimliliği bir üst seviyeye taşıyor. Aydınlatma armatürü, alan aydınlatmasından eğlence amaçlı spor tesislerine kadar çok çeşitli alanlara uygulanabilir. LED sürücüsü, dünya çapında tanınan güvenlik standartlarını karşılayan kompakt ve sağlam bir muhafazayla gelir. Özel olarak tasarlanan ısı emicisi kusursuz güvenilirlik sunmak üzere estetiği ve işlevselliği bir araya getirir. Modüler, akıcı armatür silueti görsel açıdan dengeli bir tasarım sunar. Philips Tango Pro LED projektör, daha parlak ve daha güvenli ortamlar yaratmak için tasarlanmıştır. En son LED teknolojisiyle desteklenen Tango Pro, hem ışık dağılımı hem de UltraEfficiency 170lm/W ile 200lm/W'a kadar üstün performans sunar. Uzun armatür ömrü ve geri dönüştürülebilir malzemeler, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma çabalarınızı destekler.

Faydaları

- Ürün, düşük karbon emisyonları ve enerji tasarrufu için Yüksek Verimli ve Ultra Verimli versiyonlara sahiptir.
- 6 optik, 12 sürücü seçeneği ve aksesuarlar (harici panjurlar, güvenlik zinciri, hedefleme cihazı), çok çeşitli uygulama gereksinimlerini karşılamaya olanak tanır.
- Interact platformuyla uyumlu olmak için bağlı ve sisteme hazır (Interact ve ZD4i için hazır).
- Çekici ve sürdürülebilir tasarım ve sağlam malzemeler, zorlu ortamlara karşı dayanıklılık, sağlam kalite ve güvenilirlik sağlar.

Özellikler

- UltraEfficiency versiyonu 170lm/W ve 200lm/W'a kadar sistem verimi sunar.
- 8.500 lümeninden 85.000 lümeneye kadar değişen lümen paketleri.
- Yüksek kaliteli ADC1 döküm alüminyum muhafaza ve paslanmaz çelik bağlantı.
- Kıyı şeridi uygulamaları için 1.000 saat/2.000 saat deniz tuzu koruması (MSP).
- IP66 giriş koruma derecesi ve IK08 darbe koruma derecesi.
- X, Y ve Z eksenli yönlerinde 3G'de ve vinç versiyonu için 6G'de 100K döngü titreşim testleri.
- 150 km/saatten güçlü tayfunlara dayanıklıdır.
- 75K saat kullanım ömrü (L70, @ta=50°C).
- 50°C ortam sıcaklığında sertifikalı çalışma.
- 5 yıl garanti.

Uygulama

- Havaalanları
- Arena ve spor
- Otoparklar
- Binalar, anıtlar ve cepheler
- Ulaşım terminalleri ve paralı yollar
- Reklam panosu
- Limanlar ve konteyner alanı
- Büyük endüstriyel alanlar

Güvenlik ve uyarılar

- Kıyı şeridi uygulamaları için 2.000 saat (veya üstü) MSP önerilir (aşınma ve yıpranma hasarlarına ilişkin sorumluluk muaftır)
- Kimyasal endüstriyel alanlar için uygun değildir
- Hareketli nesnelerin üzerine kurulum için uygun değildir


Versions



Tango Pro, floodlight

Tango Pro

Boyutlu çizim



ÜRÜN BİLGİLERİ



Tango Pro, floodlight



Tango Pro, floodlight



Tango Pro, floodlight



Tango Pro, floodlight



Tango Pro, floodlight

ÜRÜN BİLGİLERİ

Tango Pro, floodlight



Tango Pro, floodlight

Genel Bilgiler

Tertibat dahildir	Evet
-------------------	------

Mekanik ve Muhafaza

Optik kapak tipi	Polikarbon
Muhafaza Rengi	RAL7040
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66

Onay ve Uygulama

CE işareti	Evet
Alev alma işareti	-

Genel Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Service etiketi
911401612009	BVP565 LED672/740 430W EP SWB	Evet
911401612309	BVP565 LED672/750 430W EP SWB	Evet
99406700	BVP565 LED672/757 430W EP SWB	Evet
911401612709	BVP565 LED577/730 430W EP SAWB P7	Evet
911401612809	BVP565 LED577/730 430W EP SAWB	Evet
911401612909	BVP565 LED672/740 430W EP NB	Evet
911401613009	BVP565 LED672/740 430W EP S6	Evet
911401613109	BVP565 LED672/750 430W EP NB	Evet
911401613209	BVP565 LED672/750 430W EP S6	Evet
911401613309	BVP565 LED672/757 430W EP NB	Evet
911401613409	BVP565 LED672/757 430W EP S6	Evet
911401613809	BVP565 LED558/730 370W FP SWB	Evet
911401613909	BVP565 LED601/740 370W FP SWB	Evet
911401614209	BVP565 LED601/750 370W FP SWB	Evet
911401614509	BVP565 LED601/757 370W FP SWB	Evet
911401614709	BVP565 LED601/740 370W FP NB	Evet
911401614809	BVP565 LED601/740 370W FP S6	Evet
911401614909	BVP565 LED601/750 370W FP NB	Evet
911401615009	BVP565 LED601/750 370W FP S6	Evet

Order Code	Full Product Name	Service etiketi
911401615109	BVP565 LED601/757 370W FP NB	Evet
911401615209	BVP565 LED601/757 370W FP S6	Evet
99404300	BVP565 LED800/740 470W EP AMB	Evet
911401644309	BVP565 LED800/740 470W EP SMB	Evet
911401644409	BVP565 LED800/740 470W EP AMB ANZ	Evet
911401607109	BVP563 LED336/740 220W EP SWB	Evet
911401607509	BVP563 LED336/750 220W EP SWB	Evet
99405000	BVP563 LED336/757 220W EP SWB	Evet
911401607909	BVP563 LED288/730 220W EP SAWB	Evet
911401610409	BVP563 LED288/730 220W EP SAWB P7	Evet
911401643809	BVP563 LED375/740 220W EP AMB	Evet
911401643909	BVP563 LED375/740 220W EP SMB	Evet
911401644009	BVP563 LED355/840 220W EP SMB	Evet
911401644109	BVP563 LED375/740 220W EP AMB ANZ	Evet
911401650909	BVP564 LED530/740 310W EP AMB	-
911401651009	BVP564 LED530/757 310W EP AMB	-
911401651309	BVP564 LED625/740 380W EP AMB	-
99443299	BVP564 LED555/740 380W EP SWB	-

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması		Renk oluşturma dizini		
			Işık kaynağı rengi	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.) (CRI)		Işık Akısı
911401612009	BVP565 LED672/740 430W EP SWB	-	750 nötr beyaz	4000 K	70	67.200 lm
911401612309	BVP565 LED672/750 430W EP SWB	-	750 nötr beyaz	5000 K	70	67.200 lm
99406700	BVP565 LED672/757 430W EP SWB	-	757 soğuk beyaz	5700 K	70	67.200 lm
911401612709	BVP565 LED577/730 430W EP SAWB P7	-	730 sıcak beyaz	3000 K	70	57.700 lm
911401612809	BVP565 LED577/730 430W EP SAWB	-	730 sıcak beyaz	3000 K	70	57.700 lm
911401612909	BVP565 LED672/740 430W EP NB	-	740 nötr beyaz	4000 K	70	67.200 lm
911401613009	BVP565 LED672/740 430W EP S6	-	740 nötr beyaz	4000 K	70	67.200 lm
911401613109	BVP565 LED672/750 430W EP NB	-	750 nötr beyaz	5000 K	70	67.200 lm
911401613209	BVP565 LED672/750 430W EP S6	-	750 nötr beyaz	5000 K	70	67.200 lm
911401613309	BVP565 LED672/757 430W EP NB	-	757 soğuk beyaz	5700 K	70	67.200 lm
911401613409	BVP565 LED672/757 430W EP S6	-	757 soğuk beyaz	5700 K	70	67.200 lm
911401613809	BVP565 LED558/730 370W FP SWB	-	730 sıcak beyaz	3000 K	70	55.800 lm
911401613909	BVP565 LED601/740 370W FP SWB	-	740 nötr beyaz	4000 K	70	60.100 lm
911401614209	BVP565 LED601/750 370W FP SWB	-	750 nötr beyaz	5000 K	70	60.100 lm
911401614509	BVP565 LED601/757 370W FP SWB	-	757 soğuk beyaz	5700 K	70	60.100 lm
911401614709	BVP565 LED601/740 370W FP NB	-	740 nötr beyaz	4000 K	70	60.100 lm
911401614809	BVP565 LED601/740 370W FP S6	-	740 nötr beyaz	4000 K	70	60.100 lm
911401614909	BVP565 LED601/750 370W FP NB	-	750 nötr beyaz	5000 K	70	60.100 lm
911401615009	BVP565 LED601/750 370W FP S6	-	750 nötr beyaz	5000 K	70	60.100 lm
911401615109	BVP565 LED601/757 370W FP NB	-	757 soğuk beyaz	5700 K	70	60.100 lm
911401615209	BVP565 LED601/757 370W FP S6	-	757 soğuk beyaz	5700 K	70	60.100 lm
99404300	BVP565 LED800/740 470W EP AMB	-	740 nötr beyaz	4000 K	70	80.000 lm
911401644309	BVP565 LED800/740 470W EP SMB	-	740 nötr beyaz	4000 K	70	80.000 lm
911401644409	BVP565 LED800/740 470W EP AMB ANZ	-	740 nötr beyaz	4000 K	70	80.000 lm
911401607109	BVP563 LED336/740 220W EP SWB	-	740 nötr beyaz	4000 K	70	33.600 lm
911401607509	BVP563 LED336/750 220W EP SWB	-	750 nötr beyaz	5000 K	70	33.600 lm
99405000	BVP563 LED336/757 220W EP SWB	-	757 soğuk beyaz	5700 K	70	33.600 lm
911401607909	BVP563 LED288/730 220W EP SAWB	-	730 sıcak beyaz	3000 K	70	28.800 lm
911401610409	BVP563 LED288/730 220W EP SAWB P7	-	730 sıcak beyaz	3000 K	70	28.800 lm
911401643809	BVP563 LED375/740 220W EP AMB	-	740 nötr beyaz	4000 K	70	37.500 lm
911401643909	BVP563 LED375/740 220W EP SMB	-	740 nötr beyaz	4000 K	70	37.500 lm
911401644009	BVP563 LED355/840 220W EP SMB	-	840 nötr beyaz	4000 K	80	35.500 lm
911401644109	BVP563 LED375/740 220W EP AMB ANZ	-	740 nötr beyaz	4000 K	70	37.500 lm
911401650909	BVP564 LED530/740 310W EP AMB	91.6° x 55.1° x 34°	740 nötr beyaz	4000 K	70	53.000 lm
911401651009	BVP564 LED530/757 310W EP AMB	91.6° x 55.1° x 34°	757 soğuk beyaz	5700 K	70	53.000 lm
911401651309	BVP564 LED625/740 380W EP AMB	91.6° x 55.1° x 34°	740 nötr beyaz	4000 K	70	62.500 lm
99443299	BVP564 LED555/740 380W EP SWB	73° x 26°	740 nötr beyaz	4000 K	70	55.500 lm

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi	Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
911401612009	BVP565 LED672/740 430W EP SWB	470 W	911401613409	BVP565 LED672/757 430W EP S6	430 W
911401612309	BVP565 LED672/750 430W EP SWB	430 W	911401613809	BVP565 LED558/730 370W FP SWB	370 W
99406700	BVP565 LED672/757 430W EP SWB	430 W	911401613909	BVP565 LED601/740 370W FP SWB	370 W
911401612709	BVP565 LED577/730 430W EP SAWB P7	430 W	911401614209	BVP565 LED601/750 370W FP SWB	370 W
911401612809	BVP565 LED577/730 430W EP SAWB	430 W	911401614509	BVP565 LED601/757 370W FP SWB	370 W
911401612909	BVP565 LED672/740 430W EP NB	430 W	911401614709	BVP565 LED601/740 370W FP NB	370 W
911401613009	BVP565 LED672/740 430W EP S6	430 W	911401614809	BVP565 LED601/740 370W FP S6	370 W
911401613109	BVP565 LED672/750 430W EP NB	430 W	911401614909	BVP565 LED601/750 370W FP NB	370 W
911401613209	BVP565 LED672/750 430W EP S6	430 W	911401615009	BVP565 LED601/750 370W FP S6	370 W
911401613309	BVP565 LED672/757 430W EP NB	430 W	911401615109	BVP565 LED601/757 370W FP NB	370 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
911401615209	BVP565 LED601/757 370W FP S6	370 W
99404300	BVP565 LED800/740 470W EP AMB	470 W
911401644309	BVP565 LED800/740 470W EP SMB	470 W
911401644409	BVP565 LED800/740 470W EP AMB ANZ	470 W
911401607109	BVP563 LED336/740 220W EP SWB	220 W
911401607509	BVP563 LED336/750 220W EP SWB	220 W
99405000	BVP563 LED336/757 220W EP SWB	220 W
911401607909	BVP563 LED288/730 220W EP SAWB	220 W
911401610409	BVP563 LED288/730 220W EP SAWB P7	220 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
911401643809	BVP563 LED375/740 220W EP AMB	220 W
911401643909	BVP563 LED375/740 220W EP SMB	220 W
911401644009	BVP563 LED355/840 220W EP SMB	220 W
911401644109	BVP563 LED375/740 220W EP AMB ANZ	470 W
911401650909	BVP564 LED530/740 310W EP AMB	310 W
911401651009	BVP564 LED530/757 310W EP AMB	310 W
911401651309	BVP564 LED625/740 380W EP AMB	380 W
99443299	BVP564 LED555/740 380W EP SWB	380 W

Kontroller ve Dim Etme

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir	Maksimum dim seviyesi
911401612009	BVP565 LED672/740 430W EP SWB	1-10 V	-
911401612309	BVP565 LED672/750 430W EP SWB	1-10 V	-
99406700	BVP565 LED672/757 430W EP SWB	1-10 V	-
911401612709	BVP565 LED577/730 430W EP SAWB P7	1-10 V	-
911401612809	BVP565 LED577/730 430W EP SAWB	1-10 V	-
911401612909	BVP565 LED672/740 430W EP NB	1-10 V	-
911401613009	BVP565 LED672/740 430W EP S6	1-10 V	-
911401613109	BVP565 LED672/750 430W EP NB	1-10 V	-
911401613209	BVP565 LED672/750 430W EP S6	1-10 V	-
911401613309	BVP565 LED672/757 430W EP NB	1-10 V	-
911401613409	BVP565 LED672/757 430W EP S6	1-10 V	-
911401613809	BVP565 LED558/730 370W FP SWB	DALI	-
911401613909	BVP565 LED601/740 370W FP SWB	DALI	-
911401614209	BVP565 LED601/750 370W FP SWB	DALI	-
911401614509	BVP565 LED601/757 370W FP SWB	DALI	-
911401614709	BVP565 LED601/740 370W FP NB	DALI	-
911401614809	BVP565 LED601/740 370W FP S6	DALI	-
911401614909	BVP565 LED601/750 370W FP NB	DALI	-
911401615009	BVP565 LED601/750 370W FP S6	DALI	-
911401615109	BVP565 LED601/757 370W FP NB	DALI	-

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir	Maksimum dim seviyesi
911401615209	BVP565 LED601/757 370W FP S6	DALI	-
99404300	BVP565 LED800/740 470W EP AMB	1-10 V	-
911401644309	BVP565 LED800/740 470W EP SMB	1-10 V	-
911401644409	BVP565 LED800/740 470W EP AMB ANZ	1-10 V	-
911401607109	BVP563 LED336/740 220W EP SWB	1-10 V	-
911401607509	BVP563 LED336/750 220W EP SWB	1-10 V	-
99405000	BVP563 LED336/757 220W EP SWB	1-10 V	-
911401607909	BVP563 LED288/730 220W EP SAWB	1-10 V	-
911401610409	BVP563 LED288/730 220W EP SAWB P7	1-10 V	-
911401643809	BVP563 LED375/740 220W EP AMB	1-10 V	-
911401643909	BVP563 LED375/740 220W EP SMB	1-10 V	-
911401644009	BVP563 LED355/840 220W EP SMB	1-10 V	-
911401644109	BVP563 LED375/740 220W EP AMB ANZ	1-10 V	-
911401650909	BVP564 LED530/740 310W EP AMB	1-10 V	10%
911401651009	BVP564 LED530/757 310W EP AMB	1-10 V	10%
911401651309	BVP564 LED625/740 380W EP AMB	1-10 V	10%
99443299	BVP564 LED555/740 380W EP SWB	1-10 V	10%

