



Tango Pro: Đèn pha LED siêu hiệu quả và linh hoạt

Tango Pro

Đèn pha LED Philips Tango Pro là thế hệ thứ năm của đèn pha LED Philips Tango. Tango Pro nâng hiệu quả lên một tầm cao mới, mang lại hiệu quả tốt nhất trong ngành trong một thiết kế nhỏ gọn nhưng thanh lịch. Bộ đèn có thể được áp dụng trong nhiều ứng dụng linh hoạt, từ chiếu sáng khu vực đến các cơ sở thể thao giải trí. Bộ điều khiển LED có vỏ nhỏ gọn và chắc chắn, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn được công nhận trên toàn cầu. Bộ tản nhiệt được thiết kế đặc biệt vừa có tính thẩm mỹ lại vừa đảm bảo công năng ổn định tuyệt vời của đèn. Hình dáng bộ đèn dạng mô-đun được sắp xếp hợp lý mang lại thiết kế cân bằng về mặt hình ảnh. Đèn pha LED Philips Tango Pro được thiết kế để tạo ra môi trường sáng hơn và an toàn hơn. Được hỗ trợ bởi công nghệ LED mới nhất, Tango Pro mang lại hiệu suất vượt trội cả về phân bố ánh sáng và hiệu suất, từ 170 lm/W đến 200 lm/W. Tuổi thọ đèn dài sẽ hỗ trợ nỗ lực của bạn nhằm đạt được các mục tiêu bền vững.

Lợi ích

- Sản phẩm có phiên bản Hiệu suất cao và Hiệu suất cực cao giúp giảm lượng khí thải carbon và tiết kiệm năng lượng.
- 6 quang học, 12 tùy chọn bộ điều khiển và phụ kiện (cửa chớp bên ngoài, xích an toàn, thiết bị ngắt) cho phép bạn đáp ứng nhiều yêu cầu ứng dụng.
- Đã kết nối và sẵn sàng sử dụng trong hệ thống (sẵn sàng cho Interact và ZD4i), tương thích với nền tảng Interact.
- Thiết kế hấp dẫn và bền vững cùng với các vật liệu chắc chắn mang đến độ bền, chất lượng mạnh mẽ và độ tin cậy trước các môi trường khắc nghiệt.

Tính năng

- Các phiên bản Hiệu suất cao mang lại hiệu suất 170 lm/W, với các phiên bản UltraEfficient có hiệu suất lên tới 200 lm/W.
- Các gói quang thông có dải sáng từ 8.500 quang thông đến 85.000 quang thông.
- Vỏ nhôm đúc ADC1 chất lượng cao và khung bằng thép không gỉ.
- Sản phẩm chống muối biển (MSP) có thời gian chiếu sáng trong 1.000/ 2.000 giờ được dùng trong các ứng dụng ven biển.
- Xếp hạng bảo vệ chống xâm nhập IP66 và xếp hạng bảo vệ tác động IK08.
- Kiểm tra độ rung chu kỳ 100K ở 3G theo hướng trục X, Y và Z và 6G cho phiên bản cần trục.
- Chịu được 150km/h+ bão.
- Tuổi thọ 75.000 giờ (L70, nhiệt độ môi trường 50°C).
- Được chứng nhận hoạt động ở nhiệt độ môi trường xung quanh 50°C.
- Bảo hành 5 năm.



Ứng dụng

- Sân bay
- Sân vận động và khu thể thao
- Bãi đỗ xe
- Các tòa nhà, tượng đài và mặt tiền
- Bến xe và đường thu phí
- Bảng quảng cáo
- Cảng và bãi container
- Các khu vực công nghiệp lớn

Cảnh báo và An toàn


- Đối với các ứng dụng ven biển, khuyến nghị sử dụng MSP có thời gian chiếu sáng là 2.000 giờ (hoặc cao hơn) (không chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại do hao mòn)
- Không phù hợp với khu công nghiệp hóa chất
- Không thích hợp để lắp đặt trên các vật thể chuyển động

Bản vẽ kích thước



Tango Pro

Bản vẽ kích thước



Chi tiết sản phẩm



Tango Pro, floodlight



Tango Pro, floodlight



Tango Pro, floodlight



Tango Pro, floodlight



Tango Pro, floodlight



Tango Pro, floodlight



Tango Pro, floodlight

Thông tin chung	
Bao gồm bộ điều khiển	Có
Cơ khí và vỏ đèn	
Kiểu chụp quang học	Polycarbonate
Màu vỏ đèn	RAL7040
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK08
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP66
Phê duyệt và ứng dụng	
Dấu CE	Có
Ký hiệu tính dễ cháy	-

Thông tin chung

Order Code	Full Product Name	Thẻ dịch vụ
911401612009	BVP565 LED672/740 430W EP SWB	Có
911401612309	BVP565 LED672/750 430W EP SWB	Có
911401612609	BVP565 LED672/757 430W EP SWB	Có
911401612709	BVP565 LED577/730 430W EP SAWB P7	Có
911401612809	BVP565 LED577/730 430W EP SAWB	Có
911401612909	BVP565 LED672/740 430W EP NB	Có
911401613009	BVP565 LED672/740 430W EP S6	Có
911401613109	BVP565 LED672/750 430W EP NB	Có
911401613209	BVP565 LED672/750 430W EP S6	Có
911401613309	BVP565 LED672/757 430W EP NB	Có
911401613409	BVP565 LED672/757 430W EP S6	Có
911401613809	BVP565 LED558/730 370W FP SWB	Có
911401613909	BVP565 LED601/740 370W FP SWB	Có
911401614209	BVP565 LED601/750 370W FP SWB	Có
911401614509	BVP565 LED601/757 370W FP SWB	Có
911401614709	BVP565 LED601/740 370W FP NB	Có
911401614809	BVP565 LED601/740 370W FP S6	Có
911401614909	BVP565 LED601/750 370W FP NB	Có
911401615009	BVP565 LED601/750 370W FP S6	Có
911401615109	BVP565 LED601/757 370W FP NB	Có
911401615209	BVP565 LED601/757 370W FP S6	Có
911401644209	BVP565 LED800/740 470W EP AMB	Có
911401644309	BVP565 LED800/740 470W EP SMB	Có
911401607109	BVP563 LED336/740 220W EP SWB	Có
911401607509	BVP563 LED336/750 220W EP SWB	Có
911401607809	BVP563 LED336/757 220W EP SWB	Có
911401607909	BVP563 LED288/730 220W EP SAWB	Có
911401610409	BVP563 LED288/730 220W EP SAWB P7	Có
911401643809	BVP563 LED375/740 220W EP AMB	Có
911401643909	BVP563 LED375/740 220W EP SMB	Có
911401644009	BVP563 LED355/840 220W EP SMB	Có
911401649809	BVP564 LED530/757 310W PSU AMB	-
911401649909	BVP564 LED530/740 310W PSU SMB	-
911401650009	BVP564 LED530/757 310W PSU SMB	-

Order Code	Full Product Name	Thẻ dịch vụ
911401650109	BVP564 LED410/740 240W EP AMB	-
911401650209	BVP564 LED410/757 240W EP AMB	-
911401650309	BVP564 LED410/740 240W EP SMB	-
911401650409	BVP564 LED410/757 240W EP SMB	-
911401650509	BVP564 LED470/740 275W EP AMB	-
911401650609	BVP564 LED470/757 275W EP AMB	-
911401650709	BVP564 LED470/740 275W EP SMB	-
911401650809	BVP564 LED470/757 275W EP SMB	-
911401650909	BVP564 LED530/740 310W EP AMB	-
911401651009	BVP564 LED530/757 310W EP AMB	-
911401651109	BVP564 LED530/740 310W EP SMB	-
911401651209	BVP564 LED530/757 310W EP SMB	-
911401651309	BVP564 LED625/740 380W EP AMB	-
911401651409	BVP564 LED625/740 380W EP SMB	-
911401651909	BVP564 LED520/740 350W EP NB	-
911401652009	BVP564 LED555/740 380W EP NB	-
911401652109	BVP564 LED555/740 380W EP S6	-
911401652209	BVP564 LED516/740 380W EP SAWB	-
911401652309	BVP564 LED555/740 380W EP SWB	-
911401653009	BVP564 LED750/740 470W EP AMB	-
911401653109	BVP564 LED750/740 470W EP SMB	-
911401653209	BVP564 LED750/740 470W WLP AMB	-
911401653309	BVP564 LED720/740 450W GL AMB	-
911401653409	BVP564 LED720/740 450W GL SMB	-
911401653509	BVP564 LED612/740 440W EP NB	-
911401653609	BVP564 LED612/740 440W EP S6	-
911401653709	BVP564 LED567/740 440W EP SAWB	-
911401653809	BVP564 LED612/740 440W EP SWB	-
911401653909	BVP564 LED590/740 410W WLP NB	-
911401654009	BVP564 LED590/740 410W GL NB	-
911401654109	BVP564 LED590/740 410W GL S6	-
911401654209	BVP564 LED546/740 410W GL SAWB	-
911401654309	BVP564 LED590/740 410W GL SWB	-

Thông tin kỹ thuật về đèn

Order Code	Full Product Name	Sự mở rộng chùm sáng của đèn		Nhiệt độ màu tương quan (Danh	Chỉ số hoàn màu	Quang thông
		dạng thanh dầm	Màu sắc nguồn sáng	định)	(CRI)	
911401612009	BVP565 LED672/740 430W EP SWB	-	750 trắng trung tính	4000 K	70	67.200 lm
911401612309	BVP565 LED672/750 430W EP SWB	-	750 trắng trung tính	5000 K	70	67.200 lm
911401612609	BVP565 LED672/757 430W EP SWB	-	757 ánh sáng trắng mát	5700 K	70	67.200 lm
911401612709	BVP565 LED577/730 430W EP SAWB P7	-	730 ánh sáng trắng ấm	3000 K	70	57.700 lm
911401612809	BVP565 LED577/730 430W EP SAWB	-	730 ánh sáng trắng ấm	3000 K	70	57.700 lm
911401612909	BVP565 LED672/740 430W EP NB	-	740 trắng trung tính	4000 K	70	67.200 lm
911401613009	BVP565 LED672/740 430W EP S6	-	740 trắng trung tính	4000 K	70	67.200 lm
911401613109	BVP565 LED672/750 430W EP NB	-	750 trắng trung tính	5000 K	70	67.200 lm
911401613209	BVP565 LED672/750 430W EP S6	-	750 trắng trung tính	5000 K	70	67.200 lm
911401613309	BVP565 LED672/757 430W EP NB	-	757 ánh sáng trắng mát	5700 K	70	67.200 lm
911401613409	BVP565 LED672/757 430W EP S6	-	757 ánh sáng trắng mát	5700 K	70	67.200 lm
911401613809	BVP565 LED558/730 370W FP SWB	-	730 ánh sáng trắng ấm	3000 K	70	55.800 lm
911401613909	BVP565 LED601/740 370W FP SWB	-	740 trắng trung tính	4000 K	70	60.100 lm
911401614209	BVP565 LED601/750 370W FP SWB	-	750 trắng trung tính	5000 K	70	60.100 lm
911401614509	BVP565 LED601/757 370W FP SWB	-	757 ánh sáng trắng mát	5700 K	70	60.100 lm
911401614709	BVP565 LED601/740 370W FP NB	-	740 trắng trung tính	4000 K	70	60.100 lm
911401614809	BVP565 LED601/740 370W FP S6	-	740 trắng trung tính	4000 K	70	60.100 lm
911401614909	BVP565 LED601/750 370W FP NB	-	750 trắng trung tính	5000 K	70	60.100 lm
911401615009	BVP565 LED601/750 370W FP S6	-	750 trắng trung tính	5000 K	70	60.100 lm
911401615109	BVP565 LED601/757 370W FP NB	-	757 ánh sáng trắng mát	5700 K	70	60.100 lm
911401615209	BVP565 LED601/757 370W FP S6	-	757 ánh sáng trắng mát	5700 K	70	60.100 lm
911401644209	BVP565 LED800/740 470W EP AMB	-	740 trắng trung tính	4000 K	70	80.000 lm
911401644309	BVP565 LED800/740 470W EP SMB	-	740 trắng trung tính	4000 K	70	80.000 lm
911401607109	BVP563 LED336/740 220W EP SWB	-	740 trắng trung tính	4000 K	70	33.600 lm
911401607509	BVP563 LED336/750 220W EP SWB	-	750 trắng trung tính	5000 K	70	33.600 lm
911401607809	BVP563 LED336/757 220W EP SWB	-	757 ánh sáng trắng mát	5700 K	70	33.600 lm
911401607909	BVP563 LED288/730 220W EP SAWB	-	730 ánh sáng trắng ấm	3000 K	70	28.800 lm
911401610409	BVP563 LED288/730 220W EP SAWB P7	-	730 ánh sáng trắng ấm	3000 K	70	28.800 lm
911401643809	BVP563 LED375/740 220W EP AMB	-	740 trắng trung tính	4000 K	70	37.500 lm
911401643909	BVP563 LED375/740 220W EP SMB	-	740 trắng trung tính	4000 K	70	37.500 lm
911401644009	BVP563 LED355/840 220W EP SMB	-	840 trắng trung tính	4000 K	80	35.500 lm
911401649809	BVP564 LED530/757 310W PSU AMB	91.6° x 55.1° x 34°	757 ánh sáng trắng mát	5700 K	70	53.000 lm
911401649909	BVP564 LED530/740 310W PSU SMB	55°	740 trắng trung tính	4000 K	70	53.000 lm
911401650009	BVP564 LED530/757 310W PSU SMB	55°	757 ánh sáng trắng mát	5700 K	70	53.000 lm
911401650109	BVP564 LED410/740 240W EP AMB	91.6° x 55.1° x 34°	740 trắng trung tính	4000 K	70	41.000 lm
911401650209	BVP564 LED410/757 240W EP AMB	91.6° x 55.1° x 34°	757 ánh sáng trắng mát	5700 K	70	41.000 lm
911401650309	BVP564 LED410/740 240W EP SMB	55°	740 trắng trung tính	4000 K	70	41.000 lm
911401650409	BVP564 LED410/757 240W EP SMB	55°	757 ánh sáng trắng mát	5700 K	70	41.000 lm
911401650509	BVP564 LED470/740 275W EP AMB	91.6° x 55.1° x 34°	740 trắng trung tính	4000 K	70	47.000 lm
911401650609	BVP564 LED470/757 275W EP AMB	91.6° x 55.1° x 34°	757 ánh sáng trắng mát	5700 K	70	47.000 lm
911401650709	BVP564 LED470/740 275W EP SMB	55°	740 trắng trung tính	4000 K	70	47.000 lm
911401650809	BVP564 LED470/757 275W EP SMB	55°	757 ánh sáng trắng mát	5700 K	70	47.000 lm
911401650909	BVP564 LED530/740 310W EP AMB	91.6° x 55.1° x 34°	740 trắng trung tính	4000 K	70	53.000 lm
911401651009	BVP564 LED530/757 310W EP AMB	91.6° x 55.1° x 34°	757 ánh sáng trắng mát	5700 K	70	53.000 lm
911401651109	BVP564 LED530/740 310W EP SMB	55°	740 trắng trung tính	4000 K	70	53.000 lm
911401651209	BVP564 LED530/757 310W EP SMB	55°	757 ánh sáng trắng mát	5700 K	70	53.000 lm
911401651309	BVP564 LED625/740 380W EP AMB	91.6° x 55.1° x 34°	740 trắng trung tính	4000 K	70	62.500 lm
911401651409	BVP564 LED625/740 380W EP SMB	55°	740 trắng trung tính	4000 K	70	62.500 lm
911401651909	BVP564 LED520/740 350W EP NB	12°	740 trắng trung tính	4000 K	70	52.000 lm
911401652009	BVP564 LED555/740 380W EP NB	12°	740 trắng trung tính	4000 K	70	55.500 lm
911401652109	BVP564 LED555/740 380W EP S6	23°	740 trắng trung tính	4000 K	70	55.500 lm

Order Code	Full Product Name	Sự mở rộng chùm sáng của đèn		Nhiệt độ màu tương quan (Danh		Chỉ số hoàn màu	Quang thông
		dạng thanh dầm	Màu sắc nguồn sáng	định)	(CRI)		
911401652209	BVP564 LED516/740 380W EP SAWB	116° x 15.7° x 65°	740 trắng trung tính	4000 K	70		51.600 lm
911401652309	BVP564 LED555/740 380W EP SWB	73° x 26°	740 trắng trung tính	4000 K	70		55.500 lm
911401653009	BVP564 LED750/740 470W EP AMB	91.6° x 55.1° x 34°	740 trắng trung tính	4000 K	70		75.000 lm
911401653109	BVP564 LED750/740 470W EP SMB	55°	740 trắng trung tính	4000 K	70		75.000 lm
911401653209	BVP564 LED750/740 470W WLP AMB	91.6° x 55.1° x 34°	740 trắng trung tính	4000 K	70		75.000 lm
911401653309	BVP564 LED720/740 450W GL AMB	91.6° x 55.1° x 34°	740 trắng trung tính	4000 K	70		72.000 lm
911401653409	BVP564 LED720/740 450W GL SMB	55°	740 trắng trung tính	4000 K	70		72.000 lm
911401653509	BVP564 LED612/740 440W EP NB	12°	740 trắng trung tính	4000 K	70		61.200 lm
911401653609	BVP564 LED612/740 440W EP S6	23°	740 trắng trung tính	4000 K	70		61.200 lm
911401653709	BVP564 LED567/740 440W EP SAWB	116° x 15.7° x 65°	740 trắng trung tính	4000 K	70		56.700 lm
911401653809	BVP564 LED612/740 440W EP SWB	73° x 26°	740 trắng trung tính	4000 K	70		61.200 lm
911401653909	BVP564 LED590/740 410W WLP NB	12°	740 trắng trung tính	4000 K	70		59.000 lm
911401654009	BVP564 LED590/740 410W GL NB	12°	740 trắng trung tính	4000 K	70		59.000 lm
911401654109	BVP564 LED590/740 410W GL S6	23°	740 trắng trung tính	4000 K	70		59.000 lm
911401654209	BVP564 LED546/740 410W GL SAWB	116° x 15.7° x 65°	740 trắng trung tính	4000 K	70		54.600 lm
911401654309	BVP564 LED590/740 410W GL SWB	73° x 26°	740 trắng trung tính	4000 K	70		59.000 lm

Vận hành và điện

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện	Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện
911401612009	BVP565 LED672/740 430W EP SWB	470 W	911401649809	BVP564 LED530/757 310W PSU AMB	310 W
911401612309	BVP565 LED672/750 430W EP SWB	430 W	911401649909	BVP564 LED530/740 310W PSU SMB	310 W
911401612609	BVP565 LED672/757 430W EP SWB	430 W	911401650009	BVP564 LED530/757 310W PSU SMB	310 W
911401612709	BVP565 LED577/730 430W EP SAWB P7	430 W	911401650109	BVP564 LED410/740 240W EP AMB	240 W
911401612809	BVP565 LED577/730 430W EP SAWB	430 W	911401650209	BVP564 LED410/757 240W EP AMB	240 W
911401612909	BVP565 LED672/740 430W EP NB	430 W	911401650309	BVP564 LED410/740 240W EP SMB	240 W
911401613009	BVP565 LED672/740 430W EP S6	430 W	911401650409	BVP564 LED410/757 240W EP SMB	240 W
911401613109	BVP565 LED672/750 430W EP NB	430 W	911401650509	BVP564 LED470/740 275W EP AMB	275 W
911401613209	BVP565 LED672/750 430W EP S6	430 W	911401650609	BVP564 LED470/757 275W EP AMB	275 W
911401613309	BVP565 LED672/757 430W EP NB	430 W	911401650709	BVP564 LED470/740 275W EP SMB	275 W
911401613409	BVP565 LED672/757 430W EP S6	430 W	911401650809	BVP564 LED470/757 275W EP SMB	275 W
911401613809	BVP565 LED558/730 370W FP SWB	370 W	911401650909	BVP564 LED530/740 310W EP AMB	310 W
911401613909	BVP565 LED601/740 370W FP SWB	370 W	911401651009	BVP564 LED530/757 310W EP AMB	310 W
911401614209	BVP565 LED601/750 370W FP SWB	370 W	911401651109	BVP564 LED530/740 310W EP SMB	310 W
911401614509	BVP565 LED601/757 370W FP SWB	370 W	911401651209	BVP564 LED530/757 310W EP SMB	310 W
911401614709	BVP565 LED601/740 370W FP NB	370 W	911401651309	BVP564 LED625/740 380W EP AMB	380 W
911401614809	BVP565 LED601/740 370W FP S6	370 W	911401651409	BVP564 LED625/740 380W EP SMB	380 W
911401614909	BVP565 LED601/750 370W FP NB	370 W	911401651909	BVP564 LED520/740 350W EP NB	350 W
911401615009	BVP565 LED601/750 370W FP S6	370 W	911401652009	BVP564 LED555/740 380W EP NB	380 W
911401615109	BVP565 LED601/757 370W FP NB	370 W	911401652109	BVP564 LED555/740 380W EP S6	380 W
911401615209	BVP565 LED601/757 370W FP S6	370 W	911401652209	BVP564 LED516/740 380W EP SAWB	380 W
911401644209	BVP565 LED800/740 470W EP AMB	470 W	911401652309	BVP564 LED555/740 380W EP SWB	380 W
911401644309	BVP565 LED800/740 470W EP SMB	470 W	911401653009	BVP564 LED750/740 470W EP AMB	470 W
911401607109	BVP563 LED336/740 220W EP SWB	220 W	911401653109	BVP564 LED750/740 470W EP SMB	470 W
911401607509	BVP563 LED336/750 220W EP SWB	220 W	911401653209	BVP564 LED750/740 470W WLP AMB	470 W
911401607809	BVP563 LED336/757 220W EP SWB	220 W	911401653309	BVP564 LED720/740 450W GL AMB	450 W
911401607909	BVP563 LED288/730 220W EP SAWB	220 W	911401653409	BVP564 LED720/740 450W GL SMB	450 W
911401610409	BVP563 LED288/730 220W EP SAWB P7	220 W	911401653509	BVP564 LED612/740 440W EP NB	440 W
911401643809	BVP563 LED375/740 220W EP AMB	220 W	911401653609	BVP564 LED612/740 440W EP S6	440 W
911401643909	BVP563 LED375/740 220W EP SMB	220 W	911401653709	BVP564 LED567/740 440W EP SAWB	440 W
911401644009	BVP563 LED355/840 220W EP SMB	220 W	911401653809	BVP564 LED612/740 440W EP SWB	440 W

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện
911401653909	BVP564 LED590/740 410W WLP NB	410 W
911401654009	BVP564 LED590/740 410W GL NB	410 W
911401654109	BVP564 LED590/740 410W GL S6	410 W

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện
911401654209	BVP564 LED546/740 410W GL SAWB	410 W
911401654309	BVP564 LED590/740 410W GL SWB	410 W

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Order Code	Full Product Name	Có thể điều	
		chỉnh độ sáng	Độ mờ tối đa
911401612009	BVP565 LED672/740 430W EP SWB	1-10 V	-
911401612309	BVP565 LED672/750 430W EP SWB	1-10 V	-
911401612609	BVP565 LED672/757 430W EP SWB	1-10 V	-
911401612709	BVP565 LED577/730 430W EP SAWB P7	1-10 V	-
911401612809	BVP565 LED577/730 430W EP SAWB	1-10 V	-
911401612909	BVP565 LED672/740 430W EP NB	1-10 V	-
911401613009	BVP565 LED672/740 430W EP S6	1-10 V	-
911401613109	BVP565 LED672/750 430W EP NB	1-10 V	-
911401613209	BVP565 LED672/750 430W EP S6	1-10 V	-
911401613309	BVP565 LED672/757 430W EP NB	1-10 V	-
911401613409	BVP565 LED672/757 430W EP S6	1-10 V	-
911401613809	BVP565 LED558/730 370W FP SWB	DALI	-
911401613909	BVP565 LED601/740 370W FP SWB	DALI	-
911401614209	BVP565 LED601/750 370W FP SWB	DALI	-
911401614509	BVP565 LED601/757 370W FP SWB	DALI	-
911401614709	BVP565 LED601/740 370W FP NB	DALI	-
911401614809	BVP565 LED601/740 370W FP S6	DALI	-
911401614909	BVP565 LED601/750 370W FP NB	DALI	-
911401615009	BVP565 LED601/750 370W FP S6	DALI	-
911401615109	BVP565 LED601/757 370W FP NB	DALI	-
911401615209	BVP565 LED601/757 370W FP S6	DALI	-
911401644209	BVP565 LED800/740 470W EP AMB	1-10 V	-
911401644309	BVP565 LED800/740 470W EP SMB	1-10 V	-
911401607109	BVP563 LED336/740 220W EP SWB	1-10 V	-
911401607509	BVP563 LED336/750 220W EP SWB	1-10 V	-
911401607809	BVP563 LED336/757 220W EP SWB	1-10 V	-
911401607909	BVP563 LED288/730 220W EP SAWB	1-10 V	-
911401610409	BVP563 LED288/730 220W EP SAWB P7	1-10 V	-
911401643809	BVP563 LED375/740 220W EP AMB	1-10 V	-
911401643909	BVP563 LED375/740 220W EP SMB	1-10 V	-
911401644009	BVP563 LED355/840 220W EP SMB	1-10 V	-
911401649809	BVP564 LED530/757 310W PSU AMB	-	Không áp dụng
911401649909	BVP564 LED530/740 310W PSU SMB	-	Không áp dụng

Order Code	Full Product Name	Có thể điều	
		chỉnh độ sáng	Độ mờ tối đa
911401650009	BVP564 LED530/757 310W PSU SMB	-	Không áp dụng
911401650109	BVP564 LED410/740 240W EP AMB	1-10 V	10%
911401650209	BVP564 LED410/757 240W EP AMB	1-10 V	10%
911401650309	BVP564 LED410/740 240W EP SMB	1-10 V	10%
911401650409	BVP564 LED410/757 240W EP SMB	1-10 V	10%
911401650509	BVP564 LED470/740 275W EP AMB	1-10 V	10%
911401650609	BVP564 LED470/757 275W EP AMB	1-10 V	10%
911401650709	BVP564 LED470/740 275W EP SMB	1-10 V	10%
911401650809	BVP564 LED470/757 275W EP SMB	1-10 V	10%
911401650909	BVP564 LED530/740 310W EP AMB	1-10 V	10%
911401651009	BVP564 LED530/757 310W EP AMB	1-10 V	10%
911401651109	BVP564 LED530/740 310W EP SMB	1-10 V	10%
911401651209	BVP564 LED530/757 310W EP SMB	1-10 V	10%
911401651309	BVP564 LED625/740 380W EP AMB	1-10 V	10%
911401651409	BVP564 LED625/740 380W EP SMB	1-10 V	10%
911401651909	BVP564 LED520/740 350W EP NB	1-10 V	10%
911401652009	BVP564 LED555/740 380W EP NB	1-10 V	10%
911401652109	BVP564 LED555/740 380W EP S6	1-10 V	10%
911401652209	BVP564 LED516/740 380W EP SAWB	1-10 V	10%
911401652309	BVP564 LED555/740 380W EP SWB	1-10 V	10%
911401653009	BVP564 LED750/740 470W EP AMB	1-10 V	10%
911401653109	BVP564 LED750/740 470W EP SMB	1-10 V	10%
911401653209	BVP564 LED750/740 470W WLP AMB	1-10 V	10%
911401653309	BVP564 LED720/740 450W GL AMB	1-10 V	10%
911401653409	BVP564 LED720/740 450W GL SMB	1-10 V	10%
911401653509	BVP564 LED612/740 440W EP NB	1-10 V	10%
911401653609	BVP564 LED612/740 440W EP S6	1-10 V	10%
911401653709	BVP564 LED567/740 440W EP SAWB	1-10 V	10%
911401653809	BVP564 LED612/740 440W EP SWB	1-10 V	10%
911401653909	BVP564 LED590/740 410W WLP NB	1-10 V	10%
911401654009	BVP564 LED590/740 410W GL NB	1-10 V	10%
911401654109	BVP564 LED590/740 410W GL S6	1-10 V	10%
911401654209	BVP564 LED546/740 410W GL SAWB	1-10 V	10%
911401654309	BVP564 LED590/740 410W GL SWB	1-10 V	10%

