



高光效多功能 LED 泛光灯

Tango Pro 泛光灯(非港口机械版本)

飞利浦 Tango Pro LED 泛光灯是飞利浦 Tango LED 泛光灯的第五代。Tango Pro 将效率提升到一个新的水平，以紧凑而优雅的设计提供业界最佳的效率。该灯具可应用于多种应用领域，从区域照明到休闲体育设施照明皆可展现出色效果。LED 驱动器采用紧凑而坚固的外壳，符合全球公认的安全标准。其专门设计的散热器兼具美观性和功能性，确保出色的可靠性。模块化、流线型的灯具轮廓提供了视觉平衡的设计。飞利浦 Tango Pro LED 泛光灯旨在创造更明亮、更安全的环境。Tango Pro 采用先进的 LED 技术，在光分布和 UltraEfficiency 170 流明/瓦以及最高 200 流明/瓦方面均具有卓越的性能。灯具使用寿命较长且采用可回收材料，助您实现可持续发展目标。

优点

- 产品有高效和超高效版本，可降低碳排放并节省能源。
- 6 种光学元件、12 种驱动器选项和选配配件（外部遮光罩、安全链、瞄准装置）可让您满足广泛的应用需求。
- 互联且系统就绪（可用于 Interact 和 ZD4i），与 Interact, CityTouch Flex 平台兼容。
- 具有吸引力的可持续设计以及坚固的材料提供了在恶劣环境下的耐用性、坚固的品质和可靠性。

特点

- UltraEfficiency 型号提供 170 流明/瓦，系统效能高达 200 流明/瓦。
- 流明选项范围从 8,500 流明到 85,000 流明。
- 高品质 ADC1 压铸铝外壳和不锈钢支架。
- 1,000 小时/2,000 小时海盐防护 (MSP)，适用于海岸线应用。
- IP66 防护等级和 IK08 抗撞击等级。
- 在 X、Y 和 Z 轴三个方向经过了 3G 加速度的 10 万次循环振动测试，起重机型号更是经过 6G 加速度测试。
- 可抵御 150km/h+ 的台风。
- 75K 小时寿命（L70，@ta=50°C）。
- 经认证可在 50°C 环境温度下运行。
- 5 年保修。

Tango Pro 泛光灯(非港口机械版本)


应用

- 机场照明
- 体育和运动场所
- 停车场照明
- 建筑、纪念碑和外墙
- 交通枢纽及收费公路
- 布告牌照明
- 堆场
- 大型工业区照明

安全提示

- 对于海岸线应用，建议使用 MSP 达 2,000 小时 (或以上) 的设备 (因磨损和损耗导致的损坏不在责任范围内)
- 不适用于化学工业区
- 不适合安装在移动物体上
- 严禁安装在港口等重型起重机械上，重型机械用泛光灯请使用 CraneMaster 系列产品

二维绘图




Tango Pro 泛光灯(非港口机械版本)

产品详细



Tango Pro, floodlight



Tango Pro, floodlight



Tango Pro, floodlight



Tango Pro, floodlight



Tango Pro, floodlight



Tango Pro, floodlight



Tango Pro, floodlight

Tango Pro 泛光灯(非港口机械版本)

一般信息	
包含的驱动器	是
灯技术	
显色指数 (CRI)	70
机械和外壳	
光罩类型	聚碳酸酯
外壳颜色	RAL7040
机械冲击保护代码	IK08
IP 等级	IP66
审批和申请	
CE 标志	是
可燃性标志	-

一般信息

Order Code	Full Product Name	服务标签
911401612009	BVP565 LED672/740 430W EP SWB	是
911401612309	BVP565 LED672/750 430W EP SWB	是
911401612609	BVP565 LED672/757 430W EP SWB	是
911401612709	BVP565 LED577/730 430W EP SAWB P7	是
911401612809	BVP565 LED577/730 430W EP SAWB	是
911401612909	BVP565 LED672/740 430W EP NB	是
911401613009	BVP565 LED672/740 430W EP S6	是
911401613109	BVP565 LED672/750 430W EP NB	是
911401613209	BVP565 LED672/750 430W EP S6	是
911401613309	BVP565 LED672/757 430W EP NB	是
911401613409	BVP565 LED672/757 430W EP S6	是
911401613809	BVP565 LED558/730 370W FP SWB	是
911401613909	BVP565 LED601/740 370W FP SWB	是
911401614209	BVP565 LED601/750 370W FP SWB	是
911401614509	BVP565 LED601/757 370W FP SWB	是
911401614709	BVP565 LED601/740 370W FP NB	是
911401614809	BVP565 LED601/740 370W FP S6	是
911401614909	BVP565 LED601/750 370W FP NB	是
911401615009	BVP565 LED601/750 370W FP S6	是
911401615109	BVP565 LED601/757 370W FP NB	是
911401615209	BVP565 LED601/757 370W FP S6	是
911401644209	BVP565 LED800/740 470W EP AMB	是
911401644309	BVP565 LED800/740 470W EP SMB	是
911401607109	BVP563 LED336/740 220W EP SWB	是
911401607509	BVP563 LED336/750 220W EP SWB	是
911401607809	BVP563 LED336/757 220W EP SWB	是
911401607909	BVP563 LED288/730 220W EP SAWB	是
911401610409	BVP563 LED288/730 220W EP SAWB P7	是
911401643809	BVP563 LED375/740 220W EP AMB	是
911401643909	BVP563 LED375/740 220W EP SMB	是
911401649809	BVP564 LED530/757 310W PSU AMB	-
911401649909	BVP564 LED530/740 310W PSU SMB	-
911401650009	BVP564 LED530/757 310W PSU SMB	-
911401650109	BVP564 LED410/740 240W EP AMB	-
911401650209	BVP564 LED410/757 240W EP AMB	-
911401650309	BVP564 LED410/740 240W EP SMB	-
911401650409	BVP564 LED410/757 240W EP SMB	-
911401650509	BVP564 LED470/740 275W EP AMB	-
911401650609	BVP564 LED470/757 275W EP AMB	-
911401650709	BVP564 LED470/740 275W EP SMB	-
911401650809	BVP564 LED470/757 275W EP SMB	-
911401650909	BVP564 LED530/740 310W EP AMB	-
911401651009	BVP564 LED530/757 310W EP AMB	-
911401651109	BVP564 LED530/740 310W EP SMB	-
911401651209	BVP564 LED530/757 310W EP SMB	-
911401651309	BVP564 LED625/740 380W EP AMB	-
911401651409	BVP564 LED625/740 380W EP SMB	-
911401651909	BVP564 LED520/740 350W EP NB	-
911401652009	BVP564 LED555/740 380W EP NB	-
911401652109	BVP564 LED555/740 380W EP S6	-
911401652209	BVP564 LED516/740 380W EP SAWB	-

Tango Pro 泛光灯(非港口机械版本)

Order Code	Full Product Name	服务标签
911401652309	BVP564 LED555/740 380W EP SWB	-
911401653009	BVP564 LED750/740 470W EP AMB	-
911401653109	BVP564 LED750/740 470W EP SMB	-
911401653509	BVP564 LED612/740 440W EP NB	-
911401653609	BVP564 LED612/740 440W EP S6	-
911401653709	BVP564 LED567/740 440W EP SAWB	-
911401653809	BVP564 LED612/740 440W EP SWB	-

灯技术

Order Code	Full Product Name	灯具光束		相关色温	
		扩散	光源颜色	(标称)	光通量
911401612009	BVP565 LED672/740 430W EP SWB	-	750 中性白色	4000 K	67,200 lm
911401612309	BVP565 LED672/750 430W EP SWB	-	750 中性白色	5000 K	67,200 lm
911401612609	BVP565 LED672/757 430W EP SWB	-	757 冷白色	5700 K	67,200 lm
911401612709	BVP565 LED577/730 430W EP SAWB P7	-	730 暖白色	3000 K	57,700 lm
911401612809	BVP565 LED577/730 430W EP SAWB	-	730 暖白色	3000 K	57,700 lm
911401612909	BVP565 LED672/740 430W EP NB	-	740 中性白色	4000 K	67,200 lm
911401613009	BVP565 LED672/740 430W EP S6	-	740 中性白色	4000 K	67,200 lm
911401613109	BVP565 LED672/750 430W EP NB	-	750 中性白色	5000 K	67,200 lm
911401613209	BVP565 LED672/750 430W EP S6	-	750 中性白色	5000 K	67,200 lm
911401613309	BVP565 LED672/757 430W EP NB	-	757 冷白色	5700 K	67,200 lm
911401613409	BVP565 LED672/757 430W EP S6	-	757 冷白色	5700 K	67,200 lm
911401613809	BVP565 LED558/730 370W FP SWB	-	730 暖白色	3000 K	55,800 lm
911401613909	BVP565 LED601/740 370W FP SWB	-	740 中性白色	4000 K	60,100 lm
911401614209	BVP565 LED601/750 370W FP SWB	-	750 中性白色	5000 K	60,100 lm
911401614509	BVP565 LED601/757 370W FP SWB	-	757 冷白色	5700 K	60,100 lm
911401614709	BVP565 LED601/740 370W FP NB	-	740 中性白色	4000 K	60,100 lm
911401614809	BVP565 LED601/740 370W FP S6	-	740 中性白色	4000 K	60,100 lm
911401614909	BVP565 LED601/750 370W FP NB	-	750 中性白色	5000 K	60,100 lm
911401615009	BVP565 LED601/750 370W FP S6	-	750 中性白色	5000 K	60,100 lm
911401615109	BVP565 LED601/757 370W FP NB	-	757 冷白色	5700 K	60,100 lm

Order Code	Full Product Name	灯具光束		相关色温	
		扩散	光源颜色	(标称)	光通量
911401615209	BVP565 LED601/757 370W FP S6	-	757 冷白色	5700 K	60,100 lm
911401644209	BVP565 LED800/740 470W EP AMB	-	740 中性白色	4000 K	80,000 lm
911401644309	BVP565 LED800/740 470W EP SMB	-	740 中性白色	4000 K	80,000 lm
911401607109	BVP563 LED336/740 220W EP SWB	-	740 中性白色	4000 K	33,600 lm
911401607509	BVP563 LED336/750 220W EP SWB	-	750 中性白色	5000 K	33,600 lm
911401607809	BVP563 LED336/757 220W EP SWB	-	757 冷白色	5700 K	33,600 lm
911401607909	BVP563 LED288/730 220W EP SAWB	-	730 暖白色	3000 K	28,800 lm
911401610409	BVP563 LED288/730 220W EP SAWB P7	-	730 暖白色	3000 K	28,800 lm
911401643809	BVP563 LED375/740 220W EP AMB	-	740 中性白色	4000 K	37,500 lm
911401643909	BVP563 LED375/740 220W EP SMB	-	740 中性白色	4000 K	37,500 lm
911401649809	BVP564 LED530/757 310W PSU AMB	91.6° x 55.1° x 34°	757 冷白色	5700 K	53,000 lm
911401649909	BVP564 LED530/740 310W PSU SMB	55°	740 中性白色	4000 K	53,000 lm
911401650009	BVP564 LED530/757 310W PSU SMB	55°	757 冷白色	5700 K	53,000 lm
911401650109	BVP564 LED410/740 240W EP AMB	91.6° x 55.1° x 34°	740 中性白色	4000 K	41,000 lm
911401650209	BVP564 LED410/757 240W EP AMB	91.6° x 55.1° x 34°	757 冷白色	5700 K	41,000 lm
911401650309	BVP564 LED410/740 240W EP SMB	55°	740 中性白色	4000 K	41,000 lm
911401650409	BVP564 LED410/757 240W EP SMB	55°	757 冷白色	5700 K	41,000 lm
911401650509	BVP564 LED470/740 275W EP AMB	91.6° x 55.1° x 34°	740 中性白色	4000 K	47,000 lm

Tango Pro 泛光灯(非港口机械版本)

Order Code	Full Product Name	灯具光束		相关色温	
		扩散	光源颜色	(标称)	光通量
911401650609	BVP564 LED470/757 275W EP AMB	91.6° x	757 冷白色	5700 K	47,000 lm
		55.1° x			
		34°			
911401650709	BVP564 LED470/740 275W EP SMB	55°	740 中性白色	4000 K	47,000 lm
911401650809	BVP564 LED470/757 275W EP SMB	55°	757 冷白色	5700 K	47,000 lm
911401650909	BVP564 LED530/740 310W EP AMB	91.6° x	740 中性白色	4000 K	53,000 lm
		55.1° x			
		34°			
911401651009	BVP564 LED530/757 310W EP AMB	91.6° x	757 冷白色	5700 K	53,000 lm
		55.1° x			
		34°			
911401651109	BVP564 LED530/740 310W EP SMB	55°	740 中性白色	4000 K	53,000 lm
911401651209	BVP564 LED530/757 310W EP SMB	55°	757 冷白色	5700 K	53,000 lm
911401651309	BVP564 LED625/740 380W EP AMB	91.6° x	740 中性白色	4000 K	62,500 lm
		55.1° x			
		34°			
911401651409	BVP564 LED625/740 380W EP SMB	55°	740 中性白色	4000 K	62,500 lm
911401651909	BVP564 LED520/740 350W EP NB	12°	740 中性白色	4000 K	52,000 lm

操作和电气

Order Code	Full Product Name	功耗
911401612009	BVP565 LED672/740 430W EP SWB	470 W
911401612309	BVP565 LED672/750 430W EP SWB	430 W
911401612609	BVP565 LED672/757 430W EP SWB	430 W
911401612709	BVP565 LED577/730 430W EP SAWB P7	430 W
911401612809	BVP565 LED577/730 430W EP SAWB	430 W
911401612909	BVP565 LED672/740 430W EP NB	430 W
911401613009	BVP565 LED672/740 430W EP S6	430 W
911401613109	BVP565 LED672/750 430W EP NB	430 W
911401613209	BVP565 LED672/750 430W EP S6	430 W
911401613309	BVP565 LED672/757 430W EP NB	430 W
911401613409	BVP565 LED672/757 430W EP S6	430 W
911401613809	BVP565 LED558/730 370W FP SWB	370 W
911401613909	BVP565 LED601/740 370W FP SWB	370 W
911401614209	BVP565 LED601/750 370W FP SWB	370 W
911401614509	BVP565 LED601/757 370W FP SWB	370 W
911401614709	BVP565 LED601/740 370W FP NB	370 W
911401614809	BVP565 LED601/740 370W FP S6	370 W
911401614909	BVP565 LED601/750 370W FP NB	370 W
911401615009	BVP565 LED601/750 370W FP S6	370 W
911401615109	BVP565 LED601/757 370W FP NB	370 W
911401615209	BVP565 LED601/757 370W FP S6	370 W
911401644209	BVP565 LED800/740 470W EP AMB	470 W
911401644309	BVP565 LED800/740 470W EP SMB	470 W

Order Code	Full Product Name	灯具光束		相关色温	
		扩散	光源颜色	(标称)	光通量
911401652009	BVP564 LED555/740 380W EP NB	12°	740 中性白色	4000 K	55,500 lm
911401652109	BVP564 LED555/740 380W EP S6	23°	740 中性白色	4000 K	55,500 lm
911401652209	BVP564 LED516/740 380W EP SAWB	116° x	740 中性白色	4000 K	51,600 lm
		15.7° x			
		65°			
911401652309	BVP564 LED555/740 380W EP SWB	73° x 26°	740 中性白色	4000 K	55,500 lm
911401653009	BVP564 LED750/740 470W EP AMB	91.6° x	740 中性白色	4000 K	75,000 lm
		55.1° x			
		34°			
911401653109	BVP564 LED750/740 470W EP SMB	55°	740 中性白色	4000 K	75,000 lm
911401653509	BVP564 LED612/740 440W EP NB	12°	740 中性白色	4000 K	61,200 lm
911401653609	BVP564 LED612/740 440W EP S6	23°	740 中性白色	4000 K	61,200 lm
911401653709	BVP564 LED567/740 440W EP SAWB	116° x	740 中性白色	4000 K	56,700 lm
		15.7° x			
		65°			
911401653809	BVP564 LED612/740 440W EP SWB	73° x 26°	740 中性白色	4000 K	61,200 lm

Tango Pro 泛光灯(非港口机械版本)

Order Code	Full Product Name	功耗
911401651409	BVP564 LED625/740 380W EP SMB	380 W
911401651909	BVP564 LED520/740 350W EP NB	350 W
911401652009	BVP564 LED555/740 380W EP NB	380 W
911401652109	BVP564 LED555/740 380W EP S6	380 W
911401652209	BVP564 LED516/740 380W EP SAWB	380 W
911401652309	BVP564 LED555/740 380W EP SWB	380 W

Order Code	Full Product Name	功耗
911401653009	BVP564 LED750/740 470W EP AMB	470 W
911401653109	BVP564 LED750/740 470W EP SMB	470 W
911401653509	BVP564 LED612/740 440W EP NB	440 W
911401653609	BVP564 LED612/740 440W EP S6	440 W
911401653709	BVP564 LED567/740 440W EP SAWB	440 W
911401653809	BVP564 LED612/740 440W EP SWB	440 W

控制和调光

Order Code	Full Product Name	可调光	最高暗淡级别
911401612009	BVP565 LED672/740 430W EP SWB	1 - 10 伏	-
911401612309	BVP565 LED672/750 430W EP SWB	1 - 10 伏	-
911401612609	BVP565 LED672/757 430W EP SWB	1 - 10 伏	-
911401612709	BVP565 LED577/730 430W EP SAWB P7	1 - 10 伏	-
911401612809	BVP565 LED577/730 430W EP SAWB	1 - 10 伏	-
911401612909	BVP565 LED672/740 430W EP NB	1 - 10 伏	-
911401613009	BVP565 LED672/740 430W EP S6	1 - 10 伏	-
911401613109	BVP565 LED672/750 430W EP NB	1 - 10 伏	-
911401613209	BVP565 LED672/750 430W EP S6	1 - 10 伏	-
911401613309	BVP565 LED672/757 430W EP NB	1 - 10 伏	-
911401613409	BVP565 LED672/757 430W EP S6	1 - 10 伏	-
911401613809	BVP565 LED558/730 370W FP SWB	DALI	-
911401613909	BVP565 LED601/740 370W FP SWB	DALI	-
911401614209	BVP565 LED601/750 370W FP SWB	DALI	-
911401614509	BVP565 LED601/757 370W FP SWB	DALI	-
911401614709	BVP565 LED601/740 370W FP NB	DALI	-
911401614809	BVP565 LED601/740 370W FP S6	DALI	-
911401614909	BVP565 LED601/750 370W FP NB	DALI	-
911401615009	BVP565 LED601/750 370W FP S6	DALI	-
911401615109	BVP565 LED601/757 370W FP NB	DALI	-
911401615209	BVP565 LED601/757 370W FP S6	DALI	-
911401644209	BVP565 LED800/740 470W EP AMB	1 - 10 伏	-
911401644309	BVP565 LED800/740 470W EP SMB	1 - 10 伏	-
911401607109	BVP563 LED336/740 220W EP SWB	1 - 10 伏	-
911401607509	BVP563 LED336/750 220W EP SWB	1 - 10 伏	-
911401607809	BVP563 LED336/757 220W EP SWB	1 - 10 伏	-
911401607909	BVP563 LED288/730 220W EP SAWB	1 - 10 伏	-
911401610409	BVP563 LED288/730 220W EP SAWB P7	1 - 10 伏	-
911401643809	BVP563 LED375/740 220W EP AMB	1 - 10 伏	-

Order Code	Full Product Name	可调光	最高暗淡级别
911401643909	BVP563 LED375/740 220W EP SMB	1 - 10 伏	-
911401649809	BVP564 LED530/757 310W PSU AMB	-	不适用
911401649909	BVP564 LED530/740 310W PSU SMB	-	不适用
911401650009	BVP564 LED530/757 310W PSU SMB	-	不适用
911401650109	BVP564 LED410/740 240W EP AMB	1 - 10 伏	10%
911401650209	BVP564 LED410/757 240W EP AMB	1 - 10 伏	10%
911401650309	BVP564 LED410/740 240W EP SMB	1 - 10 伏	10%
911401650409	BVP564 LED410/757 240W EP SMB	1 - 10 伏	10%
911401650509	BVP564 LED470/740 275W EP AMB	1 - 10 伏	10%
911401650609	BVP564 LED470/757 275W EP AMB	1 - 10 伏	10%
911401650709	BVP564 LED470/740 275W EP SMB	1 - 10 伏	10%
911401650809	BVP564 LED470/757 275W EP SMB	1 - 10 伏	10%
911401650909	BVP564 LED530/740 310W EP AMB	1 - 10 伏	10%
911401651009	BVP564 LED530/757 310W EP AMB	1 - 10 伏	10%
911401651109	BVP564 LED530/740 310W EP SMB	1 - 10 伏	10%
911401651209	BVP564 LED530/757 310W EP SMB	1 - 10 伏	10%
911401651309	BVP564 LED625/740 380W EP AMB	1 - 10 伏	10%
911401651409	BVP564 LED625/740 380W EP SMB	1 - 10 伏	10%
911401651909	BVP564 LED520/740 350W EP NB	1 - 10 伏	10%
911401652009	BVP564 LED555/740 380W EP NB	1 - 10 伏	10%
911401652109	BVP564 LED555/740 380W EP S6	1 - 10 伏	10%
911401652209	BVP564 LED516/740 380W EP SAWB	1 - 10 伏	10%
911401652309	BVP564 LED555/740 380W EP SWB	1 - 10 伏	10%
911401653009	BVP564 LED750/740 470W EP AMB	1 - 10 伏	10%
911401653109	BVP564 LED750/740 470W EP SMB	1 - 10 伏	10%
911401653509	BVP564 LED612/740 440W EP NB	1 - 10 伏	10%
911401653609	BVP564 LED612/740 440W EP S6	1 - 10 伏	10%
911401653709	BVP564 LED567/740 440W EP SAWB	1 - 10 伏	10%
911401653809	BVP564 LED612/740 440W EP SWB	1 - 10 伏	10%

