



超節能與多功能的 LED 投射燈

Tango Pro

Philips Tango Pro LED 泛光燈是飛利浦 Tango LED 泛光燈的第五代。Tango Pro 將效率提升到一個新的水平，以緊湊而優雅的設計提供業界最佳的效率。這款燈具適用於多種應用場所，從大面積照明到娛樂休閒運動設施場所。LED 驅動器採用緊湊而堅固的外殼，符合全球公認的安全標準。專屬設計的燈杯結合美觀與實用性，確保可靠度和長效使用壽命。模組化、流線型的燈具輪廓提供了視覺上平衡的設計。Philips Tango Pro LED 投射燈經過精心設計，創造更明亮、更安全的環境。Tango Pro 採用最新的 LED 技術，在光分佈和超高效率 170 lm/W 和高達 200 lm/W 方面提供卓越的性能。長效燈具使用壽命和可回收材料，可支援您落實永續發展目標。

优点

- 產品有高效和超高效版本，可實現低碳排放和節能。
- 6 組光學裝置、12 組驅動器選項和配件 (外部格柵、安全鏈條、投光裝置) 可滿足廣泛的應用要求。
- 已連接且設備可用 (可與 Interact 和 ZD4i 互動)，與 Interact 平台相容。
- 有吸引力的可持續設計和堅固的材料提供耐用性、堅固的品質和可靠性，可應對惡劣的環境。

特点

- UltraEfficiency 版本提供 170 lm/W，系統效率高達 200 lm/W。
- 流明封裝從 8,500 流明到 85,000 流明。
- 高品質 ADC1 壓鑄鋁外罩和不鏽鋼支架。
- 適用於海岸線應用的 1,000 小時/2,000 小時海洋鹽保護 (MSP)。
- IP66 入口防護等級及 IK08 衝擊防護等級。
- 100K 週期振動測試，X、Y、Z 軸 3G，起重機版本 6G。
- 可承受 150 公里/小時以上的颱風。
- 75K 小時使用壽命 (L70, @ta=50°C)。
- 經過認證可在 50°C 環境溫度下運作。
- 5 年保固。


应用

- 機場
- 競技場和體育運動
- 室內停車場
- 建築物、紀念碑和外牆
- 交通樞紐和收費公路
- 廣告招牌
- 港口及貨櫃場
- 大型工業區


安全提示

- 對於海岸線應用，建議使用 2,000 小時 (或以上) MSP (不承擔磨損損壞責任)
- 不適合化學工業區域
- 不適合安裝在移動物體上

二维绘图



产品详细



一般資訊	
內附驅動器	是
機械與外罩	
光學罩類型	聚碳酸酯樹脂
外罩色彩	RAL7040
機械衝擊保護規範	IK08
防水防塵規範 (IP)	IP66
認證與應用	
CE 標誌	是
易燃性標誌	-

一般資訊

Order Code	Full Product Name	客戶服務標籤
911401612009	BVP565 LED672/740 430W EP SWB	是
911401612309	BVP565 LED672/750 430W EP SWB	是
911401612609	BVP565 LED672/757 430W EP SWB	是
911401612709	BVP565 LED577/730 430W EP SAWB P7	是
911401612809	BVP565 LED577/730 430W EP SAWB	是
911401612909	BVP565 LED672/740 430W EP NB	是
911401613009	BVP565 LED672/740 430W EP S6	是
911401613109	BVP565 LED672/750 430W EP NB	是
911401613209	BVP565 LED672/750 430W EP S6	是
911401613309	BVP565 LED672/757 430W EP NB	是
911401613409	BVP565 LED672/757 430W EP S6	是
911401613809	BVP565 LED558/730 370W FP SWB	是
911401613909	BVP565 LED601/740 370W FP SWB	是
911401614209	BVP565 LED601/750 370W FP SWB	是
911401614509	BVP565 LED601/757 370W FP SWB	是
911401614709	BVP565 LED601/740 370W FP NB	是
911401614809	BVP565 LED601/740 370W FP S6	是
911401614909	BVP565 LED601/750 370W FP NB	是
911401615009	BVP565 LED601/750 370W FP S6	是
911401615109	BVP565 LED601/757 370W FP NB	是
911401615209	BVP565 LED601/757 370W FP S6	是
911401644209	BVP565 LED800/740 470W EP AMB	是
911401644309	BVP565 LED800/740 470W EP SMB	是
911401607109	BVP563 LED336/740 220W EP SWB	是
911401607509	BVP563 LED336/750 220W EP SWB	是
911401607809	BVP563 LED336/757 220W EP SWB	是
911401607909	BVP563 LED288/730 220W EP SAWB	是
911401610409	BVP563 LED288/730 220W EP SAWB P7	是
911401643809	BVP563 LED375/740 220W EP AMB	是
911401643909	BVP563 LED375/740 220W EP SMB	是
911401644009	BVP563 LED355/840 220W EP SMB	是
911401649809	BVP564 LED530/757 310W PSU AMB	-
911401649909	BVP564 LED530/740 310W PSU SMB	-
911401650009	BVP564 LED530/757 310W PSU SMB	-

Order Code	Full Product Name	客戶服務標籤
911401650109	BVP564 LED410/740 240W EP AMB	-
911401650209	BVP564 LED410/757 240W EP AMB	-
911401650309	BVP564 LED410/740 240W EP SMB	-
911401650409	BVP564 LED410/757 240W EP SMB	-
911401650509	BVP564 LED470/740 275W EP AMB	-
911401650609	BVP564 LED470/757 275W EP AMB	-
911401650709	BVP564 LED470/740 275W EP SMB	-
911401650809	BVP564 LED470/757 275W EP SMB	-
911401650909	BVP564 LED530/740 310W EP AMB	-
911401651009	BVP564 LED530/757 310W EP AMB	-
911401651109	BVP564 LED530/740 310W EP SMB	-
911401651209	BVP564 LED530/757 310W EP SMB	-
911401651309	BVP564 LED625/740 380W EP AMB	-
911401651409	BVP564 LED625/740 380W EP SMB	-
911401651909	BVP564 LED520/740 350W EP NB	-
911401652009	BVP564 LED555/740 380W EP NB	-
911401652109	BVP564 LED555/740 380W EP S6	-
911401652209	BVP564 LED516/740 380W EP SAWB	-
911401652309	BVP564 LED555/740 380W EP SWB	-
911401653009	BVP564 LED750/740 470W EP AMB	-
911401653109	BVP564 LED750/740 470W EP SMB	-
911401653209	BVP564 LED750/740 470W WLP AMB	-
911401653309	BVP564 LED720/740 450W GL AMB	-
911401653409	BVP564 LED720/740 450W GL SMB	-
911401653509	BVP564 LED612/740 440W EP NB	-
911401653609	BVP564 LED612/740 440W EP S6	-
911401653709	BVP564 LED567/740 440W EP SAWB	-
911401653809	BVP564 LED612/740 440W EP SWB	-
911401653909	BVP564 LED590/740 410W WLP NB	-
911401654009	BVP564 LED590/740 410W GL NB	-
911401654109	BVP564 LED590/740 410W GL S6	-
911401654209	BVP564 LED546/740 410W GL SAWB	-
911401654309	BVP564 LED590/740 410W GL SWB	-

照明技術

Order Code	Full Product Name	燈具光束幅度	光源色彩	相關色溫 (標稱)	演色性指數 (CRI)	光通量
911401612009	BVP565 LED672/740 430W EP SWB	-	750 中性白光	4000 K	70	67,200 lm
911401612309	BVP565 LED672/750 430W EP SWB	-	750 中性白光	5000 K	70	67,200 lm
911401612609	BVP565 LED672/757 430W EP SWB	-	757 冷白光	5700 K	70	67,200 lm
911401612709	BVP565 LED577/730 430W EP SAWB P7	-	730 暖白光	3000 K	70	57,700 lm
911401612809	BVP565 LED577/730 430W EP SAWB	-	730 暖白光	3000 K	70	57,700 lm
911401612909	BVP565 LED672/740 430W EP NB	-	740 中性白光	4000 K	70	67,200 lm
911401613009	BVP565 LED672/740 430W EP S6	-	740 中性白光	4000 K	70	67,200 lm
911401613109	BVP565 LED672/750 430W EP NB	-	750 中性白光	5000 K	70	67,200 lm
911401613209	BVP565 LED672/750 430W EP S6	-	750 中性白光	5000 K	70	67,200 lm
911401613309	BVP565 LED672/757 430W EP NB	-	757 冷白光	5700 K	70	67,200 lm
911401613409	BVP565 LED672/757 430W EP S6	-	757 冷白光	5700 K	70	67,200 lm
911401613809	BVP565 LED558/730 370W FP SWB	-	730 暖白光	3000 K	70	55,800 lm
911401613909	BVP565 LED601/740 370W FP SWB	-	740 中性白光	4000 K	70	60,100 lm
911401614209	BVP565 LED601/750 370W FP SWB	-	750 中性白光	5000 K	70	60,100 lm

Order Code	Full Product Name	燈具光束幅度	光源色彩	相關色溫 (標稱)	演色性指數 (CRI)	光通量
911401614509	BVP565 LED601/757 370W FP SWB	-	757 冷白光	5700 K	70	60,100 lm
911401614709	BVP565 LED601/740 370W FP NB	-	740 中性白光	4000 K	70	60,100 lm
911401614809	BVP565 LED601/740 370W FP S6	-	740 中性白光	4000 K	70	60,100 lm
911401614909	BVP565 LED601/750 370W FP NB	-	750 中性白光	5000 K	70	60,100 lm
911401615009	BVP565 LED601/750 370W FP S6	-	750 中性白光	5000 K	70	60,100 lm
911401615109	BVP565 LED601/757 370W FP NB	-	757 冷白光	5700 K	70	60,100 lm
911401615209	BVP565 LED601/757 370W FP S6	-	757 冷白光	5700 K	70	60,100 lm
911401644209	BVP565 LED800/740 470W EP AMB	-	740 中性白光	4000 K	70	80,000 lm
911401644309	BVP565 LED800/740 470W EP SMB	-	740 中性白光	4000 K	70	80,000 lm
911401607109	BVP563 LED336/740 220W EP SWB	-	740 中性白光	4000 K	70	33,600 lm
911401607509	BVP563 LED336/750 220W EP SWB	-	750 中性白光	5000 K	70	33,600 lm
911401607809	BVP563 LED336/757 220W EP SWB	-	757 冷白光	5700 K	70	33,600 lm
911401607909	BVP563 LED288/730 220W EP SAWB	-	730 暖白光	3000 K	70	28,800 lm
911401610409	BVP563 LED288/730 220W EP SAWB P7	-	730 暖白光	3000 K	70	28,800 lm
911401643809	BVP563 LED375/740 220W EP AMB	-	740 中性白光	4000 K	70	37,500 lm
911401643909	BVP563 LED375/740 220W EP SMB	-	740 中性白光	4000 K	70	37,500 lm
911401644009	BVP563 LED355/840 220W EP SMB	-	840 中性白光	4000 K	80	35,500 lm
911401649809	BVP564 LED530/757 310W PSU AMB	91.6° x 55.1° x 34°	757 冷白光	5700 K	70	53,000 lm
911401649909	BVP564 LED530/740 310W PSU SMB	55°	740 中性白光	4000 K	70	53,000 lm
911401650009	BVP564 LED530/757 310W PSU SMB	55°	757 冷白光	5700 K	70	53,000 lm
911401650109	BVP564 LED410/740 240W EP AMB	91.6° x 55.1° x 34°	740 中性白光	4000 K	70	41,000 lm
911401650209	BVP564 LED410/757 240W EP AMB	91.6° x 55.1° x 34°	757 冷白光	5700 K	70	41,000 lm
911401650309	BVP564 LED410/740 240W EP SMB	55°	740 中性白光	4000 K	70	41,000 lm
911401650409	BVP564 LED410/757 240W EP SMB	55°	757 冷白光	5700 K	70	41,000 lm
911401650509	BVP564 LED470/740 275W EP AMB	91.6° x 55.1° x 34°	740 中性白光	4000 K	70	47,000 lm
911401650609	BVP564 LED470/757 275W EP AMB	91.6° x 55.1° x 34°	757 冷白光	5700 K	70	47,000 lm
911401650709	BVP564 LED470/740 275W EP SMB	55°	740 中性白光	4000 K	70	47,000 lm
911401650809	BVP564 LED470/757 275W EP SMB	55°	757 冷白光	5700 K	70	47,000 lm
911401650909	BVP564 LED530/740 310W EP AMB	91.6° x 55.1° x 34°	740 中性白光	4000 K	70	53,000 lm
911401651009	BVP564 LED530/757 310W EP AMB	91.6° x 55.1° x 34°	757 冷白光	5700 K	70	53,000 lm
911401651109	BVP564 LED530/740 310W EP SMB	55°	740 中性白光	4000 K	70	53,000 lm
911401651209	BVP564 LED530/757 310W EP SMB	55°	757 冷白光	5700 K	70	53,000 lm
911401651309	BVP564 LED625/740 380W EP AMB	91.6° x 55.1° x 34°	740 中性白光	4000 K	70	62,500 lm
911401651409	BVP564 LED625/740 380W EP SMB	55°	740 中性白光	4000 K	70	62,500 lm
911401651909	BVP564 LED520/740 350W EP NB	12°	740 中性白光	4000 K	70	52,000 lm
911401652009	BVP564 LED555/740 380W EP NB	12°	740 中性白光	4000 K	70	55,500 lm
911401652109	BVP564 LED555/740 380W EP S6	23°	740 中性白光	4000 K	70	55,500 lm
911401652209	BVP564 LED516/740 380W EP SAWB	116° x 15.7° x 65°	740 中性白光	4000 K	70	51,600 lm
911401652309	BVP564 LED555/740 380W EP SWB	73° x 26°	740 中性白光	4000 K	70	55,500 lm
911401653009	BVP564 LED750/740 470W EP AMB	91.6° x 55.1° x 34°	740 中性白光	4000 K	70	75,000 lm
911401653109	BVP564 LED750/740 470W EP SMB	55°	740 中性白光	4000 K	70	75,000 lm
911401653209	BVP564 LED750/740 470W WLP AMB	91.6° x 55.1° x 34°	740 中性白光	4000 K	70	75,000 lm
911401653309	BVP564 LED720/740 450W GL AMB	91.6° x 55.1° x 34°	740 中性白光	4000 K	70	72,000 lm
911401653409	BVP564 LED720/740 450W GL SMB	55°	740 中性白光	4000 K	70	72,000 lm
911401653509	BVP564 LED612/740 440W EP NB	12°	740 中性白光	4000 K	70	61,200 lm
911401653609	BVP564 LED612/740 440W EP S6	23°	740 中性白光	4000 K	70	61,200 lm
911401653709	BVP564 LED567/740 440W EP SAWB	116° x 15.7° x 65°	740 中性白光	4000 K	70	56,700 lm
911401653809	BVP564 LED612/740 440W EP SWB	73° x 26°	740 中性白光	4000 K	70	61,200 lm
911401653909	BVP564 LED590/740 410W WLP NB	12°	740 中性白光	4000 K	70	59,000 lm
911401654009	BVP564 LED590/740 410W GL NB	12°	740 中性白光	4000 K	70	59,000 lm
911401654109	BVP564 LED590/740 410W GL S6	23°	740 中性白光	4000 K	70	59,000 lm
911401654209	BVP564 LED546/740 410W GL SAWB	116° x 15.7° x 65°	740 中性白光	4000 K	70	54,600 lm

Order Code	Full Product Name	燈具光束幅度	光源色彩	相關色溫 (標稱)	演色性指數 (CRI)	光通量
911401654309	BVP564 LED590/740 410W GL SWB	73° x 26°	740 中性白光	4000 K	70	59,000 lm

運轉與電力

Order Code	Full Product Name	耗電量	Order Code	Full Product Name	耗電量
911401612009	BVP565 LED672/740 430W EP SWB	470 W	911401650109	BVP564 LED410/740 240W EP AMB	240 W
911401612309	BVP565 LED672/750 430W EP SWB	430 W	911401650209	BVP564 LED410/757 240W EP AMB	240 W
911401612609	BVP565 LED672/757 430W EP SWB	430 W	911401650309	BVP564 LED410/740 240W EP SMB	240 W
911401612709	BVP565 LED577/730 430W EP SAWB P7	430 W	911401650409	BVP564 LED410/757 240W EP SMB	240 W
911401612809	BVP565 LED577/730 430W EP SAWB	430 W	911401650509	BVP564 LED470/740 275W EP AMB	275 W
911401612909	BVP565 LED672/740 430W EP NB	430 W	911401650609	BVP564 LED470/757 275W EP AMB	275 W
911401613009	BVP565 LED672/740 430W EP S6	430 W	911401650709	BVP564 LED470/740 275W EP SMB	275 W
911401613109	BVP565 LED672/750 430W EP NB	430 W	911401650809	BVP564 LED470/757 275W EP SMB	275 W
911401613209	BVP565 LED672/750 430W EP S6	430 W	911401650909	BVP564 LED530/740 310W EP AMB	310 W
911401613309	BVP565 LED672/757 430W EP NB	430 W	911401651009	BVP564 LED530/757 310W EP AMB	310 W
911401613409	BVP565 LED672/757 430W EP S6	430 W	911401651109	BVP564 LED530/740 310W EP SMB	310 W
911401613809	BVP565 LED558/730 370W FP SWB	370 W	911401651209	BVP564 LED530/757 310W EP SMB	310 W
911401613909	BVP565 LED601/740 370W FP SWB	370 W	911401651309	BVP564 LED625/740 380W EP AMB	380 W
911401614209	BVP565 LED601/750 370W FP SWB	370 W	911401651409	BVP564 LED625/740 380W EP SMB	380 W
911401614509	BVP565 LED601/757 370W FP SWB	370 W	911401651909	BVP564 LED520/740 350W EP NB	350 W
911401614709	BVP565 LED601/740 370W FP NB	370 W	911401652009	BVP564 LED555/740 380W EP NB	380 W
911401614809	BVP565 LED601/740 370W FP S6	370 W	911401652109	BVP564 LED555/740 380W EP S6	380 W
911401614909	BVP565 LED601/750 370W FP NB	370 W	911401652209	BVP564 LED516/740 380W EP SAWB	380 W
911401615009	BVP565 LED601/750 370W FP S6	370 W	911401652309	BVP564 LED555/740 380W EP SWB	380 W
911401615109	BVP565 LED601/757 370W FP NB	370 W	911401653009	BVP564 LED750/740 470W EP AMB	470 W
911401615209	BVP565 LED601/757 370W FP S6	370 W	911401653109	BVP564 LED750/740 470W EP SMB	470 W
911401644209	BVP565 LED800/740 470W EP AMB	470 W	911401653209	BVP564 LED750/740 470W WLP AMB	470 W
911401644309	BVP565 LED800/740 470W EP SMB	470 W	911401653309	BVP564 LED720/740 450W GL AMB	450 W
911401607109	BVP563 LED336/740 220W EP SWB	220 W	911401653409	BVP564 LED720/740 450W GL SMB	450 W
911401607509	BVP563 LED336/750 220W EP SWB	220 W	911401653509	BVP564 LED612/740 440W EP NB	440 W
911401607809	BVP563 LED336/757 220W EP SWB	220 W	911401653609	BVP564 LED612/740 440W EP S6	440 W
911401607909	BVP563 LED288/730 220W EP SAWB	220 W	911401653709	BVP564 LED567/740 440W EP SAWB	440 W
911401610409	BVP563 LED288/730 220W EP SAWB P7	220 W	911401653809	BVP564 LED612/740 440W EP SWB	440 W
911401643809	BVP563 LED375/740 220W EP AMB	220 W	911401653909	BVP564 LED590/740 410W WLP NB	410 W
911401643909	BVP563 LED375/740 220W EP SMB	220 W	911401654009	BVP564 LED590/740 410W GL NB	410 W
911401644009	BVP563 LED355/840 220W EP SMB	220 W	911401654109	BVP564 LED590/740 410W GL S6	410 W
911401649809	BVP564 LED530/757 310W PSU AMB	310 W	911401654209	BVP564 LED546/740 410W GL SAWB	410 W
911401649909	BVP564 LED530/740 310W PSU SMB	310 W	911401654309	BVP564 LED590/740 410W GL SWB	410 W
911401650009	BVP564 LED530/757 310W PSU SMB	310 W			

控制與調光

Order Code	Full Product Name	可調光	最高調光等級	Order Code	Full Product Name	可調光	最高調光等級
911401612009	BVP565 LED672/740 430W EP SWB	1-10V	-	911401613009	BVP565 LED672/740 430W EP S6	1-10V	-
911401612309	BVP565 LED672/750 430W EP SWB	1-10V	-	911401613109	BVP565 LED672/750 430W EP NB	1-10V	-
911401612609	BVP565 LED672/757 430W EP SWB	1-10V	-	911401613209	BVP565 LED672/750 430W EP S6	1-10V	-
911401612709	BVP565 LED577/730 430W EP SAWB P7	1-10V	-	911401613309	BVP565 LED672/757 430W EP NB	1-10V	-
911401612809	BVP565 LED577/730 430W EP SAWB	1-10V	-	911401613409	BVP565 LED672/757 430W EP S6	1-10V	-
911401612909	BVP565 LED672/740 430W EP NB	1-10V	-	911401613809	BVP565 LED558/730 370W FP SWB	數位可定址照明介面 (DALI)	-

Order Code	Full Product Name	可調光	最高調光等級
911401613909	BVP565 LED601/740 370W FP SWB	數位可定址照明介面 (DALI)	-
911401614209	BVP565 LED601/750 370W FP SWB	數位可定址照明介面 (DALI)	-
911401614509	BVP565 LED601/757 370W FP SWB	數位可定址照明介面 (DALI)	-
911401614709	BVP565 LED601/740 370W FP NB	數位可定址照明介面 (DALI)	-
911401614809	BVP565 LED601/740 370W FP S6	數位可定址照明介面 (DALI)	-
911401614909	BVP565 LED601/750 370W FP NB	數位可定址照明介面 (DALI)	-
911401615009	BVP565 LED601/750 370W FP S6	數位可定址照明介面 (DALI)	-
911401615109	BVP565 LED601/757 370W FP NB	數位可定址照明介面 (DALI)	-
911401615209	BVP565 LED601/757 370W FP S6	數位可定址照明介面 (DALI)	-
911401644209	BVP565 LED800/740 470W EP AMB	1-10V	-
911401644309	BVP565 LED800/740 470W EP SMB	1-10V	-
911401607109	BVP563 LED336/740 220W EP SWB	1-10V	-
911401607509	BVP563 LED336/750 220W EP SWB	1-10V	-
911401607809	BVP563 LED336/757 220W EP SWB	1-10V	-
911401607909	BVP563 LED288/730 220W EP SAWB	1-10V	-
911401610409	BVP563 LED288/730 220W EP SAWB P7	1-10V	-
911401643809	BVP563 LED375/740 220W EP AMB	1-10V	-
911401643909	BVP563 LED375/740 220W EP SMB	1-10V	-
911401644009	BVP563 LED355/840 220W EP SMB	1-10V	-
911401649809	BVP564 LED530/757 310W PSU AMB	-	不適用
911401649909	BVP564 LED530/740 310W PSU SMB	-	不適用
911401650009	BVP564 LED530/757 310W PSU SMB	-	不適用
911401650109	BVP564 LED410/740 240W EP AMB	1-10V	10%

Order Code	Full Product Name	可調光	最高調光等級
911401650209	BVP564 LED410/757 240W EP AMB	1-10V	10%
911401650309	BVP564 LED410/740 240W EP SMB	1-10V	10%
911401650409	BVP564 LED410/757 240W EP SMB	1-10V	10%
911401650509	BVP564 LED470/740 275W EP AMB	1-10V	10%
911401650609	BVP564 LED470/757 275W EP AMB	1-10V	10%
911401650709	BVP564 LED470/740 275W EP SMB	1-10V	10%
911401650809	BVP564 LED470/757 275W EP SMB	1-10V	10%
911401650909	BVP564 LED530/740 310W EP AMB	1-10V	10%
911401651009	BVP564 LED530/757 310W EP AMB	1-10V	10%
911401651109	BVP564 LED530/740 310W EP SMB	1-10V	10%
911401651209	BVP564 LED530/757 310W EP SMB	1-10V	10%
911401651309	BVP564 LED625/740 380W EP AMB	1-10V	10%
911401651409	BVP564 LED625/740 380W EP SMB	1-10V	10%
911401651909	BVP564 LED520/740 350W EP NB	1-10V	10%
911401652009	BVP564 LED555/740 380W EP NB	1-10V	10%
911401652109	BVP564 LED555/740 380W EP S6	1-10V	10%
911401652209	BVP564 LED516/740 380W EP SAWB	1-10V	10%
911401652309	BVP564 LED555/740 380W EP SWB	1-10V	10%
911401653009	BVP564 LED750/740 470W EP AMB	1-10V	10%
911401653109	BVP564 LED750/740 470W EP SMB	1-10V	10%
911401653209	BVP564 LED750/740 470W WLP AMB	1-10V	10%
911401653309	BVP564 LED720/740 450W GL AMB	1-10V	10%
911401653409	BVP564 LED720/740 450W GL SMB	1-10V	10%
911401653509	BVP564 LED612/740 440W EP NB	1-10V	10%
911401653609	BVP564 LED612/740 440W EP S6	1-10V	10%
911401653709	BVP564 LED567/740 440W EP SAWB	1-10V	10%
911401653809	BVP564 LED612/740 440W EP SWB	1-10V	10%
911401653909	BVP564 LED590/740 410W WLP NB	1-10V	10%
911401654009	BVP564 LED590/740 410W GL NB	1-10V	10%
911401654109	BVP564 LED590/740 410W GL S6	1-10V	10%
911401654209	BVP564 LED546/740 410W GL SAWB	1-10V	10%
911401654309	BVP564 LED590/740 410W GL SWB	1-10V	10%

