



Ative seu potencial infinito com a ActiStar

ActiStar

A Philips ActiStar herda e desenvolve vantagens consistentes de projetores luminosos da Philips para um novo nível de desempenho de iluminação de campos e áreas de esportes recreativos com a melhor tecnologia LED da categoria. É a nova solução ideal para uma ampla variedade de aplicações de iluminação, como em campos esportivos recreativos, pátios de contêineres e portos, pátios de estacionamento e grandes áreas industriais, interseções de rodovias, etc. A ActiStar trará energia para suas instalações esportivas com uniformidade e aprimorará a segurança de interseções rodoviárias ao maximizar a eficiência. Design otimizado para retroajuste 1:1 em tamanhos compactos e menor peso, além de grande variedade de lentes de alta qualidade. Pode fornecer luz suficiente de forma mais eficaz, possui a melhor fonte de luz LED da categoria, além de um sistema óptico modular, um dissipador térmico e um acionador em um compartimento compacto que atende aos padrões de segurança mundialmente reconhecidos. Seu dissipador térmico integra estética e funcionalidade para garantir a excelência de confiabilidade. O desempenho de iluminação e o tempo de vida útil superiores permitem ativar o potencial infinito da ActiStar.

Benefícios

- Design otimizado para retroajustes 1:1
- Ampla escolha de lente para aplicações esportivas, rodoviárias e de área
- Alta eficácia de lúmens com pacote de lúmens elevado para reduzir a quantidade de instalação de luminárias
- Melhore a segurança das interseções rodoviárias, maximizando a eficiência
- Estádios inteligentes e fantásticas experiências de fãs para os espectadores com o Interact Sports
- Energize suas instalações esportivas com a melhor iluminação e uniformidade da categoria
- O tamanho compacto com acionador integrado oferece mais flexibilidade e conveniência na instalação.
- Equipado com etiqueta de serviço para fornecer serviços de assistência e suporte
- Mudar suas luminárias de mastro alto HID para ActiStar não apenas economiza energia e custos operacionais, mas também permite que você obtenha um desempenho fotométrico comparável ao reduzir a quantidade de luminárias


Características

- A marca Philips significa alta qualidade, elegância e estética.
- Ampla escolha de lentes para aplicações esportivas, rodoviárias e de áreas para atender a várias necessidades.
- Design compacto e de peça única, acionador dentro do compartimento, peso leve, ajuda a atender às exigências de segurança e facilidade de instalação dos clientes.
- Compatível com sistemas Interact Sports
- O melhor LED da categoria para maior eficácia de saída de lúmens.
- Compatível com vários acionadores de regulação da iluminação para vários sistemas de controle de iluminação, recursos prontos para o futuro.
- O revestimento MSP de alta qualidade com um design robusto torna a instalação adequada para condições ambientais externas adversas

Aplicação

- Praça de manobra em aeroportos
- Porto e pátio de contêineres
- Grandes áreas industriais/áreas de estacionamento veicular
- Terminais de transporte e rodovias com pedágio
- Estádio de esportes recreativos
- Interseções rodoviárias
- Iluminação de inundação geral

Desenho dimensional



Detalhes do produto



ActiStar



ActiStar



ActiStar



ActiStar

Informações gerais	
Driver incluído	Sim
Etiqueta de serviço	Sim
Dados técnicos de luz	
Cor da fonte de luz	Branco frio 757
Temperatura de cor correlacionada (nom.)	5700 K
Color rendering index (CRI)	>70
Dados mecânicos e de compartimento	
Tipo de acessório de difusor ótico	Bojo/tampa de policarbonato
Cor do compartimento	Cinza
Código de proteção mecânica contra impactos	IK08
Código de proteção de entrada	IP66
Aprovação e aplicação	
Marca CE	Sim
Marca de inflamabilidade	-

Dados técnicos de luz

Order Code	Full Product Name	Fluxo luminoso
911401614908	BVP631 LED1029/757 820W AWB 1-10V	102.900 lm
911401615008	BVP631 LED1095/757 820W NB 1-10V	109.500 lm
911401615108	BVP631 LED1107/757 820W SMB 1-10V	110.700 lm
911401615208	BVP631 LED1107/757 820W SWB 1-10V	110.700 lm
911401615308	BVP631 LED1095/757 820W S3 1-10V	109.500 lm
911401615408	BVP631 LED1107/757 820W S5 1-10V	110.700 lm
911401615508	BVP631 LED1107/757 820W S6 1-10V	110.700 lm
911401615608	BVP631 LED1107/757 820W S7 1-10V	110.700 lm
911401615808	BVP631 LED984/757 770W DX10	98.400 lm
911401616008	BVP631 LED1023/757 820W DX10 1-10V	102.300 lm

Dados elétricos e de operação

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia
911401614908	BVP631 LED1029/757 820W AWB 1-10V	820 W
911401615008	BVP631 LED1095/757 820W NB 1-10V	820 W
911401615108	BVP631 LED1107/757 820W SMB 1-10V	820 W
911401615208	BVP631 LED1107/757 820W SWB 1-10V	820 W
911401615308	BVP631 LED1095/757 820W S3 1-10V	820 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia
911401615408	BVP631 LED1107/757 820W S5 1-10V	820 W
911401615508	BVP631 LED1107/757 820W S6 1-10V	820 W
911401615608	BVP631 LED1107/757 820W S7 1-10V	820 W
911401615808	BVP631 LED984/757 770W DX10	770 W
911401616008	BVP631 LED1023/757 820W DX10 1-10V	820 W

Controles e dimerização

Order Code	Full Product Name	Regulável
911401614908	BVP631 LED1029/757 820W AWB 1-10V	Sim
911401615008	BVP631 LED1095/757 820W NB 1-10V	Sim
911401615108	BVP631 LED1107/757 820W SMB 1-10V	Sim
911401615208	BVP631 LED1107/757 820W SWB 1-10V	Sim
911401615308	BVP631 LED1095/757 820W S3 1-10V	Sim

Order Code	Full Product Name	Regulável
911401615408	BVP631 LED1107/757 820W S5 1-10V	Sim
911401615508	BVP631 LED1107/757 820W S6 1-10V	Sim
911401615608	BVP631 LED1107/757 820W S7 1-10V	Sim
911401615808	BVP631 LED984/757 770W DX10	Não
911401616008	BVP631 LED1023/757 820W DX10 1-10V	Sim

