



# ActiStar 激发无限活力

## ActiStar

Philips ActiStar 秉持 Philips 品牌泛光灯的一贯优势并进一步提升性能水平，采用出色的 LED 技术提供休闲运动场所和大面积照明，是休闲运动场所、集装箱堆场和港口、停机坪和大型工业区、交叉路口等多种照明应用的新型理想解决方案。ActiStar 以出众的均匀度一展体育设施风采，通过尽可能地提高效率来提高交叉路口的安全性。设计经过优化，适合 1:1 原尺寸改装，灯具紧凑轻巧，有多种光学装置可供选择，精工制造、品质出众。既提高了效能，又可以提供充足的照明，并将卓越的 LED 光源、模块化光学系统、热沉和驱动器集成在符合全球公认安全标准的一体式外壳中。其热沉设计标准严格，集美观和实用于一身，确保了出色的可靠性。ActiStar 出彩的照明性能和更长的使用寿命可激发无限活力。

### 优点

- 设计经过优化，适合 1:1 原尺寸改装
- 适用于运动场所、道路和大面积照明应用的多种光学装置可供选择
- 具有高流明选项的出色光效可减少灯具安装数量
- 通过尽可能地提高效率来提高交叉路口的安全性
- 实现智能体育场馆和出色的观众体验，从使用 Interact Sports 开始
- 出众的照明和均匀度，一展体育设施风采
- 带有集成驱动器的紧凑尺寸便于灵活快速安装。
- 使用服务标签提供帮助和支持服务
- 从 HID 高杆柱灯具改为使用 ActiStar，既节省能源和运营成本，又可以减少灯具数量并保持光度性能基本不变，可谓一举两得。


### 特点

- Philips 品牌，高品质、美观精致的代名词。
- 适用于运动场所、道路和大面积照明应用的多种光学装置可供选择，可满足各式需求。
- 紧凑型一体式设计，驱动器置于外壳内，灯具轻巧，有助于解决客户对安全性和是否易于安装的疑虑。
- 与 Interact Sports 系统兼容
- 卓越的 LED 照明，兼具高光通输出和更高效能。
- 与各种照明控制系统的多种调光驱动器兼容，具备面向未来的功能。
- 设计坚固，覆有优质 MSP 涂层，让灯具安装不惧恶劣的户外环境条件

## 应用

- 机场停机坪照明
- 港口和集装箱堆场照明
- 大型工业区/停车场照明
- 交通枢纽和收费公路照明
- 休闲运动场所照明
- 交叉路口
- 普通泛光照明

## 二维绘图



## 产品详细



ActiStar



ActiStar



ActiStar



ActiStar

一般信息	
服务标签	是
灯技术	
相关色温 (标称)	5700 K
机械和外壳	
光罩类型	聚碳酸酯反光碗/盖
外壳颜色	灰色
机械冲击保护代码	IK08
IP 等级	IP66
审批和申请	
CE 标志	是
可燃性标志	-

## 一般信息

Order Code	Full Product Name	包含的驱动器
911401614908	BVP631 LED1029/757 820W AWB 1-10V	是
911401615008	BVP631 LED1095/757 820W NB 1-10V	是
911401615108	BVP631 LED1107/757 820W SMB 1-10V	是
911401615208	BVP631 LED1107/757 820W SWB 1-10V	是
911401615308	BVP631 LED1095/757 820W S3 1-10V	是
911401615408	BVP631 LED1107/757 820W S5 1-10V	是
911401615508	BVP631 LED1107/757 820W S6 1-10V	是
911401615608	BVP631 LED1107/757 820W S7 1-10V	是
911401615708	BVP631 LED898/757 700W DX10	是
911401615808	BVP631 LED984/757 770W DX10	是
911401615908	BVP631 LED934/757 750W DX10 1-10V	是
911401616008	BVP631 LED1023/757 820W DX10 1-10V	是
911401616108	BVP631 LED718/857 600W NB FP	是
911401616208	BVP631 LED898/857 750W NB FP	是
911401616508	BVP632 LED866/957 820W S6	否
911401616608	BVP632 LED866/957 820W S7	否
911401616708	BVP631 LED983/857 820W NB 1-10V	是

## 灯技术

Order Code	Full Product Name	显色指数		光通量
		光源颜色	(CRI)	
911401614908	BVP631 LED1029/757 820W AWB 1-10V	757 冷白色	>70	102,900 lm
911401615008	BVP631 LED1095/757 820W NB 1-10V	757 冷白色	>70	109,500 lm
911401615108	BVP631 LED1107/757 820W SMB 1-10V	757 冷白色	>70	110,700 lm
911401615208	BVP631 LED1107/757 820W SWB 1-10V	757 冷白色	>70	110,700 lm
911401615308	BVP631 LED1095/757 820W S3 1-10V	757 冷白色	>70	109,500 lm
911401615408	BVP631 LED1107/757 820W S5 1-10V	757 冷白色	>70	110,700 lm
911401615508	BVP631 LED1107/757 820W S6 1-10V	757 冷白色	>70	110,700 lm

Order Code	Full Product Name	显色指数		光通量
		光源颜色	(CRI)	
911401615608	BVP631 LED1107/757 820W S7 1-10V	757 冷白色	>70	110,700 lm
911401615708	BVP631 LED898/757 700W DX10	757 冷白色	>70	89,800 lm
911401615808	BVP631 LED984/757 770W DX10	757 冷白色	>70	98,400 lm
911401615908	BVP631 LED934/757 750W DX10 1-10V	757 冷白色	>70	93,400 lm
911401616008	BVP631 LED1023/757 820W DX10 1-10V	757 冷白色	>70	102,300 lm
911401616108	BVP631 LED718/857 600W NB FP	857 日光	>80	71,800 lm
911401616208	BVP631 LED898/857 750W NB FP	857 日光	>80	89,800 lm
911401616508	BVP632 LED866/957 820W S6	957 冷白色	≥90	86,600 lm
911401616608	BVP632 LED866/957 820W S7	957 冷白色	≥90	86,600 lm
911401616708	BVP631 LED983/857 820W NB 1-10V	857 日光	>80	98,300 lm

## 操作和电气

Order Code	Full Product Name	功耗
911401614908	BVP631 LED1029/757 820W AWB 1-10V	820 W
911401615008	BVP631 LED1095/757 820W NB 1-10V	820 W
911401615108	BVP631 LED1107/757 820W SMB 1-10V	820 W
911401615208	BVP631 LED1107/757 820W SWB 1-10V	820 W
911401615308	BVP631 LED1095/757 820W S3 1-10V	820 W
911401615408	BVP631 LED1107/757 820W S5 1-10V	820 W
911401615508	BVP631 LED1107/757 820W S6 1-10V	820 W
911401615608	BVP631 LED1107/757 820W S7 1-10V	820 W
911401615708	BVP631 LED898/757 700W DX10	700 W

Order Code	Full Product Name	功耗
911401615808	BVP631 LED984/757 770W DX10	770 W
911401615908	BVP631 LED934/757 750W DX10 1-10V	750 W
911401616008	BVP631 LED1023/757 820W DX10 1-10V	820 W
911401616108	BVP631 LED718/857 600W NB FP	600 W
911401616208	BVP631 LED898/857 750W NB FP	750 W
911401616508	BVP632 LED866/957 820W S6	820 W
911401616608	BVP632 LED866/957 820W S7	820 W
911401616708	BVP631 LED983/857 820W NB 1-10V	820 W

## 控制和调光

Order Code	Full Product Name	可调光
911401614908	BVP631 LED1029/757 820W AWB 1-10V	是
911401615008	BVP631 LED1095/757 820W NB 1-10V	是
911401615108	BVP631 LED1107/757 820W SMB 1-10V	是
911401615208	BVP631 LED1107/757 820W SWB 1-10V	是
911401615308	BVP631 LED1095/757 820W S3 1-10V	是
911401615408	BVP631 LED1107/757 820W S5 1-10V	是
911401615508	BVP631 LED1107/757 820W S6 1-10V	是
911401615608	BVP631 LED1107/757 820W S7 1-10V	是
911401615708	BVP631 LED898/757 700W DX10	否

Order Code	Full Product Name	可调光
911401615808	BVP631 LED984/757 770W DX10	否
911401615908	BVP631 LED934/757 750W DX10 1-10V	是
911401616008	BVP631 LED1023/757 820W DX10 1-10V	是
911401616108	BVP631 LED718/857 600W NB FP	是
911401616208	BVP631 LED898/857 750W NB FP	是
911401616508	BVP632 LED866/957 820W S6	否
911401616608	BVP632 LED866/957 820W S7	否
911401616708	BVP631 LED983/857 820W NB 1-10V	是

