



激發無限潛能，盡在 ActiStar

ActiStar

飛利浦 ActiStar 繼承飛利浦品牌投射燈的一貫優勢，並將其提升到全新效能，以一流的 LED 技術照亮您的休閒運動場地和區域照明。它是休閒運動場地、貨櫃碼頭和港口、停機坪和工業大區域、十字路口等廣泛照明應用的全新理想解決方案。ActiStar 將為您的運動場地設施提供一致的舒適燈光，以及讓十字路口光效達到最大，提高道路安全性。針對 1:1 改裝的最佳化設計，體積小巧，重量更輕，光學裝置選擇廣泛，高製造品質。它的光效更高，更加節能，並可結合一流的 LED 光源、模組化光學系統、散熱器和驅動器，同時整合到一體成形外殼，符合全球公認安全標準。配備嚴謹設計的散熱器，兼具美學和功能，確保光線出色可靠。ActiStar 擁有卓越的照明效能和更長的使用壽命，激發您的無限潛力。

优点

- 針對 1:1 改裝最佳化的設計
- 提供多種運動場、道路和照明應用的光學裝置
- 高流明組合高光效，減少燈具安裝數量
- 光效達到最高，提高十字路口道路安全性
- 智慧運動場和出色的球迷體驗，盡在 Interact Sports
- 以一流的光線照明和均勻比，為您的運動場地設施注入活力
- 輕巧外型，配備整合型驅動器，安裝更具靈活性和便利性。
- 配備客戶服務標籤，清楚提供協助和支援服務
- 將您的 HID 高燈桿燈具切換到 ActiStar，不僅節能和降低成本，還可以讓您在減少燈具數量的同時達到相同光效


特点

- 飞利浦品牌就是高品质、优雅和美观的代名词。
- 提供多种光学装置，适用于运动场、道路和照明应用等多种照明需求。
- 外型轻巧，一体成形设计，驱动器内建外殼内侧，轻量，利于解决客户的安全，而且安装简便。
- 与 Interact Sports 系统兼容
- 一流的 LED，高流明输出缔造更高光效。
- 与各种照明控制系统的各种调光驱动器兼容，与时俱进的各种功能。
- 高品质 MSP 塗层，坚固设计，安装适用于恶劣的户外环境条件

应用

- 停机坪
- 港口和货柜码头
- 大型工业区域/停车场
- 交通枢纽和收费公路
- 休闲运动场
- 十字路口
- 一般投射光照明

二维绘图



产品详细



ActiStar



ActiStar

产品详细

ActiStar



ActiStar



一般資訊	
客戶服務標籤	是
照明技術	
相關色溫 (標稱)	5700 K
機械與外罩	
光學罩類型	聚碳酸酯樹脂 蓋
外罩色彩	灰色
機械衝擊保護規範	IK08
防水防塵規範 (IP)	IP66
認證與應用	
CE 標誌	是
易燃性標誌	-

Order Code	Full Product Name	內附驅動器
911401614908	BVP631 LED1029/757 820W AWB 1-10V	是
911401615008	BVP631 LED1095/757 820W NB 1-10V	是
911401615108	BVP631 LED1107/757 820W SMB 1-10V	是
911401615208	BVP631 LED1107/757 820W SWB 1-10V	是
911401615308	BVP631 LED1095/757 820W S3 1-10V	是
911401615408	BVP631 LED1107/757 820W S5 1-10V	是
911401615508	BVP631 LED1107/757 820W S6 1-10V	是
911401615608	BVP631 LED1107/757 820W S7 1-10V	是
911401615708	BVP631 LED898/757 700W DX10	是
911401615808	BVP631 LED984/757 770W DX10	是
911401615908	BVP631 LED934/757 750W DX10 1-10V	是
911401616008	BVP631 LED1023/757 820W DX10 1-10V	是
911401616108	BVP631 LED718/857 600W NB FP	是
911401616208	BVP631 LED898/857 750W NB FP	是
911401616508	BVP632 LED866/957 820W S6	無
911401616608	BVP632 LED866/957 820W S7	無
911401616708	BVP631 LED983/857 820W NB 1-10V	是

照明技術

演色性指數			
Order Code	Full Product Name	光源色彩 (CRI)	光通量
911401614908	BVP631 LED1029/757 820W AWB 1-10V	757 冷白光 >70	102,900 lm
911401615008	BVP631 LED1095/757 820W NB 1-10V	757 冷白光 >70	109,500 lm
911401615108	BVP631 LED1107/757 820W SMB 1-10V	757 冷白光 >70	110,700 lm
911401615208	BVP631 LED1107/757 820W SWB 1-10V	757 冷白光 >70	110,700 lm
911401615308	BVP631 LED1095/757 820W S3 1-10V	757 冷白光 >70	109,500 lm
911401615408	BVP631 LED1107/757 820W S5 1-10V	757 冷白光 >70	110,700 lm
911401615508	BVP631 LED1107/757 820W S6 1-10V	757 冷白光 >70	110,700 lm

演色性指數			
Order Code	Full Product Name	光源色彩 (CRI)	光通量
911401615608	BVP631 LED1107/757 820W S7 1-10V	757 冷白光 >70	110,700 lm
911401615708	BVP631 LED898/757 700W DX10	757 冷白光 >70	89,800 lm
911401615808	BVP631 LED984/757 770W DX10	757 冷白光 >70	98,400 lm
911401615908	BVP631 LED934/757 750W DX10 1-10V	757 冷白光 >70	93,400 lm
911401616008	BVP631 LED1023/757 820W DX10 1-10V	757 冷白光 >70	102,300 lm
911401616108	BVP631 LED718/857 600W NB FP	857 日光 >80	71,800 lm
911401616208	BVP631 LED898/857 750W NB FP	857 日光 >80	89,800 lm
911401616508	BVP632 LED866/957 820W S6	957 冷白光 ≥90	86,600 lm
911401616608	BVP632 LED866/957 820W S7	957 冷白光 ≥90	86,600 lm
911401616708	BVP631 LED983/857 820W NB 1-10V	857 日光 >80	98,300 lm

運轉與電力

Order Code	Full Product Name	耗電量
911401614908	BVP631 LED1029/757 820W AWB 1-10V	820 W
911401615008	BVP631 LED1095/757 820W NB 1-10V	820 W
911401615108	BVP631 LED1107/757 820W SMB 1-10V	820 W
911401615208	BVP631 LED1107/757 820W SWB 1-10V	820 W
911401615308	BVP631 LED1095/757 820W S3 1-10V	820 W
911401615408	BVP631 LED1107/757 820W S5 1-10V	820 W
911401615508	BVP631 LED1107/757 820W S6 1-10V	820 W
911401615608	BVP631 LED1107/757 820W S7 1-10V	820 W
911401615708	BVP631 LED898/757 700W DX10	700 W

Order Code	Full Product Name	耗電量
911401615808	BVP631 LED984/757 770W DX10	770 W
911401615908	BVP631 LED934/757 750W DX10 1-10V	750 W
911401616008	BVP631 LED1023/757 820W DX10 1-10V	820 W
911401616108	BVP631 LED718/857 600W NB FP	600 W
911401616208	BVP631 LED898/857 750W NB FP	750 W
911401616508	BVP632 LED866/957 820W S6	820 W
911401616608	BVP632 LED866/957 820W S7	820 W
911401616708	BVP631 LED983/857 820W NB 1-10V	820 W

控制與調光

Order Code	Full Product Name	可調光
911401614908	BVP631 LED1029/757 820W AWB 1-10V	是
911401615008	BVP631 LED1095/757 820W NB 1-10V	是
911401615108	BVP631 LED1107/757 820W SMB 1-10V	是
911401615208	BVP631 LED1107/757 820W SWB 1-10V	是
911401615308	BVP631 LED1095/757 820W S3 1-10V	是
911401615408	BVP631 LED1107/757 820W S5 1-10V	是
911401615508	BVP631 LED1107/757 820W S6 1-10V	是
911401615608	BVP631 LED1107/757 820W S7 1-10V	是
911401615708	BVP631 LED898/757 700W DX10	否

Order Code	Full Product Name	可調光
911401615808	BVP631 LED984/757 770W DX10	否
911401615908	BVP631 LED934/757 750W DX10 1-10V	是
911401616008	BVP631 LED1023/757 820W DX10 1-10V	是
911401616108	BVP631 LED718/857 600W NB FP	是
911401616208	BVP631 LED898/857 750W NB FP	是
911401616508	BVP632 LED866/957 820W S6	否
911401616608	BVP632 LED866/957 820W S7	否
911401616708	BVP631 LED983/857 820W NB 1-10V	是

