



Clearflood 2. generace – Vaše řešení s optimalizovanými celkovými provozními náklady pro běžné prostory a projekty rekreačních sportů

Clearflood gen2

Tato nová generace řady Clearflood posouvá celkové provozní náklady vašeho projektu na zcela novou úroveň. Řada je k dispozici ve 3 velikostech (BVP655, BVP656, BVP657) s několika možnostmi povrchové úpravy a údržby. Využívá osvětlovací systém našich vlajkových osvětlení pomocí světlometů pro rekreační sporty a oblasti. Tento osvětlovací systém je optimalizován pro sportovní použití i pro velké plochy, jako jsou logistická centra, venkovní parkoviště a skladovací prostory. Inovativní designový přístup nyní umožňuje dostupnost připojených možností, jako je zásuvka SR, plně integrovaná na krytu světlometu, a multisenzor na držáku. Produktová řada je kompatibilní se systémy Interact.

Výhody

- Optimalizované celkové provozní náklady díky adekvátní rovnováze mezi počátečními investičními a provozními náklady
- Kompatibilní se systémy Interact
- Vyberte si preferovanou úroveň provozuschopnosti a konečné úpravy
- Odolné provedení s dlouhou životností

Clearflood gen2

Vlastnosti

- Obsahuje speciální osvětlovací systém a optiku řady Sports&Area
- 3 různé velikosti (BVP655, BVP656, BVP657)
- CCT k dispozici od 2700K do 5700K
- Elektrická třída I a II
- IP66, IK08
- Volitelné příslušenství pro údržbu: otevírání bez nářadí nebo pevné sklo
- Možnosti povrchové úpravy: neopracované, standardní, ochrana proti mořskému prostředí (MSP), ochrana pro použití u plaveckých bazénů (SPO)
- Možnosti připojení: K dispozici je zásuvka SR, uzel OLC a připojení více senzorů

Aplikace

- Stadiony a sportoviště
- Letiště
- Výroba
- Sklady
- Přístav

Versions



BVP657 Clearflood gen2 large




BVP655 Clearflood gen2 small

Rozměrové výkresy



Rozměrové výkresy



Detaily o výrobku

Opening without tool



Fixed glass



Combo SR node and OSB sensor



SR socket on bracket



SR node on housing



Obecné informace	
Včetně předřadníku	Ano
Servisní štítek	Ano
Světelně technické	
Barva světelného zdroje	740 neutrální bílá
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Index podání barev (CRI)	70
Typ optiky, exteriéry	Asymetrický
Podíl světelného toku vyzařovaného nad vodorovnou rovinu	0
Provozní a elektrické	
Přepětová ochrana (společná/rozdílová)	6/8 kV
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne
Mechanické a materiály	
Typ optického krytu	Číré sklo
Barva těla	Hliník
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK08
Kód ochrany proti vniknutí	IP66
Standardní úhel sklonu při montáži s bočním vstupem	-
Standardní úhel sklonu v případě montáže na vršek sloupku	-
Certifikace a použití	
Značka CE	Ano
Značka hořlavosti	-

Obecné informace

Order Code	Full Product Name	Kód řady	
		svítidel	Počet předřadниковých jednotek
79626300	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU	LED930	3 jednotky
79627000	BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU	LED930	3 jednotky
79628700	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-VWB ALU	LED930	3 jednotky
79629400	BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU	LED930	3 jednotky
79630000	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU	LED930	3 jednotky
79631700	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW30 ALU	LED930	3 jednotky
79632400	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU	LED930	3 jednotky
79619500	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU	LED600	2 jednotky
79620100	BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU	LED600	2 jednotky
79621800	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU	LED600	2 jednotky
79622500	BVP656 LED600-4S/740 PSU A35-MB ALU	LED600	2 jednotky
79623200	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW10 ALU	LED600	2 jednotky
79624900	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW30 ALU	LED600	2 jednotky
79625600	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-NWB ALU	LED600	2 jednotky
79612600	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU	LED300	1 jednotka
79613300	BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU	LED300	1 jednotka
79614000	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU	LED300	1 jednotka
79615700	BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU	LED300	1 jednotka
79616400	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU	LED300	1 jednotka
79617100	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU	LED300	1 jednotka
79618800	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU	LED300	1 jednotka

Světelně technické

Order Code	Full Product Name	Divergence světelného	
		paprsku svítidla	Světelný tok
79626300	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU	5° - 13° x 128°	70 450 lm
79627000	BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU	5° - 17° x 97°	76 900 lm
79628700	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-VWB ALU	5° - 16° x 149°	73 580 lm
79629400	BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU	6° - 21° x 99°	78 980 lm
79630000	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU	26° - 22° x 147°	78 539 lm
79631700	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW30 ALU	35° - 17° x 122°	78 863 lm
79632400	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU	6° - 14° x 122°	71 680 lm
79619500	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU	5° - 13° x 128°	45 630 lm
79620100	BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU	5° - 17° x 97°	49 810 lm
79621800	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU	5° - 16° x 149°	47 660 lm
79622500	BVP656 LED600-4S/740 PSU A35-MB ALU	6° - 21° x 99°	51 160 lm
79623200	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW10 ALU	26° - 22° x 147°	50 490 lm
79624900	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW30 ALU	35° - 17° x 122°	50 699 lm
79625600	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-NWB ALU	6° - 14° x 122°	46 430 lm

Order Code	Full Product Name	Divergence světelného	
		paprsku svítidla	Světelný tok
79612600	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU	5° - 13° x 128°	23 100 lm
79613300	BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU	5° - 17° x 97°	25 220 lm
79614000	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU	5° - 16° x 149°	24 130 lm
79615700	BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU	6° - 21° x 99°	25 900 lm

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
79626300	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU	530 W
79627000	BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU	530 W
79628700	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-VWB ALU	530 W
79629400	BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU	530 W
79630000	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU	530 W
79631700	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW30 ALU	530 W
79632400	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU	530 W
79619500	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU	341 W
79620100	BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU	341 W
79621800	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU	341 W
79622500	BVP656 LED600-4S/740 PSU A35-MB ALU	341 W

Označení a balení


Order Code	Full Product Name	Kód produktové řady
79626300	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU	BVP657
79627000	BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU	BVP657
79628700	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-VWB ALU	BVP657
79629400	BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU	BVP657
79630000	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU	BVP657
79631700	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW30 ALU	BVP657
79632400	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU	BVP657
79619500	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU	BVP656
79620100	BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU	BVP656
79621800	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU	BVP656
79622500	BVP656 LED600-4S/740 PSU A35-MB ALU	BVP656

Order Code	Full Product Name	Divergence světelného	
		paprsku svítidla	Světelný tok
79616400	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU	26° - 22° x 147°	25 488 lm
79617100	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU	35° - 17° x 122°	25 431 lm
79618800	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU	6° - 14° x 122°	23 510 lm


Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
79623200	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW10 ALU	341 W
79624900	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW30 ALU	341 W
79625600	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-NWB ALU	341 W
79612600	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU	172 W
79613300	BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU	172 W
79614000	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU	172 W
79615700	BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU	172 W
79616400	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU	172 W
79617100	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU	172 W
79618800	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU	172 W

Order Code	Full Product Name	Kód produktové řady
79623200	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW10 ALU	BVP656
79624900	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW30 ALU	BVP656
79625600	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-NWB ALU	BVP656
79612600	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU	BVP655
79613300	BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU	BVP655
79614000	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU	BVP655
79615700	BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU	BVP655
79616400	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU	BVP655
79617100	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU	BVP655
79618800	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU	BVP655


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BVP656I -
912300060560




Polar Normal (separate) - BVP656I -
912300060564




Polar Normal (separate) - BVP655I -
912300060556




Polar Normal (separate) - BVP656I -
912300060561




Polar Normal (separate) - BVP655I -
912300060554




Polar Normal (separate) - BVP655I -
912300060555



Polar Normal (separate) - BVP655I -
912300060553




Polar Normal (separate) - BVP657I -
912300060567




Polar Normal (separate) - BVP657I -
912300060569


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BVP655I - 912300060557




Polar Normal (separate) - BVP657I - 912300060566




Polar Normal (separate) - BVP655I - 912300060551




Polar Normal (separate) - BVP656I - 912300060562




Polar Normal (separate) - BVP656I - 912300060558




Polar Normal (separate) - BVP655I - 912300060552



Polar Normal (separate) - BVP657I - 912300060571




Polar Normal (separate) - BVP657I - 912300060568




Polar Normal (separate) - BVP657I - 912300060565


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BVP656I -
912300060559



Polar Normal (separate) - BVP656I -
912300060563



Polar Normal (separate) - BVP657I -
912300060570

