



Clearflood gen2: Din optimerede TCO-løsning til generelle områder og rekreative sportsprojekter

ClearFlood Gen2

Denne nye generation af Clearflood-serien bringer de samlede ejeromkostninger for dit projekt til det næste niveau. Serien fås i tre størrelser (BVP655, BVP656 og BVP657) med flere muligheder for ekstraudstyr og service og har den samme lysmotor som vores Recreational Sports & Area-projektør. Denne lysmotor er optimeret til sport og store områder såsom logistiske hubs, udendørs parkeringspladser og lagerområder. Nu giver en innovativ designtilgang mulighed for tilsluttede løsninger såsom SR-fatning, fuldt integreret på projektørhuset, og en multisensor på beslaget. Produktsortimentet er kompatibelt med Interact-systemer.

Fordele

- Optimerede samlede ejeromkostninger takket være en god balance mellem initial investering og driftsomkostninger
- Kompatibel med Interact-systemer
- Vælg serviceniveau og overfladebehandling
- Langtidsholdbart og solidt design


Funktioner

- Har dedikeret Sports&Area-lyskilde og -optik
- 3 forskellige størrelser (BVP655, BVP656, BVP657)
- Mulighed for CCT fra 2700K til 5700K
- Elektrisk klasse I og II
- IP66, IK08
- Servicemuligheder: værktøjsfri åbning eller fast glas
- Muligheder for overfladebehandling: rå, standard, havbeskyttelse (MSP) og svømmebassinbeskyttelse (SPO)
- Tilslutningsmuligheder: SR-stik, OLC-node og multisensor-muligheder er tilgængelige

Anvendelsesområder

- Arena og sportsanlæg
- Lufthavne
- Produktion
- Lagerbygninger
- Havne

Målskitse



Oplysninger om produktet

Opening without tool



Fixed glass



Combo SR node and OSB sensor



SR socket on bracket



SR node on housing



Generelle oplysninger	
Driver inkluderet	Ja
Service-kode	Ja
Lysteknisk	
Lyskildefarve	740 Neutral hvid
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Farvegengivelsesindeks (CRI)	70
Optiktype til brug udendørs	Asymmetrisk
Opadrettet lysudbyttegrad	0
Drift og el	
Sikring mod spændingsudsving (fælles/differentiel)	6/8 kV
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Optikafskærmningstype	Klart glas
Farve på armaturhus	Aluminium
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK08
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP66
Standardhældningsvinkel, sidemontering	-
Standardhældningsvinkel, stolpetop	-
Godkendelse og anvendelsesområde	
CE-mærke	Ja
Mærke for brændbarhed	-

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Kode for lampeserie	Antal forkoblingsenheder
912300060565	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU	LED930	3 enheder
912300060566	BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU	LED930	3 enheder
912300060567	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-VWB ALU	LED930	3 enheder
912300060568	BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU	LED930	3 enheder
912300060569	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU	LED930	3 enheder
912300060570	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW30 ALU	LED930	3 enheder
912300060571	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU	LED930	3 enheder
912300060558	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU	LED600	2 enheder
912300060559	BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU	LED600	2 enheder
912300060560	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU	LED600	2 enheder
912300060561	BVP656 LED600-4S/740 PSU A35-MB ALU	LED600	2 enheder
912300060562	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW10 ALU	LED600	2 enheder
912300060563	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW30 ALU	LED600	2 enheder
912300060564	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-NWB ALU	LED600	2 enheder
912300060551	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU	LED300	1 enhed
912300060552	BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU	LED300	1 enhed
912300060553	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU	LED300	1 enhed
912300060554	BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU	LED300	1 enhed
912300060555	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU	LED300	1 enhed
912300060556	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU	LED300	1 enhed
912300060557	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU	LED300	1 enhed

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Armatur til lysstrålespredning	Lysstrøm
912300060565	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU	5° - 13° x 128°	70.450 lm
912300060566	BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU	5° - 17° x 97°	76.900 lm
912300060567	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-VWB ALU	5° - 16° x 149°	73.580 lm
912300060568	BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU	6° - 21° x 99°	78.980 lm
912300060569	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU	26° - 22° x 147°	78.539 lm
912300060570	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW30 ALU	35° - 17° x 122°	78.863 lm
912300060571	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU	6° - 14° x 122°	71.680 lm
912300060558	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU	5° - 13° x 128°	45.630 lm
912300060559	BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU	5° - 17° x 97°	49.810 lm

Order Code	Full Product Name	Armatur til lysstrålespredning	Lysstrøm
912300060560	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU	5° - 16° x 149°	47.660 lm
912300060561	BVP656 LED600-4S/740 PSU A35-MB ALU	6° - 21° x 99°	51.160 lm
912300060562	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW10 ALU	26° - 22° x 147°	50.490 lm
912300060563	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW30 ALU	35° - 17° x 122°	50.699 lm
912300060564	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-NWB ALU	6° - 14° x 122°	46.430 lm
912300060551	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU	5° - 13° x 128°	23.100 lm
912300060552	BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU	5° - 17° x 97°	25.220 lm
912300060553	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU	5° - 16° x 149°	24.130 lm
912300060554	BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU	6° - 21° x 99°	25.900 lm

ClearFlood Gen2

Order Code	Full Product Name	Armatur til	
		lysstrålespredning	Lysstrøm
912300060555	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU	26° - 22° x 147°	25.488 lm
912300060556	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU	35° - 17° x 122°	25.431 lm

Order Code	Full Product Name	Armatur til	
		lysstrålespredning	Lysstrøm
912300060557	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU	6° - 14° x 122°	23.510 lm

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
912300060565	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU	530 W
912300060566	BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU	530 W
912300060567	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-VWB ALU	530 W
912300060568	BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU	530 W
912300060569	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU	530 W
912300060570	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW30 ALU	530 W
912300060571	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU	530 W
912300060558	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU	341 W
912300060559	BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU	341 W
912300060560	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU	341 W
912300060561	BVP656 LED600-4S/740 PSU A35-MB ALU	341 W


Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
912300060562	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW10 ALU	341 W
912300060563	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW30 ALU	341 W
912300060564	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-NWB ALU	341 W
912300060551	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU	172 W
912300060552	BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU	172 W
912300060553	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU	172 W
912300060554	BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU	172 W
912300060555	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU	172 W
912300060556	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU	172 W
912300060557	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU	172 W

Produktdata


Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
912300060565	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU	BVP657
912300060566	BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU	BVP657
912300060567	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-VWB ALU	BVP657
912300060568	BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU	BVP657
912300060569	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU	BVP657
912300060570	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW30 ALU	BVP657
912300060571	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU	BVP657
912300060558	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU	BVP656
912300060559	BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU	BVP656
912300060560	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU	BVP656
912300060561	BVP656 LED600-4S/740 PSU A35-MB ALU	BVP656

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
912300060562	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW10 ALU	BVP656
912300060563	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW30 ALU	BVP656
912300060564	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-NWB ALU	BVP656
912300060551	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU	BVP655
912300060552	BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU	BVP655
912300060553	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU	BVP655
912300060554	BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU	BVP655
912300060555	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU	BVP655
912300060556	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU	BVP655
912300060557	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU	BVP655


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BVP6561 - 912300060560




Polar Normal (separate) - BVP6561 - 912300060564




Polar Normal (separate) - BVP6551 - 912300060556


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BVP656I - 912300060561




Polar Normal (separate) - BVP655I - 912300060554




Polar Normal (separate) - BVP655I - 912300060555




Polar Normal (separate) - BVP655I - 912300060553




Polar Normal (separate) - BVP657I - 912300060567




Polar Normal (separate) - BVP657I - 912300060569



Polar Normal (separate) - BVP655I - 912300060557




Polar Normal (separate) - BVP657I - 912300060566




Polar Normal (separate) - BVP655I - 912300060551


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BVP656I - 912300060562




Polar Normal (separate) - BVP656I - 912300060558




Polar Normal (separate) - BVP655I - 912300060552




Polar Normal (separate) - BVP657I - 912300060571




Polar Normal (separate) - BVP657I - 912300060568




Polar Normal (separate) - BVP657I - 912300060565



Polar Normal (separate) - BVP656I - 912300060559



Polar Normal (separate) - BVP656I - 912300060563



Polar Normal (separate) - BVP657I - 912300060570

