



Clearflood gen2: Kustannustehokas ratkaisu alue- ja urheilukohteiden valaistukseen

Clearflood gen2

Tämä uuden sukupolven Clearflood-sarja on entistäkin kustannustehokkaampi. Valikoimassa on 3 kokoa (BVP655, BVP656 ja BVP657) sekä useita pintakäsittely- ja huoltovaihtoehtoja. Valaisin hyödyntää Philipsin vapaa-ajan urheilu- ja aluevalaistuksen kehittyneintä valomoduulia. Tämä valomoduuli on optimoitu urheilukäyttöön sekä suurille alueille, kuten logistiikkakeskuksiin, ulkopysäköintialueille ja varastoalueille. Innovatiivinen muotoilu mahdollistaa lisätarvikkeiden kiinnittämisen: valonheittimen rungossa on integroitu SR-liitäntä, ja kiinnikkeessä multisensori. Tuotevalikoima on yhteensopiva Interact-järjestelmien kanssa.

Hyödyt

- Kustannustehokas ratkaisu: maltilliset käyttökustannukset alkuinvestoinnin lisäksi
- Yhteensopiva Interact-järjestelmien kanssa
- Valitse huollettavuustaso ja pintakäsittely
- Vankka ja kestävä rakenne


Ominaisuudet

- Sisältää Sports&Area-valomoduulin ja -optiikan
- 3 eri kokoa (BVP655, BVP656, BVP657)
- Värilämpötilavaihtoehdot 2 700 K – 5 700 K
- Sähköluokat I ja II
- IP66, IK08
- Huoltovaihtoehdot: avaus ilman työkaluja tai kiinteä lasi
- Pinnoitevaihtoehdot: ei pinnoitetta, vakio, meriveden kestävä (MSP), uimahalliversio (SPO)
- Liitännävaihtoehdot: saatavilla SR-liitin-, OLC-ohjainlaite- ja multisensorivaihtoehdot

Käyttökohteet

- Areenat ja urheilu
- Lentokentät
- Teollisuus
- Varastot
- Satamat

Mittapiirros



Tuotetiedot

Opening without tool



Fixed glass



Combo SR node and OSB sensor



SR socket on bracket



SR node on housing



Yleistä tietoa	
Liitäntälaite mukana	Kyllä
Huoltotunniste	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot	
Valonlähteen väri	740 Neutraali valkoinen
Värilämpötila (nim.)	4000 K
Värintoistoindeksi (CRI)	70
Ulkovalaistuksen optiikan tyyppi	Epäsymmetrinen
Ylöspäin suuntautuvan valon suhde	0
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Ylijännitesuoja (yleinen/differentiaali)	6/8 kV
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Optiikan suojan tyyppi	Kirkas lasi
Kotelon väri	Alumiini
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK08
Suojausluokan koodi	IP66
Vakiokallistuskulma sivuasennuksessa	-
Vakiokallistuskulma pylvään päässä	-
Merkinnät ja luokitukset	
CE-merkintä	Kyllä
Tulenarkuusmerkintä	-

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Lamppuperheen koodi	Ohjausyksiköiden lukumäärä
912300060565	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU	LED930	3 yksikköä
912300060566	BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU	LED930	3 yksikköä
912300060567	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-VWB ALU	LED930	3 yksikköä
912300060568	BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU	LED930	3 yksikköä
912300060569	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU	LED930	3 yksikköä
912300060570	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW30 ALU	LED930	3 yksikköä
912300060571	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU	LED930	3 yksikköä
912300060558	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU	LED600	2 yksikköä
912300060559	BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU	LED600	2 yksikköä
912300060560	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU	LED600	2 yksikköä
912300060561	BVP656 LED600-4S/740 PSU A35-MB ALU	LED600	2 yksikköä
912300060562	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW10 ALU	LED600	2 yksikköä
912300060563	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW30 ALU	LED600	2 yksikköä
912300060564	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-NWB ALU	LED600	2 yksikköä
912300060551	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU	LED300	1 yksikkö
912300060552	BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU	LED300	1 yksikkö
912300060553	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU	LED300	1 yksikkö
912300060554	BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU	LED300	1 yksikkö
912300060555	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU	LED300	1 yksikkö
912300060556	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU	LED300	1 yksikkö
912300060557	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU	LED300	1 yksikkö

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Valaisimen valokeila	Valovirta	Order Code	Full Product Name	Valaisimen valokeila	Valovirta
912300060565	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU	5° - 13° x 128°	70 450 lm	912300060569	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU	26° - 22° x 147°	78 539 lm
912300060566	BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU	5° - 17° x 97°	76 900 lm	912300060570	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW30 ALU	35° - 17° x 122°	78 863 lm
912300060567	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-VWB ALU	5° - 16° x 149°	73 580 lm	912300060571	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU	6° - 14° x 122°	71 680 lm
912300060568	BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU	6° - 21° x 99°	78 980 lm	912300060558	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU	5° - 13° x 128°	45 630 lm

Order Code	Full Product Name	Valaisimen valokeila	Valovirta
912300060559	BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU	5° - 17° x 97°	49 810 lm
912300060560	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU	5° - 16° x 149°	47 660 lm
912300060561	BVP656 LED600-4S/740 PSU A35-MB ALU	6° - 21° x 99°	51 160 lm
912300060562	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW10 ALU	26° - 22° x 147°	50 490 lm
912300060563	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW30 ALU	35° - 17° x 122°	50 699 lm
912300060564	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-NWB ALU	6° - 14° x 122°	46 430 lm
912300060551	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU	5° - 13° x 128°	23 100 lm

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
912300060565	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU	530 W
912300060566	BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU	530 W
912300060567	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-VWB ALU	530 W
912300060568	BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU	530 W
912300060569	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU	530 W
912300060570	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW30 ALU	530 W
912300060571	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU	530 W
912300060558	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU	341 W
912300060559	BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU	341 W
912300060560	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU	341 W
912300060561	BVP656 LED600-4S/740 PSU A35-MB ALU	341 W

Tuotetiedot


Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
912300060565	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU	BVP657
912300060566	BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU	BVP657
912300060567	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-VWB ALU	BVP657
912300060568	BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU	BVP657
912300060569	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU	BVP657
912300060570	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW30 ALU	BVP657
912300060571	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU	BVP657
912300060558	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU	BVP656
912300060559	BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU	BVP656
912300060560	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU	BVP656
912300060561	BVP656 LED600-4S/740 PSU A35-MB ALU	BVP656

Order Code	Full Product Name	Valaisimen valokeila	Valovirta
912300060552	BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU	5° - 17° x 97°	25 220 lm
912300060553	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU	5° - 16° x 149°	24 130 lm
912300060554	BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU	6° - 21° x 99°	25 900 lm
912300060555	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU	26° - 22° x 147°	25 488 lm
912300060556	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU	35° - 17° x 122°	25 431 lm
912300060557	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU	6° - 14° x 122°	23 510 lm


Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
912300060562	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW10 ALU	341 W
912300060563	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW30 ALU	341 W
912300060564	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-NWB ALU	341 W
912300060551	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU	172 W
912300060552	BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU	172 W
912300060553	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU	172 W
912300060554	BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU	172 W
912300060555	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU	172 W
912300060556	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU	172 W
912300060557	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU	172 W

Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
912300060562	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW10 ALU	BVP656
912300060563	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW30 ALU	BVP656
912300060564	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-NWB ALU	BVP656
912300060551	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU	BVP655
912300060552	BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU	BVP655
912300060553	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU	BVP655
912300060554	BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU	BVP655
912300060555	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU	BVP655
912300060556	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU	BVP655
912300060557	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU	BVP655


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BVP656I - 912300060560




Polar Normal (separate) - BVP656I - 912300060564




Polar Normal (separate) - BVP655I - 912300060556




Polar Normal (separate) - BVP656I - 912300060561




Polar Normal (separate) - BVP655I - 912300060554




Polar Normal (separate) - BVP655I - 912300060555



Polar Normal (separate) - BVP655I - 912300060553




Polar Normal (separate) - BVP657I - 912300060567




Polar Normal (separate) - BVP657I - 912300060569


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BVP655I - 912300060557




Polar Normal (separate) - BVP657I - 912300060566




Polar Normal (separate) - BVP655I - 912300060551




Polar Normal (separate) - BVP656I - 912300060562




Polar Normal (separate) - BVP656I - 912300060558




Polar Normal (separate) - BVP655I - 912300060552



Polar Normal (separate) - BVP657I - 912300060571




Polar Normal (separate) - BVP657I - 912300060568




Polar Normal (separate) - BVP657I - 912300060565


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BVP656I -
912300060559



Polar Normal (separate) - BVP656I -
912300060563



Polar Normal (separate) - BVP657I -
912300060570

