



Clearflood gen2: Vaše optimalizované riešenie TCO pre všeobecné oblasti a projekty rekreačných športov

Clearflood gen2

Táto nová generácia radu Clearflood posúva celkové náklady na vlastníctvo vášho projektu na ďalšiu úroveň. Rad je k dispozícii v 3 veľkostiach (BVP655, BVP656, BVP657) s niekoľkými možnosťami povrchovej úpravy a údržby a využitím osvetľovacieho systému našich vlajkových svetlometov pre športové a rekreačné oblasti. Tento osvetľovací systém je optimalizovaný na športové použitie aj na veľké plochy, ako sú logistické centrá, vonkajšie parkovisko a skladovacie priestory. Inovatívny dizajnový prístup teraz umožňuje dostupnosť pripojených možností, ako je zásuvka SR, plne integrovaná na kryte svetlometu a multisenzor na držiaku. Produktový rad je kompatibilný so systémami Interact.

Výhody

- Optimalizované celkové náklady na vlastníctvo vďaka dobrej rovnováhe medzi počiatočnými investíciami a prevádzkovými nákladmi
- Kompatibilné so systémami Interact
- Vyberte si úroveň prevádzkyschopnosti a povrchovú úpravu
- Robustný dizajn s dlhou životnosťou


Vlastnosti

- Obsahuje špeciálny osvetľovací systém a optiku radu Sports&Area
- 3 rôzne veľkosti (BVP655, BVP656, BVP657)
- CCT k dispozícii od 2700K do 5700K
- Elektrická trieda I a II
- IP66, IK08
- Voliteľné príslušenstvo pre údržbu: otváranie bez náradia alebo pevné sklo
- Možnosti povrchovej úpravy: surový, štandardný, morská ochrana (MSP), ochrana bazénu (SPO)
- Možnosti pripojenia: K dispozícii je zásuvka SR, uzol OLC a možnosti viacerých snímačov

Aplikácie

- Štadióny a športoviská
- Letiská
- Výroba;
- Sklady
- Prístav

Rozmerový obrázok



Podrobnosti o produkte

Opening without tool



Fixed glass



Combo SR node and OSB sensor



SR socket on bracket



SR node on housing



Všeobecné informácie	
Vrátane napájača	Áno
Servisná značka	Áno
Svetelné technické	
Farba svetelného zdroja	740 neutrálna biela
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	4000 K
Index podania farieb (CRI)	70
Typ optiky, exteriér	Asymetrická
Pomer svetla vyžarovaného nahor	0
Prevádzkové a elektrické	
Ochrana pred prepätím (bežný/ diferenciálny režim)	6/8 kV
Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Nie
Mechanické časti a teleso	
Typ optického krytu	Číre sklo
Farba telesa	Hliník
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK08
Krytie IP	IP66
Štandardný uhol sklonu od bočného otvoru	-
Štandardný uhol sklonu od vrchu stĺpa	-
Schválenie a použitie	
Značka CE	Áno
Značka horľavosti	-

Všeobecné informácie

Order Code	Full Product Name	Kód radu svetelného	
		zdroja	Počet jednotiek predradníka
79626300	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU	LED930	3 jednotky
79627000	BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU	LED930	3 jednotky
79628700	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-VWB ALU	LED930	3 jednotky
79629400	BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU	LED930	3 jednotky
79630000	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU	LED930	3 jednotky
79631700	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW30 ALU	LED930	3 jednotky
79632400	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU	LED930	3 jednotky
79619500	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU	LED600	2 jednotky
79620100	BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU	LED600	2 jednotky
79621800	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU	LED600	2 jednotky
79622500	BVP656 LED600-4S/740 PSU A35-MB ALU	LED600	2 jednotky
79623200	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW10 ALU	LED600	2 jednotky
79624900	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW30 ALU	LED600	2 jednotky
79625600	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-NWB ALU	LED600	2 jednotky
79612600	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU	LED300	1 jednotka
79613300	BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU	LED300	1 jednotka
79614000	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU	LED300	1 jednotka
79615700	BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU	LED300	1 jednotka
79616400	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU	LED300	1 jednotka
79617100	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU	LED300	1 jednotka
79618800	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU	LED300	1 jednotka

Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Rozptyl svetelného lúča	
		svietidla	Svetelný tok
79626300	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU	5° - 13° x 128°	70 450 lm
79627000	BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU	5° - 17° x 97°	76 900 lm
79628700	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-VWB ALU	5° - 16° x 149°	73 580 lm
79629400	BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU	6° - 21° x 99°	78 980 lm
79630000	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU	26° - 22° x 147°	78 539 lm
79631700	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW30 ALU	35° - 17° x 122°	78 863 lm
79632400	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU	6° - 14° x 122°	71 680 lm
79619500	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU	5° - 13° x 128°	45 630 lm
79620100	BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU	5° - 17° x 97°	49 810 lm
79621800	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU	5° - 16° x 149°	47 660 lm
79622500	BVP656 LED600-4S/740 PSU A35-MB ALU	6° - 21° x 99°	51 160 lm
79623200	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW10 ALU	26° - 22° x 147°	50 490 lm
79624900	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW30 ALU	35° - 17° x 122°	50 699 lm
79625600	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-NWB ALU	6° - 14° x 122°	46 430 lm
79612600	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU	5° - 13° x 128°	23 100 lm
79613300	BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU	5° - 17° x 97°	25 220 lm

Order Code	Full Product Name	Rozptyl svetelného lúča	
		svietidla	Svetelný tok
79614000	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU	5° - 16° x 149°	24 130 lm
79615700	BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU	6° - 21° x 99°	25 900 lm
79616400	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU	26° - 22° x 147°	25 488 lm

Order Code	Full Product Name	Rozptyl svetelného lúča	
		svietidla	Svetelný tok
79617100	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU	35° - 17° x 122°	25 431 lm
79618800	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU	6° - 14° x 122°	23 510 lm

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotreba
79626300	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU	530 W
79627000	BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU	530 W
79628700	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-VWB ALU	530 W
79629400	BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU	530 W
79630000	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU	530 W
79631700	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW30 ALU	530 W
79632400	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU	530 W
79619500	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU	341 W
79620100	BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU	341 W
79621800	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU	341 W
79622500	BVP656 LED600-4S/740 PSU A35-MB ALU	341 W


Order Code	Full Product Name	Spotreba
79623200	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW10 ALU	341 W
79624900	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW30 ALU	341 W
79625600	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-NWB ALU	341 W
79612600	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU	172 W
79613300	BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU	172 W
79614000	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU	172 W
79615700	BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU	172 W
79616400	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU	172 W
79617100	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU	172 W
79618800	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU	172 W

Údaje o produkte


Order Code	Full Product Name	Kód radu produktov
79626300	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU	BVP657
79627000	BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU	BVP657
79628700	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-VWB ALU	BVP657
79629400	BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU	BVP657
79630000	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU	BVP657
79631700	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW30 ALU	BVP657
79632400	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU	BVP657
79619500	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU	BVP656
79620100	BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU	BVP656
79621800	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU	BVP656
79622500	BVP656 LED600-4S/740 PSU A35-MB ALU	BVP656

Order Code	Full Product Name	Kód radu produktov
79623200	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW10 ALU	BVP656
79624900	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW30 ALU	BVP656
79625600	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-NWB ALU	BVP656
79612600	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU	BVP655
79613300	BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU	BVP655
79614000	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU	BVP655
79615700	BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU	BVP655
79616400	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU	BVP655
79617100	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU	BVP655
79618800	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU	BVP655


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BVP656I -
912300060560




Polar Normal (separate) - BVP656I -
912300060564




Polar Normal (separate) - BVP655I -
912300060556




Polar Normal (separate) - BVP656I -
912300060561




Polar Normal (separate) - BVP655I -
912300060554




Polar Normal (separate) - BVP655I -
912300060555



Polar Normal (separate) - BVP655I -
912300060553




Polar Normal (separate) - BVP657I -
912300060567




Polar Normal (separate) - BVP657I -
912300060569


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BVP655I - 912300060557




Polar Normal (separate) - BVP657I - 912300060566




Polar Normal (separate) - BVP655I - 912300060551




Polar Normal (separate) - BVP656I - 912300060562




Polar Normal (separate) - BVP656I - 912300060558




Polar Normal (separate) - BVP655I - 912300060552



Polar Normal (separate) - BVP657I - 912300060571




Polar Normal (separate) - BVP657I - 912300060568




Polar Normal (separate) - BVP657I - 912300060565


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BVP656I -
912300060559



Polar Normal (separate) - BVP656I -
912300060563



Polar Normal (separate) - BVP657I -
912300060570

