



ClearFlood gen2: den optimala prisvärda lösningen för allmänområden och idrottsprojekt

ClearFlood gen2

ClearFlood-sortimentets nya generation tar ditt projekts totala ägandekostnad till en helt annan nivå. Sortimentet finns i tre storlekar (BVP655, BVP656, BVP657) med flera ytbehandlingar och servicealternativ och drar nytta av ljusmodulen i vårt flaggskepp inom strålkastare för idrottsanläggningar eller områdesbelysning. Denna ljusmodul är optimerad för sportanläggningar och stora områden såsom logistikcentrum, utomhusparkeringar och lagerutrymmen. Den innovativa designen ger nu möjlighet till anslutningstillval såsom ett SR-uttag helt integrerad på strålkastarens armaturhus och en multisensor på fästet. Produktsortimentet är kompatibelt med Interact-system.

Fördelar

- Optimerad total ägandekostnad tack vare en bra balans mellan initialinvestering och driftskostnader
- Kompatibel med Interact-systemen
- Välj servicenivå och ytbehandling
- Robust design med lång hållbarhet


Funktioner

- Har särskild ljusmodul och optik för sport- och områdesbelysning
- 3 olika storlekar (BVP655, BVP656, BVP657)
- CCT finns från 2 700 K till 5 700 K
- Elklass I och II
- IP66, IK08
- Servicealternativ: verktygslös öppning eller fast glas
- Ytbehandling: obehandlad, standard, saltvattenskydd (MSP), skyddsutförande för simbassäng (SPO)
- Anslutningsalternativ: SR-uttag, OLC-nod och multisensortillval finns tillgängliga

Användning

- Arena och sport
- Flygplatser
- Tillverkning
- Lagerlokaler
- Hamn

Måttskiss



Produktinformation

Opening without tool



Fixed glass



Combo SR node and OSB sensor



SR socket on bracket



SR node on housing



Allmän information	
Driftdon ingår	Ja
Service tag	Ja
Ljusteknik	
Ljuskällans färg	740 neutralvit
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	4000 K
Färgåtergivningsindex	70
Optiktyp utomhus	Asymmetrisk
Uppåtriktat ljusflödesförhållande	0
Drift och elektricitet	
Surge Protection (Common/Differential)	6/8 kV
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Typ av optisk kåpa	Klarglas
Armaturhusets färg	Aluminium
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK08
Kod för kapslingsklass	IP66
Standardvinkel för sidoingång	-
Standardvinkel för stolptoppsmontage	-
Användning och godkännande	
CE-märkning	Ja
Säkerhetsmärkning, antändlighet	-

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Lampfamiljskod	Antal driftdonsenheter
912300060565	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU	LED930	3 enheter
912300060566	BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU	LED930	3 enheter
912300060567	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-VWB ALU	LED930	3 enheter
912300060568	BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU	LED930	3 enheter
912300060569	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU	LED930	3 enheter
912300060570	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW30 ALU	LED930	3 enheter
912300060571	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU	LED930	3 enheter
912300060558	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU	LED600	2 enheter
912300060559	BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU	LED600	2 enheter
912300060560	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU	LED600	2 enheter
912300060561	BVP656 LED600-4S/740 PSU A35-MB ALU	LED600	2 enheter
912300060562	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW10 ALU	LED600	2 enheter
912300060563	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW30 ALU	LED600	2 enheter
912300060564	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-NWB ALU	LED600	2 enheter
912300060551	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU	LED300	1 enhet
912300060552	BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU	LED300	1 enhet
912300060553	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU	LED300	1 enhet
912300060554	BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU	LED300	1 enhet
912300060555	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU	LED300	1 enhet
912300060556	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU	LED300	1 enhet
912300060557	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU	LED300	1 enhet

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Armaturens ljusfördelning	Ljusflöde	Order Code	Full Product Name	Armaturens ljusfördelning	Ljusflöde
912300060565	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU	5° - 13° x 128°	70 450 lm	912300060561	BVP656 LED600-4S/740 PSU A35-MB ALU	6° - 21° x 99°	51 160 lm
912300060566	BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU	5° - 17° x 97°	76 900 lm	912300060562	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW10 ALU	26° - 22° x 147°	50 490 lm
912300060567	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-VWB ALU	5° - 16° x 149°	73 580 lm	912300060563	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW30 ALU	35° - 17° x 122°	50 699 lm
912300060568	BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU	6° - 21° x 99°	78 980 lm	912300060564	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-NWB ALU	6° - 14° x 122°	46 430 lm
912300060569	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU	26° - 22° x 147°	78 539 lm	912300060551	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU	5° - 13° x 128°	23 100 lm
912300060570	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW30 ALU	35° - 17° x 122°	78 863 lm	912300060552	BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU	5° - 17° x 97°	25 220 lm
912300060571	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU	6° - 14° x 122°	71 680 lm	912300060553	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU	5° - 16° x 149°	24 130 lm
912300060558	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU	5° - 13° x 128°	45 630 lm	912300060554	BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU	6° - 21° x 99°	25 900 lm
912300060559	BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU	5° - 17° x 97°	49 810 lm	912300060555	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU	26° - 22° x 147°	25 488 lm
912300060560	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU	5° - 16° x 149°	47 660 lm	912300060556	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU	35° - 17° x 122°	25 431 lm

Order Code	Full Product Name	Armaturens ljusfördelning	Ljusflöde
912300060557	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU	6° - 14° x 122°	23 510 lm

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
912300060565	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU	530 W
912300060566	BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU	530 W
912300060567	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-VWB ALU	530 W
912300060568	BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU	530 W
912300060569	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU	530 W
912300060570	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW30 ALU	530 W
912300060571	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU	530 W
912300060558	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU	341 W
912300060559	BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU	341 W
912300060560	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU	341 W
912300060561	BVP656 LED600-4S/740 PSU A35-MB ALU	341 W


Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
912300060562	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW10 ALU	341 W
912300060563	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW30 ALU	341 W
912300060564	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-NWB ALU	341 W
912300060551	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU	172 W
912300060552	BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU	172 W
912300060553	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU	172 W
912300060554	BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU	172 W
912300060555	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU	172 W
912300060556	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU	172 W
912300060557	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU	172 W

Produktdata


Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
912300060565	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU	BVP657
912300060566	BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU	BVP657
912300060567	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-VWB ALU	BVP657
912300060568	BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU	BVP657
912300060569	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU	BVP657
912300060570	BVP657 LED930-4S/740 PSU DW30 ALU	BVP657
912300060571	BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU	BVP657
912300060558	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU	BVP656
912300060559	BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU	BVP656
912300060560	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU	BVP656
912300060561	BVP656 LED600-4S/740 PSU A35-MB ALU	BVP656

Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
912300060562	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW10 ALU	BVP656
912300060563	BVP656 LED600-4S/740 PSU DW30 ALU	BVP656
912300060564	BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-NWB ALU	BVP656
912300060551	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU	BVP655
912300060552	BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU	BVP655
912300060553	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU	BVP655
912300060554	BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU	BVP655
912300060555	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU	BVP655
912300060556	BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU	BVP655
912300060557	BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU	BVP655


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BVP6561 - 912300060560




Polar Normal (separate) - BVP6561 - 912300060564




Polar Normal (separate) - BVP6551 - 912300060556


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BVP656I - 912300060561




Polar Normal (separate) - BVP655I - 912300060554




Polar Normal (separate) - BVP655I - 912300060555




Polar Normal (separate) - BVP655I - 912300060553




Polar Normal (separate) - BVP657I - 912300060567




Polar Normal (separate) - BVP657I - 912300060569



Polar Normal (separate) - BVP655I - 912300060557




Polar Normal (separate) - BVP657I - 912300060566




Polar Normal (separate) - BVP655I - 912300060551


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BVP656I - 912300060562




Polar Normal (separate) - BVP656I - 912300060558




Polar Normal (separate) - BVP655I - 912300060552




Polar Normal (separate) - BVP657I - 912300060571




Polar Normal (separate) - BVP657I - 912300060568




Polar Normal (separate) - BVP657I - 912300060565



Polar Normal (separate) - BVP656I - 912300060559



Polar Normal (separate) - BVP656I - 912300060563



Polar Normal (separate) - BVP657I - 912300060570

